



ACQUA TCW062

“

La luminaria ACQUA es una solución estanca de bajo costo con altas prestaciones y confiabilidad, para tecnología fluorescente TLD. Esta diseñada especialmente para instalarse en ambientes donde se necesita alta resistencia contra el ingreso de polvo y agua, tiene un grado de hermeticidad IP65. Cuerpo inyectado en policarbonato y difusor en policarbonato prismático interior, superficie exterior lisa ofreciendo alta durabilidad y mayor resistencia a los impactos.

”

CARACTERÍSTICAS

La luminaria se fija a una superficie de techo o pared por medio de grampas especiales en acero inoxidable (dos por luminaria) sin necesidad de perforar el artefacto, garantizando la hermeticidad del conjunto.

Pantalla interior reflectora (portatubos y equipos) desmontable sin necesidad de herramientas, esmaltada blanco níveo.

Entrada y salida de alimentación eléctrica (en ambos cabezales) con prensacables estancos provistos con la luminaria.

CARACTERÍSTICAS

Tipo:
TCW062


Potencia:
2x36W / MASTER TLD

Grado de estanqueidad
IP 65

Dimensiones:
Versión TLD
108mm (ancho cuerpo / TLD).
82mm (altura cuerpo / TLD).
1264mm (longitud / TLD).
900mm (longitud entre anclajes / TLD).

TCW062

Dimensiones (mm):



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
919901868143	TCW062 L3P236 PC/ABS IK06 EMPTY
919901868142	TCW062 L3P236 PC/ABS IK06 EB-C S/T

