



Tubos Fluorescentes



TL-D

Standard Colours

Tubo standard de 26 mm de diámetro, para usar en áreas de servicio de reducidas dimensiones o lugares donde no se requiera muy buena reproducción cromática.

DIMENSIONES



Producto	A (Max)	B (Min)	C (Max)	D (Max)
TL-D 18W/54	589.8	594.5	604	28
TL-D 30W/54	895.6	899.3	908.8	28
TL-D 36W/54	1199.4	1204.1	1213.6	28
TL-D 58W/54	1500	1504.7	1514.2	28



Información técnica TLD STD.

Código 12NC	Descripción	EAN13	Vida Media (Hrs)	Temp. de Color	Eficiencia (Lm/W)	Flujo Luminoso (lm)	BASE	CRI	Cantidad x caja
928048005441	TLD 18W/54 luz día	8718291700944	13.000	LUZ DIA	58	1.025	G13	72	25
928025405440	TLD 30W/54 luz día	8718291126287	13.000	LUZ DIA	61	1.825	G13	72	25
926000205041	TLD 36W/54 luz día	8718291700968	13.000	LUZ DIA	69	2.500	G13	72	25
928049005481	TLD 58W/54 luz día	8727900918649	13.000	LUZ DIA	69	3.925	G13	72	25

Datos fotométricos



PHILIPS