

PHILIPS

Iluminación



Muchas opciones,
sólo una luz ideal.
Philips LED.



La **luz ideal** lo es todo.

LEDBulb 4 a 13W – 3000K/6500K / 220V

Reemplazo de:




Incandescente Standard 40W, 50W, 70W, 85W y 100W

NUEVAS

Potencias disponibles 4W, 6W, 9W, 9.5W, 10.5W Y 13W

LEDFilament 40 a 60W E27 WW / 220V

Reemplazo de:



Incandescente Standard 40W, 50W y 60W

NUEVAS

LEDGlobe 8.5 a 15W E27 G30 220V

Reemplazo de:



Incandescente Standard 60W y 100W

NUEVAS

CorePro Candle ND 5.5-40W E14 827 B35 FR

Reemplazo de:




Ecoclassic30 vela clara 28W (=42w) E14

NUEVAS

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL-AP

Reemplazo de:



Ecoclassic30 vela clara 28W (=42w) E14

NUEVAS

LED 60W A60 E27 WW CL WGD 1BC/4


Reemplazo de:



NUEVAS

LEDBulb High Lumen 16 a 45W E27

Reemplazo de:



NUEVAS

MASTER LEDspot MV VLE 4.3-50W GU10 827/840 40D

Reemplazo de:




- Ajuste perfecto
- Alto rendimiento de regulación



Halógena TwistLine 50W

LEDspot GU10 3.5-35W 827/5-50W 827/865 36D

Reemplazo de:



Halógena Dicroica 35W y 50W

LEDspot 70W AR111 827 24D 100-240V

Reemplazo de:



- Iluminación enfocada



Halógena AR 111 70W

NUEVAS

MASTER LEDspot D 9.5-75W 827 PAR30S 25D

Reemplazo de:



- Para acentuar la iluminación general (Ej: hoteles, tiendas y oficinas)




Halógena
PAR 30s 75W

MASTER LED PAR30L - 32W - 15D /30D

Reemplazo de:



- Especial para luz enfocada
- Iluminación de objetos



Halógena
CDM
PAR 30s
35W

MASTER LEDspot D 13-100W 827 PAR38 25D

Reemplazo de:



- Especial para luz enfocada
- Iluminación de objetos



Halógena
PAR 38 100W

LED 60W E27 WW R63 36D 1BC/4

Reemplazo de:



NUEVAS



Incandescente
reflectora NR63
60W

MASTER LEDspot LV 7-50W 12V MR16

Reemplazo de:



- Alta compatibilidad con transformadores
- Alto rendimiento de regulación



Halógena
Dicroica
50W

MASTER LEDspot LV D 11-50W 927/15-75W 927 AR111 24D

Reemplazo de:




• Iluminación enfocada



Halógena
AR 111
50/75W



2700 K



Temperatura de color



CRI 90



Eficiencia
11W



Eficiencia
15W



Dimerizable



40.000 h



Ángulo de
apertura



Base

MASTER LEDspot LV D 20-100W 830/840 AR111 40D

Reemplazo de:




• Iluminación enfocada



Halógena
AR 111
100W



3000 K 4000 K



Temperatura de color



CRI 80



Eficiencia



Dimerizable



25.000 h



Ángulo de
apertura



Base

LEDtube

Reemplazo perfecto de los tubos tradicionales.

MASTER LEDtube HO



50.000 h



CRI 83



Eficiencia



2100lm

Disponibilidad:
1500 mm en 4000K y 6500K



MASTER LEDtube STD



40.000 h



CRI 80



Eficiencia



1600lm

Disponibilidad:
1200 mm en 3000K, 4000K y 6500K



Essential LEDtube



30.000 h



CRI 80



Eficiencia



1600lm

Disponibilidad:
1200 mm en 4000K y 6500K



Ecofit LEDtube



15.000 h



CRI 70



Eficiencia



1600lm

Disponibilidad:
1200 y 600 mm en 4000K y 6500K





www.philips.com.ar/lighting

PHILIPS ARGENTINA S.A. Vedia 3892 (C1430DAL) Ciudad de Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4546-7777 Fax: (54 11) 4546-7665

PHILIPS LIGHTING URUGUAY S.A. World Trade Center Luis Alberto de Herrera 1248
Torre III Piso 4 Oficina 31 Montevideo, CP 11.300
Tel.: +598 2626 0084, Mobile: +598 99 240030