



BVP14x - Essential LED Flood

Essential LED Flood posee un especial diseño compacto y robusto. Es liviano con carcasa de aluminio inyectada y recubrimiento en polvo resistente a la corrosión, ideal para aplicaciones en exteriores. Alta eficiencia diseñada con la última tecnología LED, logra un ahorro de energía sustancial comparado con los proyectores convencionales.

Beneficios

- Reemplazo ideal para focos halógenos convencionales con ahorros de energía considerables
- Salida de luz uniforme y menos deslumbrante
- Calidad fiable para aplicaciones al aire libre

Características

- CCT de 3000°K, 4000°K y 6500°K
- Potencia de 10W, 20W, 30W y 50W
- Eficacia de 80 lm/W
- Vida útil de 30.000 hs
- 3 años de garantía
- $-40^{\circ}\text{C} < T_a < 45^{\circ}\text{C}$
- Cumple normas IEC60598, EMC



Jardín



Puerta de
acceso



Zona de
descanso



Fachada



PHILIPS

Essential LED Flood




Especificaciones

Tipo	BVP141	BVP142	BVP143	BVP145
Flujo lumínico	800 lm	1600 lm	2400 lm	4000 lm
Potencia	10W	20W	30W	50W
SDCM	<7			
CRI	>70			
CCT	3000K / 4000K / 6500K			
Voltaje	100-240V~ 50/60Hz			
Protección contra sobretensiones	1KV/2KV			
Driver	Fijo (Integrado con la luminaria)			
Conexión	Cable de vuelo de 250mm			
Materiales y terminado	Carcasa de aluminio inyectado (negra), difusor de modelo de panel			
Vida útil	30.000 horas (L70B50@25°C)			
Temperatura de operación	- 40°C < Ta < +45°C			
Dimensiones L x W x D (mm)	117x109x27	134x130x28	167x170x36	222x240x38
Clase eléctrica	Clase I			
IP	IP65			
IK	IK06			
Certificaciones	CE, CB, EMC			

Essential LED Flood



Dimensiones



Unidad: mm

	A	B	C	D	E
10W	117	138	27	109	99,4
20W	134	159	28	130	116,5
30W	157	220	36	170	145
50W	222	301	38	240	201

Fortalezas



PHILIPS