



# Fortimo LED line systems

## Fortimo LED Line 2ft 4000lm 830 1R HV1

El sistema Fortimo LED Line es la solución perfecta para las luminarias nuevas que, normalmente, habrían estado equipadas con tubos fluorescentes. La amplia gama ofrece una solución para todos los tipos diferentes de luminarias fluorescentes, desde las luminarias empotradas y con montaje en superficie para oficinas y las luminarias en carril y de perfil en tiendas, hasta las luminarias estancas y de gran altura para aplicaciones industriales. Esta segunda generación ofrece: mayor eficiencia energética de hasta 150 lm/W, diseño que facilita la fabricación de luminarias gracias al tiempo de montaje reducido de los módulos, la posibilidad de utilizar cables estándar y el cableado automático, una mayor flexibilidad de cableado y una ampliación de la gama con los productos Square y High Flux.

### Datos del producto

#### • Características Generales

Protección sobrecalentamiento	No
Posición de funcionamiento	- [Not Specified]
Vida hasta 70% mant. lumínico	50000 hr

#### • Características de la Fuente de Luz

Código de color	830
Denominación de color (texto)	Warm White
Temp. de color correlacionada	3000 K
Flujo luminoso	3520 (min), 3805 (nom), 4090 (max) Lm
Índice reproducción cromática	80
Coherencia color 0 horas	3.5

#### • Características Eléctricas

Regulable	Yes
Power module	30.4 W

#### • Características Temperatura

T-carcasa máxima	75 (max) C
------------------	------------

T-carcasa vida útil (mód. LED)	75 (max) C
--------------------------------	------------

#### • Approval & Application Chars


RoHS compliance	Yes
-----------------	-----

#### • Datos Producto

Código de pedido	695127 00
Código de producto	871829169512700
Nombre de Producto	Fortimo LED Line 2ft 4000lm 830 1R HV1
Nombre de pedido del producto	Fortimo LED Line 2ft 4000lm 830 1R HV1
Piezas por caja	1
Configuración de embalaje	192
Cajas por caja exterior	192
Código de barras del producto	8718291695127
Código de barras de la caja exterior	8718291695134
Código logístico - 12NC	929000860603
Peso neto por pieza	0.070 kg

**PHILIPS**

## Plano de dimensiones



Fortimo LED Line 2ft 4000lm 830 1R HV1



© 2015 Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips)  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) o de sus respectivos propietarios.

[www.philips.com/lighting](http://www.philips.com/lighting)

2015, Marzo 6  
Datos sujetos a cambios