



Luminaria TBS165 - C6

Descripción

TBS165 es una gama de luminarias modulares de Philips diseñadas para techos de modulaciones estándar de perfil visto. Combinando un equipo de alta frecuencia con lámparas MASTER TL5 propicia un sustancial ahorro de energía en sustitución de las versiones electromagnéticas standards.

Disponibles en dos configuraciones, cuadrada y rectangular, ambas con una altura de solo 55 mm y provista de un marco ultra plano, pueden usarse para iluminación general en oficinas, colegios y comercios. TBS165 es ligera de peso e incluye conector externo para simplificar la instalación.

Louver antideslumbrante C6-OLC (con tecnología OLC, máximo control omnidireccional del deslumbramiento) en aluminio espejante de alta pureza, limitadores transversales con diseño 3D.




Tecnología **OLC**
Omnidireccional
Luminance
Control Optics



PHILIPS

Luminaria TBS165 - C6



Potencia:

4x13w = 14w/Master TL5 HE-ECO

2x25w = 28w/Master TL5 HE-ECO

Dimensiones:

605mm x 605mm (versión 4 tubos).

300mm x 1214mm (versión 2 tubos)

55mm (altura).

