



Foto Ilustrativa

Lámparas Fluorescentes Compactas Integradas Mini Twister

Pequeña en tamaño, Grande en rendimiento


Descripción

Mini Twister es la nueva lámpara de bajo consumo Philips de tamaño super compacto y con mayor rendimiento. Ofrece una mayor cantidad de luz con menores dimensiones que permiten utilizarla en cualquier luminaria del hogar, con una duración de hasta 10 años.

- Mayor paquete de luz, mejor rendimiento con la potencia.
- Larga duración, vida útil hasta 10 años
- Alta eficiencia, hasta un 80% de ahorro de energía

Aplicaciones

Gracias a su tamaño super compacto permite ser utilizada en cualquier luminaria del hogar.



8W, 12W, 15W, 20W, 23W

Datos de Dimensiones en mm

Tipo	A	B	C
Mini Twister			
8W	40	84	46
12W E27	40	91	46
12W E14	40	101	46
15W	42	104.5	50
20W	46.5	108.5	55
23W	50	115.5	60

Datos Técnicos

Nombre Comercial	Color	Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Flujo Luminoso (lm)	Eficiencia Luminosa (Lm/W)	Temperatura de Color (K)	Índice de Reproducción de Color (IRC)	Vida Promedio (Horas)	Equivalencia aproximada con Incandescente (W)
Mini Twister T2 8W E27 WW	Luz Cálida	8 W	E27	220-240 V	485	61	2.700	80	10.000	40 W
Mini Twister T2 8W E27 CDL	Luz Fría	8 W	E27	220-240 V	440	55	6.500	80	10.000	40W
Mini Twister T2 12W E27 WW	Luz Cálida	12 W	E27	220-240 V	733	61	2.700	80	10.000	50 W
Mini Twister T2 12W E27 CDL	Luz Fría	12W	E27	220-240 V	650	54	6.500	80	10.000	50 W
Mini Twister T2 12W E14 WW	Luz Cálida	12 W	E14	220-240 V	918	77	2.700	80	10.000	70 W
Mini Twister T2 15W E27 WW	Luz Cálida	15W	E27	220-240 V	871	58	2.700	80	10.000	70 W
Mini Twister T2 15W E27 CDL	Luz Fría	15W	E27	220-240 V	844	56	6.500	80	10.000	70 W
Mini Twister T2 20W E27 WW	Luz Cálida	20W	E27	220-240 V	1211	61	2.700	80	10.000	90 W
Mini Twister T2 20W E27 CDL	Luz Fría	20W	E27	220-240 V	1170	56	6.500	80	10.000	90 W
Mini Twister T2 23W E27 WW	Luz Cálida	23W	E27	220-240 V	1455	63	2.700	80	10.000	100 W
Mini Twister T2 23W E27 CDL	Luz Fría	23W	E27	220-240 V	1375	60	6.500	80	10.000	100 W