

Lámparas Halógenas Lineares de Cuarzo Plusline y Double Ended




Foto Ilustrativa

Descripción

Son lámparas halógenas lineares con bulbo tubular de cuarzo. Utilizan tecnología de baja presión (de acuerdo con la norma IEC357) y poseen bloqueador de rayos UV. Son dimerizables y operan a tensión de red de 220V. Proporcionan una luz blanca uniforme y brillante. Las lámparas lineares de cuarzo están disponibles con vida útil de 2000 horas (Plusline) y de 1000 horas (Double Ended).

Aplicaciones

Ideales para iluminación decorativa de residencias, hoteles, establecimientos comerciales y locales similares, pudiendo ser utilizadas en áreas externas. Estas lámparas deben ser utilizadas en luminarias cerradas (con vidrio protector).



Diagramas de dimensiones en mm

Potencia	A (mm)	B (mm)
	± 1,6	máx.
100W e 150W	74,9	78,3
200W, 300W e 500W	114,2	117,6
1000W	185,7	189,1

PHILIPS

Nombre	Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Temperatura Maz. base (°C)	Temperatura Max. bulbo (°C)	Flujo Luminoso (lm)	IRC	Temp. de color (K)	Vida Util (horas)
PLUSLINE 60W 230V	60	R7s	230	350	900	828	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	100	R7s	230	350	900	1550	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	150	R7s	230	350	900	2550	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	200	R7s	230	350	900	3520	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	300	R7s	230	350	900	5600	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	500	R7s	230	350	900	9900	100	3000	2000
PLUSLINE 100W 230V	1000	R7s	230	350	900	24200	100	3000	2000
PLUSLINE 1500W 230V	1500	R7s	230	350	900	36300	100	3000	2000

Nombre	Potencia (W)	Base	Tensión (V)	Temperatura Maz. base (°C)	Temperatura Max. bulbo (°C)	Flujo Luminoso (lm)	IRC	Temp. de color (K)	Vida Util (horas)
DOUBLE ENDED 150W 230V	150	R7s	230	350	900	828	100	3000	1000
DOUBLE ENDED 200W 230V	200	R7s	230	350	900	1550	100	3000	1000
DOUBLE ENDED 300W 230V	300	R7s	230	350	900	2550	100	3000	1000
DOUBLE ENDED 500W 230V	500	R7s	230	350	900	3520	100	3000	1000



www.luz.philips.com

Las especificaciones e informaciones técnicas están sujetas a alteraciones sin previo aviso. Abril/2009