



Foto Ilustrativa

Lámparas Halógenas EcoClassic30


Iguals por fuera, eficientes por dentro

Descripción

Las nuevas lámparas halógenas EcoClassic30 tiene el mismo formato que las lámparas incandescentes comunes brindando 30% de ahorro de energía. Emiten luz brillante, mas eficiente y don dimerizables

Aplicaciones

Son ideales para el reemplazo directo en luminarias de ambientes donde se desea una iluminación cálida y agradable como habitaciones, salas , comedor, living y otros.



Datos de Dimensiones en mm

Tipo	A	B
EcoClassic30	105	64.5

Datos Técnicos

Nombre Comercial	Potencia (W)	Base	Tipo de Bulbo (V)	Tensión (V)	Flujo Luminoso (Lm)	Vida Promedio (Horas)
EcoClassic30 28W 220V WH	28W	E27	NR63	220V	300	2.000
EcoClassic30 42W 220V WH	42W	E27	NR63	220V	560	2.000

PHILIPS