

Application bundles



















Petit local de stockage

Combinez un luminaire LED avec un système de commande intelligent pour des performances et des économies optimales





Les locaux de stockage sont souvent étroits et encombrés. Avec un éclairage adéquat ils peuvent toutefois devenir accessibles et ordonnés. Une lumière blanche et claire provenant de luminaires soigneusement placés permet d'instaurer l'ambiance souhaitée. tandis que la technologie de gradation LED avec détecteurs de mouvement est également synonyme d'économies considérables pouvant atteindre 70%.

Votre application bundle pour les petits locaux de stockage: CoreLine Batten

LED38S & Détecteur de mouvement LRM1032



Pour plus d'informations, visitez: www.philips.be/fr/coreline

Économies la durée de vie*

Traditionnel

d'énergie pendant 4x 36 W TL-D (18x) Batten conventionnelles (4x)

€1859,-

€480,-

Application bundle

CoreLine Batten LED38S (4x), détecteur inclus

* En se basant sur la moyenne européenne de 0,12 euros par kWh (frais de maintenance et de remplacement des lampes inclus) et le concept d'éclairage pour ces Application bundles.

Bundle



Spécifications

CoreLine Batten LED38S

Type	BN120C LED38S/830 PSU L1200		
	BN120C LED38S/840 PSU L1200		
Puissance de la lampe	40 W		
Flux lumineux	3800 lm		
Température de couleur	3000 K, 4000 K		
Indice de rendu des couleurs (CRI)	≥ 80		
Durée de vie	50,000 heures		
Nombre de luminaires sur sécurité			
automatique 16A type B	≤ 24		
Code de commande (EOC)	89961699 3000 K		
	89957999 4000 K		

Détecteur de mouvement LRM1032

Portée de la détection à une hauteur de 0,8 - 1,5 m	8 m		
Hauteur de montage recommandée	1,2 m		
Délai de mise hors tension	10 s - 30 Min (10 paliers)		
Nombre de luminaires sur 1 système de commande	≤ 10		
Code de commande (EOC)	44225800 LRM1032 3w		
	44227200 LRM1033 2w (RetroFit)		

Données sur le concept d'éclairage

Objets dans l'espace


Les objets occupant l'espace tels que les rayons et les tiroirs influent sur la distribution de la lumière. Essayez de positionner les luminaires entre ces objets. Cela permettra d'assurer une intensité d'éclairage vertical adéquate.

Exigences relatives à l'intensité d'éclairage

Exigence de la norme EN12464-1 au niveau du sol: 100 lux pour les locaux de stockage et 200 lux pour les archives. Des niveaux plus élevés améliorent la visibilité.

Systèmes de commande

Veillez à placer un détecteur de présence aux entrées et sur le mobilier dans l'espace afin de maintenir la même portée de détection.





Types de luminaires	Nombre de lum.	Em [lux]	Puissance du système	Puissance installée	W/m2	W/m2/100lux
Batten conventionnelles 2xTLD 36 W	4	193	72 W	288 W	9,6	5,5
CoreLine Batten LED38S	4	163	40 W	160 W	5,3	2,2