

# PHILIPS

## Éclairage de bureau LED plafond 600 x 1200



### Plan d'éclairage standard

Nous vous remercions de votre intérêt pour ce plan d'éclairage ! Ce plan d'éclairage vous donne une idée de la manière dont il est possible d'éclairer un bureau avec vos produits CoreLine et PowerBalance. Vous recherchez une autre solution d'éclairage pour votre bureau ? Rendez-vous sur [www.philips.be/plans-d-eclairage-standard](http://www.philips.be/plans-d-eclairage-standard) pour davantage d'informations ou contactez votre interlocuteur Philips.



PowerBalance RC360B




CoreLine RC120B  
300 x 1200 mm

#### Données initiales des calculs de l'éclairage :

Facteurs de réflexion (plafond/parois/plancher) : 70% / 50% / 20%  
Hauteur de la surface de travail : 0,75 m  
Champ d'application : Espace complet sauf collerette  
0,50 m  
UGR :  $\leq 19$   
Facteur de maintenance du flux : 0,80\*  
Éclairage pratique ( $\bar{E}_m$ ) :  $\geq 500$  lux  
Uniformité du champ d'application ( $E_{min}/E_{gem}$ ) :  $\geq 0,60$

\* Luminaires PowerBalance : Facteur de maintenance du flux basé sur une durée d'utilisation d'environ 40.000 heures de lumière, en partant du principe que les ampoules défectueuses sont remplacées.


\* Luminaires CoreLine : Facteur de maintenance du flux basé sur une durée d'utilisation d'environ 24.000 heures de lumière, en partant du principe que les ampoules défectueuses sont remplacées.



#### Éclairage de bureau LED pour plafond 600 x 1200 mm

Nombre	Nom de famille	Numéro	Température de couleur (K)	$\bar{E}_m$ (lux)	$E_{min}/E_{gem}$	W/m <sup>2</sup>
4	PowerBalance	RC360B LED34S/830 PSD W30L120 VPC W	3000	566	0,800	6,38
4	PowerBalance	RC360B LED34S/840 PSD W30L120 VPC W	4000	566	0,800	6,07
4	CoreLine	RC120B LED34S/830 PSD W30L120 VAR-PC	3000	642	0,631	6,38
4	CoreLine	RC120B LED34S/840 PSD W30L120 VAR-PC	4000	642	0,631	6,38

# Éclairage de bureau LED plafond 600 x 1200




PowerBalance RC360B  
Dimensions en mm.

## PowerBalance RC360B

### Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré LED 600 x 1200 mm
- Efficace jusqu'à 117 lm/W
- Convient à différents types de plafonds
- Montage simple et rapide
- À intensité réglable standard avec driver PSD (DALI)
- Disponible en 3000 K et 4000 K



CoreLine RC120B  
Dimensions en mm.

## CoreLine RC120B

### Caractéristiques du produit

- Luminaire encastré LED 300 x 1200 mm
- Efficace jusqu'à 105 lm/W
- Convient à différents types de plafonds
- À intensité réglable avec driver PSD (DALI) en option
- Disponible en 3000 K et 4000 K

