
































# PHILIPS

Luminaires LED

# Tableau de conversion

Pour passer facilement de l'éclairage conventionnel vers les luminaires CoreLine ou Ledinaire

	Luminaires conventionnels <i>Retirés du marché</i>		Alternative 1 : CoreLine <i>Pour chaque espace sa solution</i>		Alternative 2 : Ledinaire <i>La simplicité à petit prix</i>	
Modèle	Photo	Nom du produit	Photo	Nom du produit	Photo	Nom du produit
Luminaire encastré		Impala - TBS160		CoreLine encastré RC134B		Ledinaire Panel RCO65B
				CoreLine Panel RC132V		
Opbouw armaturen		Efix - TCS260		CoreLine plafonnier SM134V/W20L120		
				CoreLine plafonnier SM134V/W60L60		
Downlight		Europa 2 - FBS120		CoreLine SlimDownlight DN135B/135C		Ledinaire SlimDownlight DN065B
				CoreLine Downlight DN140B		Ledinaire Downlight DN060B
Étanche		Pacific - TCW216		CoreLine étanche WT120C		Ledinaire étanche WT060C
Réglettes		TMX204		CoreLine Réglette BN124C		Ledinaire Réglette BN012C
Spot encastré		Zadora - BBG463		CoreLine Spot encastré RS140B/141B/142B		Ledinaire ClearAccent Spot RS060B/O61B
Eclairage de sécurité		FWC 120/121		CoreLine FWC LED BWC110/120		
Applique murale – plafonnier		Gondola FWG201		CoreLine Hublot WL130/131V		Ledinaire Hublot WL060V
Projecteur		Tempo 2/3		CoreLine Tempo BVP110/125/130		Ledinaire Projecteur BVP105/106
Industriel		Cabana BY150P		CoreLine Highbay BY120P/121P		

Vous trouverez un aperçu complet, y compris les codes de commande, sur

[www.philips.be/coreline](http://www.philips.be/coreline)

[www.philips.be/ledinaire](http://www.philips.be/ledinaire)

# Trouvez la solution la mieux adaptée à votre projet



## CoreLine

### Alternative 1

*Pour chaque espace sa solution*



## Ledinaire

### Alternative 2

*La simplicité à petit prix*

Gamme	Gamme complète de 14 modèles standard	Offre sélective de 4 modèles standard
Durée d'utilisation (L70)	50.000 heures	30.000 heures
Garantie	5 ans	3 ans
Caractéristiques	<p>Vaste choix en fonction des spécifications projet :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforme aux normes de bureau &gt;19</li> <li>• Interact Ready (éclairage intelligent)</li> <li>• Commande DALI</li> <li>• Eclairage de secours inclus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Caractéristiques de bases (Lumen et température de couleur)</li> <li>• Intensités lumineuses fixes</li> </ul>
Support	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Calculateur de plan d'éclairage</li> <li>• Vidéos d'installation</li> <li>• Applications Bundles</li> </ul>	
Niveau de prix	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○
Vous trouverez un aperçu complet, <b>y compris les codes de commande</b> , sur	<a href="http://www.philips.be/coreline">www.philips.be/coreline</a>	<a href="http://www.philips.be/ledinaire">www.philips.be/ledinaire</a>

