

Standaard Lichtplan

Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen



Iridium² LED - BGP352/353



Koffer² LED - BGP070



SpeedStar - BGP323



ClearWay - BGP303

Typenummer


- A BGP323 1xECO 255-2S / 740 / DM
- B BGP353 1xECO 198-2S / 740 / DM
- C BGP352 1xECO 113-2S / 740 / DM
- D BGP303 LED98/740 I DM
- E BGP352 1xECO 85 740 / DM
- F BGP303 LED73/740 I DM
- G BGP352 1xECO 57-2S / 740 / DM
- H BGP070 1xLLM4500 / 740
- I BGP070 1xLLM3000 / 740
- J BGP070 1xLM1800 / 740

Toelichting


Bepaal de montagehoogte aan de hand van de situatietekening
 Bepaal de gewenste verlichtingssterkte
 Bepaal met behulp van de grafiek het gewenste armatuur
 Voor alle LED armaturen is de ECO-2S versie toegepast met lichtkleur 740

Vuistregel:

Terreinsbreedte = 5x Masthoogte
 Terreindiepte = 1x Masthoogte




Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen




Productkenmerken

Iridium² LED BGP352/353

- Toekomstbestendig door de uitwisselbare LED Module (LEDGINE)
- Hoogwaardige straatverlichtingarmatuur voor vrijwel alle verlichtingstoepassingen
- CO² neutraal armatuur
- Eenvoudig installatie en onderhoud zorgen voor lage exploitatiekosten
- Levensduur van 70.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66




Iridium² LED BGP352
afmeting in mm



Iridium² LED BGP353
afmeting in mm

Koffer² LED BGP070


- Visueel comfort (wit, zacht, diffuus licht) en gelijkmatige lichtverdeling
- Energiezuinig LED-straatarmatuur voor één-op-één vervanging van PL-L
- Toekomstbestendig door reLEDing mogelijkheden
- Levensduur van 50.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66



Koffer² LED BGP070
afmeting in mm

SpeedStar BGP323


- Toekomstbestendig LED-armatuur, voorzien van vervangbare LEDGINE-module
- Hoogwaardige straatverlichtingarmatuur voor vrijwel alle verlichtingstoepassingen
- CO²-neutraal armatuur
- Lange levensduur met weinig onderhoud
- Flexibel systeem – compatibel met alle lichtregeloplossingen voor nog grotere energiebesparingen
- IP65



SpeedStar BGP323 afmeting in mm

ClearWay BGP303

- Lage initiële investering en tegelijkertijd uitstekende lichtprestaties
- Eenvoudige en snelle installatie
- Comfortabel wit licht
- Levensduur van 50.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66



ClearWay BGP303 afmeting in mm

Let op: er zijn nieuwere versies beschikbaar van deze armaturen.

Wij werken hard aan het updaten van het lichtplan. Deze zal zo spoedig mogelijk geüpload worden.

Bestelgegevens

Iridium² LED

Typenummers	EOC
BGP352 ECO57-2S/740 DM AL GR CLO T15	42114600
BGP352 ECO71-2S/740 DM AL GR CLO T15	42116000
BGP352 ECO85-2S/740 DM AL GR CLO T15	42117700
BGP352 ECO99-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421474
BGP352 ECO113-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421498
BGP353 ECO198-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421481

Koffer² LED

Typenummers	EOC
BGP070 LLM1800-/740 FG	25059200
BGP070 LLM3000-/740 FG	25813000
BGP070 LLM4500-/740 FG	25065300

SpeedStar

Typenummers	EOC
BGP323 ECO255-2S/740 DM AL GR CLO T15	op aanvraag

ClearWay

Typenummers	EOC
BGP303 LED73/740 PSU I DM 42/60	06977500
BGP303 LED98/740 PSU I DM 42/60	06978200

Let op: er zijn nieuwere versies beschikbaar van deze armaturen.

Wij werken hard aan het updaten van het lichtplan. Deze zal zo spoedig mogelijk geüpload worden.

