

## Standaard Lichtplan

# Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen



Iridium² LED - BGP352/353



Koffer² LED - BGP070



SpeedStar - BGP323



ClearWay - BGP303

### Typenummer


- A BGP323 1xECO 255-2S / 740 / DM
- B BGP353 1xECO 198-2S / 740 / DM
- C BGP352 1xECO 113-2S / 740 / DM
- D BGP303 LED98/740 I DM
- E BGP352 1xECO 85 740 / DM
- F BGP303 LED73/740 I DM
- G BGP352 1xECO 57-2S / 740 / DM
- H BGP070 1xLLM4500 / 740
- I BGP070 1xLLM3000 / 740
- J BGP070 1xLM1800 / 740

### Toelichting


Bepaal de montagehoogte aan de hand van de situatietekening  
 Bepaal de gewenste verlichtingssterkte  
 Bepaal met behulp van de grafiek het gewenste armatuur  
 Voor alle LED armaturen is de ECO-2S versie toegepast met lichtkleur 740

### Vuistregel:

Terreinsbreedte = 5x Masthoogte  
 Terreindiepte = 1x Masthoogte




### Terreinverlichting met LED straatverlichtingsarmaturen




### Productkenmerken

#### Iridium<sup>2</sup> LED BGP352/353

- Toekomstbestendig door de uitwisselbare LED Module (LEDGINE)
- Hoogwaardige straatverlichtingarmatuur voor vrijwel alle verlichtingstoepassingen
- CO<sup>2</sup> neutraal armatuur
- Eenvoudig installatie en onderhoud zorgen voor lage exploitatiekosten
- Levensduur van 70.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66




Iridium<sup>2</sup> LED BGP352  
afmeting in mm



Iridium<sup>2</sup> LED BGP353  
afmeting in mm

#### Koffer<sup>2</sup> LED BGP070


- Visueel comfort (wit, zacht, diffuus licht) en gelijkmatige lichtverdeling
- Energiezuinig LED-straatarmatuur voor één-op-één vervanging van PL-L
- Toekomstbestendig door reLEDing mogelijkheden
- Levensduur van 50.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66



Koffer<sup>2</sup> LED BGP070  
afmeting in mm

#### SpeedStar BGP323


- Toekomstbestendig LED-armatuur, voorzien van vervangbare LEDGINE-module
- Hoogwaardige straatverlichtingarmatuur voor vrijwel alle verlichtingstoepassingen
- CO<sup>2</sup>-neutraal armatuur
- Lange levensduur met weinig onderhoud
- Flexibel systeem – compatibel met alle lichtregeloplossingen voor nog grotere energiebesparingen
- IP65



SpeedStar BGP323 afmeting in mm

#### ClearWay BGP303

- Lage initiële investering en tegelijkertijd uitstekende lichtprestaties
- Eenvoudige en snelle installatie
- Comfortabel wit licht
- Levensduur van 50.000 uur (80% lumenbehoud)
- IP66



ClearWay BGP303 afmeting in mm

Let op: er zijn nieuwere versies beschikbaar van deze armaturen.

Wij werken hard aan het updaten van het lichtplan. Deze zal zo spoedig mogelijk geüpload worden.

### Bestelgegevens

#### Iridium<sup>2</sup> LED

Typenummers	EOC
BGP352 ECO57-2S/740 DM AL GR CLO T15	42114600
BGP352 ECO71-2S/740 DM AL GR CLO T15	42116000
BGP352 ECO85-2S/740 DM AL GR CLO T15	42117700
BGP352 ECO99-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421474
BGP352 ECO113-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421498
BGP353 ECO198-2S/740 DM AL GR CLO T15	91421481

#### Koffer<sup>2</sup> LED

Typenummers	EOC
BGP070 LLM1800-/740 FG	25059200
BGP070 LLM3000-/740 FG	25813000
BGP070 LLM4500-/740 FG	25065300

#### SpeedStar

Typenummers	EOC
BGP323 ECO255-2S/740 DM AL GR CLO T15	op aanvraag

#### ClearWay

Typenummers	EOC
BGP303 LED73/740 PSU I DM 42/60	06977500
BGP303 LED98/740 PSU I DM 42/60	06978200

Let op: er zijn nieuwere versies beschikbaar van deze armaturen.

Wij werken hard aan het updaten van het lichtplan. Deze zal zo spoedig mogelijk geüpload worden.

