



**PHILIPS**

Products

# Catalogue Philips Lighting

Binnenverlichting

Vrijstaande armaturen

De in deze brochure vermelde brutoprijzen en specificaties zijn geldig vanaf 15 juni 2019 tot de volgende uitgave.

Producten en prijzen – BeLux

'19





# Smart Balance FFS, SpaceWise




Met Philips SpaceWise kunnen klanten echt profiteren van de voordelen van regelsystemen zoals energiebesparingen, visueel comfort en persoonlijke regeling, zonder dat daarvoor een bedrade infrastructuur hoeft te worden aangelegd.

- De gemakkelijkste manier om te profiteren van visueel comfort en energiebesparingen, zonder dat er datakabels in het zicht zitten.
- Gemakkelijk in gebruik te stellen via de afstandsbediening
- Vrijheid en flexibiliteit in werkruimten met connected armaturen



- Armaturen hebben een draadloze ontvanger of zijn als slave-armatuur verbonden met een draadloze ontvanger
- Met behulp van een afstandsbediening kunnen armaturen gemakkelijk verbonden worden in een netwerk
- Er kunnen extra netwerken gedefinieerd worden; alle armaturen die tot een specifiek netwerk behoren, gedragen zich op dezelfde manier
- Alle armaturen in het vertrek of de open ruimte kunnen gekoppeld worden in een netwerk
- Het draadloze netwerk kan aangesloten worden op het gebouwbeheersysteem
- type: FS484F (SWZ-uitvoering)
- Lichtbron: Philips Fortimo LEDline 1R
- Lampvermogen: 100 W
- Bundelhoek: 102°
- Lichtstroom: 12.500 lm
- Gecorreleerde kleurtemperatuur: 4000 K
- Kleurweergave-index: >80
- Mediaan nuttige levensduur L70B50: 70.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L80B50: 50.000 uur
- Mediaan nuttige levensduur L90B50: 25.000 uur
- Uitvalpercentage driver: 1% per 5000 uur
- Gemiddelde omgevingstemperatuur: +25 °C
- Bereik van bedrijfstemperatuur: +10 °C tot +40 °C
- Driver: Ingebouwd
- Netspanning: 230 of 240 V / 50-60 Hz
- Dimmen: Ingebouwd
- Ingang regelsysteem: DALI
- Materiaal: Kop en mast: gelakt aluminium
- Kleur: Wit (WH) vergelijkbaar met RAL 9003
- Optiek: Micro-lensoptiek, helder acrylaat (ACC-MLO)
- Aansluiting: Kabel, lengte 250 cm, met CEE7-connector (CCE)
- Installatie: Armatuur wordt voorbedraad geleverd, compleet met netsteker
- Opmerkingen: Kan worden besteld als systeem



**Product**

FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH

**Bestelgegevens**

EOC	Type aanduiding	MOQ	Richtprijs
11084100	FS484F LED125S/840 PSD-T SWZ ACL WH	1	1270.00€



© 2019 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat informatie met betrekking tot het product portfolio van Signify, deze informatie kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie, noch wordt een garantie gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie, iedere aansprakelijkheid verband houdend met de informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De informatie in dit document is niet bedoeld als een commercieel aanbod en maakt geen deel uit van een offerte of contract. De aanduidingen Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify Holding is rechthebbende met betrekking tot alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze toekomen aan andere rechthebbenden

[www.lighting.philips.be](http://www.lighting.philips.be)