



Philips Lighting Catalogue

Lampen

Gloeilampen

PHILIPS

Deco Buisvormig



- Buisvormige gloeilampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1000 uur
- Lampvoet E14, E27, B22d
- Dimbaar



Deco Buisvormig

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom EEL (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
25008750	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F	T17CL7WE14	21	E	100	65	6,10

Party Kogel P45



- Gekleurde kogelvormige gloeilampen
- Gemiddelde levensduur 1000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar



Party Kogel P45

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
17747638	Party 15W E27 220-240V P45 BL 1CT/4X5F	P45BL15W	2	E	20	65	5,25
32690438	Party 15W E27 220-240V P45 GR 1CT/4X5F	P45GR15W	5	E	20	65	5,25
32692838	Party 15W E27 220-240V P45 OR 1CT/4X5F	P45OR15W	25	E	20	65	5,25
17745238	Party 15W E27 220-240V P45 YE 1CT/4X5F	P45YE15W	100	E	20	65	5,25
17743838	Party 15W E27 220-240V P45 RE 1CT/4X5F	P45RE15W	8	E	20	65	5,25

Standaard Extra Laag Voltage A60



- Heldere gloeilampen met afwijkende spanning
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar



Standaard ELV E27 A60

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
09015784	Stan ELV 40W E27/BRC 42V A60 CL 1CT	CL40W42VE27	570	D	120	65	5,70
09017105	Stan ELV 60W E27/BRC 12V A60 CL 1CT/20	CL60W12VE27	990	C	20	65	5,70
09018805	Stan ELV 60W E27/BRC 24V A60 CL 1CT/20	CL60W24VE27	970	D	20	65	5,70
02293684	Stan ELV 40W E27/BRC 24V A60 CL 1CT	CL40W24VE27	580	D	120	65	5,70

Koelkast Buisvormig



- Heldere buisvormige gloeilampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1000 uur
- Lampvoet E14
- Dimbaar



APP E14 T25 CL

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
03851705	App 15W E14 230-240V T25CL RF 1CT/20F/NO	T2515WE14RF	110	E	1	65	5,65
03871550	App 25W E14 230-240V T25 CL OV 1CT	T2525WE14CL	172	E	100	65	5,55

Naaimachine Buisvormig



- Heldere buisvormige gloeilampen, speciaal voor gebruik in naaimachines
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1000 uur
- Lampvoet E14 en B15d
- Dimbaar



Naaimachine Buisvormig B15d



Naaimachine Buisvormig E14

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
25097150	Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	T22CL20WE14SM	120	E	100	65	6,10
25023050	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	T22X51CL20WBA15	120	E	100	65	6,10


InfraRed Healthcare Heat Incandescent



- Ballonreflecteur uitgevoerd in rood glas of PAR38 persglasreflector met roodgelakt front
- Directe, nauwkeurig regelbare stralingswarmtebron
- Speciaal voor verlichting bij spierpijn, reumatische pijn, spit, zenuwpijn en verkoudheid. Bevordert het herstel van blessures
- Infraroodlampen kunnen worden gebruikt met alle geschikte apparatuur




PAR38 E27 Rood



Afmetingen in mm.



R95 E27 Rood



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Norm
1	136	124	121	1	130	95

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
12887415	PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12	IR150RPAR	12	48	28,60	1
14559840	R95 IR 100W E27 230V Red 1CT/25	INFRARED100W230	25	48	16,45	2


InfraRed Industrial Heat Incandescent



- Ballonreflector uitgevoerd in rood of helder glas of PAR38 persglasreflector
- PAR38 speciaal ontwikkeld voor toepassing bij opfok van kuikens, biggen en andere jonge dieren
- PAR38 is bestand tegen waterspatten, lichtvenster helder of rood en 30% energiebesparing t.o.v. R125
- BR125 voor verwarming in agrarische, industriële en huishoudelijke toepassingen met gehard glas (bestand tegen waterspatten) en een dubbele reflector
- Gasgevuld
- Rode stralers geven 75% minder licht maar evenveel infrarode straling als heldere of gesatineerde uitvoeringen




PAR38 E27 Rood



Afmetingen in mm.



BR125 E27 Rood




Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Norm
1	136	124	121	2	183	125



R125 E27 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Norm
3	173	125

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	MOQ	VRG	Richtprijs code
11578215	PAR38 IR 100W E27 230V CL 1CT/12	IR100CPAR	12	48	26,25
11579915	PAR38 IR 175W E27 230V CL 1CT/12	IR175CPAR	12	48	27,50
12659725	R125 IR 375W E27 230-250V CL 1CT/10	IR375CH	10	48	47,55
57520325	BR125 IR 150W E27 230-250V Red 1CT/10	IR150RH	10	48	25,05
57521025	BR125 IR 250W E27 230-250V Red 1CT/10	IR250RH	10	48	30,10
57522725	BR125 IR 150W E27 230-250V CL 1CT/10	IR150CH	10	48	25,05
57523425	BR125 IR 250W E27 230-250V CL 1CT/10	IR250CH	10	48	30,10
60053015	PAR38 IR 175W E27 230V Red 1CT/12	IR175RPAR	12	48	28,95

PAR56



- Persglas PAR56 reflector gloeilampen (diameter 179 mm)
- Geschikt voor buitengebruik of onder water (speciale 12 V uitvoering)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 1500 (12 V) en 2000 uur
- Lampvoet GX16d
- Bundelbreedte 12°, 25° en 40°
- Glad of gefacetteerd frontglas (flood en spot)
- Spanning 12 V (schroefaansluiting) en 230 V
- Dimbaar



PAR56

Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
15961810	PAR56 300W GX16d 230V FL 1CT/6	P56FL300	D	6	65	105,80
15965610	PAR56 300W GX16d 230V WFL 1CT/6	P56WFL300	D	6	65	105,80