



# Philips Lighting Catalogue

**Lampen**

Halogeen lampen

**PHILIPS**

# Accentline




- Koudlichtspiegelhalogeenlampen (50 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 3000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 36°
- UV-filter

Overschakelen op MASTERLine ES levert u de volgende voordelen op:

- langere levensduur
- hogere lichtopbrengst



Accentline



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	46	51

## Bestelgegevens

50 Watt EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs
41205800	Accent 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	18081	3000	B	50	65	3,15

# Brilliantline Alu (Aluminium)




- Halogeenlampen reflectorlampen (50 mm), warmteafgifte naar voren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 36°
- UV-filter

- Levensduur 4.000 uur
- Warmte wordt naar voren afgevoerd



ALU GU5.3 CL



Afmetingen in mm.

Afm.  
no.

C  
Max

D  
Max

1	46	51
---	----	----

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
43072460	BrillAl 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14715	3000	B	50	65	6,75	1
43075560	BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14716	3000	B	50	65	6,75	1
43079360	BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	14717	3000	B	50	65	6,75	1

# Brilliantline Koudlicht




- Koudlichtspiegel halogeenlampen (35 mm en 50 mm)
- 60% warmteafgifte naar achteren
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GU4 en GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 10, 24, 30, 36 en 60°
- UV-filter


- Levensduur 4.000 uur
- Sprankelend wit licht



Koudlicht GU5.3 24D



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Max
1	40	36	2	46	51

## Bestelgegevens

### 20 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
42454960	Brill 20W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14610	3000	B	50	65	5,65
42471660	Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14611	3000	B	50	65	5,65
42484660	Brill 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14612	3000	B	50	65	5,65
42487760	Brill 20W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14613	3000	B	50	65	5,65

### 35 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
42493860	Brill 35W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14615	3000	B	50	65	5,65
42504160	Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14616	3000	B	50	65	5,65
42507260	Brill 35W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14617	3000	B	50	65	5,65

### 50 Watt GU 5.3

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
42510260	Brill 50W GU5.3 12V 10D 1CT/10X5F	14618	3000	B	50	65	5,65
42513360	Brill 50W GU5.3 12V 24D 1CT/10X5F	14619	3000	B	50	65	5,65
42516460	Brill 50W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	14620	3000	B	50	65	5,65
42519560	Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	14621	3000	B	50	65	5,65

### 20 Watt GU 4

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
42540960	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14625	3000	B	50	65	7,20

### 35 Watt GU 4


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG	Richtprijs code
42546160	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	14627	3000	B	50	65	7,20

# MASTERLine 111



- Halogeen reflector lampen (111 mm)
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet G53
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24 en 45°
- UV-filter

- Lange levensduur 4.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30% in vergelijking met de Aluline 111
- Minder warmteafgifte



MASTERLine 111

Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	C1 Max	D Max
1	65	51	111

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typennummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
41101310	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	14736	3000	C	6	65	22,25	1
41103710	MASTERLine 111 30W G53 12V 24D 1CT/6	14737	3000	B	6	65	22,25	1
41105110	MASTERLine 111 45W G53 12V 8D 1CT/6	14738	3000	C	6	65	22,25	1
41107510	MASTERLine 111 45W G53 12V 24D 1CT/6	14739	3000	B	6	65	22,25	1
41109910	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	14740	3000	B	6	65	22,25	1
41113610	MASTERLine 111 60W G53 12V 45D 1CT/6	14743	3000	C	6	65	22,25	1
41115010	MASTERLine 111 60W G53 12V 24D 1CT/6	14742	3000	C	6	65	22,25	1

# MASTERLine ES




- Koudlichtspiegel halogeenlampen (50 mm),
- 66% van de warmteafgifte naar achteren, hogere lichtopbrengst dankzij infrarood coating en energiebesparing van minimaal 30% haalbaar
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 5000 uur
- Lampvoet GU5.3
- Dimbaar
- Bundelbreedte 8, 24, 36 en 60°
- UV-filter

- Lange levensduur 5.000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte



MASTERLine ES



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C1 Max	D Max
1	51	51

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
41367371	MASTERL ES 20W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18133	3000	B	20	65	10,30	1
41370371	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18134	3000	B	20	65	10,30	1
41375871	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18135	3000	B	20	65	10,30	1
41378971	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18136	3000	B	20	65	10,30	1
41382671	MASTERL ES 30W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18137	3000	B	20	65	10,30	1
41387171	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18138	3000	B	20	65	10,30	1
41397071	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18139	3000	B	20	65	10,30	1
42432771	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18140	3000	B	20	65	10,30	1
42435871	MASTERL ES 35W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18141	3000	B	20	65	10,30	1
42438971	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 8D 1CT/4X5F	18142	3000	B	20	65	10,30	1
42441971	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 24D 1CT/4X5F	18143	3000	B	20	65	10,30	1
42444071	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 36D 1CT/4X5F	18144	3000	B	20	65	10,30	1
42447171	MASTERL ES 45W GU5.3 12V 60D 1CT/4X5F	18145	3000	B	20	65	10,30	1

# Capsuleline

---



- Halogeenlampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur tot 4000 uur
- Lampvoet G4 en GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12 en 24 V
- UV-filter

Schakel over op MASTERCapsule voor:

- Langere levensduur
- Minder warmte
- Energiebesparing minimaal 30%



Capsuleline



## Bestelgegevens

### 5 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
40969050	Caps 5W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13283	2800	60	B	100	65	3,85

### 10 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
41298050	Caps 10W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14565	2700	100	C	100	65	2,20
40970650	Caps 10W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13284	2850	140	C	100	65	3,85

### 20 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
41299750	Caps 20W G4 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14566	2800	255	C	100	65	2,20
40210350	Caps 20W G4 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13078	3000	310	C	100	65	3,85
40962150	Caps 20W G4 24V CL 4000h 1CT/10X10F	13091	3000	300	C	100	65	9,15
40219650	Caps 20W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13104	3000	300	C	100	65	3,85

### 35 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
40218950	Caps 35W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13103	3000	600	C	100	65	3,85

### 50 Watt

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
41295950	Caps 50W GY6.35 12V CL 2000h 1CT/10X10F	14567	2900	850	C	100	65	2,20
40217250	Caps 50W GY6.35 12V CL 4000h 1CT/10X10F	13102	3000	880	C	100	65	3,85
40963850	Caps 50W GY6.35 24V CL 4000h 1CT/10X10F	13090	3000	850	C	100	65	9,15

# MASTERCapsule




- Halogeenlampen met EcoBoost technologie
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 4000 uur
- Lampvoet GY6.35
- Dimbaar
- Spanning 12V
- UV-filter

- Levensduur 4000 uur
- Energiebesparing minimaal 30%
- Minder warmteafgifte dan normale capsule
- UV-filter



CAP MS GY6.35 IR



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Norm
1	44	12	30

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
20354770	MASTERCaps 30W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18161	3000	750	B	50	65	10,40	1
20355470	MASTERCaps 45W GY6.35 12V IR 1CT/5X10F	18162	3000	1250	B	50	65	10,40	1

# EcoHalo Clickline G9




- 30% energiebesparing tov Clickline MV Capsules
- Halogeenlampen in heldere uitvoering
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet G9
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor halogeenlampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van halogeenlampen
- Dimbaar



ECOHALO Clickline G9 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	L Norm
1	45	13	22

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
86398700	Halogen MV Click 28W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP28WG9	2800	370	D	100	65	9,80	1
86401400	Halogen MV Click 42W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP42WG9	2800	630	D	100	65	9,80	1
89577300	Halogen MV Click 18W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP18WG9	2800	204	D	100	65	9,80	1
89583400	Halogen MV Click 53W G9 230V CL 1CT	ECOHALOCAP53WG9	2800	850	D	100	65	9,80	1

# EcoClassic A55



- Heldere halogeenlamp in gloeilamp A-vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic 28W E27 A55 Helder

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
25226200	Halogen 105W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL105WE27A55	2800	1980	D	15	65	3,00
25255200	Halogen 140W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL140WE27A55	2800	2840	D	15	65	3,00
70116301	Halogen 18W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL18WE27A55	2800	204	D	15	65	3,00
25277405	Halogen 28W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL28WE27A55	2800	370	D	15	65	3,00
25171506	Halogen 42W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL42WE27A55	2800	630	D	15	65	3,00
25172205	Halogen 53W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL53WE27A55	2800	850	D	15	65	3,00
25225506	Halogen 70W E27 230V A55 1CT/15 SRP	ECL70WE27A55	2800	1200	D	15	65	3,00
22348104	Halogen CH 28W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	ECL28WE14T25	2800	370	D	20	65	6,35

# EcoClassic Bent Tip Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BXS35



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	115	36

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)	MOQ	VRG code	Richtprijs
20443501	Halogen 18W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL18WE14BXS35	2800	204	D	10 65	3,75
92506701	Halogen 28W E14 230V BXS35 1CT/10 SRP	ECL28WE14BXS35	2800	370	D	10 65	3,75

# EcoClassic Gedraaide Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 BW35 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	100	36

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
82066901	Halogen 18W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL18WE14BW35	2800	204	D	15	65	3,25
82070602	Halogen 28W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL28WE14BW35	2800	370	D	15	65	3,25
82076801	Halogen 42W E14 230V BW35 1CT/15 SRP	ECL42WE14BW35	2800	630	D	15	65	3,25

# EcoClassic Kaars




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 B35 Helder



Afmetingen in mm.

**Afm.  
no.**

**C  
Max**


**D  
Max**

1	100	36
---	-----	----

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom EEL (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
82054604	Halogen 18W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL18WE14B35	2800	204	D	15	65	3,25
25265106	Halogen 28W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL28WE14B35	2800	370	D	15	65	3,25
82058402	Halogen 42W E14 230V B35 1CT/15 SRP	ECL42WE14B35	2800	630	D	15	65	3,25

# EcoClassic Kogel




- Heldere halogeenlamp in gloeilamp vorm
- Kleurweergave: Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet: E14 en E27
- Universele brandstand
- Dimbaar

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar




EcoClassic E14 P45 Helder



Afmetingen in mm.



EcoClassic E27 P45 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max	Afm. no.	C Max	D Max
2	80	46	1	74	46

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
83144304	Halogen 18W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE14P45	2800	204	D	15	65	3,25
83138204	Halogen 18W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL18WE27P45	2800	204	D	15	65	3,25
83146704	Halogen 28W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE14P45	2800	370	D	15	65	3,25
83140504	Halogen 28W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL28WE27P45	2800	370	D	15	65	3,25
83148101	Halogen 42W E14 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE14P45	2800	630	D	15	65	3,25
83142901	Halogen 42W E27 230V P45 1CT/15 SRP	ECL42WE27P45	2800	630	D	15	65	3,25



# EcoClassic T25L




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de buisvormige gloeilamp en de 28 watt als alternatief voor de 40 watt afzuigkaplamp
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E14
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E14 T25L Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	86	25

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs
22303001	Halogen 18W E14 230V T25L 1CT/20 SRP	ECL18WE14T25	2800	204	D	20	65	6,35

# EcoClassic T32




- Energiebesparend alternatief ter vervanging van de Halogeen lampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet E27
- Dimbaar
- Sprankelend wit halogeen licht

- 1 op 1 vervanger voor gloeilampen
- 30% energiebesparing ten opzichte van gloeilampen
- Dimbaar



EcoClassic E27 T32 Helder



Afmetingen in mm.

Afm. no.	C Max	D Max
1	103	33

## Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
89384700	Halogen 70W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL70WE27T32	2800	1200	D	10	65	6,35	1
89386100	Halogen 105W E27 230V T32 CL 1CT/10	ECL105WE27T32	2800	1980	D	10	65	6,35	1

# Plusline ES Compact

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter



- 20% energiebesparing tov Plusline Compact



Plusline ES Compact

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	73	75	77	79	12

## Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
85223300	Plusline ES 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM120W	2900	2220	D	100	65	9,85	1
85228800	Plusline ES 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM80W	2900	1350	D	100	65	9,85	1
85231800	Plusline ES 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	PLUSLINECOM48W	2900	750	D	100	65	9,85	1

# Plusline ES Small

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar



- 20% energiebesparing tov Plusline Small



Plusline ES Small

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	112	115	116	118	12

## Bestelgegevens


EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
85216500	Plusline ES 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML120W	2900	2220	D	100	65	9,65	1
85219600	Plusline ES 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML160W	2900	3100	D	100	65	9,65	1
85380300	Plusline ES 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML240W	2900	4900	D	100	65	9,65	1
85389600	Plusline ES 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB	PLUSLINESML400W	2900	8600	D	100	65	9,65	1

# Plusline Large tweekneeps

- Heldere tweekneeps halogeenlampen
- Kleurweergave Ra 100
- Gemiddelde levensduur 2000 uur
- Lampvoet R7s
- Dimbaar
- UV-filter
- Brandstand P4



- Hoogvermogenslamp met hoge lichtopbrengst



Plusline Large

Afmetingen in mm.

Afm. no.	B Min	B Norm	B Max	C Max	D Max
1	184	186	188	190	11

## Bestelgegevens

EOC	Type aanduiding	Typenummer	Kleur temp. (K)	Lichtstroom (lm)	EEL	MOQ	VRG code	Richtprijs	Afm. no.
49433725	Plusline L 750W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE750	2900	16875	C	10	65	19,05	1
49434401	Plusline L 1000W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1000	2900	21500	C	10	65	19,05	1
49435101	Plusline L 1500W R7s 230V 1CT/10	PLUSLINE1500	2900	33000	C	10	65	26,20	1