



Philips Lighting Catalogue

1 juli 2017
Versie NL

PHILIPS

Vaya Touch Controller



- Alle basis besturing die nodig is voor kleine projecten in één
- Intuïtieve besturing
- Zeer voordelig geprijsd


De Vaya Touch is een ideale interface voor kleine tot middelgrote projecten vanwege zijn fraaie vormgeving en luxe uitstraling. De veelzijdige mogelijkheden bieden voldoende opties om de verlichting exact naar klantwens in te stellen. Door de 6 geheugenposities zijn deze vooraf ingestelde voorkeursinstellingen snel en eenvoudig te activeren, zodat het door iedereen te gebruiken is. Door simpelweg op één van de 6 voorkeuze toetsen te drukken, transformeert de ruimte door het veranderende licht.

De vele mogelijkheden, het eenvoudige gebruik en de zeer scherpe prijs maken de Vaya Touch de ideale besturing voor ieder klein tot middelgroot project.

- Plug & Play
- Weergave van:
 - 6 Dynamische programma's
 - 6 Statische kleuren
 - 6 Helderheidsniveaus
 - 6 Snelheden
 - 6 geheugenposities voor het opslaan van voorkeursinstellingen
- Afmetingen: 120 x 76 x 15.5 mm
- Behuizing: polycarbonaat, voorzijde van glas
- Bediening: elektrische capaciteit (touch bediening)
- Voeding meegeleverd
- DMX aansluiting via Push-in connector



Vaya Touch Controller WH



Afmetingen in mm.



Vaya Touch Controller BK

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|------------|-----------------------------|----------------|-----|----------|--------------|------------|
| © 37776499 | VYACT LRC2012 VAYA TOUCH WH | VAYATOUCHWHITE | 1 | 36 | 0,43 | 175,00 |
| © 37777199 | VYACT LRC2012 VAYA TOUCH BK | VAYATOUCHBLACK | 1 | 36 | 0,43 | 175,00 |

iColor Player



- Zeer compact vormgegeven, betaalbare DMX controller
- 6 voorgeprogrammeerde effecten en één custom show
- Bestuurt één DMX universe

De iColor Player is een kleine, maar krachtige oplossing voor het besturen van een DMX universe. Door zijn kleine vormgeving past hij onzichtbaar in elke oplossing. De voorgeprogrammeerde effecten maken het zeer eenvoudig om de iColor Player te installeren en in te stellen. Het is zelfs mogelijk om de armaturen, rechtstreeks zonder adresseren te gebruiken om kleureffecten te creëren.

De controller is te programmeren via een PC applicatie door middel van een USB stekker. Als de show eenmaal is ingeprogrammeerd, kan deze worden ontkoppeld van de PC en zal deze zelfstandig de show blijven herhalen. De shows kunnen worden gewisseld door middel van de microSD kaart.

Met de meegeleverde ColorPlay® software kan de gebruiker een custom light show programmeren.

De intuïtieve bediening en de geavanceerde voorgeprogrammeerde lichteffecten maken het mogelijk om in een aantal eenvoudige stappen een volledige lichtshow te ontwerpen. Hierbij worden lichteffecten toegewezen aan een aantal LED armaturen en op een tijdslijn geplaatst, zodat ze achtereenvolgend afgespeeld kunnen worden. De software is compatibel met Windows en MacOS

- Mogelijkheid tot één custom ColorPlay 3 light show
- microSD kaart (2 GB kaart inbegrepen)
- Gebaseerd op DMX 512 standaard
- Voeding via USB connectie met 230 V transformator. (meegeleverd)
- Data-uitgang via RJ45connector (kabel niet meegeleverd)



SSLCTR LRC9641

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|----------|------------------------------|-----------------|-----|----------|--------------|------------|
| 37767299 | SSLCTR LRC9641 iColor Player | LRC9641ICOLPLAY | 1 | 36 | 0,52 | 130,00 |

iPlayer3



- Stand-alone controller voor het creëren van geavanceerde lichtshows
- Intuïtieve lichtontwerpsoftware meegeleverd
- Uitgebreide mogelijkheden met voorgeprogrammeerde effecten

De iPlayer[®]3 is een compacte, geavanceerde controller waarmee zelfgemaakte en voorgeprogrammeerde lichtshows kunnen worden opgeslagen en afgespeeld. De controller kan maximaal 2 volledige DMX512 universums of 340 RGB adressen aansturen. Via een USB aansluiting of een SD kaart kunnen lichtshows worden geladen in de iPlayer en eenvoudig worden gewijzigd. Shows kunnen vervolgens via een trigger of klokfunctie worden opgeroepen.


Met de meegeleverde ColorPlay[®] 3 software kan de gebruiker een lichtshow ontwerpen, een visualisatie maken op de computer en vervolgens in de controller laden. De intuïtieve bediening en de geavanceerde voorgeprogrammeerde lichteffecten maken het mogelijk om in een aantal eenvoudige stappen een volledige lichtshow op te ontwerpen. Hierbij worden lichteffecten toegewezen aan groepen LED armaturen en op een tijdslijn geplaatst, zodat ze achtereenvolgend afgespeeld kunnen worden. De software is compatibel met Windows XP en Mac OS.

- Voor stand-alone gebruik of in combinatie met een computer
- Maximaal 2x 512 DMX adressen of 340 RGB adressen.
- Lichtshows op te roepen via vijf tiptoetsen, een klokfunctie of externe trigger (via los te bestellen ZCX400 AUXBOX)
- LCD display voor status informatie en eenvoudige configuratie
- Status LED met indicatie van lichtshow
- ColorPlay[®] 3 software voor ontwerp van lichtshows meegeleverd
- Secure Digital (SD) kaartlezer voor het flexibel opslaan en uitwisselen van lichtshows

Aansluitingen

- USB interface voor downloaden van shows naar de controller en het aansturen vanuit een PC (inclusief USB kabel)
- Twee 9-pins RS-232 seriële ingangen voor externe triggering (via los te bestellen ZCX400 AUXBOX)
- Twee DMX512 RJ-45 uitgangen voor DMX

In combinatie met Philips Powercore LED armaturen zoals bijvoorbeeld de iColorCove MX Powercore of de ColorBlast 12 Powercore dient een Data enabler PRO worden toegepast.



LRC9628
iPlayer3

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|----------|---------------------------------------|------------|-----|----------|--------------|------------|
| 70058599 | SSLCTR LRC9628 IPLAYER3 EU (100-240V) | LRC9628/00 | 1 | 36 | 1,15 | 599,00 |
| 71405099 | SSLCTR LRC9629 SERIAL KEYPAD | LRC9629/00 | 1 | 36 | 0,62 | 180,00 |

Data Enabler PRO

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|----------|-------------------------------------|-----------------|-----|----------|--------------|------------|
| 88324099 | ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU | ZCX400DEPRO | 1 | 89 | 3,29 | 390,00 |
| 71049699 | ZCX400 DATA TERMINATOR | ZCX400CDATATERM | 1 | 89 | 0,01 | 15,00 |

Data Enablers



- Minder kabels en dus eenvoudige installatie dankzij Powercore™ technologie
- Specifiek ontwikkeld voor gebruik met Philips controllers in combinatie met LED armaturen voorzien van Powercore technologie en met IntelliWhite LED armaturen
- Compacte behuizing (IP66)

Data enabler PRO

De data enabler PRO is een gecombineerde voeding/data driver voor toepassing met Philips LED armaturen die zijn voorzien van Powercore™ technologie. Hierbij wordt het DMX of ethernet signaal gecombineerd met de netvoeding over één aansluitkabel naar het LED armatuur gebracht.

- Geschikt om te gebruiken bij installaties gebaseerd op Powercore™ technologie. Voor kleuren en regelbare wit-licht LED armaturen. Zowel voor binnen- als buitenapplicaties
- Eenvoudige installatie dankzij de combinatie van voedingsspanning en stuursignaal in één snoer naar het armatuur
- In- en uitgangaansluitingen aanwezig voor zowel DMX als Ethernet voor het eenvoud in serie schakelen van meerdere data enablers
- Maximale belasting per data enabler 16 A

Aansluitingen

- Voeding: 3-aderig PC aansluitblok
- Voeding/Data uitgang: 4-aderig PC aansluitblok, 4-aderig IDC aansluitblok (alleen voor iColor Accent Powercore)
- DMX ingang/uitgang: dubbel uitgevoerde, tweezijdige IDC aansluitblokken
- Ethernet ingang/uitgang: dubbel uitgevoerde, tweezijdige IDC aansluitblokken



ZCX400 100-240V DATA ENABLER PRO EU
Data Enabler PRO



ZCX400 DATATERMINATOR
Data terminator



ZCX400 DMX512 ADAPTER CABLE
Adapter kabel

Bestelgegevens

Data Enabler PRO

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
|-----|--|-----------------|-----|----------|--------------|------------|
| 1 | 88324099 ZCX400 100-277V DATA ENABLER PRO EU | ZCX400DEPRO | 1 | 89 | 3,29 | 390,00 |
| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Gewicht (KG) | Richtprijs |
| 2 | 71049699 ZCX400 DATA TERMINATOR | ZCX400CDATATERM | 1 | 89 | 0,01 | 15,00 |
| 2 | 71050299 ZCX400 DMX512 ADAPTER CABLE | ZCX400CDMXADCAB | 1 | 89 | 0,11 | 95,00 |

LightMaster LON




- Maakt gebruik van de LonMark® open systeemstandaard
- Maximale energiebesparingen dankzij de verlichtingskennis van Philips
- Schaalbaar en betaalbaar dankzij zijn modulaire ontwerp

LightMaster Lon is een in een netwerk geschakeld lichtregelsysteem dat gebruik maakt van de LonMark® open systeemstandaard. Naast het mogelijk maken van maximale energiebesparingen voor verlichting en een volledige flexibiliteit in verlichtingsfunctionaliteit laat deze zich naadloos koppelen met andere gebouwgebonden systemen zoals zonweringen, klimaatsystemen, beveiliging enz. Dit biedt de mogelijkheid de informatie van de sensors van LightMaster Lon (bijv. aanwezigheid en licht) te delen en gebruikersinterfaces te combineren. Het LightMaster Lon-systeem heeft een aantal IR-gebruikersinterfaces die een eenvoudige en economische integratieoplossing bieden. Philips Lighting levert een aantal oplossingen om uw verlichtingssysteem te beheren met LightMaster Lon, met behulp van onze software of software van derden. Energieverbruik, trends, beheren van energiedoelstellingen, verbinding met slimme netwerken, enz. – het is allemaal mogelijk met LightMaster Lon. Philips levert niet alleen producten maar ook diensten of zelfs complete projectoplossingen voor kantoren, onderwijs, industrie en andere toepassingen.



LightMaster Lon



LRC5423/10 Contr 4X0 DIN Sw & Re
Afmetingen in mm.



DIN-railunit met 4 afzonderlijke uitgangen (schakelen en regelen via 1-10 V) die elk een belasting van 5 A kunnen schakelen voor het regelen van armaturen, hetzij direct of via schakelaars in de schakelkast voor het schakelen van hogere verlichtingsbelastingen.

Bestelgegevens


| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs code |
|----------|---------------------------------------|------------|-----|-----|-----------------|
| 51637099 | LCC8014/00 CABLE SENSR RJ12M-RJ12M 5M | LCC8014/00 | 1 | 35 | 16,80 |
| 51904399 | LRI8134/00 SENSR MULTISENSOR | LRI8134/00 | 1 | 35 | 159,00 |
| 51906799 | LRM8114/00 SENSR MOV DET | LRM8114/00 | 1 | 35 | 108,00 |
| 51722399 | LRM8115/00 SENSR MOV DET LONG | LRM8115/00 | 1 | 35 | 151,00 |
| 51841199 | LRM8116/00 SENSR MOV DET WIDE | LRM8116/00 | 1 | 35 | 151,00 |
| 73193319 | LRC5059/10 CONTR 0x4 SENSR&SW DIN | LRC5059/10 | 1 | 35 | 402,00 |
| 73110099 | LRC5423/10 CONTR 4x0 DIN SW&RE | LRC5423/10 | 1 | 36 | 502,00 |
| 73106399 | LRC5924/10 CONTR 9x4 PLUG 4 SW&RE | LRC5924/10 | 1 | 36 | 616,00 |
| 73108799 | LRC5934/10 CONTR 9x4 PLUG 4 DIG | LRC5934/10 | 1 | 36 | 585,00 |

Dimmers binnenverlichting



Er zijn 3 typen dimmers beschikbaar binnen de familie: 1-10 V, DALI en LED. De LED dimmer werkt uitstekend in combinatie met Philips MASTER LEDlampen. De DALI dimmer heeft een geïntegreerde DALI voeding, waar tot 37 DALI VSA's op aangesloten kunnen worden. Met de 1-10 V potentiometer kunnen tot wel 200 Philips HFR VSA's bediend worden.

Deze dimmers hebben als groot voordeel dat ze met onze Philips lampen en armaturen getest zijn zodat deze goed samenwerken. Alle dimmers worden geleverd inclusief draaiknop en afdekplaat, zodat er geen aparte onderdelen meer besteld hoeven te worden.




UID8600/00


Afmetingen in mm.



UID8600/00



Afmetingen in mm.



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs |
|----------|--|------------|------|-----|------------|
| | | | code | | |
| 67555600 | UID8600/00 1-10V Dimmer | UID8600/00 | 1 | 35 | 65,00 |
| 67560000 | UID8620/00 DALI Dimmer | UID8620/00 | 1 | 35 | 245,00 |
| 70132300 | LRH8600/00 Surface mounting box for dimm | LRH8600 | 1 | 35 | 37,10 |


OccuSwitch DALI



- Energiebesparing tot 55% met daglichtregeling en schakelen op aanwezigheid
- Eenvoudige installatie dankzij DALI technologie
- Ontworpen voor kantoorruimtes en schoollokalen

OccuSwitch DALI is een stand-alone bewegingsmelder en daglichtsensor met ingebouwd lichtregelsysteem. Hij dimt en schakelt de verlichting in een ruimte op basis van aanwezigheid en de hoeveelheid binnenvallend daglicht. Besparingen tot 55% worden bereikt door daglichtafhankelijk dimmen, schakelen op aanwezigheid en correctie voor overdimensionering van een verlichtingsinstallatie. De OccuSwitch DALI is een veelzijdig, eenvoudig te gebruiken systeem voor toepassing in kantoorruimten, schoollokalen en zorginstellingen. Voor iedere toepassing kan een op maat gemaakte of een van de 9 voorgeprogrammeerde modes gekozen worden. De OccuSwitch DALI werkt in combinatie met armaturen met HF DALI voorschakelapparaten.


- OccuSwitch DALI LRM2070 met schakelen op aanwezigheid en daglichtregeling aan raanzijde en gangzijde. Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen 6 x 8 m voor grove beweging en 4 x 5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte van 2,5 – 3,5 m. Het detectiebereik kan gedeeltelijk worden beperkt d.m.v. een uitschuifbare afscherming. De uitschakelvertraging is instelbaar van 1 – 35 minuten. De sensor is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage (d.m.v. de opbouwdoos LRH2070/00). Geschikt voor het regelen van max. 15 armaturen
- OccuSwitch DALI LRM2080 Advanced heeft dezelfde functionaliteit als LRM2070 Basic met daarbij de mogelijkheid om maximaal 22 units parallel te schakelen voor aanwezigheidsdetectie
- OccuSwitch DALI LRM2090 BMS voor koppeling aan gebouwbeheersystemen op basis van KNX of LON bus
- Eenvoudige installatie dankzij losse schroefconnector
- Los verkrijgbare Wieland aansluitkabels (GST18 en BST14) garanderen een eenvoudige en probleemloze installatie voor OccuSwitch DALI Basic (LCC2070) en OccuSwitch DALI Advanced en BMS (LCC2080)
- LRH2070 Installatiedoos voor opbouwmontage van OccuSwitch DALI
- Detectiebereik uit te breiden met extra aanwezigheidsensor LRM8118/00
- De OmniProg IRT9090 is een uitgebreide programmeertool en biedt de mogelijkheid voor o.a. het instellen van functionaliteit/mode, meerdere DALI groepen, achtergrond dimnivo en inschakelgedrag bij het inschakelen van de netspanning
- LCU2070/00 Push button unit voor schakelen met conventionele pulsdrukker schakelaars



LRM2070/2080/2090 OccuSwitch DALI Afmetingen in mm.




LCC2070/2080



Afmetingen in mm.



LRH2070



Afmetingen in mm.



IRT9090 OmniProg Standard



LCU2070 Push button unit



LRM8118/00

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs |
|----------|--------------------------------------|---------------|-----|------|------------|
| | | | | code | |
| 73230599 | LRM2070/30 BASIC | LRM2070/00 | 1 | 35 | 153,00 |
| 73234399 | LRM2080/30 ADVANCED | LRM2080/00 | 1 | 35 | 183,00 |
| 73236799 | LRM2090/40 BMS | LRM2090/20 | 1 | 35 | 219,00 |
| 73078399 | LRM8118/00 ACTILUME EXTENSION SENSOR | LRM8118/00 | 1 | 35 | 131,00 |
| 73248099 | LCC2070/00 CABLE BASIC | LCC2070/00 | 1 | 35 | 53,70 |
| 73250399 | LCC2080/00 CABLE ADV + BMS | LCC2080/00 | 1 | 35 | 53,70 |
| 73252799 | LRH2070/00 SURFACE BOX | LRH2070/00 | 1 | 35 | 20,70 |
| 87026800 | LCU2070/00 PBU | LCU2070/00PBU | 1 | 35 | 86,90 |
| 51767499 | IRT8080/00 TRANSM IR MULTI-FUNC | IRT8080/00 | 1 | 35 | 196,00 |
| 11544100 | LCU2080/00 OSD Somfy Interface | LCU2080 | 1 | 35 | 75,00 |

| OmniProg programmeertools | | | | | |
|---------------------------|---|------------|-----|------|------------|
| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs |
| | | | | code | |
| 74763500 | IRT9090/01 Extended IR Programming Tool | IRT9090 | 1 | 35 | 82,70 |

OccuSwitch Wireless



De OccuSwitch Wireless is een geavanceerd draadloos 'plug and play' verlichtingssysteem voor renovatie en nieuwe installaties dat automatisch de verlichting uitschakelt wanneer er geen activiteit in een ruimte is. Besparingen op energie kunnen oplopen tot wel 30%.


De draadloze sensors maken een zeer eenvoudige installatie en montage mogelijk tegen het plafond of op elke andere plaats. De actuator wordt op een gemakkelijke plek verbonden met de netspanningsbedrading, zoals in de gang of boven het plafond. Er is geen bedrading nodig tussen de sensor en actuator. Meerdere sensoren en actuatoren kunnen in een systeem opgenomen worden om zo een groter gebied te kunnen bestrijken.

De OccuSwitch Wireless is een uniek 'plug and play' systeem dat zorgt voor een eenvoudige setup en aanpassingen aan het systeem via aan de voorzijde toegankelijke knoppen.

- Eenvoudig te installeren
- Slank onopvallend ontwerp
- Lange levensduur batterij (tot 10 jaar)




LRM1763/10



Afmetingen in mm.




LRM1765/70/75



Afmetingen in mm.



LRA1750/10



Afmetingen in mm.



LCC1720/00

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typennummer | MOQ | VRG | Richtprijs code |
|----------|--|-------------|-----|-----|--------------------|
| 25061600 | LRM1770/10 OS Wireless Corner sensor | LRM1770 | 1 | 35 | 110,00 |
| 25063000 | LRM1775/10 OS Wireless Wall sensor | LRM1775 | 1 | 35 | 110,00 |
| 25065400 | LRM1765/10 OS Wireless Corridor sensor | LRM1765 | 1 | 35 | 110,00 |

OccuSwitch



- Energiebesparing tot 30% door schakelen op aanwezigheid
- Werkt met bijna alle lamp- en armatuurtypes. Ideaal te combineren met CoreLine armaturen
- Eenvoudige installatie met Wieland aansluitkabel
- OccuSwitch is geschikt voor nieuwbouw en renovaties en schakelt de meest geavanceerde oplossingen

OccuSwitch is een stand-alone bewegingsmelder met ingebouwde lichtschakelaar. Hij is toepasbaar voor standaard kantoorruimten, toiletten en werkruimten. De OccuSwitch biedt daar een hoge mate van energiebesparing en flexibiliteit.

- Het systeem schakelt de verlichting op basis van aanwezigheid en daglichtniveau
- De OccuSwitch is zeer eenvoudig te installeren, met name in combinatie met de Wieland aansluitkabel LCC1070 waarbij voedingsstroom en te schakelen armaturen via een eenvoudige stekerverbinding worden aangesloten
- De OccuSwitch zal bij voldoende daglicht (drempelwaarde is in te stellen) niet inschakelen als er beweging wordt gedetecteerd. Als het lichtniveau tijdens aanwezigheid afneemt tot onder dit ingestelde niveau zal de verlichting alsnog worden ingeschakeld. Let op: dit is niet hetzelfde als de daglichtregeling, waarbij wordt gedimd. Bij daglichtschakeling wordt de verlichting alleen in- of uitgeschakeld, en niet gedimd.
- OccuSwitch werkt uitstekend in combinatie met Luxsense

Het detectiegebied is rechthoekig met afmetingen van 6 x 8 m voor grove beweging en 4 x 5 m voor fijne beweging bij een montagehoogte tussen 2,5 en 3,5 m. Het detectiegebied kan gedeeltelijk worden beperkt d.m.v. een uitschuifbare afscherming. De uitschakelvertraging is instelbaar van 1 tot 35 minuten. De sensor is geschikt voor inbouw- en opbouwmontage (d.m.v. optionele opbouwdoos LRH1070/00). De maximale schakelstroom is 6A effectief.

De OccuSwitch LRM1080 heeft dezelfde functionaliteit en specificaties als de LRM1070 met daarbij de mogelijkheid om meerdere units parallel te schakelen via een busaansluiting, zodat grotere ruimten zoals kantoorruimten kunnen worden geschakeld. Verder is het mogelijk om het licht te schakelen met een infrarood handzender (separaat te bestellen). De OccuSwitch kan ook gebruikt worden als afwezigheidsschakelaar (handmatig aan, automatisch uit).

LCC1070/00 Wieland aansluitkabel voor het eenvoudig aansluiten van OccuSwitch (LRM1070 / LRM1080) via Wieland GST18/3 stekker/contrastekker. Kabellengte 50 cm.

LRH1070/00 Opbouwdoos voor opbouwmontage van de OccuSwitch (LRM1070 / LRM1080) tegen het bouwkundig plafond.

LRM1000

- Plafondopbouwmontage
- 360° bewegingsdetectie
- Daglichtoverbrugging
- Instelbare uitschakelvertraging
- Instelbaar niveau van omgevingslicht
- Bereik van detectiegevoeligheid instelbaar tussen 3 en 12 m
- Kan 2000 VA schakelen

LRM1011

- Verzonken plafondmontage
- 360° bewegingsdetectie
- Instelbare uitschakelvertraging
- Kan 1000 VA schakelen
- Geschikt voor montagehoogtes van 2 tot 5 m

LRM1020

- Opbouwmontage op wand of plafond
- Bewegingsdetectie 360° (180° bij wandmontage)
- Selecteerbare werking Auto/Aan/Uit
- Daglichtoverbrugging
- Instelbare uitschakelvertraging
- Instelbaar niveau van omgevingslicht
- Kan 1000 VA schakelen

LRM1032

- Drie draadsaansluiting
- Wandopbouwmontage
- 110° bewegingsdetectie
- Selecteerbare werking Auto/Uit
- Instelbare uitschakelvertraging
- Instelbaar niveau van omgevingslicht
- Daglichtoverbrugging
- Kan 2000 VA schakelen

LRM1033



- Twee draadsaansluiting
- Wandopbouwmontage
- 110° bewegingsdetectie
- Selecteerbare werking Auto/Uit
- Instelbare uitschakelvertraging
- Instelbaar niveau van omgevingslicht
- Daglichtoverbrugging
- Kan 2000 VA schakelen

LRM1040

- Opbouwmontage op wand, plafond of hoek
- 240° bewegingsdetectie
- Horizontaal instelbaar over ±90°
- Selecteerbare werking Auto/Uit
- De unit schakelt na 4 uur in automatische werking
- Instelbare uitschakelvertraging
- Instelbaar niveau van omgevingslicht
- Daglichtoverbrugging
- Kan 2000 VA schakelen
- Geschikt voor binnen en buiten
- Afscherming in zones is mogelijk





LRM1070/1080 OccuSwitch



Afmetingen in mm.




LCC1070/00 Wieland aansluitkabel



Afmetingen in mm.



LRM1070/00 Opbouwdoos



Opbouwdoos Afmetingen in mm.



LRM1000 OccuSwitch



LRM1011 OccuSwitch



LRM1011_sensor_new



LRM1020 OccuSwitch



LRM1032 OccuSwitch



LRM1032 OccuSwitch Front



LRM1040 OccuSwitch



LRM1040 OccuSwitch



LRM1032 OccuSwitch Back

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG | Richtprijs code |
|----------|--|------------|-----|-----|--------------------|
| 22557700 | LRM1000/00 OS MOV DET | LRM1000/00 | 1 | 35 | 53,00 |
| 44209800 | LRM1011/10 OS Mov Det incl P-Pack CS | LRM1011 | 1 | 35 | 58,30 |
| 22563800 | LRM1020/00 OS MOV DET Corridor | LRM1020/00 | 1 | 35 | 86,60 |
| 44225800 | LRM1032/00 OS Mov Det Switch 3w WR DIN | LRM1032 | 1 | 35 | 69,30 |
| 44227200 | LRM1033/00 OS Mov Det Switch 2w WR DIN | LRM1033 | 1 | 35 | 101,00 |
| 22573700 | LRM1040/00 OS Mov Det IP54 240 dgr | LRM1040/00 | 1 | 35 | 39,70 |
| 73177399 | LCC1070/00 PIR T-CABLE 3P | LCC1070/00 | 1 | 35 | 28,70 |
| 73143899 | LRH1070/00 SENSR SURFACE BOX | LRH1070/00 | 1 | 35 | 17,80 |
| 73138499 | LRM1070/00 SENSR MOV DET ST | LRM1070/00 | 1 | 35 | 114,00 |
| 73140799 | LRM1080/00 SENSR MOV DET ST IR | LRM1080/00 | 1 | 35 | 154,00 |
| 51920399 | LRH8100/00 SENSR SURFACE BOX | LRH8100/00 | 1 | 35 | 7,50 |

LightMaster KNX



- Energiebesparing tot 55%
- Volledig ontworpen voor verlichting
- Installatie en ingebruikname kost minder tijd

LightMaster KNX is een lichtregelsysteem dat het mogelijk maakt om op een zeer kosten efficiënte manier verlichting te regelen. Door gebruik te maken van het KNX open protocol is de installatie en ingebruikname van het systeem zeer eenvoudig. Daarnaast is het mogelijk om LightMaster KNX aan bestaande KNX installaties te koppelen, waardoor uw besparingen verder op kunnen lopen.

Het KNX lichtregelsysteem combineert het beste van twee werelden; de kennis en ervaring van Philips op het gebied van verlichting en het open protocol van KNX. Besparingen tot 55% kunnen bereikt worden door daglichtafhankelijk dimmen, schakelen op aanwezigheid en tijdsafhankelijk functies. Omdat LightMaster KNX sensoren door meerdere systemen zoals verwarming en zonwering gebruikt kunnen worden, zijn daar besparingen mogelijk op het aantal sensoren.

Er zijn 3 verschillende typen controllers: met standaard-, DALI- en Wieland-connectoren, met dezelfde functionaliteit.

DALI

De PDBC120 DALI MM KNX controller is een DALI controller met vele voordelen. Er kunnen tot 16 sensoren op de DALI bus aangesloten worden. Hierdoor is minder bekabeling benodigd en is er minder communicatie op de KNX bus. Sensoren worden gevoed via de DALI bus.

Wieland


De PLPC905GL KNX is uitgerust met Wieland connectoren. Dit is dezelfde connector die beschikbaar is op veel van onze armaturen. Dit maakt de installatie snel en eenvoudig.

Onze sensoren zijn perfect in te bouwen in een (systeem)plafond door hun geringe afmetingen.

Voor de standaard KNX ETS software is een LightMaster KNX plug-in beschikbaar. Dit maakt de ingebruikname van de lichtinstallatie eenvoudig. Er kan direct gekozen worden uit voorgeprogrammeerde functies. De plug-in kent ook een expert modus waarbij alles vrij instelbaar is.



Lighting Protocol Controller 9 Channel




PLPC905GL Afmetingen in mm.



Programmable Multiple Input- 4 Input - KNX




DIN Rail Ballast Controller



Afmetingen in mm.




Sensoren DALI/KNX



Afmetingen in mm.



Programmable Multiple Input-4 Input - DALI



Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

Controllers

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Richtprijs |
|----------|--------------------|-----------------|-----|----------|------------|
| 45425100 | PDRC816FR-KNX-3P | PDRC816FR-KNX3P | 1 | 36 | 465,00 |
| 45427500 | PDRC1216FR-KNX-3P | PDRC1216FRKNX3P | 1 | 36 | 570,00 |
| 45423700 | PDRC416FR-KNX-3P | PDRC416FR-KNX3P | 1 | 36 | 305,00 |
| 53508100 | PLPC905GL-4-KNX | PLPC905GL-4-KNX | 1 | 36 | 609,00 |
| 53526500 | PLPC905GL-3-HD-KNX | PLPC905GL-3-HD | 1 | 36 | 812,00 |
| 53372800 | PLPC905GL-3-KNX | PLPC905GL-3-KNX | 1 | 36 | 609,00 |
| 53378000 | PDBC120-DALI-KNX | PDBC120-DALIKNX | 1 | 36 | 558,00 |
| 53376600 | PDLPC416-FR-KNX | PDLPC416-FR-KNX | 1 | 36 | 862,00 |

Netwerkkomponenten

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Richtprijs |
|----------|-----------------|------------|-----|----------|------------|
| 53518000 | PPS640-KNX | PPS640-KNX | 1 | 36 | 381,00 |
| 53520300 | PLC-KNX | PLC-KNX | 1 | 36 | 599,00 |
| 53524100 | PPMI4-DALI | PPMI4-DALI | 1 | 36 | 99,60 |

Sensoren

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Richtprijs |
|----------|-----------------|--------------|-----|----------|------------|
| 53374200 | PLOS-CM-KNX | PLOS-CM-KNX | 1 | 36 | 191,00 |
| 53516600 | PLOS-CM-DALI | PLOS-CM-DALI | 1 | 36 | 141,00 |

Bedieningspanelen


| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Richtprijs |
|----------|-----------------|----------------|-----|----------|------------|
| 53528900 | P1PE-KNX-4P-2G | P1PE-KNX-4P-2G | 1 | 36 | 198,00 |
| 53532600 | P1PE-KNX-4P | P1PE-KNX-4P | 1 | 36 | 135,00 |
| 53530200 | P1PE-KNX-2P-2G | P1PE-KNX-2P-2G | 1 | 36 | 198,00 |
| 53534000 | P1PE-KNX-2P | P1PE-KNX-2P | 1 | 36 | 135,00 |

Chronosense



Chronosense maakt energiebesparingen (tot 35%) mogelijk door het trapsgewijs, zonder aparte stuurkabel, dimmen van SON-T-lampen tot 400 W. Hij werkt in combinatie met een externe ontsteker en een standaard elektromagnetisch VSA, gekoppeld met een koper/ijzer dimspoel of afgetakte VSA. Chronosense kan geleverd worden als los component of ingebouwd in een armatuur voor een aantal armatuurtypen.

- Chronosense is geschikt voor alle toepassingen die dimmen vereisen, maar waar geen stuurkabel voorhanden is: weg- en straatverlichting, woonwijken, industrie- en sportterreinen en tunnels. Hij is ideaal voor situaties waarin voor verschillende plaatsen specifieke dimperiodes moeten worden ingesteld
- Standaard armaturen voor toepassing van Chronosense zijn: de Iridium- en Modena-familie en TrafficVision. Andere armaturen op aanvraag
- Chronosense bepaalt automatisch het moment dat gedimd moet worden aan de hand van het tijdstip van inschakelen en uitschakelen van de verlichting. De duur van dimperiode kan worden ingesteld met dipschakelaars. Op deze wijze wordt automatisch rekening gehouden met zomer- en wintertijd



LLC7120/00

Afmetingen in mm.

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ VRG | Richtprijs code |
|----------|------------------------|------------|---------|-----------------|
| 86814200 | LLC7120/00 CHRONOSENSE | LLC7120/00 | 1 36 | 75,00 |

Dynadimmer



- Klein-formaat dimmodule – past in vrijwel ieder armatuur
- Nagenoeg geen opgenomen modulevermogen, maximale energiebesparingsmogelijkheden.
- Zelfregelende dimwerking zonder extra schakeldraad
- Flexibele dimscenario's tot wel 5 verschillende niveaus en tijden
- Eenvoudige programmeersoftware


Het zo flexibel mogelijk willen regelen van het lichtniveau door toepassing van dimmen is onlosmakelijk verbonden aan de trend naar duurzaam, energiebesparend en efficiënt gebruik van licht. De Dynadimmer – een zelfregelende dimmodule – is een unieke combinatie van technische mogelijkheden, fysieke uitvoering en eenvoud in installatie, gebruik en onderhoud.

De Dynadimmer LLC7210/00 is een stand-alone traploze dimregelaar voor 1-10 V elektronische VSA's in een buitenverlichtingstoepassing met PL-L, PL-T, SON en CDO; de Dynadimmer-SELV LLC7220/00 is geschikt voor LED-drivers.


Hij maximaliseert de energiebesparing door een dimscenario met maximaal vijf niveaus. Met de Dynadimmer kunt u 30% of meer energie besparen. Bovendien kan op ieder gewenst moment met behulp van een uiterst eenvoudig te gebruiken programmeerkit ('Programmer' genaamd), bijgeleverde kabels en ondersteunende software een scenario-aanpassing worden ingebracht zodat optimale resultaten kunnen worden behaald in energiebesparing. Een andere mogelijkheid is gebruik te maken van de USB-kabel voor rechtstreekse programmering van de dynadimmer.

De Dynadimmer is zowel los, ongeprogrammeerd leverbaar als af-fabriek ingebouwd in een geschikt armatuur en kan naar keuze worden voorzien van een standaard dimscenario of een klantspecifiek dimscenari.

Raadpleeg www.philips.com/dynadimmer voor verdere informatie en mogelijkheden.




LLC7210/00 Dynadimmer (DD)



Afmetingen DD in mm.



LLC7220/00 Dynadimmer-SELV



Afmetingen DD-SELV in mm.



KIT7210/00 PROGRAMMING KIT

Bestelgegevens

| EOC | Type aanduiding | Typenummer | MOQ | VRG code | Richtprijs |
|----------|------------------------------------|-----------------|-----|----------|------------|
| 90057600 | LCC7210/00 DYNADIMMER USB PC CABLE | LCC7210DD-USBPC | 10 | 43 | 130,00 |