

PHILIPS

Éclairage LED

Votre guide des produits LED Philips

Tous les détails à portée de main

MASTER LEDtube T5 High Output



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC (C)
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1500mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	Non	Non	160	83	3000	50.000	A+	21x1500	68552500
1500mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	Non	Non	160	83	3000	50.000	A++	21x1500	68554900
1500mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	Non	Non	160	83	6500	50.000	A++	21x1500	68556300
1200mm HO 26W 830 T5 Instant Fit	26	3700	HF	Non	Non	160	83	3000	50.000	A+	21x1200	70527800
1200mm HO 26W 840 T5 Instant Fit	26	3900	HF	Non	Non	160	83	6500	50.000	A++	21x1200	70529200
1200mm HO 26W 865 T5 Instant Fit	26	3900	HF	Non	Non	160	83	6500	50.000	A++	21x1200	70531500
MASTER LEDtube (Mains)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm HO 26W 830 T5 NEW	26	3600	Mains	Non	Non	200	80	3000	50.000	A++	1163x17	81921000
1200mm HO 26W 840 T5 NEW	26	3900	Mains	Non	Non	200	80	4000	50.000	A++	1163x17	81923400
1200mm HO 26W 865 T5 NEW	26	3900	Mains	Non	Non	200	80	6500	50.000	A++	1163x17	81925800
1500mm HO 26W 830 T5 NEW	26	3600	Mains	Non	Non	200	80	3000	50.000	A++	1463x17	81929600
1500mm HO 26W 840 T5 NEW	26	3900	Mains	Non	Non	200	80	4000	50.000	A++	1463x17	81931900
1500mm HO 26W 865 T5 NEW	26	3900	Mains	Non	Non	200	80	6500	50.000	A++	1463x17	81933300

MASTER LEDtube T5 Ultra Output



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC pcs (C)
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1500mm UO 36W 830 T5 Instant Fit	36	5200	HF	Non	Non	160	80	3000	50.000	A++	21x1500	70599500
1500mm UO 36W 840 T5 Instant Fit	36	5600	HF	Non	Non	160	80	4000	50.000	A++	21x1500	70603900
1500mm UO 36W 865 T5 Instant Fit	36	5600	HF	Non	Non	160	80	3000	50.000	A++	21x1500	70605300

MASTER LEDtube T5 High Efficiency



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC pcs (C)
MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
600mm HE 8W 830 T5 InstantFit	8	1000	HF	Non	Non	200	83	3000	50.000	A+	21x600	74323200
600mm HE 8W 840 T5 InstantFit	8	1050	HF	Non	Non	200	83	4000	50.000	A+	21x600	74325600
600mm HE 8W 865 T5 InstantFit	8	1050	HF	Non	Non	200	83	6500	50.000	A+	21x600	74327000
1200mm HE 16.5W 830 T5 InstantFit	16.5	2300	HF	Non	Non	200	83	3000	50.000	A+	21x1200	74329400
1200mm HE 16.5W 840 T5 InstantFit	16.5	2500	HF	Non	Non	200	83	4000	50.000	A++	21x1200	74331700
1200mm HE 16.5W 865 T5 InstantFit	16.5	2500	HF	Non	Non	200	83	6500	50.000	A++	21x1200	74333100
1500mm HE 20W 830 T5 InstantFit	20	2800	HF	Non	Non	200	83	3000	50.000	A+	21x1500	74335500
1500mm HE 20W 840 T5 InstantFit	20	3000	HF	Non	Non	200	83	4000	50.000	A++	21x1500	74337900
1500mm HE 20W 865 T5 InstantFit	20	3000	HF	Non	Non	200	83	6500	50.000	A++	21x1500	74339300

MASTER LEDtube T8 High Output



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
600mm HO 8W 830 T8	8	1000	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x600	69747400
600mm HO 8W 840 T8	8	1050	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x600	69749800
600mm HO 8W 865 T8	8	1050	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x600	69751100
900mm HO 12W 840 T8	12	1575	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A+	28x900	68708600
900mm HO 12W 865 T8	12	1575	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x900	68710900
1200mm HO 14W 830 T8	14	2000	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	68718500
1200mm HO 14W 840 T8	14	2100	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A+	28x1200	68720800
1200mm HO 14W 865 T8	14	2100	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68722200
1500mm HO 20W 830 T8	20	2900	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68712300
1500mm HO 20W 840 T8	20	3100	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68714700
1500mm HO 20W 865 T8	20	3100	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68716100
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
600mm HO 8W865 T8 NEW	8	1050	HF	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A+	603x28	74367600
600mm HO 8W840 T8 NEW	8	1050	HF	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A+	603x28	74355300
600mm HO 8W830 T8 NEW	8	1000	HF	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A+	603x28	74353900
1200mm HO 14W 830 T8 Instant Fit	14	2000	HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A+	28x1200	68752900
1200mm HO 14W 840 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68748200
1200mm HO 14W 865 T8 Instant Fit	14	2100	HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68750500
1500mm HO 20W 830 T8 Instant Fit	20	2900	HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A+	28x1500	68758100
1500mm HO 20W 840 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68754300
1500mm HO 20W 865 T8 Instant Fit	20	3100	HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68756700

MASTER LEDtube T8 Ultra Output



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm UO 16W 830 T8	16	2300	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	68736900
1200mm UO 16W 840 T8	16	2500	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68738300
1200mm UO 16W 865 T8	16	2500	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68740600
1500mm UO 24W 830 T8	24	3400	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68742000
1500mm UO 24W 840 T8	24	3700	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68744400
1500mm UO 24W 865 T8	24	3700	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68746800
1800mm 25W 840 T8	25	3700	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	50.000	A+	28x1500	48037300
2 MASTER LEDtube (HF)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm UO 16W 830 T8 Instant Fit	16	2300	HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A+	28x1200	68800700
1200mm UO 16W 840 T8 Instant Fit	16	2500	HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	68796300
1200mm UO 16W 865 T8 Instant Fit	16	2500	HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	68798700
1500mm UO 24W 830 T8 Instant fit	24	3500	HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	68806900
1500mm UO 24W 840 T8 Instant fit	24	3700	HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	68802100
1500mm UO 24W 865 T8 Instant fit	24	3700	HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	68804500
3 MASTER LEDtube (Universal)	W	lm				*		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm UO 16W 830 T8 Universal	16	2300	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1200	72853600
1200mm UO 16W 840 T8 Universal	16	2500	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1200	70537700
1200mm UO 16W 865 T8 Universal	16	2500	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1200	70539100
1500mm UO 24W 830 T8 Universal	24	3400	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	3000	50.000	A++	28x1500	72851200
1500mm UO 24W 840 T8 Universal	24	3700	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	4000	50.000	A++	28x1500	70533900
1500mm UO 24W 865 T8 Universal	24	3700	EM&Mains&HF	Oui	Oui	160	83	6500	50.000	A++	28x1500	70535300

MASTER LEDtube T8 Ultra Efficiency



G13



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				°		K	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDtube (EM/Mains)												
1200mm UE 14.5W 840 T8	14,5	2500	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	60.000	A++	28x1200	73150500
1200mm UE 14.5W 865 T8	14,5	2500	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	60.000	A++	28x1200	73152900
1500mm UE 21.5W 840 T8	21,5	3700	EM & Mains	Non	Oui	160	83	4000	60.000	A++	28x1500	73154300
1500mm UE 21.5W 865 T8	21,5	3700	EM & Mains	Non	Oui	160	83	6500	60.000	A++	28x1500	73156700



Protection starter

Type produit	EOC 10 pcs (I)
Accessory	8718291
Starter EMP	72928000



DIMENSIONS

MASTER LEDtube T8 sensor



G13



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				°		K	Hrs.		HxW	8718696
1200mm HO 16.5W840 T8	16,5	2100	EM & Mains	Oui	Non	240	83	4000	50.000	A++	1214x28	80611100
1200mm HO 16.5W865 T8 NEW	16,5	2100	EM & Mains	Oui	Non	240	83	6500	50.000	A++	1214x28	80613500
1500mm HO 24W840 T8 NEW	24	3100	EM & Mains	Oui	Non	240	83	4000	50.000	A++	1514x28	80615900
1500mm HO 24W865 T8 NEW	24	3100	EM & Mains	Oui	Non	240	83	6500	50.000	A++	1514x28	80617300

MASTER LEDtube T8 food



G13



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
	W	lm				°		K	Hrs.		HxW	8718696
1 MASTER LEDtube (EM/Mains)												
1200mm 12W833 T8 food	12	1000	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3300	50.000	A+	28x1200	76393300
1500mm 20W833 T8 food	20	1680	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3300	50.000	A+	28x1500	76395700
900mm 8.5W833 T8 food	8,5	750	EM & Mains	Non	Oui	160	83	3300	50.000	A+	28x900	76391900
2 MASTER LEDtube (HF)												
1200mm 16.5W833 T8 food	16,5	1000	HF	Non	Oui	160	83	3300	50.000	B	28x1200	56616900



InstantFit

CorePro LEDtube T8

CorePro LEDtube T8 Standard Output



G13



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
	W	lm			°		K	Hrs.		HxW	8718696
CorePro LEDtube (EM/Mains)											
600mm 8W 840 T8	8	800	EM & Mains	Non	240	80	4000	30.000	A+	28x600	71103300
600mm 8W 865 T8	8	800	EM & Mains	Non	240	80	6500	30.000	A+	28x600	71105700
1200mm 16W 840 T8	14,5	1600	EM & Mains	Non	240	80	4000	30.000	A+	28x1200	71107100
1200mm 16W 865 T8	14,5	1600	EM & Mains	Non	240	80	6500	30.000	A+	28x1200	71109500
1500mm 20W 840 T8	20	2200	EM & Mains	Non	240	80	4000	30.000	A+	28x1500	71091300
1500mm 20W 865 T8	20	2200	EM & Mains	Non	240	80	6500	30.000	A+	28x1500	71095100

CorePro LEDtube T8 High Output (EM/Mains – Universal)



G13



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC 1 pcs (C)
	W	lm			°		K	Hrs.		HxW	8718696
1 CorePro LEDtube (EM/Mains)											
1200mm HO 18W 865 T8 NEW	18	2000	EM & Mains	Non	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80611100
1200mm HO 18W 840 T8 NEW	18	2000	EM & Mains	Non	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80613500
1500mm HO 24W 865 T8 NEW	24	2700	EM & Mains	Non	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80615900
1500mm HO 24W 840 T8 NEW	24	2700	EM & Mains	Non	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80617300
2 CorePro LEDtube (Universal)											
UN 1200mm HO 18W830 T8 NEW	18	1850	EM & Mains & HF	Non	240	80	3000	30.000	A+	1214x28	80166600
UN 1200mm HO 18W840 T8 NEW	18	2000	EM & Mains & HF	Non	240	80	4000	30.000	A+	1214x28	80168000
UN 1200mm HO 18W865 T8 NEW	18	2000	EM & Mains & HF	Non	240	80	6500	30.000	A+	1214x28	80170300
UN 1500mm HO 23W830 T8 NEW	23	2500	EM & Mains & HF	Non	240	80	3000	30.000	A+	1514x28	80172700
UN 1500mm HO 23W840 T8 NEW	23	2700	EM & Mains & HF	Non	240	80	4000	30.000	A+	1514x28	80174100
UN 1500mm HO 23W865 T8 NEW	23	2700	EM & Mains & HF	Non	240	80	6500	30.000	A+	1514x28	80176500

Protection starter



Type produit	EOC 10 pcs (I)
Accessory	8718291
Starter EMP	72928000



DIMENSIONS

LED PLC / PLL

CorePro LED PLC



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Embout rotatif	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	lm				°		K		Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED PLC													
4.5W 830 2P G24D-1	4,5	475	EM (2P)	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70659600
4.5W 840 2P G24D-1	4,5	500	EM (2P)	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70661900
6.5W 830 2P G24d-2	6,5	650	EM	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	147x33	54127200
6.5W 840 2P G24d-2	6,5	700	EM	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	147x33	54129600
8.5W 830 2P G24d-3	8,5	950	EM	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	170x80	54123400
8.5W 840 2P G24d-3	8,5	1000	EM	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	170x33	54125800
4.5W 830 2P G24Q-1	4,5	475	HF (4P)	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	131x34	70663300
4.5W 840 2P G24Q-1	4,5	500	HF (4P)	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	138x34	70665700
6.5W 830 4P G24q-2	6,5	650	HF	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54119700
6.5W 840 4P G24q-2	6,5	700	HF	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	140x33	54121000
9W 830 4P G24q-3	9	950	HF	Non	Oui	120	80	3000	10	30.000	A+	163x33	54115900
9W 840 4P G24q-3	9	1000	HF	Non	Oui	120	80	4000	10	30.000	A+	163x33	54117300

CorePro LED PLL



Type produit	LED	Flux lumineux	Fonctionnement	Dimmable	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	lm			°		K		Hrs.		HxW	8718696
CorePro LED PLL (HF)												
16.5W 830 4P 2G11	16,5	2000	HF	Non	160	83	3000	10	30.000	A+	411x37	73966200
16.5W 840 4P 2G11	16,5	2100	HF	Non	160	83	4000	10	30.000	A+	411x37	73974700
16.5W 865 4P 2G11	16,5	2100	HF	Non	160	83	6500	10	30.000	A+	411x37	73976100

LEDspot

MASTER LEDspot ExpertColor MV



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot MV														
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D	3,9	35	265	68	Oui	700	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70749400
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 25D	3,9	35	280	72	Oui	750	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70751700
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 25D	3,9	35	300	77	Oui	800	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70753100
ExpertColor 3.9-35W GU10 927 36D	3,9	35	265	68	Oui	540	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70755500
ExpertColor 3.9-35W GU10 930 36D	3,9	35	280	72	Oui	560	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70757900
ExpertColor 3.9-35W GU10 940 36D	3,9	35	300	77	Oui	600	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70759300
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D	5,5	50	355	65	Oui	1000	25	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70761600
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 25D	5,5	50	375	68	Oui	1000	25	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70763000
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 25D	5,5	50	400	73	Oui	1050	25	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70765400
ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D	5,5	50	355	65	Oui	800	36	97	2700	10	40.000	A+	54x50	70767800
ExpertColor 5.5-50W GU10 930 36D	5,5	50	375	68	Oui	800	36	97	3000	10	40.000	A+	54x50	70769200
ExpertColor 5.5-50W GU10 940 36D	5,5	50	400	73	Oui	850	36	97	4000	10	40.000	A+	54x50	70771500

MASTER LEDspot ExpertColor LV



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot LV														
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 10D	6,5	35	410	63	Oui	4600	10	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73871900
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 10D	6,5	35	430	66	Oui	5000	10	97	3000	10	40.000	A	46x50.5	73873300
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 10D	6,5	35	440	68	Oui	5000	10	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73875700
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 24D	6,5	35	420	65	Oui	2200	24	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73877100
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 24D	6,5	35	440	68	Oui	2350	24	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73879500
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 24D	6,5	35	460	71	Oui	2350	24	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73881800
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 36D	6,5	35	420	65	Oui	1300	36	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	73883200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 36D	6,5	35	440	68	Oui	1400	36	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	73885600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 36D	6,5	35	460	71	Oui	1400	36	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	73887000
ExpertColor 6.5-35W MR16 927 60D	6,5	35	400	62	Oui	410	60	97	2700	10	40.000	A	46x50.5	75751200
ExpertColor 6.5-35W MR16 930 60D	6,5	35	440	68	Oui	440	60	97	3000	10	40.000	A+	46x50.5	75753600
ExpertColor 6.5-35W MR16 940 60D	6,5	35	440	68	Oui	440	60	97	4000	10	40.000	A+	46x50.5	75755000
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 24D	7,5	43	485	65	Oui	2400	24	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73538100
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 24D	7,5	43	500	67	Oui	2600	24	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73540400
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 24D	7,5	43	520	69	Oui	2800	24	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73542800
ExpertColor 7.5-43W MR16 927 36D	7,5	43	485	65	Oui	1400	36	92	2700	10	40.000	A	46x50.5	73544200
ExpertColor 7.5-43W MR16 930 36D	7,5	43	500	67	Oui	1550	36	92	3000	10	40.000	A	46x50.5	73546600
ExpertColor 7.5-43W MR16 940 36D	7,5	43	520	69	Oui	1650	36	92	4000	10	40.000	A	46x50.5	73548000

MASTER LEDspot LV MR16



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot LV														
D 8-50W 827 MR16 24D	8	50	621	78	Oui	3100	24	80	2700	10	40.000	A+	55x51	48999400
D 8-50W 830 MR16 24D	8	50	621	78	Oui	3250	24	80	3000	10	40.000	A+	55x51	49001300
D 8-50W 840 MR16 24D	8	50	670	84	Oui	3350	24	80	4000	10	40.000	A+	55x51	57633500
D 8-50W 827 MR16 36D	8	50	621	78	Oui	1650	36	80	2700	10	40.000	A+	55x51	51536500
D 8-50W 830 MR16 36D	8	50	621	78	Oui	1700	36	80	3000	10	40.000	A+	55x51	51538900
D 8-50W 840 MR16 36D	8	50	670	84	Oui	1750	36	80	4000	10	40.000	A+	55x51	57635900

MASTER LEDspot LV MR11



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot LV														
3.5-20W GU4 2700K 24D	3,5	20	200	57	Non	1000	24	80	2700	12	40.000	A+	40x35	41019600

MASTER LEDspot LV AR111



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot LV														
D 11-50W 927 AR111 8D	11	50	560	51	Oui	7800	8	90	2700	6	40.000	A	62x111	57833900
D 11-50W 927 AR111 24D	11	50	560	51	Oui	2900	24	90	2700	6	40.000	A	62x111	51488700
D 11-50W 927 AR111 40D	11	50	550	50	Oui	1100	40	90	2700	6	40.000	A	62x111	51492400
D 11-50W 930 AR111 8D	11	50	580	53	Oui	8000	8	90	3000	6	40.000	A	62x111	57835300
D 11-50W 930 AR111 24D	11	50	580	53	Oui	3000	24	90	3000	6	40.000	A	62x111	51490000
D 11-50W 930 AR111 40D	11	50	570	52	Oui	1150	40	90	3000	6	40.000	A	62x111	51494800
D 15-75W 927 AR111 24D	15	75	800	53	Oui	3900	24	90	2700	6	40.000	A	62x111	51496200
D 15-75W 927 AR111 40D	15	75	800	53	Oui	1400	40	90	2700	6	40.000	A	62x111	51500600
D 15-75W 930 AR111 24D	15	75	810	54	Oui	4000	24	90	3000	6	40.000	A	62x111	51498600
D 15-75W 930 AR111 40D	15	75	810	54	Oui	1450	40	90	3000	6	40.000	A	62x111	51502000
D 15-75W 940 AR111 24D	15	75	830	55	Oui	4100	24	90	4000	6	40.000	A	62x111	71834600
D 15-75W 940 AR111 40D	15	75	830	55	Oui	1500	40	90	4000	6	40.000	A	62x111	71836000
D 20-100W 827 AR111 24D	20	100	1180	59	Oui	5800	24	80	2700	6	25.000	A	62x111	51504400
D 20-100W 827 AR111 40D	20	100	1160	58	Oui	2300	40	80	2700	6	25.000	A	62x111	70745600
D 20-100W 830 AR111 24D	20	100	1200	60	Oui	6000	24	80	3000	6	25.000	A	62x111	70743200
D 20-100W 830 AR111 40D	20	100	1180	59	Oui	2350	40	80	3000	6	25.000	A	62x111	70747000
D 20-100W 840 AR111 24D	20	100	1250	63	Oui	6100	24	80	4000	6	25.000	A	62x111	72532000
D 20-100W 840 AR111 40D	20	100	1250	63	Oui	2400	40	80	4000	6	25.000	A	62x111	72534400

MASTER LEDspot PAR



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot PAR														
D 6-50W 827 PAR20 25D	6	50	500	83	Oui	1500	25	80	2700	6	25.000	A+	85x64	71356300
D 6-50W 830 PAR20 25D	6	50	515	86	Oui	1500	25	80	3000	6	25.000	A+	85x64	71366200
D 6-50W 840 PAR20 25D	6	50	540	90	Oui	1500	25	80	4000	6	25.000	A+	85x64	71368600
D 6-50W 827 PAR20 40D	6	50	500	83	Oui	800	40	80	2700	6	25.000	A+	85x64	71370900
D 6-50W 830 PAR20 40D	6	50	515	86	Oui	800	40	80	3000	6	25.000	A+	85x64	71372300
D 6-50W 840 PAR20 40D	6	50	540	90	Oui	800	40	80	4000	6	25.000	A+	85x64	71374700
D 9.5-75W 827 PAR30S 25D	10	75	740	78	Oui	3500	25	80	2700	6	25.000	A+	86x95	71380800
D 9.5-75W 830 PAR30S 25D	10	75	760	80	Oui	3500	25	80	3000	6	25.000	A+	86x95	71390700
D 9.5-75W 840 PAR30S 25D	10	75	820	86	Oui	3500	25	80	4000	6	25.000	A+	86x95	71384600
D 13-100W 827 PAR38 25D	13	100	875	67	Oui	4000	25	80	2700	6	25.000	A+	134x122	71376100
ND 9-60W 827 PAR38 25D	9	60	750	83	Non	1800	25	80	2700	6	15.000	A+	134x122	71456000

MASTER Value LEDspot MV



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
MASTER LEDspot MV Value														
D 4.9-50W GU10 927 36D	4,90	50	355	72	Oui	650	36	90	2700	10	25.000	A+	54x50	70785200
D 4.9-50W GU10 930 36D	4,90	50	365	74	Oui	650	36	90	3000	10	25.000	A+	54x50	70787600
D 4.9-50W GU10 940 36D	4,90	50	380	78	Oui	700	36	90	4000	10	25.000	A+	54x50	70789000
D 4.9-50W GU10 927 60D	4,90	50	355	72	Oui	400	60	90	2700	10	25.000	A+	54x50	70791300
D 4.9-50W GU10 930 60D	4,90	50	365	74	Oui	400	60	90	3000	10	25.000	A+	54x50	70793700
D 4.9-50W GU10 940 60D	4,90	50	380	78	Oui	400	60	90	4000	10	25.000	A+	54x50	70795100
D 7-80W GU10 830 36D	7,00	80	590	84	Oui	1200	36	80	3000	10	25.000	A+	54x50	70797500
D 7-80W GU10 840 36D	7,00	80	610	87	Oui	1200	36	80	4000	10	25.000	A+	54x50	70799900
D 7-80W GU10 865 36D	7,00	80	610	87	Oui	1200	36	80	6500	10	25.000	A+	54x50	70801900

MASTER Value LEDspot LV



GU5.3



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 6.5-35W MR16 827 24D	6,50	35	370	57	Oui	1800	24	80	2700	10	25.000	A	50x51	44213500
DT 6.5-35W MR16 827 36D	6,50	35	370	57	Oui	900	36	80	2700	10	25.000	A	50x51	44215900
2 D 5.5-35W MR16 827 36D	5,50	35	450	82	Oui	1000	36	80	2700	10	25.000	A+	45x50.5	70823100
D 5.5-35W MR16 830 36D	5,50	35	460	84	Oui	1000	36	80	3000	10	25.000	A+	45x50.5	70825500
D 5.5-35W MR16 840 36D	5,50	35	490	89	Oui	1100	36	80	4000	10	25.000	A+	45x50.5	70827900
D 5.5-35W MR16 827 60D	5,50	35	450	82	Oui	500	60	80	2700	10	25.000	A+	45x50.5	70829300
D 5.5-35W MR16 830 60D	5,50	35	460	84	Oui	500	60	80	3000	10	25.000	A+	45x50.5	70831600
D 5.5-35W MR16 840 60D	5,50	35	490	89	Oui	550	60	80	4000	10	25.000	A+	45x50.5	70833000
3 D 7-50W MR16 827 36D	7,00	50	621	89	Oui	1600	36	80	2700	10	25.000	A+	49.5x50.5	70835400
D 7-50W MR16 830 36D	7,00	50	630	90	Oui	1700	36	80	3000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70837800
D 7-50W MR16 840 36D	7,00	50	660	94	Oui	1800	36	80	4000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70839200
D 7-50W MR16 827 60D	7,00	50	621	89	Oui	800	60	80	2700	10	25.000	A+	49.5x50.5	70841500
D 7-50W MR16 830 60D	7,00	50	630	90	Oui	800	60	80	3000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70843900
D 7-50W MR16 840 60D	7,00	50	660	94	Oui	850	60	80	4000	10	25.000	A+	49.5x50.5	70845300

CorePro LED spot MV



GU10



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 4-35W GU10 827 36D	4,00	35	250	63	Oui	540	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	72133900
D 4-35W GU10 830 36D	4,00	35	260	65	Oui	540	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72135300
D 4-35W GU10 840 36D	4,00	35	270	68	Oui	540	36	80	4000	10	15.000	A+	54x50	73022500
D 5-50W GU10 827 36D	5,00	50	350	70	Oui	710	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	72137700
D 5-50W GU10 830 36D	5,00	50	365	73	Oui	710	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72139100
D 5-50W GU10 840 36D	5,00	50	380	76	Oui	710	36	80	4000	10	15.000	A+	54x50	73024900
ND 3.1-25W GU10 827 36D	3,10	25	215	69	Non	470	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75209800
ND 3.1-25W GU10 830 36D	3,10	25	225	73	Non	490	36	80	3000	10	15.000	A++	54x50	72829100
ND 3.1-25W GU10 840 36D	3,10	25	230	74	Non	500	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72831400
ND 3.5-35W GU10 827 36D	3,50	35	255	73	Non	545	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75253100
ND 3.5-35W GU10 830 36D	3,50	35	265	76	Non	565	36	80	3000	10	15.000	A++	54x50	72833800
ND 3.5-35W GU10 840 36D	3,50	35	275	79	Non	590	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72835200
ND 4.6-50W GU10 827 36D	4,60	50	355	77	Non	700	36	80	2700	10	15.000	A+	54x50	75251700
ND 4.6-50W GU10 830 36D	4,60	50	370	80	Non	740	36	80	3000	10	15.000	A+	54x50	72837600
ND 4.6-50W GU10 840 36D	4,60	50	390	85	Non	770	36	80	4000	10	15.000	A++	54x50	72839000
ND 4.6-50W GU10 865 36D	4,60	50	390	85	Non	770	36	80	6500	10	15.000	A++	54x50	72841300
ND 6.5-65W GU10 830 36D	5,00	65	460	92	Non	800	36	80	3000	10	15.000	A++	50x54	74385000
ND 6.5-65W GU10 840 36D	5,00	65	485	97	Non	800	36	80	4000	10	15.000	A++	50x54	74387400
2 ND 550lm GU10 830 120D	5,00	/	550	110	Non	/	120	80	3000	10	15.000	A+	54x50	68688100
ND 550lm GU10 840 120D	5,00	/	550	110	Non	/	120	80	4000	10	15.000	A+	54x50	68690400
ND 550lm GU10 865 120D	5,00	/	550	110	Non	/	120	80	6500	10	15.000	A+	54x50	68692800

CorePro LED spot MV Reflector



E14 E27



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5-60W 827 R50 36D	5,00	60	320	64	Oui	735	36	80	2700	6	15.000	A+	81x51	57853700
D 5.7-60W 827 R63 36D	5,70	60	345	61	Oui	600	36	80	2700	6	15.000	A+	102x63	58958800
2 ND 1.7-25W 827 R50 36D	1,70	25	135	79	Non	310	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57849000
ND 2.9-40W 827 R50 36D	2,90	40	230	79	Non	530	36	80	2700	6	15.000	A++	81x51	57851300
ND 2.7-40W 827 R63 36D	2,70	40	210	78	Non	450	36	80	2700	6	15.000	A++	102x63	57859900
3 ND 2.2-30W 827 R39 36D	2,20	28	150	68	Non	250	36	80	2700	6	15.000	A++	66x39	58404000
ND 3.7-60W 827 R80 40D	3,70	60	370	100	Non	850	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58406400
4 ND 7-100W 827 R80 40D	7,00	100	667	95	Non	1500	40	80	2700	6	15.000	A++	113x80	58408800

CorePro LED spot MR16 / MR11




GU4 GU5.3



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W		cd	°		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 3-20W MR16 827 36D	3,00	20	230	77	Non	600	36	80	2700	10	15.000	A++	46x51	71061600
2 ND 5-35W MR16 827 36D	5,00	35	345	69	Non	650	36	80	2700	10	15.000	A+	46x51	71063000
ND 5-35W MR16 840 36D	5,00	35	390	78	Non	650	36	80	4000	10	15.000	A+	46x51	71065400
3 ND 8-50W MR16 827 36D	8,00	50	621	78	Non	1100	36	80	2700	10	15.000	A+	50x51	71067800
ND 8-50W MR16 830 36D	8,00	50	621	78	Non	1100	36	80	3000	10	15.000	A+	50x51	71069200
ND 8-50W MR16 840 36D	8,00	50	630	79	Non	1100	36	80	4000	10	15.000	A+	50x51	71089000
4 ND 2.6-20W 827 MR11 36D	2,60	20	190	73	Non	400	36	80	2700	12	15.000	A+	37.5x35	70868200

LEDcapsule & Specials

CorePro LEDcapsule LV / MV



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Intensité du faisceau	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
CorePro LEDcapsule LV 12V	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
3 D 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Oui	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x17	57865000
1 ND 1.2-10W G4 830	1,20	10	105	88	Non	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	39.2x14.3	42228100
ND 1.2-10W G4 827	1,20	10	120	100	Non	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	39.2x14.3	57817900
2 ND 2-20W G4 827	2,00	20	200	100	Non	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	45x14.3	57819300
ND 2-20W G4 830	2,00	20	200	100	Non	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	45x14.3	41916800
CorePro LEDcapsule MV 220-240V	W	W	lm	lm/W		cd	*		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
4 D 2.3-25W G9 827	2,30	25	215	93	Oui	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	51x23	57869800
5 ND 1.9-25W G9 827	1,90	25	204	107	Non	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	48x16.5	71392100
ND 1.9-25W G9 830	1,90	25	210	111	Non	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	48x16.5	72423100
6 ND 2.8-35W G9 827	2,80	35	315	113	Non	n.a.	n.a.	80	2700	12	15.000	A++	49x16	72642600
ND 2.8-35W G9 830	2,80	35	315	113	Non	n.a.	n.a.	80	3000	12	15.000	A++	49x16	72644000

CorePro LED linear R7S



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Angle d'ouverture	IRC	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
CorePro LED linear	W	W	lm	lm/W		*		K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 6.5-60W R7S 118mm 830	7	60	806	124	Non	n.a.	80	3000	10	20.000	A++	118x22.5	52253000
2 D 14-100W R7S 118mm 830	14	100	1600	114	Oui	n.a.	80	3000	10	15.000	A+	118x29	57879700
D 14-100W R7S 118mm 840	14	100	1800	129	Oui	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	57881000
3 N D 7.5-60W R7S 78mm 830	8	60	950	127	Non	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	78x29	71394500
ND 7.5-60W R7S 78mm 840	8	60	1000	133	Non	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	78x29	71396900
4 D 14-120W R7S 118mm 830	14	120	2000	143	Oui	n.a.	80	3000	10	15.000	A++	118x29	71400300
D 14-120W R7S 118mm 840	14	120	2000	143	Oui	n.a.	80	4000	10	15.000	A++	118x29	71406500

LEDbulb

MASTER LEDbulb – Dimtone frosted



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 6-40W A60 E27 827 FR	6	40	470	78	Oui	A60S	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57791200
DT 8.5-60W A60 E27 827 FR	8,5	60	806	95	Oui	A60S+	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	57789900
2 DT 11-75W A67 E27 827 FR	11	75	1055	96	Oui	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55551400
3 DT 11-75W A67 B22 827 FR	11	75	1055	96	Oui	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55553800
2 DT 15-100W A67 E27 827 FR	15	100	1521	101	Oui	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	137.2x70.6	55555200
3 DT 15-100W A67 B22 827 FR	15	100	1521	101	Oui	A67	80	2200-2700	6	25.000	A+	135.9x70.6	55557600
4 DT 5.5-40W E27 927 FR	5,5	40	470	85	Oui	A60S	90	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	70709800

MASTER LEDbulb – Dimtone clear



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 6-40W B22 A60 CL	6	40	470	78	Oui	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48130100
2 DT 6-40W E27 A60 CL	6	40	470	78	Oui	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48128800
3 DT 8.5-60W E27 A60 CL	8,5	60	806	95	Oui	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48132500
4 DT 8.5-60W B22 A60 CL	8,5	60	806	95	Oui	A60	80	2200-2700	10	25.000	A+	110x60	48134900

MASTER LEDbulb – Dimtone filament classic



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
MASTER LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 DT 5.5-40W A60 E27 CL	5,5	40	470	85	Oui	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70968900
2 DT 5.5-40W A60 B22 CL	5,5	40	470	85	Oui	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70970200
1 DT 8-60W A60 E27 CL	8	60	806	101	Oui	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	104x60	70972600
2 DT 8-60W A60 B22 CL	8	60	806	101	Oui	A60	80	2200-2700	10	15.000	A+	102x60	70974000
3 DT 8-60W ST64 E27 CL	8	60	806	101	Oui	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	140x64	70976400
4 DT 8-60W ST64 B22 CL	8	60	806	101	Oui	ST64	80	2200-2700	10	15.000	A+	138x64	70978800

Classic LEDbulbs

Classic LEDbulbs – DIM frosted 40W – 100W



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Lifetime	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827 CL	5,5	40	470	85	Oui	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70940500
2 D 5.5-40W A60 B22 827 CL	5,5	40	470	85	Oui	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70942900
3 D 8-60W A60 E27 827 CL	8	60	806	101	Oui	A60	80	2700	10	15.000	A+	104x60	70944300
4 D 8-60W A60 B22 827 CL	8	60	806	101	Oui	A60	80	2700	10	15.000	A+	102x60	70946700
5 D 7-60W ST64 E27 827 CL	7	60	806	115	Oui	ST64	80	2700	6	15.000	A++	148x64	57569700
6 D 7-60W ST64 B22 827 CL	7	60	806	115	Oui	ST64	80	2700	6	15.000	A++	146.5x64	57581900
7 D 7-60W G93 E27 827 CL	7	60	806	115	Oui	G93	80	2700	6	15.000	A++	150x95	57575800
8 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Oui	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600

Classic LEDbulbs filament – Non-DIM 75/100W – clear



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 8-75W E27 WW A60 CL	8	75	1055	132	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74259400
2 ND 8-75W B22 WW A60 CL	8	75	1055	132	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74263100
1 ND 8-75W E27 CW A60 CL	8	75	1055	132	Non	A60	80	4000	10	15.000	A++	104x60	74261700
ND 8-75W A60 E27 865 CL	8	75	1055	132	Non	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76706100
3 ND 11-100W E27 WW A67 CL	11	100	1521	138	Non	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74265500
4 ND 11-100W B22 WW A67 CL	11	100	1521	138	Non	A67	80	2700	10	15.000	A++	124x70	74269300
3 ND 11-100W E27 CW A67 CL	11	100	1521	138	Non	A67	80	4000	10	15.000	A++	124x70	74267900
ND 10-100W A67 E27 865 CL	10	100	1521	152	Non	A67	80	6500	10	15.000	A++	128x70	76708500

Classic LEDbulbs – Non-DIM frosted 40W – 68W – 75W



Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 ND 4-40W A60 E27 827 CL	4	40	470	118	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	57399000
2 ND 4-40W A60 E27 840 CL	4	40	540	135	Non	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76698900
ND 4-40W A60 E27 865 CL	4	40	540	135	Non	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76700900
3 ND 4-40W B22 827 A60 CL	4	40	470	118	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	102x60	76868600
4 ND 7-60W A60 E27 827 CL	7	60	806	115	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74273000
5 ND 7-60W B22 WW A60 CL	7	60	806	115	Non	A60	80	2700	10	15.000	A++	104x60	74277800
4 ND 7-60W A60 E27 840 CL	7	60	850	121	Non	A60	80	4000	10	15.000	A++	106x60	76702300
ND 7-60W A60 E27 865 CL	7	60	850	121	Non	A60	80	6500	10	15.000	A++	106x60	76704700
6 ND 7-60W E27 WW G93 CL	7	60	806	115	Non	G93	80	2700	6	15.000	A++	140x95	74271600
7 ND 4-40W ST64 E27 827 CL	4	40	470	118	Non	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	57403400
8 ND 7-60W B22 WW ST64 CL	7	60	806	115	Non	ST64	80	2700	10	15.000	A++	138x64	74279200
9 ND 7-60W E27 WW ST64 CL	7	60	806	115	Non	ST64	80	2700	10	15.000	A++	140x64	74275400


CorePro LEDbulb

CorePro LEDbulbs – Dim frosted 40W – 100W







Type produit	LED	Traditionnel	Flux lumineux	Efficacité	Dimmable	Forme de lampe	CRI	Température de couleur	Pack	Durée de vie	Etiquetage énergétique	Dimensions	EOC
CorePro LEDbulb	W	W	lm	lm/W				K	pcs	Hrs.		HxW	8718696
1 D 5.5-40W A60 E27 827	5,5	40	470	85	Oui	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76266000
2 D 5.5-40W A60 B22 827	5,5	40	470	85	Oui	A60S	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76268400
D 8.5-60W A60 E27 827	8,5	60	806	95	Oui	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76270700
3 D 8.5-60W A60 B22 827	8,5	60	806	95	Oui	A60S+	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76272100
4 D 11-75W A60 E27 827	11	75	1055	96	Oui	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76274500
5 D 11-75W A60 B22 827	11	75	1055	96	Oui	A60M	80	2700	10	15.000	A+	110x60	76276900
6 D 13.5-100W A67 E27 827	13,5	100	1521	113	Oui	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76278300
7 D 13.5-100W A67 B22 827	13,5	100	1521	113	Oui	A67	80	2700	10	15.000	A+	137x70	76280600

Ledinaire







Type produit	Code	Puissance W	Durée de vie	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IRC	Valeur IP	EOC
Ledinaire batten BN060C / BN012C 	BN012C LED10S/840 L600	10	30.000 hrs L70B50	1000	1000	> 80	IP20	08822599
	BN012C LED20S/840 L1200	20	30.000 hrs L70B50	2000	2000	> 80	IP20	08822499
Ledinaire waterproof WT060C 	WT060C LED36S/840 PSU L1200	18	30.000 hrs L70B50	3600	1600	> 80	IP20	07007999
	WT060C LED56S/840 PSU L1500	20	30.000 hrs L70B50	5600	2000	> 80	IP20	08822499
Pentura mini LED 	BN132C LED12S/840 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	4000	> 80	IP40	07243199
	BN132C LED12S/830 PSU L1200	14	40.000 hrs L70B50	1250	3000	> 80	IP40	07244899
	BN132C LED9S/840 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	4000	> 80	IP40	07245599
	BN132C LED9S/830 PSU L900	10	40.000 hrs L70B50	950	3000	> 80	IP40	07246299
	BN132C LED6S/840 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	4000	> 80	IP40	07247999
	BN132C LED6S/830 PSU L600	7	40.000 hrs L70B50	650	3000	> 80	IP40	07248699
	BN132C LED3S/840 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	4000	> 80	IP40	07249399
	BN132C LED3S/830 PSU L300	4	40.000 hrs L70B50	350	3000	> 80	IP40	07250999
Ledinaire panel RC065B / RC066B 	RC065B LED32S/840 PSU W60L60 NOC	42	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	07328599
Ledinaire recessed RC060B and Ledinaire surface-mounted SM060C 	RC060B LED32S/840 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06958500
	RC060B LED32S/830 PSU W60L60	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06959200
	RC060B LED32S/840 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06960800
	RC060B LED32S/830 PSU W30L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06961500
	SM060C LED32S/840 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	4000	> 80	IP20	06962200
	SM060C LED32S/830 PSU W20L120	36	30.000 hrs L70B50	3200	3000	> 80	IP20	06963900
Ledinaire wall-mounted WLO60V 	WLO60V LED11S/830 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	3000	> 80	IP44	871869938231599
	WLO60V LED11S/840 PSU II WH	14,5	30.000 hrs L70B50	1100	4000	> 80	IP44	871869938232299
	WLO60V LED17S/830 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938233999
	WLO60V LED17S/840 PSU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938234699
	WLO60V LED17S/830 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	3000	> 80	IP44	871869938235399
	WLO60V LED17S/840 PSU MDU II WH	22	30.000 hrs L70B50	1700	4000	> 80	IP44	871869938236099
Ledinaire downlight DN060B 	DN060B LED8S/830 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	3000	> 80	IP20	30662999
	DN060B LED8S/840 PSU WH	9	30.000 hrs L70B50	800	4000	> 80	IP20	30664399
	DN060B LED18S/830 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	3000	> 80	IP20	30661299
	DN060B LED18S/840 PSU WH	18	30.000 hrs L70B50	1800	4000	> 80	IP20	30663699
Ledinaire slim downlight DN065B 	DN065B LED10S/830 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	3000	> 80	IP20	38175299
	DN065B LED10S/840 PSU II WH	11	30.000 hrs L70B50	1000	4000	> 80	IP20	38176999
	DN065B LED20S/830 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	3000	> 80	IP20	38177699
	DN065B LED20S/840 PSU II WH	23	30.000 hrs L70B50	2000	4000	> 80	IP20	38178399
Ledinaire Zadora LED 	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38175299
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38176999
	RS049B LED-MS-36-5W-4000-GU10 WH 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	380	4000	> 80	IP20	38177699
	RS049B LED-MS-36-5W-2700-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	355	2700	> 80	IP20	38178399
	RS049B LED-MS-36-5W-3000-GU10 ALU 50W	4,9	30.000 hrs L70B50	365	3000	> 80	IP20	38178399

Ledinaire

Type produit	Code	Puissance W	Durée de vie	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IRC	Valeur IP	EOC
Ledinaire ClearAccent 	RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07267799
	RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07268499
	RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	3000	> 80	IP20	07269199
	RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	6	25.000 hrs L70B50	500	4000	> 80	IP20	07270799
Ledinaire projecteur mini 	BVP105 LED9/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938411199
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938412899
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100		35.000 hrs L70B50			> 80	IP65	871869938413599
Ledinaire projecteur maxi 	BVP106 LED100/740 PSU VWB100	100	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938406799
	BVP106 LED200/740 PSU VWB100	200	50.000 hrs L70B50			> 70	IP65	871869938408100
Ledinaire projecteur avec détecteur intégré 	BVP105 LED9/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938486999
	BVP105 LED25/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938488399
	BVP105 LED45/840 PSU VWB100 MDU		35 khrs L70B50			> 80	IP65	871869938490699



Interact Ready lighting




interact
ready.

Type produit	Code	Wattage W	Durée de vie hrs	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IRC	EOC code
 CoreLine downlight Interact Ready	DN140B LED20S/830 C IA1	22	50.000	2200	3000	≥ 80	32614600
	DN140B LED20S/830 WR IA1	22	50.000	2200	3000	≥ 80	32612200
	DN140B LED20S/840 C IA1	22	50.000	2200	4000	≥ 80	32615300
	DN140B LED20S/840 WR IA1	22	50.000	2200	4000	≥ 80	32613900
 CoreLine Slimdownlight Interact Ready	DN135B LED20S/830 IA1 WH	27	50.000	2000	3000	≥ 80	38922299
	DN135B LED20S/840 IA1 WH	27	50.000	2000	4000	≥ 80	38924699
 CoreLine panel Interact Ready	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38516300
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 NOC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38517000
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38518700
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 NOC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38519400
	RC132V LED36S/840 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38520000
	RC132V LED34S/830 W60L60 IA1 OC	35	50.000	3400	3000	≥ 80	38521700
	RC133V LED36S/840 W62L62 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38522400
	RC132V LED36S/840 W30L120 IA1 OC	35	50.000	3600	4000	≥ 80	38523100
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40133700
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 NOC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40134400
	RC132V LED36S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40135100
	RC132V LED36S/840 W30L120 ELB3 IA1 OC	40	50.000	3600	4000	≥ 80	40136800
	 CoreLine waterproof Interact Ready	WT120C LED40S/840 IA1 L1200	36,5	50.000	4100	4000	≥ 80
WT120C LED60S/840 IA1 L1500		49,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39714200
WT120C LED40S/840 IA1 EL3 L1200		39,5	50.000	4100	4000	≥ 80	39980100
WT120C LED60S/840 IA1 EL3 L1500		52,5	50.000	6000	4000	≥ 80	39981800
 CoreLine luminaire encastré Interact Ready	RC134B L LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99648500
	RC134B LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99649200
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99650800
	RC134B LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99651500
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99652200
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99653900
	RC134B LED37S/840 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99654600
	RC135B LED37S/840 W62L62 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99655300
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99656000
	RC134B LED37S/830 W30L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99657700
 CoreLine luminaire plafonnier Interact Ready	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99662100
	SM134V LED37S/840 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99663800
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99664500
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99665200
	SM134V LED37S/830 W20L120 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99666900
	SM134V LED37S/840 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	4000	≥ 80	99667600
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 NOC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99668300
	SM134V LED37S/830 W60L60 IA1 OC	35,5	50.000	3700	3000	≥ 80	99669000

Interact Ready lighting

interact
ready.

Type produit	Code	Wattage W	Durée de vie hrs	Flux lumineux lm	Température de couleur K	IRC	EOC code
 CoreLine luminaire plafonnier Interact Ready avec éclairage de secours (ELB3)	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99670600
	SM134V LED37S/840 W20L120 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99671300
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 NOC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99672000
	SM134V LED37S/840 W60L60 ELB3 IA1 OC	39	50.000	3700	4000	≥ 80	99673700
 MasterConnect LEDtube T8 Ultra Output	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8	16,5	50.000	2300	3000	≥ 80	77342000
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W840 T8	16,5	50.000	2500	4000	≥ 80	77344400
	MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W865 T8	16,5	50.000	2500	6500	≥ 80	77346800
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W830 T8	25,5	50.000	3400	3000	≥ 80	77348200
	MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W840 T8	25,5	50.000	3700	4000	≥ 80	77350500
MAScon LEDtube IA 1500mm UO 25.5W865 T8	25,5	50.000	3700	6500	≥ 80	77352900	

Type produit	Code	EOC code
 Interrupteur Philips Interact Ready	UID8450/10 ZGP Switch Dim 2B	44931800
 Détecteur de présence Philips Interact Ready	OCC SENSOR IA CM IP42 WH (uniquement présence)	77752700
	OCC-DL SENSOR IA CM IP142 WH (présence + lumière de jour) NEW	77754100
 Interact Pro wireless gateway	LCN1840/05 Wireless Gateway EU	77579000

PHILIPS

Éclairage LED

Votre guide des produits LED Philips

Tous les détails à portée de main