

PHILIPS

Éclairage Interact Ready

A man with a beard, wearing a grey polo shirt and dark trousers, is standing on a silver step ladder in a modern office. He is reaching up to install a long, thin Philips light fixture into a ceiling track. The office has glass partitions, desks, and computers. A black tool bag is on the floor next to the ladder. The background shows a person working at a desk in a glass-walled office.

L'éclairage connecté facilité avec Interact Ready

L'éclairage connecté de Philips qui fonctionne avec
l'application et le portail Interact Pro

interact
ready.

Allumez et changez la donne

L'éclairage connecté aide les installateurs à réduire les coûts de service pour leurs clients et à leur procurer un meilleur service, alors qu'il permet aux propriétaires d'entreprises de réduire leurs coûts d'opérations tout en procurant un éclairage personnalisé à leurs employé(e)s.


L'éclairage **Philips Interact Ready** offre une vaste gamme de produits d'éclairage connecté sans fil incluant des luminaires, des trousseaux de modernisation, des lampes, des capteurs et interrupteurs muraux qui fonctionnent parfaitement avec **l'application et le portail Interact Pro**. De plus ceux-ci deviennent le choix par excellence autant dans les rénovations que dans les nouvelles constructions.

Nos produits d'éclairage **Philips Interact Ready** sont faciles à installer, ne requièrent aucun câble de contrôle ce qui facilite la configuration sans avoir recours à un expert technique.

Nos solutions de sources d'éclairage sont conformes aux codes les plus exigeants et aux exigences de contrôle d'éclairage de réseau et se qualifient pour un maximum de rabais potentiels.

Pour obtenir tous les détails sur les rabais applicables dans votre région, veuillez contacter votre représentant.

Comment le système d'éclairage connecté fonctionne-t-il ?



Apple et le logo Apple sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques déposées de Google LLC.

Peu importe où vous travaillez, cela fonctionne.

Ce système d'éclairage connecté écoénergétique convient parfaitement aux petites ou moyennes entreprises comme les bureaux, écoles, entrepôts et magasins de détail. Chaque passerelle contrôle 200 points de lumière, 15 capteurs et 15 interrupteurs. Plusieurs passerelles peuvent être utilisées chez votre client pour différents étages, zones et structures adjacentes.



Bureau et école



Entrepôt



Magasin de détail

Interact Pro permet à votre entreprise de remporter encore plus de succès avec la vaste gamme de luminaires, trousse de conversions et lampes. Présentez les possibilités de la puissance de l'IDO à vos clients et du coup simplifiez votre travail.

Travaillez sur plus de projets, finalisez-les plus rapidement et créez un partenariat qui dure.

PHILIPS interact ready.

Interact
Ready
paré pour
l'action

FluxPanel DEL encastré Philips Day-Brite / CFI

Panneau plat à gradient de lumière doux encastré, suspendu et en saillie 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi.



Encastré DEL FluxGrid Philips Day-Brite / CFI

Luminaire linéaire encastré 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi offrant une allure architecturale avec deux différents styles de lentilles, un retour d'air discret et accès aux cartes et régulateurs sous le plafond.



EvoGrid DEL encastré Philips Day-Brite / CFI

Luminaire linéaire encastré de classe architecturale 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi, 1 pi x 4 pi avec large zone lumineuse qui minimise la brillance par rapport aux autres luminaires de base.



Encastrés DEL Calculite Philips Lightolier


Les encastrés DEL offrent un confort visuel de pointe (défilement à 50°), excellent éclairage uniforme au fil du temps et souplesse d'installation brevetée.

Garniture
Calculite
illustrée



Encastrés DEL LyteProfile Philips Lightolier*

Encastré DEL qui procure le meilleur équilibre de performance et de prix tout en offrant la facilité d'installation de Lightolier et une architecture évolutive.



Disponibles en formats
de 4 po, 6 po et 7 po

Encastrés DEL EasyLyte* Philips Lightolier

Encastré DEL qui représente le meilleur choix économique sans sacrifier la facilité d'installation ou la performance.

Trousse de modernisations DEL Evokit de Philips

Les trousse de modernisation DEL 2 pi x 2 pi et 2 pi x 4 pi pour les plafonds à profilés en T standards et étroits sont écoénergétiques, faciles à installer pour convertir les luminaires linéaires encastrés fluorescents à la DEL.



FloatPlane DEL suspendu et mural Philips Ledalite

Luminaire architectural suspendu Interact Ready de 4 pieds et 8 pieds avec options de profil élégant et sportif. La performance exceptionnelle et le prix abordable rendent l'intégration du style d'un océan à l'autre dans votre concept d'éclairage plus facile que jamais.



Linéaire DEL FluxStream Philips Daybrite / CFI

Une gamme de luminaires linéaires DEL procurant un éclairage de première qualité plus uniforme que celui des fluorescents pour une plus vaste gamme d'applications.



MasterConnect TLED Philips

Tubes T8 DEL pliés en U de 2 pi et 4 pi, constituent une mise à jour facile dans les systèmes d'éclairage connecté Interact. Retirer l'ancien tube fluorescent, insérez ces TLED intelligentes et vous êtes connectés.



MasterConnect TLED Philips avec captation de mouvement intégrée*

Tubes T8 DEL InstantFit de 4 pi offrant les mêmes avantages que les TLED intelligents mais avec l'addition d'un capteur de mouvement intégré. Ces tubes créent un réseau de captation distribué – captation de mouvement dans chaque luminaire.



Capteurs Philips

Capteur de présence sans fil (OCC SENSOR IA CM IP42 WH 10/1) ou capteur lumière du jour/présence (OCC MULTI SENSOR IA CM WH 10/1).



Interrupteur Philips


Philips UID8451/10 ZigBee Interrupteur sans fil Green Power et sélecteur de gradation à 2 boutons



Conçu pour remporter du **succès**

Philips offre une gamme élargie de luminaires pour l'intérieur en utilisant nos processus de spéciaux. Notre engagement est d'offrir l'ensemble de notre gamme connectée ou à connecter d'ici 2020.

Veillez contacter un représentant Signify pour d'autres offres et disponibilités.



Démarquez-vous et regardez votre entreprise fructifier

Contactez votre représentant Philips local ou votre agence pour obtenir les outils, profiter de sessions de formation et d'une démonstration en direct pour voir comment convertir votre entreprise aux systèmes d'éclairage connecté différenciés et à valeur ajoutée.

Visitez philips.ca/interact-ready et vous inscrire pour recevoir plus d'information et les offres spéciales.

© 2018 Philips Lighting Holding B.V. Tous droits réservés. Signify se réserve le droit de changer les spécifications et/ou de discontinuer tout produit et en tout temps sans préavis et ne pourra être tenu responsable pour toutes conséquences résultant de l'utilisation de cette publication.

PLt-18120BR_fr CAN 10/18 philips.ca/interact-ready

Philips Lighting
North America Corporation
200 Franklin Square Drive
Somerset, NJ 08873
Téléphone: 855-486-2216

Philips Éclairage Canada Ltée
281 Hillmount Rd.
Markham, ON,
Canada L6C 2S3
Téléphone: 800-668-9008