

PHILIPS

Lighting



La luz perfecta lo es todo

Descubre las innovaciones LED.



Nuevo

Diseñado
para ser visto.

Filamento LED

	Consumo	Iluminación equivalente	Temperatura de color	Flujo luminoso	Dimerizable
LED ST19 Ambar	5.5 watts	40 watts	2000°K cálida/ambar	400 lúmenes	Sí
LED A15 Claro	2 watts	20 watts	2200°K blanca/cálida	220 lúmenes	No

Filamento LED



Perfectas para decorar áreas del hogar, como la sala de estar o habitaciones. También para usos comerciales en restaurantes y hoteles. Aplicaciones para interiores y exteriores.

Ahora puedes regresar en el tiempo y volver a crear ese **ambiente clásico** con la sensación de iluminación incandescente a través de la gama **Filamento LED** de Philips. Una colección de lámparas con diseño retro que ofrece algunos de los mejores ahorros de energía por su tecnología LED.



Dimerizable



• Ahorra hasta **90% de energía**



• **15000 horas** de vida útil



• Encendido **instantáneo**



• Luz **decorativa**



• Forma **clásica**

Nuevo

Mientras
más la dimerizas,
más cálida es su luz.

**Warm
Glow**
Luz dimerizable

Consumo

10 watts

Iluminación
equivalente

60 watts

Temperatura
de color

2700°K luz cálida a
2200°K con brillo dorado

Flujo
luminoso

800 lúmenes

Warm Glow



Dimeriza a tu manera.

Con la tecnología de este bulbo innovador, tú decides cuánto dimerizas. Puedes lograr un ambiente acogedor, cambiando la iluminación en forma gradual desde una luz cálida a una más suave con un efecto de brillo dorado.



Calidad de luz

Índice de reproducción de color mayor a 80



Larga Vida

22,000 horas de vida útil



Dimerizable

Entre más dimeriza, más cálida es la luz



Eficiencia Energética

Ahorro de energía:
85% vs Incandescente
50% vs Ahorrador de Energía

10% dimerizado



50% dimerizado



80% dimerizado
con brillo dorado





Un bulbo, tres ambientes diferentes

Consumo	Iluminación equivalente	Temperatura de color	Flujo luminoso	Vida útil	Dimerizable
8 watts	60 watts	5000°K luz blanca	800	15,000 horas	No
9.5 watts	60 watts	2700°K luz cálida	800	15,000 horas	No
3 watts	60 watts	2200°K luz con brillo cálido	80	15,000 horas	No

SceneSwitch

triple color



Philips LED SceneSwitch es un bulbo nuevo e innovador que combina tres ajustes de luz en uno solo, esto significa que puedes tener fácilmente la iluminación adecuada para tus necesidades sin utilizar un atenuador.

Puedes cambiar el ambiente desde una blanca brillante, a una luz natural, o bien a una luz con brillo cálido y acogedor, simplemente encendiendo y apagando el interruptor de pared existente.



**Funciona con tu apagador actual.
No dimerizable**



Memoria
recuerda el último
modo de encendido



de luz blanca

más brillante e intensa para ayudar a concentrarse y experimentar cada detalle



a luz natural

menos intensa, crea un acogedor ambiente que invita a recibir amistades o leer un libro



a luz con brillo cálido

crea un ambiente relajante y acogedor para disfrutar el momento



innovation ✦ you