

# Smartled downlight 2

SmartLED Downlight 2 es la solución ideal para iluminación de áreas de circulación en oficinas y tiendas con LED. Es la segunda generación de downlights de la familia SmartLED con máxima fiabilidad y calidad ya reconocidas en el mercado a un costo más competitivo.

## Beneficios

- Fácil instalación: luminaria empotrada en el techo;
- Fiabilidad: 3 años de garantía;
- Posibilita el remplazo directo de downlight con lámparas fluorescentes de 1XPLC 26W y 2XPLC 26W;
- Larga vida útil y bajo mantenimiento.

## Características

- Vida útil: 25.000 horas @L70;
- Driver electrónico integrado: flujo fijo (PSU) 120V 50/60Hz ;
- Temperaturas de 4000K o 5000K;
- Calidad de luz IRC 80.

## Aplicación

Ideal para alumbrado general en:

- Oficinas;
- Tiendas;
- Hoteles.




## Especificaciones


- Tipo: Downlight LED.
- Flujo luminoso: 800 lm y 1.500 lm.
- Potencia eléctrica: 10,5W y 19,5W.
- Iluminación: Blanco Neutro 4000K o Frio 5000K con IRC 80.
- Vida útil: 25.000 horas @L70.
- Driver: Integrado 120V 50/60Hz - fijo (PSU).
- Instalación: Empotrada en el techo.
- Haz de apertura: 100°.
- UGR: Inferior o igual a 25.

## Fotometrías

DN032B 1xDLED/840




DN034B 1xDLED/840







## Smartled downlight 2

### Plano de dimensiones



| Tipo | DN032  | DN034  |
|------|--------|--------|
| D    | 173 mm | 233 mm |
| H1   | 104 mm | 128 mm |
| H2   | 107 mm | 131 mm |



| Tipo  | Talla  |
|-------|--------|
| DN032 | 150 mm |
| DN034 | 200 mm |

### Información para pedidos

| Código | Descripción               | Detalles  |
|--------|---------------------------|---|
| TBD    | DN032B 1xDLED/840 WH 120V | Downlight LED, 800 lm, blanco neutro840, driver fijo (PSU), color blanca.   |
| TBD    | DN032B 1xDLED/850 WH 120V | Downlight LED, 800 lm, blanco frio 850, driver fijo (PSU), color blanca.    |
| TBD    | DN034B 1xDLED/840 WH 120V | Downlight LED, 1500 lm, blanco neutro 840, driver fijo (PSU), color blanca. |
| TBD    | DN034B 1xDLED/850 WH 120V | Downlight LED, 1500 lm, blanco frio 850, driver fijo (PSU), color blanca.   |



© 2014 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved.  
Specifications are subject to change without notice.  
[www.philips.com/luminaires](http://www.philips.com/luminaires)