

MASTER LEDspot MV 5.4-50W GU10 927

Reemplazo de:



- Ajuste perfecto.
- Alto rendimiento de regulación.

2700 K
Temperatura de color

70^{lm}_W
Eficiencia 2700K

Dimerizable 40.000 h Ángulo de apertura 25° 40° Base GU10

Halógena TwistLine 50W CRI 90

MASTER LEDspot LV 11-50W/15-75W/20-100W 927 AR111

Reemplazo de:



- Iluminación enfocada.

2700 K
Temperatura de color

56^{lm}_W 70^{lm}_W
Eficiencia 11W Eficiencia 15W

Dimerizable 40.000 h Ángulo de apertura 24° Base G53

CRI 90 Halógena AR 111 50/75/100W

MASTER LEDspot 13-100W PAR38 25D

Reemplazo de:



- Especial para luz enfocada.
- Iluminación de objetos.

2700 K
Temperatura de color

62^{lm}_W
Eficiencia

Dimerizable 40.000 h Ángulo de apertura 25° Base E27

CRI 80 Halógena PAR 38 100W

MASTER LEDspot LV 7-50W 12V MR16

Reemplazo de:



- Alta compatibilidad con transformadores.
- Alto rendimiento de regulación.

2700 K
Temperatura de color

60^{lm}_W
Eficiencia

Dimerizable 40.000 h Ángulo de apertura 24° 36° Base GU5.3

Halógena Dicroica 50W CRI 80

LEDBulb 4W a 13W - 3000K/6500K / 220V

Reemplazo de:



- Forma incandescente clásica.

NUEVAS

3000 K 6500 K
Temperatura de color

78^{lm}_W 108^{lm}_W
Eficiencia 15.000 h 50.000 Encendidos Encendido instantáneo Base E27

Potencias disponibles: 4W, 6W, 9W, 10.5W Y 13W

CRI 80 Incandescente Standard 40W, 50W, 70W, 85W y 100W

Master LEDspot value 4.3-50W

Reemplazo de:



- Ajuste perfecto.
- Alto rendimiento de regulación.

2700 K
Temperatura de color

84^{lm}_W 88^{lm}_W
Eficiencia

Dimerizable 35.000 h Ángulo de apertura 40° Base GU10

Halógena Dicroica 50W CRI 80

LEDspot GU10 MV 3.5-35W 827/5-50W 827/865 36D

Reemplazo de:



2700 K 6500 K
Temperatura de color

70^{lm}_W 71^{lm}_W
Eficiencia 3.5W Eficiencia 5W (827) 15.000 h Encendido instantáneo Ángulo de apertura 36° Base GU10

Halógena Dicroica 35W y 50W CRI 80

LEDSpot R63 5.7-60W E27

Reemplazo de:



2700 K
Temperatura de color

66^{lm}_W
Eficiencia

Dimerizable 20.000 h Ángulo de apertura 36° Base E27

Halógena R63 / PAR 20 60W CRI 80

MASTER LEDSpot 9.5-90W PAR30 25D

Reemplazo de:



- Para acentuar la iluminación general (Ej. hoteles, tiendas y oficinas).

2700 K
Temperatura de color

68^{lm}_W
Eficiencia

Dimerizable 40.000 h Ángulo de apertura 25° Base E27

Halógena PAR 30s 90W CRI 80

MASTER LEDtube

Reemplazo perfecto de los tubos tradicionales.

MASTER LEDtube VLE 840-865 T8

40.000 h CRI 83 Eficiencia 100^{lm}_W

Disponibilidad:
1500 mm en 4000k y 6500k



MASTER LEDtube STD 840-865

40.000 h CRI 83 / 80 Eficiencia 110^{lm}_W

Disponibilidad:
1200 mm en 4000k y 6500k



ESSENTIAL LEDtube STD 840-865

30.000 h CRI 80 Eficiencia 89^{lm}_W

Disponibilidad:
1200 mm y 600 mm
en 4000k y 6500k

