

**PHILIPS**

Iluminación

EcoFit LEDtube



Mejor calidad de luz  
con ahorro de energía  
Confort por más tiempo



**Philips EcoFit LEDtubes** están equipados con tecnología LED para proporcionar un mayor ahorro energético durante su extensa vida útil, así como un mayor confort visual.

PHILIPS

Para total compatibilidad con sistemas standard cada tubo incluye el arrancador / starter para su instalación con balasto magnético.



## Beneficios de Philips EcoFit LEDtube

-  Ahorra hasta un 55% de energía
-  Máximo confort visual
-  Diseñados para una instalación segura
-  Hasta 7 años de vida útil  
\*Basado en 6 horas en uso diario
-  Encendido instantáneo
-  Fácil instalación

## Productos Disponibles

Producto	Ecofit LEDtube 1200mm Cons	Ecofit LEDtube 1200mm Cons	Ecofit LEDtube 600mm Cons	Ecofit LEDtube 600mm Cons
Temp. Color	6500K	4000K	6500K	4000K
Potencia	16W	16W	8W	8W
Vida útil	15,000 hs.	15,000 hs.	15,000 hs.	15,000 hs.
Flujo lumínico	1600 lm	1600 lm	800 lm	800 lm
Angulo	240°	240°	240°	240°
CRI	70	70	70	70
Tensión	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz

Producto	ESSENTIAL LEDtube 1200 mm	ESSENTIAL LEDtube 1200 mm	ESSENTIAL LEDtube 600 mm	ESSENTIAL LEDtube 600 mm
Temp. Color	6500K	4000K	6500K	4000K
Potencia	16W	16W	8W	8W
Vida útil	30,000 hs.	30,000 hs.	30,000 hs.	30,000 hs.
Flujo lumínico	1600 lm	1600 lm	800 lm	800 lm
Angulo	240°	240°	240°	240°
CRI	80	80	80	80
Tensión	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz	220-240V 50/60 Hz



[www.lighting.philips.cl](http://www.lighting.philips.cl)

PHILIPS LIGHTING CHILENA S.A. - AV. ANDRÉS BELLO 2115, 4° PISO - PROVIDENCIA - SANTIAGO - CHILE  
TEL: +56-2-27302300