



**PHILIPS**

LED Filament



# Diseñadas para ser vistas

La combinación perfecta del  
estilo clásico y la eficiencia LED

# “ Se ven como incandescentes, ahorran como LED

Ahora puedes regresar en el tiempo y volver a crear ese ambiente clásico con la sensación de iluminación incandescente a través de la línea LED Filament de Philips. Una colección de ampollitas con diseño retro que ofrece los mejores ahorros de energía gracias a su tecnología LED.

## Diseñadas para ser vistas

La línea de productos LED Filament recrea la iluminación incandescente en todos sus formatos. Las formas clásicas de las ampollitas están diseñadas para recrear una decoración atemporal.

Pero es lo que hay en su interior, lo que las hace tan diferentes. Le hemos dado una nueva dimensión a nuestra tecnología LED de ahorro de energía, transformando los LEDs hacia una imitación de los filamentos incandescentes.

Desde ahora tendrás la posibilidad de disfrutar de una iluminación vintage, sin altas facturas de electricidad.

## Crear ambientes íntimos

El gran atractivo de la línea Led Filament las hace perfectas para una amplia gama de aplicaciones:

- Crear un ambiente mágico e íntimo en livings
- Añadir un toque de diseño a ambientes como restaurantes, bares y habitaciones de hotel
- Iluminar hospitales y museos con su luz blanca cálida.



# Tecnología **LED Filament**


**Gas Helio**  
previene vapor  
y polvo

**Técnica LED**  
única similar  
a los filamentos  
tradicionales

**Fósforos**  
Mezclados crean  
una hermosa luz  
blanca-cálida

**Precisión**  
en filamentos  
guía de  
los focos

**Balastro**  
proporciona  
una corriente  
constante





### Ahorro de energía de larga duración

La verdadera belleza de nuestro portafolio LED Filament es que utiliza menos energía. Con 90% en ahorro de energía y una larga y confiable vida útil de 15.000 vs 1.000 horas, 15 veces más que las ampolletas incandescentes, podrás ahorrar en energía y en costos de reemplazo. Así podrás disfrutar durante horas de un ambiente decorado con luz similar a la incandescente pero con tecnología LED





# “Diseñadas con forma clásica”

El portafolio LED Filament de Philips cuenta con un diseño retro, que ofrece una hermosa luz decorativa.

Es ideal para la instalación en diversos tipos de ambientes donde se puede disfrutar fácilmente el arte de la luz.

Las ampolletas funcionan perfectamente en arañas de cristal, luminarias de pared y donde se exponen las ampolletas o accesorios con un protector de vidrio.

## Características:

- El diseño clásico cumple con la necesidad de los fabricantes OEM
- Misma forma comparada con las incandescentes tradicionales y decorativas
- Diseño clásico y decorativo
- Ahorran hasta 90% de energía
- Larga vida útil de 15,000 horas
- No tiene UV ni haz frío (sin IR)
- Son amigables con el medio ambiente: no tienen mercurio, o cualquier otro tipo de sustancias peligrosas
- Huella de carbón muy baja





# Aplicaciones en **interiores**

Las ampolletas LED Filament son ideales para la iluminación general y decorativa en el sector de hotelería, así como en el hogar. Se pueden colocar completamente a la vista en candelabros, luminarias de pared o luminarias modernas, adaptarse a todos las luminarias existentes con base E14 y E27. Estas ampolletas vienen con un formato clásico con un diseño de filamento único y llamativo. Producen una luz hermosa que consigue un enorme ahorro energético y minimizan los costos de mantenimiento.

## **Características:**

- El rango de funcionamiento de temperatura es entre  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $40^{\circ}\text{C}$  de temperatura ambiente
- No está diseñado para su uso con luminarias de emergencia o luces de salida
- Perfecto para aplicaciones de interior en luminarias abiertas



# Aplicaciones en **exteriores**

Diseño UL Wet en los bulbos A19 y ST19 con acabado ambar. Crea un ambiente de luz cálida y decorativa para el uso al aire libre como una estructura de carpa y las ampolletas en secuencia o serie. Las ampolletas cuentan con un diseño clásico de filamento único que llama la atención, proporcionando una hermosa iluminación que consigue un enorme ahorro energético y minimiza los costos de mantenimiento.

## **Características:**

- El rango de funcionamiento de temperatura es entre  $-20^{\circ}\text{C}$  y  $40^{\circ}\text{C}$  de temperatura ambiente
- No está diseñado para su uso con luminarias de emergencia o luces de salida
- Perfecto para aplicaciones decorativas en exteriores




# Características

## Información Técnica:

| Producto                                      | Potencia (W) | Equivalencia (W) | Base | Voltaje (V) | Temp. de color (°K) | IRC | Vida útil (Hs) | Flujo Luminoso (lm) |
|---|--------------|------------------|------|-------------|---------------------|-----|----------------|---------------------|
| LEDClassic 60W ST64 E27<br>WW CL ND 1CT/6     | 6            | 60               | E27  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 806                 |
| LEDClassic 60W G93 E27<br>WW CL ND 1CT/6      | 6            | 60               | E27  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 806                 |
| LEDClassic 50W G120 E27<br>2200K GOLD D 1CT/6 | 7            | 50               | E27  | 220-240     | 2200                | 80  | 15.000         | 630                 |
| LEDClassic 60W A60 E27<br>WW CL ND 1CT/6      | 6            | 60               | E27  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 806                 |
| LEDClassic 40W B35 E14<br>WW CL ND 1CT/10     | 4            | 40               | E14  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 470                 |
| LEDClassic 40W P45 E27<br>WW CL ND 1CT/10     | 4            | 40               | E27  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 470                 |
| LEDClassic 50W ST64 E27<br>2200K GOLD D 1CT/6 | 7,5          | 50               | E27  | 220-240     | 2700                | 80  | 15.000         | 630                 |

## Dimensiones (mm):

| Producto | LEDClassic ST64 | LEDClassic ST64-GOLD | LEDGlobe G93 E27 | LEDGlobe G120 E27 | LEDClassic A60 E27 | LEDClassic B35 E14 | LEDClassic P45 E27 |
|----------|-----------------|----------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>C</b> | 148             | 140                  | 150              | 188               | 104                | 97                 | 89                 |
| <b>D</b> | 64              | 64                   | 95               | 125               | 60                 | 35                 | 45                 |




# ¿Por qué escoger **LED de Philips?**



Philips ha iluminado nuestras vidas durante 120 años; está en nuestro ADN. Y durante más de una década, hemos estado fabricando ampolletas LED seguras y confiables que satisfacen tus necesidades y expectativas. Lo que se muestra y puedes leer en los packs, se basa en nuestros años de experiencia. Pero no sólo creas en nuestra palabra, mira a tu alrededor y encontrarás LEDs de Philips en oficinas, hoteles, edificios públicos y empresas. Esto es bueno saberlo si planeas utilizar los productos de Philips en tu casa.



“ La combinación perfecta del **estilo clásico** y la **eficiencia LED**”





@PhilipsLuzChile



@luzphilipscl



@philipslightingcl

**[www.lighting.philips.cl](http://www.lighting.philips.cl)**

PHILIPS LIGHTING CHILENA S.A.  
Av. Andrés Bello 2115, 4° piso - Providencia - Santiago - Chile  
Tel: +56-2-27302300

Julio de 2017

Philips se reserva el derecho de modificar la información sin previo aviso y no se hace responsable por errores u omisiones en este documento.