



PHILIPS

OccuSwitch

Sensorer



OccuSwitch- sensorer

Sensorer fra Philips - Designet til hurtigere og nemmere installation!



OccuSwitch Sensorer

OccuSwitch er en tilstedeværelsessensor med indbygget 230V relæ. OccuSwitch tænder lyset ved registrering af tilstedeværelse og slukker det, når et lokale eller område forlades. Dermed kan der opnås energibesparelser på op til 30% i tillæg til de besparelser, der allerede opnås ved et skifte til LED.



Tilstedeværelsessensor LRM 1070/00 OccuSwitch Basis sensor

	Spænding:	207-253 V AC, 50-60 Hz	Registreringsområde 
	Maks. belastning:	6A (1380 W) uanset belastning	
	Registreringsområde ved 2,7m højde:	4x5m (små bevægelser), 6x8m (store bevægelser)	
	Anbefalet monteringshøjde:	2,5-3,5m	
	Forsinkelse:	1-30 min.	
	Dagslysstyring:	Ja	
	Beskyttelsesklasse:	IP20/II	
	Størrelse (DxH):	95x52mm	
	Driftstemperaturområde:	+5 til +50 °C	
EAN	8711559731384	Paralleldrift:	Nej
12nc	913700327803	Effekt ved standby:	≤ 1,2 W
Produktnavn	LRM1070/00		

Tilstedeværelsessensor LRM 1080/00 OccuSwitch Avanceret sensor

	Spænding:	207-253 V AC, 50-60 Hz	Registreringsområde 
	Maks. belastning:	6A (1380 W) uanset belastning	
	Registreringsområde ved 2,7 m højde:	4x5m (små bevægelser), 6x8m (store bevægelser)	
	Anbefalet monteringshøjde:	2,5-3,5m	
	Forsinkelse:	1-30 min.	
	Dagslysstyring:	Ja	
	Beskyttelsesklasse:	IP20/II	
	Størrelse (DxH):	95x52mm	
	Driftstemperaturområde:	+5 til +50 °C	
EAN	8711559731407	Paralleldrift:	Ja
12nc	913700327903	Effekt ved standby:	≤ 1,2 W
Produktnavn	LRM1080/00		

Tilstedeværelsessensor LRM1040/00 OccuSwitch sensor til vægmontering



	Spænding:	220-240 V AC, 50 Hz	Registreringsområde 
	Maks. belastning:	2000 W (500 W lystofør EM)	
	Registreringsområde ved 2 m højde:	12m	
	Anbefalet monteringshøjde:	1,8-2,5m (vægmontering) 2,5-4,0m (loftmontering)	
	Forsinkelse:	5 sek. - 12 min.	
	Dagslysstyring:	Ja	
	Beskyttelsesklasse:	IP55/II	
	Størrelse (LxBxH):	106x72x88mm	
	Driftstemperaturområde:	-20 til +40 °C	
EAN	8718291225737	Paralleldrift:	Nej
12nc	913700350903	Effekt ved standby:	≤ 1,0 W
Produktnavn	LRM1040/00		

OccuSwitch



DALI sensorer

OccuSwitch DALI er en kombineret tilstedeværelsessensor og lysstyringsenhed. Den kan tænde og slukke samt dæmpe belysningen i et rum eller større områder ved at registrere tilstedeværelse og dagslys. Det er muligt at opnå energibesparelser på op til 50% med funktioner som dagslysregulering, tilstedeværelsesregistrering og ved at korrigere overdimensionering af belysningen.



Tilstedeværelsessensor LRM2070/30 Basis sensor OccuSwitch DALI

	Spænding:	230 V AC + /10 %; 50/60 Hz	Registreringsområde 
	Belastning:	15 enheder med DALI-spoler	
	Registreringsområde ved 2,7m højde:	4x5m (små bevægelser), 6x8m (store bevægelser)	
	Anbefalet monteringshøjde:	2,5-4m	
	Forsinkelse:	1,5,10,15,20,25,30 min.	
	Beskyttelsesklasse:	IP20/II	
	Størrelse (LxBxH):	105x95x58mm	
	Driftstemperaturområde:	+5° C til +50° C	
EAN	8711559732305	Paralleldrift:	Ja
12nc	913700332904	Effekt ved standby:	≤ 1 W (uden DALI-belastning)
Produktnavn	LRM2070/30		

Tilstedeværelsessensor LRM2080/30 Avanceret sensor OccuSwitch DALI

	Spænding:	230 V AC + /10 %; 50/60 Hz	Registreringsområde 
	Belastning:	15 enheder med DALI-spoler	
	Registreringsområde ved 2,7 m højde:	4x5m (små bevægelser), 6x8m (store bevægelser)	
	Anbefalet monteringshøjde:	2,5-4m	
	Forsinkelse:	1,5,10,15,20,25,30 min.	
	Lysniveau:	250 til 1 000 lux (30 % refleksion)	
	Beskyttelsesklasse:	IP20/II	
	Størrelse (LxBxH):	105x95x58	
	Driftstemperaturområde:	+5° C til +50° C	
EAN	8711559732343	Paralleldrift:	Ja
12nc	913700333004	Effekt ved standby:	≤ 1 W(uden DALI-belastning)
Produktnavn	LRM2080/30		

Slavesensor DALI LRM8118/00 til udvidelse af registreringsområdet

	Spænding:	Forsynes via DALI-bussen	Registreringsområde 
		Tilstedeværelsessensor til udvidelse af registreringsområdet	
		Maks. 2 LRM8118 per OccuSwitch DALI sensor	
EAN	8711559730783		
12nc	913700324703		
Produktnavn	LRM8118/00		

OccuSwitch Tilbehør

LCU2070/00 Trykknop-interface til 4 tryk



EAN	8727900870268
12nc	913700335103
Produktnavn	LCU2070/00
Spænding:	Forsynes via DALI-bussen Maks. 2 LCU2070 per system

Optimer systemets funktionalitet med trykknop-interface. Interfacet understøtter op til 4 trykknapper med forudinstalleret funktionalitet.

IRT9090/01 Fjernbetjening til programmering




Brugervenlig fjernbetjening til justering af funktionalitet, installationstest og/eller kalibrering af lysniveau.

EAN	8718291747635
12nc	913700359103
Produktnavn	IRT9090/01

LRH2070/00 Dåse til overflademontering, montering på loft



EAN	8711559732527
12nc	913700333903
Produktnavn	LRH2070/00



©2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rettigheder forbeholdes. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Varemærket tilhører Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) eller deres respektive ejere.

