

PHILIPS

Valaistus

Ulkovalaisimet

Luo upea valaistus
**Philipsin
puistovalaisimilla**



Kontorlokaler
TIL LEJE
Flere størrelser - billig og
danbolsk

HONGKONG

B&B

ANGEL

WUNDERWEAR

Information board with text and graphics.



Metronomis LED

Metronomis LED -tuoteperhe tarjoaa muotoja ja materiaaleja, joiden avulla voidaan luoda yhtenäinen ilme läpi kaupungin.

Metronomis LED -valaisimet ovat toisiinsa sopivia ja säilyttävät niille ominaisen ulkonäön jokaisessa muodossaan. Muotoilu on puhdaslinjaista, tasapainoista ja läpikuultavaa.





Metronomis LED



Käytettävissäsi **kupuvaihtoehtoja...**



Fluid



Fluid –
krominhoitoinen



Sharp



Torch



Torch –
katoksellinen

... dynaamisia **kuputehosteita...**



Wave –
aaltokuvioinen
kuputehoste



Diamond –
timanttikuvioinen
kuputehoste



Circle –
ympyräkuviainen
kuputehoste




Pystysuuntainen
hologrammi-
tehoste

... maahan suuntautuvia **valotehosteita...**



Honeycomb



Foam



Star



Keskitetty valokuvio

...sekä erilaisia **pylväitä** ja **väri vaihtoehtoja**



MetroBasic MetroCone MetroLat MetroLight MetroRiginal MetroTube MetroWood



Alumiini –
Philipsin
vaaleanharmaa

Alumiini –
Philipsin
tummanharmaa

Puu –
Tumma puu

Puu –
Syvän sininen

MetroLight

Pylvääseen integroitu ledimoduuli luo valotehosteen, joka tuo esiin pylvään muodon






CitySphere

Valolla voidaan luoda kaupungille identiteettiä ja mielikuvia, ja tuottaa niin asukkaille kuin vierailijoillekin viihtyisä kaupunkiympäristö.


Pylvään päähän asennettava CitySphere-ledivalaisin on julkisten ulkotilojen tunnelmanluoja. Päiväsaikaan valaisimen muotoilu on huomaamaton, mutta pimeään tultua se herättää kaupunkiympäristön eloon.

CitySphere tuottaa visuaalisesti miellyttävää valoa ja sen värirengas antaa kaupungille oman, tunnuksenomaisen värin. CitySphere-valikoimaan kuuluvat asennussovittimet ja kiinnikkeet, joiden ansiosta kaupunkiin syntyy yhtenäinen, omaleimainen tunnelma.



Valaisimeen on saatavissa **erivärisiä renkaita...**

...erityyppisiä renkaita...



...sekä useita tyylikkäitä pylväsvaihtoehtoja



Houkuttelevaa **muotoilua** ja miellyttävää **valoa**



CityCharm

CityCharm-valikoima on suunniteltu kaupunkiympäristöihin, joissa tunnelma, miellyttävä valaistus ja houkutteleva muotoilu ovat tärkeitä. CityCharm on erinomainen ratkaisu käyttökohteissa, joissa häiritsemätön valaistus ja energiansäästö ovat avainasemassa – kuten asuinalueilla, puistoissa, kävelyteillä ja kevyen liikenteen väylillä.

CityCharm-valaisimet täyttävät nämä vaatimukset ympäristöön sulautuvan muotoilunsa ja erittäin energiatehokkaan tekniikkansa ansiosta. CityCharm on täydellinen ratkaisu kaupungin viihtyisyyden parantamiseen niin yöllä kuin päivälläkin.



Elävöitä näkymää **väriefekteillä...**







Maksimaalinen **valon laatu**
ja **näkömukavuus**

UrbanGlow

UrbanGlow on elegantti valaisin pienille kaduille, puistoihin ja poluille. Valaisimen muotoilu soveltuu niin olemassa oleville kuin täysin uusillekin asuinalueille.

UrbanGlow erottuu muotoilullaan niin päivällä kuin yölläkin. Sen kupu hohtaa valoa ja luo kauniin, kulkua ohjaavan visuaalisen efektin. Valaisimen häikäisy on minimoitu satinice-diffusoreilla, minkä ansiosta valon laatu ja näkömukavuus on maksimaalinen.





UrbanMoon


UrbanMoon yhdistää muotoilun ja estetiikan tie- ja katuvalaistukseen. UrbanMoon sulautuu päivän aikana luonnostaan kaupunkiarkkitehtuuriin. Yöllä kauniisti hohtava ylösvalo tekee kaupunkiympäristöstä miellyttävämmän ja ystävällisemmän.

UrbanMoonissa käytetty LEDGINE-moduuli varmistaa, että valonjako on toivottu, ja kaikki funktionaalisen valaistuksen vaatimukset voidaan toteuttaa kaduilla, aukioilla ja puistoissa.



Ilmettä ja estetiikkaa erilaisilla asennustavoilla

- UrbanMoon soveltuu pylvään päähän, variasennukseen ja vajeriripustukseen
- Valikoimassa on erilaisia ripustussarjoja ripustusasennukseen.







Copenhagen LED


Kun Philips kehitti Copenhagen-valaisimen yhdessä Kööpenhaminan kaupunkiarkkitehtuurista vastaavan toimiston kanssa, tavoitteena oli parantaa kaupunkivalaistuksen esteettisyyttä. Suunnittelun tuloksena on yhtenäistä muotoilua ylläpitävä valaisin, joka soveltuu joustavasti erilaisiin käyttökohteisiin – niin tievalaistukseen kuin aukioillekin.

Copenhagen-valaisimesta on tullut paljon käytetty pohjoismainen klassikko, joka on nyt päivitetty lediaikaan. Valaisimen hillitty muotoilu istuu saumattomasti miltei minne tahansa.





RAAHE, Laiurinkatu





CitySwan

Tanskalaisten arkkitehtien Bjarne Schlägerin ja Morten Weeke Borupin suunnittelema CitySwan LED -valaisin sai inspiraationsa joutsenesta. CitySwan LEDin yksinkertainen muoto ja tarkoin valitut materiaalit tekevät valaisimesta puhtaslinjaisen ja erottuvan.

Yöaikaan CitySwan valaisee katuja ja alueita pehmeällä, toiminnallisella valolla. Epäsuoraa valoa voidaan tehostaa lisäämällä opaaliin kupuun lisäledejä. Tyylikäs CitySwan LED -valaisin voidaan asentaa pylvääseen, varteen, putken päähän, vaijeriripustukseen tai varsiasennukseen päältä.



ROKUA



ROKUA



CitySoul gen2

CitySoul LED -katuvalaisimesta on kehitetty uusi sukupolvi. Valaisimen pyöreä ja selkeä muotoilu tekee siitä arkkitehtuuriin erinomaisesti soveltuvan vaihtoehdon. Pyöreään muotoon yhdistetyt sulavat linjat kiinnikkeen, valaisimen ja pylvään välillä luovat täydellisen valaistusratkaisun kaupunkieihin. Ratkaisu on sekä elegantti että huomaamaton.

CitySoul LED on saatavana kahdessa koossa sekä pylvään päähän että varteen asennettavana.



Linjakas CitySoul mahdollistaa monien ideoiden toteuttamisen kaupunkivalaistuksessa



Yksittäinen valaisin tai **”double”**-valaisinpari



Useita **asennusvaihtoehtoja**





MileWide²



Nykyaikaiset, ympäristöystävälliset valaistusratkaisut parantavat kaupunki-ympäristön viihtyisyyttä, mukavuutta ja turvallisuutta. Philips on suunnitellut yhdessä Holscher Designin kanssa MileWide²-valaisimen, joka on suosittu MileWide-tuoteperheen seuraaja. Selkeä- ja sulavalinjainen MileWide²-sarja sisältää pylväitä ja valaisinvarsia, jotka sopivat täydellisesti moderniin kaupunkikuvaan.

Tehokkaan valaistuksen ja tyylikkään ulkoasun ansiosta MileWide² soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin, aina vilkkailta teiltä kaupunkien keskustaan. Monikerroksinen optiikka tuottaa tasaisen valonjaon ja pienemmän häikäisyn, minkä ansiosta perinteiset ratkaisut voidaan korvata suoraan pylväsvälillä, asennuskorkeudesta tai valon laadusta tinkimättä.



Tekniset tiedot

Metronomis LED



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK10
- Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
- Suositeltava asennuskorkeus 3,5–6 m

CitySphere



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK10
- Pylvään päähän, ø 60 tai 76 mm
- Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

CityCharm



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK10
- Pylvään päähän, ø 60 mm
- Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

UrbanGlow



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP65, IK09
- Pylvään päähän, ø 60 mm
- Suositeltava asennuskorkeus 4–6 m

UrbanMoon



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP65, IK08
- Pylvään päähän tai vaijeriasennukseen
- Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

Copenhagen LED



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 75 (4 000 K)
- IP65, IK08
- Varteeseen ø 48 mm tai ripustusasennukseen
- Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

CitySwan



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK08
- Pylväsasennus, varsiasiennus, asennus putken päähän, vaijeriripustus, varsiasiennus päältä
- Suositeltava asennuskorkeus 4–8 m

CitySoul gen2



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK08
- Pylvään päähän ø 60–76 mm, varteeseen ø 42–60 mm, vaijeri- tai ripustusasennukseen
- Suositeltava asennuskorkeus 4–10 m

MileWide²



- Värilämpötila 3 000 K tai 4 000 K
- Ra > 80 (3 000 K), > 70 (4 000 K)
- IP66, IK08
- Varteeseen ø 42–48 mm tai ø 60 mm, pylvään päähän ø 60–76 mm
- Suositeltava asennuskorkeus 6–8 m

Valaistuksen energiatehokkuutta voi parantaa entisestään valaisinten valonohjauksella (esim. DynaDimmer).

Yhteystiedot

Philips Lighting Finland Oy
Äyritie 4, 01510 Vantaa
puh. (09) 615 800
fax (09) 6158 0413
etunimi.sukunimi@philips.com
lighting.fi@philips.com
www.philips.fi/lighting



Kimmo Malkki
Myyntipäällikkö
Ulkovalaistus
matkap. 0400 805 927



Markku Kumpulainen
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Pohjois-Suomi
matkap. 040 509 2125



Jussi Lehto
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Etelä-Suomi
matkap. 040 513 0027



Onni Eskola
Aluemyyntipäällikkö
Ulkovalaistus
Länsi-Suomi
matkap. 040 162 5800



Katja Kosonen
Valaistussuunnittelu
Ulkovalaistus
matkap. 040 848 9495



Tarmo Ruponen
Tekninen tuki,
tarjouslaskenta
Ulkovalaistus
matkap. 040 591 4753

