

PHILIPS

CorePro LED PLC



Pienennä alasvalaistuksen kustannuksia **LED PLC -lampuilla**


Philips CorePro LED PLC on ensimmäinen korkea-
laatuinen jälkiasennettava LED PLC -lamppu, joka
korvaa PL-C-pistokantaloistelamput tarjoten jopa
67 % energiansäästön ja pitkän polttoian.

innovation ✦ you

Ensimmäinen korkealaatuinen jälkiasennettava LED PLC-lamppu downlight-valaisimiin

UUTTA!

Alasvalaistus yleisten tilojen käytävillä muodostaa merkittävän osan monien rakennusten valaistuskustannuksista. CorePro LED PLC on jälkiasennettava LED PLC -lamppu, jolla säästetään merkittävästi energiaa 30 000 tunnin käyttöiän ansiosta ja joka vaatii vähemmän ylläpitoa ja huoltoa. Voitkin siis pienentää alasvalaistuksen kustannuksia energiatehokkailla LED-lampuilla.



Pitkäkestoiset edut

Perinteisiin PL-C-lamppuihin verrattuna CorePro LED PLC -lamppuilla on useita etuja. Niiden kupu on kestävä muovia lasin sijaan ja polttoikä on 30 000 tuntia.

Energiansäästö

CorePro LED PLC -lamput säästävät energiaa jopa 67 % verrattuna perinteisiin PL-C-pistokantaloistelamppuihin, mikä pienentää energiakustannuksia vanhoja valaisimia käytettäessä.

Monipuoliset käyttökohteet

CorePro LED PLC -lamppuilla voit pienentää valaistuskustannuksia monenlaisissa käyttökohteissa, kuten käytävillä, portaissa, vastaanottoalueilla ja kokoustiloissa.

Yksinkertainen jälkiasennusratkaisu

CorePro LED PLC -lamput ovat samankokoisia kuin perinteiset PL-C-pistokantaloistelamput, joten asennus on helppoa. Valikoima sisältää sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) lamppuvaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle.

Valoa sinne, missä sitä eniten tarvitaan

Käännettävä valoelementti helpottaa valon suuntaamista tarkasti sinne, minne haluat. Voit suunnata valon -45° ... $+90^\circ$ välillä.



Keskeiset edut



Energiatehokas

- Energiansäästö jopa 67 % verrattuna perinteisiin PL-C-pistokantaloistelamppuihin



Pitkäkestoinen ja kestävä

- Käyttöikä 30 000 tuntia
- Valmistettu muovista lasin sijaan



Jälkiasennettava

- Helppo vaihtaa nykyisten PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle
- Sekä 2-nastaiset (EM) että 4-nastaiset (HF) vaihtoehdot 18 ja 26 W:n PL-C-pistokantaloistelamppujen tilalle



Korkealaatuinen valo

- Heti 100 %:n valo
- Valot eivät välky



PL-C-loistelampun



CorePro LED PLC

503,70
€
Säästöt
vuodessa

19,1
kuukauden
takaisin-
maksuaika



**Pidempi
käyttöikä**

**10 000
tuntia**



**30 000
tuntia**



67 %

26W



8,5W

Lamppujen määrä:	50
Polttotuntia vuodessa:	4 380 tuntia
Energiakustannukset:	0,12 Euro/kWh*

Keskimääräinen hankintahinta asentajalle (ilman ALV:a)	4 €	16,00 €
Kokonaiskustannukset vuodessa	17,61 €	7,53 €

*Perustuu eurooppalaiseen keskiarvoon (12 snt/kWh) (sisältää kunnossapitokustannukset ja lamppujen vaihtokustannukset)

> Lisätietoja alaslavaistuksen kustannusten pienentämisestä LED-lamppujen avulla on sivustossa www.philips.fi/corepro

Tuotetiedot

CorePro LED PLC 6,5 ja 8,5 W 2-nastainen valikoima magneettiselle kuristimelle



3000 / 4000



G24d-2 & G24d-3



30 000 H



EEL



KEILAKULMA
120°



KÄÄNNETTÄVÄ (ROT)



EI-HIMMENNETTÄVÄ

Tuotekuvaus	Pituus	LED	Perinteinen	Väriämpötila	Valovirta	Yhteensopivuus	Ra	Sähkönumero
	mm	W	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 2P G24d-2	147	6,5	18	3000	600	EM	80	47 203 01
CorePro LED PLC 6.5W 840 2P G24d-2	147	6,5	18	4000	650	EM	80	47 203 05
CorePro LED PLC 8.5W 830 2P G24d-3	170	8,5	26	3000	900	EM	80	47 203 09
CorePro LED PLC 8.5W 840 2P G24d-3	170	8,5	26	4000	950	EM	80	47 203 13

Jos valaisimessa on kompensointikondensaattori, suosittelemme sen poistoa energiatehokkuuden maksimoimiseksi.

CorePro LED PLC 6,5 ja 9 W 4-nastainen valikoima elektroniselle liitäntälaitteelle



3000 / 4000



G24q-2 & G24q-3



30 000 H



EEL



KEILAKULMA
120°




KÄÄNNETTÄVÄ (ROT)



EI-HIMMENNETTÄVÄ

Tuotekuvaus	Pituus	LED	Perinteinen	Väriämpötila	Valovirta	Yhteensopivuus	Ra	Sähkönumero
	mm	W	W	K	lm			
CorePro LED PLC 6.5W 830 4P G24q-2	140	6,5	18	3000	600	HF	80	47 203 03
CorePro LED PLC 6.5W 840 4P G24q-2	140	6,5	18	4000	650	HF	80	47 203 07
CorePro LED PLC 9.0W 830 4P G24q-3	163	9	26	3000	900	HF	80	47 203 11
CorePro LED PLC 9.0W 840 4P G24q-3	163	9	26	4000	950	HF	80	47 203 15

Tarkista liitäntälaitteen soveltuvuus osoitteesta www.philips.fi/corepro



Laske
kokonais-
kustannukset
ja takaisin-
maksuaika

www.philips.fi/corepro



**Nykyiset
downlight-
valaisimet**

**CorePro LED
PLC 2-nastainen
lamppuvalikoima (EM)**

**CorePro LED
PLC 4-nastainen
lamppuvalikoima (HF)**

18W-lamput

G24d-2

G24q-2

26W-lamput

G24d-3

G24q-3