


PHILIPS

Rastaban

80088/31/16 Blanc

80088/17/16 Acier brossé



Spot **encastrable individuel (4000K)** base métal forme ronde disponible en finition Blanc et Acier brossé. Tête fixe Transfo intégré

Source Lumineuse

1 x 20W Philips LED

1 x 1880 Lumen

Durée de vie = 20.000 heures

Allumage instantané



- Lumière froide – **4000K**
- Diffusion uniforme
- Forte luminosité



- Très longue durée de vie
- Jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une source conventionnelle

Information technique

220V – 240V / 50- 60 Hz

IP 20

Classe 2

Dimensions:

Ø 225 mm \nearrow 52mm

Ø de découpe 200mm

Prof d'encastrement : 65 mm