




CitySoul²

Créateur d'identité pour votre ville



Créez des ambiances pour votre ville

CitySoul² est l'évolution "naturelle" de la célèbre gamme CitySoul de première génération. Cette **forme iconique immédiatement reconnaissable** est un rappel des formes circulaires que nous rencontrons constamment dans notre vie, dans notre ville. **Ce design archétypal**, travaillé jusque dans le détail des transitions entre le luminaire et ses supports, décline **une gamme complète de solutions d'éclairage urbain, élégante et discrète** capable de s'adapter à tous vos environnements urbains.




Une identité plurielle

CitySoul² est la **solution d'éclairage urbain la plus riche et complète** proposée à ce jour par Philips. Une gamme **flexible et modulaire** pour répondre à **toutes les applications urbaines**. Conçues par le même designer, les solutions CitySoul² conservent une même **cohérence esthétique** et proposent trois nouvelles crosses, une élégante lyre pour les places ou les quartiers résidentiels et une crosse Accent pour vous permettre de créer de surprenantes configurations en spirale.



Une gamme complète


CitySoul² est disponible en **2 tailles** avec un large choix de fixations, de mâts et crosses permettant des installations **jusqu'à des hauteurs de 12 mètres**. Caténaire ou post-top, suspendue ou latérale, **du projet neuf à la rénovation**, CitySoul² répond à toutes vos problématiques architecturales.





East

Avec une ligne **pure et tendue**, la crose East souligne le **caractère contemporain** des sites qu'elle met en lumière.





Lyre

Voies urbaines, parcs, places et tous les espaces où l'atmosphère doit être préservée, la solution Lyre contribue à la **création d'ambiances lumineuses chaleureuses**. La forme originale **aux lignes fluides** de la lyre propose un mobilier d'éclairage à la fois **moderne et discret**.



Accent


Créez des **ensembles aériens et originaux** avec l'interface Accent sur mât aiguille, équipés en option d'une pointe lumineuse LED en top de mât. Les compositions en spirale proposent des **ensembles singuliers et remarquables** de jour comme de nuit.





Graphic


Prenant pour référence les **structures métalliques**, la crosse Graphic propose un **style industriel qui caractérise la gamme et renforce le caractère des lieux**. Dans sa version grande saillie, **son imposante envergure** la destine particulièrement à la mise en lumière des avenues urbaines et boulevards périurbains.





Right Curve

La version suspendue, parfaitement intégrée à la crose Right Curve, propose des **ensembles légers, parfait équilibre entre dimensions et proportions**. Ces compositions lumières **discrètes et intemporelles** s'adaptent à tous les environnements urbains sans les dénaturer.






CitySoul²

+ mât courbe Océan

Avec les ensembles singuliers CitySoul² sur mâts courbes Océan, vous pouvez **renforcer l'identité des grandes voies urbaines**. La pièce de fixation orientable MBA permet un **ajustement précis de l'inclinaison du luminaire** alors que la **pointe lumineuse** (en option) apporte une **nouvelle signature lumière** dans le paysage urbain nocturne.

UrbanWave


La **courbe fluide** qui caractérise la crosse UrbanWave se marie parfaitement aux **lignes douces** du luminaire CitySoul² et propose des ensembles **harmonieux et équilibrés** pour tous types d'environnement.





Heritage

Avec un **style affirmé**, la crosse Heritage se fond idéalement avec **finesse et discrétion** dans vos **cœurs de ville**, qu'ils soient historiques ou classiques.



Caténaire


La version caténaire de CitySoul² est la **solution idéale** lorsque la largeur des rues n'autorise pas l'installation de supports d'éclairage. **Le design élégant** du système de fixation sommitale confère à l'ensemble un **aspect aérien unique**, à la fois **technique et discret**.





Double Post-top

Le système de fixation post-top propose une **architecture simple** qui **s'accorde parfaitement à la forme du luminaire**. Les compositions créées, **modernes et discrètes**, s'adaptent parfaitement à tous les environnements urbains. **Associées à des mâts bois ou étagés**, ces compositions proposent une ligne singulière et remarquable.



Performance

et confort

CitySoul² offre une **innovation unique** pour créer des **ambiances lumineuses** qui **s'adaptent au rythme de la vie urbaine**. La gamme CitySoul² offre la possibilité de **changer la couleur de l'éclairage de façon dynamique**. Lorsque l'espace urbain est animé et qu'il devient un lieu d'échange, un **éclairage d'ambiance chaleureux** favorise le sentiment de bien-être ; pour ce faire, CitySoul² peut émettre une **lumière confortable** avec une température de couleur chaude (3000K). Quand les espaces urbains se vident et redeviennent des lieux de circulation, le **luminaire s'adapte** en diffusant une lumière **plus blanche et plus efficace** (4000K ou 5700K). Cette solution est disponible avec deux pré-réglages standards ou peut **être pilotée en fonction de vos scénarios lumières**.



18:00 - 23:00 Warm white

23:00 - 05:00 Neutral white

05:00 - 07:00 Warm white

Distribution photométrique

Au travers de la gamme CitySoul², vous pouvez **choisir des solutions d'éclairage efficaces** pour **vos voies urbaines** mais aussi des solutions capables de diffuser une lumière **d'ambiance confortable et propice à la vie urbaine** pour des installations à plus faible hauteur. Disposant de **6 optiques**, CitySoul² peut **répondre à toutes les configurations urbaines**.



Caractéristiques techniques

CitySoul² Mini

CitySoul² Large

Type	BPP530 (version post-top) BRP530 (version latérale) BSP530 (version caténaire ou suspendue) BVP530 (pour crosses dédiées) BGP530 (pour crosses dédiées et version MBA) BPP532 (version lyre)	BPP530 (version post-top) BRP530 (version latérale) BSP530 (version caténaire ou suspendue) BVP530 (pour crosses dédiées) BGP530 (pour crosses dédiées et version MBA)
Température de couleur	3000 K, blanc chaud, 4000 K, blanc neutre	3000 K, blanc chaud, 4000 K, blanc neutre
IRC	≥ 70, blanc neutre, ≥ 80, blanc chaud	≥ 70, blanc neutre, ≥ 80, blanc chaud
Flux lumineux (système)	1550-8400 lm (3000 K) 1700-9500 lm (4000 K)	4250-13000 lm (3000 K) 4600-14800 lm (4000 K)
Puissance (système)	GreenLine (GRN) : 14-86 W dépend de la configuration	GreenLine (GRN) : 38-138 W dépend de la configuration
Efficacité (système)	Jusqu'à 122 lm/W	Jusqu'à 122 lm/W
Durée de vie (L80B10)	GreenLine : 100 000 heures	GreenLine : 100 000 heures
Optiques	Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet Road (DK), Residential Wide (DRW), Symmetrical (S)	Distribution Medium (DM), Wide (DW), Wet Road (DK), Asymmetrical (A), Symmetrical (S)
Matériaux	Vasque : verre (verre trempé en option) Corps : aluminium injecté sous pression	Vasque : verre (verre trempé en option) Corps : aluminium injecté sous pression
Systèmes de contrôles	LumiStep 6h, 8h, DynaDimmer, Constant Light Output (CLO), SDU, Starsense (Dali), Photocell, MiniCell (35, 55, 75 lux), CityTouch	LumiStep 6h, 8h, DynaDimmer, Constant Light Output (CLO), SDU, Starsense (Dali), Photocell, MiniCell (35, 55, 75 lux), CityTouch
Température de fonctionnement	-20 °C < Ta < 35 °C	-20 °C < Ta < 35 °C
Tension	220-240 V / 50-60 Hz	220-240 V / 50-60 Hz
Classe électrique	Classe I et Classe II	Classe I et Classe II
Couleur	Corps : Philips ultra-dark grey (proche du RAL7022) Cadre : satin silver grey (proche du RAL9006) Autres RAL et teintes AKZO Futura disponibles sur demande	Corps : Philips ultra-dark grey (proche du RAL7022) Cadre : satin silver grey (proche du RAL9006) Autres RAL et teintes AKZO Futura disponibles sur demande
IP	IP66	IP66
IK	IK08	IK08
Protection contre les surtensions	4 kV (standard) -10 kV (option)	4 kV (standard) -10 kV (option)



Philips France, Activité Lighting
33, rue de Verdun - BP 313
92156 SURESNES CEDEX
SAS au capital de 159 000 000 euros - RCS Nanterre 402 805 527
Juillet 2015 - Code 118864
Données sujettes à modification

© 2015 Koninklijke Philips N.V. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit.

www.philips.fr/eclairage