

PHILIPS

Lighting



CoreLine Accent

Nouveau

L'évidence LED


L'encastré d'accentuation design ultra-compact

- **Excellente finition**
Matériaux de qualité, version fixe IP54 (BBC)
- **Confort visuel**
Optique innovante avec réflecteur prismatique et lentille anti-éblouissement
- **Réduction des coûts de maintenance**
Durée de vie : 50 000 h


Plus d'informations : www.philips.fr/coreline

Informations techniques

- Flux : 650 lm (équivalent halogène 50W 12V) et 1200 lm (équivalent CDM 20W)
- Version fixe ou orientable
- Finition Aluminium Blanc / Aluminium Brossé
- Optique : Réflecteur prismatique avec lentille anti-éblouissement
- Température de couleur : 2700, 3000, 4000K avec IRC 85
- Durée de vie : 50 000 h (L70B50 à 25°)
- Faisceaux : 32° et 60°
- Consommation du luminaire : 11W (650 lm), 16W (1200 lm)
- Gradation par coupure de phase (PSR)
- Connecteur Push-In avec repiquage possible
- Indice de protection : version fixe (IP54) avec joint d'étanchéité (BBC), version orientable (IP44)



Version fixe



Version orientable

Dimensions en mm

Domaines d'application

Commerces, Hôtels, Restaurants, Espaces d'accueil, Couloirs, Sanitaires

Pour commander

Désignation	Flux utile (lm)	Puissance (W)	Temp. de couleur (K)	Faisceau (°)	Efficacité lumineuse (lm/W)	Couleur	Diamètre d'encastrement (mm)	Prix € (HT)	Code
Version Fixe 650lm Faisceau 32°, IP54 (BBC), blanc (WH)									
RS140B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	11	2700	32	62	Blanc	78	48,40	068977
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	11	3000	32	62	Blanc	78	48,40	068984
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	11	4000	32	62	Blanc	78	48,40	068991
Version Fixe 650lm Faisceau 32°, IP54 (BBC), aluminium (ALU)									
RS140B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	11	3000	32	62	Aluminium	78	52,80	069011
RS140B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	11	4000	32	62	Aluminium	78	52,80	069028
Version Fixe 650lm Faisceau 60°, IP54 (BBC), blanc (WH)									
RS140B LED6-60-/830 PSR PI6 WH	650	11	3000	60	62	Blanc	78	54,00	071250
RS140B LED6-60-/840 PSR PI6 WH	650	11	4000	60	62	Blanc	78	54,00	071267
Version Orientable 650lm Faisceau 32°, IP44, blanc (WH)									
RS141B LED6-32-/827 PSR PI6 WH	650	11	2700	32	62	Blanc	80	52,80	069035
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 WH	650	11	3000	32	62	Blanc	80	52,80	069042
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 WH	650	11	4000	32	62	Blanc	80	52,80	069059
Version Orientable 650lm Faisceau 32°, IP44, aluminium (ALU)									
RS141B LED6-32-/830 PSR PI6 ALU	650	11	3000	32	62	Aluminium	80	57,20	069073
RS141B LED6-32-/840 PSR PI6 ALU	650	11	4000	32	62	Aluminium	80	57,20	069080
Version Orientable 1200lm Faisceau 32°, IP44, blanc (WH)									
RS141B LED12-32-/830 PSR PI6 WH	1 200	16	3000	32	75	Blanc	80	76,00	071274
RS141B LED12-32-/840 PSR PI6 WH	1 200	16	4000	32	75	Blanc	80	76,00	071281

Produits Coeur de Gamme, habituellement en stock chez nos distributeurs. Catégorie remise A

Surcoût initial amorti en moins de 9 mois

Une économie total de **420€** sur la durée de vie du luminaire



© 2016 Philips Lighting Holding B.V.

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit.