

PHILIPS

Lighting

Collection 2018



Éclairage résidentiel



Éclairage **résidentiel**

Collection 2018

Des produits pour l'éclairage décoratif **intérieur & extérieur**



Dans le domaine "résidentiel", un éclairage bien adapté se doit d'être performant et constitue également un élément majeur en terme de décoration. La gamme de luminaires Philips Lighting pour l'éclairage résidentiel vous permet de réaliser des installations d'éclairage de qualité, confortables mettant en valeur les différents espaces de vie intérieurs et extérieurs. Notre offre est le reflet des dernières tendances en matière d'éclairage aussi bien pour des applications contemporaines que classiques. Les produits Philips Lighting pour l'éclairage résidentiel sont conçus pour être économes en énergie. La majorité des gammes intègrent les toutes dernières innovations LED ou sont équipées de nos lampes les plus performantes en matière d'efficacité lumineuse. Les luminaires sont conçus et fabriqués à partir de matériaux de haute qualité comme par exemple l'acier inoxydable, l'aluminium et le verre. Destinés aux applications résidentielles, ils sont conçus pour être utilisés quotidiennement pendant des années. Lauréats des prestigieux iF et Red Dot Awards, les luminaires de la gamme Philips Lighting sont reconnus pour leur esthétique et leur design, en plus de la qualité de lumière ; ils contribuent à la décoration de votre intérieur.

Tous les produits sont conformes à la norme CE 60598.

Composez avec l'éclairage LED

La LED est considérée comme la plus grande révolution dans l'éclairage depuis qu'Edison a inventé la lampe à incandescence. La création de LED blanches il y a quelques années a transformé le potentiel de l'éclairage. Avec le temps, les LED révolutionnent la façon d'éclairer et de mettre en lumière l'habitat, l'éclairage des jardins et le balisage de part les atouts majeurs qu'elles présentent : faible consommation, forte luminosité, efficacité énergétique accrue et durée de vie élevée permettant de réduire les coûts de maintenance.

Philips Lighting vous propose une gamme de solutions LED pour les applications intérieures et extérieures décoratives. Les avantages de cette gamme sont les suivants :

Efficacité énergétique record : la LED permet de réaliser plus de 80% d'économies d'énergie par rapport aux lampes à incandescence.

Longue durée de vie : 15 000 à 25 000 heures

Flux lumineux élevé et indépendant de la température ambiante

Lumière chaude (2700 K) : parfait pour les applications résidentielles

IRC > 85 : pour une bonne restitution des couleurs

Luminaires froids au toucher et très basse tension pour une sécurité accrue

Pas d'émissions d'ultraviolets (UV) et infrarouges (IR)

Gradation possible de 30 à 100% (pour les gammes repérées par un picto)

Allumage instantané, luminaires robustes, fiables et résistants aux chocs

Garantie 2 ans

Les prix indiqués dans ce catalogue sont des prix hors taxes valables à compter du 1^{er} Octobre 2016.

Catégorie de remise B : les conditions de vente en vigueur de Philips Lighting sont applicables aux produits de ce catalogue étant entendu qu'une garantie spécifique de 2 ans est applicable à la gamme résidentielle.

Signification des symboles



Rotatif



Montage horizontal ou vertical



Utilisable en applique ou en plafonnier



Détecteur de mouvement intégré



Faisceaux bi-directionnel



Montage vertical vers le haut ou vers le bas



Equippé d'un interrupteur Marche/Arrêt



Variateur inclus



Gradable



Non gradable



Ajustable en hauteur



Orientable

Puissants, chaleureux et économiques, les luminaires LED constituent une véritable **révolution dans votre éclairage**



La technologie LED actuelle présente tous les atouts nécessaires pour occuper le devant de la scène et devenir votre principale source de lumière. L'éclairage LED, à la fois puissant, chaleureux et homogène, est particulièrement esthétique et constitue une expérience de choix. Il s'agit également d'une technologie particulièrement innovante : en effet, les nouvelles optiques vous permettent de créer de superbes effets de lumière. Que vous souhaitiez mettre en valeur un mur ou un élément de décor au moyen d'un éclairage directionnel ou illuminer une pièce de manière homogène, la technologie LED de Philips Lighting apporte une solution adaptée.

L'éclairage LED offre une telle variété que vous êtes assuré de trouver l'effet lumineux ou le luminaire qui vous permettra de tirer parti au mieux de votre intérieur. En effet, la technologie LED permet de créer des éléments d'une pureté et d'une beauté saisissantes, et Philips Lighting vous propose un vaste éventail de produits. Par ailleurs, l'éclairage LED garantit d'importantes économies d'énergie, sans sacrifice sur la qualité, la puissance et le choix de la lumière. Aucun doute : la technologie LED est devenue incontournable et Philips Lighting amène cette révolution directement chez vous.





Étiquetage énergétique

La Commission Européenne a publié le nouveau règlement sur l'étiquetage énergétique (UE) n° 874/2012 qui remplace l'étiquette énergie des lampes 98/11/CE de 1998.

Depuis le premier septembre 2013 toutes les sources lumineuses dans l'Union Européenne doivent porter une étiquette énergie et depuis le 1^{er} mars 2014, tous les luminaires.

Cette étiquette ne doit pas se rapporter à l'efficacité énergétique du luminaire mais à l'efficacité des lampes ou des modules LED qui sont utilisés dans l'appareil d'éclairage.



Nouveautés

Éclairage intérieur décoratif



20

Mauve

Plafonnier – 2700K



20

Mauve

Plafonnier – 4000K



33

Paisley

Spot

Disponibilité Janvier 2018



35

Paisley

Spot

Disponibilité Janvier 2018



43

Trunklinea

Réglette - 250 lumens

Disponibilité Janvier 2018



43

Trunklinea

Réglette - 750 lumens

Disponibilité Janvier 2018



43

Trunklinea

Réglette - 1000 lumens

Disponibilité Janvier 2018

Nouveautés

Éclairage de salle de bain



51

Resort

Applique

Disponibilité Janvier 2018



51

Resort

Applique

Disponibilité Janvier 2018



51

Resort

Plafonnier

Disponibilité Janvier 2018




51

Resort

Plafonnier

Disponibilité Janvier 2018



53

Plunge

Applique

Disponibilité Janvier 2018



53

Seabird

Applique

Disponibilité Janvier 2018



53

Seabird

Applique

Disponibilité Janvier 2018



57

Parasail

Plafonnier - 2000 lumens



57

Parasail

Plafonnier - 1300 lumens

Les essentiels

Éclairage intérieur décoratif



21

Twirly

Applique ou plafonnier -
810 lumens



21

Twirly

Applique ou plafonnier -
1100 lumens



40

Rastaban

Encastré



40

Rastaban

Encastré



41

Albireo

Encastré - 2700K



41

Albireo

Encastré - 4000K



41

Bombay CorePro Kit

Encastré

Éclairage d'ambiance



46

LightStrips couleur dynamique
Kit de 5 mètres avec télécommande



47

LightStrips blanc statique
Kit de 5 mètres



Sommaire

■ Éclairage intérieur décoratif



Fair 19



Glad 19



Mauve 20



Suede 20



Twirly 21



Being 23



Peace 23



Syon 23



Feuille 24



Metric 25



Mahogany 27



Clockwork 28



Millenium 30



Paisley 33



Star 37



Runner 38



Asterope 40



Rastaban 40



Albireo 41



Porrima 41



Bombay
CorePro 41



Trunklinea 43

■ Éclairage d'ambiance




LightStrips 46

■ Éclairage de salle de bain



Resort 51



Plunge 53



Seabird 53



Hotstone 54



Skin 54



Fit 55



Vitalise 55



Baume 56



Beach 56



Spa 56









Parasail 57



Dreaminess 59

■ Éclairage extérieur décoratif

						
Stock 62	Grass 63	Squirrel 64	Sunset 65	Moss 65	Riverside 66	Virga 67
						
Cloud 67	Foliage 68	Flagstone 68	Hare 58	Bamboo 69	Olive 70	Seeding 70
						
Meander 70	Border 70	Fragrance 70	Vine 71	Rock 71		

Index par code 73

Index par noms 74


Annexe technique 75



Éclairage **intérieur décoratif**

Donnez vie à votre intérieur





Fair Suspension

40339 48 16

H : 1600 L : 444 l : 444

Fluocompacte 2GX13 - 1x 55W incl.

4200 lm

Classe I - IP20

Aluminium / Métal - Verre

248,00 €



Fair Plafonnier

40340 48 16

H : 99 L : 444 l : 444


Fluocompacte 2GX13 - 1x 60W incl.

5000 lm

Classe I - IP20

Aluminium / Métal - Verre

214,00 €



Glad Suspension

40399 31 16

H : 1800 L : 280 l : 280

Fluocompacte E27 - 1x 20W incl.

1220 lm

Classe I - IP20

Blanc / Verre

147,00 €





Maube Applique ou plafonnier

31110 31 P0

H : 75 L : 332 l : 322
Power LED - 1x 17W incl.
1700 lm
Classe I - IP20 - 2700K
Blanc / Synthétique
32,00 €



Maube Applique ou plafonnier

31110 31 P3

H : 75 L : 332 l : 322
Power LED - 1x 17W incl.
2000 lm
Classe I - IP20 - 4000K
Blanc / Synthétique
32,00 €



Suede Applique ou plafonnier

31802 31 16

H : 100 L : 380 l : 380
Power LED - 4x 6W incl.
2350 lm
Classe I - IP20
Blanc / Synthétique
62,00 €



Suede Applique ou plafonnier

31803 31 16

H : 110 L : 500 l : 500
Power LED - 4x 10W incl. 3200 lm
Classe I - IP20
Blanc / Synthétique
107,00 €





Twirly Applique ou plafonnier

31814 31 16

H : 66 L : 290

Power LED 1x12W incl.

810 lm

Classe I - IP20 - 2700K

Blanc / Synthétique

43,00 €



Twirly Applique ou plafonnier

31815 31 16

H : 66 L : 350

Power LED 1x17W incl.

1100 lm

Classe I - IP20 - 2700K

Blanc / Synthétique

59,00 €



Twirly Applique ou plafonnier

31814 31 17

H : 66 L : 290

Power LED 1x12W incl.

810 lm

Classe I - IP20 - 4000K

Blanc / Synthétique

43,00 €



Twirly Applique ou plafonnier

31815 31 17

H : 66 L : 350

Power LED 1x17W incl.

1100 lm

Classe I - IP20 - 4000K

Blanc / Synthétique

59,00 €







3 filtres
de couleur
inclus



Being Applique et plafonnier

32610 48 16

H : 50 L : 350 l : 350


Fluocompacte 2GX13 - 1x 40W incl.

3300 lm

Classe I - IP20

Aluminium / Aluminium - Synthétique

158,00 €



Peace Applique

30185 31 16

H : 60 L : 286 l : 98

Fluocompacte 2G7 - 1x 11W incl.

900 lm

Classe II - IP20

Blanc / Métal - Synthétique

79,00 €



Syon Plafonnier

32159 31 16

H : 57 L : 158 l : 158

Power LED - 1x 6W incl.

290 lm

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

96,00 €





Feuille Applique

33604 11 16

H : 195 L : 127 l : 55
Power LED - 2x 2W incl.
260 lm
Classe I - IP20
Chrome / Aluminium
147,00 €



Feuille Applique

33604 31 16

H : 195 L : 127 l : 55
Power LED - 2x 2W incl.
260 lm
Classe I - IP20
Blanc / Aluminium
147,00 €





Metric Applique

69087 31 16

H : 119 L : 74 l : 70

Power LED - 2x 2W incl.

260 lm

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

79,00 €



Metric Applique

69087 87 16

H : 119 L : 74 l : 70

Power LED - 2x 2W incl.

260 lm

Classe I - IP20

Gris clair / Aluminium

79,00 €







Mahogany Applique

38829 17 P1

H : 136 L : 604 l : 99

LED - 1x 9,5W incl.

Classe I - IP20

Acier brossé / Métal

59,00 €



Mahogany Applique

38828 17 P1

H : 136 L : 304 l : 99

LED - 1x 5,3W incl.

Classe I - IP20

Acier brossé / Métal

45,00 €



Installation révolutionnaire
rapide et facile
(système breveté)



Clockwork Applique

53170 31 16

H : 90 L : 110 l : 110

Power LED - 1x 4W incl.

500 lm

Classe I - IP20

Blanc / Métal

52,00 €



Clockwork Plafonnier

53172 31 16

H : 90 L : 255 l : 93

Power LED - 2x 4W incl.

1000 lm

Classe I - IP20

Blanc / Métal

90,00 €



Clockwork Plafonnier

53174 31 16

H : 90 L : 628 l : 93

Power LED - 4x 4W incl.

2000 lm

Classe I - IP20

Blanc / Métal

180,00 €





Clockwork Applique

53170 48 16

H : 90 L : 110 l : 110

Power LED - 1x 4W incl.

500 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

52,00 €



Clockwork Plafonnier

53172 48 16

H : 90 L : 255 l : 93

Power LED - 2x 4W incl.

1000 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

90,00 €



Clockwork Plafonnier

53174 48 16

H : 90 L : 628 l : 93

Power LED - 4x 4W incl.

2000 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

180,00 €






Millenium Applique

53190 31 16

H : 127 L : 110 l : 110
 Power LED - 1x 4W incl.
 500 lm
 Classe I - IP20
 Blanc / Métal
52,00 €



Millenium Plafonnier

53192 31 16

H : 127 L : 260 l : 70
 Power LED - 2x 4W incl.
 1000 lm
 Classe I - IP20
 Blanc / Métal
90,00 €



Millenium Plafonnier

53194 31 16

H : 149 L : 1006 l : 160
 Power LED - 4x 4W incl.
 2000 lm
 Classe I - IP20
 Blanc / Métal
180,00 €





Installation révolutionnaire
rapide et facile
(système breveté)



Millenium Applique

53190 48 16

H : 127 L : 110 l : 110

Power LED - 1x 4W incl.

500 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

52,00 €



Millenium Plafonnier

53192 48 16

H : 127 L : 260 l : 70

Power LED - 2x 4W incl.

1000 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

90,00 €



Millenium Plafonnier

53194 48 16

H : 149 L : 1006 l : 160

Power LED - 4x 4W incl.

2000 lm

Classe I - IP20

Aluminium brossé / Aluminium

180,00 €







Paisley Applique

50571 31 PN

H : 92 L : 134 l : 102

LED GU10 - 1x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

22,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Applique et plafonnier

50572 31 PN

H : 92 L : 240 l : 118

LED GU10 - 2x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

36,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Plafonnier

50573 31 PN

H : 92 L : 443 l : 118

LED GU10 - 3x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

48,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Plafonnier

50574 31 PN

H : 92 L : 628 l : 118

LED GU10 - 4x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

63,00 €

Disponibilité Janvier 2018







Paisley Applique

50571 48 PN

H : 92 L : 134 l : 102

LED GU10 - 1x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Gris / Aluminium

22,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Applique et plafonnier

50572 48 PN

H : 92 L : 240 l : 118

LED GU10 - 2x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Gris / Aluminium

36,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Plafonnier

50573 48 PN

H : 92 L : 443 l : 118

LED GU10 - 3x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Gris / Aluminium

48,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Paisley Plafonnier

50574 48 PN

H : 92 L : 628 l : 118

LED GU10 - 4x max 4,6W excl.

Classe I - IP20

Gris / Aluminium

63,00 €

Disponibilité Janvier 2018







Star Applique

56240 31 16

H : 82 L : 118 l : 60

LED - 1x 4,5W incl.

500 lm

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

27,00 €



Star Plafonnier

56242 31 16

H : 82 L : 198 l : 60


LED - 2x 4,5W incl.

1000 lm

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

48,00 €



Star Plafonnier

56244 31 16

H : 82 L : 560 l : 60

LED - 4x 4,5W incl.

2000 lm

Classe I - IP20

Blanc / Aluminium

96,00 €





Runner Applique

53090 48 12

H : 107 L : 110 l : 90

LED GU10 - 1x max 50W excl.

Classe I - IP20

Aluminium / Aluminium

37,00 €



Runner Applique et plafonnier

53092 48 12

H : 109 L : 305 l : 90

LED GU10 - 2x max 50W excl.

Classe I - IP20

Aluminium / Aluminium

71,00 €



Runner Plafonnier

53093 48 12

H : 109 L : 480 l : 90

LED GU10 - 3x max 50W excl.

Classe I - IP20

Aluminium / Aluminium

101,00 €



Runner Plafonnier

53094 48 12

H : 109 L : 240 l : 240

LED GU10 - 4x max 50W excl.

Classe I - IP20

Aluminium / Aluminium

124,00 €





Runner Applique

53090 31 12

H : 107 L : 110 l : 90
LED GU10 - 1x max 50W excl.
Classe I - IP20
Blanc / Aluminium
34,00 €



Runner Applique et plafonnier

53092 31 12

H : 109 L : 305 l : 90
LED GU10 - 2x max 50W excl.
Classe I - IP20
Blanc / Aluminium
64,00 €



Runner Plafonnier

53093 31 12

H : 109 L : 480 l : 90
LED GU10 - 3x max 50W excl.
Classe I - IP20
Blanc / Aluminium
96,00 €



Runner Plafonnier

53094 31 12

H : 109 L : 240 l : 240
LED GU10 - 4x max 50W excl.
Classe I - IP20
Blanc / Aluminium
118,00 €





Asterope Encastré

59180 31 16

L : 122 l : 49 P : 49 D : 112
Power LED - 1x 4,5W incl.
400 lm
Classe I - IP20
Blanc / Métal
40,00 €



Asterope Encastré

59180 48 16

L : 122 l : 49 P : 49 D : 112
Power LED - 1x 4,5W incl.
400 lm
Classe I - IP20
Aluminium / Métal
40,00 €



Rastaban Encastré

80088 31 16

L : 225 l : 52 P : 65 D : 200
Power LED - 1x 20W incl.
1880 lm
Classe II - IP20
Blanc / Métal
48,00 €



Rastaban Encastré

80088 17 16

L : 225 l : 52 P : 65 D : 200
Power LED - 1x 20W incl.
1880 lm
Classe II - IP20
Acier brossé / Métal
53,00 €





Albireo Encastré

45094 31 16

L : 84 l : 67

Power LED - 1x 4W incl.

420 lm

Classe II - IP20 - 2700K

Blanc / Métal

23,00 €



Albireo Encastré

45095 31 16

L : 84 l : 67

Power LED - 1x 5W incl.

440 lm

Classe II - IP20 - 4000K

Blanc / Métal

23,00 €



Porrima Encastré

59190 17 16

L : 100 l : 49

Power LED - 1x 4,5W incl.

400 lm

Classe I - IP20

Acier brossé / Métal

40,00 €



Bombay CorePro Kit Encastré

59770 31 25

L : 84 l : 84 P : 100 D : 74 x 74

CorePro LEDspot GU10 - 1x 4,5W incl.

445 lm

Classe II - IP23 - 3000K

Blanc / Métal

26,00 €




CorePro LEDspot

4,5-50W GU10 WW 36D

IRC	80
Nombre d'allumages	50 000
Durée de vie (h)	15 000
Teinte	3000K







Trunklinea Applique

31236 31 P1

H : 38,5 L : 325,5 l : 25

LED – 1x3,2W incl.

250 lm

Classe I – IP20 – 3000K

Blanc / Synthétique

19,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Trunklinea Applique

31234 31 P1

H : 38,5 L : 885,5 l : 25

LED – 1x3,2W incl.

750 lm

Classe I – IP20 – 3000K

Blanc / Synthétique

24,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Trunklinea Applique

31233 31 P1

H : 38,5 L : 1185,5 l : 25

LED – 1x3,2W incl.

1000 lm

Classe I – IP20 – 3000K

Blanc / Synthétique

27,00 €

Disponibilité Janvier 2018





Éclairage **d'ambiance**

Illuminez votre
univers de couleur



LightStrips couleur dynamique

Kit de 5 mètres avec télécommande

70102 31 P6

H : 10 L : 5000 l : 3

Classe III - IP20

RGB / Synthétique

107,10 €





LightStrips blanc statique

Kit de 5 mètres

70102 31 P2

H : 10 L : 5000 l : 3

Classe III - IP20

Blanc / Synthétique

72,00 €



Kit LED «Prêt à poser», 230V, composé d'un ruban en silicone auto-adhésif
Sécable à la dimension souhaitée
(5 mètres maximum par alimentation)





Éclairage de **salle de bain**

Une ambiance douce
et chaleureuse dans votre
salle de bain





Resort Applique

34171 11 PO

H : 136 L : 71 l : 122

LED - 1x 4,5W incl.

500 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

60,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Resort Applique et plafonnier

34173 11 PO

H : 122 L : 366 l : 67

LED - 1x 4,5W incl.

1000 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

117,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Resort Plafonnier

34174 11 PO

H : 121 L : 215 l : 215

LED - 1x 4,5W incl.

1500 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

145,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Resort Plafonnier

34172 11 PO

H : 61 L : 215 l : 215

LED - 1x 4,5W incl.

1500 lm


Classe II - IP44


Chrome / Métal - Synthétique

136,00 €

Disponibilité Janvier 2018







Plunge Applique

34341 11 PO

H : 37 L : 360 l : 95

LED - 2x 4,5W incl.

1000 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

125,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Seabird Applique

34342 11 PO

H : 300 L : 70 l : 39

LED - 1x 4,5W incl.

500 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

70,00 €

Disponibilité Janvier 2018



Seabird Applique

34343 11 PO

H : 70 L : 500 l : 39

LED - 2x 4,5W incl.

1000 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

97,00 €

Disponibilité Janvier 2018





Hotstone Applique

34049 11 16

H : 67 L : 146 l : 147

LED - 1x 5W incl.

370 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

95,00 €



Skin Applique

34024 11 16

H : 69 L : 280 l : 110

LED - 2x 3W incl.

540 lm

Classe II - IP44

Chrome / Métal - Synthétique

50,00 €





Fit Applique

34058 11 16

H : 63 L : 333 l : 64
LED - 1x 5W incl.
370 lm

Classe II - IP44
Chrome / Métal -
Synthétique

82,00 €



Fit Applique

34059 11 16

H : 63 L : 483 l : 67
LED - 1x 7,5W incl.
560 lm

Classe II - IP44
Chrome / Métal -
Synthétique

105,00 €



Vitalise Applique

34093 11 16

H : 60 L : 388 l : 77
Fluocompacte T5
1x 8W incl.

470 lm
Classe II - IP44
Chrome / Métal -
Verre

79,00 €



Vitalise Applique

34094 11 16

H : 60 L : 616 l : 77
Fluocompacte T5
1x 13W incl.

1000 lm
Classe II - IP44
Chrome / Métal -
Verre

89,00 €





Baume Plafonnier

32053 31 16

H : 71 L : 262 l : 262

LED - 1x 7,5W incl.

550 lm

Classe II - IP44

Blanc / Synthétique

102,00 €



Beach Plafonnier

32070 17 16

H : 55 L : 360 l : 360

Fluocompacte 2GX13 - 1x 40W incl.

3300 lm

Classe I - IP44

Acier brossé / Métal - Synthétique

113,00 €



Spa Plafonnier

32005 31 16

H : 120 L : 260 l : 260

Fluocompacte E27

1x 20W incl.

1250 lm

Classe II - IP44

Blanc / Verre

48,00 €



Parasail Plafonnier

34344 31 PO

H : 85 L : 320 l : 320
LED - 1x 16W incl.
1300 lm
Classe I - IP44
Blanc / Synthétique
40,00 €



Parasail Plafonnier

34345 31 PO

H : 95 L : 404 l : 404
LED - 1x 22W incl.
2000 lm
Classe I - IP44
Blanc / Synthétique
50,00 €







Dreaminess Plafonnier

59005 11 PO

L : 75 l : 75 P : 50 D : 64 x 64

LED - 1x 4,5W incl.

500 lm

Classe III - IP65

Chromé / Aluminium

35,00 €





Éclairage **extérieur** **décoratif**

Donnez vie à vos
espaces extérieurs



Stock Borne

16466 93 P3

Existe aussi en 4000K
H : 400 L : 104 l : 104
LED - 1x 6W incl.
600 lm
Classe II - IP44
Anthracite / Aluminium
89,00 €



Stock Potelet

16467 93 P3

Existe aussi en 4000K
H : 770 L : 104 l : 104
LED - 1x 6W incl.
600 lm
Classe II - IP44
Anthracite / Aluminium
115,00 €



Stock Applique

16464 93 P3

Existe aussi en 4000K
H : 246 L : 180 l : 88
LED - 1x 6W incl.
600 lm
Classe II - IP44
Anthracite / Aluminium
48,00 €




Stock Applique IR

16465 93 P3

Existe aussi en 4000K
H : 246 L : 180 l : 88
LED - 1x 6W incl.
600 lm
Classe II - IP44
Anthracite / Aluminium
68,00 €





Grass Applique IR

17322 47 16

H : 128 L : 128 l : 157


LED - 2x 4,5W incl.

800 lm

Classe II - IP44

Inox/ Acier inoxydable

96,00 €



Grass Applique

17321 47 16

H : 128 L : 128 l : 145

LED - 2x 4,5W incl.

800 lm

Classe II - IP44

Inox / Acier inoxydable

78,00 €





Squirrel Applique

16468 47 16
 H : 101 L : 101 l : 130
 LED - 1x 6W incl.
 600 lm
 Classe II - IP44
 Inox / Acier inoxydable
48,00 €



Squirrel Borne

16469 47 16
 H : 400 L : 101 l : 101
 LED - 1x 6W incl.
 600 lm
 Classe II - IP44
 Inox / Acier inoxydable
77,00 €



Squirrel Potelet

16470 47 16
 H : 700 L : 101 l : 101
 LED - 1x 6W incl.
 600 lm
 Classe II - IP44
 Inox / Acier inoxydable
112,00 €





Sunset Applique

17295 47 16

H : 128 L : 129 l : 145

LED - 2x 4,5W incl.

800 lm

Classe II - IP44

Inox / Acier inoxydable

73,00 €



Moss Encastré de sol

17306 47 16

L : 114 l : 114 P : 115 D : 105 x 105

LED - 1x 3W incl.

270 lm

Classe II - IP67

Inox / Acier inoxydable -

Matière synthétique

45,00 €





Riverside Applique

16320 93 16

H : 114 L : 124 l : 82

Power LED - 3x 1W incl.

300 lm

Classe I - IP44

Gris anthracite / Aluminium - Synthétique

96,00 €



Riverside Borne

16321 93 16

H : 793 L : 120 l : 105

Power LED - 3x 1W incl.

300 lm

Classe I - IP44

Gris anthracite / Aluminium - Synthétique

158,00 €





Virga Applique

17288 47 16

H : 157 L : 94 l : 126

Power LED - 2x 3W incl.

530 lm

Classe I - IP44

Inox / Aluminium

79,00 €



Cloud Applique

17275 87 16

H : 185 L : 133 l : 159

Power LED - 1x 3W incl.

270 lm

Classe I - IP44

Gris / Aluminium

68,00 €



Cloud Applique IR

17276 87 16

H : 185 L : 133 l : 159

Power LED - 1x 3W incl.

270 lm

Classe I - IP44

Gris / Aluminium

85,00 €





Foliage Applique

16937 93 16

H : 253 L : 169 l : 150

Fluocompacte E27

1x 20W incl.

1320 lm

Classe II - IP44

Gris anthracite / Aluminium -

Synthétique

57,00 €



Flagstone Applique

17209 30 16

H : 118 L : 136 l : 88

Power LED

3x 1W incl.

300 lm

Classe I - IP44

Noir / Aluminium -

Synthétique

108,00 €



Hare Borne

16288 47 16

H : 800 L : 100 l : 100

Fluocompacte E27 - 1x 18W incl.

1100 lm

Classe I - IP44

Inox / Inox - Synthétique

91,00 €



Hare Borne

16287 47 16

H : 400 L : 100 l : 100

Fluocompacte E27 - 1x 18W incl.

1100 lm

Classe I - IP44

Inox / Inox - Synthétique

57,00 €





Bamboo Applique

16338 47 16

H : 319 L : 64 l : 87

Fluocompacte E27


1x 11W incl.

600 lm

Classe II - IP44

Inox / Inox - Synthétique

62,00 €



Bamboo Applique IR

16340 47 16

H : 319 L : 64 l : 95

Fluocompacte E27 - 1x 11W incl.

600 lm

Classe II - IP44

Inox / Inox - Synthétique

84,00 €



Bamboo Borne

16341 47 16

H : 438 L : 100 l : 100

Fluocompacte E27 - 1x 11W incl.

600 lm

Classe I - IP44

Inox / Inox - Synthétique

57,00 €



Bamboo Borne

16342 47 16

H : 842 L : 100 l : 100

Fluocompacte E27 - 1x 11W incl.

600 lm

Classe I - IP44

Inox / Inox - Synthétique

85,00 €





Olive Applique

16917 47 16

H : 315 L : 127 l : 108

Fluocompacte E27 - 1x 20W incl.
1320 lm

Classe II - IP44

Inox / Aluminium - Synthétique

79,00 €



Seedling Applique

17166 47 16

H : 150 L : 309 l : 108

Fluocompacte E27 - 1x 23W incl.
1430 lm

Classe II - IP44

Inox / Inox - Synthétique

59,00 €



Meander Applique IR

16405 93 16


H : 276 L : 200 l : 98

Fluocompacte E27 - 1x 20W incl.
1320 lm

Classe I - IP44

Gris anthracite / Aluminium - Synthétique

99,00 €



Meander Applique

16404 93 16


H : 276 L : 200 l : 98

Fluocompacte E27 - 1x 20W incl.
1320 lm

Classe I - IP44

Gris anthracite / Aluminium - Synthétique

70,00 €



Border Applique

16942 87 16

H : 93 L : 268 l : 148

Fluocompacte E27 - 1x 23W incl.
1430 lm

Classe I - IP44

Gris clair / Aluminium - Synthétique

84,00 €



Fragrance Applique

17105 87 16

H : 113 L : 290 l : 130

Fluocompacte E27 - 1x 20W incl.
1320 lm

Classe I - IP44

Gris clair / Aluminium - Synthétique

74,00 €





Vine Applique et plafonnier

17253 47 16

H : 250 L : 282 l : 126

Fluocompacte E27

1x 20W incl.

1320 lm

Classe II - IP44

Inox / Inox - Synthétique

49,00 €



Rock Borne

17108 47 46

H : 230 L : 70 l : 70

Prise 2 P + T - 2x 16A 220 - 240V

Classe I - IP44

Inox

74,00 €





Index par code

Code	Prix HT (€)	Page	Code	Prix HT (€)	Page	Code	Prix HT (€)	Page	Code	Prix HT (€)	Page
162874716	57,00	68	318143116	43,00	22	531704816	52,00	29	3417111P0	60,00	51
162884716	91,00	68	318143117	43,00	22	531723116	90,00	28	3417211P0	136,00	51
163209316	96,00	66	318153116	59,00	22	531724816	90,00	29	3417311P0	117,00	51
163219316	158,00	66	318153117	59,00	22	531743116	180,00	28	3417411P0	145,00	51
163384716	62,00	69	320053116	48,00	56	531744816	180,00	29	3434111P0	125,00	53
163404716	84,00	69	320533116	102,00	56	531903116	52,00	30	3434211P0	70,00	53
163414716	57,00	69	320701716	113,00	56	531904816	52,00	31	3434311P0	97,00	53
163424716	85,00	69	321593116	96,00	23	531923116	90,00	30	3434431P0	40,00	57
164049316	70,00	70	326104816	158,00	23	531924816	90,00	31	3434531P0	50,00	57
164059316	99,00	70	336041116	147,00	24	531943116	180,00	30	3882817P1	45,00	27
164684716	48,00	64	336043116	147,00	24	531944816	180,00	31	3882917P1	59,00	27
164694716	77,00	64	340241116	50,00	54	562403116	27,00	37	5057131PN	22,00	33
164704716	112,00	64	340491116	95,00	54	562423116	48,00	37	5057148PN	22,00	35
169174716	79,00	70	340581116	82,00	55	562443116	96,00	37	5057231PN	36,00	33
169379316	57,00	68	340591116	105,00	55	591803116	40,00	40	5057248PN	36,00	35
169428716	84,00	70	340931116	79,00	55	591804816	40,00	40	5057331PN	48,00	33
171058716	74,00	70	340941116	89,00	55	591901716	40,00	41	5057348PN	48,00	35
171084746	74,00	71	403394816	248,00	19	597703125	26,00	41	5057431PN	63,00	33
171664716	59,00	70	403404816	214,00	19	690873116	79,00	25	5057448PN	63,00	35
172093016	108,00	68	403993116	147,00	19	690878716	79,00	25	5900511P0	35,00	59
172534716	49,00	71	450943116	23,00	41	800881716	53,00	40	7010231P2	72,00	47
172758716	68,00	67	450953116	23,00	41	800883116	48,00	40	7010231P6	107,10	46
172768716	85,00	67	530903112	34,00	39	1646493P3	48,00	62			
172884716	79,00	67	530904812	37,00	38	1646593P3	68,00	62			
172954716	73,00	65	530923112	64,00	39	1646693P3	89,00	62			
173064716	45,00	65	530924812	71,00	38	1646793P3	115,00	62			
173214716	78,00	63	530933112	96,00	39	3111031P0	32,00	20			
173224716	96,00	63	530934812	101,00	38	3111031P3	32,00	20			
301853116	79,00	23	530943112	118,00	39	3123331P1	27,00	43			
318023116	62,00	20	530944812	124,00	38	3123431P1	24,00	43			
318033116	107,00	21	531703116	52,00	28	3123631P1	19,00	43			

Index par noms

Nom	Page	Nom	Page
Albireo	41	Olive	70
Asterope	40	Paisley	33
Bamboo	69	Parasil	57
Baume	56	Peace	23
Beach	56	Plunge	53
Being	23	Rastaban	40
Bombay Corepro	41	Resort	51
Border	70	Riverside	66
Clockwork	28	Rock	71
Dreaminess	59	Runner	38
Fair	19	Seabird	53
Feuille	24	Seedling	70
Fit	55	Skin	54
Flagstone	68	Spa	56
Follage	68	Squirrel	64
Fragance	70	Star	37
Glad	19	Stock	62
Grass	63	Suede	20
Hare	68	Sunset	65
Hotstone	54	Syon	23
Lightstrips	46	Trunklinea	43
Mahogany	27	Twirly	21
Mauve	20	Vine	71
Meander	70	Virga	67
Metric	25	Vitalise	55
Millenium	30	Virga	55
Moss	65	Vitalise	45



Annexe technique



Lampes ou luminaires intégrant la technologie LED : les luminaires sont livrés avec LED intégrées et sont conformes, entre autres, à la norme EN 62471. Pour en savoir plus : www.philips.fr/eclairage



Ce logo indique que des fiches opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les actions les plus fréquentes, les montants forfaitaires d'économies d'énergie exprimées en kWh cumac. Les lampes ou luminaires Philips Lighting identifiés par le logo CEE sont donc éligibles au dispositif. Pour en savoir plus : www.philips.fr/eclairage

Indice de protection IP

IP 00

	Premier chiffre indice de protection contre la pénétration de corps solides	Symbole	Deuxième chiffre indice de protection contre la pénétration de l'eau	Symbole
0	non protégé		non protégé	
1	corps > 50 mm		protégé contre les chutes verticales de gouttes d'eau	
2	corps > 12 mm		protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 15° de la verticale	
3	corps > 2,5 mm		protégé contre les chutes de gouttes d'eau jusqu'à 60° de la verticale	
4	corps > 1 mm		protégé contre les projections d'eau de toutes directions	
5	protégé contre les poussières		protégé contre les jets d'eau de toutes directions	
6	totallement protégé contre les poussières		protégé contre les "paquets de mer" et lances d'arrosage de toutes directions	
7			protégé contre les effets d'une immersion (≤ 1 mm) pendant 30 minutes maximum	

Exemple IP44 protection contre la pénétration de corps > 1 mm et aux projections d'eau dans toutes directions

Nouveaux règlements de sécurité pour les IGH

Le nouveau règlement de sécurité pour les IGH prescrit désormais des tenues au fil incandescent de l'enveloppe extérieure des luminaires de 850°C pour les circulations horizontales et les escaliers, de 650°C pour les autres locaux.

Le nouveau règlement de sécurité pour les ERP n'impose plus de prescription particulière pour la tenue au feu des luminaires ; les prescriptions de la norme de construction des luminaires (NF EN 60598-1) s'imposent désormais.

Code de la construction et de l'habitation : articles L122.1, L122.2 pour les IGH ; articles L123.1 à L123.4 pour les ERP.

Code de la construction et de l'habitation : articles R122.1 à R122.29 pour les IGH ; articles R123.1 à R123.55 pour les ERP.

Arrêté du 30/12/2011. Règlement de sécurité pour les IGH (notamment article GH48).

Arrêté du 25/06/1980. Règlement de sécurité pour les ERP modifié par l'Arrêté du 11/12/2009 (notamment articles EC1 et EC15).

Norme NF EN 60598-1. Construction luminaires (notamment section 13).

Norme NF EN 60695-2-11. Test au fil incandescent.

Norme NF EN 60695-11-5. Test au brûleur aiguille.

Annexe technique

Explication des pavés techniques

Botanic Applique

17515 87 16

H : 402 L : 166 l : 98

Fluocompacte E27 - 2x 23W

incl. 1430 lm

Classe I - IP44

Gris clair / Aluminium - Verre

73,00 €

Hauteur
Longueur
Largeur

Matériau



Couleur

Explication des couleurs utilisées

Code commercial 12345(67)89

06	Bronze	48	Aluminium brossé
11	Chromé	55	Multicolore (RGB)
17	Acier brossé	60	Verre
30	Noir	67	Verre dépoli
31	Blanc	87	Gris
47	Inox	93	Anthracite

Explication des lampes

Culot	Type de lampe	Culot	Type de lampe	Culot	Type de lampe	Culot	Type de lampe
G4		E14		E27		T5	
G9		E14		GX53		2G11	
GU10		E14		G53		2G7	
GU10		E27		2GX13		G23	
E14		E27		G5		G24Q1	

Détecteur de mouvement


Détecteur de mouvement intégré

PIR 140°

L'angle de détection du capteur de mouvements est de 140°.

Une fois installé à une hauteur de 2,5 m, le capteur infra-rouge réagira aux mouvements jusqu'à une distance de 6 m.

Réglage crépusculaire : détermine le niveau d'éclaircissement naturel auquel le luminaire fonctionne (nuit, crépuscule ou jour). Réglage de la plage horaire de fonctionnement de 5 sec. à 5 min.




Détecteur de mouvement indépendant

Puissances maximales autorisées par technologie de lampe.

	Max 2000W
	Max 2000W
	Max 110W
	Max 600W
	Max 110W
	Max 110W

Gradation

La majorité des produits LED sont gradables, identifiés par le symbole 


Le variateur devra être fin de phase et de type capacitif. Le variateur Philips Lighting conseillé est le variateur 8670 code 675624. Puissance 100W max.



Température de couleur ajustable

Sur une sélection de luminaires, vous pouvez choisir votre couleur de lumière préférée, du blanc chaleureux au blanc froid, lors de l'installation à l'aide d'un outil fourni dans l'emballage. Vous pouvez choisir parmi 4 options de couleurs : 2 500K, 2 700K, 3 100K et 3 450K.

Une fois la couleur de lumière définie, vous pouvez moduler la plupart des luminaires à l'aide d'un variateur mural (non fourni). Disponible uniquement sur les suspensions Vidro (Page 14). Information indiquée sur l'emballage.



Clientèle distributeurs

► **N° Indigo 0 825 090 061**

► **N° Indigo FAX 0 825 090 542**

Un site internet à consulter pour la disponibilité des produits et la gestion des commandes : www.tradelink.philips.com

Clientèle maîtres d'ouvrage, prescripteurs
et installateurs électriciens

► **N° Indigo 0 825 882 309**

► **N° Indigo FAX 0 825 882 323**

0,15€/min depuis un poste fixe

Communication hors forfait + 0,15€/min depuis un mobile



En savoir plus

www.philips.fr/eclairage-residentiel



Contactez-nous en ligne

www.philips.fr/contact-eclairage



Philips France
33, rue de Verdun - BP 313
92156 SURESNES CEDEX

RCS Nanterre 402 805 527
SAS au capital de 195 990 000 euros

Novembre 2017 - Code 118994

©2017 Philips Lighting Holding B.V

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit.

www.lighting.philips.fr