



PHILIPS

Lighting

Barème
Eclairage
conventionnel

Barème Eclairage conventionnel

1^{er} Mars 2018

Prix HT en Euros

Barème Eclairage conventionnel

Mars 2018

Prix hors taxe
en euros

Barème complémentaire
au barème Solutions éclairage LED

En savoir plus sur les pictos et logos utilisés



Cœur de gamme

Lampes ou luminaires intégrant la technologie LED. Les luminaires sont livrés avec LED intégrées et sont conformes, entre autres, à la norme EN 62471.

Les produits, repérables par leur caractère renforcé, sont habituellement en stock chez nos distributeurs.

Nouveaux Codes

Nouvelle Gamme

Les nouveaux codes et nouvelles gammes sont repérés par des lignes grisées.

UE

Les Unités d'Emballage repérées en caractère gras ne sont pas divisibles.

Classes Energétiques

Les classes énergétiques des lampes sont définies par le Règlement de la Commission Européenne n° 874/2012 du 12 juillet 2012.

Garanties

Les garanties sont indiquées dans nos conditions de vente et sur notre site internet : www.philips.fr/garantie-eclairage
Pour connaître les garanties des luminaires extérieurs (en fonction de leurs configurations et installations), contactez votre interlocuteur habituel.



Configurateur

Gamme permettant de choisir différentes options selon vos besoins.



Version Kit

Désigne un appareil d'éclairage prêt à poser. Il est livré sources lumineuses montées, muni d'un système de connexion électrique externe et éventuellement d'un film pour protéger l'optique. L'appareil marqué de ce logo permet un gain de temps de pose appréciable et une fiabilité accrue de l'installation.

Délais

Les délais mentionnés dans ce document sont donnés à titre indicatif pour la France Métropolitaine et correspondent à des délais moyens (en semaine) rendus à l'adresse mentionnée sur le bon de commande. Les produits dont le délai est inférieur à 1 semaine sont des produits « stock » intégrant un temps moyen de transport de 2 à 4 jours. Pour les produits renseignés « Consult », le délai de livraison sera communiqué sur demande.

Tous nos délais sont valables à réception de commande et seront confirmés sous 48 h.



DEEE ECL

En application des articles R543-172 à R543-206 du Code de l'Environnement relatifs à l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les gammes de lampes fluorescentes, lampes à décharge et lampes à LED repérées par le logo ci-contre, sont chargées d'une Eco Contribution Lampe visant à financer les coûts de collecte et de recyclage des lampes en fin de vie. La colonne ECL du barème précise le montant en Euros d'ECL facturé. Cette contribution s'applique aux lampes vendues séparément ainsi qu'à celles intégrées dans un luminaire. Ce montant doit être répercuté à l'identique et de manière visible sur la facture jusqu'à l'utilisateur final des produits. Pour en savoir plus, connectez vous au site internet : www.recylum.com



CEE

Ce logo indique que des fiches opérations standardisées, définies par arrêtés, ont été élaborées pour faciliter le montage d'actions d'économies d'énergie. Elles définissent, pour les actions les plus fréquentes, les montants forfaitaires d'économies d'énergie exprimées en kWh cumac. Les lampes ou luminaires Philips identifiés par le logo CEE sont donc éligibles au dispositif. Pour en savoir plus : www.philips.fr/cee



Environnement

Philips Lighting, en temps que société responsable, a participé à la mise en place d'une filière pour le recyclage des luminaires professionnels, des appareillages, des lampes et des systèmes de contrôle de l'éclairage en fin de vie en partenariat avec le Syndicat de l'Eclairage et d'autres organisations professionnelles. Cette filière est destinée en particulier aux détenteurs de produits en fin de vie du bâtiment et des travaux publics. Exploitée par la société Récyllum, la filière est agréée par les pouvoirs publics et offre également ce service de collecte et recyclage pour d'autres produits électriques ou électroniques du bâtiment à travers un réseau national de points de collecte partenaires. Philips Lighting finance les coûts de collecte et de recyclage des matériels d'éclairage en fin de vie.

Pour en savoir plus, connectez-vous sur <http://www.recylum.com>



Qualité

Afin de garantir la satisfaction de ses clients, Philips Lighting développe sa politique qualité à travers une certification ISO 9001 garantie par l'organisme SGS (certificat n°GB10/81148 00).

Index Alphanumérique	4
Sommaire imagé	6
Produits cœur de gamme	10
Explication des désignations	12
Lexique des abréviations	13
Gestion de l'Eclairage	
Gestion Locale	14
Interfaces Utilisateurs	15
Gestion Centralisée	16
Luminaires Intelligents	17
Luminaires Intérieurs	
Encastré Fonctionnel	18
Plafonnier / Suspension Fonctionnel	19
Etanche Fonctionnel	20
Réglette Fonctionnelle	21
Luminaires Extérieurs	
Ecl. d'ambiance solutions contemporaines	22
Ecl. d'ambiance solutions classiques	23
Ecl. voies urbaines solutions contemporaines	24
Eclairage Fonctionnel voies urbaines	25
Eclairage Sportif et Grands Espaces	27
Alimentations	29
Mâts et Supports	30

Lampes Conventionnelles	
Décharge	31
Décharge Compacte	33
Tubes Fluorescents	34
Fluocompactes Alimentation Séparée	37
Fluocompactes Alimentation Incorporée	39
Halogène	40
Incandescence	42
Lampes Spéciales	43
Appareillages	
Appareillages pour Lampes à Décharge	49
Appareillages pour Tubes Fluorescents	56
Appareillages pour Lampes Halogènes	58
Codes Index	59
Conditions de Vente	65

A

Accentline 4 000 h 41
 ActiLume 17
 Aluline 37 4 000 h 41
 Amorceurs 51
 Animal Care 44
 Applications Optiques 44
 Arc 25
 ArenaVision 27

B

Ballasts Encapsulés BHL..... 50
 Ballasts Encapsulés BSN..... 50
 Ballasts Forte Puissance 50
 Ballasts Imprégnés BSX..... 50
 Ballasts Imprégnés MK4..... 50
 BasePerform eHID 49
 Brilliantline Aluminium 4 000 h 41
 Brilliantline Dichroïc 4 000 h 41

C

Capsuline 12V 4000 h 41
 CDM-SA 43
 Ceramic ST 43
 CGP43I 24
 CGP660 24
 CitySoul 24
 Clickline 230V 2 000 h 40
 Conventionnels Ecoclick 57
 CSP43I 24

D

Dynalite 16

E

ECB330 29
 ECM330 29
 Economy Stick 6 000 h 39
 ECP330 29
 EFix Plafonnier/Suspension 19
 EGS350 29
 Electroniques 57

F

Fibre Optique 43
 Filament Plat monoculot 43

H

Halogen Classic Forme Coup de vent 40
 Halogen Classic Forme Flamme..... 40
 Halogen Classic Forme Flamme Torsadée..... 40
 Halogen Classic Forme Sphérique..... 40
 Halogen Classic Forme Standard..... 40
 Halogen Classic Globe 40
 Halogen Classic Tubulaire T25..... 40
 Halogen Classic Tubulaire T32..... 40
 HalogneA IDE..... 40
 Harmony 24
 HCL-TW 15
 HF-Matchbox RED 57
 HF-Performer III PL-T/C 56
 HF-Performer III TL-D 56
 HF-Performer Intelligent 56
 HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L 56
 HF-Performer TL5 56
 HF-Performer Xtreme 57
 HF-Régulation PL-T/C 56
 HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L 56
 HF-Régulateur Intelligent TD 56
 HF-S PL-T/C Indépendant 56
 HID EXC pour lampes SOX 50
 HID-AspiraVision CDM 49
 HID-AspiraVision CDM MultiWatt 49
 HID-DynaVision Xtreme 50
 HID-PrimaVision CDM 49
 HID-PrimaVision SDW-TG 49
 HID-PrimaVision Xtreme CDMe 49
 HID-PrimaVision Xtreme CDO 49
 HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis 49
 HID-PrimaVision Xtreme SON 49
 HPI-T 31

I

Iridium 25
 Iridium gen2 25
 IRT8030 15
 IRT8030/00 17
 IRT8050/00 15, 17

K

KIT Tunable White 15

L

Lampes de PAR 43
 Lignes non dédiées 23, 24, 30
 LRH 2070/00 14
 LRH1070/00 14
 LRH8600 15
 LRM 2070/00 14
 LRM 2080/00 14
 LRM1070/00 14
 LRM1080/00 14
 LRM8118/00 17
 Lumière Noire 44

M

Malaga 26
 MASTER Agro 32
 MASTER CityWhite CDO-ET Plus 32
 MASTER CityWhite CDO-TT Plus 31
 MASTER Cosmopolis CPO-TT 31
 MASTER CosmoWhite CPO-TW 31
 MASTER GreenPower 32
 MASTER MHN-FC 31
 MASTER MHN-LA 31
 MASTER MHN-SA 31
 MASTER MHN-SB 31
 MASTER MHN-SE 31
 MASTER PL Electronic POLAR..... 39
 MASTER PL-C 2 Broches 37
 MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra 37
 MASTER PL-C 4 Broches 37
 MASTER PL-Electronic 39
 MASTER PL-L 4 Broches 38
 MASTER PL-L 4 Broches Polar 38
 MASTER PL-L 4 Broches Xtra 38
 MASTER PL-R Eco 38
 MASTER PL-S 2 Broches 37
 MASTER PL-S 4 Broches 37
 MASTER PL-T 2 Broches Point Froid 37
 MASTER PL-T 4 Broches Amalgame 38
 MASTER PL-T 4 Broches Point Froid 37
 MASTER PL-T 4 Broches Xtra 37
 MASTER SDW-T White SON 34
 MASTER SDW-TG Mini White SON 34
 MASTER SON APIA Xtra 32
 MASTER SON PIA Plus 32
 MASTER SON-T APIA Xtra 32
 MASTER SON-T PIA Plus 32
 MASTER SOX PSG 32
 MASTER SOX-E 32
 MASTER TL5 Circulaire 35
 MASTER TL5 HE 34
 MASTER TL5 HE Eco 34
 MASTER TL5 HE HO Secura 34
 MASTER TL5 HO 35
 MASTER TL5 HO Eco 35
 MASTER TL5 HO Xtra 34
 MASTER TL-D 90 De Luxe 36
 MASTER TL-D 90 Graphica 36
 MASTER TL-D Eco 35
 MASTER TL-D Spécial Commerce 36
 MASTER TL-D Super 80 35
 MASTER TL-D Xtra/Xtreme 35
 MASTER TL-D Xtra/Xtreme Secura 35
 MASTER TL-E Circulaire Super 80 36
 MASTERCapsule 12V..... 41
 MASTERCoulour CDM-E/T Eco MW 31
 MASTERCoulour CDM-R I I I 33
 MASTERCoulour CDM-R I I I Elite 33
 MASTERCoulour CDM-R Elite 33
 MASTERCoulour CDM-Rm Elite 34
 MASTERCoulour CDM-T 33
 MASTERCoulour CDM-T Elite 33

MASTERColour CDM-T Elite MW	31
MASTERColour CDM-TC Elite	33
MASTERColour CDM-TD	33
MASTERColour CDM-Tm	33
MASTERColour CDM-TP	33
MASTERLine III 4 000 h	41
MASTERLine ES 5 000 h	41
Mâts Acier	30
Mâts Aluminium	30
Metronomis	22
MHN/W-TD	34
Microfilm	43
Microprojection	44
Mini Pentura	21
MSD	43
MSR GOLD	43
MSR HR réamorçage à chaud	43
MSR réamorçage à froid	43
MSR SA	43
MVF024	27
MVF403	27
MVF404	27
MVP504	28
MVP506	28
MVP507	28

O

OccuSwitch	14
OccuSwitch DALI	14
OptiFlood	28
OptiVision	28

P

Pièges à insectes	44
Platines	29
PL-L	44
PL-Q 2 Broches	38
PL-Q 4 Broches	38
PL-S	44
Plusline I 117.6 mm ES 2 000 h	41
Plusline 78.3 mm ES 2 000 h	40
Plusline forte puissance 2 000 h	41
Pour Appareils Ménagers	42
PowerVision	27

R

Reprographie	44
RVP	28

S

Selenium	26
SGP340	26
SGP352	25
SGP353	25
SGP618	25
SGP619	25
SGS101	26
SGS102	26
SGS252	25
SGS253	25
SGS254	25
SGS452	25
SGS453	25
SGS454	25
SON-T	32
SOX	32

T

TBS165	18
TCH128	21
TCH129	21
TCS165	19
TCS260	19
TCW060	20
Télécommandes IRT	15
TL Mini	36
TL Mini et T5	44
TMS022	21
Tornado ESaver 10 000 h	39
Tornado High Lumen 10 000 h	39
Transformateur Certaline	58
Transformateur Primaline	58
TUV T8	44

U

UID8600	15
UID8620	15

V

Variateur Classique	15
---------------------------	----

Z

ZCS260	19
ZCW060	20
ZGP430	24
ZGP431	24
ZRP 50	28
ZRP400	26
ZRP506	28
ZVF024	27
ZVF403	27
ZVP506	28
ZVP507	28

Gestion de l'éclairage intérieur	Gestion locale		Interfaces utilisateurs			Gestion centralisée		
								
	14	15	15	15	16	16	16	16
	OccuSwitch	Variateur Classique	Télécommande	Kit Tunable White	Dynalite	Actionneur de gradation DALI	Capteurs multifonctionnels	Passerelle et interface


Luminaires extérieurs	Ecl. d'ambiance : solutions contemporaines				Ecl. d'ambiance : solutions classiques			
								
	22	22	22	22	23	23	23	23
	Metronomis Berlin	Metronomis Cambridge	Metronomis Bordeaux	Ligne Metronomis	Ligne Aurore	Ligne Beaugency	Ligne Century	Ligne Kastelle

Eclairage fonc. voies urbaines								
								
24	24	24	24	24	24	24	25	25
CitySoul	CitySoul Suspendu	Ligne CitySoul	Ligne Map	Ligne Oxford	Ligne Spline	Ligne Step	Iridium gen2	Iridium 9

Alimentations			Mâts et supports					
								
28	28	28	29	30	30	30	30	30
OptiVision	OptiFlood	RVP	Platines	Ligne Comores	Ligne Fidji	Ligne KC	Ligne Feroe	Ligne Mayotte

Lampes Conventiennel	Décharge							
								
	31	31	31	31	31	31	31	31
	MASTER MHN-SA	MASTER MHN-SE	MASTER MHN-LA	MASTER MHN-FC	MASTER MHN-SB	HPI-T	MASTERCouleur CDM-E/T Eco MW	MASTERCouleur CDM-T Elite MW

Décharge compacte								
								
32	32	32	32	37	32	33	33	33
SON-T	MASTER Agro	MASTER GreenPower	MASTER SOX PSG	MASTER SOX-E	SOX	MASTERCouleur CDM-T Elite	MASTERCouleur CDM-T	MASTERCouleur CDM-TC Elite

Tubes fluorescents								
								
34	34	34	34	34	35	35	35	35
MHN/W-TD	MASTERTLS HE Eco	MASTERTLS HE	MASTERTLS HE HO Secura	MASTERTLS HO Xtra	MASTERTLS HO Eco	MASTERTLS HO	MASTERTLS Circulaire	MASTERTL-D Xtra/Xtreme

Fluocompactes alimentation séparée								
								
36	37	37	37	37	37	38	38	38
MASTERTL-E Circulaire Super 80	MASTER PL-S 2 et 4 Broches	MASTER PL-C 2 et 4 Broches	MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra	MASTER PL-T 4 Broches Xtra	MASTER PL-T 2 et 4 Broches Point Froid	MASTER PL-T 4 Broches Amalgame	MASTER PL-R Eco	MASTER PL-L 4 Broches Xtra

Luminaires intelligents



ActiLume 17

Luminaires intérieurs

Encastré fonctionnel



TBS165 18

Plafonnier/suspension fonctionnel



EFix Plafonnier/
Suspension 19



TCS165 19

Etanche fonctionnel



TCW060 20

Réglette fonctionnelle



Mini Pentura 21



TMS022 21

Ecl. voies urbaines : solutions contemporaines




Ligne Lyre Harmony
Classique 23



Ligne Mediane 23




Ligne Notre-Dame 23




Ligne Ourcelles 23



Ligne Reverbere 23



Ligne Solis 23



Ligne Tradition 23



Harmony 24



Ligne Harmony 24

Eclai. sportif et grands espaces



Iridium 10 25



Iridium 11 25



Ligne Iridium 25



Arc 80 25



Arc 90 25



Selenium 26



Malaga 10 et 11 26



ArenaVision 27



PowerVision 27



Ligne Batio 30



Ligne Salvatore 30



Ligne Sao Paulo 30



Ligne Azur 30



Ligne Caravelle
Low 30



Ligne Nuance 30



Ligne Plaisance 30



Mâts alu et
Acier 30



MASTER
CosmoWhite
CPO-TW 31



MASTER
Cosmopolis
CPO-TT 31



MASTER
CityWhite
CDO-TT Plus 31



MASTER
CityWhite
CDO-ET Plus 32



MASTER SON-
T APIA Xtra 32



MASTER SON
APIA Xtra 32



MASTER SON-
T APIA Plus 32



MASTER SON-
T PIA Plus 32



MASTER SON
PIA Plus 32

Sodium blanc



MASTERColour
CDM-Tm 33



MASTERColour
CDM-TP 33



MASTERColour
CDM-TD 33



MASTERColour
CDM-R 111
Elite 33



MASTERColour
CDM-R 111 33



MASTERColour
CDM-R Elite 33



MASTERColour
CDM-Rm Elite 34



MASTER
SDW-TG Mini
White SON 34




MASTER
SDW-T White
SON 34



MASTERTL-D
Xtra/Xtreme
Secura 35



MASTERTL-D
Eco 35



MASTERTL-D
Super 80 35



MASTERTL-D
Super 80
Emballage
spécial 36



MASTERTL-D
Super 80
Puissances rares 36



MASTERTL-D
Spécial Com-
merce 36



MASTERTL-D
90 De Luxe 36



MASTERTL-D
90 Graphica 36



TL Mini 36

Fluocompactes alimentation incorporée



MASTER PL-L 4
Broches 38



MASTER PL-L 4
Broches Polar 38



PL-Q
2 et 4 Broches 38



MASTER PL-
Electronic
15 000 h
8 à 11W 39



MASTER PL-
Electronic 20
000 h 15 à 33W 39



MASTER PL-
Electronic
Stairway
20 000 h 39



MASTER PL
Electronic
POLAR
15 000 h 39



Economy Stick
6 000 h 39



Tornado ESaver
10 000 h 39

Halogène								
								
39 Tornado High Lumen 10 000 h	40 Halogen Classic Forme Standard 2 000 h	40 Halogen Classic Forme Sphérique 2 000 h	40 Halogen Classic Forme Coup de vent 2 000 h	40 Halogen Classic Forme Flamme 2 000 h	40 Halogen Classic Forme Flamme Torsadée 2 000 h	40 Halogen Classic Globe 2 000 h	40 Halogen Classic Tubulaire T25 2 000 h	40 Halogen Classic Tubulaire T32 2 000 h
Incandescence					Lampes spéciales	Lampes spectacle		
								
41 Brilliantline Aluminium 4 000 h	41 Accentline 4 000 h	41 MASTERLine III 4 000 h	41 Aluline 37/56 4 000 h	42 Pour Appareils Ménagers	43 MSR GOLD	43 MSR HR réamorçage à chaud	43 MSR réamorçage à froid	
Lampes spéciales							Appareillages pour lampes à décharge	
								
44 Pièges à insectes	44 Reprographie	44 Lumière Noire	44 PL-L	44 PL-S	44 TL Mini et T5	44 TUV T8	49 BasePerform eHID	
								
49 HID-DynaVision Xtreme PROG SON	50 HID-DynaVision Xtreme PROG CDO	50 HID-DynaVision Xtreme PROG CDMe MW	50 HID EXC pour lampes SOX	50 Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T	50 Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON	50 Ballasts Imprégnés MK4 BSN pour SON/ CDO/CDM	50 Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour SON/ CDO/CDM	50 Ballasts Encapsulés BHL pour Mercure et Iodure
								
56 HF-Performer III TL-D	56 HF-Performer PL-T/C/Q/R/ PL-L	56 HF-Performer III PL-T/C	56 HF-S PL-T/C Indépendant	57 HF-Performer Xtreme	57 HF-Matchbox RED	57 Conventionnels Ecodick	57 Electroniques	57 Transformateur Primaline



HalogneA IDE
2 000 h



Clickline 230V
2 000 h



Plusline 78.3
mm ES 2 000 h



Plusline 117.6
mm ES 2 000 h



Plusline forte
puissance
2 000 h



MASTERCapsule
12V
4 000 h



Capsuleline 12V
4000 h



MASTERLine ES
5 000 h



Brilliantline
Dichroic
4 000 h

Eclairage médical et de projection



MSR SA



MSD



Broadway
PAR64



CDM-SA



Fibre Optique



Filament Plat
monocolot



Microfilm



Microprojection



Applications
Optiques



HID-Aspira-
Vision CDM
MultiWatt
(35/50/70W)



HID-AspiraVi-
sion CDM



HID-PrimaVi-
sion CDM



HID-PrimaVi-
sion SDW-TG



HID-PrimaVi-
sion Xtreme
CosmoPolis



HID-PrimaVi-
sion Xtreme
SON



HID-PrimaVi-
sion Xtreme
CDO



HID-PrimaVi-
sion Xtreme
CDMe



HID-DynaVision
Xtreme PROG
Cosmopolis

Appareillages pour tubesfluorescents



Ballasts Impré-
gnés MK4 BHL
pour Mercure et
Iodure



Ballasts Impré-
gnés BSX pour
Lampes SOX



Ballasts Forte
Puissance



Amorceurs



HF-Régulator
Intelligent TD



HF-Régulation
TLS/TL-D/PL-L



HF-Régulation
PL-T/C



HF-Performer
TL5



HF-Performer
Intelligent



Transformateur
Certaline

Produits Cœur de gamme 2018

Sélection de produits d'usage courant habituellement en stock chez nos distributeurs partenaires.

Eclairage conventionnel

Notre offre cœur de gamme LED est disponible dans notre barème Eclairage LED

Luminaires

Intérieur fonctionnel		
TBS165 Encastré modulaire T5 Optique C3		Optique aluminium C3. Tubes TL5 montés. 26% d'économies d'énergie (1)
894192	4xTL5 18W / 840 HF C3	4xMASTER TL5 14W. 4000K. UGR19. 0,65C. Alimentation HF
Étanches		
TCW060		Pour lampes fluorescentes. Vasque Polycarbonate. Verrous apparents
894222	1xTL-D36W HFS	1xTL-D 36W (tubes à commander séparément)
894239	1xTL-D58W HFS	1xTL-D 58W (tubes à commander séparément)
894246	2xTL-D36W HFS	2xTL-D 36W (tubes à commander séparément)
894253	2xTL-D58W HFS	2xTL-D 58W (tubes à commander séparément)
Réglettes		
TMS022		Pour lampes fluorescentes. Vasque Polycarbonate. Verrous apparents
135564	1xTL-D36W HFP	1xTL-D 58W (tubes à commander séparément)
135588	1xTL-D58W HFP	1xTL-D 36W (tubes à commander séparément)

Lampes

Fluocompactes alimentation incorporée		Jusqu'à 80% d'économies d'énergie (2)
Economy Stick 6 000 h		
658535	11W E27 WW	
658634	14W E27 WW	
216773	18W E27 WW	
216834	23W E27 WW	6 000 cycles allumage/extinction
Fluocompactes alimentation séparée		
MASTER PL-S 2 Broches		Lampe version 2 broches
261090	11W/840/2P G23	Pour ballast électromagnétique
260871	9W IRC 82 - 4000K 2P G23	Pour ballast électromagnétique
MASTER PL-C 2 Broches		Lampe version 2 broches
620934	18W IRC 82 - 4000K 2P G24d-2	Pour ballast électromagnétique
621009	26W IRC 82 - 4000K 2P G24d-2	
MASTER PL-C 4 Broches		Lampe version 4 broches
623362	26W IRC 82 - 4000K 4P G24q-3	Pour ballast électronique. Gradation ou utilisation sur minuterie possibles
623348	18W IRC 82 - 4000K 4P G24q-2	
620866	13W/840/2P G24d-1	
MASTER PL-L 4 Broches		Lampe version 4 broches
706690	18W IRC 82 - 4000K 4P 2G11	Pour ballast électronique. Gradation ou utilisation sur minuterie possibles
706751	36W IRC 82 - 4000K 4P 2G11	
Halogènes		
Halogène TBT avec réflecteur		
Brilliantline Dichroïc 4 000 h		Lampe 12V à revêtement dichroïc Ø 50 mm. Jusqu'à 30% d'éco. d'énergie (1)
425041	35W GU5.3 12V 36D	Lampe 12V type capsule
425164	50W GU5.3 3000K 12V Faisceau 36°	
Capsuline		
409706	10W G4 12V CL 4000 h	
402103	20W G4 12V CL 4000h	
402196	20W GY6.35 12V CL 4000h	
Halogène 230V sans réflecteur		
Eco Halogène		
863987	28W G9 230V CL (Equivalent 45W)	
Halogen Classic forme standard		Lampe 230V Ø 55 mm. Jusqu'à 30% d'éco. d'énergie (2)
252774	28W E27 230V A55 CL	Equivalent 40W
942644	42W B22 230V A55 CL	Equivalent 60W
251715	42W E27 230V A55 CL	Equivalent 60W
942668	53W B22 230V A55 CL	Equivalent 70W
251722	53W E27 230V A55 CL	Equivalent 75W
252255	70W E27 230V A55 CL	Equivalent 100W

(1) Par rapport à une version TL-D sur ballast ferromagnétique

CEE Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat d'Economies d'Energie.

Barème conventionnel 1er mars 2018

	Halogen Classic Forme Flamme 2 000 h 252651 28W E14 2800K 230V	Lampe 230V Ø 35 mm. Jusqu'à 30 % d'éco. d'énergie (2) Equivalent 35W
	Clickline 230V 2 000 h 863987 28W G9 230V Claire	Equivalent 40W
	Plusline 117.6 mm ES 2 000 h 852165 120W R7S 230V 852196 160W R7S 230V 853803 240W R7S 230V 853896 400W R7S 230V	Lampe 230V. Ampoule tubulaire claire à quartz double culot. Jusqu'à 20% d'éco.d'énergie (1) Equivalent 150W Equivalent 200W Equivalent 300W Equivalent 500W
	Plusline 78.3 mm ES 2 000 h 852288 80W 230V 852233 120W R7S 2900K 230V	Equivalent 150W
Tubes fluorescents		
	MASTER TL5 HE 24 000 h 639387 MASTER TL5 HE 14W/830 639400 14W IRC 85 - 4000K 639486 28W IRC 85 - 4000K 639523 35W IRC 85 - 4000K	Tubes haut rendement Ø 16 mm. Efficacité énergétique max. : jusqu'à 104 lm/W. Le flux de la lampe est maximal à une température de 35°C
	MASTER TL5 HO 24 000 h 639561 49W IRC 85 - 4000K	Tubes haut rendement Ø 16 mm. Flux lumineux jusqu'à 7 000 lm. Flux lumineux maximum : jusqu'à 99 lm/W.
	MASTER TL-D Super 80 20 000 h 631657 18W IRC 85 - 3000K 631718 18W IRC 85 - 4000K 631770 18W IRC 85 - 6500K 632012 36W IRC 85 - 4000K 632074 36W IRC 85 - 6500K 632197 58W IRC 85 - 4000K 632258 58W IRC 85 - 6500K	Tubes haut rendement Ø 26 mm. Très faible quantité de mercure, 2 mg Excellent maintien du flux > 90 % pendant toute la durée de vie de la lampe.
Lampes à décharge compacte		
	MASTERColour CDM-T Elite 911374 35W IRC 90 - 3000K G12 15 000 h 911411 70W IRC 90 - 3000K G12 15 000 h 163626 70W IR C90 - 4200K G12 15 000 h	Lampe iodure céramique monoculot. A utiliser dans un luminaire fermé Plus 7% de flux lumineux/iodure céramique. Plus de 80 % de son flux initial à 12 000 heures.
	MASTERColour CDM-T 200051 150W/942 G12	
	MASTERColour CDM-TD 16 000 h 200259 150W IRC 90 - 4200K RX7s 200020 70W IRC 90 - 4200K RX7s	Lampe iodure céramique double culot. A utiliser dans un luminaire fermé. Efficacité lumineuse élevée/iodure quartz.
Lampes à décharge		
Iodure Métallique Brûleur quartz		
	MASTERColour CDM MW eco 646106 360W/842 E40	La seule lampe de substitution pour lampes iodures métal. quartz. 250 et 400W. Tubulaire 360W
Sodium Haute Pression		
	MASTER SON-T PIA Plus 192301 100W/220 E40 IRC 25 - 2000K	Lampe Sodium Haute Pression. Technologie PIA (Antenne Intégrée Philips). Efficacité très élevée (jusqu'à 120 lm/W). Durée de vie éco. : 4 ans. Fiabilité : 0% de défaillance à 6 000 heures
Appareillages		
	Starter conventionnel Ecoclick 697691 S10 4-65W SIN 220-240V 697509 S2 4-22W SER 220-240V	10 000 cycles d'allumage garantis Starter pour tubes 36 et 58W Starter pour tubes 18W
	Ballasts encapsulés BSN pour lampes SON 740941 BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	Pour lampes 100W
Pour lampes halogènes 12V		
	Transformateur Certaline 913784 60W 230-240V 50/60Hz	Transformateur 230-12V 60VA 35, 50W

Durée de vie moyenne : valeur statistique représentant la durée au bout de laquelle, pour un lot de lampes, 50% de celles-ci sont hors service.

(1) économies d'énergie par rapport à une lampe halogène standard de flux/intensité équivalent.

(2) économies d'énergie par rapport à une lampe à incandescence de flux équivalent.

(3) Economies d'énergie par rapport à un tube fluorescent

Désignations des produits jusqu'à 2011

1 ^{ère} lettre Type de lampe ou accessoires	
B	LED
C	Combinaison de types de lampe
F	Fluo compacte PL
G	Optiques
H	Mercurie haute pression
K	Induction QL
L	Halogène TBT
M	Iodures métalliques
Q	Halogène 230V
R	Système de rails
S	Sodium haute pression
T	Tube fluoescnt
X	Sodium basse pression
Z	Accessoires
2 ^{ème} lettre Montage	
B	Encastré
C	Plafonnier
G	Spécial
M	Réglette/unité électrique
P	Suspension
R	Montage sur rail
S	Semi-encastré
T	Système rail
W	Applique
Z	Accessoires
3 ^{ème} lettre Type d'utilisation	
D	Encastré orientable
G	Décoratif
H	Spécial
K	Armature grande et faible hauteur
N	Spot
R	Asymétrique
S	Individuel
W	Étanche
X	Système
Z	Sécurité accrue

Code couleur/finition pour les luminaires	
GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc

Ces codes couleur sont également applicables aux luminaires extérieurs

Optiques luminaires intérieurs Philips	
A	Optique asymétrique
C	Grand brillant
C3	Lames planes en aluminium mat et V brillant
C5	Ventelles double paraboles et flancs aluminium brillant
C6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant
C8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium grand brillant à haute réflectance
C-A20	Réflecteur avec inserts à miroirs asymétrique 20°
C-A40	Réflecteur avec inserts à miroirs asymétrique 40°
C-BD	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique
C-BD20	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 20°
C-BD40	Réflecteur avec inserts à miroir double asymétrique 40°
DA	Double asymétrique
D	Aluminium semi-brillant
D6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en alu satiné
D7	Mini-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné
D8	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné
D8-VH	Micro-optique ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs en aluminium satiné à haute réflectance
F	Réflecteur à facettes
HB-A	Réflecteur aluminium martelé asymétrique
HB-MB	Réflecteur aluminium martelé semi-intensif
HB-NB	Réflecteur aluminium martelé intensif
HB-WB	Réflecteur aluminium martelé extensif
L	Grille paralume laquée blanc
LI	Lames et V en acier laqué blanc
LIN	Optique à lentilles linéaires
L3	Lames aluminium mat
L-F	Grille de défilement laquée blanc
LP	Grille paralume à lames blanches perforées
L-T	Grille paralume blanche pour réflecteur trapézoïdal
M	Aluminium satiné
M1	Lames en acier laqué blanc et V en aluminium satiné
M2	Lames profilées et flancs en aluminium mat
M5	Optique aluminium mat
M6	Ventelles tri-dimensionnelles fermées et flancs aluminium mat
MB	Réflecteur semi-intensif
M-DGN	Lames en polycarbonate teinté vert et flanc en aluminium satiné
M-NB	Réflecteur aluminium mat intensif
M-WB	Réflecteur aluminium mat extensif
NB	Faisceau intensif
O	Vasque en polycarbonate opale
OD	Vasque concave en polycarbonate profilé et flancs en aluminium satiné
P	Vasque en polycarbonate prismatique
MLO	Optique à micro-lentilles
P-D315	Vasque prismatique diamètre 315 mm
P-D410	Vasque prismatique diamètre 410 mm
P-D560	Vasque prismatique diamètre 560 mm
PR	Vasque prismatique
PR-MB	Vasque prismatique, faisceau semi-intensif
PR-NB	Vasque prismatique, faisceau intensif
PR-WB	Vasque prismatique, faisceau extensif
R	Réflecteur
RL	Grille de défilement circulaire grand brillant
RS	Réflecteur perforé
WB	Extensif
WG	Réflecteur Papillon

Désignations des nouveaux produits à partir de 2012

1 ^{ère} et 2 ^{ème} lettre	Type de luminaire
AC	Accessoire
BN	Réglette Fonctionnelle
BY	Armature Industrielle
CR	Luminaire Salle Blanche
DN	Encastré Architectural Eclairage Général
FS	Lampadaire/Lampe de bureau
GD	Encastré Cardanique
LL	Système Rail et Chemin lumineux
LS	Réglette Architectural
PT	Suspension Architectural
RC	Encastré Fonctionnel
RS	Encastré Architectural d'Accentuation
RW	Encastré de Mur
SM	Plafonnier Fonctionnel
SP	Suspension Fonctionnel
ST	Projecteur Architectural
UP	Applique Architectural
WL	Hublot Fonctionnel
WT	Étanche Fonctionnel
L	Grille paralume laquée blanc
LI	Lames et V en acier laqué blanc
3 ^{ème} lettre	Montage
B	Montage encastré
C	Montage plafonnier
D	Lampe à poser sur table
F	Lampe à poser sur sol (lampadaire)
P	Montage Suspension
T	Projecteur pour rail 3C
W	Montage en applique
X	Système (exemple : système rail)
Z	Accessoire
WL	Hublot Fonctionnel
WT	Étanche Fonctionnel
L	Grille paralume laquée blanc
LI	Lames et V en acier laqué blanc

Exemple : désignation luminaire Intérieur

Basic Encastré T5
TBS165 4xTL5 -14W/840 HFP C3 W SC

TBS : Luminaire individuel encastré
4xTL5 : Pour Tubes Fluorescents
14W/840 : Teinte 840
HFP : Equipé d'un ballast électronique
C3 : Optique lames planes en aluminium mat et V brillant
W : Equipé d'un connecteur Wieland
SC : Equipé d'un filin de sécurité

Exemple : désignation luminaire Extérieur

LedLine² Surface
BCS722 48xLED-LXN/CW 6

BCS : Luminaire LedLine², montage saillie, (en métal et plastique)
48xLED-LXN : équipé de 48 LED Luxéon
CW : Teinte Blanc froid
6 : Indique la catégorie d'ouverture du faisceau

Luminaire extérieurs

Abréviations ballasts	
Ballast électroniques pour lampes fluorescentes	
HF	Ballast électronique Haute fréquence
HF-S	Ballast électronique Haute fréquence SELECT
HF-P	Version Performance du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HFM	Ballast électronique MatchBox
HF-B	Ballast électronique pour lampes fluorescentes, cathodes froides
Ballast à gradation pour lampes fluorescentes	
HF-R	Version à gradation du ballast électronique pour lampes fluorescentes
HF-R TD	Version à gradation Touch and Dali du ballast électronique pour lampes fluorescentes
Ballast à gradation pour lampes à décharge	
HID-PV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable
HID-DV	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable
HID-AV	Ballast électronique pour lampes à décharge, non gradable, Soft Start
HID-AV DALI	Ballast électronique pour lampes à décharge, gradable, Soft Start
Divers	
SC	Filin de sécurité
W/GST	Connecteur Wieland
PI	Connecteur à poussoir
TW	Cablage traversant
DS	Double allumage
Kit	Lampes fournies
FL	Film de protection
Code couleur/ finition pour les luminaires	
GO	Doré
GR	Gris
SI	Argent
BK	Noir
ANT	Anthracite
CR	Chromé
WH	Blanc

1 ^{ère} lettre application	
B	LED
C	Eclairage urbain
D	Projecteur d'Eclairage Architectural
E	Unités électriques séparées
G	Optiques
H	Eclairage résidentiel
M	Eclairage sportif
R	Eclairage de sécurité
S	Eclairage public
T	Tunnels
X	Spécial
Z	Accessoires
2 ^{ème} lettre montage	
B	Encastré
C	Saillie
D	Central
G	Spécifique
P	Asymétrique
R	Latéral
S	Suspendu
T	Sur caténaire
V	Montage sur lyre
W	Mural
3 ^{ème} lettre matériau	
B	Acier
C	Pastique
G	Verre
M	Spécifique
P	Aluminium
S	Combinaison Métal / Plastique

Optiques luminaires extérieurs Philips	
A	Rectangulaire Asymétrique
A1	Cat A1
A2	Cat A2
A3	Cat A3
A4	Cat A4
A45	Asymétrique 45°
A5	Cat A5
A6	Cat A6
A60	Asymétrique 60°
A7	Cat A7
A8	Cat A8
A-MB	Asymétrique Semi-Intensif
A-NB	Asymétrique Intensif
A-WB	Asymétrique Extensif
B1	Cat B1
B2	Cat B2
B3	Cat B3
B4	Cat B4
B5	Cat B5
B6	Cat B6
B7	Cat B7
B8	Cat B8
CP	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique T-POT
CR	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique CT-POT
CT-POT	Optique routière
CX	Bloc optique ferme, vasque solidaire de l'optique XT-POT
MB	Semi-Intensif
MSO	Optique pour largeur de chaussée moyenne
NB	Intensif
NSO	Optique pour largeur de chaussée étroite
OC	Optique pour lampe Master CosmoWhite
OC-V	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
VXI	Optique pour lampe Master CosmoWhite
VX2	Optique pour lampe Master CosmoWhite, avec récupérateur de flux
OR	Bloc optique ouvert, optique fixée sur le capot et vasque fixée sur le cadre
S	Rectangulaire Symétrique
T-POT	Optique routière optimisée pour lampe SHP
TP-S	Optique routière pour lampe compactes à décharge
WB	Extensif
WB-L	Extra-Extensif
XT-POT	Optique routière optimisée pour lampe SHP, pour largeur de chaussée étroite

Accessoires	
ACS	Support accessoire
BD	Volets coupe-flux
BESP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel
BS	Base
BSO	Verre adoucisseur de faisceau multidirectionnel
BSP	Verre élargisseur de faisceau multidirectionnel
CN	Canon
COF2,3,4	Filtre refroidisseur N°2, N°3, N°4
DR	Collerette décorative en acier inoxydable
GC	Verre clair
GC-AS	Verre antidérapant
GF	Verre dépoli
GLS	Support de verre
GS	Visière
HL	Masque pour faisceau symétrique
HMG-FR	Verre dépoli demi-lune
HPG	Accessoire Cool Touch de protection pour une température de surface < 80°C
HRL	Demi-grille de défilement circulaire
LBSP	Verre strié
MK	Masque pour faisceau asymétrique

Accessoires	
PG	Grille de protection
RL	Grille de défilement circulaire
RMR	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version ronde
RMS	Pot d'encastrement et couvercle d'aide pour version carrée
SGF-BL-GN-LBL-MG-YE	Filtre Solgel bleu-vert, bleu ciel, magenta, jaune
SK	Grille de défilement interne
SV	Dalle carrée
SVP	Vis anti vandalisme
VBSO, HBSO	Verre adoucisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
VBSP, HBSP	Verre élargisseur de faisceau unidirectionnel vertical, horizontal
VL	Grille de défilement verticale
VLBSP, HLBSP	Verre élargisseur de faisceau linéaire vertical, horizontal
WAF1,2,3	Filtre réchauffeur N°1, N°2, N°3

OccuSwitch

 **OccuSwitch Plafonnier Standard**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
LRM 1000/00 OccuSwitch mouvement étroit	225577 00	<1Sem	59,00

 **OccuSwitch Plafonnier Large portée**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
LRM 1015/00 OccuSwitch mouvement large portée	460290 00	Consult	111,00

 **OccuSwitch Micro**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
LRM 1011/10 OS mouvement encastré	442098 00	<1Sem	111,00

 **OccuSwitch Encastré**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
LRM 1010/00 OccuSwitch pour montage encastré	225614 00	<1Sem	59,00

 **OccuSwitch IP55**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
LRM 1040/00 OccuSwitch IP55	225737 00	<1Sem	63,00

 **OccuSwitch avancé**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
-------------	------	-------	--------------

OccuSwitch avancé			
LRM1070/00 pour montage encastré	731384 99	<1Sem	129,60

OccuSwitch avancé avec fonction télécommande infra rouge			
LRM1080/00 pour montage encastré	731407 99	<1Sem	162,90

Accessoires			
LRH1070/00 accessoire pour montage en saillie	731438 99	<1Sem	20,80

 **OccuSwitch Mural ²**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
-------------	------	-------	--------------

OccuSwitch mural 3 fils			
LRM 1032/00 encastré pour installation neuve	442258 00	<1Sem	111,00

OccuSwitch mural 2 fils			
LRM 1033/00 encastré pour rénovation rétrofit	442272 00	<1Sem	111,00

OccuSwitch DALI

 **OccuSwitch DALI**
Catégorie Remise **C** Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
-------------	------	-------	--------------

OccuSwitch Dali			
LRM 2070/10 OccuSwitch DALI version standard	732305 99	<1Sem	135,20
LRM2080/30 ADVANCED	732343 99	<1Sem	135,20

Accessoires			
LRH2070/00 accessoire pour montage en saillie	732527 99	<1Sem	24,00
LCU2070/00 Interface boutons poussoirs	870268 00	<1Sem	64,00

Variateur Classique



Variateur Classique
Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Variateur DALI			
UID8620/00 DALI Dimmer	675600 00	<1Sem	260,00
Variateur I-10V			
UID8600/00 1-10V Dimmer	675556 00	<1Sem	105,00
Accessoire			
LRH8600/00 Boite de montage saillie	701323 00	<1Sem	32,00

Télécommandes IRT



IRT 9090 Programmation
Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Télécommande de paramétrage			
IRT9090/01 Télécommande de paramétrage avancé	747635 00	<1Sem	100,00



IRT 9020 Utilisateur Simple
Catégorie Remise **C**

Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
IRT 9020/00 Télécommande Utilisateur Simple	748084 00	Consult	100,00



IRT 9010 Utilisateur Avancé
Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Télécommande avec rappel de scène IR			
IRT 9010	596661 00	<1Sem	42,00



IRT 8050
Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
IRT8050/00 Télécommande murale	517070 99	<1Sem	124,00



IRT 8030 Multicanaux
Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
IRT8030/00 Télécommande 4 programmes	517636 99	<1Sem	234,00

KIT Tunable White

KIT A - Contrôle Dynamique

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
KIT A - Contrôle Dynamique			
HCL-TW KIT4001/00 CTRL DYNAMIC	874868 00	4 Sem	1100,00
Accessoire: Détecteur de présence KIT A			
HCL-TW AC4001/00 SNSR DYNAMIC	875612 00	4 Sem	350,00

KIT BI & B2 - Rythme Biologique / Rythme Journalier

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
KIT BI - Rythme Biologique			
HCL-TW KIT4002/00 CTRL BIODYNAMIC SNSR	874875 00	4 Sem	1450,00
KIT B2 - Rythme Journalier			
HCL-TW KIT 4002/01 CTRL DAYLIGHT SNSR	064297 00	4 Sem	1490,00
Accessoire: Détecteur de présence KIT B			
HCL-TW AC4002/00 EXT SNSR DYNAMIC	064303 00	4 Sem	370,00

KIT C - Contrôle des Scènes

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
KIT C - Contrôle des Scènes			
HCL-TW KIT4003/00 CTRL SCENE	874882 00	4 Sem	850,00
Accessoire: Détecteur de présence KIT C&D			
HCL-TW AC4003/00 SNSR SCEN/SCHOOLVISION	875605 00	4 Sem	350,00

KIT D - Salle de Classe

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
KIT D - Salle de Classe			
HCL-TW KIT4004/00 CTRL SCHOOLVISION	874899 00	4 Sem	850,00
Accessoire: Détecteur de présence KIT C&D			
HCL-TW AC4003/00 SNSR SCEN/SCHOOLVISION	875605 00	4 Sem	350,00

Dynalite

Interfaces Antumbra

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Interface Antumbra finition magnésium			
PABPE-MA-X	670452 00	Consult	-
Interface Antumbra finition Argent			
PABPE-SA-X	670377 00	Consult	-
Interface Antumbra finition blanc			
PABPE-WA-X	670292 00	Consult	-
Accessoire obligatoire - Module de communication Antumbra dynalite			
DACM-DyNet	411766 00	Consult	-

Interfaces standard

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Interface contact sec 4 entrées			
DPMI940-DALI	523668 00	Consult	-
Interface 4 boutons numérotés finition métal			
DPNE941-SF	508160 00	Consult	-
Interface 8 boutons numérotés finition métal			
DPNE982-SF	508245 00	Consult	-

Actionneur de gradation DALI

Garantie **2 ans**



Nous consulter

Actionneur de gradation multiprotocole

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Contrôleur de gradation Multiprotocole DALI I-10V DSI			
DDBC1200-V3	006870 00	Consult	-

Capteurs multifonctionnels

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Multicapteur pour allée de stockage hauteur 15m			
DUS90-AHB-DALI	005101 00	Consult	-
Multicapteur mural longue portée 30m à 2,10m			
DUS30-LHB-DALI	005125 00	Consult	-
Multicapteur mural large portée 18m à 2,10m			
DUS90-WHB-DALI	005118 00	Consult	-

Passerelle

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Passerelle Ethernet			
EnvisionGateway	001721 00	Consult	-

Boitiers relais

Garantie **2 ans**



Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Contrôleur à relais 4 x 20A			
DDRC420FR	506906 00	Consult	-



Interface contact sec

Garantie **2 ans**

Nouvelle Gamme

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
DLLI8180	007433 00	Consult	-

Gestion / Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

www.philips.fr/eclairage

ActiLume**ActiLume Accessoires**Catégorie Remise **C**Garantie **3 ans**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €
Capteur additionnel			
LRM811B/00 Extension Capteur ActiLume	730783 99	<1Sem	100,00
Télécommande de paramétrage			
IRT9090/01 Télécommande de paramétrage avancé	747635 00	<1Sem	100,00
Télécommande utilisateur			
IRT8030/00 Télécommande infrarouge 4 presets	517636 99	<1Sem	234,00
IRT8050/00 Télécommande murale	517070 99	<1Sem	124,00

TBSI65**TBSI65 Optique C6**Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Lampes montées 840, alimentation sans gradation, connecteur à poussoirs				
■ TBSI65 G 4xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR	894208 00	<1Sem	115,00	0,80
■ TBSI65 G 3xTL5-14W/840 HF C6 PIP SC FR	894215 00	<1Sem	112,00	0,60
Lampes montées 840, gradation DALI, connecteur à poussoirs				
■ TBSI65 G 4x14W/840 HFD C6 PIP SC	053101 00	<1Sem	164,00	0,80
■ TBSI65 G 3x14W/840 HFD C6 PIP SC	053088 00	<1Sem	142,00	0,60

EFix Plafonnier/Suspension**EFix Plafonnier/Suspension**Catégorie Remise **C**

Existe également en gris

Garantie **1 an**

TCS260i

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Optique C6, blanc, luminaire intelligent LuxSense				
■ TCS260 2x35W/840 HFR C6 LX WH	614374 00	3 Sem	351,00	0,40
Optique D6, blanc, non gradable				
■ TCS260 2x28W/840 HFS D6 WH	612202 00	3 Sem	211,00	0,40
■ TCS260 2x35W/840 HFS D6 WH	612240 00	3 Sem	234,00	0,40
■ TCS260 2x49W/840 HFS D6 WH	612288 00	3 Sem	238,00	0,40

**EFix Plafonnier/Suspension Accessoires**Catégorie Remise **C**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Kit de suspension, versions non gradables - WH = blanc ; SI = gris				
ZCS260 SME-3-WH	611106 00	2 Sem	92,70	-
ZCS260 SME-3-SI	611113 00	2 Sem	92,70	-
Kit de suspension, versions gradation 1-10V ou DALI - WH = blanc ; SI = gris				
ZCS260 SME-5-WH	614046 00	2 Sem	94,70	-
ZCS260 SME-5-SI	614053 00	2 Sem	94,70	-
Kit de suspension simple blanc sans câble d'alimentation - WH = blanc				
ZCS260 SMT-L1500 WH	614022 00	2 Sem	51,50	-

TCSI65**TCSI65 Optique C6**Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Plafonnier rectangulaire, optique C6, lampes 840 montées, alimentation sans gradation				
TCS165 2XTL5-49W/840 HFS C6 PIP	069370 00	<1Sem	84,00	0,40
TCS165 2XTL5-28W/840 HF C6 PIP	069349 00	<1Sem	74,00	0,40

TCW060



TCW060 TL5

Catégorie Remise **A**

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
TCW060 1xTL5-28W HF	813837 99	<1Sem	80,00	-
TCW060 2xTL5-28W HF	813844 99	<1Sem	84,00	-
TCW060 1xTL5-49W HFS	891504 99	<1Sem	86,00	-
TCW060 2xTL5-49W HFS	891511 99	<1Sem	91,00	-



TCW060 TL- D

Catégorie Remise **A**

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
TCW060 TL-D, sans lampe, non gradable				
TCW060 1xTL-D36W HF FR	894222 99	<1Sem	76,00	-
TCW060 2xTL-D36W HF FR	894246 99	<1Sem	81,00	-
TCW060 1xTL-D58W HF FR	894239 99	<1Sem	84,00	-
TCW060 2xTL-D58W HF FR	894253 99	<1Sem	90,00	-



TCW060 Accessoires

Catégorie Remise **B**

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Clips de fermeture en acier inoxydable pour un luminaire				
ZCW060 TL-D LOC-SS (10PCS)	887767 99	<1Sem	11,00	-

Mini Pentura**1 lampe incluse, ECL=0,20€****Mini Pentura CC**Catégorie Remise **B**
Pour mise en ligneGarantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Lampe TL5 montée, teinte 840, non gradable				
■ TCH129 1xTL5-21W/840 HF	008752 99	<1Sem	29,00	0,20
■ TCH129 1xTL5-28W/840 HF	008776 99	<1Sem	33,00	0,20

**Mini Pentura**Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Lampe TL5 montée, teinte 840 et ballast électronique HF				
■ TCH128 1xTL5-14W/840 HF	148519 99	<1Sem	26,00	0,20
■ TCH128 1xTL5-21W/840 HF	148533 99	<1Sem	28,00	0,20
■ TCH128 1xTL5-28W/840 HF	148557 99	<1Sem	30,00	0,20

TMS022**TMS022**Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Version pour 1 lampe TLD, sans lampe, non gradable				
TMS022 1xTL-D36W HFS	135564 99	<1Sem	53,00	-
TMS022 1xTL-D58W HFS	135588 99	<1Sem	55,00	-
Version pour 2 lampes TLD, sans lampe, non gradable				
TMS022 2xTL-D36W HFS	135601 99	<1Sem	62,00	-
TMS022 2xTL-D58W HFS	135625 99	<1Sem	72,00	-

Metronomis



Metronomis Berlin

Nous consulter

Garantie **1 an**
  CDS500i



Metronomis Cambridge

Nous consulter

Garantie **1 an**
  CDS500i



Metronomis Bordeaux

Nous consulter

Garantie **1 an**
 CDS501i



Ligne Metronomis

Ensembles composés d'un mât (lanterne en top) et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)


Nous consulter

Garantie **1 an**

Lignes non dédiées

**Ligne Aurore**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Beagency**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Century**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Kastle**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât (lanterne en top) et
d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console
murale)
Nous consulter**Ligne Lyre Harmony Classique**


Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât (lanterne en top) et
d'une crosse pour version suspendue
Nous consulter**Ligne Mediane**


Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Notre-Dame**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux)
Nous consulter**Ligne Ourcelles**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Reverbere**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter**Ligne Solis**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse
(1 feu, 2 feux)
Nous consulter**Ligne Tradition**

Garantie 1 an

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2
feux, applique mât et console murale)
Nous consulter

Harmony



Harmony

Catégorie Remise D

Garantie 1 an



Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 100 EB D12 G900S D	088262 00	Consult	1277,00	-
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 150 EB D12 G900S D	088286 00	Consult	1282,00	-
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 150 EB D9 9002 D	088309 00	Consult	1299,00	-
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 150 EB D9 R7040 D	088293 00	Consult	1282,00	-
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 150 i200 PC D R9016	087975 00	Consult	1119,00	-
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 150 K EB D9 R6018 60S	088279 00	Consult	1424,00	0,20
<input type="checkbox"/> CGP660 SON-T 50 K EB D9 G900S 60S	088316 00	Consult	1374,00	0,20
<input type="checkbox"/> CGP660 VMC CPO-TW 140 EB D9 G900S 1°G K	088323 00	Consult	1712,00	0,20



Ligne Harmony

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter

Garantie 1 an

CitySoul

1 lampe incluse, ECL=0,20€



Mini CitySoul

Catégorie Remise D

Garantie 1 an



CGP430i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Grille de défilement (avant et/ou arrière)				
<input type="checkbox"/> ZGP430 LO	479965 00	Consult	265,00	-



CitySoul

Catégorie Remise D

Garantie 1 an



CGP431i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
CitySoulgrisPhilips-Verreplat-MiroirCT-Classell-Gris l07 l4-pourtopdemâtD60ou76mm				
<input type="checkbox"/> CGP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR 76P	679761 00	Consult	1586,00	0,20
<input type="checkbox"/> CGP431 CPO-T60W/728 EB II OC FG GR 76P	505542 00	Consult	1436,00	0,20
Grille de défilement (avant et/ou arrière)				
<input type="checkbox"/> ZGP431 LO	479972 00	Consult	345,00	-



CitySoul Suspended

Catégorie Remise D

Garantie 1 an



CGP431i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
CitySoul Suspended gris Philips - Verre plat - Fixation par tube fileté 34 pas du gaz				
<input type="checkbox"/> CSP431 CPO-T140W/728 EB II OC FG GR	478784 00	Consult	1650,00	0,20
Grille de défilement (avant et/ou arrière)				
<input type="checkbox"/> ZGP431 LO	479972 00	Consult	345,00	-



Ligne CitySoul

Nous consulter

Garantie 1 an

Lignes non dédiées



Ligne MAP

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter


Garantie 1 an



Ligne Oxford

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter

Garantie 1 an



Ligne Spline

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter

Garantie 1 an



Ligne Step

Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
Nous consulter

Garantie 1 an

Iridium gen2

I lampe incluse, ECL=0,20€

Iridium gen2 Medium
Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGP352i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - verre plat - Version cosmopolis - Ballast électronique - Optique FXI - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP352 CPO-TW60W K EB II FX1 AL GR	975748 00	Consult	1113,00	0,20
□ SGP352 CPO-TW90W K II FX1 FG AL GR	975793 00	Consult	1125,00	0,20
□ SGP352 CPO-TW140W K EB II FG AL GR	975854 00	Consult	1152,00	0,20
Capot alu - verre plat - Version cosmopolis - Ballast électronique - Optique FX2 - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP352 CPO-TW60W K EB II FX2 AL GR	976035 00	Consult	1118,00	0,20
□ SGP352 CPO-TW90W K II FX2 AL GR	976042 00	Consult	1130,00	0,20
□ SGP352 CPO-TW140W K II FX2 AL GR	976059 00	Consult	1156,00	0,20
Capot alu - verre plat - Version sodium - Ballast électronique - Optique FXI - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP352 SON-TPP70W K EB II FX1 AL GR	975915 00	Consult	1098,00	0,20
□ SGP352 SON-TPP100W K EB II FX1 AL GR	975977 00	Consult	1113,00	0,20
□ SGP352 SON-TPP150W K II FX1 AL GR	976080 00	Consult	1130,00	0,20
Capot alu - verre plat - Version sodium - Ballast électronique - Optique FX2 - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP352 SON-TPP70W K II FX2 AL GR	976066 00	Consult	1101,00	0,20
□ SGP352 SON-TPP100W K II FX2 AL GR	976073 00	Consult	1117,00	0,20
□ SGP352 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	976028 00	Consult	1120,00	0,20

Iridium gen2 Large

Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGP353i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - verre plat - Version sodium - Ballast électronique - Optique FXI - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP353 SON-TPP150W K EB II FX1 AL GR	425472 00	Consult	1468,00	0,20
□ SGP353 SON-TPP250W K EB II FX1 AL GR	425564 00	Consult	1493,00	0,20
Capot alu - verre plat - Version sodium - Ballast électronique - Optique FX2 - Finition 7035 (tout point)				
■ SGP353 SON-TPP150W K EB II FX2 AL GR	425496 00	Consult	1464,00	0,20
□ SGP353 SON-TPP250W K EB II FX2 AL GR	425588 00	Consult	1516,00	0,20

Ligne Iridium

Nous consulter



Garantie **1 an**

Iridium

I lampe incluse, ECL=0,20€

Iridium 9
Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGS252i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - verre bombé - Opti O - optique CT-POT				
■ SGS452 CDO-TT100W K II OR GB AL 7035 SND	849423 00	4 Sem	815,00	0,20
□ SGS452 SON-T100W K II OR GB AL 7035 SND	849379 00	<1Sem	716,00	0,20
Capot alu - verre bombé - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS452 CDO-TT70W K II CR GB AL 7035 SND	849409 00	4 Sem	784,00	0,20
□ SGS452 SON-T70W K II CR GB AL 7035 SND	849355 00	<1Sem	696,00	0,20
Capot alu - verre plat - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS452 CDO-TT70W K II CR FG AL 7035 SND	849393 00	4 Sem	767,00	0,20
■ SGS452 SON-T70W K II CR FG AL 7035 SND	849348 00	4 Sem	716,00	0,20
Capot polyester - verre bombé - Opti O - optique CT-POT				
■ SGS252 SON-T100W K II OR GB GR SND	842530 00	<1Sem	566,00	0,20
Capot polyester - verre bombé - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS252 CDO-TT70W K II CR GB GR SND	849300 00	4 Sem	588,00	0,20
□ SGS252 SON-T70W K II CR GB GR SND	842486 00	4 Sem	518,00	0,20
Capot polyester - verre plat - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS252 CDO-TT70W K II CR FG GR SND	849294 00	4 Sem	588,00	0,20

Iridium 10

Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGS253i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - verre bombé - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS453 CDO-TT150W K II CR GB AL 7035 SND	849515 00	4 Sem	866,00	0,20
□ SGS453 SON-T100W K II CR GB AL 7035 SND	849454 00	<1Sem	793,00	0,20
□ SGS453 SON-T150W K II CR GB AL 7035 SND	849485 00	<1Sem	806,00	0,20
□ SGS453 SON-T250W K II CR GB AL 7035 SND	849539 00	4 Sem	915,00	0,20
Capot alu - verre plat - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS453 CDO-TT150W K II CR FG AL 7035 SND	849522 00	4 Sem	866,00	0,20
□ SGS453 SON-T100W K II CR FG AL 7035 SND	849461 00	4 Sem	793,00	0,20
□ SGS453 SON-T150W K II CR FG AL 7035 SND	849492 00	4 Sem	806,00	0,20
Capot polyester - verre bombé - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS253 SON-T100W K II CR GB GR SND	842639 00	4 Sem	616,00	0,20
□ SGS253 SON-T150W K II CR GB GR SND	842691 00	<1Sem	630,00	0,20
□ SGS253 SON-T250W K II CR GB GR SND	842325 00	4 Sem	737,00	0,20
Capot polyester - verre plat - Opti C - optique CT-POT				
■ SGS253 CDO-TT150W K II CR FG GR SND	844800 00	4 Sem	691,00	0,20
□ SGS253 SON-T100W K II CR FG GR SND	842646 00	4 Sem	616,00	0,20

Iridium 11

Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGS254i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - verre bombé - Opti C - optique T-POT				
□ SGS454 SON-T150W K II CP GB AL 7035 SND	849577 00	4 Sem	979,00	0,20
□ SGS454 SON-T250W K II CP GB AL 7035 SND	849584 00	4 Sem	1025,00	0,20
□ SGS454 SON-T400W K II CP GB AL 7035 SND	849607 00	4 Sem	1188,00	0,20
Capot alu - verre plat - Opti C - optique T-POT				
□ SGS454 SON-T250W K II CP FG AL 7035 SND	849591 00	4 Sem	1031,00	0,20
□ SGS454 SON-T400W K II CP FG AL 7035 SND	849614 00	4 Sem	1188,00	0,20
Capot polyester - verre bombé - Opti C - optique T-POT				
□ SGS254 SON-T150W K II CP GB GR SND	849553 00	4 Sem	777,00	0,20
□ SGS254 SON-T250W K II CP GB GR SND	842370 00	4 Sem	854,00	0,20
□ SGS254 SON-T400W K II CP GB GR SND	842448 00	4 Sem	990,00	0,20
Capot polyester - verre plat - Opti C - optique T-POT				
□ SGS254 SON-T150W K II CP FG GR SND	849546 00	4 Sem	777,00	0,20
□ SGS254 SON-T250W K II CP FG GR SND	842417 00	4 Sem	854,00	0,20
□ SGS254 SON-T400W K II CP FG GR SND	842455 00	4 Sem	990,00	0,20

Ligne Iridium

Nous consulter



Garantie **1 an**

Arc

Arc 80

Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE SGP618i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - Verre lenticulaire - Optique DIP - Version sodium - Classe II - Finition Ral 7035				
■ SGP618 SON-TPP70W ELT II 7035 32/49	195343 00	Consult	799,00	-
□ SGP618 SON-TPP100W ELT II 7035 32/49	195305 00	Consult	805,00	-
□ SGP618 SON-TPP150W II 7035 32/49	195329 00	Consult	849,00	-
Capot alu - Verre lenticulaire - Optique DIP - Version sodium - Classe II - Finition Ral 9007				
□ SGP618 SON-TPP100W ELT II ALU 32/49	195312 00	Consult	796,00	-
Capot alu - Verre plat - Optique DIP - Version sodium - Classe II - Finition Ral 7035				
■ SGP618 SON-TPP70W ELT II 7035 32/49	195404 00	Consult	780,00	-

Arc 90

Catégorie Remise D



Garantie **1 an**

CEE

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Capot alu - Verre lenticulaire - Optique DIP - Version sodium - Classe II - Finition Ral 7035				
□ SGP619 SON-TPP 250W ELT II S CUR 7035	195459 00	Consult	904,00	-
□ SGP619 SON-TPP 400W ELT II S CUR 7035	195473 00	Consult	985,00	-
Capot alu - Verre lenticulaire - Optique DIP - Version sodium - Classe II - Finition Ral 9007				
□ SGP619 SON-TPP 150W ELT II S CUR ALU KC	195442 00	Consult	889,00	-

Selenium

I lampe incluse, ECL=0,20€



Selenium

Catégorie Remise C

Garantie 1 an

CEE

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Version Sodium Haute Pression - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
■ SGP340 SON-T70W K II PC SKD 48/60	635447 00	<1Sem	477,00	0,20
□ SGP340 SON-T100W K II PC SKD 48/60	635515 00	3 Sem	511,00	0,20
□ SGP340 SON-T150W K II PC SKD 48/60	635584 00	3 Sem	543,00	0,20
□ SGP340 SON-T250W K II PC SKD 48/60	635676 00	3 Sem	620,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
■ SGP340 SON-T70W K II FG SKD 48/60	635485 00	<1Sem	477,00	0,20
□ SGP340 SON-T100W K II FG SKD 48/60	635577 00	<1Sem	511,00	0,20
□ SGP340 SON-T150W K II FG SKD 48/60	635607 00	<1Sem	543,00	0,20
□ SGP340 SON-T250W K II FG SKD 48/60	635669 00	3 Sem	620,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - chronosense - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
■ SGP340 SON-T50/70W K II PC SUD CH 48/60	126814 00	3 Sem	862,00	0,20
□ SGP340 SON-T100/150W K II PC SUD CH 48/6	126838 00	3 Sem	922,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - chronosense - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
■ SGP340 SON-T50/70W K II FG SUD CH 48/60	062387 00	3 Sem	849,00	0,20
□ SGP340 SON-T70/100W K II FG SUD CH 48/60	062400 00	3 Sem	867,00	0,20
□ SGP340 SON-T100/150W K II FG SUD CH 48/6	062417 00	3 Sem	910,00	0,20
Version Master CityWhite - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
■ SGP340 CDO-TT70W K II OR PC SKD 48/60	632767 00	3 Sem	645,00	0,20
□ SGP340 CDO-TT100W K II PC SKD 48/60	632804 00	3 Sem	663,00	0,20
□ SGP340 CDO-TT150W K II PC SKD 48/60	632842 00	3 Sem	695,00	0,20
□ SGP340 CDO-TT250W K II PC SKD 48/60	632880 00	3 Sem	793,00	0,20
Version Master CityWhite - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
■ SGP340 CDO-TT70W K II OR FG SKD 48/60	632750 00	3 Sem	645,00	0,20
■ SGP340 CDO-TT100W K II FG SKD 48/60	632798 00	3 Sem	663,00	0,20
□ SGP340 CDO-TT150W K II FG SKD 48/60	632835 00	3 Sem	695,00	0,20
□ SGP340 CDO-TT250W K II FG SKD 48/60	632873 00	3 Sem	793,00	0,20
Version CosmoWhite - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
■ SGP340 CPO-TW45W K EB II OR PC 48/60	626155 00	Consult	963,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW60W K EB II OR PC 48/60	626179 00	Consult	972,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW90W K EB II OR PC 48/60	626193 00	Consult	998,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW140W K EB II OR PC 48/60	626216 00	Consult	1015,00	0,20
Version CosmoWhite - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
■ SGP340 CPO-TW45W K EB II OR FG 48/60	626162 00	Consult	951,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW60W K EB II OR FG 48/60	626186 00	Consult	963,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW90W K EB II OR FG 48/60	626209 00	Consult	989,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW140W K EB II OR FG 48/60	626223 00	Consult	1005,00	0,20
Version CosmoWhite LumiStep 8 heures - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
□ SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR PC LS-8 48/	626230 00	Consult	1076,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR PC LS-8 48	626278 00	Consult	1130,00	0,20
Version CosmoWhite LumiStep 8 heures - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
□ SGP340 CPO-TW60W K EBR II OR FG LS-8 48/	626247 00	Consult	1067,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW90W K EBR II OR FG LS-8 48/	626261 00	Consult	1105,00	0,20
□ SGP340 CPO-TW140W K EBR II OR FG LS-8 48	626285 00	Consult	1125,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - ballast électronique Dali - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe I				
□ SGP340 SON-T250W K EBD I PC D9 48/60	059677 00	3 Sem	1047,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - ballast électronique Dali - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture vasque polycarbonate bombé (PC) - Classe II				
■ SGP340 SON-T70W K EBD II PC D9 48/60	059608 00	3 Sem	911,00	0,20
□ SGP340 SON-T100W K EBD II PC D9 48/60	059615 00	3 Sem	926,00	0,20
□ SGP340 SON-T150W K EBD II PC D9 48/60	059622 00	3 Sem	943,00	0,20
□ SGP340 SON-T250W K EBD II PC D9 48/60	059875 00	3 Sem	1040,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - ballast électronique Dali - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe I				
□ SGP340 SON-T250W K EBD I FG D9 48/60	059585 00	3 Sem	1041,00	0,20
Version Sodium Haute Pression - ballast électronique Dali - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
■ SGP340 SON-T70W K EBD II FG D9 48/60	059516 00	3 Sem	903,00	0,20
□ SGP340 SON-T100W K EBD II FG D9 48/60	059523 00	3 Sem	924,00	0,20
□ SGP340 SON-T150W K EBD II FG D9 48/60	059530 00	3 Sem	936,00	0,20
□ SGP340 SON-T250W K EBD II FG D9 48/60	059882 00	3 Sem	1032,00	0,20
Version CosmoWhite - ballast électronique Dali - finition gris (Ral 7035) - fermé - avec appareillage - fermeture verre plat (FG) - Classe II				
□ SGP340 CPO-TW60W K EBD II OR FG 48/60	634303 00	Consult	1026,00	0,20

Malaga



Malaga 10 et 11

Catégorie Remise B

Garantie 1 an

CEE

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Malaga 10 fermé avec appareillage finition gris clair				
SGS101 SON-I-70W II MR-AS 42/60	269177 00	<1Sem	203,00	-
Malaga 10 fermé avec appareillage finition sable				
SGS101 SON-I-70W II MR-AS SA 42/60	634563 00	<1Sem	203,00	-
Malaga 11 fermé avec appareillage finition gris clair - amorceur semi parallèle digital, temporisé				
SGS102 SON-T100W II MR-AS SKD 42/60	634624 00	<1Sem	347,00	-
□ SGS102 SON-T150W II MR-AS SKD 42/60	271026 00	<1Sem	358,00	-
□ SGS102 SON-T250W II MR-AS SKD 42/60	634679 00	<1Sem	390,00	-
Malaga 11 fermé avec appareillage finitionsable- amorceur semi parallèle digital, temporisé				
SGS102 SON-T100W II MR-AS SA SKD 42/60	634617 00	3 Sem	347,00	-
□ SGS102 SON-T150W II MR-AS SA SKD 42/60	634631 00	3 Sem	358,00	-
□ SGS102 SON-T250W II MR-AS SA SKD 42/60	634655 00	3 Sem	390,00	-



Malaga Accessoires

Catégorie Remise D

Garantie 1 an

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Consoles droites				
ZRP400 MBW D42 A15	956746 00	2 Sem	61,00	-

ArenaVision

1 lampe incluse, ECL=0,20€



ArenaVision MVF 403 électronique
Catégorie Remise **D**
Gamme associée avec les platines forte puissance électronique, voir page 29.

Garantie **1 an**
 MVF403i

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Version électronique pour lampe MHN-SA 1000 W - Amorçage électronique série (ESI = amorceur électronique sur le projecteur, compatible avec platine électronique amorçage série)

■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 ESI	598961 00	Consult	2926,00	0,20
---------------------------------	-----------	---------	----------------	-------------



ArenaVision MVF 403

Catégorie Remise **D**
Gamme associée avec les platines forte puissance, voir page 29.

Garantie **1 an**
 MVF403i

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Version standard pour lampe MHN-SA HO 2000 W - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A1 SI	069133 00	4 Sem	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 SI	069140 00	4 Sem	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 SI	069157 00	4 Sem	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 SI	069164 00	Consult	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 SI	069171 00	4 Sem	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 SI	069188 00	4 Sem	2244,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 SI	069195 00	4 Sem	2244,00	0,20

Version réamorçage à chaud électronique pour lampe MHN-SA HO 2000 W (compatible avec platine standard amorçage série)

■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A2 HRE	069065 00	4 Sem	4125,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A3 HRE	069072 00	4 Sem	4125,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A4 HRE	069089 00	4 Sem	4125,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A5 HRE	069096 00	4 Sem	4125,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A6 HRE	069102 00	4 Sem	4125,00	0,20
■ MVF403 MHN-SA2000W/956 A7 HRE	069119 00	4 Sem	4125,00	0,20

Version standard pour lampe MHN-LA 1000 W - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A1 SI	502657 00	4 Sem	2446,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A2 SI	502664 00	4 Sem	2467,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A3 SI	502671 00	4 Sem	2467,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 SI	502688 00	4 Sem	2467,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 SI	502695 00	4 Sem	2503,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 SI	502701 00	4 Sem	2503,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A7 SI	502718 00	4 Sem	2494,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A8 SI	502725 00	4 Sem	2503,00	0,20

Version réamorçage à chaud électronique pour lampe MHN-LA 1000 W (compatible avec platine standard amorçage série)

■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A4 HRE	398882 00	Consult	4586,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A5 HRE	398899 00	Consult	4586,00	0,20
■ MVF403 MHN-LA1000W/956 A6 HRE	398905 00	Consult	4586,00	0,20



ArenaVision MVF 403 Accessoires

Catégorie Remise **D** Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Visièrre

ZVF403 GS	239996 00	4 Sem	713,00	-
-----------	-----------	-------	---------------	---

Dispositif de visée simple

ZVF403 SAD	503098 00	4 Sem	277,00	-
------------	-----------	-------	---------------	---



ArenaVision MVF 404 électronique

Catégorie Remise **D** Garantie **1 an**
Gamme associée avec les platines forte puissance électronique, voir page 29.

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Version électronique pour lampe MHN-SE 2000 W - Amorçage électronique série (ESI = amorceur électronique sur le projecteur, compatible avec platine électronique amorçage série)

■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 ESI	599005 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 ESI	599012 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 ESI	599029 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 ESI	599036 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 ESI	599043 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 ESI	599050 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 ESI	599067 00	Consult	3014,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 ESI	599074 00	Consult	3014,00	0,20



ArenaVision MVF 404

Catégorie Remise **D**
Gamme associée avec les platines forte puissance, voir page 29.

Garantie **1 an**
 MVF404i

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Version standard pour lampe MHN-SE 2000 W - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 SI	502008 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 SI	502015 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 SI	502022 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 SI	502039 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 SI	502046 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 SI	502053 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 SI	502060 00	4 Sem	2581,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 SI	604092 00	4 Sem	2581,00	0,20

Version réamorçage à chaud électronique pour lampe MHN-SE 2000 W (compatible avec platine standard amorçage série)

■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B1 HRE	502077 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B2 HRE	502084 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B3 HRE	502091 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B4 HRE	502107 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B5 HRE	502114 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B6 HRE	502121 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B7 HRE	502138 00	Consult	4403,00	0,20
■ MVF404 MHN-SEH2000W/956 B8 HRE	604108 00	Consult	4403,00	0,20



ArenaVision MVF 404 Accessoires

Catégorie Remise **D** Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Visièrre

ZVF403 GS	239996 00	4 Sem	713,00	-
-----------	-----------	-------	---------------	---

PowerVision

1 lampe incluse, ECL=0,20€



PowerVision

Catégorie Remise **D** Garantie **1 an**
Gamme associée avec les platines forte puissance, voir page 29.

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Version MHN LA/FC - Faisceau symétrique intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 MHN-LA2000W/842 400V NB SI	547824 00	3 Sem	2169,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC2000W/740 400V NB SI	291377 00	3 Sem	1983,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	292527 00	3 Sem	2242,00	0,20

Version MHN-LA/FC - Faisceau symétrique semi-intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 MHN-LA2000W/842 400V MB SI	547831 00	3 Sem	2169,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC2000W/740 400V MB SI	291384 00	3 Sem	1983,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC1000W/740 230V MB SI	292534 00	3 Sem	2242,00	0,20

Version MHN LA/FC - faisceau symétrique extensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 MHN-LA2000W/842 400V WB SI	547848 00	3 Sem	2070,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC2000W/740 400V WB SI	291391 00	3 Sem	1983,00	0,20
■ MVF024 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	292541 00	3 Sem	2242,00	0,20

Version Sodium - Faisceau symétrique intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 SON-T1000W K NB SI	416340 00	3 Sem	1330,00	0,20
-----------------------------	-----------	-------	----------------	-------------

Version Sodium - Faisceau symétrique semi-intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 SON-T1000W K MB SI	416333 00	3 Sem	1330,00	0,20
-----------------------------	-----------	-------	----------------	-------------

Version Sodium - Faisceau symétrique extensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)

■ MVF024 SON-T1000W K WB SI	416326 00	3 Sem	1330,00	0,20
-----------------------------	-----------	-------	----------------	-------------



PowerVision Accessoires

Catégorie Remise **D** Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	------	-------	--------------	----------

Visièrre

ZVF024 L	265759 00	3 Sem	385,00	-
----------	-----------	-------	---------------	---

OptiVision

I lampe incluse, ECL=0,20€



OptiVision

Catégorie Remise **D**

Garantie **1 an**
Gamme associée avec les platines forte puissance, voir page 29.

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Version MHN LA/FC - Faisceau asymétrique intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)				
■ MVP507 MHN-LA2000W/956 400V NB SI SL	297140 00	Consult	2302,00	0,20
■ MVP507 MHN-LA2000W/842 400V NB SI SL	295795 00	Consult	2236,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC2000W/740 400V NB SI SL	297157 00	Consult	2111,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC1000W/740 230V NB SI	291490 00	Consult	1854,00	0,20
Version MHN LA/FC - Faisceau asymétrique semi-intensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)				
■ MVP507 MHN-LA2000W/956 400V MB SI SL	297133 00	Consult	2302,00	0,20
■ MVP507 MHN-LA2000W/842 400V MB SI SL	295788 00	Consult	2236,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC2000W/740 400V MB SI SL	297164 00	Consult	2111,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC1000W/740 230V MB SI	291506 00	Consult	1854,00	0,20
Version MHN LA/FC - Faisceau asymétrique extensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)				
■ MVP507 MHN-LA2000W/956 400V WB SI SL	297126 00	Consult	2302,00	0,20
■ MVP507 MHN-LA2000W/842 400V WB SI SL	295771 00	Consult	2236,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC2000W/740 400V WB SI SL	297171 00	Consult	2111,00	0,20
■ MVP507 MHN-LA1000W/842 230V WB SI	546308 00	Consult	1658,00	0,20
■ MVP507 MHN-FC1000W/740 230V WB SI	292510 00	Consult	1854,00	0,20
Version Sodium - Faisceau asymétrique extensif - Amorçage série (SI = amorceur sur le projecteur, compatible avec platine amorçage série)				
■ MVP507 SON-TP600W K WB SI	546285 00	Consult	1695,00	0,20
■ MVP507 SON-T1000W K WB SI	546292 00	Consult	1658,00	0,20
Dispositif de visée simple				
ZVP507 SAD	154275 00	Consult	306,00	-

OptiFlood

I lampe incluse, ECL=0,20€



OptiFlood MVP504

Catégorie Remise **D**

Garantie **1 an**



MVP504i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Optique asymétrique (A) - finition gris Philips (GR) - avec appareillage électronique (EB) - Classe I				
■ MVP504 CDM-TD70W/942 EB I A GR	293029 00	Consult	911,00	0,20
□ MVP504 CPO-TW60W K EB I A GR	293104 00	Consult	1291,00	0,20
□ MVP504 CPO-TW90W K EB I A GR	293111 00	Consult	1350,00	0,20
Optique asymétrique (A) - finition gris Philips (GR) - avec appareillage électronique (EB) - Classe II				
■ MVP504 CDM-TD70W/942 EB II A GR	293180 00	Consult	1019,00	0,20
■ MVP504 CPO-TW45W K EB II A GR	293258 00	Consult	1333,00	0,20
□ MVP504 CPO-TW90W K EB II A GR	293272 00	Consult	1380,00	0,20
Optique routière (TP-S) - finition gris Philips (GR) - avec appareillage électronique (EB) - Classe II				
■ MVP504 CDM-T70W/942 EB II TP-S GR	293678 00	Consult	1133,00	0,20
Optique routière (OC) - finition gris Philips (GR) - avec appareillage électronique (EB) - Classe I				
□ MVP504 CPO-TW60W K EB I GR	293616 00	Consult	1374,00	0,20
Optique routière (OC) - finition gris Philips (GR) - avec appareillage électronique (EB) - Classe II				
□ MVP504 CPO-TW60W K EB II GR	293715 00	Consult	1405,00	0,20

OptiFlood MVP504 Accessoires

Catégorie Remise **D**

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Ferrures pour mât Ø 60 mm - finition acier galva brut				
ZRP504 MBP-S D60	054131 00	Consult	234,00	-
ZRP504 MBP-Y D60	054155 00	Consult	334,00	-
ZRP504 MBP-T/X D60	054179 00	Consult	384,00	-
Ferrures pour mât Ø 60 mm - finition acier galva RAL..				
ZRP504 MBP-S D60 RAL	054148 00	Consult	-	-
ZRP504 MBP-Y D60 RAL	054162 00	Consult	-	-
ZRP504 MBP-T/X D60 RAL	054186 00	Consult	-	-
Ferrures pour mât Ø 76 mm - finition acier galva brut				
ZRP504 MBP-S D76	054193 00	Consult	257,00	-
ZRP504 MBP-Y D76	054216 00	Consult	366,00	-
Ferrures pour mât Ø 76 - finition acier galva RAL..				
ZRP504 MBP-S D76 RAL	054209 00	Consult	-	-
ZRP504 MBP-Y D76 RAL	054223 00	Consult	-	-
ZRP504 MBP-T/X D76 RAL	054247 00	Consult	-	-



OptiFlood MVP506

Catégorie Remise **D**

Garantie **1 an**



MVP506i

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Optique asymétrique (A) - Finition aluminium brut - Avec appareillage électronique (EB) - Classe I				
□ MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A	296471 00	Consult	1942,00	0,20
Optique asymétrique (A) - Finition aluminium brut - Avec appareillage ferromagnétique - Classe I				
■ MVP506 CDO-TT150W K A ST	720258 00	Consult	1071,00	0,20
□ MVP506 SON-TTP150W K A ST	720197 00	Consult	998,00	0,20
□ MVP506 SON-TTP400W K A ST	720210 00	Consult	1091,00	0,20
Optique asymétrique (A) - Finition aluminium brut - Avec appareillage ferromagnétique - Classe II				
□ MVP506 SON-TTP250W K II A SS	723150 00	Consult	1071,00	0,20
Optique asymétrique (A) - Finition gris Philips (GR) - Avec appareillage électronique (EB) - Classe I				
□ MVP506 CDM-TMW210W/930 EB A GR	296495 00	Consult	1918,00	0,20
□ MVP506 CDM-TMW315W/930 EB A GR	296501 00	Consult	2076,00	0,20
□ MVP506 CDM-TMW315W/942 EB A GR	299892 00	Consult	2076,00	0,20
Optique asymétrique (A) - Finition gris Philips (GR) - Avec appareillage ferromagnétique - Classe I				
□ MVP506 SON-TTP250W K A GR ST	720289 00	Consult	1284,00	0,20
□ MVP506 SON-TTP400W K A GR ST	720296 00	Consult	1346,00	0,20
Optique asymétrique (A) - Finition gris Philips (GR) - Avec appareillage ferromagnétique - Classe II				
□ MVP506 SON-TTP400W K II A GR SS	723259 00	Consult	1473,00	0,20
Optique routière (OR) - Finition gris Philips (GR) - Avec appareillage électronique (EB) - Classe I				
□ MVP506 CDM-TMW210W/930 EB OR GR	296570 00	Consult	2001,00	0,20
□ MVP506 CDM-TMW315W/930 EB OR GR	296587 00	Consult	2153,00	0,20
□ MVP506 CDM-TMW315W/942 EB OR GR	299915 00	Consult	2153,00	0,20

OptiFlood MVP506 Accessoires

Catégorie Remise **D**

Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT	ECL
			€	€
Ferrures pour mât Ø 76 mm - Finition acier galva brut				
ZRP506 MBP-S D76	965377 00	Consult	281,00	-
ZRP506 MBP-T/X D76	965339 00	Consult	477,00	-
ZRP506 MBP-Y D76	965353 00	Consult	429,00	-
Ferrures pour mât Ø 76 mm - Finition acier galva RAL..				
ZRP506 MBP-S D76 RAL	965384 00	Consult	-	-
ZRP506 MBP-T/X D76 RAL	965346 00	Consult	-	-
ZRP506 MBP-Y D76 RAL	965360 00	Consult	-	-
Grille de défilement interne				
ZVP506 SK	723075 00	Consult	114,00	-

RVP

I lampe incluse, ECL=0,20€



RVP151

Nous consulter

Garantie **1 an**



RVP251

Nous consulter

Garantie **1 an**



RVP351

Nous consulter

Garantie **1 an**

Platines



Platines Faible Puissance Pied de Mât

Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T/MAIH				
EGS350 HPI-T250W LV	168043 00	4 Sem	261,00	-
EGS350 HPI-T400W LV	168081 00	4 Sem	289,00	-
EGS350 2xHPI-T400W LV	848839 00	4 Sem	642,00	-
Pour lampes Sodium Haute Pression				
EGS350 SON-I-70W LV	243993 99	4 Sem	213,00	-
EGS350 SON-T70W LV	848815 00	4 Sem	207,00	-
EGS350 SON-T100W LV	168685 00	4 Sem	231,00	-
EGS350 SON-T150W LV	168524 00	4 Sem	252,00	-
EGS350 SON-T250W LV	168661 00	4 Sem	302,00	-
EGS350 SON-T400W LV	168364 00	4 Sem	348,00	-
EGS350 2xSON-T150W LV	848822 00	4 Sem	598,00	-
EGS350 2xSON-T250W LV	168708 00	4 Sem	659,00	-
EGS350 2xSON-T400W LV	168722 00	4 Sem	821,00	-



Platines Faible Puissance Coffret

Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Pour lampes Iodures Métalliques CDM/Apache - HPI-T/MAIH				
EGS350 HPI-T250W WV	167985 00	4 Sem	254,00	-
EGS350 HPI-T400W WV	168388 00	4 Sem	309,00	-
Pour lampes Sodium Haute Pression				
EGS350 SON-I-70W WV	168609 00	4 Sem	220,00	-
EGS350 SON-T100W WV	168128 00	4 Sem	262,00	-
EGS350 SON-T150W WV	267180 00	4 Sem	290,00	-
EGS350 SON-T250W WV	168005 00	4 Sem	308,00	-
EGS350 SON-T400W WV	168401 00	4 Sem	367,00	-



Platines Forte Puissance Electronique

Catégorie Remise **D**Garantie **1 an**

Compatibles des projecteurs MVF403 électronique 1000 W / MVF404 électronique 2000 W, voir page 27.

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Platine pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE 2000 W - Amorçage électronique série (ESI = amorçeur électronique sur le projecteur)				
ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V	601044 00	Consult	3179,00	-
Platine pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA 1000 W - Amorçage électronique série (ESI = amorçeur électronique sur le projecteur)				
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V	601037 00	Consult	3179,00	-
Le Kit ECM330 ESI (version kit de rétrofit platine appareillage électronique IP20) est fourni avec la platine appareillage ECM330 et l'amorçeur électronique ESI, pour installation de projecteur MVF404 2000 W existante				
ECM330 MHN-SEH2000W 277-480V ESI KIT	601068 00	Consult	4032,00	-
Le Kit ECM330 ESI (version kit de rétrofit platine appareillage électronique IP20) est fourni avec la platine appareillage ECM330 et l'amorçeur électronique ESI, pour installation de projecteur MVF403 1000 W existante				
ECM330 MHN-LA1000W 220-480V ESI KIT	601051 00	Consult	3905,00	-



Platines Forte Puissance Pied de Mât

Catégorie Remise **D**Garantie **1 an**

Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T - Amorçage parallèle (PA = amorçeur sur la platine) - Fusible				
ECB330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU	062660 00	4 Sem	571,00	-
ECB330 HPI-T1000W 230-240V PA FU	062646 00	4 Sem	494,00	-
ECB330 HPI-T2000W 380-415V PA FU	062684 00	4 Sem	644,00	-
Pour lampes Sodium Haute Pression - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 SON-T600W 230-240V FU	062561 00	4 Sem	385,00	-
ECB330 2xSON-T400W 230-240V FU	062622 00	4 Sem	538,00	-
ECB330 2xSON-T600W 230-240V FU	062608 00	4 Sem	602,00	-
ECB330 SON-T1000W 230-240V FU	062585 00	4 Sem	515,00	-

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-FC - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 MHN-FC1000W 230-240V FU	062707 00	4 Sem	515,00	-
ECB330 MHN-FC2000W 360-415V FU	062721 00	4 Sem	619,00	-
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 MHN-LA1000W 230-240V FU	062745 00	4 Sem	515,00	-
ECB330 MHN-LA2000W 360-415V FU	062769 00	<1Sem	619,00	-
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECB330 MHN-SE2000W 380-430V FU	062783 00	4 Sem	644,00	-
ECB330 MHN-SA2000W 380-430V FU	068822 00	4 Sem	644,00	-



Platines Forte Puissance intégrées dans coffret IP65

Catégorie Remise **D**Garantie **1 an**


Les codes ci-dessous sont uniquement compatibles avec les projecteurs (série) associés de ce barème. Pour le remplacement des platines d'anciennes installations (semi-parallèle), essentiellement MHN-FC/ MHN-LA 1000W et SON-T : nous consulter.

Désignation	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Pour lampes Iodures Métalliques HPI-T - Amorçage parallèle (PA = amorçeur sur la platine) - Fusible				
ECP330 2xHPI-TP400W 230-240V PA FU	062905 00	4 Sem	873,00	-
ECP330 HPI-T1000W 230-240V PA FU	062882 00	4 Sem	724,00	-
ECP330 HPI-T2000W 380-415V PA FU	062929 00	4 Sem	872,00	-
Pour lampes Sodium Haute Pression - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 SON-T600W 230-240V FU	062806 00	4 Sem	689,00	-
ECP330 2xSON-T400W 230-240V FU	062868 00	4 Sem	840,00	-
ECP330 2xSON-T600W 230-240V FU	062844 00	4 Sem	905,00	-
ECP330 SON-T1000W 230-240V FU	062820 00	4 Sem	745,00	-
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-FC - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-FC1000W 230-240V FU	062943 00	4 Sem	745,00	-
ECP330 MHN-FC2000W 360-415V FU	062967 00	4 Sem	849,00	-
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-LA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-LA1000W 230-240V FU	062981 00	4 Sem	745,00	-
ECP330 MHN-LA2000W 360-415V FU	063001 00	4 Sem	849,00	-
Pour lampes Iodures Métalliques MHN-SE/SA - Amorçage série (SI = amorçeur sur le projecteur) - Fusible				
ECP330 MHN-SE2000W 380-430V FU	063025 00	4 Sem	873,00	-
ECP330 MHN-SA2000W 380-430V FU	068846 00	4 Sem	873,00	-

Lignes non dédiées

- 

Ligne Comores Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Fidji Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne KC Garantie 1 an
Ensembles composés de crosse KC (1 feu, 2 feux et console murale)
 Nous consulter
- 


Ligne Feroe Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Mayotte Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Batio Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Salvador Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Sao Paulo Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Azur Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Caravelle Low Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Nuance Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter
- 

Ligne Plaisance Garantie 1 an
Ensembles composés d'un mât et d'une crosse (1 feu, 2 feux, applique mât et console murale)
 Nous consulter

Mâts Aluminium

- 

Mâts Aluminium Garantie 1 an
Mâts Tubulaires, Etagés, Cylindro coniques ou fluoformés, thermolaqués pour lanterne en Top
 Nous consulter

Mâts Acier

- 

Mâts Acier Garantie 1 an
Mâts Tubulaires, Etagés, Octo-coniques, Cylindro-coniques, thermolaqués pour lanterne en top ; autres configurations : nous consulter
 Nous consulter

Iodures métalliques brûleur quartz

MASTER MHN-SA
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Appareillage alimenté en 230V

1800W/956 (P)SFC 230V	155 000	A+	1	200754 00	Consult	1053,72	0,20
1800W/956 X830R 230V	155 000	A+	1	201065 00	Consult	1053,72	0,20

Appareillage alimenté en 400V

1800W/956 (P)SFC 400V	160 000	A+	1	200761 00	Consult	1053,72	0,20
2000W/956 400V XW HO	226 000	A+	1	241836 00	Consult	1053,72	0,20

MASTER MHN-SE
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

2000W/956 GX22 400V HO	220 000	A+	1	928778 00	Consult	1140,87	0,20
------------------------	---------	----	---	-----------	---------	----------------	-------------

MASTER MHN-LA
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Appareillage alimenté en 230V

1000W/842 X528/C 230V	100 000	A+	1	200785 00	Consult	700,57	0,20
1000W/956 X528/C 230V	90 000	A+	1	200778 00	Consult	700,57	0,20

Appareillage alimenté en 400V

2000W/842 X528/C 400V	220 000	A+	1	200747 00	Consult	718,89	0,20
2000W/956 X528/C 400V	190 000	A+	1	200730 00	Consult	718,89	0,20

MASTER MHN-FC
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------


Appareillage alimenté en 230V

1000W/740 230V XW	93 000	A+	1	214249 00	Consult	586,16	0,20
-------------------	--------	----	---	-----------	---------	---------------	-------------

Appareillage alimenté en 400V

2000W/740 400V XW	210 000	A+	1	213495 00	Consult	659,43	0,20
-------------------	---------	----	---	-----------	---------	---------------	-------------

MASTER MHN-SB
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

2000W/956 400V HO	220 000	A+	1	928600 00	Consult	581,86	0,20
-------------------	---------	----	---	-----------	---------	---------------	-------------

HPI-T
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Appareillage alimenté en 230V

1000W/543 E40 220V	85 000	A+	4	183736 45	Consult	336,42	0,20
2000W/646 E40 220V	189 000	A+	4	183767 45	Consult	504,64	0,20

Appareillage alimenté en 380V

2000W/542 E40 380V	210 000	A+	4	202352 45	Consult	436,14	0,20
--------------------	---------	----	---	-----------	---------	---------------	-------------

Iodures métalliques brûleur céramique

MASTERColour CDM-E/T Eco MW
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Ovoïde sur appareillage Sodium

230W/842 E40	28 000	A+	12	596647 00	Consult	150,00	0,20
360W/842 E40	41 000	A+	12	595688 00	Consult	150,00	0,20

Tubulaire sur appareillage Sodium

230W/842 E40	28 000	A+	12	596814 00	Consult	143,75	0,20
360W/842 E40	44 000	A+	12	646106 00	Consult	143,75	0,20

Ovoïde sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)

230W/842 E40	21 000	A+	12	596647 00	Consult	150,00	0,20
360W/842 E40	34 000	A+	12	595688 00	Consult	150,00	0,20

Tubulaire sur appareillage Mercure + Amorceur (Iodure)

230W/842 E40	22 000	A+	12	596814 00	Consult	143,75	0,20
360W/842 E40	37 000	A+	12	646106 00	Consult	143,75	0,20

MASTERColour CDM-T Elite MW
Catégorie Remise **G** Garantie **2 ans**



Désignation	Flux système (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	-------------------	----	------	-------	-----------	-------

Version classique

210W/930 PGZ18	12 139508 00	Consult	218,76	0,20
315W/930 PGZ18	12 548010 00	Consult	256,11	0,20
210W/942 PGZ18	12 139522 00	Consult	218,76	0,20
315W/942 PGZ18	12 548034 00	Consult	256,11	0,20

Version protégée

210W/930 PGZX18	12 139546 00	Consult	262,76	0,20
315W/942 PGZX18	12 139607 00	Consult	294,92	0,20

MASTER CosmoWhite CPO-TW
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra (2800K)

45W/728 PGZ12	4 950	A+	12	150015 00	Consult	118,37	0,20
60W/728 PGZ12	7 200	A+	12	208514 15	Consult	118,37	0,20
90W/728 PGZ12	10 800	A+	12	211217 15	Consult	137,30	0,20
140W/728 PGZ12	17 600	A+	12	208538 15	Consult	137,30	0,20

MASTER Cosmopolis CPO-TT
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

MASTER CosmoWhite CPO-TT Xtra

45W/628 E27	4 650	A+	12	691716 00	Consult	118,37	0,20
60W/628 E27	7 090	A+	12	690344 00	Consult	118,37	0,20
90W/628 E40	10 000	A+	12	681151 00	Consult	137,30	0,20
140W/628 E40	16 800	A+	12	690320 00	Consult	137,30	0,20
210W/830 E40	23 560	A+	12	471517 00	Consult	178,50	0,20

MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

2800K

50W/828 E27	5 500	A+	12	185611 00	Consult	66,48	0,20
70W/828 E27	7 500	A+	12	120308 00	Consult	66,48	0,20
100W/828 E40	10 500	A+	12	120322 00	Consult	86,17	0,20
150W/828 E40	16 500	A+	12	120346 00	Consult	86,17	0,20
250W/828 E40	28 300	A+	12	121978 00	Consult	135,51	0,20



MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W/828 E27	5 150	A+	24	185635 00	Consult	66,48	0,20
70W/828 E27	7 230	A+	24	158752 00	Consult	66,48	0,20
100W/828 E40	9 400	A+	12	158776 00	Consult	82,57	0,20
150W/828 E40	15 100	A+	12	158813 00	Consult	82,57	0,20

Sodium haute pression



MASTER SON-T APIA Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **2 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W E27	4 700	A+	12	933581 00	Consult	48,71	0,20
70W E27	7 300	A+	12	922905 00	Consult	48,71	0,20
100W E40	10 700	A+	12	923230 00	Consult	49,88	0,20
150W E40	18 000	A+	12	927337 00	Consult	58,04	0,20
250W E40	33 300	A+	12	927375 00	Consult	69,64	0,20
400W E40	57 000	A++	12	927412 00	Consult	91,67	0,20



MASTER SON APIA Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **2 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W E27	3 900	A+	24	928136 00	Consult	43,89	0,20
70W E27	6 200	A+	24	928174 00	Consult	43,89	0,20
100W E40	10 000	A+	12	927436 00	Consult	51,01	0,20
150W E40	17 500	A+	12	927450 00	Consult	61,22	0,20



MASTER SON-T PIA Plus

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W/220 E27	4 400	A+	12	192653 15	Consult	30,86	0,20
70W/220 E27	6 600	A+	12	192660 15	Consult	30,86	0,20
100W/220 E40	10 700	A+	12	192301 15	Consult	31,59	0,20
150W/220 E40	17 700	A+	12	192295 15	Consult	36,76	0,20
250W/220 E40	33 000	A+	12	179876 15	Consult	44,11	0,20
400W/220 E40	55 800	A++	12	179883 15	Consult	58,05	0,20
600W/220 E40	90 000	A++	12	197429 15	Consult	174,51	0,20



MASTER SON PIA Plus

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Amorceur interne

70W/200 I E27	5 900	A+	24	204264 30	Consult	31,44	0,20
---------------	-------	----	----	-----------	---------	--------------	-------------

Amorceur externe

50W/220 E27	3 900	A+	24	180388 00	Consult	31,44	0,20
70W/220 E27	5 900	A+	24	180401 00	Consult	31,44	0,20
100W/220 E40	10 000	A+	12	182258 15	Consult	32,23	0,20
150W/220 E40	16 100	A+	12	182289 15	Consult	38,76	0,20
250W/220 E40	30 900	A+	12	193445 15	Consult	45,42	0,20
400W/220 E40	55 400	A++	12	193452 15	Consult	59,21	0,20



SON-T

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
1000W/220 E40	130 000	A++	4	184122 45	Consult	250,48	0,20



MASTER Agro

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
400W E40	57 000	A+	12	707505 15	Consult	133,76	0,20



MASTER GreenPower

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Appareillage alimenté en 230V

CG T 400W E40	58 500	A+	54	231776 00	Consult	140,30	0,20
CG T 600W E40	88 000	A++	54	231875 00	Consult	249,89	0,20

Appareillage alimenté en 400V

600W 400V E40	87 500	A++	54	232964 00	Consult	261,26	0,20
---------------	--------	-----	----	-----------	---------	---------------	-------------

Sodium basse pression



MASTER SOX PSG

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
35W BY22d	4 700	A+	12	599766 15	Consult	146,14	0,20
55W BY22d	8 000	A++	12	599643 15	Consult	149,12	0,20



MASTER SOX-E

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
18W BY22d	1 800	A+	12	192806 15	Consult	175,09	0,20
26W BY22d	3 600	A++	12	179746 15	Consult	128,81	0,20
36W BY22d	6 200	A++	12	179760 15	Consult	136,85	0,20
66W BY22d	11 200	A++	12	179784 15	Consult	158,96	0,20
91W BY22d	17 500	A++	12	179807 15	Consult	199,24	0,20
131W BY22d	26 200	A++	6	179821 10	Consult	338,12	0,20



SOX

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
35W BY22d	4 800	A+	12	179739 15	Consult	118,73	0,20
55W BY22d	8 100	A++	12	179753 15	Consult	120,75	0,20
90W BY22d	14 000	A++	12	179777 15	Consult	136,85	0,20
135W BY22d	22 600	A++	12	179791 15	Consult	193,18	0,20
180W BY22d	32 000	A++	6	179814 10	Consult	271,67	0,20

MASTERColour



MASTERColour CDM-T Elite

Catégorie Remise **G**

Garantie **2 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

20W/830 G12	1 800	A+	12	871562 00	Consult	69,99	0,20
-------------	-------	----	----	-----------	---------	--------------	-------------

Teinte 930

35W/930 G12	4 000	A+	12	911374 00	Consult	69,99	0,20
50W/930 G12	5 400	A+	12	930603 00	Consult	69,99	0,20
70W/930 G12	7 800	A+	12	911411 00	Consult	69,99	0,20
100W/930 G12	11 000	A+	12	871692 00	Consult	72,51	0,20
150W/930 G12	15 000	A+	12	213129 15	Consult	79,77	0,20

Teinte 942

35W/942 G12	3 800	A+	12	163640 00	Consult	69,99	0,20
50W/942 G12	5 000	A+	12	201595 00	Consult	69,99	0,20
70W/942 G12	7 500	A+	12	163626 00	Consult	69,99	0,20
100W/942 G12	10 500	A+	12	231783 00	Consult	72,51	0,20



MASTERColour CDM-T

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

150W/830 G12	14 000	A+	12	197801 15	Consult	79,77	0,20
250W/830 G12	23 000	A+	12	208019 15	Consult	244,78	0,20

Teinte 942

150W/942 G12	12 700	A+	12	200051 15	Consult	79,77	0,20
250W/942 G12	23 000	A+	12	211125 15	Consult	244,78	0,20



MASTERColour CDM-TC Elite

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

20W/830 G8.5	1 800	A+	12	871586 00	Consult	68,47	0,20
--------------	-------	----	----	-----------	---------	--------------	-------------

Teinte 930

35W/930 G8.5	4 000	A+	12	911497 00	Consult	68,47	0,20
50W/930 G8.5	5 400	A+	12	930627 00	Consult	68,47	0,20
70W/930 G8.5	7 800	A+	12	911534 00	Consult	68,47	0,20

Teinte 942

35W/942 G8.5	3 800	A+	12	163664 00	Consult	68,47	0,20
70W/942 G8.5	7 450	A+	12	163688 00	Consult	68,47	0,20



MASTERColour CDM-Tm

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boîte 1 lampe cûlot PGJ5 3000K

20W/830 PGJ5	1 650	A+	12	207517 15	Consult	103,23	0,20
35W/930 PGJ5	3 000	A+	12	211491 15	Consult	103,23	0,20

Ensemble lampe et douille PGJ5 3000K

35W/930 PGJ5 KIT	3 000	A+	12	212924 15	Consult	116,73	0,20
------------------	-------	----	----	-----------	---------	---------------	-------------

Boîte 1 lampe cûlot GU 6.5 3000K

20W/830 GU6.5 Elite	1 800	A+	12	890839 00	Consult	101,71	0,20
35W/930 GU6.5 Elite	3 900	A+	12	153825 00	Consult	107,28	0,20



MASTERColour CDM-TP

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

70W/830 PG12-2	6 000	A+	12	201270 15	Consult	168,05	0,20
150W/830 PGX12-2	12 800	A+	12	201256 15	Consult	168,05	0,20

Teinte 842/942

70W/842 PG12-2	5 600	A+	12	201133 15	Consult	168,05	0,20
150W/942 PGX12-2	12 000	A+	12	201119 15	Consult	168,05	0,20



MASTERColour CDM-TD

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

70W/830 RX7s	6 000	A+	12	197825 15	Consult	57,30	0,20
150W/830 RX7s	13 250	A+	12	197849 15	Consult	57,91	0,20

Teinte 942

70W/942 RX7s	5 600	A+	12	200020 15	Consult	57,30	0,20
150W/942 RX7s	13 750	A+	12	200259 15	Consult	57,91	0,20



MASTERColour CDM-R III Elite

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	----------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 930

35W/930 GX8.5 10D	1 350	27 000	B	6	689188 00	Consult	130,65	0,20
35W/930 GX8.5 24D	1 750	8 500	A	6	689447 00	Consult	130,65	0,20
35W/930 GX8.5 40D	1 750	4 500	A	6	689522 00	Consult	130,65	0,20
70W/930 GX8.5 10D	2 750	61 000	B	6	689621 00	Consult	130,65	0,20
70W/930 GX8.5 24D	3 550	16 000	A	6	689706 00	Consult	130,65	0,20
70W/930 GX8.5 40D	3 550	8 500	A	6	689782 00	Consult	130,65	0,20



MASTERColour CDM-R III

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	----------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 830

20W/830 GX8.5 24D	800	4 500	B	6	209511 10	Consult	118,77	0,20
-------------------	-----	-------	---	---	-----------	---------	---------------	-------------

Teinte 942

35W/942 GX8.5 24D	1 350	8 500	B	6	213877 10	Consult	118,77	0,20
35W/942 GX8.5 40D	1 350	4 000	B	6	213891 10	Consult	118,77	0,20
70W/942 GX8.5 24D	2 850	15 000	B	6	213938 10	Consult	118,77	0,20
70W/942 GX8.5 40D	2 850	9 000	B	6	213952 10	Consult	118,77	0,20



MASTERColour CDM-R Elite

Catégorie Remise **G**

Garantie **2 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	----------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

PAR 20 930

35W/930 E27 PAR20 10D	2 100	29 000	A	12	651550 00	Consult	115,07	0,20
35W/930 E27 PAR20 30D	2 100	5 600	A	12	651574 00	Consult	115,07	0,20

PAR 30 930

35W/930 E27 PAR30L 10D	2 400	56 000	A	6	241928 00	Consult	115,07	0,20
35W/930 E27 PAR30L 30D	2 700	8 200	A	6	241942 00	Consult	115,07	0,20
70W/930 E27 PAR30L 10D	5 100	74 500	A	6	241867 00	Consult	115,07	0,20
70W/930 E27 PAR30L 30D	5 300	15 000	A	6	241881 00	Consult	115,07	0,20
70W/930 E27 PAR30L 40D	5 300	10 300	A	6	241904 00	Consult	115,07	0,20

PAR 20 942

35W/942 E27 PAR20 30D	2 300	5 300	A	12	651512 00	Consult	115,07	0,20
-----------------------	-------	-------	---	----	-----------	---------	---------------	-------------

PAR 30 942

70W/942 E27 PAR30L 10D	5 050	75 000	A	6	651659 00	Consult	115,07	0,20
70W/942 E27 PAR30L 30D	5 200	15 000	A	6	651673 00	Consult	115,07	0,20
70W/942 E27 PAR30L 40D	5 200	10 300	A	6	651697 00	Consult	115,07	0,20



MASTERColour CDM-Rm Elite

Catégorie Remise **G**

Garantie **2 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Teinte 830								
20W/830 GX10 MR16 10D	1 050	13 500	A	12	202745 00	Consult	101,26	0,20
20W/830 GX10 MR16 25D	1 050	4 500	A	12	203018 00	Consult	101,26	0,20
20W/830 GX10 MR16 40D	1 050	2 100	A	12	203032 00	Consult	101,26	0,20
MASTER CDM-Rm Elite 35W 930								
35W/930 GX10 MR16 10D	2 150	20 000	A	12	162964 00	Consult	108,09	0,20
35W/930 GX10 MR16 25D	2 150	8 500	A	12	163008 00	Consult	108,09	0,20
35W/930 GX10 MR16 40D	2 150	4 400	A	12	163060 00	Consult	108,09	0,20
MASTER CDM-Rm Elite 35W 942								
35W/942 GX10 MR16 25D	2 250	7 200	A	12	691792 00	Consult	108,09	0,20

Sodium blanc



MASTER SDW-TG Mini White SON

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W/825 GX12-1	2 400	B	12	203236 15	Consult	147,72	0,20
100W/825 GX12-1	4 900	B	12	202338 15	Consult	159,10	0,20



MASTER SDW-T White SON

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
35W/825 PG12-1	1 300	B	12	734020 15	Consult	138,23	0,20
50W/825 PG12-1	2 300	B	12	734037 15	Consult	138,23	0,20
100W/825 PG12-1	5 000	B	12	734044 15	Consult	135,59	0,20

Iodures métalliques



MHN/W-TD

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Teinte 830							
70W/730 RX7s	6 200	A+	12	215301 00	Consult	50,06	0,20
150W/730 RX7s	13 800	A+	12	215349 00	Consult	50,06	0,20
Teinte 842							
70W/842 RX7s	5 700	A	12	215325 00	Consult	50,06	0,20
150W/842 RX7s	12 900	A+	12	215363 00	Consult	50,06	0,20
250W/842 FC2	20 000	A+	12	734006 15	Consult	121,35	0,20

TL5



MASTER TL5 HE Eco

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Emballage individuel – Etui 1 lampe							
13=14W/840	1 150	A+	40	908060 01	Consult	10,45	0,20
13=14W/865	1 075	A+	40	908084 01	Consult	10,45	0,20
19=21W/840	1 800	A+	40	918144 01	Consult	12,36	0,20
25=28W/840	2 600	A+	40	908206 01	Consult	12,36	0,20
32=35W/840	3 250	A+	40	908268 01	Consult	12,36	0,20

Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Emballage vrac – Spécial maintenance							
13=14W/830	1 150	A+	40	880816 00	Consult	10,45	0,20
13=14W/840	1 150	A+	40	880830 00	Consult	10,45	0,20
25=28W/830	2 600	A+	40	825886 00	Consult	12,36	0,20
25=28W/840	2 600	A+	40	825893 00	Consult	12,36	0,20
32=35W/830	3 250	A+	40	825923 00	Consult	12,36	0,20
32=35W/840	3 250	A+	40	825930 00	Consult	12,36	0,20



MASTER TL5 HE

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	---------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Emballage individuel - Etui 1 lampe							
14W/827	1 250	A+	40	641021 55	Consult	8,12	0,20
14W/830	1 250	A+	20	639387 05	Consult	8,12	0,20
14W/840	1 250	A+	20	639400 05	Consult	8,12	0,20
14W/865	1 150	A+	40	710093 55	Consult	8,12	0,20
21W/827	1 900	A+	40	643209 55	Consult	8,58	0,20
21W/830	1 900	A+	20	639424 05	Consult	8,58	0,20
21W/840	1 900	A+	20	639448 05	Consult	8,58	0,20
21W/865	1 750	A+	40	710116 55	Consult	8,58	0,20
28W/827	2 600	A+	40	643223 55	Consult	9,00	0,20
28W/830	2 600	A+	20	639462 05	Consult	9,00	0,20
28W/840	2 600	A+	20	639486 05	Consult	9,00	0,20
28W/865	2 400	A+	40	710154 55	Consult	9,00	0,20
35W/827	3 300	A+	40	643247 55	Consult	9,84	0,20
35W/830	3 300	A+	20	639509 05	Consult	9,84	0,20
35W/840	3 300	A+	20	639523 05	Consult	9,84	0,20
35W/865	3 100	A+	40	710185 55	Consult	9,84	0,20

Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Emballage vrac - Spécial maintenance							
14W/830	1 200	A+	40	610638 55	Consult	8,12	0,20
14W/840	1 200	A+	40	610669 55	Consult	8,12	0,20
21W/830	1 900	A+	40	610706 55	Consult	8,58	0,20
21W/840	1 900	A+	40	610720 55	Consult	8,58	0,20
28W/830	2 600	A+	40	610812 55	Consult	9,00	0,20
28W/840	2 600	A+	40	610904 55	Consult	9,00	0,20
28W/865	2 400	A+	40	610928 55	Consult	9,00	0,20
35W/830	3 300	A+	40	611031 55	Consult	9,84	0,20
35W/840	3 300	A+	40	611055 55	Consult	9,84	0,20



MASTER TL5 HE HO Secura

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	---------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MASTER TL5 HO Secura - Emballage spécial maintenance, tube sans étui							
49W/840	4 250	A+	40	952271 55	Consult	40,29	0,20
54W/840	4 450	A+	40	952318 55	Consult	39,19	0,20
80W/840	6 550	A	40	952356 55	Consult	43,23	0,20



MASTER TL5 HO Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **5 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
49W/840	4 300	A+	20	262530 05	Consult	42,89	0,20
54W/840	4 400	A+	20	263520 05	Consult	38,70	0,20
80W/840	6 150	A	20	263032 05	Consult	55,47	0,20

Gestion/Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

MASTER TL5 HO Eco

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	---------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Emballage individuel - Etui 1 lampe

20=24W/840	1 650	A+	40	908145 01	Consult	12,21	0,20
34=39W/840	3 250	A+	40	918083 01	Consult	14,24	0,20
45=49W/840	4 100	A+	40	908404 01	Consult	14,24	0,20
50=54W/840	4 400	A+	40	908343 01	Consult	14,24	0,20
73=80W/840	6 550	A+	40	908466 01	Consult	23,55	0,20


Emballage vrac - Spécial maintenance

20=24W/830	1 650	A+	40	880847 00	Consult	12,21	0,20
20=24W/840	1 650	A+	40	880861 00	Consult	12,21	0,20
45=49W/830	4 100	A+	40	825947 00	Consult	14,24	0,20
45=49W/840	4 100	A+	40	825954 00	Consult	14,24	0,20
50=54W/830	4 400	A+	40	825909 00	Consult	14,24	0,20
50=54W/840	4 400	A+	40	825916 00	Consult	14,24	0,20
73=80W/830	6 550	A+	40	825961 00	Consult	23,55	0,20
73=80W/840	6 550	A+	40	825978 00	Consult	23,55	0,20

MASTER TL5 HO

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	---------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Emballage individuel - Etui 1 lampe

24W/830	1 750	A	40	639585 55	Consult	8,53	0,20
24W/840	1 750	A	20	639608 05	Consult	8,53	0,20
24W/865	1 650	A	40	643933 55	Consult	8,53	0,20
39W/830	3 100	A+	40	639622 55	Consult	9,00	0,20
39W/840	3 100	A+	20	639646 05	Consult	9,00	0,20
39W/865	2 900	A	40	643872 55	Consult	9,00	0,20
49W/830	4 375	A+	20	639547 05	Consult	10,06	0,20
49W/840	4 375	A+	20	639561 05	Consult	10,06	0,20
49W/865	4 100	A+	40	643896 55	Consult	10,06	0,20
54W/830	4 450	A+	20	643162 05	Consult	9,21	0,20
54W/840	4 450	A+	20	643186 05	Consult	9,21	0,20
54W/865	4 250	A	40	643919 55	Consult	9,21	0,20
80W/840	6 550	A	20	710451 05	Consult	13,58	0,20

Emballage Vrac - Spécial maintenance

24W/830	1 750	A	40	636980 55	Consult	8,53	0,20
24W/840	1 750	A	40	637048 55	Consult	8,53	0,20
39W/840	3 100	A+	40	637222 55	Consult	9,00	0,20
49W/830	4 375	A+	40	637529 55	Consult	10,06	0,20
49W/840	4 375	A+	40	637581 55	Consult	10,06	0,20
54W/830	4 450	A+	40	637345 55	Consult	9,21	0,20
54W/840	4 450	A+	40	637406 55	Consult	9,21	0,20
80W/830	6 550	A	40	644367 55	Consult	13,58	0,20
80W/840	6 550	A	40	644381 55	Consult	13,58	0,20

MASTER TL5 Circulaire

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	---------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boîte 1 lampe

22W/827	1 800	A	10	642196 25	Consult	35,33	0,20
22W/830	1 800	A	10	640956 25	Consult	35,33	0,20
22W/840	1 800	A	10	642219 25	Consult	35,33	0,20
40W/827	3 300	A	10	642752 25	Consult	39,02	0,20
40W/830	3 300	A	10	640970 25	Consult	39,02	0,20
40W/840	3 300	A	10	642233 25	Consult	39,02	0,20
55W/830	4 200	A	10	642790 25	Consult	48,55	0,20
55W/840	4 200	A	10	642516 25	Consult	48,55	0,20
60W/830	5 000	A	10	642592 25	Consult	48,55	0,20
60W/840	5 000	A	10	642615 25	Consult	48,55	0,20

TL-D

MASTER TL-D Xtra/Xtreme

Catégorie Remise **F**

Garantie **5 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Xtra

18W/830	1 350	A	25	544988 40	Consult	23,29	0,20
18W/840	1 350	A	25	558626 40	Consult	23,29	0,20
36W/830	3 350	A	25	558718 40	Consult	23,99	0,20
36W/840	3 350	A	25	558763 40	Consult	23,99	0,20
58W/830	5 150	A	25	558886 40	Consult	25,07	0,20
58W/840	5 100	A	25	558909 40	Consult	25,07	0,20
58W/865	5 100	A	25	892850 40	Consult	25,07	0,20

Xtreme

18W/830	1 350	A	25	544926 40	Consult	40,72	0,20
18W/840	1 350	A	25	544964 40	Consult	40,72	0,20
36W/830	3 350	A	25	558664 40	Consult	42,06	0,20
36W/840	3 350	A	25	558688 40	Consult	42,06	0,20
36W/865	3 200	A	25	892775 40	Consult	42,06	0,20
58W/830	5 150	A	25	558824 40	Consult	43,33	0,20
58W/840	5 150	A	25	558862 40	Consult	43,33	0,20
58W/865	5 100	A	25	892799 40	Consult	43,33	0,20

MASTER TL-D Xtra/Xtreme Secura

Catégorie Remise **G**

Garantie **5 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Xtreme Secura

36W/840	3 150	A	25	889799 40	Consult	76,52	0,20
58W/840	5 000	A	25	889874 40	Consult	83,95	0,20

MASTER TL-D Eco

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

16W/830	1 300	A	25	268570 40	Consult	13,36	0,20
16W/840	1 300	A	25	268617 40	Consult	13,36	0,20
16W/865	1 225	A	25	268716 40	Consult	13,36	0,20
32W/830	3 000	A	25	264589 40	Consult	13,95	0,20
32W/840	3 000	A	25	264626 40	Consult	13,95	0,20
32W/865	2 850	A	25	264640 40	Consult	13,95	0,20
51W/830	4 800	A	25	264664 40	Consult	14,93	0,20
51W/840	4 800	A	25	264701 40	Consult	14,93	0,20
51W/865	4 470	A	25	264725 40	Consult	14,93	0,20

MASTER TL-D Super 80

Catégorie Remise **E**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Etui 1 lampe

18W/827	1 350	A	25	631626 40	Consult	7,44	0,20
18W/830	1 350	A	25	631657 40	Consult	7,44	0,20
18W/840	1 350	A	25	631718 40	Consult	7,44	0,20
18W/865	1 300	A	25	631770 40	Consult	7,44	0,20
36W/827	3 350	A	25	631923 40	Consult	8,43	0,20
36W/830	3 350	A	25	631954 40	Consult	8,43	0,20
36W/840	3 350	A	25	632012 40	Consult	8,43	0,20
36W/865	3 250	A	25	632074 40	Consult	8,43	0,20
58W/827	5 200	A	25	632104 40	Consult	9,37	0,20
58W/830	5 200	A	25	632135 40	Consult	9,37	0,20
58W/840	5 200	A	25	632197 40	Consult	9,37	0,20
58W/865	5 000	A	25	632258 40	Consult	9,37	0,20

MASTER TL-D Super 80 Emballage spécial

Catégorie Remise **E**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Emballage spécial maintenance, tube sans étui

18W/830	1 350	A	25	610546 40	Consult	7,44	0,20
18W/840	1 350	A	25	610126 40	Consult	7,44	0,20
36W/830	3 350	A	25	610171 40	Consult	8,43	0,20
36W/840	3 350	A	25	610188 40	Consult	8,43	0,20
58W/830	5 200	A	25	610195 40	Consult	9,37	0,20
58W/840	5 200	A	25	610294 40	Consult	9,37	0,20

MASTER TL-D Super 80 Puissances rares

Catégorie Remise **E**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Etui 1 lampe

15W/827	1 000	B	25	702784 40	Consult	19,11	0,20
15W/830	1 000	B	25	702791 40	Consult	19,11	0,20
15W/840	1 000	B	25	702807 40	Consult	19,11	0,20
23W/840	2 050	A	25	558701 40	Consult	24,08	0,20
30W/827	2 400	A	25	631800 40	Consult	19,06	0,20
30W/830	2 400	A	25	631831 40	Consult	19,06	0,20
30W/840	2 400	A	25	631862 40	Consult	19,06	0,20
30W/865	2 300	A	25	631893 40	Consult	19,06	0,20
36W/830 1m	3 100	A	25	558749 40	Consult	23,06	0,20
36W/840 1m	3 100	A	25	558770 40	Consult	23,06	0,20
38W/830	3 350	A	25	558800 40	Consult	20,81	0,20
38W/840	3 350	A	25	558831 40	Consult	20,81	0,20

MASTER TL-D Spécial Commerce

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Ambiance blanche avec IRC de 74

18W/79	740	B	25	706218 40	Consult	23,72	0,20
30W/79	1 300	B	25	706249 40	Consult	28,81	0,20
36W/79	1 600	B	25	706225 40	Consult	24,77	0,20
58W/79	2 800	B	25	706232 40	Consult	30,03	0,20

MASTER TL-D 90 De Luxe

Catégorie Remise **F**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Etui 1 lampe

18W/930	1 100	B	10	888372 25	Consult	13,55	0,20
18W/940	1 200	B	10	888396 25	Consult	13,55	0,20
18W/965	1 150	B	10	888464 25	Consult	13,55	0,20
36W/930	2 700	A	10	888563 25	Consult	14,61	0,20
36W/940	2 800	A	10	888587 25	Consult	14,61	0,20
36W/965	2 800	A	10	888624 25	Consult	14,61	0,20
58W/930	4 350	A	10	888679 25	Consult	17,51	0,20
58W/940	4 600	A	10	888693 25	Consult	17,51	0,20
58W/965	4 550	A	10	888730 25	Consult	17,51	0,20

MASTER TL-D 90 Graphica

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Etui 1 lampe

18W/965	870	B	10	888525 25	Consult	20,18	0,20
36W/965	2 100	B	10	888365 25	Consult	22,07	0,20
58W/965	3 350	B	10	888778 25	Consult	26,17	0,20

TL et TL Mini

TL Mini

Catégorie Remise **E**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Super 80 - Etui 1 lampe

8W/827	470	A	250	704740 27	Consult	11,72	0,20
8W/830	470	A	250	716385 27	Consult	11,72	0,20
8W/840	470	A	250	716422 27	Consult	11,72	0,20
13W/827	1 000	A	250	704764 27	Consult	11,72	0,20
13W/830	1 000	A	250	716811 27	Consult	11,72	0,20
13W/840	1 000	A	250	716859 27	Consult	11,72	0,20

Standard - Etui 1 lampe

4W/33-640	140	B	250	615688 27	Consult	8,88	0,20
6W/33-640	260	B	250	715838 27	Consult	8,88	0,20
8W/33-640	410	A	250	704733 27	Consult	8,88	0,20
8W/54-765	340	A	250	716286 27	Consult	8,88	0,20
13W/33-640	930	A	250	704757 27	Consult	8,88	0,20
13W/54-765	740	A	250	716712 27	Consult	8,88	0,20

MASTER TL-E Circulaire Super 80

Catégorie Remise **E**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boîte 1 lampe

32W/830	2 300	A	12	559678 15	Consult	45,85	0,20
32W/840	2 300	A	12	559685 15	Consult	45,85	0,20
40W/830	3 200	A	12	284761 15	Consult	45,85	0,20
40W/840	3 200	A	12	284747 15	Consult	45,85	0,20

Gestion/Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

MASTER PL-S



MASTER PL-S 2 Broches

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
5W/827/2P G23	250	B	50	260451 70	Consult	6,10	0,20
5W/840/2P G23	250	B	50	260482 70	Consult	6,10	0,20
7W/827/2P G23	400	B	50	260574 70	Consult	6,10	0,20
7W/830/2P G23	400	B	50	260628 70	Consult	6,10	0,20
7W/840/2P G23	400	B	50	260659 70	Consult	6,10	0,20
9W/827/2P G23	600	A	50	260796 70	Consult	6,10	0,20
9W/830/2P G23	600	A	50	260840 70	Consult	6,10	0,20
9W/840/2P G23	600	A	50	260871 70	Consult	6,10	0,20
11W/827/2P G23	900	A	50	261014 70	Consult	6,10	0,20
11W/830/2P G23	900	A	50	261069 70	Consult	6,10	0,20
11W/840/2P G23	900	A	50	261090 70	Consult	6,10	0,20



MASTER PL-S 4 Broches

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
5W/827/4P 2G7	250	A	50	260512 70	Consult	7,96	0,20
5W/840/4P 2G7	250	A	50	260543 70	Consult	7,96	0,20
7W/830/4P 2G7	400	A	50	260734 70	Consult	7,96	0,20
7W/840/4P 2G7	400	A	50	260765 70	Consult	7,96	0,20
9W/827/4P 2G7	600	A	50	260901 70	Consult	7,96	0,20
9W/830/4P 2G7	600	A	50	260932 70	Consult	7,96	0,20
9W/840/4P 2G7	600	A	50	260963 70	Consult	7,96	0,20
11W/827/4P 2G7	900	A	50	261144 70	Consult	7,96	0,20
11W/830/4P 2G7	900	A	50	261199 70	Consult	7,96	0,20
11W/840/4P 2G7	900	A	50	261229 70	Consult	7,96	0,20

MASTER PL-C



MASTER PL-C 2 Broches

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
10W/827/2P G24d-1	600	B	50	706812 70	Consult	10,98	0,20
10W/830/2P G24d-1	600	B	50	707246 70	Consult	10,98	0,20
10W/840/2P G24d-1	600	B	50	704986 70	Consult	10,98	0,20
13W/827/2P G24d-1	900	A	50	620811 70	Consult	11,04	0,20
13W/830/2P G24d-1	900	A	50	620842 70	Consult	11,04	0,20
13W/840/2P G24d-1	900	A	50	620866 70	Consult	11,04	0,20
13W/865/2P G24d-1	900	B	50	635235 70	Consult	11,04	0,20
18W/827/2P G24d-2	1 200	B	50	620880 70	Consult	11,32	0,20
18W/830/2P G24d-2	1 200	B	50	620910 70	Consult	11,32	0,20
18W/840/2P G24d-2	1 200	B	50	620934 70	Consult	11,32	0,20
18W/865/2P G24d-2	1 200	B	50	635273 70	Consult	11,32	0,20
26W/827/2P G24d-3	1 800	B	50	620958 70	Consult	11,32	0,20
26W/830/2P G24d-3	1 800	B	50	620989 70	Consult	11,32	0,20
26W/840/2P G24d-3	1 800	B	50	621009 70	Consult	11,32	0,20
26W/865/2P G24d-3	1 800	B	50	635310 70	Consult	11,32	0,20



MASTER PL-C 4 Broches

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
10W/830/4P G24q-1	600	A	50	623294 70	Consult	10,98	0,20
10W/840/4P G24q-1	600	A	50	623300 70	Consult	10,98	0,20
13W/827/4P G24q-1	900	A	50	623263 70	Consult	11,04	0,20
13W/830/4P G24q-1	900	A	50	623317 70	Consult	11,04	0,20
13W/840/4P G24q-1	900	A	50	623324 70	Consult	11,04	0,20
18W/827/4P G24q-2	1 200	A	50	623270 70	Consult	11,32	0,20
18W/830/4P G24q-2	1 200	A	50	623331 70	Consult	11,32	0,20
18W/840/4P G24q-2	1 200	A	50	623348 70	Consult	11,32	0,20
26W/827/4P G24q-3	1 800	A	50	623287 70	Consult	11,32	0,20
26W/830/4P G24q-3	1 800	A	50	623355 70	Consult	11,32	0,20
26W/840/4P G24q-3	1 800	A	50	623362 70	Consult	11,32	0,20



MASTER PL-C 2 et 4 Broches Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MASTER PL-C 2 broches Xtra							
18W/830/2P	1 200	B	50	898951 70	Consult	30,84	0,20
18W/840/2P	1 200	B	50	950307 70	Consult	30,84	0,20
26W/830/2P	1 800	B	50	898838 70	Consult	30,84	0,20
26W/840/2P	1 800	B	50	898869 70	Consult	30,84	0,20

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MASTER PL-C 4 broches Xtra							
18W/830/4P	1 200	A	50	950338 70	Consult	30,84	0,20
18W/840/4P	1 200	A	50	950369 70	Consult	30,84	0,20
26W/830/4P	1 800	A	50	898890 70	Consult	30,84	0,20
26W/840/4P	1 800	A	50	898920 70	Consult	30,84	0,20

MASTER PL-T



MASTER PL-T 4 Broches Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
32W/830/4P	2 300	A	50	897404 70	Consult	63,95	0,20
32W/840/4P	2 300	A	50	897435 70	Consult	63,95	0,20
42W/830/4P	3 200	A	50	897466 70	Consult	63,95	0,20
42W/840/4P	3 200	A	50	897497 70	Consult	63,95	0,20
57W/830/4P	4 300	A	50	897527 70	Consult	100,68	0,20



MASTER PL-T 2 Broches Point Froid

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
13W/840/2P GX24d-1	900	B	50	559739 70	Consult	22,22	0,20
18W/830/2P GX24d-2	1 200	B	50	610508 70	Consult	22,22	0,20
18W/840/2P GX24d-2	1 200	B	50	610614 70	Consult	22,22	0,20
26W/830/2P GX24d-3	1 800	B	50	611024 70	Consult	22,22	0,20
26W/840/2P GX24d-3	1 800	B	50	611130 70	Consult	22,22	0,20



MASTER PL-T 4 Broches Point Froid

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
13W/840/4P GX24q-1	900	A	50	610478 70	Consult	22,22	0,20
18W/827/4P GX24q-2	1 200	A	50	559821 70	Consult	22,22	0,20
18W/830/4P GX24q-2	1 200	A	50	610768 70	Consult	22,22	0,20
18W/840/4P GX24q-2	1 200	A	50	610997 70	Consult	22,22	0,20
26W/827/4P GX24q-3	1 800	A	50	559937 70	Consult	22,22	0,20
26W/830/4P GX24q-3	1 800	A	50	611208 70	Consult	22,22	0,20
26W/840/4P GX24q-3	1 800	A	50	611253 70	Consult	22,22	0,20
32W/827/4P GX24q-3	2 400	A	50	559968 70	Consult	25,03	0,20
32W/830/4P GX24q-3	2 400	A	50	611284 70	Consult	25,03	0,20
32W/840/4P GX24q-3	2 400	A	50	611314 70	Consult	25,03	0,20
42W/827/4P GX24q-4	3 200	A	50	560025 70	Consult	25,03	0,20
42W/830/4P GX24q-4	3 200	A	50	611345 70	Consult	25,03	0,20
42W/840/4P GX24q-4	3 200	A	50	611376 70	Consult	25,03	0,20
57W/830/4P GX24q-5	4 300	A	50	611406 70	Consult	39,32	0,20
57W/840/4P GX24q-5	4 300	A	50	611451 70	Consult	39,32	0,20

Gestion/Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

www.philips.fr



MASTER PL-T 4 Broches Amalgame

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
18W/830/4P GX24q-2	1 200	A	50	889089 70	Consult	26,06	0,20
18W/840/4P GX24q-2	1 200	A	50	889416 70	Consult	26,06	0,20
26W/830/4P GX24q-3	1 800	A	50	889447 70	Consult	26,06	0,20
26W/840/4P GX24q-3	1 800	A	50	889478 70	Consult	26,06	0,20
32W/830/4P GX24q-3	2 400	A	50	560230 70	Consult	29,55	0,20
32W/840/4P GX24q-3	2 400	A	50	560261 70	Consult	29,55	0,20
42W/830/4P GX24q-4	3 200	A	50	610041 70	Consult	29,55	0,20
42W/840/4P GX24q-4	3 200	A	50	610089 70	Consult	29,55	0,20
57W/830/4P GX24q-5	4 300	A	50	610225 70	Consult	45,10	0,20
57W/840/4P GX24q-5	4 300	A	50	610348 70	Consult	45,10	0,20



MASTER PL-L 4 Broches Polar

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
24W/840/4P	1 800	A	25	261564 40	Consult	26,07	0,20
36W/840/4P	2 900	A	25	261601 40	Consult	26,07	0,20
55W/840/4P	4 800	A	25	261649 40	Consult	35,09	0,20

MASTER PL-R



MASTER PL-R Eco

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux EL (lm) à 25°C	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
14W/840/4P	1 050	A	50	265982 70	Consult	24,24	0,20
17W/830/4P	1 250	A	50	266019 70	Consult	24,24	0,20
17W/840/4P	1 250	A	50	266040 70	Consult	24,24	0,20

MASTER PL-L



MASTER PL-L 4 Broches Xtra

Catégorie Remise **G**

Garantie **3 ans**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
24W/830/4P	1 800	A	25	267672 40	Consult	27,10	0,20
24W/840/4P	1 800	A	25	267702 40	Consult	27,10	0,20
36W/830/4P	2 900	A	25	897589 40	Consult	26,61	0,20
36W/840/4P	2 900	A	25	897602 40	Consult	26,61	0,20
55W/830/4P	4 500	A	25	897626 40	Consult	47,89	0,20
55W/840/4P	4 500	A	25	897640 40	Consult	47,89	0,20



MASTER PL-L 4 Broches

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
18W/827/4P 2G11	1 200	A	25	706676 40	Consult	14,18	0,20
18W/830/4P 2G11	1 200	A	25	706683 40	Consult	14,18	0,20
18W/840/4P 2G11	1 200	A	25	706690 40	Consult	14,18	0,20
18W/865/4P 2G11	1 150	A	25	635143 40	Consult	14,18	0,20
24W/827/4P 2G11	1 800	A	25	706706 40	Consult	14,18	0,20
24W/830/4P 2G11	1 800	A	25	706713 40	Consult	14,18	0,20
24W/840/4P 2G11	1 800	A	25	706720 40	Consult	14,18	0,20
24W/865/4P 2G11	1 800	A	25	635174 40	Consult	14,18	0,20
36W/827/4P 2G11	2 900	A	25	706737 40	Consult	14,18	0,20
36W/830/4P 2G11	2 900	A	25	706744 40	Consult	14,18	0,20
36W/840/4P 2G11	2 900	A	25	706751 40	Consult	14,18	0,20
36W/865/4P 2G11	2 700	A	25	635204 40	Consult	14,18	0,20
40W/830/4P 2G11	3 500	A+	25	610942 40	Consult	24,43	0,20
40W/840/4P 2G11	3 500	A+	25	610973 40	Consult	24,43	0,20
55W/830/4P 2G11	4 800	A	25	615411 40	Consult	24,43	0,20
55W/840/4P 2G11	4 800	A	25	615428 40	Consult	24,43	0,20
55W/865/4P 2G11	4 500	A	25	261700 40	Consult	24,43	0,20
80W/830/4P 2G11	6 000	A	25	867087 40	Consult	30,21	0,20
80W/840/4P 2G11	6 000	A	25	867124 40	Consult	30,21	0,20

PL-Q



PL-Q 2 Broches

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
16W/827/2P	1 050	B	10	269652 25	Consult	20,85	0,20
16W/830/2P	1 050	B	10	269874 25	Consult	20,85	0,20
28W/830/2P	2 050	A	10	274557 25	Consult	30,28	0,20



PL-Q 4 Broches

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
16W/827/4P	1 050	A	10	269881 25	Consult	20,85	0,20
16W/830/4P	1 050	A	10	269898 25	Consult	20,85	0,20
28W/827/4P	2 050	A	10	269911 25	Consult	30,28	0,20
28W/830/4P	2 050	A	10	269928 25	Consult	30,28	0,20
28W/840/4P	2 050	A	10	269935 25	Consult	30,28	0,20
38W/827/4P	2 850	A	10	271716 25	Consult	30,28	0,20
38W/830/4P	2 850	A	10	271723 25	Consult	30,28	0,20
38W/840/4P	2 850	A	10	271747 25	Consult	30,28	0,20

Stick



MASTER PL-Electronic 15 000 h 8 à 11W

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
□ 8W/827 E27 230-240V	432	A	6	263582 00	Consult	27,91	0,20
□ 11W/827 E27 230-240V	600	A	6	263681 00	Consult	27,91	0,20



MASTER PL-Electronic 20 000 h 15 à 33W

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Teinte 827, boîte 1 lampe

□ 15W WW E27 230-240V	890	A	6	751423 10	Consult	27,91	0,20
□ 20W WW E27 230-240V	1 220	A	6	751430 10	Consult	27,91	0,20
□ 23W WW E27 230-240V	1 500	A	6	751447 10	Consult	27,91	0,20
□ 27W WW E27 230-240V	1 820	A	6	543851 10	Consult	34,49	0,20
□ 33W WW E27 230-240V	2 250	A	6	659996 10	Consult	34,49	0,20

Teinte 865, boîte 1 lampe

□ 20W CDL E27 230-240V	1 175	A	6	712226 10	Consult	28,50	0,20
□ 27W CDL E27 230-240V	1 700	A	6	543899 10	Consult	34,49	0,20
□ 33W CDL E27 230-240V	2 160	A	6	210354 10	Consult	34,49	0,20



MASTER PL-Electronic Stairway 20 000 h

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
□ 15W E27 WW	850	A	6	877748 00	Consult	34,06	0,20
□ 20W E27 WW	1 230	A	6	877694 00	Consult	34,06	0,20



MASTER PL Electronic POLAR 15 000 h

Catégorie Remise **F**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
□ 23W/827 E27 230-240V	1 485	A	6	660053 10	Consult	39,05	0,20



Economy Stick 6 000 h

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux système (lm)	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	-------------------	----	------	-------	-----------	-------

Boîte Teinte 827

8W E27 WW	6	658474 00	Consult	12,47	0,20
11W E27 WW	6	658535 00	Consult	12,47	0,20
14W E27 WW	6	658634 00	Consult	12,74	0,20
14W B22 WW	6	658597 00	Consult	12,74	0,20
18W E27 WW	6	216773 00	Consult	12,74	0,20
23W E27 WW	6	216834 00	Consult	12,74	0,20

Torsadée



Tornado ESaver 10 000 h

Catégorie Remise **E**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Tornado 10 000 h 827

□ 8W WW E14	505	A	6	117162 00	Consult	18,93	0,20
□ 8W WW E27	505	A	6	117087 00	Consult	18,93	0,20
□ 12W WW E14	745	A	6	117247 00	Consult	18,93	0,20
□ 12W WW E27	745	A	6	116981 00	Consult	18,93	0,20
□ 12W WW B22	745	A	6	116929 00	Consult	18,93	0,20
□ 15W WW E27	970	A	6	925784 00	Consult	18,93	0,20
□ 20W WW E27	1 320	A	6	405179 00	Consult	18,93	0,20
□ 23W WW E27	1 570	A	6	925944 00	Consult	18,93	0,20

Tornado 10 000 h 865

□ 12W CDL E14	705	A	6	117209 00	Consult	18,93	0,20
□ 12W CDL E27	705	A	6	116943 00	Consult	18,93	0,20
□ 15W CDL E27	900	A	6	925845 00	Consult	18,93	0,20
□ 23W CDL E27	1 450	A	6	926002 00	Consult	18,93	0,20

Tornado 10 000 h 827 Blister

□ 12W WW E27	745	A	6	117520 00	Consult	18,93	0,20
□ 20W WW E27	1 320	A	6	929508 01	Consult	18,93	0,20

Tornado 10 000 h 865 Blister

□ 12W CDL E14	745	A	6	122098 00	Consult	18,93	0,20
---------------	-----	---	---	-----------	---------	--------------	-------------



Tornado High Lumen 10 000 h

Catégorie Remise **G**

Garantie **1 an**



Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boîte teinte 827

□ 45W/827 E27	2 825	A	6	808223 00	Consult	64,66	0,20
□ 60W/827 E27	4 125	A	6	808247 00	Consult	82,56	0,20
□ 75W/827 E40	5 300	A	6	808322 00	Consult	104,31	0,20

Gestion/Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

Halogène 230v sans réflecteur



Halogen Classic Forme Standard 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boite

28W E27 230V A55 CL	370	D	15	252774 05	Consult	4,18	-
42W E27 230V A55 CL	630	D	15	251715 06	Consult	4,18	-
42W B22 230V A55 CL	630	D	15	942644 03	Consult	4,18	-
53W E27 230V A55 CL	850	D	15	251722 05	Consult	4,43	-
53W B22 230V A55 CL	850	D	15	942668 01	Consult	4,43	-
70W E27 230V A55 CL	1 200	D	15	252255 06	Consult	4,90	-
70W B22 230V A55 CL	1 200	D	15	942682 02	Consult	5,07	-
105W E27 230V A55 CL	2 100	D	15	252262 00	Consult	5,07	-
140W E27 230V A55 CL	2 800	D	15	252552 00	Consult	5,07	-

Blister

28W E27 230V A55 CL	370	D	10	252781 25	Consult	4,39	-
42W E27 230V A55 CL	630	D	10	251982 25	Consult	4,39	-
42W B22 230V A55 CL	630	D	10	252286 25	Consult	4,39	-
53W E27 230V A55 CL	850	D	10	251999 25	Consult	4,65	-
53W B22 230V A55 CL	850	D	10	252293 25	Consult	4,65	-
70W E27 230V A55 CL	1 200	D	10	252002 25	Consult	5,31	-
70W B22 230V A60 CL	1 200	D	10	252309 25	Consult	5,31	-
105W E27 230V A55 CL	2 100	D	10	252019 25	Consult	5,31	-



Halogen Classic Forme Sphérique 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Emballage Boite

18W E14 230V CL	204	D	15	831443 04	Consult	6,20	-
-----------------	-----	---	----	-----------	---------	------	---

Emballage Blister

18W E14 230V CL	204	D	10	831566 01	Consult	6,53	-
18W E27 230V CL	204	D	10	831504 01	Consult	6,53	-
28W E14 230V CL	370	D	10	831580 01	Consult	6,53	-
28W E27 230V CL	370	D	10	831528 01	Consult	6,53	-
42W E14 230V CL	630	D	10	831603 01	Consult	6,53	-
42W E27 230V CL	630	D	10	831542 01	Consult	6,53	-



Halogen Classic Forme Flamme 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boite

18W E14 230V B35 CL	204	D	15	820546 04	Consult	6,20	-
28W E14 230V B35 CL	370	D	15	252651 06	Consult	6,20	-
42W E14 230V B35 CL	630	D	15	820584 02	Consult	6,20	-

Blister

18W E14 230V B35 CL	204	D	10	820829 00	Consult	6,53	-
28W E14 230V B35 CL	370	D	10	252668 25	Consult	6,53	-
28W B22 230V B35 CL	370	D	10	252699 25	Consult	6,53	-
42W E14 230V B35 CL	630	D	10	820867 00	Consult	6,53	-



Halogen Classic Forme Coup de vent 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

18W E14 BXS35 CL	204	D	10	204435 01	Consult	6,53	-
28W E14 BXS35 CL	370	D	10	925067 01	Consult	6,53	-



Halogen Classic Globe 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

42W E27 230V G95 CL	630	D	6	921007 01	Consult	15,23	-
---------------------	-----	---	---	-----------	---------	-------	---



Halogen Classic Forme Flamme Torsadée 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Boite

18W E14 230V BW35 CL	204	D	15	820669 01	Consult	6,20	-
28W E14 230V BW35 CL	370	D	15	820706 02	Consult	6,20	-
42W E14 230V BW35 CL	630	D	15	820768 01	Consult	6,20	-



Halogen Classic Tubulaire T25 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

18W E14 230V T25L CL	204	D	20	223030 01	Consult	7,46	-
28W E14 230V T25L CL	370	D	20	223481 04	Consult	7,46	-



Halogen Classic Tubulaire T32 2 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**
Suppression en Septembre 2018

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

70W E27 230V T32 CL (Equivalent 100w)	1 200	D	10	893847 00	Consult	9,92	-
105W E27 230V T32 CL (Equivalent 150w)	1 980	D	10	893861 00	Consult	9,92	-



Halogen A IDE 2 000 h
 Catégorie Remise **G** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

500W E40 230V CL	10 250	D	6	491268 10	Consult	95,85	-
------------------	--------	---	---	-----------	---------	-------	---



Clickline 230V 2 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Capsule Eco G9

18W G9 230V CL (Equivalent 25w)	204	D	100	895773 00	Consult	15,40	-
28W G9 230V CL (Equivalent 45w)	370	D	100	863987 00	Consult	15,40	-
42W G9 230V CL (Equivalent 60w)	630	D	100	864014 00	Consult	15,40	-
53W G9 230V CL (Equivalent 75w)	850	D	100	895834 00	Consult	15,40	-



Plusline 78.3 mm ES 2 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

48W 230V	750	D	100	852318 00	Consult	13,06	-
80W 230V	1 415	D	100	852288 00	Consult	13,06	-
120W 230V	2 220	D	100	852233 00	Consult	13,06	-

Plusline I 17.6 mm ES 2 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
120W R7S 230V	2 220	D	100	852165 00	Consult	13,06	-
160W R7S 230V	3 100	D	100	852196 00	Consult	13,06	-
240W R7S 230V	4 900	D	100	853803 00	Consult	13,06	-
400W R7S 230V	8 600	D	100	853896 00	Consult	13,06	-

Plusline forte puissance 2 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
1000W R7s 230V	22 000	C	10	494344 01	Consult	26,44	-
1500W R7s 230V	33 000	C	10	494351 01	Consult	35,15	-

Halogène TBT sans réflecteur

MASTERCapsule 12V 4 000 h
 Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
30W 12V GY 6.35	750	B	50	203547 70	Consult	15,11	-
45W 12V GY 6.35	1 250	B	50	203554 70	Consult	15,11	-

Capsuline 12V 4000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Capsuline Claire

5W G4 12V CL 4000h	60	B	100	409690 50	Consult	4,82	-
10W G4 12V CL 4000h	140	C	100	409706 50	Consult	4,82	-
20W G4 12V CL 4000h	310	C	100	402103 50	Consult	4,82	-
20W GY6.35 12V CL 4000h	300	C	100	402196 50	Consult	4,82	-
35W GY6.35 12V CL 4000h	600	C	100	402189 50	Consult	4,82	-

Halogène TBT avec réflecteur

MASTERLine ES 5 000 h
 Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
20W GU5.3 12V 36D	300	1 000	B	20	413673 71	Consult	15,06	-
30W GU5.3 12V 24D	540	3 150	B	20	413758 71	Consult	15,06	-
30W GU5.3 12V 36D	540	1 600	B	20	413789 71	Consult	15,06	-
35W GU5.3 12V 24D	640	4 100	B	20	413970 71	Consult	15,06	-
35W GU5.3 12V 36D	640	2 200	B	20	424327 71	Consult	15,06	-
35W GU5.3 12V 60D	640	1 050	B	20	424358 71	Consult	15,06	-
45W GU5.3 12V 36D	830	2 850	B	20	424440 71	Consult	15,06	-
45W GU5.3 12V 60D	830	1 300	B	20	424471 71	Consult	15,06	-

Brilliantline Dichroïc 4 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
-------------	--------------------	----------------	---------------	----	------	-------	-----------	-------

Diamètre 35 mm - culot GU4

20W GU4 12V 30D	215	900	B	50	425409 60	Consult	7,39	-
35W GU4 12V 30D	430	1 500	B	50	425461 60	Consult	7,39	-

Diamètre 50 mm - culot GU5.3

20W GU5.3 12V 24D	236	1 800	B	50	424716 60	Consult	7,39	-
20W GU5.3 12V 36D	236	665	B	50	424846 60	Consult	7,39	-
20W GU5.3 12V 60D	236	350	B	50	424877 60	Consult	7,39	-
35W GU5.3 12V 24D	500	2 640	B	50	424938 60	Consult	7,39	-
35W GU5.3 12V 36D	500	1 400	B	50	425041 60	Consult	7,39	-
50W GU5.3 12V 36D	775	2 050	B	50	425164 60	Consult	7,39	-
50W GU5.3 12V 60D	775	1 065	B	50	425195 60	Consult	7,39	-

Brilliantline Aluminium 4 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
20W GU5.3 12V 36D	230	700	B	50	430724 60	Consult	8,52	-
35W GU5.3 12V 36D	460	1 500	B	50	430755 60	Consult	8,52	-
50W GU5.3 12V 36D	780	2 100	B	50	430793 60	Consult	8,52	-

Accentline 4 000 h
 Catégorie Remise **E** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
50W GU5.3 12V 36D	680	1 500	B	50	588451 00	Consult	4,35	-

MASTERLine III 4 000 h
 Catégorie Remise **G** Garantie **1 an**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
30W G53 12V 8D	325	23 000	C	6	411013 10	Consult	42,08	-
30W G53 12V 24D	390	3 600	B	6	411037 10	Consult	42,08	-
45W G53 12V 8D	540	30 000	C	6	411051 10	Consult	42,08	-
45W G53 12V 24D	640	5 300	B	6	411075 10	Consult	42,08	-
45W G53 12V 45D	640	1 800	B	6	411099 10	Consult	42,08	-
60W G53 12V 24D	840	7 700	C	6	411150 10	Consult	42,08	-
60W G53 12V 45D	840	2 400	C	6	411136 10	Consult	42,08	-

Aluline 37 4 000 h
 Catégorie Remise **F** Garantie **6 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Intensité (cd)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
20W 12V R37 32D CL	235	750	B	50	666784 00	Consult	46,84	-

Diamètre 37 mm

Gestion/Eclairage

Intérieur

Extérieur

Lampes

Appareillages

Incandescence usage spécifique



Pour Appareils Ménagers

Catégorie Remise **E**Garantie **3 mois**

Désignation	Flux lumineux (lm)	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Four - Boîte lampe							
15W E14 230-240V T22 CL OV	90	E	100	036599 50	Consult	7,78	-
Micro-ondes - Blister lampe							
25W E14 230-240V T25 CL MWO	172	E	10	250025 25	Consult	7,76	-

Broadway Lampes à décharge

**MSR GOLD**
Catégorie Remise **G**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MSR Gold 300/2 MiniFastFit	4	221111 00	Consult	482,19	0,20
MSR Gold 400 MiniFastFit	16	158288 00	Consult	789,50	0,20
MSR Gold 575 SA/2 DE	40	914641 00	Consult	796,45	0,20
MSR Gold 575/2 MiniFastFit	4	221098 00	Consult	887,90	0,20
MSR Gold 700 FASTFIT	4	221197 00	Consult	877,13	0,20
MSR Gold 700 SA/2 DE	4	221234 00	Consult	955,49	0,20
MSR Gold 700/2 FASTFIT	8	908503 00	Consult	1203,35	0,20
MSR Gold 700/2 MiniFastFit	4	221173 00	Consult	885,20	0,20
MSR Gold 1200 SA/2 DE	4	221074 00	Consult	633,43	0,20
MSR Gold 1200 SA/SE	3	926026 00	Consult	1851,26	0,20
MSR Gold 1200 FASTFIT	4	221296 00	Consult	1519,38	0,20
MSR Gold 1500 FastFit	4	221340 00	Consult	997,50	0,20
MSR Gold 1510 SA/DE	4	221135 00	Consult	1609,10	0,20
MSR Gold 2000 FASTFIT	8	919493 00	Consult	1137,03	0,20
MSR Gold 2000/2 FastFit	8	908305 00	Consult	1201,75	0,20
MSR Gold 2500/2 FastFit	4	221319 00	Consult	1275,31	0,20
MSR Gold 1200 SA/DE	4	221210 00	Consult	615,00	0,20

**MSR HR réamorçage à chaud**
Catégorie Remise **G**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MSR 400 HR	4	227960 00	Consult	598,70	0,20
MSR 575 HR	4	221050 00	Consult	567,00	0,20
MSR 1200 HR	2	926064 00	Consult	720,42	0,20
MSR 2500 HR	2	926040 00	Consult	1041,21	0,20
MSR 4000 HR	1	926767 00	Consult	3104,18	0,20

**MSR réamorçage à froid**
Catégorie Remise **G**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MSR 575/2 10H	4	221272 00	Consult	541,34	0,20
MSR 700	8	915754 00	Consult	623,70	0,20
MSR 700/2	8	916386 00	Consult	589,05	0,20
MSR 1200	3	911213 00	Consult	1032,38	0,20
MSR Gold 1510 SA/DE	4	221135 00	Consult	1609,10	0,20

**MSR SA**
Catégorie Remise **G**


Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MSR 400 SA	40	924213 00	Consult	775,64	0,20
MSR 700 SA	4	228028 00	Consult	872,60	0,20
MSR 1200 SA	4	221258 00	Consult	921,08	0,20
MSR 2000 SA	8	915730 00	Consult	1276,57	0,20
MSR Gold 700 SA/2 DE	4	221234 00	Consult	955,49	0,20

**MSD**
Catégorie Remise **G**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
MSD 200	40	914702 00	Consult	347,42	0,20
MSD 250/2 30H	4	228066 00	Consult	468,63	0,20
MSD 575	16	917550 00	Consult	816,05	0,20
MSD 575 HR	8	916485 00	Consult	972,39	0,20
MSD 700	3	911299 00	Consult	1163,46	0,20
MSA 2500 DE	1	202086 00	Consult	2205,72	0,20
MSD Gold 300/2 MiniFastFit	16	912579 00	Consult	529,69	0,20

**Ceramic ST**
Nous consulter

Broadway Halogène

**Lampes de PAR**
Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
Broadway PAR56					
Par56 240V 300w MFL	6	441942 10	Consult	91,68	-
Broadway PAR64					
Par64 CP 60 230V 1000w GX16d	6	440853 10	Consult	181,72	-
Par64 CP 60 240V 1000w GX16d	6	440600 10	Consult	181,72	-
Par64 CP 61 -EXD 230V 1000w GX16d	6	440877 10	Consult	181,72	-
Par64 CP 61 -EXD 240V 1000w GX16d	6	440723 10	Consult	181,72	-
Par64 CP 62 -EXE 230V 1000w GX16d	6	440891 10	Consult	181,72	-
Par64 CP 62 -EXE 240V 1000w GX16d.	6	440761 10	Consult	181,72	-
PAR64 ACL 250W 28V	6	812749 00	Consult	181,72	-

Lampes à décharge

**CDM-SA**
Catégorie Remise **G**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
CDM-SA/R 150W/942 - Avec Réflecteur	1	201508 00	Consult	532,63	0,20
CDM-SA/T 150W/942	12	200945 15	Consult	201,99	0,20

Lampes Halogène

**Fibre Optique**
Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
6423 150W GZ6.35 15V	50	409713 60	Consult	32,42	-

**Filament Plat monoculot**
Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
6550 150W G6.35 15V	100	409843 50	Consult	9,60	-
6958 250W G6.35 24V	100	409898 50	Consult	11,73	-
7023 100W GY6.35 12V	100	409812 50	Consult	9,15	-
7027 50W G6.35 12V	100	409829 50	Consult	9,67	-
7158 150W G6.35 24V	100	409836 50	Consult	9,42	-
7158XHP 150W G6.35 24V	100	410207 50	Consult	9,15	-
7724 100W GY6.35 12V	100	409850 50	Consult	9,86	-
7748XHP 250W G6.35 24V	100	410290 50	Consult	9,60	-
7787XHP 400W GY6.35 36V	24	504586 38	Consult	27,07	-
14530 300W GY6.35 24V	24	424617 30	Consult	58,04	-
14623 95W G6.35 17V	100	426673 50	Consult	18,78	-

**Microfilm**
Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €	ECL €
13158 150W GX5.3 21V	24	410603 30	Consult	29,78	-



Microprojection

Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
5761 30W G4 6V	100	410849 50	Consult	19,34	-
6605 10W G4 6V	100	410092 50	Consult	17,57	-
7387 10W G4 6V	100	410276 50	Consult	9,60	-
7388 20W G4 6V	100	409867 50	Consult	8,80	-



Applications Optiques

Catégorie Remise **F**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
13095 250W GY5.3 120V	24	410627 30	Consult	47,57	-
13096 300W GY5.3 120V	24	410573 30	Consult	42,56	-
13163 250W GX5.3 24V	50	409751 60	Consult	29,88	-
13163 250W GX5.3 24V 500h	24	413475 30	Consult	51,21	-
13163 250W GX5.3 24V 1000h	24	436863 30	Consult	80,65	-
13164 200W GX5.3 24V	24	410580 30	Consult	30,05	-
13631 250W GX5.3 24V	24	410757 30	Consult	79,88	-

UVA



Pièges à insectes

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TL 6W/10	250	260390 27	Consult	11,95	0,20
TL 8W/10	250	260420 27	Consult	11,95	0,20
TL 40W/10	25	260260 00	Consult	46,94	0,20
TL-D 15W/10	25	710932 40	Consult	19,25	0,20
TL-D 15W/10 Secura	25	898586 40	Consult	38,91	0,20
TL-K 40W/10-R	25	612236 40	Consult	48,65	0,20
TL-DK 30W/10 BL	25	893468 40	Consult	47,25	0,20
TL-DK 36W/10	25	860832 00	Consult	22,79	0,20
TL-DK 36W/10 Secura	25	860856 00	Consult	45,24	0,20
BL 4W/10 FAM	250	951427 27	Consult	34,26	0,20
BL 15W/10 FAM	250	951489 27	Consult	25,25	0,20
BL 18W/10 Secura	25	853834 00	Consult	45,24	0,20
BL 18W/10	25	263254 40	Consult	22,79	0,20
PL-S 11W/10/2P	60	952011 80	Consult	28,92	0,20
PL-L 18W/10/4P 1CT/25	25	260185 40	Consult	32,75	0,20
PL-L 36W/10/4P 1CT/25	25	264817 40	Consult	57,94	0,20



Reprographie

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TL 80W/10-R	25	612625 40	Consult	57,35	0,20
TL 100W/10-R	25	612816 40	Consult	57,35	0,20
TUV TL-D 95W HO SLV/25	25	893925 40	Consult	861,00	0,20



Lumière Noire

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
Mini TL					
TL 8W/108 FAM	250	951045 27	Consult	48,46	0,20
TL-D et TL					
TL-D 18W BLB	25	951113 40	Consult	55,21	0,20
TL-D 36W/108	25	951151 40	Consult	60,35	0,20

Réflecteurs incandescence



Animal Care

Nous consulter

UVC

Attention, lampes à rayonnement UltraViolet C



PL-L

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TUV PL-L 24W/4P	50	612946 65	Consult	55,63	0,20
TUV PL-L 18W/4P	25	624925 40	Consult	65,10	0,20
TUV PL-L 36W/4P	25	628787 40	Consult	77,00	0,20
TUV PL-L 55W/4P HF	25	633798 40	Consult	92,64	0,20
TUV PL-L 35W/4P HO 1CT/25	25	888273 40	Consult	92,12	0,20
TUV PL-L 95W/4P HO 1CT/25	25	888297 40	Consult	126,39	0,20



PL-S

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TUV PL-S 5W/2P	60	642486 80	Consult	35,69	0,20
TUV PL-S 9W/2P	60	618245 80	Consult	43,82	0,20
TUV PL-S 9W/4P	60	710833 80	Consult	31,59	0,20
TUV PL-S 11W/2P	60	624888 80	Consult	46,95	0,20
TUV PL-S 13W/2P	60	867230 80	Consult	50,84	0,20



TL Mini et T5

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TUV TL Mini					
TUV 4W G5	250	638724 27	Consult	23,48	0,20
TUV 6W G5	250	623645 27	Consult	22,81	0,20
TUV 8W G5	250	623683 27	Consult	18,78	0,20
TUV 11W 4P SE UNP/32	32	643827 99	Consult	78,36	0,20
TUV 11W FAM/10X25BOX	250	559654 27	Consult	45,68	0,20
TUV 16W FAM/10X25BOX	250	638694 27	Consult	57,60	0,20
TUV 16W 4P SE UNP/32	32	643858 99	Consult	60,59	0,20

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
TUV T5					
TUV 36T5 HE SP	32	640369 99	Consult	92,17	0,20
TUV 36T5 HE 4P SE	32	642318 99	Consult	87,55	0,20
TUV 64T5 HE SP	32	640796 99	Consult	131,31	0,20
TUV 64T5 HE 4P SE	32	642325 99	Consult	131,31	0,20
TUV 64T5 HO 4P SE	32	261311 99	Consult	172,83	0,20
TUV 20W 4P SE UNP/32	32	815597 00	Consult	37,49	0,20
TUV 25W 4P SE UNP/32	32	264404 99	Consult	52,99	0,20



TUV T8

Catégorie Remise **F**



Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT	ECL
				€	€
Version standard					
TUV 15W G13	25	726179 40	Consult	45,68	0,20
TUV 25W G13	25	641618 40	Consult	61,97	0,20
TUV 30W G13	25	726209 40	Consult	62,77	0,20
TUV 36W G13	6	618542 10	Consult	95,76	0,20
TUV 55W HO G13	6	618665 10	Consult	117,37	0,20
TUV 75W HO G13	6	618511 10	Consult	125,19	0,20

Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Définition Ballasts imprégnés

Ballasts électroniques

Les ballasts électroniques présentent de nombreux avantages quant au fonctionnement par rapport aux ballasts électromagnétiques classiques :

Confort accru par les avantages suivants :

- Stabilité des caractéristiques de la lampe par rapport aux fluctuations de la tension d'alimentation
- Stabilisation de la température de couleur de la lampe
- Amorçage à chaud réduit, sans clignotement
- Efficacité lumineuse de la lampe
- Accroissement de la durée de vie de la lampe
- Frais réduits de maintenance du système (dépréciation de la lampe, pas de remplacement de l'amorceur et des condensateurs)
- Dimensions et poids réduits.

Lors de l'installation, il convient de prendre en compte les courants d'appel mentionnés dans chaque tableau.

Les ballasts électroniques présentent un courant d'appel relativement élevé pendant un temps très court. Ces valeurs sont spécifiées pour chaque type de ballast.

Il convient d'y prendre garde lors de l'installation.

Nous indiquons par ailleurs le nombre de ballasts à installer par disjoncteur de type B16A, et ce pour chaque phase.

Ainsi en triphasé, le nombre de ballasts de l'installation pourra être multiplié par 3.

En cas d'utilisation d'un disjoncteur de type B20A, la valeur précisée pour le disjoncteur de type B16A pourra être multipliée par 1,25 (par 2,5 pour un disjoncteur B40A...)

Ballasts ferromagnétiques

Le système d'alimentation des lampes décharge, vapeur de mercure, sodium haute pression et iodures métalliques est composé d'un ballast, de condensateurs et d'un amorceur pour les lampes sodium et iodures métalliques.

B SN I50 K 407 I TS

S / SN	SON
SL	SDW
MH	HPI / CDM
M / HL	HPL
SX	SOX

Puissance de la lampe

K	Faible compensation prévoir une compensation
---	---

Nombre de bornes

TS	Termo Switch
----	--------------

I	Borne pour amorceur
---	---------------------

0	220V 50Hz
1	220V 60Hz
2	230V 50Hz
3	230V 60Hz
4	240V 50Hz
7	230/240V 50Hz
8	220/240V 50Hz
10	220..250/250V 50/60Hz
12	230/240/250V 50Hz

0	Fixation des câbles par vis
2	Fixation des câbles par clips

Définition Ballasts encapsulés

B SN I50 L 33 TS

SN	SON
SL	SDW
MH	HPI / CDM
HL	HPL
SX	SOX

Puissance de la lampe

L	Faible compensation prévoir une compensation
---	---

TS	Termo Switch
----	--------------

08	220V 50Hz
43	220V 60Hz
33	230V 50Hz
34	240V 50Hz
20	220V 60Hz (Clips)
23	230V 50Hz (Clips)
24	240V 50Hz (Clips)
11	220V 50Hz
30	220V 60Hz
36	220-240V 50Hz
40	230V 50Hz
32	240V 50Hz

Définition Ballasts de forte puissance

B MH 2000 L 76

SN	SON
MH	MHN-MHW
HD	MHN (SA/LA)
HL	HPL

Puissance de la lampe

L	Compensation (<0,7) prévoir une compensation
H	Compensation (>0,7) prévoir une compensation

02	220V 50Hz
43	220V 60Hz
78	230-240V 50Hz
50	380-400V 50Hz
76	380-400-415V 50Hz

Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Lampes	Appareillages ferro magnétiques					Ballasts électroniques			
	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur		Ballast			
MASTERColour CDM et MH/W-TD									
CDM-Tm 20W PGJ5						I platine indépendante		S dans le luminaire	
CDM-Tm 20W GU6,5 et CDM 20W G8,5 G12						HID-PV m 20 /I CDM HPF	890600 00	HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF	771282 00
CDM-Tm 35W PGJ5						HID-PV m 35 /I CDM	891645 00	HID-PV m 20 /S CDM HPF	671596 00
CDM-Tm 35W GU6,5 et CDM 35W G8,5 G12						HID-PV m 35 /I CDM	891645 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF	671619 00
						HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM	859621 00
						HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-Rm 20W/CDM-R III 20W									
CDM-Rm 20W						HID-PV m 20 /I CDM HPF	890600 00	HID-PV m 20 /S CDM HPF	671596 00
CDM-Rm 35W Elite						HID-PV m 35 /I CDM	891645 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF	671619 00
						HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM	859621 00
						HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF	671619 00
								HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-T 35W Elite	BMH 35 K302-A2-ITS	740682 00	230	SKD 578	895674 00	6uF/250V	HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF
CDM-TC 35W Elite							HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF
								HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-T/TC/Tm/Rm 50W Elite							HID-PV C 50/I	933659 00	HID-PV C 50/S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 50 /S
								HID-AV C 35-70 /S CDM	115731 00
								HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-T 70W Elite	BMH 70 K302-A2-ITS	740743 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV C 70 /S CDM
CDM-TC 70w 830 et 942 + CDM-T/TC 70W Elite							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-T 100 Elite							HID-PV C 100 /I CDM SOFT START	899511 00	HID-PV C 100 /S CDM
CDM-T 150 Elite							HID-PV C 150 /I CDM	912879 30	HID-PV C 150/S CDM
CDM-T /-R(Non Rm PGJ5 et non R111) /-TC 35W 830	BMH 35 K302-A2-ITS	740682 00	230	SKD 578	895674 00	6uF/250V	HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF
								HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-T /-R(Non Rm PGJ5 et non R111) /-TC 35W 942							HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-PV m 35 /S CDM HPF
								HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
CDM-T /-R/ 70W 830	BMH 70 K302-A2-ITS	740743 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-T 70W 942 + Elite							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-T 150W 830 et 942	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V	HID-PV C 150/I CDM	912879 00	HID-PV C 150/S CDM
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V			
CDM-R III 20W/830									HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF
									536082 30
CDM-R III 35W/830 + Elite	BMH 35 K302-A2-ITS	740682 00	230	SKD 578	895674 00	6uF/250V	HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-R III 35W/942							HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-R III 50W/930 Elite							HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	193852 00	HID-PV m 50 /S
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-R III 70W 830 et 942 + Elite							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM
CDM-R III /CDM-T /-R /-TC 2 x 35W									HID-PV C 2x35 /S CDM
									895728 00
CDM-TP et TD 830 et 942 70W	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V	HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM
									859744 00
CDM-TP et TD 830 et 942 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V			HID-AV C 35-70 /S CDM
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V	HID-PV C 150/I CDM	912879 00	HID-PV C 150/S CDM
									910523 30
MASTERColour CDM et MH/W-TD									
MHN / MHW-TD 70W	BMH 70 K302-A2-ITS	740743 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V			
MHN / MHW-TD 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V			
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V			
MHN-TD 250W	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V			
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V			
CDM-T 250w 830 et 942	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V			
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V			
							Fix Output Xtreme		DV Xtreme Prog (DALI,ALO, CLO, AMPDIM,DYNADIMMER)
CDM Elite MW 210W									HID-DV PROGx210 CDMe
CDM Elite MW 315W							HID-PV 315 /S CDM	843118 00	222699 00

Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Lampes	Appareillages ferro magnétiques					Ballasts électroniques				
	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur	I platine indépendante	S dans le luminaire				
Sodium blanc SDW-T										
MASTER SDW-TG 50W										
MASTER SDW-TG 100W										
MASTER SDW-T 100W	BSL 100 K202-A2-TS	740767 00	230	CSSL5 100	908704 30	14uF/250V		HID-PV 100 /S SDW-TG	887549 00	
MASTER CDM-T Fresh 50W 4000K							HID-PV C 50/I	933659 00	HID-PV C 50/S CDM	933635 00
							HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	193852 00	HID-PV m 50 /S	115731 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
MASTER CDM-TC Fresh 50W 4000K							HID-PV C 50/I	933659 00	HID-PV C 50/S CDM	933635 00
							HID-AV C 50 /I CDM 220-240V 50/60Hz	193852 00	HID-PV m 50 /S	115731 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
MASTER CDM-T Fresh 70W 4000K							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00		
MASTER CDM-TC Fresh 70W 4000K							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00		
MASTER CDM-T Warm 35W 2500K							HID-PV C 35 /I CDM	859737 00	HID-PV C 35 /S CDM	859621 00
							HID-AV C 35 /I CDM	885248 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00		
MASTER CDM-T Warm 70W 2500K							HID-PV C 70 /I CDM	859881 00	HID-PV C 70 /S CDM	859744 00
							HID-AV C 70 /I CDM	885224 00	HID-AV C 35-70 /S CDM	233107 00
							HID-AV C 35-70 /I CDM	233121 00		
Lampe Iodures métalliques HPI / MHN										
MASTER HPI BU(-P)/T Plus 250W + CDM(E/T) MW 230W	BHL 250 L40	919502 30	230	SI 51	915535 30	18uF/250V				
	BHL 250 K307	887013 00	230/240	SI 51	915535 30	18uF/250V				
	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V				
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V				
MASTER HPI BU(-P)/T Plus 400W + CDM(E/T) MW 360W	BHL 400 L40	919533 30	230	SI 51	915535 30	25uF/250V				
	BHL 400 K 307	887037 00	230/240	SI 51	915535 30	45uF/250V				
	BSN 400 L33 TS	059765 30	230	SND 58	930682 30	45uF/250V				
	BSN 400 K407-ITS	887044 00	230/240	SKD 578	895674 00	45uF/250V				
MHN-FC 1000W/740	BHL 1000 L78	062376 00	230	SN56	915603 30	100uF/250V				
HPI-T 1000W 230V	BHL 1000 L78	062376 00	230	SI 52	915542 30	65uF/250V				
MASTER MHN-LA 1000W	BSN 1000 L78	062369 00	230/240	SN56	915603 30	100uF/250V				
MASTER MHN-SA 1800W 230V										
MASTER MHN-SA 1800W 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	5,32222E+11	75uF/450V				
MHN-SB 2000W/956 câble 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	5,32222E+11	70uF/450V				
HPI-T 2000W 230V										
HPI-T 2000W 380V	BHL 2000 L76	063847 00	380/400/415	SI 54	915481 30	35uF/450V				
MASTER MHN-LA /-SA/-SE 2000W 400V	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	5,32222E+11	70uF/450V				
MHN-FC 2000W/740	BHD 2000 L76	742766 00	380/400/415	Bag Turgi - 380 MZN 2000 S	5,32222E+11	70uF/450V				
Lampe à brûleur céramique MASTERCITY White										
MASTERCITY White CDO-TT 50W	BSN 50 L33-A2-TS	740804 00	230	SND 57	930668 30	12uF/250V	HID-PV Base 50 SON C3	531471 00	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q	669166 00
	BSN 50 K302-A2-ITS	740781 00	230	SKD 578	895674 00	10uF/250V				
MASTERCITY White CDO-TT / -ET 70W	BSN 70 L33 TS	059680 31	230	SND 57	930668 30	12uF/250V	HID-PV Base 70 SON C3	531518 00	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q	669180 00
	BSN 70 K302-A2-ITS	740828 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V	HID-PV Q Xt CDO70	698869 00		
MASTERCITY White CDO-TT / -ET 100W	BSN 100 L33-A2-TS	740941 00	230	SND 58	930682 30	12uF/250V	HID-PV Base 100 SON Q	531556 00	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q	669203 00
	BSN 100 K302-A2-ITS	740866 00	230	SKD 578	895674 00	12uF/250V	HID-PV Q Xt CDO100	698883 00		
MASTERCITY White CDO-TT / -ET 150W	BSN 150 L33-A2-TS	741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V	HID-PV Base 150 SON Q	531570 00	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q	669227 00
	BSN 150 K302-A2-ITS	740965 00	230	SKD 578	895674 00	18uF/250V	HID-PV Q Xt CDO150	698906 00		
MASTERCITY White CDO-TT 250W	BSN 250 L33-A2-TS	741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V			HID-DV PROG Xt 250 CDO C2	222613 00
	BSN 250 K302-A2-ITS	741023 00	230	SKD 578	895674 00	32uF/250V				
							Fix Output Xtreme		DV Xtreme Prog (DALI,ALO,CLO,AMPDIM,DYNADIMMER)	

Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Lampes	Appareillages ferro magnétiques				Ballasts électroniques				
	Ballast	Tension réseau	Amorceur	Condensateur	Ballast		Ballast		
MASTER CosmoPolis					Fix Output			DV Xtreme Prog (DALI, ALO, CLO, AMPDIM, DYNADIMMER)	
MASTER CPO-TW/TT 45W					HID-PV Xt 45 CPO Q	668961 00		HID-DV Prog Xt 45 CPO C	212102 00
MASTER CPO-TW/TT 60W					HID-PV Xt 60 CPO Q	241430 00		HID-DV Prog Xt 45 CPO Q	669142 00
MASTER CPO-TW/TT 90W					HID-PV Xt 90 CPO Q	241454 00		HID-DV Prog Xt 60 CPO C	204534 00
MASTER CPO-TW/TT 140W					HID-PV Xt 140 CPO Q	241478 00		HID-DV Prog Xt 60 CPO Q	241492 00
								HID-DV Prog Xt 90 CPO C	204558 00
								HID-DV Prog Xt 90 CPO Q	241515 00
								HID-DV Prog Xt 140 CPO C	204572 00
								HID-DV Prog Xt 140 CPO Q	241539 00
Sodium haute pression SON(T)					Fix Output Xtreme				
SON-T I 50W	BSN 50 L33-A2-TS 740804 00	230	Amorceur intégré à la lampe		10uF/250V				
	BSN 50 K302-A2-ITS 740781 00	230							
SON-T I 70W	BSN 70 L33 TS 059680 31	230			12uF/250V				
	BSN 70 K302-A2-ITS 740828 00	230							
SON-T E 50W	BSN 50 L33-A2-TS 740804 00	230	SND 57	930668 30	10uF/250V	HID-PV Base 50 SON C3	531471 00	HID-DV PROG Xt 50 SON Q	669241 00
	BSN 50 K302-A2-ITS 740781 00	230	SKD 578	895674 00		HID-PV Q Xt SON50	698760 00		
SON-T E 70W	BSN 70 L33 TS 059680 31	230	SND 57	930668 30	12uF/250V	HID-PV Base 70 SON C3	531518 00	HID-DV PROG Xt 70 SON Q	669265 00
	BSN 70 K302-A2-ITS 740828 00	230	SND 578	895674 00		HID-PV Q Xt SON70	698784 00		
SON(T) 100W	BSN 100 L33-A2-TS 740941 00	230	SND 58	930682 30	12uF/250V	HID-PV Base 100 SON Q	531556 00	HID-DV PROG Xt 100 SON Q	669289 00
	BSN 100 K302-A2-ITS 740866 00	230	SKD 578	895674 00		HID-PV Q Xt SON100	698807 00		
SON(T) 150W	BSN 150 L33-A2-TS 741009 00	230	SND 58	930682 30	18uF/250V	HID-PV Base 150 SON Q	531570 00	HID-DV PROG Xt 150 SON Q	669302 00
	BSN 150 K302-A2-ITS 740965 00	230	SKD 578	895674 00		HID-PV Q Xt SON150	698821 00		
SON(T) 250W	BSN 250 L33-A2-TS 741085 00	230	SND 58	930682 30	32uF/250V	HID-PV Xt 250 SON	222712 00	HID-DV PROG Xt 250 SON C2	219910 00
	BSN 250 K302-A2-ITS 741023 00	230	SKD 578	895674 00					
SON(T) 400W	BSN 400 L33 TS 059765 30	230	SND 58	930682 30	45uF/250V				
	BSN 400 K407-ITS 887044 00	230/240	SKD 578	895674 00					
SON(T) 1000W	BSN 1000 L78 062369 00	230/240	SKD 578	895674 00	100uF/250V				
Sodium basse pression SOX / SOX-E					Fix Output				
MASTER SOX-E 18W									
MASTER SOX PSG et SOX 35W						EXC 035 S/50	062383 30		
MASTER SOX-E 36W						EXC 036 S50	062406 30		
MASTER SOX PSG et SOX 55W	BSX 55 H26	919960 30	220/230	SX 72	915610 30	5,7uF/450V	EXC 055 S50	062420 30	
MASTER SOX-E / PSG 66W							EXC 066 S50	062444 30	
SOX 90W									
MASTER SOX-E 91W	BSX 91 H96	920393 30	220/240	SX 74	915696 30	5,2uF/300V	EXC 091 S50	741080 30	
MASTER SOX-E 131W									
SOX 135W	BSX 135 H96	920072 30	220/240	SX 74	915696 30	6,8uF/420V			
SOX 180W	BSX 180 H96	939005 30	220/240	SX 73	920058 30	4,4uF/650V			
Vapeur de mercure HPL-N									
HPL-N 50w E27									
HPL-N 80W E27						8uF/250V			
HPL-N 125W E27						10uF/250V			
HPL-N 250W E40	BHL 250 L40 919502 30	230							
	BHL 250 K307 887013 00	230/240				18uF/250V			
HPL-N 400W E40	BHL 400 L40 919533 30	230							
	BHL 400 K307 887037 00	230/240				25uF/250V			
HPL-N 1000W E40	BHL 1000 L78 062376 00	230/240							

Ballasts électroniques




BasePerform eHID

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
50 SON C3 220-240V	12	531471 00	Consult	80,42
70 SON C3 220-240V	12	531518 00	Consult	80,42
100 SON Q 220-240V	12	531556 00	Consult	95,97
150 SON Q 220-240V	12	531570 00	Consult	105,10



HID-AspiraVision CDM MultiWatt (35/50/70W)

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**


Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Pour intégration dans le luminaire

HID-AV C 35-70 /S CDM	12	233107 00	Consult	159,91
-----------------------	----	-----------	---------	---------------

Platine avec cache connecteur

HID-AV C 35-70 /I CDM	12	233121 00	Consult	164,85
-----------------------	----	-----------	---------	---------------



HID-AspiraVision CDM

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Platine avec cache connecteur

HID-AV C 35 /I CDM	12	885248 00	Consult	157,00
HID-AV C 70 /I CDM	12	885224 00	Consult	157,00



HID-PrimaVision CDM

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Platine avec cache connecteur

HID-PV m 20 /I CDM HPF	10	890600 00	Consult	157,00
HID-PV m 35 /I CDM	10	891645 00	Consult	157,00
HID-PV C 35 /I CDM	12	859737 00	Consult	157,00
HID-PV C 50 /I CDM	12	933659 00	Consult	157,00
HID-PV C 70 /I CDM	12	859881 00	Consult	157,00
HID-PV C 150 /I CDM	10	912879 30	Consult	156,50

Platine avec cache connecteur + SOFT START

HID-PV C 100 /I CDM SOFT START	10	899511 00	Consult	164,74
--------------------------------	----	-----------	---------	---------------

Pour intégration dans luminaire

HID-PV m 20 /S CDM HPF	12	671596 00	Consult	152,30
HID-PV m PGJ5 20 /S CDM HPF	12	771282 00	Consult	152,09
HID-PV m 35 /S CDM HPF	12	671619 00	Consult	152,30
HID-PV m 50 /S CDM HPF	12	115731 00	Consult	152,30
HID-PV C 35 /S CDM	12	859621 00	Consult	152,30
HID-PV C 2x35 /S CDM	12	895728 00	Consult	235,50
HID-PV C 50 /S CDM	12	933635 00	Consult	152,30
HID-PV C 70 /S CDM	12	859744 00	Consult	152,30
HID-PV C 100 /S CDM	12	897623 00	Consult	156,29
HID-PV C 150 /S CDM	12	910523 30	Consult	156,29

HID-PV pour lampes CDM-T Elite MW

HID-PV 315 /S CDM	4	843118 00	Consult	268,17
-------------------	---	-----------	---------	---------------



HID-PrimaVision SDW-TG

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

A incorporer

HID-PV 100 /S SDW-TG	10	887549 00	Consult	240,01
----------------------	----	-----------	---------	---------------



HID-PrimaVision Xtreme CosmoPolis

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Dimension : Q=150x90x40

HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V	12	668961 00	Consult	169,39
HID-PV Xt 60 CPO Q 208-277V	12	241430 00	Consult	169,39
HID-PV Xt 90 CPO Q 208-277V	12	241454 00	Consult	182,43
HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V	12	241478 00	Consult	182,43



HID-PrimaVision Xtreme SON

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Dimension : Q=150x90x40

HID-PV Q Xt SON70	12	698784 00	Consult	169,39
HID-PV Q Xt SON100	12	698807 00	Consult	182,43
HID-PV Q Xt SON150	12	698821 00	Consult	182,43

Dimension : C2=169x65x58

HID-PV Xt 250 SON C2	6	222712 00	Consult	237,15
----------------------	---	-----------	---------	---------------



HID-PrimaVision Xtreme CDO

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Dimension : Q=150x90x40

HID-PV Q Xt CDO70	12	698869 00	Consult	169,39
HID-PV Q Xt CDO100	12	698883 00	Consult	182,43
HID-PV Q Xt CDO150	12	698906 00	Consult	182,43



HID-PrimaVision Xtreme CDMe

Catégorie Remise **D**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

HID-PV pour lampes CDM-T Elite MW

HID-PV Xt 210 CDMe	6	219934 00	Consult	237,15
--------------------	---	-----------	---------	---------------



HID-DynaVision Xtreme PROG Cosmopolis

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Dimensions : C1=150x65x65

HID-DV PROG Xt 45 CPO C1	12	212102 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 60 CPO C1	12	204534 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1	12	204558 00	Consult	298,83
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1	12	204572 00	Consult	298,83

Dimensions Q=150x90x40

HID-DV PROG Xt 45 CPO Q	12	669142 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 60 CPO Q	12	241492 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q	12	241515 00	Consult	298,83
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q	12	241539 00	Consult	298,83



HID-DynaVision Xtreme PROG SON

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
-------------	----	------	-------	---------

Dimensions Q=150x90x40

HID-DV PROG Xt 50 SON Q	12	669241 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 70 SON Q	12	669265 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 100 SON Q	12	669289 00	Consult	298,83
HID-DV PROG Xt 150 SON Q	12	669302 00	Consult	298,83

Dimension : C2=169x65x58

HID-DV PROG Xt 250 SON C2	6	219910 00	Consult	379,75
---------------------------	---	-----------	---------	---------------



HID-DynaVision Xtreme PROG CDO

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
Dimensions Q=150x90x40				
HID-DV PROG Xt 50 CDO Q	12	669166 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 70 CDO Q	12	669180 00	Consult	286,68
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q	12	669203 00	Consult	298,83
HID-DV PROG Xt 150 CDO Q	12	669227 00	Consult	298,83
Dimension : C2=169x65x58				
HID-DV PROG Xt 250 CDO C2	6	222613 00	Consult	379,75



HID-DynaVision Xtreme PROG CDMe MW

Catégorie Remise **D**

Garantie **8 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
HID-DV PROG Xt 210 CDMe	6	222699 00	Consult	379,75



HID EXC pour lampes SOX

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
35 SOX	25	062383 30	Consult	326,54
36 SOX-E	25	062406 30	Consult	326,54
55 SOX	25	062420 30	Consult	326,54
66 SOX-E	25	062444 30	Consult	328,87
91 SOX-E	10	741080 30	Consult	331,20

Ballasts ferromagnétiques



Ballasts Imprégnés MK4 BSL pour lampes SDW-T

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230V. Ballasts de classe énergétique A2 (A utiliser avec Unité de contrôle)				
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	6	740767 00	Consult	56,07
Unité de contrôle				
50 220-240V 50/60Hz	18	908087 30	Consult	142,19
100 220-240V 50/60Hz	18	908704 30	Consult	142,19



Ballasts Encapsulés BSN pour Lampes SON

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 57 pour SON NON I))				
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	740804 00	Consult	99,22
BSN 70 L33-TS 230V 50Hz	6	059680 31	Consult	94,69
230V A2 (A utiliser avec amorceur SND 58)				
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	740941 00	Consult	97,23
BSN 150 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	741009 00	Consult	116,06
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	6	741085 00	Consult	136,52
BSN 400 L33-TS 230V 50Hz	4	059765 30	Consult	153,34



Ballasts Imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230/240V .A utiliser uniquement avec amorceur SKD 578				
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740781 00	Consult	55,82
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740828 00	Consult	51,18
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740866 00	Consult	97,23
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740965 00	Consult	80,56
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	741023 00	Consult	86,75
BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	2	887044 00	Consult	114,44



Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230V A2. A utiliser avec amorceur SKD 578				
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740682 00	Consult	57,55
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	6	740743 00	Consult	57,55



Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230V				
250 L40 230V 50Hz	6	919502 30	Consult	74,41
400 L40 230V 50Hz	6	919533 30	Consult	103,75



Ballasts Imprégnés MK4 BHL pour lampes Mercure et Iodure

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230/240V .Utiliser un amorceur SI 51 pour lampe CDM MW Eco				
250 K307 230/240V 50Hz BC2-134	6	887013 00	Consult	59,51
400 K307 230/240V 50Hz BC2-160	6	887037 00	Consult	79,78



Ballasts Imprégnés BSX pour Lampes SOX

Catégorie Remise **B**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
230V				
55 H26 220V 50Hz (SOX)	12	919960 99	Consult	213,44
90 H26 220-230V 50Hz (SOX-E 66W/SOX 90W)	10	919908 99	Consult	219,17
91 H96 220-240V 50Hz (SOX-E)	8	920393 99	Consult	299,20
135 H96 220-240V 50Hz (SOX)	8	920072 99	Consult	301,31
180 H96 220-240V 50Hz (SOX)	4	939005 99	Consult	422,65



Ballasts Forte Puissance

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT
BSN				
1000 L78 230-240V 50Hz (MHN-LA)	1	062369 00	Consult	743,39
BHL				
1000 L78 230-240V 50Hz (HPI-T)	1	062376 00	Consult	540,86
2000 L76 380-400-415V 50Hz (HPI-T 400V)	1	063847 00	Consult	791,72
BHD				
2000 L76 380-400-415V 50Hz (MHN-SA 1800W 400V)	1	742766 00	Consult	795,45

Amorceurs



Amorceurs

Catégorie Remise **B**Garantie **3 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €
Amorceurs pour lampes HPI				
SI 51 220-240V 50/60Hz	48	915535 30	Consult	58,10
SI 52 220-240V 50/60Hz	48	915542 30	Consult	58,10
SI 54 360-415V 50/60Hz	20	915481 30	Consult	64,48
Amorceurs semi-parallèles. A ne pas utiliser avec les ballasts MK4 SON				
SN 56 220-240V 50/60Hz	20	915603 30	Consult	61,74
Amorceurs séries				
SUD 10-S 220-240V 50/60Hz	30	931443 30	Consult	52,10
SUD 40-S 220-240V 50/60Hz	30	930354 30	Consult	52,10
Amorceurs pour lampes SOX				
SX 70 220-240V 50/60Hz	20	915498 30	Consult	77,46
SX 72 220-240V 50/60Hz	20	915610 30	Consult	67,78
SX 73 220-240V 50/60Hz	48	920058 30	Consult	108,94
SX 74 220-240V 50/60Hz	20	915696 30	Consult	88,37
SX 76 220-240V 50/60Hz	20	916402 30	Consult	102,88
SX 131 SOX 220-240V 50/60Hz	48	915894 30	Consult	108,94
Amorceurs digitaux semi-parallèles. A ne pas utiliser avec les ballasts MK4 SON				
SND 57 220-240V 50/60Hz	48	930668 30	Consult	60,51
SND 58 220-240V 50/60Hz	48	930682 30	Consult	60,51
SND 88 400V 50/60Hz	120	910349 40	Consult	93,04
Amorceurs digitaux semi-parallèles. A utiliser uniquement avec les ballasts MK4 SON				
SKD 578 220-240V 50/60Hz	48	895674 00	Consult	34,26
SKD 578-S 220-240V 50/60Hz	20	895698 00	Consult	34,26

Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Ballasts Electroniques GRADABLES				
	Ballasts électroniques		Ballasts électroniques	
	HF-Ri TD Intelligent		HF-R 1-10V	
Lampe	Référence	Code	Référence	Code
TLD				
TLD 18W (TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 118 TLD EII	911902 30
2 X TLD 18W (2 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00		
3 X TLD 18W (3 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00	HF-R 318 TLD EII	913760 30
4 X TLD 18W (4 x TLD 16W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 418 TLD EII	913661 30
TLD 36W (TLD 32W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30
2 X TLD 36W (2 x TLD 32W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 236 TLD EII	910158 30
3 x TLD 36W (3 X TLD 32W ECO)				
TLD 58W (51 W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30
2 X TLD 58 W (2 X 51 W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30
TL5				
TL 5 HE 14 W (13W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 1 14-35 TL5 EII	911803 30
2 X TL 5 HE 14 W (2 X 13W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 2 14-35 TL5 EII	911780 30
3 X TL5 HE 14W (3 X 13W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00	HF-R 314 TL5 EII	913685 30
4 X TL5 HE 14W (4 X 13W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 414 TL5 EII	913647 30
TL5 HE 21W (19W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 1 14-35 TL5 EII	911803 30
2 X TL5 HE 21W (2 X 19W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 2 14-35 TL5 EII	911780 30
TL5 HO 24W (20W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00		
2 X TL5 HO 24W (2 X 20W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 224 TL5/PL-L EII	914729 30
3 X TL5 HO 24W (3 x 20W ECO)	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00	HF-R 324 TL5/PLL EII	913708 30
4 X TL5 HO 24W (4 X 20W ECO)	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 424 TL5/PLL EII	913746 30
TL5 HE 28W (25W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 1 14-35 TL5 EII	911803 30
2 X TL5 HE 28W (2 X 25W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 2 14-35 TL5 EII	911780 30
TL5 HE 35W (32W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 1 14-35 TL5 EII	911803 30
2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 2 14-35 TL5 EII	911780 30
TL5 HE 35W (32W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 1 14-35 TL5 EII	911803 30
	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00		
2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 2 14-35 TL5 EII	911780 30
TL5 HO 39W (34W ECO)	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 139 TL5 EII	914682 30
2 X TL5 HO 39W (2 X 34W ECO)	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 239 TL5/PL-L EII	914743 30
TL5 HO 49W (45W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 149 TL5 EII	909985 30
	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00		
2 X TL5 HO 49W (2x 45W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 249 TL5 EII	910035 30
TL5 HO 54W (50W ECO)	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30
2 X TL5 HO 54W (2 X 50W ECO)	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30
TL5 80W (73W ECO)	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00	HF-R 180 TL5/PLL EII	910110 30
2 X TL5 80W (2 X 73W ECO)	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	910677 00	HF-R 280 TL5/PLL EII	910653 30
TL5C 22W	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00		
2 x TL5C 22W	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00		
TL5C 40W	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00		
2 x TL5C 40W	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00		
1 TL5C 22w + 1 TL5C 40W	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00		
TL5C 55W				
TL5C 60W	HF-Ri TD 160 TL5C E+	718628 00		

Ballast : HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+
Code : **662051 00**



Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Ballasts Electroniques GRADABLES				
Lampe	Ballasts électroniques		Ballasts électroniques	
	HF-Ri TD Intelligent		HF-R 1-10V	
	Référence	Code	Référence	Code
PL-C/T 4 pins				
PL-C 10W 4pins				
2x PL-C 10w 4pins				
PL-C 13W 4pins				
2 X PL-C 13W 4pins				
PL-T13W 4pins				
2x PL-T13W 4pins				
PL-C / T 18W 4pins				
2 X PL-C / T 18W 4pins			HF-R 218 PLT/C	908698 30
			HF-R 218 PL-T/C EII 220-240V 50/60Hz	176985 00
PL-C 26W / PL-T 26W 4pins	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00	HF-R 126,32,42 PLT/C EII	809718 30
2 X PL-C / T 26W 4pins	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00	HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
PL-T 32W	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00	HF-R 126,32,42 PLT/C EII	809718 30
2 X PL-T 32W	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00	HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
PL-T 42W	HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241676 00	HF-R 126,32,42 PLT/C EII	809718 30
2 X PL-T 42W	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+ 220-240V	241690 00	HF-R 226,32,42 PLT/C EII	809725 30
PL-L				
PL-L 18W				
PL-L 24W	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30
2 X PL-L 18W				
2x PL-L 24W	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 224 TL5/PL-L EII	914729 30
3 X PL-L 24W	HF-Ri TD 3 14/24 TL5 E+	156765 00	HF-R 324 TL5/PLL EII	913708 30
4 X PL-L 24W	HF-Ri TD 4 14/24 TL5 E+	156789 00	HF-R 424 TL5/PLL EII	913746 30
PL-L 36W	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 136 TLD EII	910134 30
2 X PL-L 36W	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 236 TLD EII	910158 30
PL-L 40W	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 TL5 E+	696896 00	HF-R 139 TL5 EII	914682 30
2 X PL-L 40W	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 TL5 E+	696919 00	HF-R 239 TL5/PL-L EII	914743 30
PL-L 55W	HF-Ri TD 1 28/35/49/54 TL5 E+	662051 00	HF-R 158 TLD EII	910172 30
2 x PL-L 55W	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+	662099 00	HF-R 258 TLD EII	910196 30
1 x PL-L 80W	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+	662075 00	HF-R 180 TL5/PLL EII	910110 30
2 x PL-L 80W	HF-Ri TD 280 TL5/PL-L E+ 220-240V	910677 00	HF-R 280 TL5/PLL EII	910653 30
PL-R Eco				
PL-R 14W				
PL-R 17W				
2xPL-R 14W				
2xPL-R 17W				

Ballast : HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+ 220-240V
Code : 241676 00




Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Ballasts électroniques NON GRADABLES						
Lampe	Ballasts électroniques		Ballasts électroniques «intelligents»		Ballasts électroniques Non gradables Xtreme	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
TLD						
TLD 18W (TLD 16W ECO)	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911640 00	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TLD 18W (2 x TLD 16W ECO)	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911664 00	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
3 X TLD 18W (3 x TLD 16W ECO)	HF-P 3/418 TL-D III	911626 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
4 X TLD 18W (4 x TLD 16W ECO)	HF-P 3/418 TL-D III	911626 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
TLD 36W (TLD 32W ECO)	HF-P 118/136 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911640 00	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TLD 36W (2 x TLD 32W ECO)	HF-P 218/236 TL-D III 220-240V 50/60 Hz	911664 00	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
3 X TLD 36W (3 X TLD 32W ECO)	HF-P 336 TL-D III	911688 00				
TLD 58W (51 W ECO)	HF-P 158 TL-D III	911701 00	HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30	HF-P Xt 158 TL-D EII	912046 30
2 X TLD 58 W (2 X 51 W ECO)	HF-P 258 TL-D III	911725 00	HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30	HF-P Xt 258 TL-D EII	912060 30
TL5						
TL 5 HE 14 W (13W ECO)			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TL 5 HE 14 W (2 X 13W ECO)			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
3 X TL5 HE 14W (3 X 13W ECO)	HF-P3/4 14 TL5 III	721253 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
4 X TL5 HE 14W (4 X 13W ECO)	HF-P 3/4 14 TL5 III	721253 00	HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
TL5 HE 21W (19W ECO)			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TL5 HE 21W (2 x 19W ECO)			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
TL5 HO 24W (20W ECO)			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TL5 HO 24W (2 X 20W ECO)			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
3 X TL5 HO 24W (3 x 20W ECO)			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
4 X TL5 HO 24W (4 X 20W ECO)			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
TL5 HE 28W (25W ECO)			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00		
2 X TL5 HE 28W (2 X 25W ECO)			HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30		
			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00		
TL5 HE 35W (32W ECO)			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00		
2 X TL5 HE 35W (2 X 32W ECO)			HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30		
			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00		
TL5 HO 39W (34W ECO)			HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X TL5 HO 39W (2 X 34W ECO)			HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
TL5 HO 49W (45W ECO)			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00		
2 X TL5 HO 49W (2x 45W ECO)			HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30	HF-P Xt 249 TL5 EII	914279 30
			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00		
TL5 HO 54W (50W ECO)			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
2 X TL5 HO 54W (2 X 50W ECO)			HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30		
TL5 80W (73W ECO)			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00		
2 X TL5 80W (2 X 73W ECO)			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00	HF-P Xt 280 TL5 EII	914422 30
TL5C 22W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2x TL5C 22W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
TL5C 40W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 TL5C 40W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
1 TL5C 22W+1 TL5C 40W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30				
TL5C 55W			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
TL5C 60W			HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		

Ballast : HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO
Code : **915009 30**



Ballast : HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO
Code : **914965 30**



Choisissez votre ballast à l'aide de notre outil de sélection www.philips.fr/ballast

Ballasts électroniques NON GRADABLES						
Lampe	Ballasts électroniques		Ballasts électroniques «intelligents»		Ballasts électroniques Non gradables Xtreme	
	Référence	Code	Référence	Code	Référence	Code
PL-C/T 4 pins						
PL-C 10W 4pins	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII	914071 30				
2 X PL-C 10W 4pins	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII	914095 30				
PL-C 13W 4pins	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII	914071 30				
2 X PL-C 13W 4pins	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII	914095 30				
PL-T13W 4pins	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII	914071 30				
2x PL-T 13W 4pins	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII	914095 30				
PL-C / T 18W 4pins	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	834178 00				
2 X PL-C / T 18W 4pins	HF-P 1/218 PL-T/C III 220-240V	834178 00				
PL-C 26W / PL-T 26W 4pins	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30				
	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	834239 00				
2 X PL-C / T 26W 4pins	HF-S 226 PL-T/C II SR avec Cache Connecteur	169598 00				
	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30				
	HF-P 1/226 PL-T/C III 220-240V	834239 00				
PL-T 32W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30				
2 X PL-T 32W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30				
PL-T 42W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30				
2 X PL-T 42W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30				
PL-L						
PL-L 18W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
PL-L 24W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X PL-L 18W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/ PLL EII	913999 30	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
2x PL-L 24W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/ PLL EII	913999 30	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
3 X PL-L 24W			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
4 X PL-L 24W			HF-Pi 3/4 14/24 TL5/PL-L EII	887754 00		
PL-L 36W	HF-P 136 TL-D III	911640 00	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X PL-L 36W	HF-P 236 TL-D III	911664 00	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
PL-L 40W	HF-P 1 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913975 30	HF-P i 1 14/21/24/39 TL5 HE/HO	914941 30		
2 X PL-L 40W	HF-P 2 22-42 PL-T/C/TL5C/PLL EII	913999 30	HF-P i 2 14/21/24/39 TL5 HE/HO	915009 30		
PL-L 55W	HF-P 158 TL-D III	911701 00	HF-P i 1 28/35/49/54 TL5 HE/HO	914965 30		
2 W PL-L 55W	HF-P 258 TL-D III	911725 00	HF-P i 2 28/35/49/54 TL5 HE/HO	915023 30		
1 x PL-L 80W			HF-Pi 1 28/35/49/80 TL5 EII	862492 00		
2 x PL-L 80W			HF-Pi 2 28/35/49/80 TL5 EII	862508 00		
PL-R Eco						
PL-R 14W	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII	914071 30				
PL-R 17W	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII	914071 30				
2xPL-R 14W	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII	914095 30				
2xPL-R 17W	HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII	914095 30				

Ballast : HF-S 226 PL-T/C II SR avec Cache Connecteur
Code : **169598 00**



Ballast : HF-P 2 13-17 PL-T/C/R EII
Code : **914095 30**



Ballasts électroniques



HF-Régulateur Intelligent TD

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Pour 1 x TL5 14,21,24, 39W et TL-D 18 ou 36W et PL-L 24, 36 ou 40W					
1 14/21/24/39 E+	A1 BAT	12	696896 00	Consult	189,30
Pour 1 x TL5 28,35,49,54W et TL-D 58W					
1 28/35/49/54 TL5 E+	A1 BAT	12	662051 00	Consult	200,66
Pour 1 x TL5 35,49,80W et PL-L 80W					
1 35/49/80 TL5 E+	A1 BAT	12	662075 00	Consult	211,63
Pour 2x TL5 14,21,24, 39W et TL-D 18 ou 36W et PL-L 24, 36 ou 40W					
2 14/21/24/39 E+	A1 BAT	12	696919 00	Consult	197,60
Pour 2 x TL5 28,35,49,54W et TL-D 58W et PL-L 55W					
2 28/35/49/54 TL5 E+	A1 BAT	12	662099 00	Consult	209,44
Pour 3 x TL5 14,24W et TL-D 18 et PL-L 18W ou 24W					
3 14/24 TL5 E+	A1 BAT	10	156765 00	Consult	333,30
Pour 4 x TL5 14,24W et TL-D 18 et PL-L 18W ou 24W					
4 14/24 TL5 E+	A1 BAT	10	156789 00	Consult	333,30
Pour 2 x TL5 et PLL 80W					
280 TL5/PL-L E+	A1	12	910677 30	Consult	211,02
Pour 1 x PL-T/C 18W à 42W					
HF-Ri TD 1 26-42 PL-T/C E+	A1 BAT	12	241676 00	Consult	110,53
Pour 2 x PL-T/C 18W à 42W					
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+	A1 BAT	12	241690 00	Consult	120,58
Pour 1 x TL5C 60W					
HF-Ri TD 160 TL5C E+	A1 BAT	12	718628 00	Consult	175,14



HF-Régulation TL5/TL-D/PL-L

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Pour MASTER TL5 HE					
1 14-35 TL5 EII	A1	12	911803 30	Consult	167,89
2 14-35 TL5 EII	A1	12	911780 30	Consult	200,06
314 TL5 EII	A1	10	913685 30	Consult	212,68
414 TL5 EII	A1	10	913647 30	Consult	212,68
Pour MASTER TL5 HO					
139 TL5 EII	A1	12	914682 30	Consult	167,89
149 TL5 EII	A1	12	909985 30	Consult	176,84
154 TL5 EII	A1	12	910059 30	Consult	176,84
180 TL5/PL-L EII	A1	12	910110 30	Consult	210,07
224 TL5/PL-L EII	A1	12	914729 30	Consult	198,73
239 TL5 EII	A1	12	914743 30	Consult	198,73
249 TL5 EII	A1	12	910035 30	Consult	210,07
254 TL5 EII	A1	12	910080 30	Consult	210,07
280 TL5/PLL EII	A1	12	910653 30	Consult	241,42
324 TL5/PL-L EII	A1	10	913708 30	Consult	212,68
424 TL5/PL-L EII	A1	10	913746 30	Consult	212,68
Pour MASTER TLD					
136 TLD EII	A1	12	910134 30	Consult	163,79
158 TLD EII	A1	12	910172 30	Consult	163,79
236 TLD EII	A1	12	910158 30	Consult	194,65
258 TLD EII	A1	12	910196 30	Consult	194,65
418 TL-D EII	A1	10	913661 30	Consult	212,68
Pour MASTER PL-L					
180 TL5/PL-L EII	A1	12	910110 30	Consult	210,07
224 TL5/PL-L EII	A1	12	914729 30	Consult	198,73
280 TL5/PLL EII	A1	12	910653 30	Consult	241,42
324 TL5/PL-L EII	A1	10	913708 30	Consult	212,68
424 TL5/PL-L EII	A1	10	913746 30	Consult	212,68



HF-Régulation PL-T/C

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Pour MASTER PL-T/C					
1 26-42 PL-T/C EII	A1	12	809718 00	Consult	155,49
218 PL-T/C EII	A1	12	176985 00	Consult	169,71
2 26-42 PL-T/C EII	A1	12	809725 00	Consult	169,71



HF-Performer TL5

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Pour MASTER TL5 HE					
3/4 14 TL5 III	A2 BAT	10	721253 00	Consult	116,20



HF-Performer Intelligent

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Pour 1 x TL5 14,21,24,39,28,35W+TLD18,36W+PLL18-40W					
1 14/21/24/39 TL5 EII	A2	12	914941 30	Consult	89,04
Pour 1 x TL5 28,35,49,54,14,21+TLD 58W+PLL 55W					
1 28/35/49/54 TL5 EII	A2	12	914965 30	Consult	89,04
Pour 1 x TL5 28,35,49 ou 80W et PL-L 80W					
1 28/35/49/80 TL5 EII	A2	12	862492 00	Consult	94,36
Pour 2 x TL5 14,21,24,39,28,35W+TLD18,36W+PLL18-40W					
2 14/21/24/39 TL5 EII	A2	12	915009 30	Consult	93,26
Pour 2 x TL5 28,35,49,54,14,21+TLD 58+PLL 55W					
2 28/35/49/54 TL5 EII	A2	12	915023 30	Consult	93,26
Pour 2 x TL5 28,35,49 ou 80W et PL-L 80W					
2 28/35/49/80 TL5 EII	A2	12	862508 00	Consult	98,88
Pour 3 ou 4 TL5 14W ou 24W ou TL-D 18W ou PL-L 18W ou 24W					
3/4 14/24 TL5/PL-L EII	A2	12	887754 00	Consult	116,20



HF-Performer III TL-D

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
118/136 TL-D III	A2 BAT	12	911640 00	Consult	59,83
158 TL-D III	A2 BAT	12	911701 00	Consult	59,83
218/236 TL-D III	A2 BAT	12	911664 00	Consult	65,69
258 TL-D III	A2 BAT	12	911725 00	Consult	65,69
3/418 TL-D III	A2 BAT	10	911626 00	Consult	73,90
336 TL-D III	A2 BAT	10	911688 00	Consult	73,90



HF-Performer PL-T/C/Q/R/PL-L

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
1 22-42 PL-T/C/L/TL5C EII	A2	12	913975 30	Consult	83,75
2 22-42 PLT/C/L/TL5C EII	A2	12	913999 30	Consult	122,04
1 13-17 PL-T/C/R EII	A2	12	914071 30	Consult	78,01
2 13-17 PL-T/C/R EII	A2	12	914095 30	Consult	93,62



HF-Performer III PL-T/C

Catégorie Remise **C**

Garantie **5 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
1/218 PL-T/C III	A2	12	834178 00	Consult	73,90
1/226 PL-T/C III	A2	12	834239 00	Consult	73,90



HF-S PL-T/C Indépendant

Catégorie Remise **C**

Garantie **3 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Boitier carré					
HF-S 226 PL-T/C/L/TL5C II SR	A2	12	169598 00	Consult	59,11

**HF-Performer Xtreme**Catégorie Remise **C**Garantie **8 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
Ballast HF-P Xtreme pour TL-D					
158 TL-D EII	A2	12	912046 30	Consult	147,08
258 TL-D EII	A2	12	912060 30	Consult	161,31
Ballast HF-P Xtreme pour TL5					
249 TL5 EII	A2	12	914279 30	Consult	173,80
280 TL5 EII	A2	12	914422 30	Consult	181,83

**HF-Matchbox RED**Catégorie Remise **C**Garantie **3 ans**

Désignation	Classe energ.	UE	Code	Délai	Prix HT €
MASTER TL					
109 SH TL/PL-S	A2	50	931429 30	Consult	49,00
MASTER PL-S					
109 SH TL/PL-S	A2	50	931429 30	Consult	49,00

Starters**Conventionnels Ecoclick**Catégorie Remise **F**Garantie **1 an**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €
Boite de starters				
S2 4-22W SINGLE/SERIE	300	697509 33	Consult	1,23
S10 4-65W SINGLE	300	697691 33	Consult	1,23
Blister				
S2 4-22W SERIE Blister	10	698308 25	Consult	6,49
S10 4-65W SINGLE Blister	10	698322 25	Consult	6,63

**Electroniques**Catégorie Remise **G**Garantie **1 an**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €
S2E 18-22W SERIE	500	764980 26	Consult	16,17
S10E 18-75W SINGLE	500	764973 26	Consult	16,17

Transformateurs



Transformateur Primaline

Catégorie Remise **B**Garantie **3 ans**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €
70W 230-240V 50/60Hz	50	912664 30	Consult	19,94
105W 230-240V 50/60Hz	50	912688 30	Consult	23,38
150W 230-240V 50/60Hz	50	912701 30	Consult	35,06



Transformateur Certaline

Catégorie Remise **B**Garantie **1 an**

Désignation	UE	Code	Délai	Prix HT €
60W 230-240V 50/60Hz	100	913784 30	Consult	11,66
105W 230-240V 50/60Hz	100	913807 30	Consult	18,82
150W 230-240V 50/60Hz	50	913852 30	Consult	29,72

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
001721 00		Consult	-	-	16
005101 00		Consult	-	-	16
005118 00		Consult	-	-	16
005125 00		Consult	-	-	16
006870 00		Consult	-	-	16
007433 00		Consult	-	-	16
008738 99	Voir 14851999				21
■ 008752 99	B <1Sem		29,00	0,20	21
008769 99	Voir 14853399				21
■ 008776 99	B <1Sem		33,00	0,20	21
035455 50	Voir 03659950				42
036599 50	E <1Sem		7,78	-	42
■ 053088 00	B <1Sem		142,00	0,60	18
■ 053101 00	B <1Sem		164,00	0,80	18
054131 00	D Consult		234,00	-	28
054148 00	Consult		-	-	28
054155 00	D Consult		334,00	-	28
054162 00	Consult		-	-	28
054179 00	D Consult		384,00	-	28
054186 00	Consult		-	-	28
054193 00	D Consult		257,00	-	28
054209 00	Consult		-	-	28
054216 00	D Consult		366,00	-	28
054223 00	Consult		-	-	28
054247 00	Consult		-	-	28
■ 059516 00	C 3 Sem		903,00	0,20	26
■ 059523 00	C 3 Sem		924,00	0,20	26
□ 059530 00	C 3 Sem		936,00	0,20	26
□ 059585 00	C 3 Sem		1041,00	0,20	26
059604 30	Remplacé par 74100900				50
■ 059608 00	C 3 Sem		911,00	0,20	26
□ 059615 00	C 3 Sem		926,00	0,20	26
□ 059622 00	C 3 Sem		943,00	0,20	26
059642 30	Remplacé par 74108500				50
□ 059677 00	C 3 Sem		1047,00	0,20	26
059680 31	C <1Sem		94,69	-	50
059727 31	Remplacé par 74094100				50
059765 30	C 2 Sem		153,34	-	50
059789 30	Voir 05976530				50
□ 059875 00	C 3 Sem		1040,00	0,20	26
□ 059882 00	C 3 Sem		1032,00	0,20	26
060525 30	Remplacé par 93066830				51
062369 00	C 4 Sem		743,39	-	50
062376 00	C 4 Sem		540,86	-	50
062383 30	C 3 Sem		326,54	-	50
■ 062387 00	C 3 Sem		849,00	0,20	26
□ 062400 00	C 3 Sem		867,00	0,20	26
062406 30	C 2 Sem		326,54	-	50
□ 062417 00	C 3 Sem		910,00	0,20	26
062420 30	C 2 Sem		326,54	-	50
062444 30	C 3 Sem		328,87	-	50
062561 00	D 4 Sem		385,00	-	29
062585 00	D 4 Sem		515,00	-	29
062608 00	D 4 Sem		602,00	-	29
062622 00	D 4 Sem		538,00	-	29
062646 00	D 4 Sem		494,00	-	29
062660 00	D 4 Sem		571,00	-	29
062684 00	D 4 Sem		644,00	-	29
062707 00	D 4 Sem		515,00	-	29
062721 00	D 4 Sem		619,00	-	29
062745 00	D 4 Sem		515,00	-	29
062769 00	D <1Sem		619,00	-	29
062783 00	D 4 Sem		644,00	-	29
062806 00	D 4 Sem		689,00	-	29
062820 00	D 4 Sem		745,00	-	29
062844 00	D 4 Sem		905,00	-	29
062868 00	D 4 Sem		840,00	-	29
062882 00	D 4 Sem		724,00	-	29
062905 00	D 4 Sem		873,00	-	29
062929 00	D 4 Sem		872,00	-	29
062943 00	D 4 Sem		745,00	-	29
062967 00	D 4 Sem		849,00	-	29
062981 00	D 4 Sem		745,00	-	29
063001 00	D 4 Sem		849,00	-	29
063025 00	D 4 Sem		873,00	-	29
063847 00	C 4 Sem		791,72	-	50
064297 00	C 4 Sem		1490,00	-	15
064303 00	C 4 Sem		370,00	-	15
068822 00	D 4 Sem		644,00	-	29
068846 00	D 4 Sem		873,00	-	29
■ 069065 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27
■ 069072 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
■ 069089 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27
■ 069096 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27
■ 069102 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27
■ 069119 00	D 4 Sem		4125,00	0,20	27
■ 069133 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
■ 069140 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
■ 069157 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
■ 069164 00	D Consult		2244,00	0,20	27
■ 069171 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
■ 069188 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
■ 069195 00	D 4 Sem		2244,00	0,20	27
069349 00	B <1Sem		74,00	0,40	19
069370 00	B <1Sem		84,00	0,40	19
□ 088262 00	D Consult		1277,00	-	24
□ 088279 00	D Consult		1424,00	0,20	24
□ 088286 00	D Consult		1282,00	-	24
□ 088293 00	D Consult		1282,00	-	24
□ 088309 00	D Consult		1299,00	-	24
□ 088316 00	D Consult		1374,00	-	24
□ 088323 00	D Consult		1712,00	-	24
113218 00	Remplacé par 69689600				56
113232 00	Remplacé par 69691900				56
115731 00	C 2 Sem		152,30	-	49
□ 116929 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
□ 116943 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
□ 116981 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
117025 00	Voir 11692900				39
117049 00	Voir 11694300				39
□ 117087 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
117124 00	Voir 11720900				39
□ 117162 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
□ 117209 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
□ 117247 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
□ 117520 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
117544 00	Voir 11692900				39
117643 00	Voir 11694300				39
120308 00	G <1Sem		66,48	0,20	31
120322 00	G <1Sem		86,17	0,20	31
120346 00	G <1Sem		86,17	0,20	31
121978 00	G <1Sem		135,51	0,20	31
□ 122098 00	E <1Sem		18,93	0,20	39
■ 126814 00	C 3 Sem		862,00	0,20	26
□ 126838 00	C 3 Sem		922,00	0,20	26
135564 99	B <1Sem		53,00	-	21
135588 99	B <1Sem		55,00	-	21
135601 99	B <1Sem		62,00	-	21
135625 99	B <1Sem		72,00	-	21
139508 00	G Consult		218,76	0,20	31
139522 00	G Consult		218,76	0,20	31
139546 00	G Consult		262,76	0,20	31
139607 00	G Consult		294,92	0,20	31
■ 148519 99	B <1Sem		26,00	0,20	21
148526 99	Voir 14851999				21
■ 148533 99	B <1Sem		28,00	0,20	21
148540 99	Voir 14853399				21
■ 148557 99	B <1Sem		30,00	0,20	21
148564 99	Voir 14855799				21
150015 00	G <1Sem		118,37	0,20	31
153825 00	G <1Sem		107,28	0,20	33
154275 00	D Consult		306,00	-	28
156765 00	C 2 Sem		333,30	-	56
156789 00	C 2 Sem		333,30	-	56
158288 00	G <1Sem		789,50	0,20	43
158752 00	G <1Sem		66,48	0,20	32
158776 00	G <1Sem		82,57	0,20	32
158813 00	G <1Sem		82,57	0,20	32
162964 00	G Consult		108,09	0,20	34
163008 00	G <1Sem		108,09	0,20	34
163060 00	G <1Sem		108,09	0,20	34
163626 00	G <1Sem		69,99	0,20	33
163640 00	G <1Sem		69,99	0,20	33
163664 00	G <1Sem		68,47	0,20	33
163688 00	G <1Sem		68,47	0,20	33
167985 00	B 4 Sem		254,00	-	29
168005 00	B 4 Sem		308,00	-	29
168043 00	B 4 Sem		261,00	-	29
168081 00	B 4 Sem		289,00	-	29
168128 00	B 4 Sem		262,00	-	29
168364 00	B 4 Sem		348,00	-	29
168388 00	B 4 Sem		309,00	-	29
168401 00	B 4 Sem		367,00	-	29

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
168524 00	B 4 Sem		252,00	-	29
168609 00	B 4 Sem		220,00	-	29
168661 00	B 4 Sem		302,00	-	29
168685 00	B 4 Sem		231,00	-	29
168708 00	B 4 Sem		659,00	-	29
168722 00	B 4 Sem		821,00	-	29
169598 00	C 2 Sem		59,11	-	56
176985 00	C 3 Sem		169,71	-	56
179739 15	F Consult		118,73	0,20	32
179746 15	F Consult		128,81	0,20	32
179753 15	F Consult		120,75	0,20	32
179760 15	F Consult		136,85	0,20	32
179777 15	F Consult		136,85	0,20	32
179784 15	F Consult		158,96	0,20	32
179791 15	F Consult		193,18	0,20	32
179807 15	F Consult		199,24	0,20	32
179814 10	F Consult		271,67	0,20	32
179821 10	F Consult		338,12	0,20	32
179876 15	G <1Sem		44,11	0,20	32
179883 15	G <1Sem		58,05	0,20	32
179890 15	Remplacé par 59681400				31
179906 15	Remplacé par 64610600				31
180388 00	G 2 Sem		31,44	0,20	32
180401 00	G 2 Sem		31,44	0,20	32
181145 15	Remplacé par 59664700				31
182258 15	G <1Sem		32,23	0,20	32
182289 15	G <1Sem		38,76	0,20	32
182524 10	Remplacé par 59568800				31
183736 45	G <1Sem		336,42	0,20	31
183767 45	G <1Sem		504,64	0,20	31
184122 45	F <1Sem		250,48	0,20	32
184768 00	Remplacé par 69878400				49
184782 00	Remplacé par 69880700				49
184805 00	Remplacé par 69882100				49
185611 00	G <1Sem		66,48	0,20	32
185635 00	G 3 Sem		66,48	0,20	32
192295 15	G <1Sem		36,76	0,20	32
192301 15	G <1Sem		31,59	0,20	32
192653 15	G <1Sem		30,86	0,20	32
192660 15	G <1Sem		30,86	0,20	32
192806 15	F Consult		175,09	0,20	32
193241 00	Voir 23312100				49
193445 15	G <1Sem		45,42	0,20	32
193452 15	G <1Sem		59,21	0,20	32
193506 15	Remplacé par 21534900				34
193852 00	Remplacé par 23312100				49
194453 00	Remplacé par 23310700				49
□ 195305 00	D Consult		805,00	-	25
□ 195312 00	D Consult		796,00	-	25

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème
203018 00	G	<1Sem	101,26	0,20	34	233107 00	C	2 Sem	159,91	-	49	265759 00	D	3 Sem	385,00	-	27
203032 00	G	Consult	101,26	0,20	34	233121 00	C	2 Sem	164,85	-	49	265982 70	G	<1Sem	24,24	0,20	38
203236 15	G	2 Sem	147,72	0,20	34	233145 00	Voir	23312100			49	266019 70	G	<1Sem	24,24	0,20	38
203547 70	G	<1Sem	15,11	-	41	239996 00	D	4 Sem	713,00	-	27	266040 70	G	<1Sem	24,24	0,20	38
203554 70	G	<1Sem	15,11	-	41	241430 00	D	2 Sem	169,39	-	49	267180 00	B	4 Sem	290,00	-	29
203561 70	Voir	20355470			41	241454 00	D	4 Sem	182,43	-	49	267672 40	G	<1Sem	27,10	0,20	38
204264 30	G	<1Sem	31,44	0,20	32	241478 00	D	4 Sem	182,43	-	49	267702 40	G	Consult	27,10	0,20	38
204435 01	E	<1Sem	6,53	-	40	241492 00	D	2 Sem	286,68	-	49	268570 40	F	3 Sem	13,36	0,20	35
204486 10	Remplacé par	68918800			33	241515 00	D	2 Sem	298,83	-	49	268617 40	F	<1Sem	13,36	0,20	35
204509 10	Remplacé par	68944700			33	241539 00	D	4 Sem	298,83	-	49	268716 40	F	<1Sem	13,36	0,20	35
204523 10	Remplacé par	68952200			33	241676 00	C	4 Sem	110,53	-	56	269177 00	B	<1Sem	203,00	-	26
204534 00	D	4 Sem	286,68	-	49	241690 00	C	2 Sem	120,58	-	56	269652 25	E	<1Sem	20,85	0,20	38
204558 00	D	4 Sem	298,83	-	49	241836 00	G	<1Sem	1053,72	0,20	31	269874 25	E	<1Sem	20,85	0,20	38
204572 00	D	4 Sem	298,83	-	49	241867 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33	269881 25	E	3 Sem	20,85	0,20	38
205197 00	Remplacé par	69886900			49	241881 00	G	<1Sem	115,07	0,20	33	269898 25	E	<1Sem	20,85	0,20	38
205210 00	Remplacé par	69888300			49	241904 00	G	<1Sem	115,07	0,20	33	269911 25	E	<1Sem	30,28	0,20	38
205234 00	Remplacé par	69890600			49	241928 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33	269928 25	E	<1Sem	30,28	0,20	38
207197 10	Remplacé par	68962100			33	241942 00	G	<1Sem	115,07	0,20	33	269935 25	E	<1Sem	30,28	0,20	38
207210 10	Remplacé par	68970600			33	243993 99	B	4 Sem	213,00	-	29	271026 00	B	<1Sem	358,00	-	26
207234 10	Remplacé par	68978200			33	250025 25	E	<1Sem	7,76	-	42	271716 25	E	2 Sem	30,28	0,20	38
207517 15	G	<1Sem	103,23	0,20	33	251715 06	E	<1Sem	4,18	-	40	271723 25	E	<1Sem	30,28	0,20	38
208019 15	G	Consult	244,78	0,20	33	251722 05	E	<1Sem	4,43	-	40	271747 25	E	<1Sem	30,28	0,20	38
208514 15	G	<1Sem	118,37	0,20	31	251982 25	E	<1Sem	4,39	-	40	272119 70	Voir	55973970		37	
208538 15	G	<1Sem	137,30	0,20	31	251999 25	E	<1Sem	4,65	-	40	274557 25	E	2 Sem	30,28	0,20	38
209511 10	G	4 Sem	118,77	0,20	33	252002 25	E	<1Sem	5,31	-	40	284747 15	E	<1Sem	45,85	0,20	36
210354 10	F	<1Sem	34,49	0,20	39	252019 25	E	<1Sem	5,31	-	40	284761 15	E	2 Sem	45,85	0,20	36
211125 15	G	Consult	244,78	0,20	33	252255 06	E	<1Sem	4,90	-	40	291377 00	D	3 Sem	1983,00	0,20	27
211217 15	G	<1Sem	137,30	0,20	31	252262 00	E	<1Sem	5,07	-	40	291384 00	D	3 Sem	1983,00	0,20	27
211491 15	G	<1Sem	103,23	0,20	33	252286 25	E	<1Sem	4,39	-	40	291391 00	D	3 Sem	1983,00	0,20	27
212102 00	D	4 Sem	286,68	-	49	252293 25	E	<1Sem	4,65	-	40	291490 00	D	Consult	1854,00	0,20	28
212164 00	Voir	66920300			50	252309 25	E	<1Sem	5,31	-	40	291506 00	D	Consult	1854,00	0,20	28
212188 00	Voir	66922700			50	252552 00	E	<1Sem	5,07	-	40	291840 00	Voir	89422299		20	
212201 00	Voir	66924100			49	252651 06	E	<1Sem	6,20	-	40	292510 00	D	Consult	1854,00	0,20	28
212924 15	G	Consult	116,73	0,20	33	252668 25	E	<1Sem	6,53	-	40	292527 00	D	3 Sem	2242,00	0,20	27
213129 15	G	<1Sem	79,77	0,20	33	252699 25	E	4 Sem	6,53	-	40	292534 00	D	3 Sem	2242,00	0,20	27
213495 00	G	Consult	659,43	0,20	31	252774 05	E	<1Sem	4,18	-	40	292541 00	D	3 Sem	2242,00	0,20	27
213877 10	G	4 Sem	118,77	0,20	33	252781 25	E	<1Sem	4,39	-	40	293029 00	D	Consult	911,00	0,20	28
213891 10	G	4 Sem	118,77	0,20	33	260185 40	F	2 Sem	32,75	0,20	44	293104 00	D	Consult	1291,00	0,20	28
213938 10	G	4 Sem	118,77	0,20	33	260260 00	F	2 Sem	46,94	0,20	44	293111 00	D	Consult	1350,00	0,20	28
213952 10	G	4 Sem	118,77	0,20	33	260390 27	F	2 Sem	11,95	0,20	44	293180 00	D	Consult	1019,00	0,20	28
214249 00	G	Consult	586,16	0,20	31	260420 27	F	2 Sem	11,95	0,20	44	293258 00	D	Consult	1333,00	0,20	28
215301 00	F	2 Sem	50,06	0,20	34	260451 70	E	2 Sem	6,10	0,20	37	293272 00	D	Consult	1380,00	0,20	28
215325 00	F	<1Sem	50,06	0,20	34	260482 70	E	2 Sem	6,10	0,20	37	293616 00	D	Consult	1374,00	0,20	28
215349 00	F	<1Sem	50,06	0,20	34	260512 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	293678 00	D	Consult	1133,00	0,20	28
215363 00	F	<1Sem	50,06	0,20	34	260543 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	293715 00	D	Consult	1405,00	0,20	28
215950 00	Remplacé par	65847400			39	260574 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	295771 00	D	Consult	2236,00	0,20	28
216148 00	Remplacé par	65853500			39	260628 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	295788 00	D	Consult	2236,00	0,20	28
216162 00	Remplacé par	65859700			39	260659 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	295975 00	D	Consult	2236,00	0,20	28
216209 00	Remplacé par	65863400			39	260734 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	296471 00	D	Consult	1942,00	0,20	28
216773 00	E	<1Sem	12,74	0,20	39	260765 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	296495 00	D	Consult	1918,00	0,20	28
216834 00	E	<1Sem	12,74	0,20	39	260796 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	296501 00	D	Consult	2076,00	0,20	28
219910 00	D	2 Sem	379,75	-	49	260796 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	296570 00	D	Consult	2001,00	0,20	28
219934 00	D	4 Sem	237,15	-	49	260840 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	296587 00	D	Consult	2153,00	0,20	28
221050 00	G	<1Sem	567,00	0,20	43	260901 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	297126 00	D	Consult	2302,00	0,20	28
221074 00	G	<1Sem	633,43	0,20	43	260932 70	E	<1Sem	7,96	0,20	37	297133 00	D	Consult	2302,00	0,20	28
221098 00	G	<1Sem	887,90	0,20	43	260963 70	E	<1Sem	7,96	0,20	37	297140 00	D	Consult	2302,00	0,20	28
221111 00	G	<1Sem	482,19	0,20	43	261014 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	297157 00	D	Consult	2111,00	0,20	28
221135 00	G	<1Sem	1609,10	0,20	43	261069 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	297164 00	D	Consult	2111,00	0,20	28
221173 00	G	<1Sem	885,20	0,20	43	261090 70	E	<1Sem	6,10	0,20	37	297171 00	D	Consult	2111,00	0,20	28
221197 00	G	<1Sem	877,13	0,20	43	261144 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	297171 00	D	Consult	2111,00	0,20	28
221210 00	G	<1Sem	615,00	0,20	43	261199 70	E	2 Sem	7,96	0,20	37	297171 00	D	Consult	2111,00	0,20	28
221234 00	G	<1Sem	955,49	0,20	43	261229 70	E	<1Sem	7,96	0,20	37	299892 00	D	Consult	2076,00	0,20	28
221258 00	G	<1Sem	921,08	0,20	43	261311 99	F	2 Sem	172,83	0,20	44	299915 00	D	Consult	2153,00	0,20	28
221272 00	G	<1Sem	541,34	0,20	43	261564 40	G	3 Sem	26,07	0,20	38	398882 00	D	Consult	4586,00	0,20	27
221296 00	G	<1Sem	1519,38	0,20	43	261601 40	G	Consult	26,07	0,20	38	398899 00	D	Consult	4586,00	0,20	27
221319 00	G	<1Sem	1275,31	0,20	43	261625 40	Voir	26164940			38	398905 00	D	Consult	4586,00	0,20	27
221340 00	G	<1Sem	997,50	0,20	43	261649 40	G	<1Sem	35,09	0,20	38	401960 60	Remplacé par	66678400		41	
222613 00	D	3 Sem	379,75	-	50	261700 40	F	2 Sem	24,43	0,20	38	402103 50	F	<1Sem	4,82	-	41
222699 00	D	3 Sem	379,75	-	50	262530 05	G	Consult	42,89	0,20	34	402189 50	F	<1Sem	4,82	-	41
222712 00	D	Consult	237,15	-	49	263032 05	G	Consult	55,47	0,20	34	402196 50	F	3 Sem	4,82	-	41
223030 01	E	<1Sem	7,46	-	40	263254 40	F	<1Sem	22,79	0,20	44	405179 00	E	<1Sem	18,93	0,20	39
223481 04	E	<1Sem	7,46	-	40	263520 05	G	Consult	38,70	0,20	34	409690 50	F	3 Sem	4,82	-	41
225577 00	C	<1Sem	59,00	-	14	263582 00	F	<1Sem	27,91	0,20	39	409706 50	F	<1Sem	4,82	-	41
225614 00	C	<1Sem	59,00	-	14	263681 00	F	<1Sem	27,91	0,20	39	409713 60	F	2 Sem	32,42	-	43
225737 00	C	<1Sem	63,00	-	14	264404 99	F	2 Sem	52,99	0,20	44	409751 60	F	2 Sem	29,88	-	4

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème
410276 50	F	2 Sem	9,60	-	44	■ 502664 00	D	4 Sem	2467,00	0,20	27	610089 70	F	3 Sem	29,55	0,20	38
410290 50	F	2 Sem	9,60	-	43	■ 502671 00	D	4 Sem	2467,00	0,20	27	610126 40	E	<1Sem	7,44	0,20	36
410573 30	F	2 Sem	42,56	-	44	■ 502688 00	D	4 Sem	2467,00	0,20	27	610171 40	E	3 Sem	8,43	0,20	36
410580 30	F	2 Sem	30,05	-	44	■ 502695 00	D	4 Sem	2503,00	0,20	27	610188 40	E	<1Sem	8,43	0,20	36
410603 30	F	2 Sem	29,78	-	43	■ 502701 00	D	4 Sem	2503,00	0,20	27	610195 40	E	3 Sem	9,37	0,20	36
410627 30	F	2 Sem	47,57	-	44	■ 502718 00	D	4 Sem	2494,00	0,20	27	610225 70	F	Consult	45,10	0,20	38
410757 30	F	2 Sem	79,88	-	44	■ 502725 00	D	4 Sem	2503,00	0,20	27	610294 40	E	<1Sem	9,37	0,20	36
410849 50	F	2 Sem	19,34	-	44	503098 00	D	4 Sem	277,00	-	27	610348 70	F	2 Sem	45,10	0,20	38
411013 10	G	<1Sem	42,08	-	41	504586 38	F	2 Sem	27,07	-	43	610447 70	Voir 61047870				37
411037 10	G	<1Sem	42,08	-	41	■ 505542 00	D	Consult	1436,00	0,20	24	610478 70	F	2 Sem	22,22	0,20	37
411051 10	G	<1Sem	42,08	-	41	506906 00		Consult	-	-	16	610508 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
411075 10	G	<1Sem	42,08	-	41	508160 00		Consult	-	-	16	610546 40	E	3 Sem	7,44	0,20	36
411099 10	G	<1Sem	42,08	-	41	508245 00		Consult	-	-	16	610614 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
411136 10	G	<1Sem	42,08	-	41	517070 99	C	<1Sem	124,00	-	15	610638 55	F	3 Sem	8,12	0,20	34
411150 10	G	<1Sem	42,08	-	41	517636 99	C	<1Sem	234,00	-	15	610669 55	F	<1Sem	8,12	0,20	34
411766 00		Consult	-	-	16	523668 00		Consult	-	-	16	610706 55	F	Consult	8,58	0,20	34
413475 30	F	2 Sem	51,21	-	44	531471 00	C	4 Sem	80,42	-	49	610720 55	F	Consult	8,58	0,20	34
413673 71	G	<1Sem	15,06	-	41	531518 00	C	4 Sem	80,42	-	49	610768 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
413758 71	G	3 Sem	15,06	-	41	531556 00	C	4 Sem	95,97	-	49	610775 55	Remplacé par 71011655				34
413789 71	G	Consult	15,06	-	41	531570 00	C	4 Sem	105,10	-	49	610812 55	F	3 Sem	9,00	0,20	34
413970 71	G	4 Sem	15,06	-	41	541109 40	Voir 70621840				36	610904 55	F	<1Sem	9,00	0,20	34
■ 416326 00	D	3 Sem	1330,00	0,20	27	■ 543851 10	F	<1Sem	34,49	0,20	39	610928 55	F	Consult	9,00	0,20	34
■ 416333 00	D	3 Sem	1330,00	0,20	27	■ 543899 10	F	<1Sem	34,49	0,20	39	610942 40	F	3 Sem	24,43	0,20	38
■ 416340 00	D	3 Sem	1330,00	0,20	27	544926 40	F	Consult	40,72	0,20	35	610973 40	F	<1Sem	24,43	0,20	38
424327 71	G	<1Sem	15,06	-	41	544964 40	F	2 Sem	40,72	0,20	35	610997 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
424358 71	G	4 Sem	15,06	-	41	544988 40	F	2 Sem	23,29	0,20	35	611024 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
424440 71	G	<1Sem	15,06	-	41	■ 546285 00	D	Consult	1695,00	0,20	28	611031 55	F	3 Sem	9,84	0,20	34
424471 71	G	3 Sem	15,06	-	41	■ 546292 00	D	Consult	1658,00	0,20	28	611055 55	F	<1Sem	9,84	0,20	34
424549 60	Voir 42471660				41	■ 546308 00	D	Consult	1658,00	0,20	28	611079 55	Remplacé par 71018555				34
424617 30	F	2 Sem	58,04	-	43	■ 547824 00	D	3 Sem	2169,00	0,20	27	611106 00	C	2 Sem	92,70	-	19
424716 60	F	2 Sem	7,39	-	41	■ 547831 00	D	3 Sem	2169,00	0,20	27	611113 00	C	2 Sem	92,70	-	19
424846 60	F	3 Sem	7,39	-	41	■ 547848 00	D	3 Sem	2070,00	0,20	27	611130 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
424877 60	F	3 Sem	7,39	-	41	548010 00	G	Consult	256,11	0,20	31	611208 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
424938 60	F	3 Sem	7,39	-	41	548034 00	G	Consult	256,11	0,20	31	611253 70	F	<1Sem	22,22	0,20	37
425041 60	F	<1Sem	7,39	-	41	558626 40	F	<1Sem	23,29	0,20	35	611284 70	F	<1Sem	25,03	0,20	37
425164 60	F	<1Sem	7,39	-	41	558664 40	F	Consult	42,06	0,20	35	611314 70	F	<1Sem	25,03	0,20	37
425195 60	F	4 Sem	7,39	-	41	558688 40	F	<1Sem	42,06	0,20	35	611345 70	F	<1Sem	25,03	0,20	37
425409 60	F	<1Sem	7,39	-	41	558701 40	E	<1Sem	24,08	0,20	36	611376 70	F	<1Sem	25,03	0,20	37
425461 60	F	3 Sem	7,39	-	41	558718 40	F	Consult	23,99	0,20	35	611406 70	F	3 Sem	39,32	0,20	37
■ 425472 00	D	Consult	1468,00	0,20	25	558749 40	E	3 Sem	23,06	0,20	36	611451 70	F	<1Sem	39,32	0,20	37
■ 425496 00	D	Consult	1464,00	0,20	25	558763 40	F	<1Sem	23,99	0,20	35	■ 612202 00	C	3 Sem	211,00	0,40	19
■ 425564 00	D	Consult	1493,00	0,20	25	558770 40	E	<1Sem	23,06	0,20	36	612236 40	F	2 Sem	48,65	0,20	44
■ 425588 00	D	Consult	1516,00	0,20	25	558800 40	E	3 Sem	20,81	0,20	36	■ 612240 00	C	3 Sem	234,00	0,40	19
426673 50	F	2 Sem	18,78	-	43	558824 40	F	Consult	43,33	0,20	35	■ 612288 00	C	3 Sem	238,00	0,40	19
430724 60	F	3 Sem	8,52	-	41	558831 40	E	3 Sem	20,81	0,20	36	612625 40	F	2 Sem	57,35	0,20	44
430755 60	F	3 Sem	8,52	-	41	558862 40	F	<1Sem	43,33	0,20	35	612816 40	F	2 Sem	57,35	0,20	44
430793 60	F	3 Sem	8,52	-	41	558886 40	F	Consult	25,07	0,20	35	612946 65	F	2 Sem	55,63	0,20	44
436863 30	F	2 Sem	80,65	-	44	558909 40	F	<1Sem	25,07	0,20	35	614022 00	C	2 Sem	51,50	-	19
440600 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559654 27	F	2 Sem	45,68	0,20	44	614046 00	C	2 Sem	94,70	-	19
440723 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559678 15	E	<1Sem	45,85	0,20	36	614053 00	C	2 Sem	94,70	-	19
440761 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559685 15	E	<1Sem	45,85	0,20	36	■ 614374 00	C	3 Sem	351,00	0,40	19
440853 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559739 70	F	2 Sem	22,22	0,20	37	615411 40	F	<1Sem	24,43	0,20	38
440877 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559821 70	F	2 Sem	22,22	0,20	37	615428 40	F	<1Sem	24,43	0,20	38
440891 10	F	2 Sem	181,72	-	43	559937 70	F	2 Sem	22,22	0,20	37	615688 27	E	<1Sem	8,88	0,20	36
441942 10	F	2 Sem	91,68	-	43	559968 70	F	2 Sem	25,03	0,20	37	618245 80	F	2 Sem	43,82	0,20	44
442098 00	C	<1Sem	111,00	-	14	560025 70	F	2 Sem	25,03	0,20	37	618511 10	F	2 Sem	125,19	0,20	44
442258 00	C	<1Sem	111,00	-	14	560230 70	F	2 Sem	29,55	0,20	38	618542 10	F	2 Sem	95,76	0,20	44
442272 00	C	<1Sem	111,00	-	14	560261 70	F	<1Sem	29,55	0,20	38	618665 10	F	2 Sem	117,37	0,20	44
460290 00	C	Consult	111,00	-	14	562685 15	Remplacé par 21530100				34	620811 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
471517 00	G	Consult	178,50	0,20	31	588451 00	E	<1Sem	4,35	-	41	620842 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
■ 478784 00	D	Consult	1650,00	0,20	24	595688 00	G	<1Sem	150,00	0,20	31	620866 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
■ 479965 00	D	Consult	265,00	-	24	596647 00	G	<1Sem	150,00	0,20	31	620880 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
■ 479972 00	D	Consult	345,00	-	24	596661 00	C	<1Sem	42,00	-	15	620910 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
491268 10	G	<1Sem	95,85	-	40	596814 00	G	<1Sem	143,75	0,20	31	620934 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
491305 10	Voir 49126810				40	■ 598961 00	D	Consult	2926,00	0,20	27	620958 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
494344 01	F	<1Sem	26,44	-	41	■ 599005 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	620989 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
494351 01	F	<1Sem	35,15	-	41	■ 599012 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	621009 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
■ 502008 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599029 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623256 70	Voir 62329470				37
■ 502015 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599036 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623263 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
■ 502022 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599043 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623270 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
■ 502039 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599050 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623287 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
■ 502046 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599067 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623294 70	F	3 Sem	10,98	0,20	37
■ 502053 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599074 00	D	Consult	3014,00	0,20	27	623300 70	F	Consult	10,98	0,20	37
■ 502060 00	D	4 Sem	2581,00	0,20	27	■ 599043 15	G	Consult	149,12	0,20	32	623317 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
■ 502077 00	D	Consult	4403,00	0,20	27	599766 15	G	Consult	146,14	0,20	32	623324 70	F	<1Sem	11,04	0,20	37
■ 502084 00	D	Consult	44														

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
624925 40	F	2 Sem	65,10	0,20	44
■ 626155 00	C	Consult	963,00	0,20	26
■ 626162 00	C	Consult	951,00	0,20	26
□ ■ 626179 00	C	Consult	972,00	0,20	26
□ ■ 626186 00	C	Consult	963,00	0,20	26
□ ■ 626193 00	C	Consult	998,00	0,20	26
□ ■ 626209 00	C	Consult	989,00	0,20	26
□ ■ 626216 00	C	Consult	1015,00	0,20	26
□ ■ 626223 00	C	Consult	1005,00	0,20	26
□ ■ 626230 00	C	Consult	1076,00	0,20	26
□ ■ 626247 00	C	Consult	1067,00	0,20	26
□ ■ 626261 00	C	Consult	1105,00	0,20	26
□ ■ 626278 00	C	Consult	1130,00	0,20	26
□ ■ 626285 00	C	Consult	1125,00	0,20	26
628787 40	F	<1Sem	77,00	0,20	44
631626 40	E	<1Sem	7,44	0,20	35
■ 631657 40	E	<1Sem	7,44	0,20	35
■ 631718 40	E	<1Sem	7,44	0,20	35
■ 631770 40	E	<1Sem	7,44	0,20	35
631800 40	E	<1Sem	19,06	0,20	36
631831 40	E	<1Sem	19,06	0,20	36
631862 40	E	<1Sem	19,06	0,20	36
631893 40	E	<1Sem	19,06	0,20	36
631923 40	E	<1Sem	8,43	0,20	35
631954 40	E	<1Sem	8,43	0,20	35
■ 632012 40	E	<1Sem	8,43	0,20	35
■ 632074 40	E	<1Sem	8,43	0,20	35
632104 40	E	<1Sem	9,37	0,20	35
632135 40	E	<1Sem	9,37	0,20	35
■ 632197 40	E	<1Sem	9,37	0,20	35
■ 632258 40	E	<1Sem	9,37	0,20	35
■ 632750 00	C	3 Sem	645,00	0,20	26
■ 632767 00	C	3 Sem	645,00	0,20	26
■ 632798 00	C	3 Sem	663,00	0,20	26
□ ■ 632804 00	C	3 Sem	663,00	0,20	26
□ ■ 632835 00	C	3 Sem	695,00	0,20	26
□ ■ 632842 00	C	3 Sem	695,00	0,20	26
□ ■ 632873 00	C	3 Sem	793,00	0,20	26
□ ■ 632880 00	C	3 Sem	793,00	0,20	26
633798 40	F	2 Sem	92,64	0,20	44
□ ■ 634303 00	C	Consult	1026,00	0,20	26
634563 00	B	<1Sem	203,00	-	26
634617 00	B	3 Sem	347,00	-	26
634624 00	B	<1Sem	347,00	-	26
□ 634631 00	B	3 Sem	358,00	-	26
□ 634655 00	B	3 Sem	390,00	-	26
□ 634679 00	B	<1Sem	390,00	-	26
635143 40	F	2 Sem	14,18	0,20	38
635174 40	F	2 Sem	14,18	0,20	38
635204 40	F	3 Sem	14,18	0,20	38
635235 70	F	Consult	11,04	0,20	37
635273 70	F	Consult	11,32	0,20	37
635310 70	F	<1Sem	11,32	0,20	37
■ 635447 00	C	<1Sem	477,00	0,20	26
■ 635485 00	C	<1Sem	477,00	0,20	26
□ ■ 635515 00	C	3 Sem	511,00	0,20	26
□ ■ 635577 00	C	<1Sem	511,00	0,20	26
□ ■ 635584 00	C	3 Sem	543,00	0,20	26
□ ■ 635607 00	C	<1Sem	543,00	0,20	26
□ ■ 635669 00	C	3 Sem	620,00	0,20	26
□ ■ 635676 00	C	3 Sem	620,00	0,20	26
636980 55	F	Consult	8,53	0,20	35
637048 55	F	Consult	8,53	0,20	35
637161 55	Remplacé par 63962255				35
637222 55	F	Consult	9,00	0,20	35
637345 55	F	Consult	9,21	0,20	35
637406 55	F	<1Sem	9,21	0,20	35
637529 55	F	3 Sem	10,06	0,20	35
637581 55	F	<1Sem	10,06	0,20	35
638615 00	Voir 89422299				20
638646 00	Remplacé par 81383799				20
638660 00	Remplacé par 89150499				20
638677 00	Voir 89422299				20
638694 27	F	2 Sem	57,60	0,20	44
638707 00	Remplacé par 81384499				20
638721 00	Remplacé par 89151199				20
638724 27	F	2 Sem	23,48	0,20	44
■ 639387 05	F	<1Sem	8,12	0,20	34
■ 639400 05	F	<1Sem	8,12	0,20	34
639424 05	F	<1Sem	8,58	0,20	34
639448 05	F	<1Sem	8,58	0,20	34
639462 05	F	<1Sem	9,00	0,20	34
■ 639486 05	F	<1Sem	9,00	0,20	34

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
639509 05	F	<1Sem	9,84	0,20	34
■ 639523 05	F	<1Sem	9,84	0,20	34
639547 05	F	<1Sem	10,06	0,20	35
■ 639561 05	F	<1Sem	10,06	0,20	35
639585 55	F	<1Sem	8,53	0,20	35
639608 05	F	<1Sem	8,53	0,20	35
639622 55	F	<1Sem	9,00	0,20	35
639646 05	F	Consult	9,00	0,20	35
640369 99	F	2 Sem	92,17	0,20	44
640796 99	F	2 Sem	131,31	0,20	44
640956 25	F	<1Sem	35,33	0,20	35
640970 25	F	<1Sem	39,02	0,20	35
641021 55	F	2 Sem	8,12	0,20	34
641618 40	F	2 Sem	61,97	0,20	44
642196 25	F	2 Sem	35,33	0,20	35
642219 25	F	<1Sem	35,33	0,20	35
642233 25	F	<1Sem	39,02	0,20	35
642318 99	F	2 Sem	87,55	0,20	44
642325 99	F	2 Sem	131,31	0,20	44
642486 80	F	2 Sem	35,69	0,20	44
642516 25	F	<1Sem	48,55	0,20	35
642592 25	F	<1Sem	48,55	0,20	35
642615 25	F	<1Sem	48,55	0,20	35
642752 25	F	<1Sem	39,02	0,20	35
642790 25	F	<1Sem	48,55	0,20	35
643162 05	F	<1Sem	9,21	0,20	35
643186 05	F	<1Sem	9,21	0,20	35
643209 55	F	Consult	8,58	0,20	34
643223 55	F	<1Sem	9,00	0,20	34
643247 55	F	Consult	9,84	0,20	34
643827 99	F	2 Sem	78,36	0,20	44
643858 99	F	2 Sem	60,59	0,20	44
643872 55	F	Consult	9,00	0,20	35
643896 55	F	<1Sem	10,06	0,20	35
643919 55	F	Consult	9,21	0,20	35
643933 55	F	Consult	8,53	0,20	35
644367 55	F	Consult	13,58	0,20	35
644381 55	F	<1Sem	13,58	0,20	35
■ 646106 00	G	<1Sem	143,75	0,20	31
651512 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33
651550 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33
651574 00	G	<1Sem	115,07	0,20	33
651659 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33
651673 00	G	<1Sem	115,07	0,20	33
651697 00	G	4 Sem	115,07	0,20	33
658474 00	E	Consult	12,47	0,20	39
■ 658535 00	E	<1Sem	12,47	0,20	39
658597 00	E	<1Sem	12,74	0,20	39
■ 658634 00	E	<1Sem	12,74	0,20	39
□ 659996 10	F	<1Sem	34,49	0,20	39
□ 660053 10	F	<1Sem	39,05	0,20	39
662051 00	C	2 Sem	200,66	-	56
662075 00	C	4 Sem	211,63	-	56
662099 00	C	2 Sem	209,44	-	56
666784 00	F	2 Sem	46,84	-	41
668961 00	D	4 Sem	169,39	-	49
669142 00	D	2 Sem	286,68	-	49
669166 00	D	3 Sem	286,68	-	50
669180 00	D	4 Sem	286,68	-	50
669203 00	D	4 Sem	298,83	-	50
669227 00	D	4 Sem	298,83	-	50
669241 00	D	4 Sem	286,68	-	49
669265 00	D	2 Sem	286,68	-	49
669289 00	D	2 Sem	298,83	-	49
669302 00	D	2 Sem	298,83	-	49
669401 00	Voir 88081600				34
669487 00	Voir 82592300				34
670292 00	Consult		-	-	16
670377 00	Consult		-	-	16
670452 00	Consult		-	-	16
671596 00	C	2 Sem	152,30	-	49
671619 00	C	2 Sem	152,30	-	49
675566 00	C	<1Sem	105,00	-	15
675600 00	C	<1Sem	260,00	-	15
□ ■ 679761 00	D	Consult	1586,00	0,20	24
681151 00	G	Consult	137,30	0,20	31
689188 00	G	4 Sem	130,65	0,20	33
689447 00	G	<1Sem	130,65	0,20	33
689522 00	G	<1Sem	130,65	0,20	33
689621 00	G	4 Sem	130,65	0,20	33
689706 00	G	<1Sem	130,65	0,20	33
689782 00	G	<1Sem	130,65	0,20	33

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème
690320 00	G	Consult	137,30	0,20	31
690344 00	G	Consult	118,37	0,20	31
691716 00	G	Consult	118,37	0,20	31
691792 00	G	Consult	108,09	0,20	34
696896 00	C	2 Sem	189,30	-	56
696919 00	C	2 Sem	197,60	-	56
■ 697509 33	F	<1Sem	1,23	-	57
■ 697691 33	F	<1Sem	1,23	-	57
698308 25	F	<1Sem	6,49	-	57
698322 25	F	<1Sem	6,63	-	57
698760 00	Remplacé par 66924100				49
698784 00	D	4 Sem	169,39	-	49
698807 00	D	4 Sem	182,43	-	49
698821 00	D	4 Sem	182,43	-	49
698869 00	D	3 Sem	169,39	-	49
698883 00	D	Consult	182,43	-	49
698906 00	D	Consult	182,43	-	49
701224 00	Remplacé par 93060300				33
701262 00	Remplacé par 93062700				33
701323 00	C	<1Sem	32,00	-	15
702784 40	E	2 Sem	19,11	0,20	36
702791 40	E	<1Sem	19,11	0,20	36
702807 40	E	<1Sem	19,11	0,20	36
704733 27	E	<1Sem	8,88	0,20	36
704740 27	E	3 Sem	11,72	0,20	36
704757 27	E	3 Sem	8,88	0,20	36
704764 27	E	<1Sem	11,72	0,20	36
704986 70	F	<1Sem	10,98	0,20	37
706218 40	F	2 Sem	23,72	0,20	36
706225 40	F	<1Sem	24,77	0,20	36
706232 40	F	<1Sem	30,03	0,20	36
706249 40	F	2 Sem	28,81	0,20	36
706676 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706683 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
■ 706690 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706706 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706713 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706720 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706737 40	F	2 Sem	14,18	0,20	38
706744 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
■ 706751 40	F	<1Sem	14,18	0,20	38
706812 70	F	<1Sem	10,98	0	

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème
733993	15	Remplacé par 21536300			34	842691	00	D <1Sem	630,00	0,20	25	886948	00	Remplacé par 74082800			50
734006	15	F 2 Sem	121,35	0,20	34	843118	00	C 2 Sem	268,17	-	49	886955	00	Remplacé par 74086600			50
734020	15	G Consult	138,23	0,20	34	844800	00	D 4 Sem	691,00	0,20	25	886986	00	Remplacé par 74096500			50
734037	15	G <1Sem	138,23	0,20	34	848815	00	B 4 Sem	207,00	-	29	887013	00	B 4 Sem	59,51	-	50
734044	15	G <1Sem	135,59	0,20	34	848822	00	B 4 Sem	598,00	-	29	887020	00	Remplacé par 74102300			50
740682	00	B 4 Sem	57,55	-	50	848839	00	B 4 Sem	642,00	-	29	887037	00	B 4 Sem	79,78	-	50
740743	00	B 4 Sem	57,55	-	50	849294	00	D 4 Sem	588,00	0,20	25	887044	00	B 4 Sem	114,44	-	50
740767	00	B 4 Sem	56,07	-	50	849300	00	D 4 Sem	588,00	0,20	25	887549	00	C 2 Sem	240,01	-	49
740781	00	B 4 Sem	55,82	-	50	849348	00	D 4 Sem	716,00	0,20	25	887686	00	Remplacé par 66209900			56
740804	00	C 4 Sem	99,22	-	50	849355	00	D <1Sem	696,00	0,20	25	887754	00	C 2 Sem	116,20	-	56
740828	00	B <1Sem	51,18	-	50	849379	00	D <1Sem	716,00	0,20	25	887767	99	B <1Sem	11,00	-	20
740866	00	B <1Sem	97,23	-	50	849393	00	D 4 Sem	767,00	0,20	25	888273	40	F 2 Sem	92,12	0,20	44
740941	00	C <1Sem	97,23	-	50	849409	00	D 4 Sem	784,00	0,20	25	888297	40	F 2 Sem	126,39	0,20	44
740965	00	B <1Sem	80,56	-	50	849423	00	D 4 Sem	815,00	0,20	25	888365	25	G 2 Sem	22,07	0,20	36
741009	00	C <1Sem	116,06	-	50	849454	00	D <1Sem	793,00	0,20	25	888372	25	F Consult	13,55	0,20	36
741023	00	B 2 Sem	86,75	-	50	849461	00	D 4 Sem	793,00	0,20	25	888396	25	F 3 Sem	13,55	0,20	36
741080	30	C 3 Sem	331,20	-	50	849485	00	D <1Sem	806,00	0,20	25	888464	25	F <1Sem	13,55	0,20	36
741085	00	C 2 Sem	136,52	-	50	849492	00	D 4 Sem	806,00	0,20	25	888525	25	G Consult	20,18	0,20	36
741752	30	Remplacé par 93068230			51	849515	00	D 4 Sem	866,00	0,20	25	888563	25	F Consult	14,61	0,20	36
742766	00	C 4 Sem	795,45	-	50	849522	00	D 4 Sem	866,00	0,20	25	888587	25	F 3 Sem	14,61	0,20	36
747635	00	C <1Sem	100,00	-	15	849539	00	D 4 Sem	915,00	0,20	25	888624	25	F <1Sem	14,61	0,20	36
748084	00	C Consult	100,00	-	15	849546	00	D 4 Sem	777,00	0,20	25	888679	25	F Consult	17,51	0,20	36
748225	30	Remplacé par 74080400			50	849553	00	D 4 Sem	777,00	0,20	25	888693	25	F 3 Sem	17,51	0,20	36
751423	10	F <1Sem	27,91	0,20	39	849577	00	D 4 Sem	979,00	0,20	25	888730	25	F <1Sem	17,51	0,20	36
751430	10	F <1Sem	27,91	0,20	39	849584	00	D 4 Sem	1025,00	0,20	25	888778	25	G 2 Sem	26,17	0,20	36
751447	10	F <1Sem	27,91	0,20	39	849591	00	D 4 Sem	1031,00	0,20	25	889089	70	F 2 Sem	26,06	0,20	38
764973	26	G <1Sem	16,17	-	57	849607	00	D 4 Sem	1188,00	0,20	25	889416	70	F Consult	26,06	0,20	38
764980	26	G 2 Sem	16,17	-	57	849614	00	D 4 Sem	1188,00	0,20	25	889447	70	F 2 Sem	26,06	0,20	38
765178	31	Voir 76497326			57	852165	00	F <1Sem	13,06	-	41	889478	70	F 2 Sem	26,06	0,20	38
771282	00	C Consult	152,09	-	49	852196	00	F <1Sem	13,06	-	41	889799	40	G Consult	76,52	0,20	35
786535	00	Remplacé par 21387710			33	852233	00	F <1Sem	13,06	-	40	889836	40	Voir 88979940			35
786559	00	Remplacé par 21389110			33	852288	00	F <1Sem	13,06	-	40	889874	40	G Consult	83,95	0,20	35
801576	00	Remplacé par 54801000			31	852318	00	F <1Sem	13,06	-	40	889898	40	Voir 88987440			35
801781	00	Remplacé par 54803400			31	853803	00	F <1Sem	13,06	-	41	889911	40	Voir 88987440			35
804621	00	Voir 24147800			49	853834	00	F 2 Sem	45,24	0,20	44	890570	00	Remplacé par 66205100			56
808223	00	G <1Sem	64,66	0,20	39	853896	00	F <1Sem	13,06	-	41	890600	00	C 2 Sem	157,00	-	49
808247	00	G <1Sem	82,56	0,20	39	859621	00	C 2 Sem	152,30	-	49	890631	00	Remplacé par 67159600			49
808322	00	G <1Sem	104,31	0,20	39	859737	00	C 2 Sem	157,00	-	49	890839	00	G <1Sem	101,71	0,20	33
809718	00	C 4 Sem	155,49	-	56	859744	00	C 2 Sem	152,30	-	49	891504	99	A <1Sem	86,00	-	20
809725	00	C 2 Sem	169,71	-	56	859881	00	C 2 Sem	157,00	-	49	891511	99	A <1Sem	91,00	-	20
812749	00	F 2 Sem	181,72	-	43	860832	00	F 2 Sem	22,79	0,20	44	891645	00	C Consult	157,00	-	49
813470	00	Voir 24145400			49	860856	00	F 2 Sem	45,24	0,20	44	891980	00	Remplacé par 66209900			56
813837	99	A <1Sem	80,00	-	20	862096	00	Remplacé par 13954600			31	892775	40	F Consult	42,06	0,20	35
813844	99	A <1Sem	84,00	-	20	862492	00	C 2 Sem	94,36	-	56	892799	40	F Consult	43,33	0,20	35
815597	00	F 2 Sem	37,49	0,20	44	862508	00	C 2 Sem	98,88	-	56	892850	40	F Consult	25,07	0,20	35
820546	04	E <1Sem	6,20	-	40	863987	00	F <1Sem	15,40	-	40	893468	40	F 2 Sem	47,25	0,20	44
820584	02	E <1Sem	6,20	-	40	864014	00	F <1Sem	15,40	-	40	893847	00	E <1Sem	9,92	-	40
820669	01	E <1Sem	6,20	-	40	865301	00	Remplacé par 24186700			33	893861	00	E <1Sem	9,92	-	40
820706	02	E <1Sem	6,20	-	40	865325	00	Remplacé par 24188100			33	893925	40	F 2 Sem	861,00	0,20	44
820768	01	E <1Sem	6,20	-	40	865349	00	Remplacé par 24190400			33	894208	00	B <1Sem	115,00	0,80	18
820829	00	E <1Sem	6,53	-	40	865424	00	Remplacé par 24192800			33	894215	00	B <1Sem	112,00	0,60	18
820867	00	E <1Sem	6,53	-	40	865448	00	Remplacé par 24194200			33	894222	99	A <1Sem	76,00	-	20
825886	00	G Consult	12,36	0,20	34	867087	40	F 2 Sem	30,21	0,20	38	894239	99	A <1Sem	84,00	-	20
825893	00	G <1Sem	12,36	0,20	34	867124	40	F Consult	30,21	0,20	38	894246	99	A <1Sem	81,00	-	20
825909	00	G Consult	14,24	0,20	35	867230	80	F Consult	50,84	0,20	44	894253	99	A <1Sem	90,00	-	20
825916	00	G Consult	14,24	0,20	35	870268	00	C <1Sem	64,00	-	14	895674	00	B 2 Sem	34,26	-	51
825923	00	G Consult	12,36	0,20	34	870411	00	Remplacé par 20453400			49	895681	00	Remplacé par 89567400			51
825930	00	G Consult	12,36	0,20	34	871562	00	G 4 Sem	69,99	0,20	33	895698	00	B 2 Sem	34,26	-	51
825947	00	G Consult	14,24	0,20	35	871586	00	G <1Sem	68,47	0,20	33	895704	00	Remplacé par 89567400			51
825954	00	G <1Sem	14,24	0,20	35	871692	00	G 2 Sem	72,51	0,20	33	895728	00	C Consult	235,50	-	49
825961	00	G Consult	23,55	0,20	35	873467	00	Voir 59666100			15	895773	00	F <1Sem	15,40	-	40
825978	00	G Consult	23,55	0,20	35	874868	00	C 4 Sem	1100,00	-	15	895834	00	F <1Sem	15,40	-	40
831443	04	E <1Sem	6,20	-	40	874875	00	C 4 Sem	1450,00	-	15	897404	70	G 2 Sem	63,95	0,20	37
831504	01	E <1Sem	6,53	-	40	874882	00	C 4 Sem	850,00	-	15	897435	70	G Consult	63,95	0,20	37
831528	01	E <1Sem	6,53	-	40	874899	00	C 4 Sem	850,00	-	15	897466	70	G Consult	63,95	0,20	37
831542	01	E <1Sem	6,53	-	40	875605	00	C 4 Sem	350,00	-	15	897497	70	G 2 Sem	63,95	0,20	37
831566	01	E <1Sem	6,53	-	40	875612	00	C 4 Sem	350,00	-	15	897527	70	G Consult	100,68	0,20	37
831580	01	E <1Sem	6,53	-	40	877694	00	F <1Sem	34,06	0,20	39	897558	70	Voir 89752770			37
831603	01	E <1Sem	6,53	-	40	877748	00	F <1Sem	34,06	0,20	39	897589	40	G <1Sem	26,61	0,20	38
834161	00	Voir 83417800			56	879674	00	Remplacé par 20455800			49	897602	40	G <1Sem	26,61	0,20	38
834178	00	C 2 Sem	73,90	-	56	880816	00	G Consult	10,45	0,20	34	897623	00	C Consult	156,29	-	49
834222	00	Voir 83423900			56	880830	00	G <1Sem	10,45	0,20	34	897626	40	G <1Sem	47,89	0,20	38
834239	00	C 2 Sem	73,90	-	56	880847	00	G Consult	12,21	0,20	35	897640	40	G Consult	47,89	0,20	38
842325	00	D 4 Sem	737,00	0,20	25	880861	00	G Consult	12,21	0,20	35	898586	40	F 2 Sem	38,91	0,20	44
842370	00	D 4 Sem	854,00	0,20	25	883411	00	Remplacé par 67161900			49	898838	70	G Consult	30,84	0,20	37
842417	00	D 4 Sem	854,00	0,20	25	884326	00	Remplacé par 23310700			49	898869	70	G Consult	30,84	0,20	37
842448	00	D 4 Sem	990,00	0,20	25	8843											

Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page	Code	Cat	Délai	Prix HT	ECL	Page
	Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème		Remise		€	€	Barème
908087 30	B	Consult	142,19	-	50	915566 30		Remplacé par 93068230			51	952332 55		Voir 95235655			34
908145 01	G	Consult	12,21	0,20	35	915573 30		Remplacé par 91560330			51	952356 55	G	Consult	43,23	0,20	34
908206 01	G	Consult	12,36	0,20	34	915603 30	B	Consult	61,74	-	51	954753 00		Remplacé par 69179200			34
908268 01	G	Consult	12,36	0,20	34	915610 30	B	2 Sem	67,78	-	51	956746 00	D	2 Sem	61,00	-	26
908305 00	G	<1Sem	1201,75	0,20	43	915696 30	B	Consult	88,37	-	51	965339 00	D	Consult	477,00	-	28
908343 01	G	Consult	14,24	0,20	35	915730 00	G	<1Sem	1276,57	0,20	43	965346 00		Consult	-	-	28
908404 01	G	Consult	14,24	0,20	35	915754 00	G	<1Sem	623,70	0,20	43	965353 00	D	Consult	429,00	-	28
908466 01	G	Consult	23,55	0,20	35	915894 30	B	Consult	108,94	-	51	965360 00		Consult	-	-	28
908503 00	G	<1Sem	1203,35	0,20	43	916386 00	G	<1Sem	589,05	0,20	43	965377 00	D	Consult	281,00	-	28
908704 30	B	2 Sem	142,19	-	50	916402 30	B	Consult	102,88	-	51	965384 00		Consult	-	-	28
909985 30	C	3 Sem	176,84	-	56	916485 00	G	<1Sem	972,39	0,20	43	975748 00	D	Consult	1113,00	0,20	25
910035 30	C	4 Sem	210,07	-	56	917550 00	G	<1Sem	816,05	0,20	43	975793 00	D	Consult	1125,00	0,20	25
910059 30	C	4 Sem	176,84	-	56	918083 01	G	Consult	14,24	0,20	35	975854 00	D	Consult	1152,00	0,20	25
910080 30	C	2 Sem	210,07	-	56	918144 01	G	Consult	12,36	0,20	34	975915 00	D	Consult	1098,00	0,20	25
910110 30	C	4 Sem	210,07	-	56	919493 00	G	<1Sem	1137,03	0,20	43	975977 00	D	Consult	1113,00	0,20	25
910134 30	C	2 Sem	163,79	-	56	919502 30	B	4 Sem	74,41	-	50	976028 00	D	Consult	1120,00	0,20	25
910158 30	C	2 Sem	194,65	-	56	919533 30	B	4 Sem	103,75	-	50	976035 00	D	Consult	1118,00	0,20	25
910172 30	C	2 Sem	163,79	-	56	919908 99	B	4 Sem	219,17	-	50	976042 00	D	Consult	1130,00	0,20	25
910196 30	C	2 Sem	194,65	-	56	919960 99	B	4 Sem	213,44	-	50	976059 00	D	Consult	1156,00	0,20	25
910349 40	B	Consult	93,04	-	51	920058 30	B	Consult	108,94	-	51	976066 00	D	Consult	1101,00	0,20	25
910523 30	C	2 Sem	156,29	-	49	920072 99	B	4 Sem	301,31	-	50	976073 00	D	Consult	1117,00	0,20	25
910653 30	C	4 Sem	241,42	-	56	920393 99	B	4 Sem	299,20	-	50	976080 00	D	Consult	1130,00	0,20	25
910677 30	C	4 Sem	211,02	-	56	921007 01	E	2 Sem	15,23	-	40						
911213 00	G	<1Sem	1032,38	0,20	43	922691 00		Voir 74763500			15						
911299 00	G	<1Sem	1163,46	0,20	43	922905 00	G	<1Sem	48,71	0,20	32						
911374 00	G	<1Sem	69,99	0,20	33	923230 00	G	<1Sem	49,88	0,20	32						
911411 00	G	<1Sem	69,99	0,20	33	924213 00	G	Consult	775,64	0,20	43						
911497 00	G	<1Sem	68,47	0,20	33	925067 01	E	<1Sem	6,53	-	40						
911534 00	G	<1Sem	68,47	0,20	33	925784 00	E	<1Sem	18,93	0,20	39						
911589 00		Voir 91164000			56	925845 00	E	<1Sem	18,93	0,20	39						
911602 00		Voir 91166400			56	925944 00	E	<1Sem	18,93	0,20	39						
911626 00	C	2 Sem	73,90	-	56	926002 00	E	<1Sem	18,93	0,20	39						
911640 00	C	2 Sem	59,83	-	56	926026 00	G	Consult	1851,26	0,20	43						
911664 00	C	<1Sem	65,69	-	56	926040 00	G	<1Sem	1041,21	0,20	43						
911688 00	C	2 Sem	73,90	-	56	926064 00	G	<1Sem	720,42	0,20	43						
911701 00	C	2 Sem	59,83	-	56	926767 00	G	<1Sem	3104,18	0,20	43						
911725 00	C	2 Sem	65,69	-	56	927337 00	G	<1Sem	58,04	0,20	32						
911780 30	C	2 Sem	200,06	-	56	927375 00	G	<1Sem	69,64	0,20	32						
911803 30	C	2 Sem	167,89	-	56	927412 00	G	Consult	91,67	0,20	32						
911827 30		Remplacé par 91013430			56	927436 00	G	Consult	51,01	0,20	32						
911841 30		Remplacé par 91015830			56	927450 00	G	Consult	61,22	0,20	32						
911889 30		Remplacé par 91019630			56	927672 00		Voir 92741200			32						
912046 30	C	4 Sem	147,08	-	57	927733 00		Voir 92737500			32						
912060 30	C	4 Sem	161,31	-	57	928136 00	G	Consult	43,89	0,20	32						
912579 00	G	<1Sem	529,69	0,20	43	928174 00	G	Consult	43,89	0,20	32						
912664 30	B	2 Sem	19,94	-	58	928600 00	G	<1Sem	581,86	0,20	31						
912688 30	B	Consult	23,38	-	58	928778 00	G	Consult	1140,87	0,20	31						
912701 30	B	2 Sem	35,06	-	58	929423 00		Voir 92584500			39						
912879 30	C	Consult	156,50	-	49	929461 01		Voir 92578400			39						
913647 30	C	3 Sem	212,68	-	56	929508 01	E	<1Sem	18,93	0,20	39						
913661 30	C	4 Sem	212,68	-	56	929669 00		Voir 92600200			39						
913685 30	C	4 Sem	212,68	-	56	929706 01		Voir 92594400			39						
913708 30	C	4 Sem	212,68	-	56	930354 30	B	Consult	52,10	-	51						
913746 30	C	3 Sem	212,68	-	56	930603 00	G	4 Sem	69,99	0,20	33						
913784 30	B	<1Sem	11,66	-	58	930627 00	G	<1Sem	68,47	0,20	33						
913807 30	B	<1Sem	18,82	-	58	930668 30	B	2 Sem	60,51	-	51						
913852 30	B	<1Sem	29,72	-	58	930682 30	B	2 Sem	60,51	-	51						
913975 30	C	2 Sem	83,75	-	56	931429 30	C	2 Sem	49,00	-	57						
913999 30	C	2 Sem	122,04	-	56	931443 30	B	Consult	52,10	-	51						
914071 30	C	4 Sem	78,01	-	56	933581 00	G	4 Sem	48,71	0,20	32						
914095 30	C	4 Sem	93,62	-	56	933635 00	C	2 Sem	152,30	-	49						
914279 30	C	4 Sem	173,80	-	57	933659 00	C	2 Sem	157,00	-	49						
914422 30	C	4 Sem	181,83	-	57	939005 99	B	4 Sem	422,65	-	50						
914606 30		Remplacé par 91474330			56	940213 00		Remplacé par 74068200			50						
914641 00	G	<1Sem	796,45	0,20	43	940275 00		Remplacé par 74074300			50						
914668 30		Voir 91013430			56	940589 00		Remplacé par 74076700			50						
914682 30	C	3 Sem	167,89	-	56	942644 03	E	<1Sem	4,18	-	40						
914702 00	G	<1Sem	347,42	0,20	43	942668 01	E	<1Sem	4,43	-	40						
914705 30		Voir 91468230			56	942682 02	E	<1Sem	5,07	-	40						
914729 30	C	4 Sem	198,73	-	56	950307 70	G	Consult	30,84	0,20	37						
914743 30	C	3 Sem	198,73	-	56	950338 70	G	2 Sem	30,84	0,20	37						
914903 30		Voir 24143000			49	950369 70	G	<1Sem	30,84	0,20	37						
914941 30	C	2 Sem	89,04	-	56	951045 27	F	2 Sem	48,46	0,20	44						
914965 30	C	2 Sem	89,04	-	56	951113 40	F	<1Sem	55,21	0,20	44						
915009 30	C	2 Sem	93,26	-	56	951151 40	F	<1Sem	60,35	0,20	44						
915023 30	C	2 Sem	93,26	-	56	951427 27	F	2 Sem	34,26	0,20	44						
915061 30		Voir 66896100			49	951489 27	F	2 Sem	25,25	0,20	44						
915481 30	B	Consult	64,48	-	51	952011 80	F	2 Sem	28,92	0,20	44						
915498 30	B	Consult	77,46	-	51	952257 55		Voir 95227155			34						
915535 30	B	2 Sem	58,10	-	51	952271 55	G	2 Sem	40,29	0,20	34						
915542 30	B	Consult	58,10	-	51	952295 55		Voir 95231855			34						
915559 30		Remplacé par 9306830			51	952318 55	G	Consult	39,19	0,20	34						

■ Lampes fournies

□ Produit conforme aux critères de l'opération standardisée Certificat Economies d'Énergie

Les codes de remplacement sont donnés à titre indicatif, vérifiez avant de commander.

Barème conventionnel | 1er mars 2018

Conditions Générales de Vente de produits et services - Philips France

Philips France, S.A.S. capital 195 990 000 € 402 805 527 RCS Nanterre 33 rue de Verdun 92150 Suresnes - Octobre 2018

1. OFFRE, CONFIRMATION, ACCORD

(a) Les présentes clauses et conditions (ci-après « les Conditions ») s'appliquent à la vente ou à la fourniture de tous les produits ou systèmes (ci-après les « Produits ») et la fourniture de tous les services (y compris des logiciels fournis à titre de service) (ci-après les « Services ») par PHILIPS FRANCE (ci-après « Philips Lighting ») à vous-même (ci-après « le Client ») et feront partie intégrante de toute Offre ou de tout Accord y afférant. La commande par le Client de Produits ou Services à Philips Lighting entraîne l'acceptation de ces Conditions, le cas échéant actualisées à la date de la commande. Le terme « Accord » utilisé ici désigne tout accord écrit relatif à la fourniture, la distribution, la vente ou la cession sous licence de Produits ou Services conclus entre Philips Lighting et le Client, ou tout bon de commande émis par le Client et accepté par Philips Lighting ; et le terme « Offre » désigne tout devis, toute proposition ou offre soumises par Philips Lighting au Client.

(b) Les Produits et Services peuvent inclure des applications Web ou mobiles susceptibles d'être assujetties à des conditions complémentaires (ci-après les « Conditions d'utilisation complémentaires ») ou des logiciels susceptibles d'être assujettis à des conditions complémentaires de licence d'utilisateur final (ci-après « CLUF »), émanant de Philips Lighting, d'un Affilié ou de tiers. Ces CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires seront remis avec l'application Web ou mobile ou les logiciels, le cas échéant. Sauf indication contraire dans des CLUF ou des Conditions d'utilisation complémentaires, ces CLUF ou ces Conditions d'utilisation complémentaires feront partie de l'Accord. Les logiciels ne seront pas vendus au Client, mais cédés sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après.

(c) En cas de contradiction ou d'incohérence entre les Conditions et les conditions de tout accord ou de toute offre, les conditions de cet Accord ou de cette Offre prévaudront. En ce qui concerne des applications Web ou mobiles ou des logiciels, les Conditions d'utilisation complémentaires ou les CLUF applicables prévaudront sur les Conditions.

(d) Les termes « convenu », « consentement », « confirmé », « accepté », « informé », « notifié » ou « avis » et tous documents ou termes de même signification et/ou de même portée devront donner lieu à confirmation « par écrit », l'expression « par écrit » signifiant manuscrit, dactylographié, imprimé ou effectué par la voie électronique et donnant lieu à un enregistrement permanent. Les termes « inclut » et « y/en ce compris » seront interprétés en fonction du sens général des mots qui les précèdent.

(e) Des clauses différentes ou complémentaires figurant sur un bon de commande, des conditions d'achat ou tout autre écrit du Client seront considérées comme une modification essentielle des présentes conditions et seront de ce fait rejetées sans avoir de force exécutoire. Un début d'exécution de Services ou d'expédition de Produits ne saurait être considéré comme l'acceptation d'une des clauses ou conditions du Client. Les modalités d'exécution ou les usages commerciaux ne sauraient modifier les présentes Conditions.

(f) Philips Lighting pourra amender les Conditions via son site Web, étant précisé que la version des Conditions relative à un Accord ou à une Offre applicable avant amendement demeura en vigueur s'agissant de l'Accord ou de l'Offre en cause.

(g) Les Offres de Philips Lighting peuvent être acceptées dans le délai qui y figure ou, si aucun délai n'est mentionné, dans les trente (30) jours de la date de l'Offre, à condition que Philips Lighting ait le droit d'amender, de retirer ou de révoquer une Offre à tout moment avant la réception de son acceptation. Aucune commande soumise par le Client ne sera considérée comme définitive ou acceptée par Philips Lighting sauf si et quand elle est confirmée par Philips Lighting.

(h) Le Client est exclusivement responsable de l'exactitude d'une commande, en ce compris les spécifications, la configuration, la fonctionnalité, la compatibilité, l'interopérabilité avec d'autres produits (non autorisés par Philips Lighting), l'adaptation à un usage particulier et toute exigence portant sur les Produits et Services. Le Client garantit que les informations fournies à Philips Lighting dans le cadre d'un Accord sont complètes, exactes et pertinentes et le Client admet que le défaut de fourniture d'informations ou d'instructions complètes, exactes et pertinentes à Philips Lighting peut porter atteinte à l'aptitude de Philips Lighting à s'acquitter de ses obligations ou à exercer ses droits dans le cadre d'un Accord.

(i) Un catalogue, des spécifications, tarifs et autres documents similaires préparés par Philips Lighting sont fournis strictement à des fins pratiques et ne seront pas considérés comme une Offre. Philips Lighting estime que ces documents sont complets et exacts au moment de leur impression, mais ne garantit pas qu'ils sont exempts d'erreurs. Philips Lighting déclinera toute responsabilité pour des dommages occasionnés par des erreurs de mesure, de description, de recommandation d'application, etc.

(j) Les Produits seront fournis conformément aux fonctionnalités, styles et tailles décrits dans les catalogues de Philips Lighting ou, dans le cas de Produits spéciaux ou fabriqués sur commande, conformément aux schémas et fiches techniques. En cas de contradiction entre une commande du Client et un schéma et une fiche technique de Philips Lighting approuvés par le Client, ces derniers prévaudront.

(k) Les déclarations, exclusions et qualifications mentionnées par Philips Lighting dans des Offres, Accords ou d'une manière quelconque régiront l'Accord, seront considérées comme en faisant partie et guideront son exécution et son interprétation.

(l) Si l'exécution de l'Accord dépend de l'approbation, la confirmation ou l'acceptation par le

Client d'un projet de proposition, concept, bien livrable, planning ou de toute autre action de Philips Lighting, le Client prendra les mesures nécessaires à cet effet dans le délai fixé dans l'Accord ou, si aucun délai n'est indiqué, dans les sept (7) jours suivant la réception d'une demande de Philips Lighting en ce sens. À défaut de réponse à l'issue de ce délai, le Client sera réputé avoir approuvé, confirmé ou accepté les propositions de Philips Lighting.

(m) Si le Client revend des Produits ou incorpore des Produits et/ou Services dans des offres à ses clients, le Client s'assurera que tous ses clients et/ou utilisateurs finaux de Produits ou Services remplissent toutes les obligations applicables à lui-même dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions et que les conditions de son accord avec chacun de ses clients correspondent à l'Accord et aux présentes Conditions. À défaut le Client indemnisera Philips Lighting et ses Affiliés, ainsi que leurs dirigeants, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre toutes les pertes, responsabilités, coûts (frais de justice compris) et dépenses découlant du non-respect de la présente clause.

2. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

(a) En contrepartie de la vente de Produits et/ou de la fourniture de Services par Philips Lighting, le Client paiera tous les prix et frais (ci-après le « Prix ») conformément à l'Accord et à la présente section 2. Les Prix sont exprimés en euros et sauf accord contraire, s'entendent « Ex Works »/ mise à disposition dans les établissements de Philips Lighting (INCOTERMS dernière version). Sauf indication contraire dans les INCOTERMS applicables, les Prix n'incluent pas de taxes, redevances ou impôts en vigueur, y compris la taxe sur la valeur ajoutée ou des taxes similaires et Philips Lighting a le droit de les ajouter au Prix ou à la facture, le Client les remboursant immédiatement à Philips Lighting à première demande de celle-ci.

(b) Par notification au Client, Philips Lighting se réserve le droit d'ajuster les Prix de Produits et/ou de Services non encore livrés ou fournis afin de refléter des variations de coûts de production/d'exécution individuels supérieures à cinq pour cent (5 %), y compris des fluctuations de taux de change, de coûts de matières premières et d'autres coûts de fabrication et distribution, ainsi que les coûts de main-d'œuvre qui prennent effet entre la date de l'Accord et la livraison de Produits et/ou la fourniture de Services. Si la durée d'un Accord est supérieure à douze (12) mois, Philips Lighting a le droit d'ajuster les Prix le 1er avril de chaque année par application du dernier indice FSD2 publié pour un Accord portant sur des Produits ou du dernier indice ICHTTS1 ou SYNTEC (à son choix) publié pour un Accord portant sur des Services.

(c) Une annulation, un retard ou un autre changement par le Client d'un bon de commande préalablement accepté par Philips Lighting nécessitera l'approbation préalable de Philips Lighting, et ce sans préjudice de droits ou recours que Philips Lighting peut exercer dans le cadre de l'Accord ou en vertu de la loi. Si Philips Lighting accepte, à la demande du Client, un tel changement, en ce compris une annulation (même partielle), un retard ou une suspension, l'ajout, l'omission, l'altération, la substitution ou la modification d'un concept, de la qualité, de la quantité, du site de fabrication ou de l'exécution (en ce compris le calendrier) de Produits et/ou Services (ci-après une « Modification ») ou si une telle Modification s'impose en raison (i) de changements de lois, de réglementations ou de normes industrielles, (ii) de situations d'urgence, (iii) d'informations incorrectes ou incomplètes fournies par le Client, ou (iv) du non-respect par le Client d'une de ses obligations dans le cadre d'un Accord, le Client remboursera à Philips Lighting à première demande tous les frais engagés par Philips Lighting du fait de la Modification.

(d) Philips Lighting a le droit d'adresser une facture au Client lors de l'expédition de Produits ou quand des Services ont été fournis. Philips Lighting a le droit d'exiger (i) un paiement par le Client à des dates d'échéance spécifiées ; (ii) un paiement anticipé (partiel) du Prix ; et/ou (iii) une facture par phase, période ou étape d'exécution spécifiée. Le Client versera, au choix de Philips Lighting dans les trente (30) jours de la livraison des Produits/exécution des Services ou à quarante-cinq (45) jours fin de mois après émission de la facture, correspondante le montant en question sur le compte bancaire indiqué par Philips Lighting. Le Client paiera tous les montants dus à Philips Lighting dans leur intégralité sans compensation, demande reconventionnelle, déduction ou retenue (fiscale).

(e) Sans qu'aucune formalité ou action complémentaire soit requise de la part de Philips Lighting, en cas de retard ou de défaut de paiement d'un Client et dans la mesure permise par la loi applicable : (i) tous les montants dus par le Client seront considérés comme une dette exigible immédiatement ; (ii) le Client versera à Philips Lighting des intérêts sur tous les montants impayés et ce jusqu'à complet paiement, à un taux égal à trois (3) fois le taux d'intérêt légal, et paiera à Philips Lighting tous les frais de recouvrement, y compris les honoraires d'avocat ; engagés étant en outre convenu que (iii) Philips Lighting aura le droit de procéder à l'annulation de tout crédit consenti au Client, d'exiger des garanties de paiement ou des paiements anticipés pour toutes sommes à verser par Le Client.

(f) Philips Lighting a le droit de compenser et de déduire de tout montant que Philips Lighting (ou un de ses Affiliés) doit au Client (en ce compris les dépôts et avances faits par le Client) dans le cadre d'un Accord tout montant que le Client doit à Philips Lighting. Si Philips Lighting compense des montants dans une devise différente, elle appliquera le taux de conversion couramment utilisé.

3. LIVRAISON DE PRODUITS ; FOURNITURE DE SERVICES

(a) Sauf accord contraire, les Produits seront mis à disposition « Ex works » sur le site des établissements de Philips Lighting (INCOTERMS dernière version). Philips Lighting fournira des Services sur le(s) site(s) convenu(s) dans l'Accord. Les dates communiquées ou acceptées par Philips Lighting ne sont qu'indicatives et Philips Lighting ne pourra être tenu pour responsable envers le Client de tout retard de livraison ou d'exécution, à condition que Philips Lighting fasse des efforts commercialement raisonnables pour respecter ces dates. En cas de retard, Philips Lighting fera des efforts commercialement raisonnables pour livrer des Produits ou fournir des Services (selon le cas) dans un délai raisonnable et adapté, compte tenu des causes de retard, faute de quoi le Client disposera de l'unique recours d'annuler la commande.

(b) Le Client notera tout dommage subi par des Produits pendant le transit, ou tout Produit manquant, sur le bon de transport à la réception des Produits, conformément aux instructions de Philips Lighting ou du transporteur. Tous les Produits livrés dans le cadre de l'Accord seront considérés comme acceptés par le Client ce sur quoi le Client ne pourra revenir, sauf s'il adresse à Philips Lighting un avis de non-conformité supposée dans les sept (7) jours suivant la date de livraison. En dépit de ce qui précède, toute utilisation, après livraison, d'un Produit par le Client ou ses clients équivaudra à une acceptation de ce Produit par le Client. Philips Lighting remédiera, à son gré et dans un délai raisonnable, aux non-conformités en réparant, fournissant des pièces, remplaçant ou livrant des Produits manquants ou créditera le Prix payé par le Client pour des Produits non livrés.

(c) Des non-conformités mineures n'empêcheront ni ne suspendront l'acceptation des Produits, Services ou les deux par le Client et Philips Lighting y remédiera dans un délai raisonnable. Les « Non-conformités mineures » sont des non-conformités ou anomalies qui n'empêchent pas le fonctionnement général et l'utilisation prévue de Produits ou Services conformément à leurs spécifications.

(d) Philips Lighting a le droit de modifier le concept, les matériaux et la finition de Produits ou de changer de méthodes de travail, de systèmes de communication, de logiciels ou d'autres éléments propres à des Services ainsi que les Documentations afférentes à condition que ces changements n'aient pas un impact majeur sur la fonctionnalité des Produits ou Services en cause. Sauf accord spécifique contraire, Philips Lighting ne garantit pas la disponibilité, l'exactitude, l'exhaustivité, la fiabilité des Produits et Services. Le Client n'utilisera pas des Produits et Services pour d'autres applications, buts ou usages que ceux convenus dans l'Accord.

(e) Le Client admet explicitement que certaines fonctions ou fonctionnalités des Produits et Services peuvent faire appel à la disponibilité et au fonctionnement adéquat de fournisseurs de services tiers que Philips Lighting peut indiquer, y compris en matière de fourniture d'énergie, de stockage de données, de connectivité et de services de communication. Philips Lighting n'exerce aucun contrôle sur ces tiers et n'assumera aucune responsabilité à cet égard.

(f) Le Client est responsable de l'ensemble des informations, commandes, instructions, matériaux et actions fournis ou exécutés par lui-même ou des tiers engagés par lui (à l'exception de sous-traitants de Philips Lighting) concernant la livraison ou l'exécution de Produits ou Services. Philips Lighting est en droit de compter sur l'exactitude et l'exhaustivité de toutes les informations fournies par le Client, y compris lorsque Philips Lighting fournit des services de collecte de données, de conception ou d'audit. À la demande de Philips Lighting, le Client fournira immédiatement toutes informations, services ou support placés sous son contrôle et utiles à l'exécution de ses obligations par Philips Lighting.

(g) En cas de retard ou d'interruption de la livraison de Produits ou de la fourniture de Services pour des raisons indépendantes de la volonté de Philips Lighting ou en raison d'une Modification, le délai d'exécution de ses obligations par Philips Lighting sera modifié en conséquence. Philips Lighting pourra prétendre (en plus de la majoration des coûts mentionnés à la section 2(c)) à une compensation raisonnable par le Client des dommages et/ou coûts subis suite à ce retard.

(h) Si un Accord contient des exigences de stock (minimum) à la charge de Philips Lighting, le Client achètera à première demande de Philips Lighting les Produits en cause.

4. UTILISATION DE PRODUITS ET SERVICES

(a) Le Client n'utilisera les Produits et Services qu'aux fins prévues et conformément à toutes les instructions contenues dans les manuels, directives, conditions de garanties et autres clauses et conditions applicables à ces Produits et Services ou fournis par du personnel de Philips Lighting, ou ses sous-traitants, dans le cadre de l'exécution d'un Accord (ci-après « le Personnel »). Le Client maintiendra le site, ses conditions et les équipements fournis et/ou utilisés par Philips Lighting dans le cadre de la fourniture de Services (y compris les câbles, raccords et alimentation électrique) dans un bon état de fonctionnement, réparations incluses, et les protégera contre des dommages et influences externes.

(b) Le Client utilisera et, le cas échéant, fera utiliser, et veillera à ce que des utilisateurs finaux utilisent des applications Web, des applications mobiles et des logiciels conformément aux Conditions d'utilisation complémentaires et/ou CLUF applicables et, le cas échéant, conserva une copie de sauvegarde intégrale de ces logiciels installés de façon à ce qu'elle soit facilement accessible. En cas d'erreur de logiciels, le Client enverra à Philips Lighting des messages d'alerte et d'erreur et aidera Philips Lighting à actualiser ou remplacer les logiciels utilisés dans le cadre de ses obligations.

(c) Le Client n'exercera (ni ne permettra) aucune activité sur un équipement ou logiciel fourni et/ou utilisé par Philips Lighting dans le cadre de la fourniture de Services, sauf dans le cadre d'une utilisation normale conformément aux spécifications ou, à défaut,

après l'approbation préalable de Philips Lighting. En cas d'actions illicites, Philips Lighting a le droit de suspendre les Services jusqu'à ce que les équipements ou logiciels soient remis en état conforme/d'origine et d'en imputer le coût au Client sur la base d'une Modification, les obligations de garantie de Philips Lighting propres à ces Services étant nulles et non avenues jusqu'à remise en état conforme/d'origine. Tout changement dans des équipements ou logiciels appartenant à Philips Lighting (ou à ses concédants) sera la propriété exclusive de Philips Lighting (ou de ses concédants), même si un tel changement a été exécuté par ou pour le Client.

(d) Sauf indication expresse contraire dans un Accord, pour des Services nécessitant une connexion à un système depuis un site distant, le Client autorisera à ses propres frais et risques le personnel de Philips Lighting (ou de ses concédants) à accéder au système en question. Le Client fournira un personnel techniquement compétent, si et lorsque cela sera nécessaire, pour aider Philips Lighting et, le cas échéant, le Client autorisera Philips Lighting à utiliser son infrastructure informatique pour se connecter et partager des données avec des systèmes spécifiés dans le but de fournir les Services.

(e) Philips Lighting ne sera pas responsable de la non-fourniture par ses Produits ou Services des performances, avantages, effets ou rendements attendus en raison : (i) du non-respect par le Client des conditions de l'Accord ; (ii) de pannes ou de fluctuations de l'alimentation électrique ; (iii) de la suspension/de l'arrêt de la connectivité et de problèmes liés aux technologies de communication ; (iv) d'un cas de Force Majeure et d'autres influences externes inhabituelles ; ou (v) d'une Modification.

5. SERVICES DE CONCEPTION ; DOCUMENTATION

(a) Philips Lighting fournira des services de conception, s'ils sont inclus dans les Services, conformément aux spécifications convenues par écrit entre les Parties. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle (définis à la section 10(a)) attachés aux biens livrables découlant de services de conception seront exclusivement dévolus à Philips Lighting ou ses représentants. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier ou de divulguer ceux-ci sans l'approbation préalable de Philips Lighting, approbation que Philips Lighting peut donner sous certaines conditions, notamment le paiement d'une redevance appropriée.

(b) Toute la documentation fournie par Philips Lighting concernant les Produits et Services, y compris des manuels d'utilisation ou des instructions, catalogues, fiches techniques, données, schémas, calendriers, concepts, codes source ou d'autres documents ou informations obtenus de Philips Lighting ou créés par Philips Lighting sous quelque forme que ce soit, y compris au format électronique ou imprimé (ci-après « la Documentation ») demeurera la propriété de Philips Lighting. La Documentation n'est pas vendue au Client, mais cédée sous licence conformément aux conditions de licence stipulées à la section 10 ci-après. Sauf accord contraire, tous les Droits de Propriété Intellectuelle attachés à la Documentation seront conservés par Philips Lighting ou un représentant de Philips Lighting. Le Client s'abstiendra d'utiliser, de publier, de copier et de divulguer la Documentation sauf conformément aux présentes Conditions.

6. INSTALLATION ; SERVICES SUR PLACE

Cette section est applicable si Philips Lighting (ou son sous-traitant) exerce des activités de construction, de câblage ou d'installation (ci-après « Installation » ou « Installer ») ou fournit d'autres Services sur un site propriété du ou contrôlé par le Client.

(a) Le Client est responsable de l'achèvement en temps utile des travaux préparatoires et de la préparation du site conformément aux exigences de Philips Lighting. Avant le début convenu de l'Installation ou de l'exécution de Services sur place et de façon à ce que Philips Lighting puisse remplir ses obligations le plus efficacement possible et dans les délais convenus, le Client : (i) fournira et maintiendra le site en condition adéquate (en ce compris l'infrastructure) ; (ii) fournira l'ensemble des informations, instructions, autorisations, approbations, permis nécessaires et informera Philips Lighting de l'emplacement de câbles, lignes électriques, canalisations d'eau, etc., y compris s'agissant des études décrivant les caractéristiques physiques, les limitations légales et les emplacements de lignes de services publics sur site ; (iii) fournira un accès au site, y compris en assurant la gestion du trafic le cas échéant ; et (iv) mettra à la disposition de Philips Lighting tous les matériaux, outils, constructions et autres installations et fournira toute autre assistance raisonnable avec exactitude et ponctualité, sans supplément de coûts pour Philips Lighting, et ce dans le respect des lois applicables, y compris en matière de santé et de sécurité, d'électricité et de bâtiments.

(b) Le Client ne fera pas venir Philips Lighting sur site sans que les obligations visées à la section 6(a) n'aient été remplies de manière satisfaisante. En cas de temps d'attente supérieur à quatre (4) heures au cours d'une journée, Philips Lighting aura le droit de reprogrammer et de facturer au Client une journée de travail intégrale pour le jour et les ressources concernés. Le Client (i) délèguera un représentant pleinement qualifié pour aider Philips Lighting si et quand cela est nécessaire pendant les travaux sur site ; (ii) fournira les services liés aux fluides (gaz, eau, électricité et connectivité compris), le chauffage et l'éclairage nécessaires pour exercer les activités sur site ; (iii) fournira au Personnel des salles adéquates et fermables de manière sécurisée (en ce compris des installations sanitaires) et des espaces de stockage des matériaux, outils et instruments sur site ou à proximité de celui-ci ; (iv) collectera et traitera les matériaux remplacés par les Produits et les évacuera du site ; et (v) assistera Philips Lighting pendant les essais (de performance). À la demande de Philips Lighting, le Client prendra toutes dispositions pour arrêter temporairement les installations sur site (systèmes d'eau y compris).

(c) À la finalisation de l'Installation ou de l'exécution de Services sur site, Philips Lighting avertira le Client conformément au protocole d'acceptation convenu entre les Parties. Si un tel protocole n'a pas été convenu, dans les cinq (5) jours suivant réception d'un avis de finalisation de l'Installation ou d'exécution des Services, le Client vérifiera et testera

l'installation du Service, les Produits fournis et/ou Installés par Philips Lighting et, sous réserve des sections 3(b) et 3(c), signalera à Philips Lighting tout Défaut (défini à la section 9(a)), faute de quoi le Client sera réputé avoir accepté l'Installation, les Services exécutés, les Produits fournis et/ou Installés cinq (5) jours après l'avis. Philips Lighting résoudra les Défauts ainsi notifiés dans un délai raisonnable conformément à la section 9.

7. RISQUE ET TITRE DE PROPRIÉTÉ

(a) Le risque de dommage ou de perte de Produits sera transféré au Client (i) à la livraison par Philips Lighting conformément à l'INCOTERM applicable ; ou (ii) sauf accord contraire, à la livraison sur site si Philips Lighting y installe des Produits.

(b) Le titre de propriété attaché aux Produits ne sera transféré au Client que lorsque Philips Lighting aura reçu le paiement intégral des Produits et, dans les limites autorisées par la loi en vigueur, lorsque Philips Lighting aura reçu le paiement intégral de tous les autres montants dus par le Client dans le cadre d'un autre Accord conclu avec Philips Lighting (ou un de ses Affiliés). Jusqu'au transfert du titre de propriété au Client, ce dernier (i) s'abstiendra d'incorporer, de transférer ou de mettre en gage les Produits ou d'accorder à un tiers un droit ou titre attaché aux Produits, sauf dans le cours normal des affaires contre paiement et sous réserve de propriété de Philips Lighting ; et (ii) s'assurera que les Produits demeurent identifiables comme étant la propriété de Philips Lighting. En cas de non-respect par le Client, Philips Lighting a le droit d'exiger que le Client lui retourne, à ses frais (coûts de désinstallation compris), tous les Produits dont le titre de propriété n'a pas encore été transféré, le Client coopérant pleinement pour permettre à Philips Lighting de collecter les Produits et lui accordant (ou à son représentant) un libre accès aux Produits et autres équipements fournis et/ou utilisés lors de la fourniture des Services.

8. FORCE MAJEURE

Philips Lighting ne sera pas responsable de non-respects résultant d'un cas de Force Majeure. Si un cas de Force Majeure se produit, les obligations de Philips Lighting seront suspendues pendant la durée d'une telle situation. L'expression « Force Majeure » désigne des circonstances ou événements indépendants de la volonté de Philips Lighting, qu'ils soient ou non prévisibles pendant la durée d'un Accord, en suite de quoi Philips Lighting ne peut raisonnablement remplir ses obligations notamment, des intempéries, catastrophes naturelles (y compris tremblements de terre, foudre, inondations, activité volcanique ou conditions météorologiques extrêmes), des grèves, lock-out, guerres, actes de terrorisme, situations politiques, troubles civils, émeutes, actes de sabotage, vandalisme, pénuries à l'échelle industrielle, arrêt d'usine ou de machines, défaillance ou perte d'alimentation électrique, cyberattaques et actes de piratage ou non-respect d'obligations par des fournisseurs de Philips Lighting ou des tiers sur lesquels des Services reposent (y compris des services de connectivité et de communication). Si le cas de Force Majeure se prolonge (ou si Philips Lighting attend raisonnablement sa prolongation) pendant une durée de trois (3) mois consécutifs, Philips Lighting aura le droit d'annuler tout ou partie d'un Accord sans responsabilité à l'égard du Client.

9. GARANTIE LIMITÉE ET RENONCIATION

(a) Dans la plupart des cas, les Produits de Philips Lighting sont vendus dans le cadre d'une garantie limitée standard applicable accompagnant le Produit ou publiée sur le site Web de Philips Lighting (ci-après la « Garantie standard du produit »). Pour tout Produit vendu par Philips Lighting ne faisant pas l'objet d'une Garantie standard, Philips Lighting garantit uniquement, pendant un (1) an à compter de la livraison au Client, que les Produits concernés seront exempts de Défauts. Pour des Services fournis par Philips Lighting, Philips Lighting garantit uniquement, pendant trente (30) jours à compter de la fourniture, que les Services concernés seront exempts de Défauts (sauf dans le cas d'une Installation pour laquelle cette période de garantie de trente (30) jours prendra effet à l'acceptation comme indiqué à la section 6(c)). Un « Défaut » (ou « Produit/Service Défectueux ») signifie, dans le cas d'un Produit, que ce Produit présente un vice de matériau ou de main-d'œuvre qui l'empêche de fonctionner conformément aux spécifications fournies par Philips Lighting et, dans le cas de Services, que les Services n'ont pas été fournis de manière compétente et diligente.

(b) Sauf accord contraire des Parties, Philips Lighting n'émettra pas de garantie pour des produits, logiciels, applications ou services tiers ne portant pas la marque Philips ou des Produits personnalisés.

(c) Le Client admet que des CLUF ou Conditions d'utilisation complémentaires peuvent limiter la période de garantie des logiciels (y compris applications Web ou mobiles).

(d) L'émission d'une réclamation valable dans le cadre de la garantie est subordonnée au signalement par le Client avant expiration de la garantie des défauts affectant les Produits ou Services. Si Philips Lighting décide, à sa seule discrétion, qu'une réclamation dans le cadre de la garantie est valable, Philips Lighting veillera, dans un délai raisonnable, à son choix, à réparer ou remplacer les Produits défectueux ou à corriger ou compléter les Services défectueux. S'il est impossible, en dépit d'efforts raisonnables de Philips Lighting, de réparer un Produit défectueux, de fournir un produit de remplacement ou de corriger ou compléter un Service défectueux, Philips Lighting procédera à un remboursement approprié ou créditera le Client des sommes versées pour les Produits ou Services défectueux. Les réparations, remplacements ou corrections ne prolongeront ni ne renouvelleront la période de garantie applicable. Le Client obtiendra le consentement de Philips Lighting concernant les essais qu'il envisage de mener pour déterminer l'existence d'un Défaut. Les produits de remplacement fournis par Philips Lighting peuvent présenter des divergences mineures dans leur conception et/ou leurs spécifications qui n'affectent pas la fonctionnalité du Produit remplacé. En ce qui concerne des Produits remplacés ou crédités, Philips Lighting a le droit, à sa seule discrétion, de réclamer la propriété de Produits remplacés ou crédités et d'exiger du Client, aux frais de ce dernier, le retour ou la destruction des Produits.

(e) Le Client supportera les coûts d'accès liés aux mesures correctives effectuées par Philips Lighting dans le cadre de la garantie, y compris le retrait ou le remplacement de systèmes, de structures ou d'autres parties des équipements du Client, le démontage/enlèvement de Produits défectueux et la réinstallation de Produits de remplacement. Le Client ne retournera pas de Produits à Philips Lighting sans le consentement de cette dernière et uniquement dans le respect de ses politiques en matière de retours. Si Philips Lighting estime qu'une réclamation dans le cadre de la garantie n'est pas valable, le Client supportera les coûts engagés par Philips Lighting pour traiter, tester et transporter des Produits retournés.

(f) Les obligations d'indemnisation et de garantie de Philips Lighting dans le cadre d'un Accord dépendent (i) d'un stockage, d'une installation, d'une utilisation, d'un fonctionnement et d'une maintenance appropriés des Produits, et ce conformément aux manuels d'utilisation, politiques de garantie et autres instructions ou conditions communiquées par Philips Lighting au Client ; (ii) de la tenue par le Client de registres exacts et complets d'exploitation et de maintenance pendant la période de garantie et de l'octroi de l'accès à ces registres à Philips Lighting ; et (iii) de la modification ou réparation des Produits ou Services uniquement après autorisation de Philips Lighting. Le non-respect de ces conditions rend la garantie nulle et non avenue. Philips Lighting ne sera pas responsable de l'usure normale et d'essais environnementaux ou sous contrainte. La garantie stipulée dans cette section 9 ne s'applique pas à des dommages ou à des défauts d'exécution découlant d'un cas de Force Majeure ou d'une utilisation abusive, incorrecte, anormale, d'une alimentation électrique inappropriée, de surtensions ou de fluctuations, d'environnements corrosifs, de négligence, d'exposition ou de toute utilisation ou installation contraire aux instructions ou restrictions prescrites par Philips Lighting ou par une norme applicable.

(g) Une obligation d'indemnisation ou de garantie de Philips Lighting dans le cadre d'un Accord n'établira pas en soi une responsabilité à l'égard de tiers ou du public. Aucun élément d'un Accord ne sera considéré comme créant une obligation, une norme de diligence ou une responsabilité à l'égard de tiers.

(h) Si un rappel, une reprise, une mise à jour, un retrait ou une autre mesure corrective est nécessaire s'agissant d'un Produit, le Client coopérera pleinement à ladite mesure et apportera l'assistance nécessaire à Philips Lighting. Le Client tiendra des livres et registres exacts afin de garantir la traçabilité des Produits en cas de rappel d'un Produit ou d'autres actions correctives.

(i) SOUS RÉSERVE DES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS STIPULÉES DANS L'ACCORD, ET SOUS RÉSERVE DE LA LOI APPLICABLE, LES SECTIONS 9, 11 ET 12(b), (c) ET (d) DÉLIMITENT L'ENTière RESPONSABILITÉ DE PHILIPS LIGHTING ET DE SES AFFILIÉS EN CAS DE PRODUITS DÉFECTUEUX OU DE SERVICES DÉFECTUEUX, QUEL QUE SOIT LE MOMENT OÙ LE DÉFAUT SE PRODUIT, ET QUE LA RÉCLAMATION LIÉE, QUELLE QU'ELLE SOIT, SE BASE OU NON SUR UN CONTRAT, UNE GARANTIE, UN DÉLIT OU UNE RESPONSABILITÉ EXTRA CONTRACTUELLE (Y COMPRIS UNE NÉGLIGENCE). LA RESPONSABILITÉ DE PHILIPS LIGHTING NE BÉNÉFICIE PAS AUX TIERS, MAIS UNIQUEMENT AU CLIENT (À L'EXCLUSION DE SES CLIENTS, AGENTS OU REPRÉSENTANTS). PHILIPS LIGHTING DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPLICITES OU IMPLICITES, Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER. LA RÉPARTITION DES RISQUES ENTRE PHILIPS LIGHTING ET LE CLIENT EST UN OBJECTIF ESSENTIEL DES RESPONSABILITÉS EXCLUSIVES ET LIMITÉES ET DES RECOURS OUVERTS DANS LE CADRE DE LA GARANTIE ET DES PRÉSENTES, CETTE RÉPARTITION DES RISQUES SE REFLÈTANT DANS LES PRIX.

10. DROITS ATTACHÉS À DES LOGICIELS, DOCUMENTATIONS ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) Sous réserve du respect par le Client de toutes ses obligations dans le cadre de l'Accord et des présentes Conditions, la fourniture de Produits et/ou de Services (y compris de logiciels intégrés dans les Produits ou Services) inclut une licence limitée non exclusive et non transférable (sans droit d'accorder des sous-licences) accordée au Client en vertu de Droits de Propriété Intellectuelle (y compris brevets, modèles d'utilité, dessins déposés ou non, droits d'auteur, droits sur des bases de données, marques commerciales, noms de domaines, secrets commerciaux, savoir-faire, droits de topographie de semi-conducteurs IC et tous enregistrements, demandes, renouvellements, extensions, combinaisons, divisions, continuations ou rémissions de ce qui précède (ci-après collectivement les « DPI ») de Philips Lighting et ce dans la mesure où ces DPI sont intégrés et incorporés dans les Produits ou Services. Dans la mesure visée ci-avant, le Client bénéficie également du droit d'utiliser ou de revendre les Produits (y compris la Documentation) tels qu'ils sont vendus par Philips Lighting, et/ou, dans le cas de Services, d'utiliser les Services (y compris la Documentation) pendant la durée de l'Accord applicable conformément à la description des Services. Aucun DPI n'est conféré au Client ou à un tiers si ce n'est par octroi explicite dans le cadre de l'Accord ou des présentes Conditions.

(b) En ce qui concerne un logiciel (intégré) ou d'autres applications fournies au Client, ce dernier s'abstiendra et ne donnera pas le droit à un tiers : (i) de copier, reproduire, distribuer, modifier, adapter, altérer, traduire ou créer des œuvres dérivées ; (ii) de céder, sous-licencier, prendre en bail, louer, prêter, transférer, divulguer ou mettre à disposition ce logiciel ou d'autres œuvres ; (iii) de fusionner ou d'incorporer ce logiciel dans un autre logiciel ; ou (iv) de désassembler, décompiler, démonter ou essayer de quelque manière que ce soit de découvrir le code source ou la nature algorithmique de ce logiciel, ou de décoder, décrypter ou neutraliser des mesures de sécurité propres au logiciel ou d'éliminer ou de contourner la protection du logiciel, sans l'autorisation de Philips Lighting sauf si la loi applicable l'autorise explicitement ; (v) d'exercer toute action relative au logiciel d'une manière qui exigerait l'octroi sous licence du logiciel ou d'une œuvre dérivée en vertu des Conditions Open Source, y compris, mais sans limitation : (a) combiner le logiciel ou une œuvre dérivée de celui-ci avec un Logiciel Open Source par le biais d'une incorporation ou d'une connexion ou d'une quelconque manière ; ou

(b) d'utiliser un Logiciel Open Source pour créer une œuvre dérivée du logiciel. Dans le présent cadre, « Logiciel Open Source » désigne tout logiciel faisant l'objet d'une licence aux conditions Open Source qui imposent comme condition d'utilisation, de modification ou de distribution d'une œuvre : (1) la mise à disposition d'un code source ou d'autres matériels privilégiés pour toute modification, ou (2) la permission de créer des œuvres dérivées, ou (3) la reproduction de certaines notices ou conditions de licence dans des œuvres dérivées ou documentations qui les accompagnent, ou (4) l'octroi d'une licence libre de droits à un tiers dans le cadre des DPI concernant l'œuvre ou toute œuvre qui contient l'œuvre, est associée à elle, la nécessite ou est basée sur elle.

(c) Le Client admet que des tiers peuvent détenir des DPI relatifs à des Produits ou Services. Le Client reproduira, sans apporter d'amendements ou de changements, les mentions des droits de propriété de Philips Lighting ou de ses fournisseurs tiers figurant dans tout logiciel et dans la Documentation remis par Philips Lighting.

(d) Philips Lighting sera libre d'exploiter de quelque manière et sous quelque forme que ce soit des idées, suggestions, commentaires ou recommandations du Client concernant des Produits ou Services (ci-après les « Commentaires »), sans verser de redevances ou une contrepartie au Client. Philips Lighting sera propriétaire de tout DPI attaché aux Commentaires. Philips Lighting a le droit d'exploiter des résultats, biens livrables et créations découlant de la livraison de Services pour sa propre publicité ou à des fins promotionnelles.

11. INDEMNISATION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

(a) Le Client signalera immédiatement à Philips Lighting toute réclamation de tiers prétendant qu'un des Produits et/ou Services fournis enfreint les DPI d'un tiers. À la réception d'une telle notification, Philips Lighting peut, à son choix et à ses frais : (i) accorder au Client le droit de continuer à utiliser le Produit et/ou Service ; ou (ii) fournir un Produit de remplacement de fonctionnalité équivalente ; ou (iii) modifier ce Produit de façon à ce qu'il n'enfreigne plus les droits d'un tiers ; ou (iv) corriger ce Service ; ou (v) procéder à un remboursement approprié ou créditer le Client de l'argent reçu en paiement du Produit et/ou Service.

(b) Si une réclamation mentionnée à la section 11(a) donne lieu à une action en justice, le Client accordera tous pouvoirs à Philips Lighting pour, à ses choix et frais, solder cette réclamation ou en assurer la défense. Le Client fournira à Philips Lighting toute l'assistance dont Philips Lighting peut avoir raisonnablement besoin dans le cadre de la défense d'une telle réclamation. Le Client ne procédera à aucun règlement concernant une telle réclamation ni n'engagera des frais ou dépenses pour le compte de Philips Lighting sans son consentement préalable.

(c) Sous réserve des dispositions des sections 11 et 12, Philips Lighting remboursera le Client de tous dommages et préjudices résultant d'une décision judiciaire définitive rendue par un tribunal compétent estimant que des Produits et/ou Services fournis par Philips Lighting dans le cadre d'un Accord enfreignent directement les DPI d'un tiers, à condition que l'atteinte en cause soit considérée comme directement et exclusivement imputable à l'utilisation par le Client des Produits et/ou Services fournis.

(d) Nonobstant toute disposition contraire, Philips Lighting ne sera pas responsable de ce qui suit et les obligations de Philips Lighting exposées dans la présente section 11 ne s'appliqueront pas : (i) à une réclamation pour cause d'atteinte aux DPI d'un tiers résultant de la conformité avec le concept, les plans, spécifications ou instructions du Client ; ou (ii) à l'utilisation de Produits, biens livrables et/ou Services d'une manière non conforme à leurs spécifications ou à toute réclamation découlant ou résultant d'une modification ou adaptation d'un Produit, de biens livrables et/ou de Services effectués par le Client ou en son nom ; ou (iii) à une atteinte aux DPI d'un tiers (ou à leur usage) couvrant un assemblage, un circuit, une combinaison, une méthode ou un processus, concernant la fabrication, les essais ou l'application dans le cadre desquels les Produits et/ou Services fournis par Philips Lighting peuvent avoir été utilisés ; ou (iv) à une réclamation portant sur une atteinte résultant de la conformité à une norme industrielle applicable aux Produits ou Services.

(e) En ce qui concerne toute réclamation pour cause d'atteinte couverte par la section 11 (d), le Client indemnisera entièrement Philips Lighting contre toute décision de condamnation à des dommages-intérêts et remboursera tous les frais de défense/justice engagés par Philips Lighting, à condition que Philips Lighting notifie immédiatement par écrit au Client l'existence d'une action en justice et lui accorde, si demande en est faite, tous pouvoirs assurer sa défense.

(f) Si Philips Lighting reçoit notification d'une atteinte aux DPI d'un tiers concernant des Produits et/ou Services fournis ou à fournir dans le cadre d'un Accord, Philips Lighting a le droit, afin de limiter ou d'éviter toute responsabilité, de résilier l'Accord, de suspendre ou d'interrompre la livraison ou la fourniture de tout ou partie des Produits et/ou Services concernés et ce sans responsabilité ni obligation d'indemniser le Client de quelque manière que ce soit.

(g) Sous réserve des exclusions et limitations exposées à la section 12, la clause qui précède stipule l'intégralité de la responsabilité de Philips Lighting en cas d'atteinte aux DPI d'un tiers concernant la fourniture de Produits et/ou Services.

12. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

(a) LA RESPONSABILITÉ DE PHILIPS LIGHTING ET DE SES AFFILIÉS POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DE TOUT TYPE DÉCOULANT DE LA FOURNITURE DE PRODUITS OU SERVICES AU CLIENT OU EN RAPPORT AVEC CELLE-CI, OU ,POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, DANS LE CADRE D'UN ACCORD (CI APRÈS EN CAS DE« RÉCLAMATION(S) »), SE LIMITERA À UN TOTAL CUMULÉ MAXIMUM (CI APRÈS LE « PLAFOND DE RESPONSABILITÉ

») DE (I) VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAYÉ PAR LE CLIENT POUR DES PRODUITS ET/OU SERVICES AUXQUELS CES RÉCLAMATIONS SE RAPPORTENT, OU (II) 2 000 000 EUR, LE MONTANT LE PLUS FAIBLE ÉTANT RETENU ET CE QUELLE QUE SOIT LA FORME DES SOMMES A PAYER AU TITRE D'UNE RÉCLAMATION (INDEMNITÉ, DOMMAGES, DOMMAGES INTÉRÊTS, ETC). EN CAS DE FOURNITURE DE SERVICES PAR PHASES, PÉRIODES OU ÉTAPES SPÉCIFIÉES (CI APRÈS LES « ÉTAPES ») TELLES QU'ELLES PEUVENT ÊTRE DÉFINIES DANS UN ACCORD, LE PLAFOND DE RESPONSABILITÉ SE LIMITERA À VINGT POUR CENT (20 %) DU PRIX TOTAL PAR ÉTAPE POUR TOUTES LES RÉCLAMATIONS DÉCOULANT DE CETTE ÉTAPE OU EN RAPPORT AVEC ELLE.

(b) Philips Lighting ne sera en aucun cas responsable de manques à gagner, d'économies perdues, de pertes de données, d'atteintes à la réputation, de pertes de clientèle, de dommages indirects, accessoires, punitifs, spéciaux ou consécutifs, que ces dommages se basent sur un délit, une garantie, un contrat ou une autre cause – même si Philips Lighting a été informée ou est consciente de la possibilité de tels dommages.

(c) Pour avoir le droit d'émettre une Réclamation valable, le Client informera Philips Lighting de toute Réclamation dans les trente (30) jours suivant l'événement qui a donné lieu à la Réclamation, et toute action en justice relative à une Réclamation doit être intentée dans un délai d'un (1) an suivant la date de cette notification. Les Réclamations qui ne sont pas formulées ou déposées tel que visé ci-dessus seront nulles et non avenues.

(d) Les limitations et exclusions de responsabilité stipulées aux Présentes ne s'appliqueront que dans les limites autorisées par la loi en vigueur.

13. CONFIDENTIALITÉ

Le Client respectera le caractère confidentiel des informations techniques, commerciales et financières, y compris de toute Offre et de conditions (de prix), de toute autre information et des Commentaires divulgués par Philips Lighting, et ne divulguera pas ces informations à des tiers et ni ne les utilisera dans un autre but que celui convenu par les Parties et en rapport avec l'Offre et/ou l'Accord.

14. CONTRÔLES DES EXPORTATIONS/IMPORTATIONS

(a) Certaines transactions de Philips Lighting peuvent être soumises à des lois et réglementations de contrôle des exportations ou importations qui empêchent ou restreignent la (ré)exportation ou le transfert de certains biens vers certains pays, entités ou personnes, comme les lois et réglementations de l'ONU, de l'UE et des États-Unis (ci-après les « Réglementations des exportations »). La (ré)exportation ou le transfert de Produits et/ou Services, ainsi que l'assistance technique, la formation, les investissements, le financement, l'assistance financière, le courtage et la cession de licences de technologie, sont soumis à tous égards aux Réglementations des exportations applicables et à la compétence des autorités chargées de les faire appliquer. Si une telle (ré)exportation ou un tel transfert nécessite une licence d'exportation ou d'importation ou est autrement interdit(e) ou restreint(e) en vertu des Réglementations des exportations, Philips Lighting a le droit, à sa seule discrétion, de suspendre ses obligations à l'égard du Client jusqu'à l'octroi d'une telle licence ou de résilier l'Accord (ou la partie pertinente de celui-ci) sans encourir de responsabilité.

(b) Le Client imposera toutes les restrictions de contrôle des exportations à des tiers en cas de (ré)exportation ou de transfert des Produits et/ou Services à des tiers. À la demande de Philips Lighting et si des Réglementations des exportations applicables l'exigent, le Client informera Philips Lighting de toute (ré)exportation ou de tout transfert des Produits afin de respecter les Réglementations des exportations et toute autre responsabilité légale régissant la vente des Produits, y compris des exigences de traçabilité des Produits pouvant s'appliquer à Philips Lighting. Le Client ne fera pas de déclarations ni ne présentera de certificats en vue de soutenir des pratiques commerciales restrictives ou des boycotts.

15. CESSION

(a) Le Client n'a pas le droit de céder un Accord, en tout ou partie, sans le consentement préalable de Philips Lighting.

(b) Philips Lighting a le droit de déléguer, céder, vendre, céder par novation ou sous-traiter en tout ou en partie ses obligations et droits (y compris ses créances) liés à un Accord à un de ses Affiliés ou un tiers sans le consentement préalable du Client – et si la loi en vigueur exige un tel consentement, celui-ci est réputé figurer aux présentes –, auquel cas le Client se joindra aux efforts de Philips Lighting, y compris en fournissant des informations pertinentes, signant des documents et effectuant des paiements sur des comptes ou à des tiers selon les instructions de Philips Lighting.

16. CONFORMITÉ AUX LOIS ; LUTTE CONTRE LA CORRUPTION

(a) Le Client respectera à tout moment et prendra toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour garantir que ses partenaires commerciaux respectent toutes les lois et réglementations locales et internationales, y compris les lois anticorruption et les Réglementations des exportations. Le Client gèrera par conséquent ses affaires honnêtement et ne se livrera à aucun acte de subornation ou corruption.

(b) Si Philips Lighting apprend que l'obligation stipulée en (a) n'a pas été remplie, le Client coopèrera et fournira à Philips Lighting toutes les informations nécessaires pour permettre à Philips Lighting de vérifier de telles allégations, et si celles-ci sont fondées, la section 18 des présentes pourra être appliquée par Philips Lighting.

17. SANTÉ ET SÉCURITÉ

(a) Les Parties respecteront toutes les lois, règles et/ou réglementations en vigueur sur la santé et la sécurité de travailleurs et des employés, ainsi que sur la santé et la sécurité du public et du voisinage. Le Client fournira et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants fournissent un environnement de travail sécurisé aux Personnels et représentant de Philips Lighting et prendra les mesures prescrites par la loi et toutes mesures nécessaires pour la prévention des accidents sur site et afin de garantir la santé et la sécurité du Personnel. Le Client informera en temps utile le Personnel sur les mesures de sécurité requises et signalera à Philips Lighting toutes les exigences applicables et spécifiques au site en matière de santé, de sécurité et d'environnement. Philips Lighting a le droit, mais n'en a pas l'obligation, de réviser et d'inspecter de temps à autre les documentations, procédures et conditions applicables en matière de santé, de sécurité et d'environnement sur site.

(b) Le Client s'assurera qu'il n'y a pas de substances dangereuses sur site. En cas de présence de telles substances, le Client traitera, et veillera à ce que ses employés, agents, contractants ou sous-traitants traitent, ces substances correctement et le cas échéant, prendra des mesures pour le retrait et l'élimination de celles-ci à ses propres frais. Si, de l'avis raisonnable de Philips Lighting, la santé ou la sécurité du Personnel ou du site est ou peut être compromise par des risques, des actes terroristes ou menaces, la présence ou la menace d'exposition à des substances dangereuses, ou des conditions de travail dangereuses, Philips Lighting a le droit, sans préjudice des autres droits ou recours dont elle dispose, d'évacuer tout ou partie du Personnel du site (avec l'assistance raisonnable du Client), de suspendre l'exécution de l'Accord en tout ou partie, et/ou de fournir ou suspendre à distance des Services (si possible) sans autre responsabilité à l'égard du Client.

(c) Des conditions sur un site qui diffèrent considérablement de celles divulguées par le Client, ou des conditions physiques auparavant inconnues sur un site qui diffèrent considérablement de celles généralement rencontrées et reconnues comme inhérentes au type de travail stipulé dans l'Accord, seront considérées comme une Modification au sens des présentes.

18. INFRACTION ; SUSPENSION ; RÉSILIATION

(a) En cas (i) d'infraction par le Client à une des dispositions de l'Accord ou des présentes Conditions, y compris tout défaut de paiement; ou si, (ii) de l'avis raisonnable de Philips Lighting, la position financière du Client (ou un changement majeur dans celle-ci) est susceptible d'affecter l'aptitude du Client à remplir ses obligations dans le cadre de l'Accord; ou si (iii) une procédure d'insolvabilité, de faillite (y compris de réorganisation), de liquidation ou de dissolution est intentée, volontairement ou non, par ou contre le Client, si un fiduciaire ou un administrateur est nommé pour gérer les activités (en tout ou partie) du Client, ou une cession est faite en faveur de créanciers du Client; ou si (iv) le Client cesse ou menace de cesser ses activités, ou en cas de (v) changement de contrôle ou de propriété du Client, Philips Lighting a le droit de déclarer que tous les montants impayés par le Client sont immédiatement exigibles et payables et de compenser tout montant que Philips Lighting (ou un de ses Affiliés) doit au Client dans le cadre d'un Accord, y compris des avances ou dépôts effectués par le Client, par des montants dus conformément à la section 18(b). Philips Lighting a en outre le droit, à sa seule discrétion et en adressant une notification au Client, de suspendre ou d'annuler avec prise d'effet immédiate toute activité due par elle (y compris la production, la livraison, l'installation et la mise en service de Produits, des obligations dans le cadre de la garantie et la fourniture de Services) ou de résilier l'Accord en tout ou partie et/ou de suspendre ou d'annuler des conditions de crédit offertes au Client et ce sans encourir de responsabilité. Philips Lighting ne peut exercer le droit de résilier un Accord en vertu de la présente clause que si, concernant un événement stipulé en (i) ci-dessus qu'il est possible de corriger, le Client néglige d'y remédier dans les quatorze (14) jours, ou concernant un événement stipulé en (ii), le Client néglige de fournir à Philips Lighting une garantie bancaire ou une autre caution à la satisfaction de Philips Lighting dans un délai de quatorze (14) jours.

(b) Le Client indemniser, défendra et préservera Philips Lighting et ses Affiliés, ainsi que leurs cadres, directeurs, agents, employés, successeurs et ayants droit contre l'ensemble des pertes (y compris les manques à gagner et/ou les pertes de chiffre d'affaires), responsabilités, coûts (y compris les frais de justice et frais engagés concernant des produits non finis) et dépenses découlant d'un des événements suivants ou en rapport avec celui-ci : (i) un manquement du Client à une des dispositions ou obligations de l'Accord ou des présentes Conditions, ou la survenance d'un événement tel que stipulé à la section 18(a); (ii) une demande ou action d'un ou plusieurs tiers relative à une perte, un dommage, un préjudice ou un décès suite à l'utilisation, l'application ou l'installation négligente de Produits, ou à une modification de Produits ou à l'intégration de Produits dans d'autres produits par le Client ou ses clients, contractants, agents, affiliés et ce sans autorisation de Philips Lighting; ou (iii) le non-respect par le Client de la section 7(b), auquel cas les coûts incluront les coûts de remplacement intégral de produits, systèmes ou d'autres équipements.

(c) À la résiliation (anticipée) ou à l'expiration d'un Accord, (i) tous les droits et licences accordés au Client cesseront immédiatement; (ii) le Client retournera, supprimera (y compris de tous disques durs et de toute mémoire informatique) ou détruira (et un cadre dûment nommé certifiera une telle destruction) toutes les informations visées à la section 13, y compris des logiciels non intégrés dans des Produits et toutes les copies de ceux-ci; (iii) retournera à Philips Lighting, à ses frais, les Produits dont le titre (de propriété) ne lui a pas été transféré (conformément à la section 7) et les autres produits, systèmes ou équipements fournis et/ou utilisés par Philips Lighting dans le cadre de la fourniture des Services; et (iv) tous les coûts et dépenses raisonnables engagés par Philips Lighting (y compris un profit raisonnable) pour des activités liées aux travaux effectués par Philips Lighting avant cette résiliation, seront considérés comme dus, payables et non remboursables.

(d) En cas de suspension de plus de deux (2) mois, les dispositions de la section 18(c)(iv) seront également applicables à des activités liées à des travaux effectués par ou pour Philips Lighting avant cette suspension.

(e) Les droits de Philips Lighting conformément à cette section 18 s'ajouteront à tous autres droit et recours dont peut disposer Philips Lighting. En cas de résiliation d'un Accord, les clauses et conditions qui doivent rester en vigueur après cette résiliation demeureront applicables. La résiliation n'affectera pas les droits des Parties acquis antérieurement à la résiliation.

19. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

(a) La loi française régira tous les Accords, Offres et les présentes Conditions, sans égard aux principes de conflit de loi. Toute action ou procédure légale découlant d'un Accord ou en rapport avec celui-ci, une Offre ou les présentes Conditions qu'il est impossible de régler par voie amiable en toute bonne foi dans les trente (30) jours suivant la notification d'une Partie signalant l'existence d'un litige, seront exclusivement soumises au tribunal compétent de Nanterre, France, sans préjudice du droit de Philips Lighting de saisir une autre juridiction le cas échéant. La Convention des Nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises ne s'applique pas au présent Contrat.

(b) Aucune disposition de cette section 19 ne sera considérée ou interprétée comme une limitation du droit d'une Partie en vertu de la loi en vigueur de demander une réparation via une procédure d'urgence ou d'injonction ou une réparation en équité, de prendre toute mesure pour préserver son droit de recours contre l'autre Partie ou d'intenter une action de toute nature pour défaut de paiement.

20. RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET UTILISATION DE DONNÉES

(a) Chaque Partie respectera tous les droits applicables en matière de protection des données. Sauf accord contraire entre les Parties, Philips Lighting (ou ses sous-traitants) ne traitera pas d'informations relatives à des personnes physiques identifiées ou identifiables (ci-après les « Données personnelles ») pour le compte ou au nom du Client. Si Philips Lighting traite des Données personnelles dans le cadre de ses objectifs commerciaux légitimes, elle le fera dans le respect de la « Déclaration de confidentialité de Philips Lighting à l'égard de clients, consommateurs et autres entités commerciales » disponible sur <http://www.lighting.philips.com/main/privacy> dans la section « Informations légales ».

(b) Le Client admet et accepte que Philips Lighting et ses Affiliés (ou leurs sous-traitants respectifs) collectent des informations et données générées à partir de Produits et Services (y compris de tout produit, service ou système tiers fournis avec un Produit et/ou un Service) et/ou exploitent celles-ci (ci-après les « Données d'utilisation »). Philips Lighting a le droit d'exploiter les Données d'utilisation gratuitement, à tout moment pendant la durée de l'Accord et après son expiration, à sa seule discrétion et dans quelque but que ce soit, y compris pour agréger ou compiler les Données d'utilisation avec d'autres données, créer des DPI ou des travaux dérivés, modifier ou adapter les Données d'utilisation pour fournir, maintenir et améliorer des produits et services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités ou services. Sauf indication contraire dans l'Accord, les CLUF ou les Conditions d'utilisation complémentaires, Philips Lighting veillera à ce que l'exploitation de Données d'utilisation exclut des Données personnelles et des données qui permettraient d'identifier le Client, une société ou une organisation.

21. DIVERS

(a) La nullité ou l'inapplicabilité de toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord n'affectera pas la validité ou l'applicabilité des autres dispositions. En cas de survenance d'une telle nullité ou inapplicabilité, les Parties s'efforceront de remplacer la disposition nulle ou inapplicable par une disposition valide qui se rapprochera le plus de l'objectif original de la disposition nulle. À l'issue d'un délai raisonnable après notification de Philips Lighting, le Client fournira les éléments attestant de sa bonne exécution d'un Accord.

(b) Tous les droits de Philips Lighting stipulés dans les présentes Conditions le sont sans préjudice des droits et recours dont Philips Lighting peut disposer dans le cadre de l'Accord en droit et en équité. Le Client admet que Philips Lighting N.V. et ses Affiliés sont considérés comme des bénéficiaires tiers de tous les avantages dans le cadre de l'Accord et ont le droit d'appliquer les dispositions de l'Accord, y compris les présentes Conditions, le cas échéant. Le défaut ou le retard pris par l'une ou l'autre Parties pour appliquer toute disposition des présentes Conditions ou d'un Accord ne constituera pas une renonciation à cette disposition.

(c) Les conditions d'un Accord (y compris les présentes Conditions et d'autres clauses et conditions qui en font partie) représentent l'intégralité de ce qui est convenu entre les Parties concernant la vente de Produits et la fourniture de Services dans le cadre du présent Accord et remplaceront les promesses, accords, déclarations, engagements (écrit ou oraux) formulés antérieurement par les Parties. Les Parties admettent expressément qu'en concluant un Accord, elles ne se sont pas basées sur des déclarations qui n'ont pas été incorporées dans le présent Accord. Aucune modification d'un Accord ne sera contraignante pour les Parties sauf si elle est faite par écrit et signée par un représentant autorisé de chacune des Parties.

(d) Les Prix et Conditions feront l'objet de corrections en cas d'erreurs typographiques ou d'écriture.

Annexe Garanties spécifiques Philips France

Marché Professionnel

Les dispositions générales d'application de la garantie de base (article 9 des Conditions Générales de Vente) sont applicables à l'ensemble des garanties ci-dessous

GARANTIE SPÉCIFIQUE AUX LAMPES/SYSTÈMES DE GESTION/ BALLAST-DRIVER /LUMINAIRES-LED COMMERCIALISÉS SOUS LA MARQUE PHILIPS

IMPORTANT

Ces garanties sont basées sur un fonctionnement maximum de 4000 heures par an (excepté pour les lampes incandescentes : 1000 heures par an, et les lampes sport HID : 500 heures par an) et dans des conditions d'utilisation conformes aux cycles d'allumage IEC.

Lampes PHILIPS	Garantie Spécifique
HID	2 ans pour les lampes CDM Elite équipées de ballasts HID-PV (ou AV), les lampes Cosmopolis équipées de ballasts PV Xtreme et les lampes SON(-T) APIA
Fluo	3 ans pour les lampes MASTER TL et CFL Xtra équipés de ballasts HFP ou HFR 5 ans pour les lampes MASTER TL Xtra / Xtreme équipées de ballasts HFP ou HFR 8 ans pour les lampes MASTER TL Xtra / Xtreme équipées de ballasts HFP-Xtreme (gradation > 30%)
Incandescentes	3 mois pour GLS 6 mois pour Halogène standard 1 an pour Halogène MASTER

Systèmes de Gestion PHILIPS	Garantie spécifique
Controles	2 ans pour les systèmes Dynalite & Teletrol 3 ans pour les systèmes pour tubes fluorescents et LED, StarSense PL & RF et Amplight 5 ans pour le système ActiLume et OccuSwitch utilisés dans un ballast Philips

Ballast/Driver PHILIPS	Garantie Spécifique
HID	3 ans pour les amorces standards 5 ans pour HID-PV/DV/AV/PV-Economy et DV-Economy, amorces digitaux & ballasts ferro-magnétiques MK4/Heavy Duty 8 ans pour HID-PV/DV-Xtreme
Fluo	2 ans pour Essential 3 ans pour HF-B & HF-M 5 ans pour HF-P, HF-S & HF-R 8 ans pour HF-P Xtreme
LED	3 ans pour CertaDrive 5 ans pour Xitanium
Transformateur	3 ans pour Primaline

Lampes LED PHILIPS	Durée en années	Durée en heures
Lampes de remplacement HID TrueForce	5 ans	21 900 h
Tubes LED MASTER CorePro	5 ans 3 ans	43 800 h 20 000 h
Lampes LED MASTER / MASTER Value CorePro	5 ans 2 ans	20 000 h 8 000 h
Classic LED	2 ans	8 000 h

La garantie pour les Lampes LED est valable pour la durée ci-dessus exprimée en années ou en heures, au premier des deux termes échu.

Les Lampes à LED professionnelles doivent être utilisées conformément à leurs destinations et, outre les conditions générales (art 7), conformément aux conditions ci-dessous :

- Les conditions de fonctionnement sont conformes aux informations fournies sur le Produit et son emballage ;
- ET la température ambiante ne dépasse jamais la plage de températures de fonctionnement (- 20 à + 30 °C) ;
- ET l'humidité relative dans l'installation ne dépasse jamais 80 % HR, ou le taux IP du Produit, si celui-ci est indiqué ;

- ET le Produit est utilisé dans un luminaire ouvert, avec au minimum 10 mm d'air autour du corps du Produit ou un luminaire fermé à une température ambiante de 25°C;
- ET le Produit n'est pas soumis à plus de 50 000 mises sous/hors tension;
- ET l'installation électrique dans laquelle fonctionne le Produit n'est pas soumise à des variations de voltage dans une plage excédant 230 V +/- 10 %.

Luminaire LED d'extérieur PHILIPS	
5 ans	Tous les luminaires sauf ceux mentionnés ci-dessous
3 ans	AmphiLux, DecoScene LED Accent, QVF LED, Smart Bollard LED, Vivara LED Gen2, StreetSaver, Uplight LED Gamme Ilti Luce
2 ans	Gamme résidentielle Philips (1)

(1) Sous réserve d'une utilisation exclusivement domestique et hors de toute ambiance agressive (bord de mer, etc.)

Les luminaires extérieurs n'utilisant pas la technologie LED sont garantis 1 an.

Les garanties ci-dessus s'appliquent pour une utilisation maximale de 4200 heures par an.

Luminaire LED d'intérieur PHILIPS	
5 ans	Tous les luminaires sauf ceux mentionnés ci-dessous
3 ans	Encastré CR250B/CR150B Luminaires vendus avec des tubes LED Luminaires vendus avec des spots LED Gamme Ilti Luce
2 ans	Gamme résidentielle Philips (1)

(1) Sous réserve d'une utilisation exclusivement domestique et hors de toute ambiance agressive (bord de mer, etc.)

Les garanties ci-dessus s'appliquent pour une utilisation maximale de 4000 heures par an.

GARANTIE SPECIFIQUE REVETEMENT DES ELEMENTS

POUR USAGE EXTERIEUR

(mat, crosse, luminaire et équipements en acier galvanisé, aluminium ou fonte d'aluminium, ci-après « Éléments »)

Le revêtement Bord de Mer fait l'objet d'une commande spécifique de la part de l'Acheteur.

Pour tous revêtements spécifiques des éléments, nous vous invitons à consulter notre page internet dédiée aux conditions de garantie : www.philips.fr/garantie-eclairage »

GARANTIE DES PARTIES EN BOIS DES MATS
5 ans

Pour que la garantie s'applique, les conditions normales d'installation, d'utilisation du produit, d'entretien et de maintenance doivent être respectées. La maintenance du fût bois consiste à renouveler la couche de surface de protection et ce, tous les 5 ans. L'opération de maintenance doit s'effectuer durant une journée sans intempérie.



Contactez-nous en ligne
www.philips.fr/contact-eclairage



Barème disponible en ligne
www.philips.fr/bareme-eclairage

Pour plus d'informations
www.philips.fr/eclairage

Contactez votre service client dédié

Vous êtes distributeurs en matériel électrique ou installateurs traitants de projets privés

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00

Tél : 0 825 090 061 (0,15€ /min)

par courriel, vous pouvez nous adresser :

vos commandes à commande.pro@philips.com

vos demandes d'offres de prix à offre.pro@philips.com

0 825 090 061

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Vous traitez des marchés ou projets publics et sportifs

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 30 et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30

Tel: 0 825 882 309 (0,15€ /min)

0 825 882 309

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Centre Support Professionnel

(support technique, SAV, garantie)

0 825 800 380 (0,15€/min)

0 825 800 380

Service 0,15 €/min
* prix appel



Philips France
33, rue de Verdun - CS60019
92156 SURESNES CEDEX
RCS Nanterre 402 805 527
SAS au capital de 195 990 000 euros

Mars 2018 - Code 119008

© 2018 Philips Lighting Holding B.V.

Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale est interdite sans l'accord écrit préalable du titulaire du droit d'auteur. L'information présentée dans ce document ne participe d'aucun devis ou contrat. Elle est réputée être exacte et fiable et peut être modifiée sans notification. L'éditeur décline toute responsabilité à raison de son utilisation. Sa publication ne confère aucun droit d'utilisation sur un quelconque brevet ou autre titre de propriété industrielle ou intellectuelle quel qu'il soit

