

# PHILIPS

## MASTER LEDspot GU10

### ExpertColor



# NEU & jetzt erhältlich Für Profis der beste und schönste LEDspot

**MASTER LEDspot ExpertColor GU10** – Kombiniert perfekte Lichtqualität mit  $R_a97$ , perfekte Lebensdauer und perfektes Dimmen miteinander


- Expert Color – die beste LED-Farbwiedergabe aller Zeiten
- Perfect Dim – die besten Dimmeigenschaften aller Zeiten
- Höchste Lebensdauer – ideal geeignet für den 24/7 Dauerbetrieb
- Klassische Optik im Glas-Retro-Design wie ein Halogenreflektor
- Einzigartige Farbkurve mit  $R_a97$  – ahmt das Lichtspektrum einer Halogenlampe nach
- 40.000 Stunden Nutzlebensdauer <sup>2)</sup> und 5 Jahre Garantie <sup>4)</sup>
- Anwendungsbereiche: 24h-Betrieb, Hotels, Restaurants, Museen, Flure



**5**  
Jahre  
Garantie <sup>4)</sup>

Vergleichsrechnung der LED gegenüber einer konventionellen Lösung	Hochvolt-halogenreflektor 50 W GU10	MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50 W GU10
Lampenleistung	50 W	5,5 W
Stromverbrauch/Jahr	219,0 kW	24,1 kW
Stromkosten/Jahr	43,80 €	4,82 €
<b>Ersparnis Stromkosten/Jahr<sup>1)</sup></b>		<b>38,98 €</b>

<sup>1)</sup> Berechnungsgrundlage: Strompreis 0,20 €/kWh, Brenndauer 12 Std./Jahr à 365 Tage pro Jahr



Produktbezeichnung	Ersatz für (W)	Leistung (W)	Lichtstrom (lm)	Lichtstärke (cd)	$R_a$ -Wert	Nutzlebensdauer (h)	Farbtemperatur (K)	Dimmbar <sup>3)</sup>	Garantie (Jahre) <sup>4)</sup>	Energy Star	VE	Bestellnr.
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 25° DIM	NEU	3,9	265	700	97	40.000	2.700	ja	5	A*	10	70749400
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 25° DIM	NEU	3,9	280	750	97	40.000	3.000	ja	5	A*	10	70751700
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 25° DIM	NEU	3,9	300	800	97	40.000	4.000	ja	5	A*	10	70753100
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 927 36° DIM	NEU	3,9	265	540	97	40.000	2.700	ja	5	A*	10	70755500
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 930 36° DIM	NEU	3,9	280	560	97	40.000	3.000	ja	5	A*	10	70757900
MASTER LEDspot ExpertColor 3,9-35W GU10 940 36° DIM	NEU	3,9	300	600	97	40.000	4.000	ja	5	A*	10	70759300
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 25° DIM	NEU	5,5	355	1.000	97	40.000	2.700	ja	5	A*	10	70761600
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 25° DIM	NEU	5,5	375	1.000	97	40.000	3.000	ja	5	A*	10	70763000
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 25° DIM	NEU	5,5	400	1.050	97	40.000	4.000	ja	5	A*	10	70765400
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 927 36° DIM	NEU	5,5	355	800	97	40.000	2.700	ja	5	A*	10	70767800
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 930 36° DIM	NEU	5,5	375	800	97	40.000	3.000	ja	5	A*	10	70769200
MASTER LEDspot ExpertColor 5,5-50W GU10 940 36° DIM	NEU	5,5	400	850	97	40.000	4.000	ja	5	A*	10	70771500

<sup>2)</sup> Nutzlebensdauer: bei noch 70% Lichtstrom/Lichtstärke (L70/B50)

<sup>3)</sup> Eine aktuelle Liste empfohlener Dimmer finden Sie unter [www.philips.de/master-led-lampen](http://www.philips.de/master-led-lampen) · [www.philips.at/master-led-lampen](http://www.philips.at/master-led-lampen) · [www.philips.ch/master-led-lampen](http://www.philips.ch/master-led-lampen)

<sup>4)</sup> Die Garantiebedingungen finden Sie unter [www.philips.de/gewahrleistung](http://www.philips.de/gewahrleistung) · [www.philips.at/gewahrleistung](http://www.philips.at/gewahrleistung) · [www.philips.ch/gewahrleistung](http://www.philips.ch/gewahrleistung)

Änderungen und Fehler vorbehalten, Stand Juni 2017