

LINEAR SYSTEMS indoor/outdoor

Miniflux RGB



Miniflux è un sistema lineare LED adatto per applicazioni in interni ed esterni (4,5W/m). È proposto in differenti lunghezze (fino a 3m), temperature colore ed RGB (7,5W/m). Considerati lumen output e ridotte dimensioni è adatto ad applicazioni di cove lighting e di illuminazione decorativa e di effetto.

Miniflux is a LED linear system suitable for indoor and outdoor applications (4,5W/m). It is proposed in different lengths (until 3m), white light and RGB (7,5W/m). Considering its lumen output and small dimension it is perfect for cove lighting, decorative and light effects.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	30led/m
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	/
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	/
Tipo di ottica Optic type	tubo trasparente clear tube
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	RGB
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	/
Montaggio Mounting	plafone surface mounted
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	YES
Dimensioni Dimensions	Ø16x max 3050mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,3Kg (1m)

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	12VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	1-10/DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	125lm (1m full color)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	/
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<5
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	7,5W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 50°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP65
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	IK08

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	


REMARKS

- A richiesta: dimensioni differenti
- At request: different lengths



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

inclusi
included



CODICI
CODES

12NC	codice/code	versione/version	CCT
822220986238	BBOK09600065PC	L=105cm 7,5W	RGB
822220986239	BBOK09120065PC	L=205cm 15W	RGB
822220986240	BBOK09180065PC	L=305cm 22,5W	RGB

ILTI
LUCE



This luminaire contains
built-in LED lamps.

A++

A+

A

C

D

E

LED

The lamps cannot be
changed in the luminaire.

874/2012



ILTI
LUCE