



## CUSTOMIZE YOUR LINEAR SYSTEM indoor

### P08

P08 è un profilo lineare in alluminio verniciato bianco adatto per le applicazioni in interni.  
P08 is a white varnished aluminum linear profile for indoor applications.

#### INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Dimensioni Dimensions	max 3m
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	bianco white

#### FINITURA FINISHING


**BO** Alluminio bianco verniciato / White varnished aluminium

#### NASTRI LED COMPATIBILI COMPATIBLE LED STRIPS

<b>N17</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N09</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N10</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N11</b>	LED strip bianca / White LED strip
<b>N12</b>	LED strip bianco dinamico 12VDC / Tunable white LED strip 12VDC
<b>N06</b>	LED strip bianco dinamico 24VDC / Tunable white LED strip 24VDC
<b>N14</b>	LED strip RGB / RGB LED strip
<b>N13</b>	LED strip RGB / RGB LED strip
<b>N13</b>	LED strip RGBW / RGBW LED strip

#### DISEGNO TECNICO DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)




#### SCHEMI COMPATIBILI COMPATIBLE SCREENS

**S01** Schermo trasparente / transparent screen  
**S02** Schermo opale / Opal screen




#### FISSAGGIO FIXATION


**F01**  
Plafone/ceiling



**F09**  
Parete/wall



**F02**  
Sospensione/suspension



Esempio di composizione prodotto/ Product composition example  
P08-BO-N02-S02-F01 Profilo in alluminio con incluso nastro LED 24V, schermo opale, fissaggio a plafone/ Profile with 24V LED strip, opal screen, ceiling fixation