

CUSTOMIZED SOLUTIONS indoor


L07



Details



RAL 9005



RAL 3020

L07 è una lampada LED per illuminazione generale e decorativa. È stata realizzata per applicazioni di illuminazione indiretta.
L07 is a LED lamp for decorative and general lighting. It was designed for ad indirect lighting application.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	E27 LED BULB (NOT INCLUDED)
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	INDIRECT
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	/
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	/
Tipo di ottica Optic type	DIFFUSA DIFFUSE
Trasformatore incluso Driver included	no
Colore sorgente luminosa Light source color	/
Classe di protezione IEC IEC Protection class	I
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	alluminio aluminium
Montaggio Mounting	rosone rose
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	20 cm
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	575x458mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	1Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	220/240 V
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	/

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	/
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	/
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	/
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	MAX 60W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	


REMARKS

- LAMPADINA LED NON INCLUSA
- LED BULB NOT INCLUDED




DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)




ACCESSORI
ACCESSORIES



CODICI
CODES

ILTI
LUCE



www.ilti.com
20/11/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY