

CUSTOMIZED SOLUTIONS indoor

Light-cloud



Light-cloud è una lampada custom a sospensione, sviluppata per creare un effetto decorativo RGB con una sequenza colore "su misura".
Light-cloud is a special suspended solution developed to create a decorative RGB light effect with a "tailor made" color sequence.

INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di sorgenti Number of light source	1
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	opale opal
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	RGB
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	/
Tipo di ottica Optic type	opale opal
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	RGB
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Colore/finitura apparecchio Luminaire color/finish	Alluminio anodizzato nero Aluminium black anodized
Montaggio Mounting	sospensione suspended
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	2m
Orientabile Adjustable	NO
Dimensioni Dimensions	Ø40x305mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0.35Kg

FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	350Ma
Frequenza di ingresso Input frequency	/

CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	DALI/DMX/CASAMBI

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	/
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	/
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	/
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	4.6 W
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 35°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP40
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----



REMARKS

-



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

ILTI
LUCE

This luminaire contains built-in LED lamps.

A+++
A+
A
B
C
D
E
F

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

ILTI
LUCE

www.ilti-luce.com
20/11/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN ITALY