


## LED Strips indoor

### N15

N15 è un nastro LED RGBW fornito in bobina (5m). È adatto per applicazioni in interni ad uso decorativo.  
RGBW flexible LED strip provided in a 5m reel. It is suitable for indoor applications/decorative use.

NOTE: Image shown above is Indicative only



#### INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION

Numero di LED/m Number of LED/m	96
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	120°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	RGB + 6000K
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	>80
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	RGB
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Module LED LED module	125mm
Montaggio Mounting	nastro adesivo 3M 3M adhesive tape
Connessione Connections	wires
Cavo Cable	15cm
Raggio di curvatura minimo Minimum buckling radius	>50mm
Dimensioni Dimensions	5000x12x2mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,3Kg

#### FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL

Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/

#### CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING

Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	DALI/DMX/Casambi/1-10V..

#### RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE

Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	>1000lm
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>40lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<3
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 23W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

#### CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION

Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-20°C / 40°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

#### APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION

Grado di protezione Ingress protection code	IP20
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/

#### RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE

Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80
--	-----

#### REMARKS


/

/



DISEGNO TECNICO  
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)  
Dimensions (mm)



ACCESSORI  
ACCESSORIES

CODICI  
CODES

**ILTI**  
LUCE

This luminaire contains built-in LED lamps.

**A+++**  
**A+**  
**A**  
**C**  
**D**  
**F**

**LED**

The lamps cannot be changed in the luminaire.

**874/2012**

**ILTI**LUCE

www.ilti.com  
24/10/2018  
dati soggetti a modifiche  
data subject to change  
MADE IN CHINA