

LED Strips outdoor

N14.IP

N14.IP è un nastro LED RGB IP67 fornito in bobina (5m). È adatto per applicazioni in esterni ad uso decorativo.
IP67 Flexible RGB LED strip provided in a 5m reel. It is suitable for outdoor applications/decorative use.

NOTE: Image shown above is Indicative only



INFORMAZIONI GENERALI GENERAL INFORMATION	
Numero di LED/m Number of LED/m	60
Tipo di ottica Optic type (beam angle)	115°
Temperatura colore iniziale Initial Color Temperature	RGB
Indice di resa cromatica Color Rendering Index	/
Tipo di ottica Optic type	/
Trasformatore incluso Driver included	NO
Colore sorgente luminosa Light source color	RGB
Classe di protezione IEC IEC Protection class	III
Module LED LED module	100mm
Montaggio Mounting	nastro adesivo 3M 3M adhesive tape
Connessione Connections	wires + connectors
Cavo Cable	15cm
Raggio di curvatura minimo Minimum buckling radius	>50mm
Dimensioni Dimensions	5000x12x2mm
Peso netto (pezzo) Net weight (piece)	0,3Kg
FUNZIONAMENTO E PARTE ELETTRICA OPERATING AND ELECTRICAL	
Tensione/corrente di ingresso Input voltage/current	24VDC
Frequenza di ingresso Input frequency	/
CONTROLLI E REGOLAZIONE DEL FLUSSO CONTROL AND DIMMING	
Dimmerabile Dimmable	YES
Controlli compatibili Compatible controls	DALI/DMX/Casambi/1-10V..

RENDIMENTO INIZIALE INITIAL PERFORMANCE	
Flusso luminoso iniziale Initial luminous flux (system flux)	500lm/m (full color)
Tolleranza Flusso luminoso Luminous flux tolerance	+/- 10%
Efficienza iniziale apparecchio LED Initial LED luminaire efficacy	>40lm/W
Cromaticità iniziale Initial chromaticity	SDCM<5
Potenza di ingresso iniziale Initial input power	max 12,9W/m
Tolleranza consumo energetico Power consumption tolerance	+/- 10%

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE APPLICATION CONDITION	
Intervallo temperatura ambiente Ambient temperature range	-25°C / 60°C
Performance ambient temperature Performance ambient temperature	25°C

APPROVAZIONE E APPLICAZIONE APPROVAL AND APPLICATION	
Grado di protezione Ingress protection code	IP67
Codice protezione impatti meccanici Mechanical impact protection code	/


RENDIMENTO NEL TEMPO OVER TIME PERFORMANCE	
Lumen maintenance at median useful life* 50000 h Lumen maintenance at median useful life* 50000 h	L80

REMARKS	
-solo utilizzo RGB (no bianco ottenuto per miscelazione) -only RGB use (not white full color)	



DISEGNO TECNICO
DIMENSIONAL DRAWINGS

Dimensioni (mm)
Dimensions (mm)



ACCESSORI
ACCESSORIES

CODICI
CODES

ILTI
LUCE

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++
A+
A
C
D
F

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

874/2012

ILTILUCE

www.ilti.com
24/10/2018
dati soggetti a modifiche
data subject to change
MADE IN CHINA