

PHILIPS

Ledinaire

Φωτιστικά LED



Απλά κορυφαίο LED

Μεταβείτε τώρα στα LED σπουδαίας ποιότητας σε οικονομική τιμή.

Η γκάμα Philips **Ledinaire** των φωτιστικών LED



Φωτιστικό Ledinaire BN060C



Στεγανό Ledinaire WT060C



Pentura mini LED



Πάνελ Ledinaire RC065B



Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire RC060C



Τοποθετημένο σε επιφάνεια Ledinaire SM060C



Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN060B



Χωνευτό σποτάκι Zadora LED



Χωνευτό σποτάκι ClearAccent RS060B

Διαφορετικές οικογένειες προϊόντων για να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες σας

Κάθε οικογένεια έχει διαφορετικές προδιαγραφές, έτσι ώστε να μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ταιριάζει.

	Ledinaire	CoreLine
Γκάμα	Επιλεκτική οικογένεια δημοφιλών τύπων	Πλήρης οικογένεια, μια λύση για κάθε εφαρμογή
Διατήρηση φωτεινής ροής φωτιστικών τυπικά	30.000 ώρες	50.000 ώρες
Επίπεδο αξιοπιστίας: ρυθμός αστοχίας οδηγού	< 1,5% στις 5.000 ώρες	< 1% στις 5.000 ώρες
Εγγύηση	3 έτη	3 + 2 έτη κατά την εγγραφή
Σχεδίαση	Τυπική, στιβαρή σχεδίαση	Στιβαρή σχεδίαση έχοντας στο νου την εύκολη εγκατάσταση
Διατίθεται προδιαγραφές έργων	<ul style="list-style-type: none"> • βασική γκάμα και προδιαγραφές μόνο • μη συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων • μόνο σταθερή ένταση φωτισμού. 	<ul style="list-style-type: none"> • συμβατό με τα πρότυπα φωτισμού γραφείων UGR<19 • συνδεσιμότητα με Dali • φωτισμός έκτακτης ανάγκης • πακέτα διαφορετικής ροής.

Η μετάβαση στα LED δεν ήταν ποτέ ευκολότερη

Η οικογένεια Philips Ledinaire διαθέτει μια επιλογή δημοφιλών φωτιστικών LED που είναι ενεργειακά αποδοτικά και αξιόπιστα, σε μια τιμή που αντέχει η τσέπη σας. Διατηρούμε τις τιμές μας ανταγωνιστικές εστιάζοντας σε αυτούς τους τύπους φωτιστικών με τη μεγαλύτερη ζήτηση, ενώ διατηρούμε τη συσκευασία και το σέρβις έντιμο. Προφανώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι η αξιοπιστία του προϊόντος ικανοποιεί τα υψηλά πρότυπα ποιότητάς μας.

Σπουδαία ποιότητα σε τιμή που μπορεί να αντέξει η τσέπη σας



Οικονομικός φωτισμός από το ηγετικό όνομα στα LED



Μια οικογένεια δημοφιλών φωτιστικών LED που εξοικονομούν ενέργεια, διαθέσιμα από το ράφι



Ποιότητα που μπορείτε να εμπιστευτείτε - παίρνετε ακριβώς αυτό που βλέπετε στο κουτί

Φωτιστικό Ledinaire BN060C

Σχεδιασμένο για γενικό φωτισμό.

Χαρακτηριστικά:

- έκδοση 1600 lm ενός λαμπτήρα και 3200 lm δύο λαμπτήρων
- περιλαμβάνεται Philips CorePro LEDtube (4000 K)
- σειρά φωτισμού δέκα φωτιστικών
- περιλαμβάνονται εξαρτήματα στήριξης.

Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- μικρό μέγεθος.



Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
BN060C 1xTLED16/840 L1200	1600	18	4000	07007999
BN060C 2xTLED16/840 L1200	3200	36	4000	07009399

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	30.000 ώρες L70B50
CRI	> 80
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία II
Υλικό περιβλήματος	Αλουμίνιο
Χρώμα	Λευκό WH



Στεγανό Ledinaire WT060C

Επαγγελματικής ποιότητας, Στεγανό φωτιστικό LED για χρήση σε πολλαπλές εφαρμογές έργου.

Χαρακτηριστικά:

- στιβαρό και Στεγανό φωτιστικό
- μήκους 1200 mm & 1500 mm
- η βάση στερέωσης μπορεί να τοποθετηθεί καθ' όλο το μήκος του φωτιστικού.

Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- διάχυτο άνετο φως.



Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	Μήκος	EOC
	lm	W	K	mm	
WT060C LED36S/840 PSU L1200	3600	38	4000	1180	06965399
WT060C LED55S/840 PSU L1500	5500	58	4000	1480	06967799

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	30.000 ώρες L70B50
CRI	> 80
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης
Ταξινόμηση IP	IP65
Ταξινόμηση IK	IK08
Δοκιμή αντοχής καλωδίων σε καύση	850°
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία I
Υλικό περιβλήματος	Πολυανθρακικό
Χρώμα	GR Γκρι (RAL7035)



Pentura mini LED


Το απόλυτο μίνι φωτιστικό LED για κρυφό φωτισμό.

Χαρακτηριστικά:

- εξαιρετικά λεπτό φωτιστικό LED
- διαθέσιμο σε μήκη των 300, 600, 900 και 1.200 mm
- εκδόσεις 3000 K & 4000 K
- έκδοση χωρίς δυνατότητα περικοπής με διαθέσιμο διακόπτη on/off.

Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- μικρό μέγεθος.



Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	Μήκος	EOC
	lm	W	K	mm	
BN132C LED12S/840 PSU L1200	1250	14	4000	1184	07243199
BN132C LED12S/830 PSU L1200	1250	14	3000	1184	07244899
BN132C LED9S/840 PSU L900	950	10	4000	884	07245599
BN132C LED9S/830 PSU L900	950	10	3000	884	07246299
BN132C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07247999
BN132C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07248699
BN132C LED3S/840 PSU L300	350	4	4000	324	07249399
BN132C LED3S/830 PSU L300	350	4	3000	324	07250999
BN133C LED6S/840 PSU L600	650	7	4000	584	07251699
BN133C LED6S/830 PSU L600	650	7	3000	584	07252399

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	40.000 ώρες L70B50
CRI	> 80
Σύνδεση	Αγωγοί με ελεύθερα άκρα/καλώδια
Ταξινόμηση IP	IP40
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία II
Υλικό περιβλήματος	Πολυανθρακικό
Χρώμα	Λευκό WH



Διακόπτης On/off BN133C

Πάνελ Ledinaire RC065B

Ενεργειακά αποτελεσματικό, επαγγελματικό φωτιστικό για γενικές εφαρμογές φωτισμού.

Χαρακτηριστικά:

- διατίθενται αξεσουάρ για γυψοσανίδα, τοποθέτηση σε επιφάνεια η κρεμαστο
- απόδοση φωτισμού 3200 lm
- έκδοση 4000 K
- σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση.

Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- διάχυτο άνετο φως.



Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC065B LED325/840 PSU VV60L60 NOC	3200	42	4000	07328599

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	30.000 ώρες L70B50
CRI	> 80
Σύνδεση	Κουμπωτό με διάταξη pull relief
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία II
Υλικό περιβλήματος	Βαμμένος χάλυβας
Χρώμα	WH Λευκό (RAL9016)



Διαθέσιμα αξεσουάρ στήριξης

		EOC
RC125Z SME-2 WH	Ανάρτηση	07334699
RC125Z SMB-PLC	Έκδοση για οροφή από σοβά (PCV)	07333999
RC125Z SMB W60L60	Τοποθέτηση σε επιφάνεια (SM)	07330899
RC125Z SC	Καλώδιο ασφάλειας	07335399

Χωνευτό Ledinaire RC060B και τοποθετούμενο σε επιφάνεια Ledinaire SM060C

Ενεργειακά αποτελεσματικό, επαγγελματικό φωτιστικό για γενικές εφαρμογές φωτισμού.



Χωνευτό



Τοποθέτηση σε επιφάνεια

Χαρακτηριστικά:

- διατίθεται σε τετράγωνη και ορθογώνια έκδοση
- εκδόσεις χωνευτής και επιφανειακής τοποθέτησης
- εκδόσεις 3000 K & 4000 K
- απόδοση φωτισμού 3200 lm.

Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- διάχυτο άνετο φως.

Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
RC060B LED32S/840 PSU W60L60	3200	36	4000	06958500
RC060B LED32S/830 PSU W60L60	3200	36	3000	06959200
RC060B LED32S/840 PSU W30L120	3200	36	4000	06960800
RC060B LED32S/830 PSU W30L120	3200	36	3000	06961500
SM060C LED32S/840 PSU W20L120	3200	36	4000	06962200
SM060C LED32S/830 PSU W20L120	3200	36	3000	06963900


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	30.000 ώρες L70B50
CRI	> 80
Σύνδεση	Κουμπωτό με διάταξη pull relief
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία I
Υλικό περιβλήματος	Βαμμένος χάλυβας
Χρώμα	WH Λευκό (RAL9003)

Χωνευτό



Τοποθέτηση σε επιφάνεια



Χωνευτό φωτιστικό Ledinaire DN060B

Ενεργειακά αποτελεσματικό, επαγγελματικό φωτιστικό για γενικές εφαρμογές φωτισμού.

Χαρακτηριστικά:

- απόδοση φωτισμού 800 lm & 1800 lm
- εκδόσεις 3000 K & 4000 K
- σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση.

Πλεονεκτήματα:

- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- διάχυτο άνετο φως.





Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
DN060B LED8S/830 PSU WH	800	9	3000	30662999
DN060B LED8S/840 PSU WH	800	9	4000	30664399
DN060B LED18S/830 PSU WH	1800	18	3000	30661299
DN060B LED18S/840 PSU WH	1800	18	4000	30663699



Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	30.000 ώρες L70B50
Διάταξη οδήγησης	Χωρίς δυνατότητα ρύθμισης της έντασης (PSU)
CRI	> 80
Σύνδεση	Κουμπωτό με διάταξη pull relief
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία I
Υλικό σώματος περιβλήματος	Πολυανθρακικό
Υλικό ανακλαστήρα	Χάλυβας
Υλικό διαχύτη	PMMA
Χρώμα	WH Λευκό (RAL9016)

LED8S



LED18S



Χωνευτό σποτάκι Zadora LED

Κιτ χωνευτού σποτ που περιλαμβάνει αντικαταστάσιμο λαμπτήρα LED.

Χαρακτηριστικά:

- διαθέσιμο λευκό WH ή Αλουμινένιο ALU τελείωμα
- εκδόσεις 2700 K, 3000 K & 4000 K
- κιτ με διαφορετικούς λαμπτήρες LED.



Πλεονεκτήματα:


- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- αντικαταστάσιμοι λαμπτήρες LED.

Όνομα σποτ	Διάρκεια ζωής (L70B50)	Γωνία δέσμης	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού
MASTER LEDspot	35.000 ώρες	40D	Ναι
CorePro LEDspot	15.000 ώρες	36D	Όχι
Classic LEDspot	15.000 ώρες	36D	Όχι

Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 WH 50W	365	5	2700	07012399
RS049B LED-MS-40-5W-4000-GU10 WH 50W	390	5	4000	07013099
RS049B LED-MS-40-5W-2700-GU10 ALU 50W	365	5	2700	07014799
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 WH 50W	375	5	3000	07015499
RS049B LED-MS-40-5W-3000-GU10 ALU 50W	375	5	3000	07016199
RS049B LED-CP-36-5W-3000-GU10 WH 50W	360	5	3000	07303299
RS049B LED-CP-36-5W-4000-GU10 WH 50W	380	5	4000	07304999
RS049B LED-CL-36-4.6W-2700-GU10 WH 50W	355	4.6	2700	07305699

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάταξη οδήγησης	Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης με ρυθμιστές έντασης στο εμπρόσθιο και το οπίσθιο άκρο
CRI	> 80
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία II
Υλικό περιβλήματος	Πολυανθρακικό
Χρώμα	WH Λευκό ή ALU Αλουμινίο



Χωνευτό σποτάκι ClearAccent RS060B και RS061B

Φωτιστικό LED με ενσωμαωμένα όργανα (driver).

Χαρακτηριστικά:

- διατίθεται σε σταθερές και ρυθμιζόμενες εκδόσεις
- εκδόσεις 3000 K & 4000 K
- απόδοση φωτισμού 500 lm
- σύγχρονη, διακριτική σχεδίαση.

Πλεονεκτήματα:

- ποιότητα και αξιοπιστία Philips
- εξοικονόμηση ενέργειας
- πολυεδρικός ανακλαστήρας κοίταξε και νιώσε
- εύκολη εγκατάσταση με ενσωματωμένα όργανα (driver).




Είδος προϊόντος	Απόδοση φωτισμού	Ισχύς	CCT	EOC
	lm	W	K	
RS060B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07267799
RS060B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07268499
RS061B LED5-36-/830 PSR II WH	500	6	3000	07269199
RS061B LED5-36-/840 PSR II WH	500	6	4000	07270799


Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση δικτύου	220-240 V / 50-60 Hz
Διάρκεια ζωής	25.000 ώρες L70B50
Γωνία δέσμης	36 μοίρες
Διάταξη οδήγησης	Διάταξη οδήγησης με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού (PSR)
CRI	> 80
Σύνδεση	Βιδωτό μπλοκ σύνδεσης
Ταξινόμηση IP	IP20
Συντελεστής ισχύος	0.9
Κατηγορία ασφάλειας	Κατηγορία II
Υλικό περιβλήματος	Αλουμινίου
Χρώμα	WH Λευκό (RAL9010)

RS060B



RS061B





© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η Philips διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές σε προδιαγραφές ή/και να διακόψει την κυκλοφορία οποιουδήποτε προϊόντος ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση ή υποχρέωση και δεν θα ευθύνεται για τυχόν συνέπειες που προκύπτουν από τη χρήση αυτής της δημοσίευσης.

www.philips.com/ledinaire