

PHILIPS



100
years
of automotive lighting



Catalogo 2014-2015



IT-IT-XXI - Creato da H&S France, 2014

Philips Automotive

Illuminazione per
passione - dal 1914 -

Catalogo

1/2

100 years of automotive lighting

1/2

100 years of automotive lighting 3 Presentazione

Festeggiamo 100 anni di storia


Un emozionante viaggio tra qualità e innovazione

Quando il mondo ha scoperto l'interesse per le automobili, noi abbiamo trovato la nostra **passione**: fare **una differenza positiva nella vita delle persone**. Crediamo nella possibilità di migliorare la vita delle persone in movimento grazie a **importanti innovazioni** che rendono la loro esperienza di viaggio più sicura, **ecologica** ed **elegante**.

Dalle lampade **alogene** e **xenon** ai **LED**, **illuminiamo la passione** dal 1914 e il futuro è ancora più luminoso!




Illuminazione per passione - dal 1914 -



1914 – 1936
È nata una passione
Siamo uno dei **primi** produttori di **luci elettriche moderne per automobili!**

La nostra prima lampada, **Half Watt**, è stata presto seguita da **Duplo**, la prima lampada a doppio filamento per il settore automotive adattata per il traffico più veloce.

Nel **1936** abbiamo introdotto **Duplolux Selectiva**, la **prima lampada moderna** a erogare **un fascio più lungo** per garantire **maggiore sicurezza** alle velocità più elevate.



1937 – 1962
Precursori dei tempi
Per aumentare sicurezza e comfort, abbiamo sviluppato **Duplo-D**, dotata di un esclusivo **fascio anabagliante asimmetrico** concepito per non abbagliare i conducenti in senso opposto di marcia.

Nel **1960** abbiamo aperto un nuovo stabilimento ad **Aachen, in Germania** e nel **1962** abbiamo creato la **prima lampada alogena** al mondo, la **H1**. A breve molti paesi europei avrebbero reso **obbligatorio** l'uso delle lampade alogene su tutte le nuove automobili.

1963 – 1998
Vedere bene, guidare meglio

Via via che le automobili sono diventate più potenti, così è stato anche per le nostre lampade. Entro il **1970** non avevamo solo creato le lampade alogene **H2** e **H3**, ma anche la **rivoluzionaria H4**, la **prima lampada alogena a doppio filamento**.

Nel **1991** abbiamo presentato la **prima soluzione di illuminazione xenon** al mondo sulla BMW Serie 7.

Nel **1993** abbiamo introdotto la lampada alogena **H7**, una soluzione **potente e compatta** per soddisfare le domande dei veicoli moderni, ancora ampiamente utilizzata oggi.

La nostra elegante gamma **BlueVision** è stata introdotta per la prima volta sul mercato nel **1998**. Combina **luce ultrabianca** con un **vivace effetto azzurrato** per gli automobilisti alla ricerca di maggior stile.



1999 – 2010
Sostenibilità innovativa

Abbiamo introdotto la prima lampada **priva di mercurio**, xenon **HID** (a scarica ad alta intensità)! Oggi **tutte le lampade Philips sono prive di mercurio e piombo**.

Le **prime luci per automobili completamente a LED** sono state equipaggiate con potenti LED Philips.

Nel **2009**, abbiamo avviato l'offerta di **luci diurne a LED DRL** nel settore aftermarket per aumentare la **sicurezza di guida**.

Sempre all'avanguardia nell'offerta di massima luce, nel **2010** abbiamo rinnovato la nostra gamma **X-tremeVision** con il **100% di luce in più!** Philips **LongLife EcoVision**, con una durata quattro volte maggiore, è stata introdotta per la prima volta nel 2008 come **EcoVision**, la **lampada con la durata maggiore** sul mercato!

*Rispetto a una lampada alogena standard

VOLT	WATT	KAARS-STERKTE	TYPE No.	DIAMETER	PRIJS
------	------	---------------	----------	----------	-------

Le luci del futuro



Il futuro è adesso!

2011 - 2014

2011 Abbiamo sfruttato le performance avanzate e la potenza dei LED per creare la nostra gamma di **lampade professionali per officina** per aiutare a vedere **bene e lavorare meglio!**

2012 Abbiamo introdotto **Xenon X-tremeVision**, la **prima lampada xenon** a offrire il **50% di luce in più!**

2013 Abbiamo presentato la nostra gamma **ColorVision**, appositamente progettata per gli appassionati di automobili alla ricerca della **più esclusiva personalizzazione in fatto di colore** e di un **potente fascio** che offre fino al **60% di luce bianca in più!**

2014 Introduzione dell'**innovativa CBL40**, la lampada professionale per officina. Si tratta della prima lampada per officina che si adatta alle vostre esigenze, grazie alla possibilità di essere **collegata** a una presa della corrente o di essere utilizzata come lampada **cordless** con un **semplice movimento!**

La nuova lampada alogena **WhiteVision** eroga il **60% di luce bianca brillante in più*** e un intenso **effetto xenon** per gli automobilisti alla ricerca di **maggior stile!**

Le nostre nuove luci diurne a LED DRL compatte, **DayLight 9**, offrono una potente luce con fascio **ultra-largo** ed **omogeneo** grazie alla progettazione ottica avanzata.

Per celebrare il nostro 100° anniversario, abbiamo **potenziato le performance** della nostra pluripremiata gamma **X-tremeVision**, ora con **luce più brillante del 130%** per la **massima sicurezza** su strada.

Equipaggiamo le moderne **lampade della matrice OEM** con i nostri LED. Tutti i principali produttori di automobili utilizzano i nostri **LED Lumileds**, che offrono un esclusivo sistema di **design modulare** che semplifica l'integrazione con una matrice di configurazione totalmente personalizzabile per il posizionamento flessibile nelle cavità. Utilizzando la modulazione selettiva della luce, i LED LUXEON® F producono un'uniforme **emissione luminosa omogenea** con un fascio dinamico che **si adatta** a condizioni di guida specifiche.

La nostra **passione** consiste nel rendere la vostra guida più **sicura** e più **piacevole**. Grazie alle **innovazioni** nel campo delle soluzioni di illuminazione per il settore automotive, offriamo agli automobilisti di oggi le **luci di domani**.

I momenti più brillanti devono ancora arrivare!

*Rispetto a una lampada xenon o alogena standard

Illuminazione per passione
- dal 1914 -

Creiamo

Philips Automotive, business group di Royal Philips, è il fornitore leader al mondo di lampade per il settore automobilistico e dell'aftermarket.

Le nostre innovazioni tecnologiche sono all'avanguardia nel settore dell'illuminazione automotive da 100 anni e hanno portato al progresso e alla modernizzazione dell'illuminazione automobilistica così come la conosciamo oggi.

Ci preoccupiamo



Guida in sicurezza

Da 100 anni **guidiamo** il cammino, vi mostriamo la strada e vi riportiamo a casa sani e salvi. Non passa un istante senza che Philips non pensi ai propri clienti. Ecco perché le nostre soluzioni sono le più **affidabili** e **potenti** oggi disponibili sul mercato, di gran lunga superiori agli standard del settore.

La luce è il primo e unico aspetto del ciclo della sicurezza che può aiutare a **prevenire gli incidenti**, pertanto il presupposto principale della **sicurezza** stradale è la visibilità. I nostri prodotti erogano un fascio di luce potente e preciso, abbinando **performance** e **affidabilità** per rendere la guida sicura. Ci impegniamo a realizzare costantemente soluzioni di illuminazione della migliore qualità ed efficienza, perché siamo consapevoli che un giorno **potrebbero salvare una vita**.

Qualità originale Philips: i nostri elevati standard di produzione

Siamo specializzati nella fornitura di **prodotti e servizi della migliore qualità** per il mercato OEM e aftermarket.

I nostri prodotti vengono fabbricati con **materiali di alta qualità** e testati in base alle specifiche più rigorose per massimizzare la **sicurezza** e il **comfort di guida** dei clienti. Tutta la nostra produzione è meticolosamente **testata, controllata** e **certificata** in conformità ai più elevati standard di omologazione ECE e ISO.



- Siamo la **scelta** di tutti i principali produttori automobilistici
- **Una vettura su due** in Europa e una su tre in tutto il mondo è oggi equipaggiata con prodotti per illuminazione Philips
- Tecnologia avanzata del vetro **al quarzo anti UV**
- Processi di produzione che **superano le** attuali specifiche **del settore**.



Guida responsabilmente

I nostri ingegneri sono stati dei pionieri nello sviluppo di alcune delle soluzioni di illuminazione più innovative e **sostenibili** per rendere la guida sicura. I nostri progressi nel campo dei LED e la nuova gamma xenon si traducono in **più luce** e **meno energia**. Realizziamo soluzioni **affidabili** e **caratterizzate da maggiore durata** che riducono al minimo l'impatto ambientale producendo **meno scarti** in conformità alla direttiva europea sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Continuiamo a essere primi nel settore dell'illuminazione nel **ridurre** la quantità di sostanze nocive utilizzate, superando i requisiti imposti dalla direttiva europea RoHS per quanto riguarda il mercurio.

Pb free



Guida con stile

Oggi gli automobilisti non sono alla ricerca solo di maggiore sicurezza e affidabilità, ma anche di **performance superiori** e **stile**. Desiderano **personalizzare** completamente la guida con il proprio look esclusivo. La nuova gamma ColorVision offre ai clienti un'opportunità esclusiva di restyling delle vetture con la luce, grazie all'aggiunta di un tocco di blu, verde, giallo o viola all'esperienza di guida. Le nostre nuove luci diurne a LED DayLight 9 includono lenti **rivoluzionarie** per un **design** dai tratti esclusivi.

Festeggiamo 100 anni di storia • Un emozionante viaggio tra qualità e innovazione	2
Il futuro è adesso • Le luci del futuro	4
Soluzioni Xenon	7
La soluzione proattiva contro la pirateria delle lampade xenon	9
Xenon Vision	9
Xenon X-tremeVision • Xenon BlueVision ultra	10
Lampade per automobili 12V	13
Vision	15
VisionPlus	16
X-tremeVision	17
LongLife EcoVision	18
WhiteVision	19
ColorVision	20
Quale lampada per quale funzione	22
Kit ricambi essenziali 12V	38
Illuminazione a LED per l'abitacolo di autovetture e camion	42
12V/24V X-tremeVision LED	44
Soluzioni per luci diurne a LED DRL	47
LED DayLight 9	50
LED DayLightGuide	51
Illuminazione per pullman e camion 24V	52
MasterLife	55
MasterDuty • MasterDuty BlueVision	56
Quale lampada per quale funzione	57
Kit ricambi 24V	64
Illuminazione per motocicli	65
VisionMoto • CityVision Moto	67
X-tremeVision Moto • BlueVision Moto	68
Quale lampada per quale funzione	69
Kit di ripristino fari	72
Torçe professionali per officina	74
Penlight • Penlight Professional	78
Penlight Premium Ricaricabili con presa USB	79
Penlight Premium • PP Edizione limitata Gold 100 anni	79
RCH10 Prodotti ricaricabili	80
RCH20 • RCH30	81
CBL20 • CBL30 Prodotti multivoltaggio	82
CBL40	83
CBL50	84
Sistema di illuminazione multidirezionale MDLS Ricaricabile	85
Strumenti online	88
Strumenti di vendita e marketing	89
Illustrazioni tecniche • Lampade	96
Illustrazioni tecniche • Attacchi	98
Design del packaging	99
Indice prodotti	100

Soluzioni Xenon

Scoprite la gamma completa di soluzioni di illuminazione xenon di Philips, la scelta preferita dai consumatori per l'illuminazione xenon. Ora disponibile con la nostra **soluzione proattiva** contro la pirateria **delle lampade xenon!**

La nostra gamma xenon eroga ancora più luce per soddisfare i conducenti più esigenti, mantenendo un'elevata qualità OE (Original Equipment Quality) e prestazioni superiori. Assicuratevi di ordinare le soluzioni di illuminazione xenon di qualità OE originali di Philips, l'azienda che

ha inventato l'illuminazione xenon. La tecnologia e i materiali innovativi, la produzione e i test di alta qualità di Philips sono semplicemente insostituibili. Le soluzioni di illuminazione xenon sono disponibili per automobili, camion, pullman e altri veicoli commerciali di grandi dimensioni.



Che tipo di lampada cerchi?

La soluzione proattiva contro la pirateria delle lampade xenon

Sicurezza

Ideale per la sostituzione



Xenon Vision



Lampada xenon standard



Xenon Vision

Colore luce ☀ K

Caldo ▲ 4 600 K ▼ Freddo

Disponibile in D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S, D4R


fino al **50%** di luce in più*



Xenon X-tremeVision



Lampada xenon standard



Xenon X-tremeVision

Colore luce ☀ K

Caldo ▲ 4 800 K ▼ Freddo

Disponibile in D1S, D2S, D2R, D3S

*Rispetto a una lampada xenon standard

Sicurezza e stile

Massimo **effetto azzurrato** fino a 6 000 K



Xenon BlueVision ultra



Lampada xenon standard



Xenon BlueVision ultra

Colore luce ☀ K

Caldo ▲ 6 000 K ▼ Freddo

Disponibile in D1S, D2S, D2R



Per trovare il tipo di lampada giusto per il vostro veicolo visitate la Guida applicativa 12V



Per collegarsi alla piattaforma Internet sicura, www.philips.com/original

Lampade allo xenon Philips **contraffatte** sono disponibili con sempre maggior frequenza tramite canali di distribuzione online e offline. Queste lampade contraffatte sono **imitazioni di qualità scadente** e acquistare, vendere o possedere prodotti contraffatti è illegale.



Per **proteggere** i nostri clienti e tutti i consumatori da prodotti di illuminazione Philips contraffatti, abbiamo creato una **soluzione proattiva** dotata di una tecnologia unica e **all'avanguardia**.

Il **Philips Certificate of Authenticity (COA)** è ora disponibile su **ogni nuova confezione di lampade allo xenon ordinata**.

Grazie al **codice di sicurezza** e ad altri speciali elementi di sicurezza, i professionisti del settore possono verificare l'**autenticità** del prodotto Philips su una piattaforma Internet dedicata, completamente sicura. I professionisti possono eseguire la scansione del codice QR o accedere al sito www.philips.com/original.

Philips si impegna nel proteggere i propri clienti dalle imitazioni di qualità scadente che possono danneggiare un veicolo o causare lesioni alle persone.

Assicurati di acquistare sempre **prodotti originali Philips**.

Sicurezza Xenon Vision

Ideale per la sostituzione

- Tecnologia xenon con qualità originale Philips
- Tecnologia di sostituzione della singola lampada: la temperatura di colore della nuova lampada si abbina a quella della lampada non sostituita
- Scelta dal prezzo contenuto
- Omologata 4 600 K



Standard

Xenon Vision

Philips Xenon Vision consente la sostituzione di una singola lampada bruciata, **abbinando** il colore a quello della lampada non sostituita. La lampada Xenon Vision rappresenta la sostituzione ideale con un ottimo rapporto qualità prezzo. La nuova tecnologia di **sostituzione della singola lampada** consente di sostituire una sola lampada **abbinandola** alla temperatura di colore della lampada non sostituita.



CAUTION

Disponibile in

			
D1S	D1R	D2S	D2R
			
D3S	D3R	D4S	D4R

Sicurezza

Xenon X-tremeVision

Fino al 50% di luce in più*

- Prestazioni eccezionali
- Fino al 50% di luce in più*
- Massima sicurezza e visibilità
- Progettata per i conducenti più esigenti
- Tecnologia xenon con qualità originale Philips

Grazie all'erogazione di una luce **fino al 50% più potente**,* questa soluzione di illuminazione xenon di elevata potenza offre la **massima luminosità** per garantire la **massima visibilità** e soddisfare gli automobilisti più esigenti. Philips Xenon X-tremeVision è la scelta per eccellenza per i conducenti alla ricerca della **migliore soluzione xenon**.

*Rispetto a una lampada xenon standard



Standard



Xenon X-tremeVision



Disponibile in



D1S

D2S

D2R

D3S

Stile

Xenon BlueVision ultra

Massimo effetto azzurrato

- Distintiva luce fredda azzurrata - fino a 6 000 K
- Progettata per i conducenti più esigenti
- Massima eleganza
- Tecnologia xenon con qualità originale Philips

Philips ha creato la gamma Xenon BlueVision ultra per gli automobilisti alla ricerca del **massimo stile** e della **luminosità più elevata**. Xenon BlueVision ultra produce un **distintivo effetto azzurrato** (fino a 6 000 K) estremamente elegante garantendo contemporaneamente una luce **ultra potente**. Questa soluzione è in grado di erogare una luce 10% più potente rispetto alla generazione precedente (Philips Xenon UltraBlue).



Standard



Xenon BlueVision ultra



Disponibile in



D1S

D2S

D2R

D1S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415VIS1	85	35	PK32d-2	36489733	8 727900 364897	-	8727900364903	E1 04J	2
85415VIC1	85	35	PK32d-2	36473633	8 727900 364736	-	8727900364743	E1 04J	2

D1S X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415XVS1	85	35	PK32d-2	36458333	8 727900 364583	-	8727900364613	E1 04J	2
85415XVC1	85	35	PK32d-2	36441533	8 727900 364415	-	8727900364439	E1 04J	2

D1S BlueVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85415BVUS1	85	35	PK32d-2	36550433	8 727900 365504	-	8727900365511	E1 04J	2
85415BVUC1	85	35	PK32d-2	36546733	8 727900 365467	-	8727900365443	E1 04J	2

D1R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85409VIC1	85	35	PK32d-3	36475033	8 727900 364750	-	8727900364767	E1 05R	2

D2S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122VIS1	85	35	P32d-2	36491033	8 727900 364910	-	8727900364927	E1 03V	2
85122VIC1	85	35	P32d-2	36477433	8 727900 364774	-	8727900364781	E1 03V	2

D2S X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122XVS1	85	35	P32d-2	36462033	8 727900 364620	-	8727900364637	E1 03V	2
85122XVC1	85	35	P32d-2	36444633	8 727900 364446	-	8727900364453	E1 03V	2

D2S BlueVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85122BVUS1	85	35	P32d-2	36552833	8 727900 365528	-	8727900365535	E1 03V	2
85122BVUC1	85	35	P32d-2	36545033	8 727900 365450	-	8727900365474	E1 03V	2

D2R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126VIS1	85	35	P32d-3	36493433	8 727900 364934	-	8727900364941	E1 03U	2
85126VIC1	85	35	P32d-3	36479833	8 727900 364798	-	8727900364804	E1 03U	2

D2R X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126XVS1	85	35	P32d-3	36464433	8 727900 364644	-	8727900364651	E1 03U	2
85126XVC1	85	35	P32d-3	36446033	8 727900 364460	-	8727900364477	E1 03U	2

D2R BlueVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
85126BVUS1	85	35	P32d-3	36554233	8 727900 365542	-	8727900365559	E1 03U	2
85126BVUC1	85	35	P32d-3	36548133	8 727900 365481	-	8727900365498	E1 03U	2

D3S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42403VIS1	42	35	PK32d-5	36495833	8 727900 364958	-	8727900364965	E4 0A9	2
42403VIC1	42	35	PK32d-5	36481133	8 727900 364811	-	8727900364828	E4 0A9	2

D3S X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42403XVS1	42	35	PK32d-5	36466833	8 727900 364668	-	8727900364675	E4 0A9	2
42403XVC1	42	35	PK32d-5	36448433	8 727900 364484	-	8727900364491	E4 0A9	2

D3R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42306VIC1	42	35	PK32d-6	36483533	8 727900 364835	-	8727900364842	E4 0B0	2

D4S Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42402VIC1	42	35	P32d-5	36485933	8 727900 364859	-	8727900364866	E4 0A5	2

D4R Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
42406VIC1	42	35	P32d-6	36487333	8 727900 364873	-	8727900364880	E4 0A6	2

100 years
of automotive lighting

12V

Lampade

per automobili

13



12V

Lampade per automobili

Philips è l'**azienda leader** per la produzione di soluzioni di **illuminazione** automotive conosciuta per le proprie **innovazioni** tecnologiche, per l'**elevata qualità** dei materiali utilizzati e per l'**eccellenza** dei prodotti. L'impegno di Philips ad offrire gli standard qualitativi più elevati fa dell'azienda il partner preferito dalle maggiori case automobilistiche. Le lampade per automobili 12V Philips rappresentano una gamma di **soluzioni di illuminazione** concepite in base alle **esigenze** e allo **stile** di vita di **tutti i consumatori**.

Che tipo di lampada cerchi?

Guida in sicurezza			Guida responsabilmente	Guida con stile	
<p>30% di luce in più*</p> <p>Vision ★★★★★</p>	<p>60% di luce in più*</p> <p>VisionPlus ★★★★★</p>	<p>Luce più brillante del 130%*</p> <p>X-tremeVision ★★★★★</p>	<p>Durata x4</p> <p>LongLife EcoVision ★★★★★</p>	<p>Effetto xenon bianco intenso</p> <p>WhiteVision ★★★★★</p>	<p>Per aggiungere un tocco di colore</p> <p>ColorVision ★★★★★</p>
<p>Standard Vision</p> <p>+30%</p>	<p>Standard VisionPlus</p> <p>+60%</p>	<p>Standard X-tremeVision</p> <p>+130%</p>	<p>Standard LongLife EcoVision</p> <p>4x LIFETIME</p>	<p>Standard WhiteVision</p> <p>Standard ColorVision</p>	<p>Standard ColorVision</p> <p>Standard ColorVision</p>
<p>Colore luce: 3200 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H1, H3, H4, H7, HB3, HB4, H11</p>	<p>Colore luce: 3250 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H1, H4, H7</p>	<p>Colore luce: 3700 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H1, H4, H7</p>	<p>Colore luce: 3200 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H1, H3, H4, H7, H11</p>	<p>Colore luce: 4300 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H1, H3, H4, H7, HB3</p>	<p>Colore luce: 3300 K</p> <p>Prestazioni fascio di luce: Standard</p> <p>Durata: Standard</p> <p>Disponibile in: H4, H7</p>

*Rispetto a una lampada standard



Per trovare il tipo di lampada giusto per il vostro veicolo, visitate la Guida applicativa 12V



Strumenti di vendita e marketing vedere pagine 89, 90, 93



Guida in sicurezza

Più luce

Vision

30% di luce in più*

- Prezzo competitivo
- Proiezione del fascio di luce più estesa
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Qualità originale Philips
- Omologato 3 200 K

Con un'erogazione di **luce superiore del 30%** rispetto alle lampade standard, i prodotti Vision garantiscono un fascio di luce dalle performance eccellenti e **qualità OE** ad un **prezzo molto competitivo**. Le lampadine Vision producono una proiezione più lunga del fascio di luce garantendo maggiore sicurezza e comfort.

*Rispetto a una lampada standard



La nostra gamma Vision, come tutte le nostre lampade alogene e xenon, è realizzata con vetro al quarzo anti-UV di elevata qualità.

- Consente di utilizzare una pressione maggiore per erogare più luce e aumentare la durata
- **Resiste a sbalzi** termici estremi

Senza la tecnologia del vetro al quarzo Philips

- Minore resistenza e durata inferiore
- Pericolo di esplosione



Standard



Vision



Disponibile nel packaging C1 e B1

Disponibile in



Strumenti di vendita e marketing vedere pagine 89, 90, 93



Guida in sicurezza

Più luce VisionPlus

60% di luce in più*

- Qualità superiore per una maggiore visibilità
- Fascio di luce fino a 25 metri più lungo*
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Maggiore comfort e sicurezza di guida

Un tempo di reazione più rapido può salvare vite umane. Philips VisionPlus eroga il **60% di luce in più**,* consentendo agli automobilisti di vedere ad una maggiore distanza e usufruire di maggiore **sicurezza e comfort**.

Philips VisionPlus è la scelta che offre eccellenti prestazioni agli automobilisti **attenti alla sicurezza**. Con **performance elevate** e un valore straordinario, VisionPlus è la **soluzione ideale** per i conducenti più esigenti di oggi.

*Rispetto a una lampada standard



Disponibile nel packaging S2 e B1




Standard



VisionPlus

Vantaggi delle luci di segnalazione VisionPlus



- Le **luci di stop** sono **più visibili** grazie a una maggiore emissione luminosa.
- È possibile **ridurre lo spazio di frenata** del veicolo che segue di 3 metri a 100 km/h.

Le **luci di segnalazione VisionPlus** sono disponibili in P21W, P21/5W

Disponibile in



H1



H4



H7

Guida in sicurezza

Più luce X-tremeVision

NEW EXTRA LIGHT BRIGHTNESS

Take performance to the X-treme

Luce più brillante del 130%*

- Massima luce, massime prestazioni
- Luminosità aumentata
- Migliore durata
- Fascio di luce fino a 45 metri più lungo*
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Maggiore comfort e sicurezza di guida

Philips X-tremeVision è la gamma di lampade per automobili più **luminose** sul mercato. Queste lampade eclissano la concorrenza grazie al **130% di luminosità in più** e a una **lunghezza del fascio** fino a 45 metri maggiore, per **vedere più lontano, reagire più rapidamente e guidare più sicuri**.

*Rispetto a una lampada standard



Standard




X-tremeVision

Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante sulla distanza, solitamente tra 75-100 metri davanti al veicolo. Con Philips X-tremeVision la visibilità si allunga fino a **45 metri in più** con un prolungamento di 2 secondi del tempo di reazione. Philips X-tremeVision **aumenta la visibilità** grazie a una luce fino al **130% più brillante** su strada. Questo aiuta a riconoscere gli ostacoli e qualsiasi potenziale **pericolo prima** di una qualsiasi altra lampada alogena.



Disponibile nel packaging S2 e B1



Disponibile in



H1



H4



H7



Strumenti di vendita e marketing vedere pagina 89



Guida responsabilmente

Meno sostituzioni LongLife EcoVision



Durata x4 superiore

- Durata 4 volte superiore*
- Nessuna sostituzione per 100 000 km
- Manutenzione ridotta
- Meno rifiuti e maggiore eco-compatibilità
- Vetro al quarzo di elevata qualità

Stanchi di dover **sostituire** continuamente le lampadine dell'auto? Con una durata **4 volte superiore** rispetto a una lampada standard, Philips LongLife EcoVision è la scelta ideale per gli automobilisti che desiderano ridurre al **minimo gli interventi** di manutenzione sui propri veicoli. Con Philips LongLife EcoVision i conducenti non devono preoccuparsi di sostituire le luci anteriori per almeno **100 000 km**: l'opzione perfetta per automobilisti alla ricerca di una soluzione di illuminazione **eco-compatibile**.

*Rispetto a una lampada standard



Disponibile nel packaging S2, C1 e B1



Disponibile in



Novità

Guida con stile

Stile WhiteVision

Effetto xenon bianco intenso

- Massima visibilità, look d'eccellenza
- Massima luce bianca per maggiore contrasto
- Qualità originale Philips
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Omologata al 100%


Le lampade Philips WhiteVision conferiscono un effetto xenon bianco intenso ai fari della vettura per un'esperienza di guida di massimo livello durante le ore notturne. La luminosità aumentata fino a **4 300 K** fa di WhiteVision il connubio perfetto tra **stile e sicurezza**.

Con prestazioni superiori a qualsiasi lampada azzurrata disponibile sul mercato, Philips WhiteVision è la **sceita ideale** per gli automobilisti che desiderano guidare con **stile senza rinunciare alla sicurezza**.

La luminosità non è mai stata così attraente



Disponibile nel packaging S2 e B1



Disponibile in



Strumenti di vendita e marketing vedere pagina 90



Guida con stile

Novità



Stile

Restyling con la luce

ColorVision

Per aggiungere un tocco di colore

- Innovativa tecnologia del rivestimento in blu, verde, giallo o viola
- 60% di luce bianca in più* su strada
- Qualità originale Philips
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Omologata al 100%

ColorVision aggiunge un **tocco di colore** alle ottiche della vettura in **blu, verde, giallo o viola**. Queste innovative lampade colorate per automobili sono **totalmente omologate**, per personalizzare l'esperienza di guida proiettando allo stesso tempo un luce bianca sicura.



*Rispetto a una lampada standard

Tutti i colori disponibili nel packaging S2



Disponibile in



Strumenti di vendita e marketing vedere pagina 91



Quale lampada per quale funzione

Abbaglianti - anabbaglianti - abbaglianti addizionali

R2 R2 Visio H1 H3 H4 H7 H8 H9 H10 H11 H13 HB3 HB4 HB5 HIR2 PS19W PI3W PSX26W

Indicatori di direzione anteriori

P21W PY21W PY21Wsv W21W WY21W H21W HY21W PCY16W PSY24W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv

Luce cruscotto

W3W W5W WBT5 Bax

Illuminazione interna

W5W WY5W W3W R5W T4W HPC16W

Indicatori di direzione laterali

W3W W5W W21/5W WBT10 T4W R5W H6W H5W

Luci di stazioneamento

H1 H3 H4 H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 H27/1W H27/2W PSX24W PS24W

Luci antinebbia anteriori

12620 12475 12258 12336 12342 12972 12360 12361 9145 12362 9008 9005 9006 9007 9012 12085 12277 12278

12498 12496 12496sv 12065 12071 12356 12146 12271 12188 12180 12190 12190

12961 12844 12866 12023 12040

12961 12396 12256 12821 12929 12272

12960 12961 12066 12040 12929 12821 12036 12023

12258 12336 12342 12972 12360 12362 12366 9005 9006 12059 12060 12276 12086

— Disponibile in versione standard ☉ Luci diurne DRL

3° luce stop

W3W W5W W16W W21W R10W

Indicatori di direzione posteriori

P21W PY21W PY21Wsv H6W H21W HY21W W16W W21W WY21W R10W RY10W PSY19W PSY24Wsv PY24W PY24Wsv

Luce portabagaglio

R5W FEST10W C5W

Luci di retromarcia

P21W H6W H21W W16W W21W R10W PS19W PSX24W

Luce vano portaoggetti

W5W C5W R5W

Luci di stazioneamento posteriori

H6W R5W R10W T4W

Luce targa

R5W R10W W3W W5W C5W

Luci antinebbia posteriori

P21W PR21W H21W W16W PS19W

Luci stop

P21/4W P21/5W P21W PR21W PR21/5W W16W W21W W21/5W

12256 12961 12067 12065 12814 12498 12496 12495sv 12036 12356 12146 12067 12065 12071 12814 12093 12275 12180 12190 12190

12821 12866 12844

12498 12036 12356 12067 12065 12814 12085 12276

12961 12844 12821

12036 12821 12814 12929

12821 12814 12256 12961 12844

12498 12088 12356 12067 12085

12594 12499 12498 12088 12495 12067 12065 12066

12256 12961 12067 12065 12066

12498 12088 12495

12594 12499 12498 12088 12495 12067 12065 12066

H1 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258PRB1	12	55	P14,5s	47516930	8 711500 475169	-	8711500475176	E1 21P	10
12258PRC1	12	55	P14,5s	47518360	8 711500 475183	8727900352115	8711500475190	E1 21P	100

H1 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258VPS2	12	55	P14,5s	36322728	8 727900 363227	-	8727900363210	E1 21P	5
12258VPB1	12	55	P14,5s	36320330	8 727900 363203	-	8727900363197	E1 21P	10

H1 X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258XV+S2	12	55	P14,5s	36064628	8 727900 360646	-	8727900360653	E1 21P	5
12258XV+B1	12	55	P14,5s	36067730	8 727900 360677	-	8727900360684	E1 21P	10

H1 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258LLECOS2	12	55	P14,5s	36255828	8 727900 362558	-	8727900362565	E1 21P	5
12258LLECOB1	12	55	P14,5s	36196430	8 727900 361964	-	8727900361971	E1 21P	10
12258LLECOC1	12	55	P14,5s	36187230	8 727900 361872	-	8727900370683	E1 21P	10

H1 WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258WHVB1	12	55	P14,5s	37156730	8 727900 371567	-	8727900371574	E1 21P	10
12258WHVSM	12	55	P14,5s	78884928	8 711500 788849	-	8711500788856	E1 21P	5

H1 Spot



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12258SPC1	12	55	P14,5s	40460230	8 711500 404602	-	8727900370690	E1 21P	10

H3 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336PRB1	12	55	PK22s	69561130	8 711500 695611	-	8711500695628	E1 21W	10
12336PRC1	12	55	PK22s	69534560	8 711500 695345	8711500775696	8711500695352	E1 21W	100

H3 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336LLECOC1	12	55	PK22s	77704130	8 711500 777041	-	8711500779366	E1 21W	10

H3 WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12336WHVB1	12	55	PK22s	77951930	8 711500 779519	-	8711500779526	E1 21W	10

H4 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342PRB1	12	60/55	P43t-38	47480330	8 711500 474803	-	8711500474810	E1 2C3	10
12342PRC1	12	60/55	P43t-38	49099560	8 711500 490995	8711500827807	8711500490988	E1 2C3	100

H4 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342VPS2	12	60/55	P43t-38	39925728	8 727900 399257	-	8727900399240	E1 2C3	5
12342VPB1	12	60/55	P43t-38	39934930	8 727900 399349	-	8727900399332	E1 2C3	10

H4 X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342XV+S2	12	60/55	P43t-38	35024128	8 727900 350241	-	8727900350258	E1 2C3	5
12342XV+B1	12	60/55	P43t-38	35038830	8 727900 350388	-	8727900350395	E1 2C3	10

H4 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342LLECOS2	12	60/55	P43t-38	36257228	8 727900 362572	-	8727900362589	E1 2C3	5
12342LLECOB1	12	60/55	P43t-38	36198830	8 727900 361988	-	8727900361995	E1 2C3	10
12342LLECOC1	12	60/55	P43t-38	36189630	8 727900 361896	8727900361902	8727900370836	E1 2C3	10

H4 ColorVision Green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CVPGS2	12	60/55	P43t-38	36787428	8 727900 367874	-	8727900367881	E1 2C3	5

H4 ColorVision Yellow



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CVPYS2	12	60/55	P43t-38	36789828	8 727900 367898	-	8727900367904	E1 2C3	5

H4 ColorVision Purple



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CVPPS2	12	60/55	P43t-38	36791128	8 727900 367911	-	8727900367928	E1 2C3	5

H4 ColorVision Blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CVPBS2	12	60/55	P43t-38	36793528	8 727900 367935	-	8727900367942	E1 2C3	5

H4 WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342WHVB1	12	60/55	P43t-38	22103230	8 711500 221032	-	8711500221049	E1 2C3	1
12342WHVSM	12	60/55	P43t-38	78886328	8 711500 788863	-	8711500788870	E1 2C3	5

H7 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972PRB1	12	55	PX26d	40607130	8 711500 406071	-	8711500406088	E1 22Z	10
12972PRC1	12	55	PX26d	40593760	8 711500 405937	8711500827838	8711500405944	E1 22Z	100

H7 VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972VPS2	12	55	PX26d	39938728	8 727900 399387	-	8727900399370	E1 22Z	5
12972VPB1	12	55	PX26d	39936330	8 727900 399363	-	8727900399356	E1 22Z	10

H7 X-tremeVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972XV+S2	12	55	PX26d	35026528	8 727900 350265	-	8727900350272	E1 22Z	5
12972XV+B1	12	55	PX26d	35040130	8 727900 350401	-	8727900350418	E1 22Z	10

H7 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972LLECOS2	12	55	PX26d	36259628	8 727900 362596	-	8727900362602	E1 22Z	5
12972LLECOB1	12	55	PX26d	36200830	8 727900 362008	-	8727900362015	E1 22Z	10
12972LLECO1	12	55	PX26d	36192630	8 727900 361926	8727900363753	8727900371024	E1 22Z	10

H7 WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972WHVB1	12	55	PX26d	37160430	8 727900 371604	-	8727900371611	E1 22Z	10
12972WHVSM	12	55	PX26d	78888728	8 711500 788887	-	8711500788894	E1 22Z	5

H7 ColorVision Green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CVPGS2	12	55	PX26d	36798028	8 727900 367980	-	8727900368017	E1 22Z	5

H7 ColorVision Yellow



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CVPYS2	12	55	PX26d	36802428	8 727900 368024	-	8727900368031	E1 22Z	5

H7 ColorVision Purple



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CVPPS2	12	55	PX26d	36804828	8 727900 368048	-	8727900368055	E1 22Z	5

H7 ColorVision Blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CVPBS2	12	55	PX26d	36810928	8 727900 368109	-	8727900368130	E1 22Z	5

H8



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12360B1	12	35	PGJ19-1	82416530	8 711500 824165	-	8727900362909	E1 24F	10
12360C1	12	35	PGJ19-1	47582430	8 711500 475824	-	8727900371017	E1 24F	10

H9



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12361B1	12	65	PGJ19-5	36308130	8 727900 363081	-	8727900363098	E1 25C	10
12361C1	12	65	PGJ19-5	47584830	8 711500 475848	-	8727900371000	E1 25C	10

H10



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9145C1	12	45	PY20d	52974530	8 711559 529745	8711559529752	8727900370737	E1 25J	10

H11 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362PRB1	12	55	PGJ19-2	36428630	8 727900 364286	-	8727900364293	E1 25M	10
12362PRC1	12	55	PGJ19-2	36430930	8 727900 364309	-	8727900370751	E1 25M	10

H11 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362LLECOB1	12	55	PGJ19-2	36310430	8 727900 363104	-	8727900363111	E1 25M	10
12362LLECO1	12	55	PGJ19-2	36194030	8 727900 361940	-	8727900370744	E1 25M	10

H11 BlueVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12362BVUB1	12	55	PGJ19-2	36216930	8 727900 362169	-	8727900362176	E1 25M	10

H13



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9008C1	12	60/55	P26,4t	87798730	8 711500 877987	8711500877994	8727900370768	E1 27P	10

H16



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12366C1	12	19	PGJ19-3	36856730	8 727900 368567	-	8727900370775	-	10

HB1 9004



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9004C1	12	65/45	P29t	47074430	8 711500 470744	-	8727900370997	-	10

HB3 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9005PRB1	12	65	P20d	24724730	8 711500 247247	-	8711500247254	E1 22S	10
9005PRC1	12	65	P20d	24689930	8 711500 246899	8711559529509	8727900370980	E1 22S	10

HB3 WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9005WHVB1	12	65	P20d	37162830	8 727900 371628	-	8727900371635	E1 22S	10

HB4 Vision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9006PRB1	12	55	P22d	24726130	8 711500 247261	-	8711500247278	E1 22T	10
9006PRC1	12	55	P22d	24687530	8 711500 246875	8711559529479	8727900370973	E1 22T	10

HB5 9007



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9007C1	12	65/55	PX29t	24550230	8 711500 245502	8711500245519	8727900370966	-	10

HIR 2 LongLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
9012LLC1	12	55	PX22d	35125530	8 727900 351255	-	8727900370935	E1 2R9	10

H27W/1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12059C1	12	27	PG13	52854030	8 711559 528540	8711559528557	8727900370799	E1 24A	10

H27W/2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12060C1	12	27	PGJ13	52857130	8 711559 528571	8711559528588	8727900370805	E1 24A	10

R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12620B1	12	45/40	P45t-41	5543930	8 711500 055439	-	8711559525327	E1 2B5	10
12620C1	12	45/40	P45t-41	40085730	8 711500 400857	8711500414748	8711500779359	E1 2B5	10

R2 Visio



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12475B1	12	45/40	P45t-41	24716230	8 711500 247162	-	8711500247179	E4 2CW	10
12475C1	12	45/40	P45t-41	40466430	8 711500 404664	8711559513270	8727900371130	E4 2CW	10

Luci di segnalazione e illuminazione per l'abitacolo 12V (Illuminazione a LED per l'abitacolo pagina 42)

P21W VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498VPB2	12	21	BA15s	36318030	8 727900 363180	-	8727900363173	E1 2CH	10

P21W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498LLECOB2	12	21	BA15s	38210530	8 727900 382105	-	8727900382112	E1 2CH	10
12498LLECOCP	12	21	BA15s	38198628	8 727900 381986	8727900381993	8727900391695	E1 2CH	5x10

P21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	E1 2CH	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	E1 2CH	200

P21/4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12594B2	12	21/4	BAZ15d	40485530	8 711500 404855	-	8711500471017	E1 2BA	10
12594CP	12	21/4	BAZ15d	48433828	8 711500 484338	8711500484345	8727900391565	E1 2BA	5x10

P21/5W VisionPlus



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499VPB2	12	21/5	BAY15d	36316630	8 727900 363166	-	8727900363159	E1 2CR	10

P21/5W LongLife Ecovision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499LLECOB2	12	21/5	BAY15d	38212930	8 727900 382129	-	8727900382136	E1 2CR	10
12499LLECOCP	12	21/5	BAY15d	38201328	8 727900 382013	8727900382020	8727900391053	E1 2CR	5x10

P21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499B2	12	21/5	BAY15d	5545330	8 711500 055453	-	8711559520148	E1 2CR	10
12499CP	12	21/5	BAY15d	48159773	8 711500 481597	8711500481603	8711500481610	E1 2CR	200

PR21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12495CP	12	21/5	BAW15d	48873228	8 711500 488732	8711500488749	8727900391572	E4 2MC	5x10

PY21W SilverVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496SVS2	12	21	BAU15s	47982230	8 711500 479822	-	8711500479839	E2 2F7	10
12496SVB2	12	21	BAU15s	31117730	8 711500 311177	-	8711500311191	E2 2F7	10

PY21W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496LLECOCP	12	21	BAU15s	38218128	8 727900 382181	8727900382198	8727900391084	-	5x10

PY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12496NAB2	12	21	BAU15s	52372930	8 711559 523729	-	8711559523743	E2 2F7	10
12496NACP	12	21	BAU15s	52534173	8 711559 525341	8711559525358	8711559525365	E2 2F7	200

PR21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12088CP	12	21	BAW15s	48531128	8 711500 485311	8711500485328	8727900391589	E4 2LV	5x10

Stop P22



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12401CP	12	15	BA15s	87821228	8 711500 878212	8711500878229	8711500790538	-	5x10

Stop P25



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12445CP	12	18	BA15s	48440628	8 711500 484406	8711500484413	8727900391602	-	5x10

R5W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12821LLECOB2	12	5	BA15s	38208230	8 727900 382082	-	8727900382099	E1 2AY	10
12821LLECOCP	12	5	BA15s	38195528	8 727900 381955	8727900381962	8727900390940	E1 2AY	5x10

R5W BA15s



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12821B2	12	5	BA15s	5546030	8 711500 055460	-	8711500417701	E1 2AY	10
12821CP	12	5	BA15s	48269373	8 711500 482693	8711500482709	8711500482716	E1 2AY	200

R5W BA15d



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12822CP	12	5	BA15d	45407228	8 711500 454072	8711500454959	8711500790521	-	5x10

R10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12814B2	12	10	BA15s	5547730	8 711500 055477	-	8711500417718	E1 2BF	10
12814CP	12	10	BA15s	48341673	8 711500 483416	8711500483423	8711500483430	E1 2BF	200

RY10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12093NACP	12	10	BAU15s	48362128	8 711500 483621	8711500483638	8727900391619	E1 2KX	5x10

T2W-T3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12913CP	12	2	BA9s	21997828	8 711500 219978	8711500219985	8711500220820	-	5x10
12910CP	12	3	BA9s	21949728	8 711500 219497	8711500219503	8711500220837	-	5x10

T4W WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12929NBVB2	12	4	BA9s	22105630	8 711500 221056	-	8711500221063	E1 2BU	10

T4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12929B2	12	4	BA9s	5550730	8 711500 055507	-	8711559520094	E1 2BU	10
12929CP	12	4	BA9s	21979473	8 711500 219794	8711500219800	8711500219817	E1 2BU	200

Luci di segnalazione alogene miniaturizzate USA

H5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12023CP	12	5	BA9s	51270928	8 711559 512709	8711559512464	8727900371222	-	5x10

H6W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12036B2	12	6	BAX9s	24720930	8 711500 247209	-	8711500247216	E1 2GK	10
12036CP	12	6	BAX9s	87603428	8 711500 876034	8711500876041	8727900370676	E1 2GK	5x10

H6W BlueVision ultra



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12036BVB2	12	55	PK22s	24567030	8 711500 245670	-	8711500245687	E1 2GK	10

H10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12024CP	12	10	BA9s	52941728	8 711559 529417	8711559529424	8727900371192	-	5x10

H20W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12025CP	12	20	BA9s	87600328	8 711500 876003	8711500876010	8727900371154	-	5x10

H21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12356CP	12	21	BAY9s	87989928	8 711500 879899	8711500879905	8727900371116	E1 2GW	5x10

HY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12146CP	12	21	BAW9s	35244328	8 727900 352443	8727900352450	8727900370867	-	5x10

Wedge base

W1,2W - W2,3W - W2W - WBT5



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12516B2	12	1.2	W2x4,6d	5554530	8 711500 055545	-	8711500417763	-	10
12516CP	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8 711500 481535	8711500481542	8711500481559	-	200
12061CP	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8 711500 483300	8711500483317	8727900391640	E1 2B	5x10
12505CP	12	2	W2x4,6d	48327028	8 711500 483270	8711500483287	8727900391657	-	5x10
12521CP	12	1	W2x4,6d	48321828	8 711500 483218	8711500483225	8727900391671	-	5x10

W2,2W - W3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12960CP	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8 711500 481504	8711500481511	8727900391633	-	5x10
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	E1 2CD	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8 711500 481443	8711500481450	8727900391664	E1 2CD	5x10

W5W LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961LLECOB2	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8 727900 382044	-	8727900382051	E1 2CA	10
12961LLECOCP	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8 727900 381894	8727900381900	8727900390872	E1 2CA	5x10

W5W WhiteVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961NBVB2	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8 727900 392043	-	8727900392050	E1 2CA	10

W5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12961B2	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8 711500 404213	-	8711559520070	E1 2CA	10
12961CP	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8 711500 490902	8711500490919	8711500490926	E1 2CA	200

WY5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12396NAB2	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8 711500 400581	-	8711500400598	E4 2EA	10
12396NACP	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8 711559 530024	8711559530031	8727900390889	E4 2EA	5x10

WBT10



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12040VPB2	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8 711559 524160	-	8711559524184	-	10

W16W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12067B2	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8 711500 405876	-	8711559521053	E2 2JO	10
12067CP	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8 711500 482723	8711500482730	8727900391626	E2 2JO	5x10

W21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12065B2	12	21	W3x16d	70146330	8 727900 701463	-	8727900701470	E4 2DT	10
12065CP	12	21	W3x16d	47135228	8 711500 471352	8711500471369	8727900391107	E4 2DT	5x10

W21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12066B2	12	21/5	W3x16q	69739130	8 727900 697391	-	8727900697407	E4 2DU	10
12066CP	12	21/5	W3x16q	47138328	8 711500 471383	8711500471390	8727900391091	E4 2DU	5x10

WY21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12071B2	12	21	WX3x16d	69741430	8 727900 697414	-	8727900697421	E4 2LU	10
12071CP	12	21	WX3x16d	52539628	8 711559 525396	8711559525402	8727900391688	E4 2LU	5x10

Festoon

Festoon T6,2x27



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12818CP	12	3	SV6	48461128	8 711500 484611	8711500484628	8727900695632	-	5x10
12848CP	12	3	SV6	48467328	8 711500 484673	8711500484680	8727900391558	-	5x10

C5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12844B2	12	5	SV8,5	5551430	8 711500 055514	-	8711500417749	E1 2BL	10
12844CP	12	5	SV8,5	48156673	8 711500 481566	8711500481573	8711500481580	E1 2BL	200

Festoon T10,5x30 LongLife EcoVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12860LLECOCP	12	10	SV8,5	38192428	8 727900 381924	8727900381931	8727900391114	-	5x10

Festoon T10,5x38



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12854CP	12	10	SV8,5	48248828	8 711500 482488	8711500482495	8727900391510	-	5x10

Festoon T10,5x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12864CP	12	5	SV8,5	48205128	8 711500 482051	8711500482075	8727900391527	-	5x10
12866B2	12	10	SV8,5	5552130	8 711500 055521	-	8711500417756	-	10
12866CP	12	10	SV8,5	48242628	8 711500 482426	8711500482433	8727900391534	-	5x10

Festoon T15x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12850CP	12	15	SV8,5	48285328	8 711500 482853	8711500482860	8727900391541	-	5x10

Bax

Bax tool box 12V



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55502GKKM	12	-	-	69717928	8 727900 697179	-	8727900697230	-	5

Bax 8,3s/1,35 black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12597B2	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8 711559 530185	-	8711559530192	-	10
12597CP	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8 711500 483652	8711500483669	8727900390957	-	5x10

Bax 8,3s/1,5 blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12602CP	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8 711500 483966	8711500483973	8727900390995	-	5x10

Bax 8,5d/2 black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12598B2	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8 711500 405883	-	8711500405890	-	10

Bax 8,5d/2 black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12598CP	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8 711500 483874	8711500483881	8727900390964	-	5x10

Bax 8,5d/1,5 blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12603CP	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8 711500 483997	8711500484000	8727900391015	-	5x10

Bax 8,5d/2 green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12600CP	12	2	B8,5d/2	48393528	8 711500 483935	8711500483942	8727900390971	-	5x10

Bax 8,5d green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12604CP	12	2	B8,5d	40508128	8 711500 405081	8711500404589	8727900391022	-	5x10

Bax 8,5d beige



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12637CP	12	1.5	B8,5d	51487128	8 711559 514871	8711500400178	8727900371048	-	5x10

Bax 10d black halogen



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12615CP	12	5	B10d	52807628	8 711559 528076	8711500243768	8727900370911	-	5x10

Bax 10d brown halogen



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12614CP	12	3	B10d	52805228	8 711559 528052	8711559512723	8727900370928	-	5x10

Bax 8,4d light blue



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12623CP	12	1.2	B8,4d	51384328	8 711559 513843	8711500244154	8727900370904	-	5x10

Bax 8,4d beige



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12627CP	12	1.5	B8,4d	51414728	8 711559 514147	8711500247414	8727900370959	-	5x10
12629CP	12	1.8	B8,4d	51488828	8 711559 514888	8711559512488	8727900371031	-	5x10

Bax 8,4d black



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12625CP	12	1.2	B8,4d	51409328	8 711559 514093	8711500244420	8727900371208	-	5x10

Bax 8,4d light green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12626CP	12	2	B8,4d	51412328	8 711559 514123	8711500246066	8727900370942	-	5x10

Bax 8,4d olive green



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12628CP	12	1.3	B8,4d	77432328	8 711500 774323	8711500774330	8711500779397	-	5x10

Bax 8,4d orange



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12624CP	12	1.1	B8,4d	51411628	8 711559 514116	8711500245137	8727900370898	-	5x10

Bax 8,5d white



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12638CP	12	1.12	B8.5d	48846628	8 711500 488466	8711500488473	8727900391503	-	5x10

BA7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12829CP	12	2	BA7s	52123728	8 711559 521237	8711500401236	8727900390933	-	5x10

HiPerVision

P13W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12277C1	12	13	PG18.5d-1	69672130	8 727900 696721	-	8727900391008	E4 2MM	10

PS19W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12085C1	12	19	PG20/1	69653030	8 727900 696530	-	8727900390988	E4 2HZ	10

PS19W LongLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12085LLC1	12	19	PG20/1	70046630	8 727900 700466	-	8727900390926	E4 2HZ	10

PSY19W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12275NAC1	12	19	PG20/2	52735230	8 711559 527352	-	8727900390858	E4 2ME	10

PS24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12086FFC1	12	24	PG20/3	70044230	8 727900 700442	-	8727900390919	0	10

PSX24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12276C1	12	24	PG20/7	69676930	8 727900 696769	-	8727900390902	E4 2MK	10

PY24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12190NAC1	12	24	PGU20/4	69690530	8 727900 696905	-	8727900390803	E4 2LW	10

PY24W SilverVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12274SV+C1	12	24	PGU20/4	69678330	8 727900 696783	-	8727900390780	E4 2LW	10

PSY24W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12188NAC1	12	24	PG20/4	69668430	8 727900 696684	-	8727900390834	E4 2MH	10

PSY24W SilverVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12180SV+C1	12	24	PG20/4	70379530	8 727900 703795	-	8727900390841	E4 2MH	10

PCY16W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12271AC1	13.5	16	PU20d/2	38965430	8 727900 389654	-	8727900391152	-	10

PSX26W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12278C1	12	26	PG18.5d-3	38874930	8 727900 388749	-	8727900390896	E4 2SF	10



12V

Kit ricambi
essenziali

Per garantire una **sicurezza** ancora maggiore, la maggior parte dei paesi europei **consiglia** di equipaggiare tutti i veicoli con un **kit di ricambi omologato**. Già obbligatorio in alcuni paesi europei e consigliato nella maggior parte delle nazioni, un kit di ricambi omologato a bordo del veicolo consente agli automobilisti di essere **conformi** alle normative, oltre a garantire una **maggiore sicurezza** perché permette loro di **sostituire** in qualsiasi momento una lampada bruciata.

Easy Kit H1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55472EKKM	12	-	-	69551928	8 727900 695519	-	8727900695533	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	1	-	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H4



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55473EKKM	12	-	-	69555728	8 727900 695557	-	8727900695571	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	-	1	-	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55474EKKM	12	-	-	69558828	8 727900 695588	-	8727900695601	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	-	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit H1/H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55475EKKM	12	-	-	69562528	8 727900 695625	-	8727900695656	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	1	-	1	-	1	1	1	1	1

Easy Kit R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55476EKKM	12	-	-	69566328	8 727900 695663	-	8727900695687	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A
Quantità	-	-	-	1	1	1	1	1	1

Single Kit H1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55008SKKM	12	-	-	52731430	8 711559 527314	-	8711559527222	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1

Single Kit H4



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55005SKKM	12	-	-	52730730	8 711559 527307	-	8711559527246	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1

Single Kit H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55007SKKM	12	-	-	52732130	8 711559 527321	-	8711559527215	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1

Single Kit H1/H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55010SKKM	12	-	-	30999030	8 711500 309990	-	8711500310163	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fest. T10,5x43	Fuse 10A	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	-	1	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	1	1

Essential Box H1



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55717EBKM	12	-	-	70032928	8 727900 700329	-	8727900700336	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	1	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H4



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55718EBKM	12	-	-	70034328	8 727900 700343	-	8727900700350	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55719EBKM	12	-	-	70036728	8 727900 700367	-	8727900700374	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1

Essential Box H1/H7



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55720EBKM	12	-	-	70038128	8 727900 700381	-	8727900700398	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1

Essential Box R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55721EBKM	12	-	-	70040428	8 727900 700404	-	8727900700411	-	5

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H4	H7	R2	P21W	P21/5W	PY21W	W5W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A
Quantità	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1

100 years of automotive lighting
LED per l'abitacolo di autovetture
 42



illuminazione **LED** per l'abitacolo di autovetture e camion

L'illuminazione a LED per l'abitacolo di Philips illumina gli interni del veicolo in modo potente e preciso. La gamma Philips **X-tremeVision LED** fornisce luce dove è maggiormente necessaria, senza distrarre il conducente. Disponibile in temperature da **4 000 K** a **8 000 K**, che vanno da una **potente luce bianca calda** all'**esclusiva luce azzurrata**, offre massima percezione e stile. La gamma Philips X-tremeVision LED eroga luce fino a **5 volte più potente**, consumando **13 volte meno energia**.* **Potenza, risparmio energetico e 12 anni di durata** rendono questa soluzione **semplicemente impareggiabile**.

*Rispetto a una lampada standard

Che tipo di **lampada** cerchi?

Guida con stile

<p>4 000 K Bianco brillante</p> <p>X-tremeVision LED 4 000 K</p> <p>X-tremeVision LED 4 000 K</p> <p>Colore luce K Caldo Freddo</p> <p>Disponibile in Festoon 14x30, 10,5x38, 10,5x43, Wedge base (T10)</p>	<p>6 000 K Effetto giorno</p> <p>X-tremeVision LED 6 000 K</p> <p>X-tremeVision LED 6 000 K</p> <p>Colore luce K Caldo Freddo</p> <p>Disponibile in Festoon 14x30, 10,5x38, 10,5x43, Wedge base (T10)</p>	<p>8 000 K Blu freddo Nuovo</p> <p>X-tremeVision LED 8 000 K</p> <p>X-tremeVision LED 8 000 K</p> <p>Colore luce K Caldo Freddo</p> <p>Disponibile in Wedge base (T10)</p>
---	---	---



Visitate la nostra pagina Web sull'illuminazione a LED per l'abitacolo



LED 12V/24V

Illuminazione per l'abitacolo

X-tremeVision LED

- Temperatura del colore da 4 000 K a 8 000 K
- LED ad alte prestazioni
- Corrispondenza geometrica perfetta
- Massima resistenza al calore e alle vibrazioni
- 12 anni di durata

Con una luce **5 volte più potente** delle lampadine ad incandescenza standard, le gamme Philips X-tremeVision LED 12V e 24V sono dotate di **LED ad alta potenza** che illuminano l'abitacolo con una luce **fredda, intensa e precisa**, senza infastidire il conducente. Queste soluzioni sono disponibili con una temperatura del colore da **4 000 K a 8 000 K** (in base alla lampada utilizzata).

Grazie ai **12 anni di durata** e alla straordinaria **resistenza a calore e vibrazioni**, rappresenta la scelta ideale per l'illuminazione dell'abitacolo da 24V (per camion, pullman e veicoli pesanti) e per tutti coloro che cercano una soluzione economica per la propria flotta di automezzi. Offrendo una corrispondenza geometrica perfetta, la soluzione di illuminazione per l'abitacolo Philips X-tremeVision LED è il **ricambio ideale per qualsiasi veicolo**.



X-tremeVision 4 000 K
X-tremeVision 4 000 K Bianco brillante è un ricambio ideale con un **ottimo rapporto qualità-prezzo** per sostituire una lampada a incandescenza standard per l'abitacolo.



X-tremeVision 6 000 K
Philips X-tremeVision LED 6 000 K Effetto giorno illumina l'abitacolo fornendo luce **dove è maggiormente necessaria**.



X-tremeVision 8 000 K
X-tremeVision LED 8 000 K Blu freddo offre un effetto azzurrato elegante e unico per gli automobilisti alla ricerca di maggior stile e della forza della luce del sole.

Novità

Disponibile in

X-tremeVision 4 000 K



Festoon 14x30



Festoon 10,5x38

X-tremeVision 6 000 K



Festoon 14x30



Festoon 10,5x38

X-tremeVision 8 000 K



Wedge base



Festoon 10,5x43



Wedge base



Festoon 10,5x43



Wedge base

Lampade a LED per l'abitacolo 12V

Festoon 14x30 X-tremeVision LED 4 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129404000KX1	12	1	SV8,5	38724730	8 727900 387247	-	8727900387254	-	10

Festoon 10,5x38 X-tremeVision LED 4 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
128584000KX1	12	1	SV8,5	70340530	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

Festoon 10,5x43 X-tremeVision LED 4 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129454000KX1	12	1	SV8,5	38343030	8 727900 383430	-	8727900383447	-	10

Wedge base (T10) X-tremeVision LED 4 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127994000KX2	12	1	W2.1X9.5d	39244930	8 727900 392449	-	8727900392456	-	10

Festoon 14x30 X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129416000KX1	12	1	SV8,5	38722330	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

Festoon 10,5x38 X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
128596000KX1	12	1	SV8,5	70338230	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

Festoon 10,5x43 X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
129466000KX1	12	1	SV8,5	38341630	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

Wedge base (T10) X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127996000KX2	12	1	W2.1X9.5d	39188630	8 727900 391886	-	8727900391893	-	10

Wedge base (T10) X-tremeVision LED 8 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
127998000KX2	12	1	W2.1X9.5d	39248730	8 727900 392487	-	8727900392517	-	10

CANbus Unità di controllo per lampade LED 12V



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12956X2	12	5	-	38345430	8 727900 383454	-	8727900383461	-	10

Lampade a LED per l'abitacolo 24V

Festoon 10,5x38 X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
249446000KX1	24	1	SV8,5	38339330	8 727900 383393	-	8727900383409	-	10

Festoon 10,5x43 X-tremeVision LED 6 000 K



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
249466000KX1	24	1	SV8,5	38418530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10



Soluzioni
per luci diurne
LED
47

Soluzioni per luci diurne

LED

Scoprite la nostra gamma di soluzioni per luci diurne a LED DRL (Daytime Running Light), progettate per **migliorare la sicurezza** di chi guida grazie a una maggiore visibilità del veicolo durante il giorno. Facili da installare, i prodotti della gamma Philips di luci diurne a LED DRL di qualità OE Philips sono dotati della potente tecnologia LED di ultima generazione LUXEON®. Per **migliorare la visibilità del veicolo** in tutte le condizioni di traffico e meteorologiche,

scoprite il prodotto ultra-potente Philips **LED DayLightGuide**. La **lente rivoluzionaria** e l'innovativa tecnologia LightGuide offrono un nuovo design dai tratti esclusivi **senza punti** e una visibilità a tutto campo. Per la massima **semplicità** e facilità di integrazione, Philips offre l'**elegante e compatto LED DayLight 9**.

Le luci diurne a LED Philips sono un must per una maggiore **sicurezza su strada** e per installarle ora basta un semplice scatto.



Luci diurne a **LED**


Normative in Europa

Dal 2011 l'uso delle luci diurne DRL (Daytime Running Light) è **obbligatorio** nel territorio dell'Unione europea su tutti i nuovi modelli di automobili e sui veicoli per piccole consegne. Dall'agosto 2012, inoltre, le luci diurne DRL sono obbligatorie anche su camion e pullman.

Lo sapevate?


Le luci diurne **aumentano la visibilità degli utenti della strada, riducendo in modo significativo il rischio di incidenti**. Alcune ricerche hanno dimostrato che tutti gli utenti della strada, compresi pedoni e ciclisti, possono trarre dei vantaggi dall'utilizzo delle luci diurne. Se quasi tutti i conducenti mantenessero accesi i fari durante il giorno, si potrebbero evitare più di 30 incidenti mortali e 500 sinistri gravi solo nei Paesi Bassi.* Alcuni degli svantaggi delle luci DRL, quali il maggior consumo di carburante e l'aumento delle emissioni di materiali nocivi, possono essere significativamente **ridotti** tramite l'utilizzo di moduli di illuminazione a **LED a risparmio energetico**.

- Luci diurne obbligatorie
- Luci diurne consigliate
- Obbligatorie su strade extra-urbane
- Obbligatorie in inverno



Fonte informazioni sulle legislazioni © TCS Conseils mobilité, Emmen | Doctech: 3394.04.fr/FGR | 31.05.2013
 *Fonte: © SWOV, Leidschendam, Paesi Bassi, dicembre 2010

Che tipo di **lampada** cerchi?

<h3>Sicurezza</h3>	<h3>Sicurezza & stile</h3>
<p>Visibilità elevata per la massima sicurezza</p>	<p>Design dai tratti esclusivi, massima visibilità</p>
	
<p>LED DayLight 9</p>	<p>LED DayLightGuide</p>
	
<p>Abbaglianti</p>	<p>Abbaglianti</p>
	
<p>LED DayLight 9</p>	<p>LED DayLightGuide</p>
	
<p>Compatibilità parco auto</p> <p>★★★★★</p> <p>Facilità di installazione</p> <p>★★★★★</p>	<p>Compatibilità parco auto</p> <p>★★★★★</p> <p>Facilità di installazione</p> <p>★★★★★</p>



Visitate la nostra pagina Web dedicata alle luci diurne a LED DRL



Sicurezza

LED DayLight 9

Visibilità elevata per la massima sicurezza

- **Brillante da tutte le angolazioni**
Montaggio con angolazioni multiple per un effetto luce ad ampia visuale
- **Illuminazione elegante e uniforme**
Nuovo design ottico con 9 punti LED
- **Compatibili con la maggior parte dei modelli di automobili**
Montaggio omologato su paraurti con angolazioni fino a +/-40°
- **Facilità di installazione su tutte le vetture**
Sistema a scatto intelligente
Compatibili con vetture ibride, elettriche e dotate di sistema Start and stop
- **Qualità originale Philips, omologate al 100%**
Resistenti all'acqua e agli impatti di pietrisco
Corpo in alluminio di alta qualità

La terza generazione di luci diurne a LED DRL di Philips combina **massimo stile e visibilità aumentata**. Grazie al design ottico rinnovato, Philips DayLight 9 offre maggiore flessibilità di montaggio: una **soluzione omologata** per **qualsiasi vettura** che non vi farà passare inosservati.

Brillante e attraente da qualsiasi angolazione



Dimensioni LED DayLight 9: 125 x 24 x 31 mm (L x A x P)



*Fare riferimento alla guida alle applicazioni per luci diurne a LED DRL Philips per consultare una panoramica di tutti i veicoli e i modelli compatibili.



Sicurezza ed eleganza

LED DayLightGuide

Design dai tratti esclusivi, massima visibilità

- **Design dai tratti esclusivi**
Tecnologia Lightguide omologata
- **Qualità originale Philips**
Resistenti all'acqua e agli impatti di pietrisco
Corpo in alluminio di alta qualità
- **Visibilità 24 ore su 24**
Regolazione del flusso: accensione di giorno e di notte
LED ad alta potenza di nuova generazione
Angolo largo per essere visti meglio
- **Facilità di installazione su tutte le vetture**
Sistema a scatto intelligente
Compatibili con vetture ibride, elettriche e dotate di sistema Start and stop

La nuova generazione di luci diurne DRL con LED Luxeon® ad alta potenza **migliora la sicurezza** su strada, aumentando la visibilità del veicolo senza **compromettere la durata** e il **consumo** energetico.

Luci diurne a LED DRL per una migliore visibilità



Dimensioni LED DayLightGuide: 165 x 22 x 35 mm (L x A x P)



LED DayLightGuide

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12825WLEDX1	7.7	6.8	Click 2	38638733	8 727900 386387	-	8727900386394	R87	2

LED DayLight 9

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12831WLEDX1	7.9	6	Click 2	39170145	8 727900 391701	-	8727900391718	R87	3

24V

Soluzioni di illuminazione per pullman e camion



100 years
of automotive lighting

24V

Soluzioni
di illuminazione
per pullman
e camion

53

La nostra gamma per pullman e camion 24V **supera le prestazioni della concorrenza!** Per ottimizzare **sicurezza, comfort e risparmio**, scoprite le soluzioni MasterDuty e MasterLife 24V, che offrono ora una **durata ancora maggiore** e una **resistenza alle vibrazioni** migliorata. Queste soluzioni di illuminazione di qualità OE garantiscono le **massime prestazioni** e tempi di inattività minimi. Le nostre lampade sono in grado di mantenere una **flotta produttiva e in movimento** riducendo al minimo le interruzioni dispendiose in termini di tempo. Philips si impegna a sviluppare le soluzioni di illuminazione 24V più resistenti e potenti sul mercato per **soddisfare tutte le esigenze** degli operatori nel settore dei trasporti, inclusi proprietari di piccole e grandi flotte, e professionisti nel campo dell'assistenza veicoli.

Che tipo di lampada cerchi?

Durata e risparmio

Supera le prestazioni

di qualsiasi concorrente sulla strada



MasterLife




Disponibile in H1, H3, H4, H7, H11

Costruito per **durare**



MasterDuty



Disponibile in H1, H3, H4, H7, H11

Risparmio e stile

Massimo effetto **xenon**




MasterDuty BlueVision



Standard



MasterDuty BlueVision



Disponibile in H3, H4, H7

Durata e risparmio MasterLife

Supera le prestazioni di qualsiasi concorrente sulla strada

- Durata fino a 4 volte superiore*
- Massima resistenza alle vibrazioni fino a 2 volte superiore*
- Filamento a bobina doppia estremamente robusto
- Vetro al quarzo dalle performance elevate
- Qualità originale Philips

Philips MasterLife ha una durata fino a **4 volte superiore** e **resiste a urti e vibrazioni estreme**. MasterLife offre la **miglior durata sul mercato, 4 volte superiore*** alle lampade medie, utilizzando una unica composizione di gas combinata alle proprietà geometriche del filamento a doppio avvolgimento per ridurre l'evaporazione del tungsteno. Questa gamma garantisce la resistenza alle vibrazioni tipiche della MasterDuty per una massima robustezza e durata. **Le lampade MasterLife superano di molto le prestazioni della concorrenza!**

*Rispetto ad un prodotto medio H4 o H7 sul mercato

Rappresentano la migliore soluzione di illuminazione di Qualità originale Philips per camion con le **massime prestazioni e tempi di inattività minimi**. Con una **frequenza di guasto minima**, sono in grado di mantenere una flotta produttiva e in movimento riducendo al **minimo le interruzioni** dispendiose in termini di tempo. **MasterLife è la scelta più intelligente per i proprietari di flotte di grandi dimensioni!**

Disponibile in



H1



H3



H4




H7



H11

Grafico delle prestazioni MasterLife e MasterDuty



Per scoprire quali risparmi è possibile ottenere installando le lampade Philips MasterLife, visitare la pagina del **calcolatore dei costi 24V**.



Strumenti di vendita e marketing vedere pagine 92, 93



Resistenza MasterDuty

Costruito per durare

- Durata fino a 2 volte superiore*
- Massima resistenza alle vibrazioni fino a 2 volte superiore*
- Montatura rinforzata e protezione di base contro gli urti
- Filamento a bobina doppia estremamente robusto
- Vetro al quarzo dalle performance elevate
- Qualità originale Philips

Le lampade MasterDuty sono ideate per garantire la **massima resistenza alle vibrazioni** e una **durata straordinaria**. Queste lampade **durano due volte più a lungo** e hanno una **resistenza alle vibrazioni doppia** rispetto alle normali lampade presenti sul mercato. MasterDuty offre rigidità ottimizzata della base e della montatura per la massima protezione dalle sollecitazioni meccaniche, oltre a un robusto filamento a bobina doppia progettato per resistere alle vibrazioni più severe rimanendo stabile. MasterDuty è la **scelta ideale** per i conducenti alla ricerca della **solidità che dura nel tempo**.



Disponibile nel packaging B1 e C1

Disponibile in



*Rispetto ad un prodotto medio H4 o H7 sul mercato



Disponibile nel packaging S2 e B1

Disponibile in



Stile MasterDuty BlueVision

Massimo effetto xenon

- Massima resistenza alle vibrazioni fino a 2 volte superiore*
- Vetro al quarzo dalle performance elevate con rivestimento a effetto xenon
- Bulbo blu dall'aspetto distintivo anche quando la lampada è spenta
- Qualità originale Philips



Standard




MasterDuty BlueVision

Ai conducenti alla ricerca del **massimo stile** e delle **prestazioni migliori**, la gamma MasterDuty BlueVision offre un **effetto xenon azzurrato**. Le soluzioni MasterDuty BlueVision di Philips abbinano la durata e la **resistenza alle vibrazioni** di MasterDuty ad un effetto xenon azzurrato aggiuntivo per il massimo stile. Queste lampade hanno una **resistenza alle vibrazioni doppia** rispetto alle normali lampade. Non solo elegante, l'effetto azzurrato dei fari, abbinato ad una potente luce bianca brillante sulla strada, garantisce una maggiore sicurezza. Ideale per le attività e i conducenti più esigenti, questa soluzione di illuminazione offre **performance e vera eleganza**.

*Rispetto ad un prodotto medio H4 o H7 sul mercato



Quale lampada per quale funzione



Abbaglianti - anabbaglianti - abbaglianti aggiuntivi



Luci antinebbia anteriori



— Disponibile in versione standard

H1 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13258MLC1	24	70	P14,5s	82569830		8711500828071	8711500825704	E1 22C	100

H1 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13258MDB1	24	70	P14,5s	82585830		-	8711500825865	E1 22C	10
13258MDC1	24	70	P14,5s	82577360		8711500828507	8711500825780	E1 22C	100

H3 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MLC1	24	70	PK22s	77462030		8711500775337	8711500774651	E1 21U	100

H3 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MDBVS2	24	70	PK22s	77486628		-	8711500774897	E1 21U	5
13336MDBVB1	24	70	PK22s	77488030		-	8711500774910	E1 21U	10

H3 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13336MDB1	24	70	PK22s	77459030		-	8711500774613	E1 21U	10
13336MDC1	24	70	PK22s	77460660		8711500775313	8711500774637	E1 21U	100

H4 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MLC1	24	75/70	P43t-38	82571130		8711500828118	8711500825728	E1 2C7	100

H4 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MDBVS2	24	75/70	P43t	53275328		-	8727900532760	E1 2C7	5
13342MDBVB1	24	75/70	P43t	53281430		-	8727900532821	E1 2C7	10

H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13342MDB1	24	75/70	P43t-38	82587230		-	8711500825889	E1 2C7	10
13342MDC1	24	75/70	P43t-38	82579760		8711500828002	8711500825803	E1 2C7	100

H7 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MLC1	24	70	PX26d	82573530		8711500828224	8711500825742	E4 2DN	100

H7 MasterDuty BlueVision



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MDBVS2	24	70	PX26d	53277728		-	8727900532784	E4 2DN	5
13972MDBVB1	24	70	PX26d	53279130		-	8727900532807	E4 2DN	10

H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13972MDB1	24	70	PX26d	82589630		-	8711500825902	E4 2DN	10
13972MDC1	24	70	PX26d	82581060		8711500828514	8711500825827	E4 2DN	100

H11 MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24362MLC1	24	70	PGJ19-2	82575930		8727900352122	8711500825766	E1 25Z	50

H11 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24362MDC1	24	70	PGJ19-2	82583430		8711500829702	8711500825841	E1 25Z	100

R2



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13620C1	24	55/50	P45t-41	40087130		8711500414786	8711500414793	E1 2C1	100

Luci di segnalazione e illuminazione per l'abitacolo 24V
(Per le soluzioni di illuminazione a LED vedere la pagina 42)

P21W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498MLCP	24	21	BA15s	69961628		8727900699623	8727900699630	E1 2CL	200

P21W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498MDCP	24	21	BA15s	69949473		8727900699500	8727900699517	E1 2CL	200

P21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13498B2	24	21	BA15s	40455830		-	8711500405449	E1 2CL	10
13498CP	24	21	BA15s	48415473		8711500484161	8711500484178	E1 2CL	200

P21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13499B2	24	21/5W	BAY15d	40456530		-	8711500405371	E1 2CU	10

P21/5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13499CP	24	21/5	BAY15d	48424673	8 711500 484246	8711500484253	8711500484260	E1 2CU	200

PY21W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13496MLCP	24	21/5	BAY15d	69964728	8 727900 699647	8727900699654	8727900699661	E1 2CU	200

Stop P22



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13401CP	24	15	BA15s	87826728	8 711500 878267	8711500878274	8711500878281	-	200
13402CP	24	15	BA15d	87836628	8 711500 878366	8711500878373	8711500878380	-	200

Stop P25



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13445CP	24	18	BA15s	48443728	8 711500 484437	8711500484444	8711500484451	-	200

R5W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821MLCP	24	5	BA15s	69970828	8 727900 699708	8727900699715	8727900699722	E1 2BB	200

R5W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821MDCP	24	5	BA15s	69955528	8 727900 699555	8727900699562	8727900699579	E1 2BB	200

R5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13821B2	24	5	BA15s	40453430	8 711500 404534	-	8711500405425	E1 2BB	10
13821CP	24	5	BA15s	48338673	8 711500 483386	8711500483393	8711500483409	E1 2BB	200

R10W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814MLCP	24	10	BA15s	69967828	8 727900 699678	8727900699685	8727900699692	E1 2BH	200

R10W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814MDCP	24	10	BA15s	69952428	8 727900 699524	8727900699531	8727900699548	E1 2BH	200

R10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13814B2	24	10	BA15s	40452730	8 711500 404527	-	8711559526409	E1 2BH	10
13814CP	24	10	BA15s	48344773	8 711500 483447	8711500483454	8711500483461	E1 2BH	200

T4W MasterLife



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929MLCP	24	4	BA9s	69976028	8 727900 699760	8727900699777	8727900699784	E1 2BX	200

T4W MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929MDCP	24	4	BA9s	69958628	8 727900 699586	8727900699593	8727900699609	E1 2BX	200

T2W - T3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13913CP	24	2	BA9s	22003528	8 711500 220035	8711500220042	8711500220059	-	200
13910CP	24	3	BA9s	21955828	8 711500 219558	8711500219565	8711500219572	-	200

T4W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13929B2	24	4	BA9s	40454130	8 711500 404541	-	8711500405432	E1 2BX	10
13929CP	24	4	BA9s	21985573	8 711500 219855	8711500219862	8711500219879	E1 2BX	200

Luci di segnalazione alogene miniaturizzate USA

H21W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24356CP	24	21	BAY9s	87615728	8 711500 876157	8711500876164	8711500876171	-	200

Wedge base

W2,5W - W3W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13960CP	24	2.5	W2,1x9,5d	48147428	8 711500 481474	8711500481481	8711500481498	-	200
13256CP	24	3	W2,1x9,5d	48141228	8 711500 481412	8711500481429	8711500481436	E1 2CF	200

W5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13961B2	24	5	W2,1x9,5d	52420730	8 711559 524207	-	8711559524214	E1 2CB	10
13961CP	24	5	W2,1x9,5d	48138273	8 711500 481382	8711500481399	8711500481405	E1 2CB	200

WBT5



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13516CP	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8 711500 483065	8711500483072	8711500483089	-	200
13521CP	24	1	W2x4,6d	48324928	8 711500 483249	8711500483256	8711500483263	-	200
13974CP	24	2	W2x4,6d	48318828	8 711500 483188	8711500483195	8711500483201	-	200

Festoon

Festoon T6,2x27



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13818CP	24	3	SV6	48464228	8 711500 484642	8711500484659	8711500484666	-	200

Festoon T6,2x35



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13848CP	24	3	SV6	48470328	8 711500 484703	8711500484710	8711500484727	-	200

Festoon T10,5x38 10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13854CP	24	10	SV8,5	48251828	8 711500 482518	8711500482525	8711500482532	-	200

C5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13844B2	24	5	SV8,5	40463330	8 711500 404633	-	8711500405388	E1 2BN	10
13844CP	24	5	SV8,5	48197973	8 711500 481979	8711500481986	8711500481993	E1 2BN	200

Festoon T10,5x43 5W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13864CP	24	5	SV8,5	48233428	8 711500 482334	8711500482341	8711500482358	-	200

Festoon T10,5x43 10W



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13866CP	24	10	SV8,5	48245728	8 711500 482457	8711500482464	8711500482471	-	200

Festoon T15x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13807CP	24	18	SV8,5	48294528	8 711500 482945	8711500482952	8711500482969	-	200

Festoon T15x43



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13850CP	24	15	SV8,5	48288428	8 711500 482884	8711500482891	8711500482907	-	200

Bax

Bax 8,3s/1,35 grey



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13597CP	24	1.2	B8,3s/1,35	48384328	8 711500 483843	8711500483850	8711500483867	-	200

Bax 8,5d/2 grey



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
13598CP	24	1.2	B8,5d/2	48390428	8 711500 483904	8711500483911	8711500483928	-	200

Bax 8,5d brown



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24032CP	24	1.2	B8,5d	48852728	8 711500 488527	8711500488534	8711500488541	-	200

Bax 8,5d/2 yellow



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
24029CP	24	1.2	B8,5d/2	48402428	8 711500 484024	8711500484031	8711500484048	-	200

MiniKit H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55554SKMDKM	24	-	-	69586130	8 727900 695861	-	8727900695885	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1

MiniKit H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55555SKMDKM	24	-	-	69590830	8 727900 695908	-	8727900695939	-	10

Contenuto

Tipo di lampada	H4	H7	P21W	R5W	R10W	C5W	T4W	Fuse15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1

MaxiKit H4 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55559LKMDKM	24	-	-	69684494	8 727900 696844	-	8727900696851	-	4

Contenuto

Tipo di lampada	H4	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55560LKMDKM	24	-	-	69686894	8 727900 696868	-	8727900696875	-	4

Contenuto

Tipo di lampada	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	2	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

MaxiKit H1/H7 MasterDuty



Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
55561LKMDKM	24	-	-	69688294	8 727900 696882	-	8727900696899	-	4

Contenuto

Tipo di lampada	H1	H7	P21W	P21/5W	PY21W	R5W	R10W	C5W	W5W	T4W	Fuse 10A	Fuse 15A	Fuse 20A	Fuse 30A
Quantità	1	1	2	2	1	3	2	2	1	1	2	2	2	2

illuminazione per motocicli



Philips ritiene che un'illuminazione adeguata sia il presupposto principale della **sicurezza** su strada. Tutte le soluzioni della nostra gamma per motocicli sono progettate per offrire una luce potente e brillante per la **massima sicurezza**. Quando si guida una motocicletta, essere visti è importante quanto vedere e per questo motivo abbiamo progettato un'intera gamma di soluzioni di illuminazione che garantiscono la **sicurezza** e lo **stile** ricercati dai clienti.



Che tipo di lampada cerchi?

Guida in sicurezza

<p>30% di luce in più*</p>  <p>Vision Moto ★★★★★</p>  <p>+30%</p>  <p>Standard Vision Moto</p> <p>Luminosità Standard</p> <p>Prestazioni fascio di luce Standard -30%</p> <p>Durata Standard</p> <p>Disponibile in H4, H7, HS1</p>	<p>Per vedere ed essere visti</p>  <p>CityVision Moto ★★★★★</p>  <p>+40%</p>  <p>Standard CityVision Moto</p> <p>Luminosità Standard</p> <p>Prestazioni fascio di luce Standard -40%</p> <p>Durata Standard</p> <p>Disponibile in H4, H7, HS1</p>	<p>Fino al 100% di luce in più*</p>  <p>X-tremeVision Moto ★★★★★</p>  <p>+100%</p>  <p>Standard X-tremeVision Moto</p> <p>Luminosità Standard</p> <p>Prestazioni fascio di luce Standard +100%</p> <p>Durata Standard</p> <p>Disponibile in H4, H7</p>
---	--	---

Guida con stile

Effetto Xenon assoluto



BlueVision Moto
★★★★★



Standard



Standard

Luminosità
Standard

Prestazioni fascio di luce
Standard -30%

Durata
Standard

Disponibile in
H4, H7

Sicurezza

Vision Moto

30% di luce in più*

- Prezzo competitivo
- Proiezione del fascio di luce più estesa
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Progettata per i conducenti più esigenti
- Qualità originale Philips

Con un'erogazione di luce del 30% più potente rispetto alle lampade standard, i prodotti Vision Moto consentono ai conducenti di vedere più lontano con un fascio di luce dalle performance ottimizzate a fronte di un prezzo molto competitivo. Per una maggiore sicurezza, scegliete Vision Moto!



Standard



Vision Moto



Disponibile in



H4 H7 HS1

*Rispetto a una lampada standard

Sicurezza

CityVision Moto

Vedere e farsi vedere

- Effetto arancione distintivo
- Massima sicurezza
- Progettate appositamente per uso urbano
- Fino al 40% di luce brillante in più*
- Vetro al quarzo di elevata qualità

Per la massima sicurezza e visibilità, Philips offre la soluzione di illuminazione CityVision Moto con un **distintivo effetto arancione che cattura l'attenzione nei fari**. I motociclisti di tutto il mondo sono alla ricerca di maggiore sicurezza, soprattutto coloro che si muovono nel caotico traffico urbano. Philips ha progettato appositamente la gamma CityVision Moto per garantire la **massima visibilità** oltre alla **massima sicurezza**. Oltre alla produzione di un effetto arancione facilmente visibile dagli altri conducenti, le lampade CityVision Moto erogano anche il **40% in più di luce bianca e luminosa*** che permette ai motociclisti di vedere più lontano, garantendo la massima sicurezza.



Disponibile in



H4 H7 HS1



*Rispetto a una lampada standard

*Rispetto a una lampada standard



Per trovare il tipo di lampada giusto per il vostro veicolo visitate la Guida applicativa delle lampade per motocicli



Sicurezza

X-tremeVision Moto

Fino al 100% di luce in più*

- Massima luminosità
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Esclusivo riempimento di gas per durata e resistenza ottimali
- Fascio di luce fino a 35 metri più lungo*
- Massimo comfort e sicurezza

La soluzione X-tremeVision Moto è progettata con tecnologia all'avanguardia basata su un design con filamento unico e su una geometria ottimizzata, per garantire **massime prestazioni** e luce bianca brillante dove è maggiormente necessaria. Philips X-tremeVision Moto garantisce fino al **100% di luce in più*** per i conducenti che desiderano vedere più lontano, per **performance e sicurezza ottimali**.

*Rispetto a una lampada standard



Disponibile in



Disponibile in



Stile

BlueVision Moto

Effetto xenon assoluto

- Elegante effetto xenon azzurrato per i fari
- Luce bianca brillante 4 000 K su strada
- Esclusiva tecnologia Gradient Coating™
- Vetro al quarzo di elevata qualità
- Stile assoluto

Ai conducenti alla ricerca del massimo stile, la gamma Philips BlueVision Moto offre un **ineguagliabile effetto xenon azzurrato**. L'esclusiva tecnologia all'avanguardia Philips Gradient Coating™ conferisce al faro anteriore un effetto xenon di grande stile, erogando una brillante luce bianca di 4 000 K sulla strada. Si tratta di un effetto impareggiabile in una lampada perfettamente omologata. **Philips BlueVision Moto è la lampada elegante che i clienti stavano aspettando!**

*Rispetto a una lampada standard

Quale lampada per quale funzione



Abbaglianti - anabbaglianti



Indicatori di direzione anteriori



Luci di stazionamento posteriori



Luce targa

— Disponibile in versione standard



Luci di stazionamento



Luci stop



Indicatori di direzione posteriori

H4 Vision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342PRBW	12	60/55	P43t-38	49024730	8 711500 490247	-	8711500490254	E1 2C3	10

H4 CityVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342CTVBW	12	60/55	P43t-38	39896030	8 727900 398960	-	8727900398977	E1 2C3	10

H4 X-tremeVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342XVBW	12	60/55	P43t-38	36229930	8 727900 362299	-	8727900362305	E1 2C3	10

H4 BlueVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12342BVUBW	12	60/55	P43t-38	36231230	8 727900 362312	-	8727900362329	E1 2C3	10

H7 Vision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972PRBW	12	55	PX26d	49026130	8 711500 490261	-	8711500490278	E1 2Z2	10

H7 CityVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972CTVBW	12	55	PX26d	39898430	8 727900 398984	-	8727900398991	E1 2Z2	10

H7 X-tremeVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972XVBW	12	55	PX26d	35151430	8 727900 351514	-	8727900351521	E1 2Z2	10

H7 BlueVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12972BVUBW	12	55	PX26d	35153830	8 727900 351538	-	8727900351545	E1 2Z2	10

HS1 Vision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12636BW	12	35/35	PX43t	53035330	8 727900 530353	-	8727900530360	E1 2E5	10

HS1 CityVision Moto

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12636CTVBW	12	35/35	PX43t	39894630	8 727900 398946	-	8727900398953	-	10

S2

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12728BW	12	35/35	BA20d	77385230	8 711500 773852	-	8711500773869	E1 2D1	10

S3

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12008BW	12	15	P26s	77381430	8 711500 773814	-	8711500773845	E1 21Z	10
12008C1	12	15	P26s	77394460	8 711500 773944	8711500773968	8711500773951	E1 21Z	100

Lampade di segnalazione

W3W

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12256B2	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8 711559 524108	-	8711559524122	E1 2CD	10
12256CP	12	3	W2,1x9,5d	48144373	8 711500 481443	8711500481450	8711500481467	E1 2CD	200

P21W

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12498B2	12	21	BA15s	5549130	8 711500 055491	-	8711559520131	E1 2CH	10
12498CP	12	21	BA15s	49078073	8 711500 490780	8711500490797	8711500490803	E1 2CH	200

P21/5W ExtraDuty

Codice di ordinazione	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
12499EDBW	12	21/5	BAY15d	87900430	8 711500 879004	-	8711500879035	E1 2CR	20

Kit di **ripristino** fari

Philips ha messo a punto il nuovo **kit di ripristino fari** in grado di ripristinare le lenti di automobili, camion e moto e renderle come nuove, garantendo **risultati professionali** senza la necessità di utensili elettrici. Il kit è un'**alternativa economica** e di alta qualità che consente di rinviare la sostituzione completa dei proiettori. La **protezione contro i raggi UV** offerta dal kit è garantita per 2 anni. Un complemento intelligente alle soluzioni di illuminazione per autovetture e un'**aggiunta** pratica ai **propri strumenti**. Una garanzia per la soddisfazione del cliente.



Sicurezza

Kit di ripristino fari

Ripristina le lenti dei fari e le rende come nuove

- Meno abbagliamento e fino al 100% di luminosità in più per la lente
- Garantisce maggiore sicurezza nella guida notturna
- Rimuove scolorimento e ingiallimento derivanti dai dannosi raggi UV e dalla sporcizia
- Risultati professionali senza utensili elettrici in 30 minuti
- Assicura alta qualità e prezzo contenuto
- Offre protezione garantita per 2 anni contro i raggi UV

Rimuove scolorimento e ingiallimento delle lenti dei fari e ne ripristina lo stato originale di **trasparenza** per garantire maggiore sicurezza. La continua esposizione agli elementi causa lo scolorimento e l'ossidazione delle lenti dei fari, mentre gli impatti provocano piccoli graffi. Il **rivestimento protettivo anti-UV** applicato in fabbrica si deteriora, causando l'ingiallimento delle lenti e questo può provocare una **diminuzione del 40% della luce notturna**. Il kit di ripristino fari contiene tutto il necessario per ripristinare due lenti dei fari di qualsiasi veicolo per garantire **sicurezza** e **soddisfazione** dei propri clienti.



Prima



Dopo



Strumenti di vendita e marketing vedere pagina 94



Kit di ripristino fari



Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Qtà confezione
HRK00XM	39170145	8 727900 399769	-	8727900399776	6

Torçe professionali per officina

“

Sconfiggi l'oscurità



Quando si partecipa a una corsa **non c'è spazio per gli errori**. E quando la città più vicina è a chilometri di distanza, bisogna essere certi che tutto funzioni al meglio. Le nostre torce professionali per officina sono progettate per illuminare ogni dettaglio con la massima precisione, consentendovi di **concentrarvi sul lavoro da svolgere**. Quindi a prescindere da quanto possa essere impegnativa una situazione, quando le vostre abilità vengono messe alla prova, potete **stare certi** di disporre **degli strumenti giusti**.



La gamma di lampade professionali per officina di Philips rappresenta un **enorme passo avanti** rispetto alle lampade a LED con le quali lavoravamo in passato. L'**emissione luminosa** è incredibile; **superano le prestazioni** di qualsiasi altra soluzione usata in precedenza. Resistono ai fluidi e sono **resistenti** a sabbia, sporco e unto. Sono resistenti ai graffi e **robuste**”.

Andre van de Kamp

Che tipo di lampada cerchi?



Torçe professionali per officina

Ideali per brevi ispezioni

90 lumens Penlight ★★★★★ 40° 20 lm Puntatore LED	120 lumens Penlight Professional ★★★★★ 40° 20 lm Puntatore LED	145 lumens Novità Penlight Premium ★★★★★ 80° 120 lm Puntatore LED	120 lumens Novità Penlight Premium ★★★★★ 80° 90 lm Puntatore LED
Batteria Clip Ultra sottile	Batteria Clip Ultra sottile	Ricaricabile Clip, calamita Ultra sottile	Ricaricabile Clip, calamita Ultra sottile
IK06 Resistenza agli urti IP20 Impermeabilità	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi

Torçe professionali per officina

Ideali per manutenzioni e attività di ispezione

150 lumens Novità RCH10 ★★★★★ 70°	200 lumens RCH20 ★★★★★ 70°	220 lumens RCH30 ★★★★★ 70° UV-A Rilevatore perdite	300 lumens CBL20 ★★★★★ 100°	330 lumens CBL30 ★★★★★ 100° 90 lm Puntatore LED	330 lumens Novità CBL40 ★★★★★ 100° 90 lm Puntatore LED	900 lumens Novità CBL50 ★★★★★ 100°	750 lumens Novità Multidirectional lighting system ★★★★★ 360°
Ricaricabile Gancio Sottile	Ricaricabile Gancio, calamita Compatto	Ricaricabile Gancio, calamita Compatto	Cavo da 100-240V Gancio Sottile	Cavo da 100-240V Gancio, calamita Ultra sottile	Cavo da 100-240V e ricaricabile Gancio, calamita Ultra sottile	Cavo da 100-240V Supporto telescopico Ultra sottile	Ricaricabile Morsetto, calamita 3 moduli
IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP65 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK09 Resistenza agli urti IP66 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi	IK07 Resistenza agli urti IP54 Impermeabilità Resistenza a lubrificanti e solventi



Per ulteriori informazioni sulle torçe professionali per officina, visitare www.philips.com/automotive



Strumenti di vendita e marketing vedere pagina 94



LPL18B1

90 lm

Penlight

Vedere bene, lavorare meglio

Luminosità e durata maggiori

- 6 LED potenti di alta qualità e lunga durata
- Luce bianca molto intensa

Alta resistenza

- Impermeabile e a prova di polvere IP20

Vedere ciò che per gli altri rimane nascosto

- Elimina tutte le ombre
- Luce di precisione: 20 lm

Fino a 6 ore di autonomia della batteria

La torcia di ispezione Penlight è compatta e facile da utilizzare in spazi ristretti. 6 LED di lunga durata dalle performance elevate forniscono una luce potente per illuminare l'area desiderata.



LPL28RECHX1

145 lm

Penlight Premium

Lampada LED in un formato compatto

Luce confortevole per non affaticare gli occhi durante il lavoro

- LED LUXEON® ad alta potenza con emissione luminosa da 145 lm
- Luce bianca naturale da 6 000 K
- Fascio largo e omogeneo

Vedere ciò che per gli altri rimane nascosto

- Potente puntatore LED da 120 lm
- Robustezza, comfort e mani libere

Clip ruotabile con calamita integrata

- Robusto corpo in alluminio con impugnatura morbida

Ricarica rapida ed emissione luminosa costante

- La più recente tecnologia per batterie LFP (1800 mAh + ricarica USB) per una durata eccellente della batteria
- Fino a 6 ore di autonomia della batteria



Disponibile a partire da gennaio 2015

Torche
professionali
per officina
Penlight

Lo strumento di lavoro portatile ideale che abbina la tecnologia dei LED ad alta potenza a un pratico e robusto design dal formato compatto. Philips Penlight Premium è la scelta ideale per coloro che desiderano il massimo della luce in un formato compatto.



LPL19B1

120 lm

Penlight Professional

Lo strumento di ispezione portatile

Luce bianca molto intensa per una visibilità ottimale

- LED di alta qualità con emissione luminosa da 120 lm
- Luce bianca naturale da 6 000 K

Accesso a piccole cavità

- Puntatore LED sulla cima: 20 lm
- Formato piccolo e compatto

Adatta a qualsiasi lavoro di ispezione

- Impermeabile e a prova di polvere: IP54
- Corpo resistente agli urti
- Autonomia della batteria di 11 ore

La torcia di ispezione a LED Penlight Professional di Philips è uno strumento di ispezione duraturo e affidabile dotato di 6 potenti LED a lunga durata che erogano 120 lumen di luce bianca naturale e brillante per garantire l'ispezione precisa di qualsiasi area.



LED



Edizione
limitata



LPL25RECHX1

120 lm

100
years
of automotive lighting

Penlight Premium

Edizione limitata Gold 100 anni

Dall'introduzione della prima lampadina per auto nel 1914, Philips è diventato il principale fornitore al mondo di lampade per il settore automotive. In occasione di questo "Anniversario dell'illuminazione", abbiamo creato una torcia Penlight Premium commemorativa in un'edizione limitata speciale.



La gamma di lampade professionali per officina di Philips è stata appositamente progettata per lavori di **manutenzione** e di **ispezione a lungo termine**. Questi potenti strumenti di ispezione sono disponibili sia in versione **ricaricabile** (RCH) che **cablata** (CBL).

Novità

LPL20X1

RCH10 150 lm

Strumento di illuminazione professionale cordless

Maggiore emissione luminosa

- Luce a LED bianca

Alta resistenza

- Resistenza agli impatti: IK07
- Impermeabilità: IP54

Illuminazione a mani libere

- Cordless, con gancio ruotabile

La lampada compatta per officina è ideale per rapide ispezioni e lunghe riparazioni. Il potente fascio di luce da 70° elimina tutte le ombre, mentre il gancio ruotabile a 360° consente di lavorare a mani libere.



LPL12X1 / LPL13X1

200 lm

RCH20

Strumento di illuminazione professionale cordless con stazione di ricarica

Luce omogenea e molto bianca

- 1 striscia a LED con emissione luminosa da 200 lumen
- Temperatura del colore 6 000 K per ridurre l'affaticamento agli occhi
- Ampia area illuminata di 70°

Uso a mani libere

- Potente calamita integrata
- Gancio retrattile a 360°

Ricarica rapida

- Fino a 3 ore di autonomia
- Ricarica rapida tramite stazione di ricarica

Potente e senza fili, lo strumento di illuminazione a LED RCH20 di Philips eroga 200 lumen in un'unica striscia di LED per un'illuminazione precisa e omogenea.



Torche professionali per officina **Ricaricabile**



LPL10UVX1 / LPL11UVX1

220 lm

RCH30

Strumento di illuminazione professionale cordless con rilevatore di perdite UV

Più luce per una visibilità ottimale

- 8 LED ad alta potenza con emissione luminosa da 220 lm
- Angolo del fascio aumentato di 70°

Soluzione robusta e altamente resistente

- Capacità migliorata della batteria: autonomia della batteria di 4 ore
- Stazione di ricarica per carica induttiva
- Classe elevata di protezione: IP66 e IK09

Lo strumento facile da utilizzare e versatile

- Calamita integrata
- Funzione luce UV per rilevare perdite nei sistemi di aria condizionata
- Forma intelligente per posizionamento semplice

Dotata di LED ad alta potenza per ispezioni visive precise e di un rilevatore di perdite UV-A, la lampada di ispezione RCH30 di Philips è uno strumento di illuminazione versatile con fino a 4 ore di autonomia della batteria.



LPL16X1

300 lm

CBL20

Strumento di illuminazione professionale

Emissione luminosa migliorata

- 12 potenti LED con emissione luminosa da 300 lm e angolo largo di 100°
- Temperatura della luce più naturale di 6 000 K

Robustezza e resistenza

- Robusto corpo protettivo: IP54 e IK07
- Funziona da -10° a 40°

Comfort e facilità d'uso

- Impugnatura morbida confortevole
- Gancio retrattile

La nostra lampada professionale a LED cablata è stata concepita tenendo in considerazione tutte le possibili attività di manutenzione. Collaboriamo con esperti per comprendere meglio come la luce influisce sulle prestazioni dei lavoratori negli ambienti di produzione.



LPL14X1 / LPL15X1

330 lm

CBL30

Strumento di illuminazione professionale con luce di precisione

Emissione luminosa della migliore qualità

- 12 LED ad alta potenza con emissione luminosa da 330 lm e angolo largo di 100°
- Potente puntatore LED da 90 lm
- Temperatura del colore 6 500 K


Robustezza e massima resistenza

- Robusto corpo protettivo: IP54 e IK07
- Funziona da -10° a 40°

Formato ultra sottile e facilità d'uso

- Il formato ultra sottile consente di raggiungere anche gli spazi più angusti
- Versatile gancio magnetico a 360° per il fissaggio su tutte le superfici
- Impugnatura morbida ergonomica

Questa lampada ultra sottile a LED per officina eroga una quantità elevata di luce, grazie ai potenti LED montati su un telaio ridotto e alla luce di precisione a LED sulla sommità.



Novità

Torçe
professionali
per officina
Multivoltaggio

LPL22X1

330 lm

CBL40

Torcia professionale multiuso

Funzionamento in modalità dual-cordless o cordless

- Cavo di 6 metri
- Fino a 2 ore di utilizzo in modalità cordless

Maggiore emissione luminosa

- LED ad alta potenza
- Angolo del fascio 100°

Maggiore comfort visivo

- Luce a LED bianca
- 6 500 K

Potente luce di precisione a LED

- Con LED ad alta potenza
- Illuminazione a mani libere
- Gancio di fissaggio a 360° con calamita



Grazie alla pratica batteria di riserva, questa lampada da lavoro a LED multiuso di Philips offre la comodità di una torcia tradizionale abbinata ai vantaggi di una lampada ricaricabile. Il design ultra sottile e la luce di precisione consentono di illuminare anche i più piccoli dettagli.





Novità

LPL24X1

900 lm

CBL50

Torcia professionale con fissaggio al cofano motore

Maggiore emissione luminosa

- LED ad alta potenza
- Angolo del fascio 100°

Maggiore comfort visivo

- Luce a LED bianca
- 6 500 K

Alta resistenza

- Robusto corpo in alluminio
- Impermeabile e a prova di polvere

Illuminazione a mani libere

- Montaggio telescopico regolabile

La torcia con fissaggio al cofano motore di Philips offre una potente emissione luminosa di 900 lumen per garantire l'illuminazione completa dello spazio di lavoro. Grazie al montaggio telescopico regolabile, la torcia a LED con fissaggio al cofano motore illuminerà qualsiasi parte del motore.



Torce professionali per officina **Ricaricabile**

Novità

LPL263MODX1

750 lm

Sistema di illuminazione multidirezionale

Sistema di illuminazione completo per i professionisti

Quattro strumenti in uno

- Può essere utilizzato come light box, torcia, spot e light-bar

Illuminazione multidirezionale ottimale

- LED LUXEON® T ad alta potenza per lunga emissione luminosa confortevole
- Luce bianca naturale da 6 000 K
- Due modalità luce: 750 e 360 lm
- Potente calamita, teste ruotabili e lenti regolabili

Niente più lampade smarrite

- Robusto corpo protettivo: IP54 e IK07
- Robusta cassetta per alloggiare e ricaricare i moduli

Niente più lampade smarrite

- Schema colori migliorato per facilitare l'individuazione



Il modello MDLS è una soluzione di illuminazione completa per il lavoro che rappresenta la nuova generazione di lampade per officina progettate per i professionisti. Robusti e a mani libere, i tre moduli multidirezionali offrono visibilità ottimale senza ombre.



Penlight



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL18B1	4.5	1.6	-	38821340	8 727900 388213	-	8727900388220	-	20

Penlight Professional



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL19B1	4.5	1.6	-	38819031	8 727900 388190	-	8727900388206	-	6

Penlight Premium Edizione limitata Gold 100 anni



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL25RECHX1	100-240	6	EU	39206733	8 727900 392067	-	8727900392074	-	2

Penlight Premium



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL28RECHX1	100-240	6	EU	39220394	8 727900 392203	-	8727900392210	-	4

Potente caricabatterie per auto USB universale 2A



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
DLP2257/10	5	10.5	-	-	8 712581 639617	8712581639611	8712581639614	-	-

RCH10 Strumento di illuminazione professionale cordless



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL20X1	100-240	2.5	EU	39060531	8 727900 390605	-	8727900390612	-	6
LPL21X1	100-240	2.5	UK	39172531	8 727900 391725	-	8727900391732	-	6

RCH20 Strumento di illuminazione professionale cordless con stazione di ricarica



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL12X1	110-240	2.4	EU	38946331	8 727900 389463	-	8727900389470	-	6
LPL13X1	110-240	2.4	UK	38948731	8 727900 389487	-	8727900389494	-	6

RCH30 Strumento di illuminazione professionale cordless con rilevatore di perdite UV



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL10UVX1	110-240	2.5	EU	38942531	8 727900 389425	-	8727900389432	-	6
LPL11UVX1	110-240	2.5	UK	38944931	8 727900 389449	-	8727900389456	-	6

CBL20 Strumento di illuminazione professionale



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL16X1	110-240	5	EU	38954831	8 727900 389548	-	8727900389555	-	6

CBL30 Strumento di illuminazione professionale con luce di precisione



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL14X1	24/100-240	5	EU	38950031	8 727900 389500	-	8727900389517	-	6
LPL15X1	24/100-240	5	CH	38952431	8 727900 389524	-	8727900389531	-	6

CBL40 Torcia professionale multiuso



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL22X1	24/100-240	5	EU	39062931	8 727900 390629	-	8727900390636	-	6

CBL50 Torcia professionale con fissaggio al cofano motore



Codice di ordinazione	V	W	Plug	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL24X1	24/100-240	15	EU	39066731	8 727900 390667	-	8727900390674	-	6

MDLS Sistema di illuminazione multidirezionale



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL263MODX1	100-240	3.2	EU & UK	39210466	8 727900 392104	-	8727900392111	-	1

MDLS Sistema di illuminazione multidirezionale - Modulo di ricambio



Codice di ordinazione	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Qtà confezione
LPL27SPAREX1	100-240	3.2	-	39212833	8 727900 392128	-	8727900392135	-	2




Benvenuti nel nostro **sito Web per i consumatori** totalmente rinnovato. Ogni **pagina delle categorie prodotti** consente di scoprire il nostro portafoglio completo di prodotti per l'illuminazione. Dalle **lampade per auto** (alogene e xenon) e **le luci di segnalazione e per l'abitacolo** (convenzionali e a LED), alle **luci diurne a LED DRL** e gli accessori, come la nostra offerta completa di **lampade professionali per officina**.

Scoprite il nuovo **catalogo online** ricco di utili informazioni su **tutti i prodotti di illuminazione Philips**, incluse specifiche tecniche e informazioni sui **rivenditori**. Consultate il pratico strumento per la **selezione dei prodotti** e il modulo **"Scopri la tua luce"** - utile per la scelta di un prodotto di illuminazione automotive.

Pagine categorie prodotti

Le **pagine delle categorie prodotti** sono dedicate all'illuminazione per **automobili e motocicli**. Scoprite i **nuovi prodotti**, la nostra tecnologia **innovativa** o gli eventi speciali.



Pagine catalogo online


Le pagine del **nuovo catalogo online** contengono **tutte le informazioni necessarie** su **tutti i nostri prodotti di illuminazione**. Consultate tutti i dettagli su **caratteristiche dei prodotti**, disponibilità e certificazioni, scaricate le **immagini** e visualizzate i **video** sui prodotti.



La pagina con la **panoramica del prodotto** presenta tutte le informazioni necessarie su ogni prodotto, come: immagini dei prodotti, immagini e video di supporto marketing, informazioni sulla disponibilità e sulle certificazioni. Le schede rimandano alla pagina delle specifiche tecniche e alle informazioni di supporto.



La pagina delle **specifiche tecniche** viene caricata con informazioni utili, incluse informazioni per l'ordine, caratteristiche tecniche e informazioni sul packaging.



La **pagina del supporto** consente di scaricare le brochure dei prodotti o altre documentazioni. Consente anche di **contattare Philips** e il nostro **servizio clienti**, o di **discutere** i prodotti online con i nostri esperti o con altri utenti.

Strumenti



Le **pagine degli strumenti** ricche di contenuti, come il modulo **"Scopri le luci per automobili"**, consentono di scoprire la nostra potente illuminazione confrontando la nostra lampada upgrade con una lampada standard.



Lo strumento di **selezione dei prodotti (Guida applicativa)** vi aiuta a trovare la **lampada giusta** per il vostro veicolo in tre semplici passaggi.

Strumenti di vendita e marketing

Abbiamo creato alcuni utili **strumenti** per soddisfare le esigenze e le aspettative dei clienti e per contribuire a commercializzare e vendere con maggior successo i prodotti Philips Automotive. Come sempre, ci impegniamo a **istruire** i consumatori con informazioni chiare e **coerenti nei punti vendita**. Per **effettuare l'ordine**, è sufficiente utilizzare le informazioni per l'ordinazione o contattare il rappresentante commerciale Philips.

Lampade per automobili 12V

X-tremeVision **NEW** EXTRA LIGHT BRIGHTNESS



Clip strip X-tremeVision
Versione per confezioni blister
12 H7 XV+ B1
8 H4 XV+ B1



Clip strip X-tremeVision
Versione per confezioni speciali
12 H7 XV+ S2
4 H4 XV+ S2



Espositore da banco X-tremeVision
Versione per confezioni speciali
8 H7 XV+ S2
4 H4 XV+ S2



Espositore da banco X-tremeVision
Versione per confezioni speciali e blister
4 H7 XV+ S2
2 H4 XV+ S2
4 H7 XV+ B1
2 H4 XV+ B1



Espositore da terra X-tremeVision
Versione per confezioni speciali
24 H7 XV+ S2
12 H4 XV+ S2



Espositore da terra X-tremeVision
Versione per confezioni speciali e blister
9 H7 XV+ S2
9 H4 XV+ S2
12 H7 XV+ B1
12 H4 XV+ B1



Espositore da banco X-tremeVision/Vision
Versione per confezioni blister e commerciali
20 H7 C1 Vision
6 H7 B1 XV+

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3	QTA
Clip strip X-tremeVision - Versione per confezioni blister	56374XV+BD	39246366	8727900392463	8727900392470	1
Clip strip X-tremeVision - Versione per confezioni speciali	56377XV+SD	39255566	8727900392555	8727900392579	1
Espositore da banco X-tremeVision - Versione per confezioni speciali	56384XV+SD	39274666	8727900392746	8727900392753	1
Espositore da banco X-tremeVision - Versione per confezioni speciali e blister	56386XV+XD	39278466	8727900392784	8727900392791	1
Espositore da terra X-tremeVision - Versione per confezioni speciali	56382XV+SD	39270866	8727900392708	8727900392715	1
Espositore da terra X-tremeVision - Versione per confezioni speciali e blister	56380XV+XD	39266166	8727900392661	8727900392678	1
Espositore da banco X-tremeVision/Vision - Versione per confezioni blister e commerciali	56367XV+XD	39232666	8727900392326	8727900392333	1

Lampade per automobili 12V

WhiteVision



Clip strip WhiteVision
Versione per confezioni blister
12 H7 WhiteVision B1
8 H4 WhiteVision B1



Clip strip WhiteVision
Versione per confezioni speciali
12 H7 WhiteVision S2
4 H4 WhiteVision S2



Espositore da banco WhiteVision
Versione per confezioni speciali e blister
8 H7 WhiteVision S2
4 H4 WhiteVision S2
3 H7 WhiteVision B1
2 H4 WhiteVision B1



Espositore da banco WhiteVision
Versione per confezioni speciali
8 H7 WhiteVision S2
4 H4 WhiteVision S2

Novità



Espositore da terra WhiteVision
Versione per confezioni blister
24 H7 WhiteVision B1
12 H4 WhiteVision B1



Espositore da terra WhiteVision
Versione per confezioni speciali
32 H7 WhiteVision S2
16 H4 WhiteVision S2



Espositore da terra WhiteVision
Versione per confezioni speciali e blister
9 H7 WhiteVision S2
9 H4 WhiteVision S2
12 H7 WhiteVision B1
12 H4 WhiteVision B1



Espositore da banco WhiteVision/Vision
Versione per confezioni blister e commerciali
20 H7 Vision C1
6 H7 WhiteVision B1

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3	QTA
Clip strip WhiteVision - Versione per confezioni blister	56372WHVBD	39240166	8727900392401	8727900392418	1
Clip strip WhiteVision - Versione per confezioni speciali	56373WHVSD	39242566	8727900392425	8727900392432	1
Espositore da banco WhiteVision - Versione per confezioni speciali	56369WHVSD	39236466	8727900392364	8727900392371	1
Espositore da banco WhiteVision - Versione per confezioni speciali e blister	56370WHVXD	39239566	8727900392395	8727900392388	1
Espositore da terra WhiteVision - Versione per confezioni blister	56371WHVBD	39249466	8727900392494	8727900392500	1
Espositore da terra WhiteVision - Versione per confezioni speciali	56378WHVSD	39264766	8727900392647	8727900392654	1
Espositore da terra WhiteVision - Versione per confezioni speciali e blister	56376WHVXD	39256266	8727900392562	8727900392548	1
Espositore da banco WhiteVision/Vision - Versione per confezioni blister e commerciali	56366WHVXD	39230266	8727900392302	8727900392319	1

ColorVision



Clip strip ColorVision
Versione per confezioni speciali
2 H7 + 2 H4 ColorVision Blue
2 H7 + 2 H4 ColorVision Green
2 H7 + 2 H4 ColorVision Yellow
2 H7 + 2 H4 ColorVision Purple



Espositore da banco ColorVision
Versione per confezioni speciali
2 H7 + 2 H4 ColorVision Blue
2 H7 + 2 H4 ColorVision Green
2 H7 + 2 H4 ColorVision Yellow
2 H7 + 2 H4 ColorVision Purple



Espositore da terra ColorVision
Versione per confezioni speciali
6 H7 + 4 H4 ColorVision Blue
6 H7 + 4 H4 ColorVision Green
6 H7 + 4 H4 ColorVision Yellow
6 H7 + 4 H4 ColorVision Purple

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3	QTA
Clip strip ColorVision - Versione per confezioni speciali	56186SD	38977766	8727900389777	8727900389784	1
Espositore da banco ColorVision - Versione per confezioni speciali	56185SD	38975366	8727900389753	8727900389760	1
Espositore da terra ColorVision - Versione per confezioni speciali	56184SD	38973966	8727900389739	8727900389746	1

Campagna More Light



Espositore da terra More Light
Versione per confezioni blister
12 H7 XV+ B1
6 H4 XV+ B1
8 H7 VisionPlus B1
4 H4 VisionPlus S2
36 H7 Vision B1
12 H4 Vision B1
6 H1 Vision B1



Espositore da terra More Light
Versione per confezioni speciali e blister
12 H7 XV+ S2
12 H4 XV+ S2
9 H7 VisionPlus S2
4 H4 VisionPlus S2
24 H7 Vision B1
8 H4 Vision B1
4 H1 Vision B1



Espositore da banco More Light
Versione per confezioni speciali e blister
12 H7 XV+ S2
2 H4 XV+ S2
2 H7 VisionPlus S2
2 H4 VisionPlus S2
3 H7 Vision B1
3 H4 Vision B1

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3	QTA
Espositore da terra More Light - Versione per confezioni blister	56397XV+BD	39294466	8727900392944	8727900392951	1
Espositore da terra More Light - Versione per confezioni speciali e blister	56393XV+SD	39286966	8727900392869	8727900392876	1
Espositore da banco More Light - Versione per confezioni speciali e blister	56395XV+SD	39290666	8727900392906	8727900392913	1

Espositori 12V/24V

- Robusta struttura in metallo
- Dotato di serratura per maggiore sicurezza
- Due pratici cassetti per lampade di segnalazione
- Cassetto esterno per i vostri attrezzi
- Possibilità di includere un tester per lampade
- Portabiglietti da visita
- Possibilità di adattare o sostituire le informazioni di marketing Philips nella parte interna dello sportello

Questo pratico espositore metallico da parete viene venduto con gli ordini di determinati prodotti Philips. Inoltre, è possibile riceverlo con i prodotti di illuminazione Philips già inclusi al suo interno.

Per ordinare questo prodotto, contattare il rappresentante commerciale Philips.



Espositori metallici da parete Philips 12V

Contenuto

Descrizione	V	W	Codice di ordinazione	Qtà
H1 Vision	12	55	12258PR	10
H3 Vision	12	55	12336PR	10
H4 Vision	12	60/55	12342PR	10
H7 Vision	12	55	12972PR	20
H7 LongLife	12	55	12972LL	10
W1,2W	12	1,2	12516CP	20
W5W	12	5	12961CP	20
WY5W	12	5	12396CP	10
C5W	12	5	12844CP	10
P21W	12	21	12498CP	20
PY21W	12	21	12496CP	10
P21/4W	12	21/4	12594CP	10
P21/5W	12	21/5	12499CP	20
R5W	12	5	12821CP	20
R10W	12	10	12814CP	20
T4W	12	4	12929CP	20
Festoon T10_5X43	12	10	12866CP	10

Espositori metallici da parete Philips 24V

Contenuto

Descrizione	V	W	Codice di ordinazione	Qtà
H1 MasterDuty	24	70	13258MDC1	10
H3 MasterDuty	24	70	13336MDC1	10
H4 MasterDuty	24	75/70	13342MDC1	10
H7 MasterDuty	24	70	13972MDC1	10
R5W	24	5	13821CP	10
R10W	24	10	13814CP	10
P21W MasterLife	24	21	13929MLCP	10
T2W	24	2	13913CP	10
T4W	24	4	13929CP	10
W1,2W (WBT5)	24	1,2	13516CP	10
W3W	24	3	13256CP	10
W5W	24	5	13961CP	10
C5W	24	5	13844CP	10
Festoon T10_5x43	24	10	13866CP	10
Bax 1.2W 8,5d/2 grey	24	1,2	13598CP	10
Bax 1.2W 8,5d/2 yellow	24	1,2	24029CP	10

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EANI	EAN3	QTA
Espositori metallici da parete Philips 12V con tester lampade	56202CD	39929266	8727900390292	8727900390308	1
Espositori metallici da parete Philips 12V	56208CD	39041466	8727900390414	8727900390421	1
Espositori metallici da parete Philips 24V con tester lampade	56204CD	39033966	8727900390339	8727900390346	1
Espositori metallici da parete Philips 24V	56201CD	39037766	8727900390377	8727900390384	1

Espositori da banco 12V/24V



Espositore da banco Vision
Versione per confezioni commerciali
20 H7 Vision C1
10 H4 Vision C1



Espositore da banco MasterDuty
Versione per confezioni commerciali
20 H7 MasterDuty C1
10 H4 MasterDuty C1

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EANI	EAN3	QTA
Espositore da banco Vision	56299CD	39192366	8727900391923	8727900391930	1
Espositore da banco MasterDuty	56300CD	39194766	8727900391947	8727900391954	1

Confezione campione

Scoprite la soluzione perfetta per evitare i furti nel vostro negozio



Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EANI	EAN3
Allogna 12V				
H7 VP SF	56295SF	39012428	8727900390124	8727900390131
H4 VP SF	56293SF	39010028	8727900390100	8727900390117
H1 VP SF	56252SF	39991228	8727900399912	8727900399929
H7 LLECO S2	56294SF	39004928	8727900390049	8727900390056
H4 LLECO S2	56292SF	39002528	8727900390025	8727900390032
H1 LLECO S2	56261SF	26909128	8718696269091	8718696269107
H7 VP B1	56277BF	26945930	8718696269459	8718696269466
H4 VP BF	56278BF	26947330	8718696269473	8718696269480
H1 VP BF	56279BF	26949730	8718696269497	8718696269503
H7 LLECO BF	56268BF	26927530	8718696269275	8718696269282
H4 LLECO BF	56270BF	26933630	8718696269336	8718696269343
H1 LLECO BF	56273BF	26939830	8718696269398	8718696269404
H7 XV+ SF	56364SF	26953430	8718696269534	8718696269541
H4 XV+ SF	56399SF	26955830	8718696269558	8718696269565
H1 XV+ SF	56400SF	26957230	8718696269572	8718696269589
H7 WHV SF	56401SF	26959628	8718696269596	8718696269602
H4 WHV SF	56402SF	26962628	8718696269626	8718696269619
H1 WHV SF	56403SF	26963328	8718696269633	8718696269640
H7 XV+ BF	56404BF	26965730	8718696269657	8718696269664
H4 XV+ BF	56405BF	26967130	8718696269671	8718696269688
H1 XV+ BF	56406BF	26969530	8718696269695	8718696269701
H7 WHV BF	56407BF	26971830	8718696269718	8718696269725
H4 WHV BF	56408BF	26973230	8718696269732	8718696269749
H1 WHV BF	56409BF	26975630	8718696269756	8718696269763
Xenon				
D1S Vision S1	85415VISF	36504733	8727900365047	8727900365054
D2S Vision S1	85122VISF	36507833	8727900365078	8727900365085
D2R Vision S1	85126VISF	36511533	8727900365115	8727900365122
D3S Vision S1	42403VISF	36515333	8727900365153	8727900365160
D1S XV S1	85415XVSF	36503030	8727900365030	8727900365061
D2S XV S1	85122XVSF	36509230	8727900365092	8727900365108
D2R XV S1	85126XVSF	36513930	8727900365139	8727900365146
D3S XV S1	42403XVSF	36517730	8727900365177	8727900365184
D1S BVU S1	85415BVUSF	36556633	8727900365566	8727900365573
D2S BVU S1	85122BVUSF	36558033	8727900365580	8727900365597
D2R BVU S1	85126BVUSF	36560333	8727900365603	8727900365610
LED per l'abitacolo				
T10 XV LED 4000K SF LFT104000KSF	39966030	8727900399660	8727900399660	8727900399677
T10 XV LED 6000K SF LFT106000KSF	39968430	8727900399684	8727900399684	8727900399691
Fest. XV LED 4000K SFLFF014000KSF	39970730	8727900399707	8727900399707	8727900399714
Fest. xV LED 6000K SFLFF016000KSF	39972130	8727900399721	8727900399721	8727900399738

Le immagini degli strumenti non sono vincolanti. Philips può decidere di modificarle in qualsiasi momento.

Torçe professionali per officina



Sconfiggi l'oscurità
Espositore metallico da terra



Sconfiggi l'oscurità
Dimostratore da banco*



Sconfiggi l'oscurità
Dimostratore da terra*



Sconfiggi l'oscurità
Totem, cartellino wobblers e opuscolo*

Kit di ripristino fari



Kit di ripristino fari
Espositore da banco

Batterie



Espositore per batterie
24*LR6 + 20*LR03



Espositore metallico da banco
5 ganci



Espositore metallico da banco
5 ganci

*Per ordinare questo prodotto, contattare il rappresentante commerciale Philips

Informazioni per l'ordine

Descrizione	Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN3	QTA
Sconfiggi l'oscurità - Espositore metallico da terra	56144WSLCD	38846666	8727900388466	8727900388473	1
Kit di ripristino fari - Espositore da banco	56229XD	39070466	8727900390704	8727900390711	1
Espositore per batterie	SXD6001F/10	56177266	8712581561772	-	1
Espositore metallico da banco - 5 ganci	SBMXD005/00	78865666	8710895788656	-	1
Espositore metallico da banco - 12 ganci	SBMXD012/00	55750866	8712581557508	-	1

Eccellenza nei punti vendita

L'esperienza nei punti vendita è essenziale. Ci impegniamo costantemente per migliorare l'esperienza d'acquisto dei consumatori identificando e comprendendo i loro comportamenti e soddisfacendo le loro esigenze e i loro desideri. Ci impegniamo a istruire il consumatore comunicando messaggi chiari ed esaurienti tramite il packaging, gli espositori e il merchandising. **L'eccellenza nei punti vendita è un nostro obiettivo.**



Offriamo **kit completi** per allestire gli scaffali, che possono essere personalizzati secondo le proprie necessità. Offriamo anche servizi di **pianificazione degli scaffali**.

Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante commerciale Philips.



Guida applicativa 12V



Testate



Sotto-testate




Grafica per ganci



Cartellini dei prezzi

Le immagini degli strumenti non sono vincolanti. Philips può decidere di modificarle in qualsiasi momento.

Illustrazioni tecniche Attacchi



Design del packaging


- Design attraente e codifica dei colori per un'esperienza semplice e piacevole in negozio
- Prodotto chiaramente visibile
- Informazioni chiare per una scelta più semplice per il consumatore
- Vantaggi del prodotto in evidenza
- Sigillo di qualità originale Philips
- Eco-sostenibile

I nostri prodotti sono conosciuti per la loro **elevata qualità**, oltre che per l'estrema **facilità** d'uso.

Scoprite il nuovo sistema di packaging Philips ottimizzato, pensato per **aiutare** i clienti a **scegliere il giusto prodotto** di illuminazione. Il packaging Philips, attraente e ricco di informazioni, aiuta il cliente a trovare il prodotto che sta cercando con estrema facilità.

E, naturalmente, le confezioni Philips sono **eco-sostenibili**.

Confezione speciale



Principali vantaggi del prodotto Philips chiaramente indicati

Barra del colore luce per indicare la temperatura del colore della lampada in gradi Kelvin. Specifica chiaramente il colore della luce proiettata da calda a fredda


Prestazioni del fascio indica la quantità di luce proiettata sulla strada rispetto a una lampada standard

Durata indica la durata della lampada in ore di utilizzo

Icone riportano avvisi e consigli attacco, oltre a indicazioni di qualità e dati di conformità dei prodotti Philips

Message coerente per l'intera offerta di prodotti alogeni Philips, sia distribuiti nella confezione **blister** o **speciale**.

Confezione blister



- Indicazione del tipo di lampada chiaramente visibile per una selezione del prodotto semplice e rapida da parte del consumatore
- Sigillo di qualità originale Philips chiaramente visibile per garantire al consumatore la qualità originale Philips
- Prodotto Philips dominante nella confezione per mettere in mostra l'elevata qualità del prodotto
- Principali vantaggi del prodotto Philips chiaramente indicati
- Sistema a stelle Philips per una valutazione rapida delle performance
- Marchio Philips
- Dimensioni ottimizzate per prestazioni lineari ottimizzate
- Meno materie prime per un minor impatto ambientale

Indice prodotti

Soluzioni Xenon

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
85415VIS1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36489733	8727900364897	-	8727900364903	11
85415VIC1	D1S	Vision	85	35	PK32d-2	36473633	8727900364736	-	8727900364743	11
85415XVS1	D1S	X-tremeVision	85	35	PK32d-2	36458333	8727900364583	-	8727900364613	11
85415XVC1	D1S	X-tremeVision	85	35	PK32d-2	36441533	8727900364415	-	8727900364439	11
85415BVUS1	D1S	BlueVision ultra	85	35	PK32d-2	36550433	8727900365504	-	8727900365511	11
85415BVUC1	D1S	BlueVision ultra	85	35	PK32d-2	36546733	8727900365467	-	8727900365443	11
85409VIC1	D1R	Vision	85	35	PK32d-3	36475033	8727900364750	-	8727900364767	11
85122VIS1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36491033	8727900364910	-	8727900364927	11
85122VIC1	D2S	Vision	85	35	P32d-2	36477433	8727900364774	-	8727900364781	11
85122XVS1	D2S	X-tremeVision	85	35	P32d-2	36462033	8727900364620	-	8727900364637	11
85122XVC1	D2S	X-tremeVision	85	35	P32d-2	36444633	8727900364446	-	8727900364453	11
85122BVUS1	D2S	BlueVision ultra	85	35	P32d-2	36552833	8727900365528	-	8727900365535	12
85122BVUC1	D2S	BlueVision ultra	85	35	P32d-2	36545033	8727900365450	-	8727900365474	12
85126VIS1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36493433	8727900364934	-	8727900364941	12
85126VIC1	D2R	Vision	85	35	P32d-3	36479833	8727900364798	-	8727900364804	12
85126BVUS1	D2R	BlueVision ultra	85	35	P32d-3	36554233	8727900365542	-	8727900365559	12
85126BVUC1	D2R	BlueVision ultra	85	35	P32d-3	36548133	8727900365481	-	8727900365498	12
85126XVS1	D2R	X-tremeVision	85	35	P32d-3	36464433	8727900364644	-	8727900364651	12
85126XVC1	D2R	X-tremeVision	85	35	P32d-3	36446033	8727900364460	-	8727900364477	12
42403VIS1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36495833	8727900364958	-	8727900364965	12
42403VIC1	D3S	Vision	42	35	PK32d-5	36481133	8727900364811	-	8727900364828	12
42403XVS1	D3S	X-tremeVision	42	35	PK32d-5	36466833	8727900364668	-	8727900364675	12
42403XVC1	D3S	X-tremeVision	42	35	PK32d-5	36448433	8727900364484	-	8727900364491	12
42306VIC1	D3R	Vision	42	35	PK32d-6	36483533	8727900364835	-	8727900364842	12
42402VIC1	D4S	Vision	42	35	P32d-5	36485933	8727900364859	-	8727900364866	12
42406VIC1	D4R	Vision	42	35	P32d-6	36487333	8727900364873	-	8727900364880	12

Lampade per automobili 12V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12258PRB1	H1	Vision	12	55	P14.5s	47516930	8711500475169	-	8711500475176	24
12258PRC1	H1	Vision	12	55	P14.5s	47518360	8711500475183	8727900352115	8711500475190	24
12258VPS2	H1	VisionPlus	12	55	P14.5s	36322728	8727900363227	-	8727900363210	24
12258VPB1	H1	VisionPlus	12	55	P14.5s	36320330	8727900363203	-	8727900363197	24
12258XV+S2	H1	X-tremeVision	12	55	P14.5s	36064628	8727900360646	-	8727900360653	24
12258XV+B1	H1	X-tremeVision	12	55	P14.5s	36067730	8727900360677	-	8727900360684	24
12258LLECOS2	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14.5s	36255828	8727900362558	-	8727900362565	24
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14.5s	36196430	8727900361964	-	8727900361971	24
12258LLECOB1	H1	LongLife EcoVision	12	55	P14.5s	36187230	8727900361872	-	8727900370683	24
12258WHVB1	H1	WhiteVision	12	55	P14.5s	37156730	8727900371567	-	8727900371574	24
12258WHVSM	H1	WhiteVision	12	55	P14.5s	78884928	8711500788849	-	8711500788856	24
12258SPC1	H1 Spot	Standard	12	55	P14.5s	40460230	8711500404602	-	8727900370690	24
12336PRB1	H3	Vision	12	55	PK22s	69561130	8711500695611	-	8711500695628	24
12336PRC1	H3	Vision	12	55	PK22s	69534560	8711500695345	8711500775696	8711500695352	24
12336LLECOB1	H3	LongLife EcoVision	12	55	PK22s	77704130	8711500777041	-	8711500779366	24
12336WHVB1	H3	WhiteVision	12	55	PK22s	77951930	8711500779519	-	8711500779526	24
12342PRB1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	47480330	8711500474803	-	8711500474810	25
12342PRC1	H4	Vision	12	60/55	P43t-38	49099560	8711500490995	8711500827807	8711500490988	25
12342VPS2	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39925728	8727900399257	-	8727900399240	25
12342VPB1	H4	VisionPlus	12	60/55	P43t-38	39934930	8727900399349	-	8727900399332	25
12342XV+S2	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	35024128	8727900350241	-	8727900350258	25
12342XV+B1	H4	X-tremeVision	12	60/55	P43t-38	35038830	8727900350388	-	8727900350395	25
12342LLECOS2	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36257228	8727900362572	-	8727900362589	25
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36198830	8727900361988	-	8727900361995	25

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	-	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342LLECOB1	H4	LongLife EcoVision	12	60/55	P43t-38	36189630	8727900361896	-	8727900370836	25
12342CVPGS2	H4	ColorVision Green	12	60/55	P43t-38	36787428	8727900367874	-	8727900367881	25
12342CVPYS2	H4	ColorVision Yellow	12	60/55	P43t-38	36789828	8727900367898	-	8727900367904	25
12342CVPSP2	H4	ColorVision Purple	12	60/55	P43t-38	36791128	8727900367911	-	8727900367928	25
12342CVPBS2	H4	ColorVision Blue	12	60/55	P43t-38	36793528	8727900367935	-	8727900367942	25
12342WHVB1	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	22103230	8711500221032	-	8711500221049	25
12342WHVSM	H4	WhiteVision	12	60/55	P43t-38	78886328	8711500788863	-	8711500788870	25
12972PRB1	H7	Vision	12	55	PX26d	40607130	8711500406071	-	8711500406088	26
12972PRC1	H7	Vision	12	55	PX26d	40593760	8711500405937	8711500827838	8711500405944	26
12972VPS2	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39938728	8727900399387	-	8727900399370	26
12972VPB1	H7	VisionPlus	12	55	PX26d	39936330	8727900399363	-	8727900399356	26
12972XV+S2	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35026528	8727900350265	-	8727900350272	26
12972XV+B1	H7	X-tremeVision	12	55	PX26d	35040130	8727900350401	-	8727900350418	26
12972LLECOS2	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36259628	8727900362596	-	8727900362602	26
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36200830	8727900362008	-	8727900362015	26
12972LLECOB1	H7	LongLife EcoVision	12	55	PX26d	36192630	8727900361926	-	8727900371024	26
12972WHVB1	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	37160430	8727900371604	-	8727900371611	26
12972WHVSM	H7	WhiteVision	12	55	PX26d	78888728	8711500788887	-	8711500788894	26
12972CVPGS2	H7	ColorVision Green	12	55	PX26d	36798028	8727900367980	-	8727900368017	26
12972CVPYS2	H7	ColorVision Yellow	12	55	PX26d	36802428	8727900368024	-	8727900368031	26
12972CVPSP2	H7	ColorVision Purple	12	55	PX26d	36804828	8727900368048	-	8727900368055	26
12972CVPBS2	H7	ColorVision Blue	12	55	PX26d	36810928	8727900368109	-	8727900368130	26
12360B1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	82416530	8711500824165	-	8727900362909	27
12360C1	H8	Standard	12	35	PGJ19-1	47582430	8711500475824	-	8727900371017	27
12361B1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	36308130	8727900363081	-	8727900363098	27
12361C1	H9	Standard	12	65	PGJ19-5	47584830	8711500475848	-	8727900371000	27
9145C1	H10	Standard	12	45	PY20d	52974530	8711559529745	-	8727900370737	27
12362PRB1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36428630	8727900364286	-	8727900364293	27
12362PRC1	H11	Vision	12	55	PGJ19-2	36430930	8727900364309	-	8727900370751	27
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36310430	8727900363104	-	8727900363111	27
12362LLECOB1	H11	LongLife EcoVision	12	55	PGJ19-2	36194030	8727900361940	-	8727900370744	27
12362BVUB1	H11	BlueVision ultra	12	55	PGJ19-2	36216930	8727900362169	-	8727900362176	27
9008C1	H13	Standard	12	60/55	P26.4t	87798730	8711500877987	-	8727900370768	27
12366C1	H16	Standard	12	19	PGJ19-3	36856730	8727900368567	-	8727900370775	27
9004C1	HB1	Standard	12	65/45	P29t	47074430	8711500470744	-	8727900370997	27
9005PRB1	HB3	Vision	12	65	P20d	24724730	8711500247247	-	8711500247254	28
9005PRC1	HB3	Vision	12	65	P20d	24689930	8711500246899	-	8727900370980	28
9005WHVB1	HB3	WhiteVision	12	65	P20d	37162830	8727900371628	-	8727900371635	28
9006PRB1	HB4	Vision	12	55	P22d	24726130	8711500247261	-	8711500247278	28
9006PRC1	HB4	Vision	12	55	P22d	24687530	8711500246875	-	8727900370973	28
9007C1	HB5 9007	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	28
9012LLC1	HIR 2	LongLife	12	55	PX22d	35125530	8727900351255	-	8727900370935	28
12059C1	H27W/1	Standard	12	27	PG13	52854030	8711559528540	-	8727900370799	28
12060C1	H27W/2	Standard	12	27	PGJ13	52857130	8711559528571	-	8727900370805	28
9007C1	HB5 9007	Standard	12	65/55	PX29t	24550230	8711500245502	-	8727900370966	28
12620B1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	05543930	8711500055439	-	8711559525327	28
12620C1	R2	Standard	12	45/40	P45t-41	40085730	8711500400857	-	8711500779359	28
12475B1	R2 Visio	Standard	12	45/40	P45t-41	24716230	8711500247162	-	8711500247179	28
12475C1	R2 Visio	Standard	12	45/40	P45t-41	40466430	8711500404664	-	8727900371130	28
12498VPB2	P21W	VisionPlus	12	21	BA15s	36318030	8727900363180	-	8727900363173	29
12498LLECOB2	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38210530	8727900382105	-	8727900382112	29
12498LLECOCP	P21W	LongLife EcoVision	12	21	BA15s	38198				

Lampade per automobili 12V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	05549130	8711500055491	-	8711559520131	29
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	29
12594B2	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	40485530	8711500404855	-	8711500471017	29
12594CP	P21/4W	Standard	12	21/4	BAZ15d	48433828	8711500484338	8711500484345	8727900391565	29
12499VPB2	P21/5W	VisionPlus	12	21/5	BAY15d	36316630	8727900363166	-	8727900363159	29
12499LLECOB2	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38212930	8727900382129	-	8727900382136	29
12499LLECOCP	P21/5W	LongLife EcoVision	12	21/5	BAY15d	38201328	8727900382013	8727900382020	8727900391053	29
12499B2	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	05545330	8711500055453	-	8711559520148	29
12499CP	P21/5W	Standard	12	21/5	BAY15d	48159773	8711500481597	8711500481603	8711500481610	29
12495CP	PR21/5W	Standard	12	21/5	BAW15d	48873228	8711500488732	8711500488749	8727900391572	29
12496SVS2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	47982230	8711500479822	-	8711500479839	29
12496SVB2	PY21W	SilverVision	12	21	BAU15s	31117730	8711500311177	-	8711500311191	29
12496LLECOCP	PY21W	LongLife EcoVision	12	21	BAU15s	38218128	8727900382181	8727900382198	8727900391084	30
12496NAB2	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52372930	8711559523729	-	8711559523743	30
12496NACP	PY21W	Standard	12	21	BAU15s	52534173	8711559525341	8711559525358	8711559525365	30
12088CP	PR21W	Standard	12	21	BAW15s	48531128	8711500485311	8711500485328	8727900391589	30
12401CP	Stop P22	Standard	12	15	BA15s	87821228	8711500878212	8711500878229	8711500790538	30
12445CP	Stop P25	Standard	12	18	BA15s	48440628	8711500484406	8711500484413	8727900391602	30
1282ILLECOB2	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38208230	8727900382082	-	8727900382099	30
1282ILLECOCP	R5W	LongLife EcoVision	12	5	BA15s	38195528	8727900381955	8727900381962	8727900390940	30
12821B2	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	05546030	8711500055460	-	8711500417701	30
12821CP	R5W BA15s	Standard	12	5	BA15s	48269373	8711500482693	8711500482709	8711500482716	30
12822CP	R5W BA15d	Standard	12	5	BA15d	45407228	8711500454072	8711500454959	8711500790521	30
12814B2	R10W	Standard	12	10	BA15s	05547730	8711500055477	-	8711500417718	30
12814CP	R10W	Standard	12	10	BA15s	48341673	8711500483416	8711500483423	8711500483430	30
12093NACP	RY10W	Standard	12	10	BAU15s	48362128	8711500483621	8711500483638	8727900391619	31
12913CP	T2W	Standard	12	2	BA9s	21997828	8711500219978	8711500219985	8711500220820	31
12910CP	T3W	Standard	12	3	BA9s	21949728	8711500219497	8711500219503	8711500220837	31
12929NBVB2	T4W	WhiteVision	12	4	BA9s	22105630	8711500221056	-	8711500221063	31
12929B2	T4W	Standard	12	4	BA9s	05550730	8711500055507	-	8711559520094	31
12929CP	T4W	Standard	12	4	BA9s	21979473	8711500219794	8711500219800	8711500219817	31
12036B2	H6W	Standard	12	6	BAX9s	24720930	8711500247209	-	8711500247216	31
12036CP	H6W	Standard	12	6	BAX9s	87603428	8711500876034	8711500876041	8727900370676	31
12036BVB2	H6W	BlueVision ultra	12	6	BAX9s	24567030	8711500245670	-	8711500245687	31
12036BVCP	H6W	BlueVision ultra	12	6	BAX9s	87609628	8711500876096	8711500876102	8727900370720	31
12023CP	H5W	Standard	12	5	BA9s	51270928	8711559512709	8711559512464	8727900371222	31
12024CP	H10W	Standard	12	10	BA9s	52941728	8711559529417	8711559529424	8727900371192	31
12025CP	H20W	Standard	12	20	BA9s	87600328	8711500876003	8711500876010	8727900371154	31
12356CP	H21W	Standard	12	21	BAY9s	87989928	8711500879899	8711500879905	8727900371116	32
12146CP	HY21W	Standard	12	21	BAW9s	35244328	8727900352443	8727900352450	8727900370867	32
12516B2	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	05554530	8711500055545	-	8711500417763	32
12516CP	W1,2W	Standard	12	1.2	W2x4,6d	48153573	8711500481535	8711500481542	8711500481559	32
12061CP	W2,3W	Standard	12	2.3	W2x4,6d	48330028	8711500483300	8711500483317	8727900391640	32
12505CP	W2W	Standard	12	2	W2x4,6d	48327028	8711500483270	8711500483287	8727900391657	32
12521CP	WBT5	Standard	12	1	W2x4,6d	48321828	8711500483218	8711500483225	8727900391671	32
12960CP	W2,2W	Standard	12	2.2	W2,1x9,5d	48150428	8711500481504	8711500481511	8727900391633	32
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	32
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144328	8711500481443	8711500481450	8727900391664	32
1296ILLECOB2	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38204430	8727900382044	-	8727900382051	32
1296ILLECOCP	W5W	LongLife EcoVision	12	5	W2,1x9,5d	38189428	8727900381894	8727900381900	8727900390872	32
1296INVB2	W5W	WhiteVision	12	5	W2,1x9,5d	39204330	8727900392043	-	8727900392050	32
12961B2	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40421330	8711500404213	-	8711559520070	32
12961CP	W5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	49090273	8711500490902	8711500490919	8711500490926	32

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12396NAB2	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	40058130	8711500400581	-	8711500400598	33
12396NACP	WY5W	Standard	12	5	W2,1x9,5d	53002428	8711559530024	8711559530031	8727900390889	33
12040VPB2	WBT10	Standard	12	6	W2,1x9,5d	52416030	8711559524160	-	8711559524184	33
12067B2	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	40587630	8711500405876	-	8711559521053	33
12067CP	W16W	Standard	12	16	W2,1x9,5d	48272328	8711500482723	8711500482730	8727900391626	33
12065B2	W21W	Standard	12	21	W3x16d	70146330	8727900701463	-	8727900701470	33
12065CP	W21W	Standard	12	21	W3x16d	47135228	8711500471352	8711500471369	8727900391107	33
12066B2	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	69739130	8727900697391	-	8727900697407	33
12066CP	W21/5W	Standard	12	21/5	W3x16q	47138328	8711500471383	8711500471390	8727900391091	33
12071B2	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	69741430	8727900697414	-	8727900697421	33
12071CP	WY21W	Standard	12	21	WX3x16d	52539628	8711559525396	8711559525402	8727900391688	33
12818CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48461128	8711500484611	8711500484628	8727900695632	33
12848CP	Festoon T6,2x27	Standard	12	3	SV6	48467328	8711500484673	8711500484680	8727900391558	33
12844B2	C5W	Standard	12	5	SV8,5	05551430	8711500055514	-	8711500417749	33
12844CP	C5W	Standard	12	5	SV8,5	48156673	8711500481566	8711500481573	8711500481580	33
12860LLECOCP	Festoon T10,5x30	LongLife EcoVision	12	10	SV8,5	38192428	8727900381924	8727900381931	8727900391114	33
12854CP	Festoon T10,5x38	Standard	12	10	SV8,5	48248828	8711500482488	8711500482495	8727900391510	34
12864CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	5	SV8,5	48205128	8711500482051	8711500482075	8727900391527	34
12866B2	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	05552130	8711500055521	-	8711500417756	34
12866CP	Festoon T10,5x43	Standard	12	10	SV8,5	48242628	8711500482426	8711500482433	8727900391534	34
12850CP	Festoon T15x43	Standard	12	15	SV8,5	48285328	8711500482853	8711500482860	8727900391541	34
55502GKKM	Bax tool box 12V	Standard	12	-	-	69717928	8727900697179	-	8727900697230	34
12597B2	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	53018530	8711559530185	-	8711559530192	34
12597CP	Bax 8,3s/1,35 black	Standard	12	1.2	B8,3s/1,35	48365228	8711500483652	8711500483669	8727900390957	34
12602CP	Bax 8,3s/1,5 blue	Standard	12	2	B8,3s/1,5	48396628	8711500483966	8711500483973	8727900390995	34
12598B2	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	40588330	8711500405883	-	8711500405890	34
12598CP	Bax 8,5d/2 black	Standard	12	1.2	B8,5d/2	48387428	8711500483874	8711500483881	8727900390964	34
12603CP	Bax 8,5d/1,5 blue	Standard	12	1.2	B8,5d/1,5	48399728	8711500483997	8711500484000	8727900391015	34
12600CP	Bax 8,5d/2 green	Standard	12	2	B8,5d/2	48393528	8711500483935	8711500483942	8727900390971	35
12604CP	Bax 8,5d green	Standard	12	2	B8,5d	40508128	8711500405081	8711500404589	8727900391022	35
12637CP	Bax 8,5d beige	Standard	12	1.5	B8,5d	51487128	8711559514871	8711500400178	8727900371048	35
12615CP	Bax 10d black halogen	Standard	12	5	B10d	52807628	8711559528076	8711500243768	8727900370911	35
12614CP	Bax 10d brown halogen	Standard	12	3	B10d	52805228	8711559528052	8711559512723	8727900370928	35
12623CP	Bax 8,4d light blue	Standard	12	1.2	B8,4d	51384328	8711559513843	8711500244154	8727900370904	35
12627CP	Bax 8,4d beige	Standard	12	1.5	B8,4d	51414728	8711559514147	8711500247414	8727900370959	35
12629CP	Bax 8,4d beige	Standard	12	1.8	B8,4d	51488828	8711559514888	8711559512488	8727900371031	35
12625CP	Bax 8,4d black	Standard	12	1.2	B8,4d	51409328	8711559514093	8711500244420	8727900371208	35
12626CP	Bax 8,4d light green	Standard	12	2	B8,4d	51412328	8711559514123	8711500246066	8727900370942	35
12628CP	Bax 8,4d olive green	Standard	12	1.3	B8,4d	77432328	8711500774323	8711500774330	8711500779397	35
12624CP	Bax 8,4d orange	Standard	12	1.1	B8,4d	51411628	8711559514116	8711500245137	8727900370898	36
12638CP	Bax 8,5d white	Standard	12	1.12	B8,5d	48846628	8711500488466	8711500488473	8727900391503	36
12829CP	BA7	Standard	12	2	BA7s	52123728	8711559521237	8711500401236	8727900390933	36

Lampade per automobili 12V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12278C1	PSX26W	Standard	12	26	-	38874930	8727900388749	-	8727900390896	37

Kit ricambi essenziali 12V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
55472EKKM	H1	Easy Kit	12	-	-	69551928	8727900695519	-	8727900695533	40
55473EKKM	H4	Easy Kit	12	-	-	69555728	8727900695557	-	8727900695571	40
55474EKKM	H7	Easy Kit	12	-	-	69558828	8727900695588	-	8727900695601	40
55475EKKM	H1/H7	Easy Kit	12	-	-	69562528	8727900695625	-	8727900695656	40
55476EKKM	R2	Easy Kit	12	-	-	69566328	8727900695663	-	8727900695687	40
55008SKKM	H1	Single Kit	12	-	-	52731430	8711559527314	-	8711559527222	40
55005SKKM	H4	Single Kit	12	-	-	52730730	8711559527307	-	8711559527246	40
55007SKKM	H7	Single Kit	12	-	-	52732130	8711559527321	-	8711559527215	41
55010SKKM	H1/H7	Single Kit	12	-	-	30999030	8711500309990	-	8711500310163	41
55717EBKM	H1	Essential Box	12	-	-	70032928	8727900700329	-	8727900700336	41
55718EBKM	H4	Essential Box	12	-	-	70034328	8727900700343	-	8727900700350	41
55719EBKM	H7	Essential Box	12	-	-	70036728	8727900700367	-	8727900700374	41
55720EBKM	H1/H7	Essential Box	12	-	-	70038128	8727900700381	-	8727900700398	41
55721EBKM	R2	Essential Box	12	-	-	70040428	8727900700404	-	8727900700411	41

Illuminazione a LED per l'abitacolo di autovetture e camion

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
129404000KX1	Festoon T14x30	XV LED 4 000 K	12	1	SV8,5	38724730	8727900387247	-	8727900387254	45
128584000KX1	Festoon T10,5x38	XV LED 4 000 K	12	1	SV8,5	70340530	8727900703412	-	8727900703405	45
129454000KX1	Festoon T10,5x43	XV LED 4 000 K	12	1	SV8,5	38343030	8727900383430	-	8727900383447	45
127994000KX2	Wedge base (T10)	XV LED 4 000 K	12	1	W2.1X9.5d	39244930	8727900392449	-	8727900392456	45
129416000KX1	Festoon T14x30	XV LED 6 000 K	12	1	SV8,5	38722330	8727900387223	-	8727900387230	45
128596000KX1	Festoon T10,5x38	XV LED 6 000 K	12	1	SV8,5	70338230	8727900703399	-	8727900703382	45
129466000KX1	Festoon T10,5x43	XV LED 6 000 K	12	1	SV8,5	38341630	8727900383416	-	8727900383423	45
127996000KX2	Wedge base (T10)	XV LED 6 000 K	12	1	W2.1X9.5d	39188630	8727900391886	-	8727900391893	45
127998000KX2	Wedge base (T10)	XV LED 8 000 K	12	1	W2.1X9.5d	39248730	8727900392487	-	8727900392517	45
12956X2	Unità di controllo CANbus	-	12	5	-	38345430	8727900383454	-	8727900383461	46
249446000KX1	Festoon T10,5x38	XV LED 6 000 K	24	1	SV8,5	38339330	8727900383393	-	8727900383409	46
249466000KX1	Festoon T10,5x43	XV LED 6 000 K	24	1	SV8,5	38418530	8727900384185	-	8727900384192	46

Soluzioni per luci diurne a LED DRL

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12825WLEDX1	DRL	LED DayLightGuide	7.7	6.8	Click 2	38638733	8727900386387	-	8727900386394	51
12831WLEDX1	DRL	LED DayLight 9	7.9	6	Click 2	39170145	8727900391701	-	8727900391718	51

Illuminazione per pullman e camion 24V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13258MLC1	H1	MasterLife	24	70	P14,5s	82569830	8711500825698	8711500828071	8711500825704	58
13258MDB1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82585830	8711500825858	-	8711500825865	58
13258MDC1	H1	MasterDuty	24	70	P14,5s	82577360	8711500825773	8711500828507	8711500825780	58
13336MLC1	H3	MasterLife	24	70	PK22s	77462030	8711500774620	8711500775337	8711500774651	58
13336MDBVS2	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77486628	8711500774866	-	8711500774897	58
13336MDBVB1	H3	MasterDuty BlueVision	24	70	PK22s	77488030	8711500774880	-	8711500774910	58
13336MDB1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77459030	8711500774590	-	8711500774613	58
13336MDC1	H3	MasterDuty	24	70	PK22s	77460660	8711500774606	8711500775313	8711500774637	58
13342MLC1	H4	MasterLife	24	75/70	P43t-38	82571130	8711500825711	8711500828118	8711500825728	58
13342MDBVS2	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t	53275328	8727900532753	-	8727900532760	58
13342MDBVB1	H4	MasterDuty BlueVision	24	75/70	P43t	53281430	8727900532814	-	8727900532821	58
13342MDB1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82587230	8711500825872	-	8711500825889	58
13342MDC1	H4	MasterDuty	24	75/70	P43t-38	82579760	8711500825797	8711500828002	8711500825803	58
13972MLC1	H7	MasterLife	24	70	PX26d	82573530	8711500825735	8711500828224	8711500825742	58
13972MDBVS2	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53277728	8727900532777	-	8727900532784	59

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
13972MDBVB1	H7	MasterDuty BlueVision	24	70	PX26d	53279130	8727900532791	-	8727900532807	59
13972MDB1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82589630	8711500825896	-	8711500825902	59
13972MDC1	H7	MasterDuty	24	70	PX26d	82581060	8711500825810	8711500828514	8711500825827	59
24362MLC1	H11	MasterLife	24	70	PGJ19-2	82575930	8711500825759	8727900352122	8711500825766	59
24362MDC1	H11	MasterDuty	24	70	PGJ19-2	82583430	8711500825834	8711500829702	8711500825841	59
13620C1	R2	Standard	24	55/50	P45t-41	40087130	8711500400871	8711500414786	8711500414793	59
13498MLCP	P21W	MasterLife	24	21	BA15s	69961628	8727900699616	8727900699623	8727900699630	59
13498MDCP	P21W	MasterDuty	24	21W	BA15s	69949473	8727900699494	8727900699500	8727900699517	59
13498B2	P21W	Standard	24	21	BA15s	40455830	8711500404558	-	8711500405449	59
13498CP	P21W	Standard	24	21	BA15s	48415473	8711500484154	8711500484161	8711500484178	59
13499B2	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	40456530	8711500404565	-	8711500405371	59
13499CP	P21/5W	Standard	24	21/5	BAY15d	48424673	8711500484246	8711500484253	8711500484260	60
13496MLCP	PY21W	MasterLife	24	21	BAU15s	69964728	8727900699647	8727900699654	8727900699661	60
13401CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15s	87826728	8711500878267	8711500878274	8711500878281	60
13402CP	Stop P22	Standard	24	15	BA15d	87836628	8711500878366	8711500878373	8711500878380	60
13445CP	Stop P25	Standard	24	18	BA15s	48443728	8711500484437	8711500484444	8711500484451	60
13821MLCP	R5W	MasterLife	24	5	BA15s	69970828	8727900699708	8727900699715	8727900699722	60
13821MDCP	R5W	MasterDuty	24	5	BA15s	69955528	8727900699555	8727900699562	8727900699579	60
13821B2	R5W	Standard	24	5	BA15s	40453430	8711500404534	-	8711500405425	60
13821CP	R5W	Standard	24	5	BA15s	48338673	8711500483386	8711500483393	8711500483409	60
13814MLCP	R10W	MasterLife	24	10	BA15s	69967828	8727900699678	8727900699685	8727900699692	60
13814MDCP	R10W	MasterDuty	24	10	BA15s	69952428	8727900699524	8727900699531	8727900699548	60
13814B2	R10W	Standard	24	10	BA15s	40452730	8711500404527	-	8711559526409	61
13814CP	R10W	Standard	24	10	BA15s	48344773	8711500483447	8711500483454	8711500483461	61
13929MLCP	T4W	MasterLife	24	4	BA9s	69976028	8727900699760	8727900699777	8727900699784	61
13929MDCP	T4W	MasterDuty	24	4	BA9s	69958628	8727900699586	8727900699593	8727900699609	61
13910CP	T3W	Standard	24	3	BA9s	21955828	8711500219558	8711500219565	8711500219572	61
13913CP	T2W	Standard	24	2	BA9s	22003528	8711500220035	8711500220042	8711500220059	61
13929B2	T4W	Standard	24	4	BA9s	40454130	8711500404541	-	8711500405432	61
13929CP	T4W	Standard	24	4	BA9s	21985573	8711500219855	8711500219862	8711500219879	61
24356CP	H21W	Standard	24	21	BAY9s	87615728	8711500876157	8711500876164	8711500876171	61
13960CP	W2,5W	Standard	24	2.5	W2.1x9.5d	48147428	8711500481474	8711500481481	8711500481498	61
13256CP	W3W	Standard	24	3	W2.1x9.5d	48141228	8711500481412	8711500481429	8711500481436	61
13961B2	W5W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	52420730	8711559524207	-	8711559524214	61
13961CP	W5W	Standard	24	5	W2.1x9.5d	48138273	8711500481382	8711500481399	8711500481405	61
13516CP	WBT5	Standard	24	1.2	W2x4,6d	48306573	8711500483065	8711500483072	8711500483089	62
13521CP	WBT5	Standard	24	1	W2x4,6d	48324928	8711500483249	8711500483256	8711500483263	62
13974CP	WBT5	Standard	24	2	W2x4,6d	48318828	8711500483188	8711500483195	8711500483201	62
13818CP	Festoon T6,2x27	Standard	24	3	SV6	48464228	8711500484642			

Illuminazione per pullman e camion 24V

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
55559LKMDKM	MaxiKit H4	MasterDuty	24	-	-	69684494	8727900696844	-	8727900696851	64
55560LKMDKM	MaxiKit H7	MasterDuty	24	-	-	69686894	8727900696868	-	8727900696875	64
55561LKMDKM	MaxiKit H1/H7	MasterDuty	24	-	-	69688294	8727900696882	-	8727900696899	64

Illuminazione per motocicli

Codice di ordinazione	Tipo	Gamma	V	W	Attacco	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
12342PRBW	H4	Vision Moto	12	60/55	P43t-38	49024730	8711500490247	-	8711500490254	70
12342CTVBW	H4	CityVision Moto	12	60/55	P43t-38	39896030	8727900398960	-	8727900398977	70
12342XVBW	H4	X-tremeVision Moto	12	60/55	P43t-38	36229930	8727900362299	-	8727900362305	70
12342BVUBW	H4	BlueVision Moto	12	60/55	P43t-38	36231230	8727900362312	-	8727900362329	70
12972PRBW	H7	Vision Moto	12	55	PX26d	49026130	8711500490261	-	8711500490278	70
12972CTVBW	H7	CityVision Moto	12	55	PX26d	39898430	8727900398984	-	8727900398991	70
12972XVBW	H7	X-tremeVision Moto	12	55	PX26d	35151430	8727900351514	-	8727900351521	70
12972BVUBW	H7	BlueVision Moto	12	55	PX26d	35153830	8727900351538	-	8727900351545	70
12636BW	HS1	Vision Moto	12	35/35	PX43t	53035330	8727900530353	-	8727900530360	70
12636CTVBW	HS1	CityVision Moto	12	35/35	PX43t	39894630	8727900398946	-	8727900398953	71
12728BW	S2	Standard	12	35/35	BA20d	77385230	8711500773852	-	8711500773869	71
12008BW	S3	Standard	12	15	P26s	77381430	8711500773814	-	8711500773845	71
12008C1	S3	Standard	12	15	P26s	77394460	8711500773944	8711500773968	8711500773951	71
12256B2	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	52410830	8711559524108	-	8711559524122	71
12256CP	W3W	Standard	12	3	W2,1x9,5d	48144373	8711500481443	8711500481450	8711500481467	71
12498B2	P21W	Standard	12	21	BA15s	5549130	8711500055491	-	8711559520131	71
12498CP	P21W	Standard	12	21	BA15s	49078073	8711500490780	8711500490797	8711500490803	71
12499EDBW	P21/5W	ExtraDuty	12	21/5	BAY15d	87900430	8711500879004	-	8711500879035	71

Kit di ripristino fari

Codice di ordinazione	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
HRK00XM	39170145	8727900399769	-	8727900399776	73

Torçe professionali per officina

Codice di ordinazione	Tipo	V	W	Spina	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	Pagina
LPL18B1	Penlight	4.5	1.6	-	38821340	8727900388213	-	8727900388220	86
LPL19B1	Penlight Professional	4.5	1.6	-	38819031	8727900388190	-	8727900388206	86
LPL25RECHX1	Penlight Premium Edizione limitata 100 anni	100-240	6	EU	39206733	8727900392067	-	8727900392074	86
LPL28RECHX1	Penlight Premium	100-240	6	EU	39220394	8727900392203	-	8727900392210	86
DLP2257/10	Potente caricabatterie per auto USB universale 2A	5	10.5	-	-	87125816396	8712581639611	8712581639614	86
LPL20X1	RCH10 Strumento di illuminazione professionale cordless	100-240	2.5	EU	39060531	8727900390605	-	8727900390612	86
LPL21X1	RCH10 Strumento di illuminazione professionale cordless	100-240	2.5	UK	39172531	8727900391725	-	8727900391732	86
LPL12X1	RCH20 Strumento di illuminazione professionale cordless con stazione di ricarica	110-240	2.4	EU	38946331	8727900389463	-	8727900389470	86
LPL13X1	RCH20 Strumento di illuminazione professionale cordless con stazione di ricarica	110-240	2.4	UK	38948731	8727900389463	-	8727900389470	86
LPL10UVX1	RCH30 Cordless professional lighting tool con rilevatore di perdite UV	110-240	2.5	EU	38942531	8727900389425	-	8727900389432	86
LPL11UVX1	RCH30 Cordless professional lighting tool con rilevatore di perdite UV	110-240	2.5	UK	38944931	8727900389449	-	8727900389456	86
LPL16X1	CBL20 Strumento di illuminazione professionale	110-240	5	EU	38954831	8727900389548	-	8727900389555	87
LPL14X1	CBL30 Strumento di illuminazione professionale con luce di precisione	24/100-240	5	EU	38950031	8727900389500	-	8727900389517	87
LPL15X1	CBL30 Strumento di illuminazione professionale con luce di precisione	24/100-240	5	CH	38952431	8727900389524	-	8727900389531	87
LPL22X1	CBL40 Torcia professionale multiuso	24/100-240	5	EU	39062931	8727900390629	-	8727900390636	87
LPL24X1	CBL50 Torcia professionale fissaggio al cofano motore	24/100-240	15	EU	39066731	8727900390667	-	8727900390674	87
LPL263MODX1	MDLS Sistema di illuminazione multidirezionale	100-240	3.2	EU/UK	39210466	8727900392104	-	8727900392111	87
LPL27SPAREX1	MDLS - Modulo di ricambio	100-240	3.2	-	39212833	8727900392128	-	8727900392135	87

