



Type/形式	CDM-Rm Elite 35W/930 (10° 25° 40°)		Rated lamp wattage 定格ランプ電力	39W	Notice/記事			Issue 発行日	1.Jun.2010 10年6月1日					
Structure / 構造			Character / 特性		These values were measured after 100hour aging. これらの値は100時間点灯時の値			Update records/ 訂正履歴						
Glass bulb ガラス球	形式 Type	MR16	Lamp Voltage 点灯電圧	V					85					
	Diameter 径 D	50.7mm Nom	Lamp current 点灯電流	A					0.46					
Length	全長 C	65.4mm Max	Lumen output 全光束	lm					2150					
Lamp cap	口金	GX10	Colour temperature 色温度(参考)						3000	Approval 承認	Check 検図	Design 設計	Drawing 製図	Criterion 尺度
Beam angle & luminous intensity	ビーム角 及び 光度	18000 cd (10)	Chromaticity coordinate X 色度座標 X						0.436	ターンハウ				
		8000 cd (25)	Chromaticity coordinate Y 色度座標 Y						0.401					
		3900 cd (40)	Colour rendering index 平均演色評価数						90					
			Rated lamp life 定格寿命	h					12000					
		Burning position 点灯の向き	Any/任意	Drawing No. 図版					CDM-Rm Elite 35W/930-1					