



Catalogus Decoratieve Verlichting voor de professional

Collectie 2014

Verlichtingsoplossingen voor de woonkamer,
de keuken, de badkamer, de werkkamer
en voor buiten.

innovation ✦ you



PHILIPS



Intro

Philips Decoratieve Verlichting voor de professional

De perfecte sfeer voor binnen en buiten de woning

Philips Decoratieve verlichting voor de professional is een nieuw portfolio van ca. 200 eigentijdse decoratieve armaturen voor toepassingen in en om het huis. Deze decoratieve verlichting is de opvolger van het Podium for the Home portfolio. Of het nu gaat om toepassingen in een woonkamer, keuken, badkamer, werkkamer of buitenshuis, elke LED-verlichtingsoplossing schept de sfeer die uw klant wenst.

De prestigieuze IF- en Red Dot Design awards bewijzen dat dit portfolio stijlvolle producten bevat. Het is gebouwd uit hoogwaardige materialen zoals roestvrij staal, aluminium en glas. Het design en de kwaliteit van deze verlichtingsoplossingen stellen u en uw klant dan ook in staat om een gevoel voor stijl te benadrukken in elke omgeving.

Alle producten uit het Philips Decoratieve verlichting portfolio zijn energiebesparend. Het merendeel van de producten is uitgerust met lange levensduur Power LED's. Daar waar armaturen niet uitgerust zijn met LED's, kan in de meeste gevallen een LED retrofit oplossing aangeboden worden.

Of u nu op zoek bent naar kristalhelder licht voor badkamers, functioneel licht voor werknemers of weerbestendige verlichting voor buiten, Philips Decoratieve verlichting heeft alles in zich om een huis als een thuis te laten voelen.

Creëer een heldere toekomst

Het is geen verrassing dat LED-verlichting zo populair is. Vergeleken met conventionele lichtbronnen zijn LED's uiterst energie-efficiënt en duurzaam. Ze zijn uitermate geschikt voor een hele reeks toepassingen in en om het huis: van architectuur-, tuin- en looppadverlichting tot spotverlichting van het interieur en zelfs sfeerverlichting op moeilijk te bereiken plaatsen waar hun lange levensduur echt een groot voordeel is.

LED-verlichting biedt de volgende voordelen:

- Lange levensduur

Kwaliteits-LED's hebben een gemeten levensduur van 20.000 uur, ofwel 20 jaar bij normaal gebruik.

- Hoge energie-efficiëntie

LED's hebben slechts een fractie nodig van de energie die wordt verbruikt door conventionele lampen.

Ze zijn economischer in het gebruik aangezien er minder energie nodig is om een helder licht te produceren.

- Warmwit

Alle LED-armaturen zijn voorzien van 2700 Kelvin LED-modules.

Deze warmwitte kleur is perfect voor woningtoepassingen.

De kleurweergave-index (CRI) is >85 en dat verzekert levensechte kleuren en een warme sfeer.

- Schokbestendig

Doordat LED's geen kwetsbare gloeispiraal hebben en geen glas bevatten, zijn ze erg robuust en veel duurzamer dan elke andere lichtbron.

- Veilige werking op laagspanning


























































LED's werken op een extra lage veiligheidsspanning (SELV), wat de veiligheid verhoogt en kostenvoordelen oplevert.

- Geringe warmtestraling

LED's produceren weinig warmte en daardoor zijn ze uiterst veilig te gebruiken.



Product overzicht

Woonkamer	 8 - Particon	 9 - Balance	 9 - Alive	 9 - Alphar	 10 - Amaze	 10 - Fair	 11 - Nio
 12 - Quart	 12 - Row	 13 - Styla	 13 - Syma	 14 - Being	 14 - Playful	 15 - Peace	 16 - Galax
 17 - Metric	 17 - Fireside	 18 - Milio	 19 - Syon	 19 - Sequence	 20 - Avior	 20 - Lakeport	 21 - Teqno
 22 - Novum	 23 - Vaganza	 24 - Universa	 25 - Fast	 26 - Yed	 27 - Sculptor	 28 - Zaia	 28 - Skyon
 28 - Carnet	 29 - Stardust	 30 - Talitha	 30 - Aquila	 31 - Race	 32 - Pillar	 33 - Merope	 34 - Runner
 36 - Skien	 36 - Var	 37 - Fado	 38 - Cypress	 39 - Clockwork	 40 - Millenium	 41 - Afzelia	 42 - Rimus
 44 - Ellipse	 44 - Galileo	 45 - Watch	 46 - Countdown	 46 - Date	 47 - Acamar	 47 - Nash	 48 - Buckeye
 48 - Celadon	 48 - Oval						

Keuken	 50 - Lovely	 51 - Aromatic	 52 - Etoile	 52 - Delicious	 52 - Divine	 53 - Sensation	 53 - Exquise
 54 - Finesse							

Badkamer



56 - Hotstone




56 - Care



57 - Fit



57 - Vitalise



58 - Salts



58 - Fountain



58 - Pool




59 - Baume



59 - Cool



59 - Seru



60 - Beach



60 - Thermen



61 - Spa



62 - Roots



63 - Wash



63 - Tub

Werk-
kamer



66 - Authentis



66 - Attract



67 - Glad



67 - Merry



68 - Blade



68 - Lamina

Buiten



70 - Dunetop



71 - Bumblebee



71 - Nightwind



72 - Serene



73 - Pheasant



74 - June



74 - Nightin-




74 - Bluesky



74 - Virga



75 - Riverside



75 - Waterfall



76 - Tranquility



76 - Greenyard



77 - Sunlounge




78 - Treeline



78 - Birdseye



79 - Flagstone



79 - Watermill



80 - Singbird



80 - Morningdew



81 - Sunkiss



82 - Flowerbed



83 - Patio



84 - Hare



84 - Bamboo



85 - Veranda



86 - Bridge



87 - Raccoon



88 - Meander



88 - Hazel



89 - Orchard



89 - Vine



90 - Olive



90 - Seeding



90 - Fence




90 - Border



91 - Rosebud



91 - Botanic



92 - Pebble




93 - Sole



93 - Ground



94 - Lawn



94 - Timber



95 - Path



95 - Rock

Inhoud

7-48

Woonkamer - Verlichting brengt een huis tot leven

Hoe u zich in een huis voelt, wordt in hoge mate bepaald door de verlichting. Elke verlichtingstechniek schept een andere sfeer – zacht en sensueel, energiek of rustgevend. Er zijn verschillende types licht nodig voor verschillende doeleinden, bijv. voor het lezen van de krant, het scheppen van een ontspannen sfeer of het bieden van oriëntatie 's nachts.

49-54

Keuken - Een plezier om bij deze verlichting te koken

Niets geeft een sterker thuisgevoel dan de keuken, een plek waar we de inwendige mens en onze ziel verwennen met koken, eten of simpelweg samen met vrienden of familie een maaltijd bereiden. Goede verlichting maakt een keuken uitnodigend en geeft een opgewekt en actief gevoel.

55-64

Badkamer - Een zachtere ambiance in de badkamer

Nu de badkamer steeds meer een plaats wordt waar men kan ontspannen en opladen, is het essentieel de juiste verlichting te kiezen. De belangrijkste plek in de badkamer in termen van verlichting is de ruimte rondom de spiegel aangezien daar de meeste persoonlijke verzorging plaatsvindt. Het licht moet daar zacht en diffuus zijn, zonder schaduwen of verblinding; andere lichtbronnen kunnen gebruikt worden om de algemene sfeer in de rest van de ruimte te verbeteren.

65-68

Werkkamer - Genieten van thuiswerken

Dankzij de vooruitgang van de technologie kiezen steeds meer mensen ervoor van thuis uit te werken. Het is dan ook nooit eerder zo belangrijk geweest te verzekeren dat ook een thuishkantoor een goed verlichte werkplek is.

69-95

Buiten - Schep een betoverende sfeer buiten

Tuinverlichting is een van de eenvoudigste en meest effectieve manieren om het aanzien en de functionaliteit van een buitenleefruimte te verbeteren. Zij stelt u bovendien in staat meer tijd door te brengen met genieten van deze natuurlijke uitbreiding van uw woning.

PHILIPS

Woonkamer





3.



2.



4.



1.

1. **Particon 53150 48 16**
 H115 L150 D125
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



2. **Particon 53152 48 16**
 H115 L289 D125
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



3. **Particon 53154 48 16**
 H115 L567 D125
 Power LED - 4x 7,5W incl. - 4x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



4. **Particon 53159 48 16**
 H1500 L747 D171
 Power LED - 3x 7,5W incl. - 3x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium






1.



2.



3.

1. **Balance 40235 17 16**
 H1160 L485 D485
 2GX13 - 1x 40W incl. - 3300lm
 Class I - IP20
 metal - glass



2. **Alive 40855 56 16**
 H1700 L340 D340
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP20
 glass - metal



3. **Alpha 69050 48 16**
 H2500 L300 D300
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 glass - aluminium





1.



4.



2.



3.

1. **Amaze 40233 31 16**
 H1400 L434 D434
 2GX13 - 1x 60W incl. - 5000lm
 Class I - IP20
 metal - synthetics



2. **Amaze 40233 48 16**
 H1400 L434 D434
 2GX13 - 1x 60W incl. - 5000lm
 Class I - IP20
 aluminium - synthetics



3. **Fair 40339 48 16**
 H1600 L444 D444
 2GX13 - 1x 55W incl. - 4200lm
 Class I - IP20
 glass - metal



4. **Fair 40340 48 16**
 H99 L444 D444
 2GX13 - 1x 60W incl. - 5000lm
 Class I - IP20
 glass - metal

1.



2.

1. **Nio 31610 17 16**
H65 L120 D120
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP20
aluminium



2. **Nio 31610 31 16**
H65 L120 D120
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP20
aluminium





1.



2.



3.



4.

1. **Quart 31607 48 16**
 H50 L160 D160
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 glass - aluminium



2. **Quart 31608 48 16**
 H51 L320 D160
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 glass - aluminium



3. **Row 69067 31 16**
 H55 L212 D212
 Power LED - 4x 7,5W incl. - 4x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



4. **Row 69068 31 16**
 H55 L127 D127
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 aluminium





1.



2.

1. **Styla 32157 31 16**
H36 L230 D230
Power LED - 9x 2,5W incl. - 9x 120lm
Class I - IP20
aluminium



2. **Syma 32158 31 16**
H47 L240 D240
Power LED - 6x 2,5W incl. - 6x 120lm
Class I - IP20
aluminium - glass





1.



2.

1. **Being 32610 48 16**
 H50 L350 D350
 2GX13 - 1x 40W incl. - 3300lm
 Class I - IP20
 aluminium - synthetics



2. **Playful 33100 31 16**
 H59 L414 D287
 2G7 - 2x 11W incl. - 900lm
 Class II - IP20
 synthetics





1.



2.



3.

1. **Peace 30185 31 16**
 H60 L286 D98
 2G7 - 1x 11W incl. - 900lm
 Class II - IP20
 metal - synthetics



2. **Peace 30422 31 16**
 H60 L510 D98
 2G11 - 1x 36W incl. - 2900lm
 Class I - IP20
 metal - synthetics



3. **Peace 33422 31 16**
 H79 L486 D75
 2G7 - 1x 36W incl. - 2900lm
 Class I - IP20
 metal - synthetics



1.



2.



3.



4.

1. H100 L133 D31
LED - 2x 2,5W incl. - 2x 180lm
15.000 hrs - Class I - IP20
metal



2. **Galax 45590 31 16**
H100 L133 D31
LED - 2x 2,5W incl. - 2x 180lm
15.000 hrs - Class I - IP20
metal



3. **Galax 45591 17 16**
H103 L213 D31
LED - 4x 2,5W incl. - 2x 350lm
15.000 hrs - Class I - IP20
metal



4. **Galax 45591 31 16**
H103 L213 D31
LED - 4x 2,5W incl. - 2x 350lm
15.000 hrs - Class I - IP20
metal





1. **Metric 69087 31 16**
 H119 L74 D70
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 2x 120lm
 Class I - IP20
 aluminium



3. **Fireside 33261 17 16**
 H125 L100 D478
 Power LED - 1x 6,5 W incl. 270 lm
 Class I - IP20
 mat chrome



2. **Metric 69087 87 16**
 H119 L74 D70
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 2x 120lm
 Class I - IP20
 aluminium





1.



2.



1. **Milio 69085 31 16**
H65 L131 D131
Power LED - 2x 2,5W incl. - 2x 120lm
Class I - IP20
synthetics - aluminium



2. **Milio 69085 87 16**
H65 L131 D131
Power LED - 2x 2,5W incl. - 2x 120lm
Class I - IP20
synthetics - aluminium





1.



2.



3.



4.

1. **Syon 32159 31 16**
H57 L158 D158
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP20
aluminium



2. **Syon 32159 48 16**
H57 L158 D158
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP20
aluminium



3. **Sequence 53160 31 16**
H120 L92 D92
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP20
metal



4. **Sequence 53162 31 16**
H120 L182 D92
Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
Class I - IP20
metal





1.



2.

1.

Avior 59040 17 16
 L167 D167 R80 C155 x155
 G53 - 1x 30W incl.
 Class 2&3 - IP23
 metal



2.

Lakeport 33232 17 16
 H80 L301 D83
 E14 - 1x 12W incl.
 Class I - IP20
 mat chrome - metal



1.



2.



3.



1. **Teqno 56420 48 16**
 H181 L90 D115
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 metal



2. **Teqno 56422 48 16**
 H115 L265 D90
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 metal



3. **Teqno 56424 48 16**
 H115 L525 D90
 Power LED - 4x 7,5W incl. - 4x 350lm
 Class I - IP20
 metal





1.



2.

1. **Novum 36052 17 16**
H155 L153 D107
Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
Class I - IP20
mat chrome - metal



2. **Novum 36052 31 16**
H155 L153 D107
Power LED - 1x 4,5 W incl. 340 lm
Class I - IP20
white - metal





1.



2.



3.

1. **Vaganza 57915 31 16**
 H234 L218 D202
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



2. **Vaganza 57916 31 16**
 H230 L409 D218
 Power LED - 4x 7,5W incl. - 4x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



3. **Vaganza 57917 31 16**
 H367 L177 D95
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 aluminium





1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. **Universa 57945 31 16**
 H108 L151 D82
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



2. **Universa 57946 31 16**
 H108 L212 D82
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



3. **Universa 57947 31 16**
 H123 L591 D82
 Power LED - 3x 7,5W incl. - 3x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



4. **Universa 57945 17 16**
 H108 L151 D82
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



5. **Universa 57946 17 16**
 H108 L212 D82
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 2x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium



6. **Universa 57947 17 16**
 H123 L591 D82
 Power LED - 3x 7,5W incl. - 3x 350lm
 Class I - IP20
 aluminium





1.



3.



2.



4.

1. **Fast single spot 53060 48 16**

H190 L162 D97

G9 - 1x 42 W incl.

Class I - IP20



brushed aluminium - metal

2. **Fast special form 53062 48 16**

H343 L162 D126

G9 - 2x 42 W incl.

Class I - IP20



brushed aluminium - metal

3. **Fast bar spot 53063 48 16**

H183 L466 D126

G9 - 3x 42 W incl.

Class I - IP20



brushed aluminium - metal

4. **Fast pendant 53069 48 16**

H1500 L760 D194

G9 - 3x 42 W incl.

Class I - IP20



brushed aluminium - metal

1.



2.



1.

Yed 57996 31 16

L216 D216 R72 C200 x200
Power LED - 1x 15W incl. - 435lm
Class 2&3 - IP20
aluminium



2.

Yed 57996 48 16

L216 D216 R72 C200 x200
Power LED - 1x 15W incl. - 435lm
Class 2&3 - IP20
aluminium





1.



2.



3.



4.

1. **Sculptor 57962 31 16**
 L122 D122 R105 C110 x110
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium



3. **Sculptor 57963 31 16**
 L122 D122 R105 C110 x110
 Power LED - 3x 7,5W incl. - 3x 350lm
 Class III - IP23
 aluminium



2. **Sculptor 57962 48 16**
 L122 D122 R105 C110 x110
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP23
 aluminium



4. **Sculptor 57963 48 16**
 L122 D122 R105 C110 x110
 Power LED - 3x 7,5W incl. - 3x 350lm
 Class III - IP23
 aluminium







3.




2.


1. **Zaia 57987 31 16**
 L133 D133 R65 C105 x105
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP21
 aluminium

3. **Carnet 59855 31 16**
 L120 D120 R80 C108 x108
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium




2. **Skyon 57989 17 16**
 L125 D125 R90 C110 x110
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP21
 aluminium






1.



1.

Stardust 57971 17 16

L78 D78 R77 C67 x67

Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm

Class 2&3 - IP23

aluminium





1.



2.



3.



4.



1. **Talitha 57983 31 16**
 L75 D75 R80 C65 x65
 Power LED - 3x 2,5W incl. - 3x 120lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium



2. **Talitha 57983 48 16**
 L75 D75 R80 C65 x65
 Power LED - 3x 2,5W incl. - 3x 120lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium



3. **Aquila 59830 31 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium



4. **Aquila 59830 48 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class 2&3 - IP23
 aluminium





1.



2.



3.



4.

1. Race single spot 55520 48 16

H131 L114 D114
 GU10 - 1x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 brushed aluminium - metal



2. Race ceiling plate 55522 48 16

H131 L305 D80
 GU10 - 2x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 brushed aluminium - metal



3. Race ceiling plate 55523 48 16

H131 L525 D80
 GU10 - 3x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 brushed aluminium - metal



4. Race ceiling plate 55524 48 16

H130 L243 D243
 GU10 - 4x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 brushed aluminium - metal





1. **Pillar ceiling plate 56330 30 16**
H120 D103
GU10 - 1x 35 W incl.
Class 1 - IP20
black - metal



2. **Pillar ceiling plate 56330 31 16**
H120 D103
GU10 - 1x 35 W incl.
Class 1 - IP20
white - metal



3. **Pillar ceiling plate 56332 30 16**
H120 L193 D103
GU10 - 2x 35 W incl.
Class 1 - IP20
black - metal



4. **Pillar ceiling plate 56332 31 16**
H120 L193 D103
GU10 - 2x 35 W incl.
Class 1 - IP20
white - metal



5. **Pillar plate/spiral 56333 30 16**
H120 L203 D190
GU10 - 3x 35 W incl.
Class 1 - IP20
black - metal



6. **Pillar plate/spiral 56333 31 16**
H120 L203 D190
GU10 - 3x 35 W incl.
Class 1 - IP20
white - metal





1.



2.

1. **Merope recessed LED 59843 31 16**

H32 D80

Power LED - 3x 2 W incl. 320 lm

Class 2&3 - IP23

white - aluminium



2. **Merope recessed LED 59843 48 16**

H32 D80

Power LED - 3x 2 W incl. 320 lm

Class 2&3 - IP23

brushed aluminium - aluminium





1.



2.



4.



3.

1. **Runner single spot 53090 48 16**

H107 L110 D90
GU10 - 1x 35 W incl.
Class 1 - IP20



brushed aluminium - metal

2. **Runner bar/tube 53092 48 16**

H109 L305 D90
GU10 - 2x 35 W incl.
Class 1 - IP20



brushed aluminium - metal

3. **Runner bar/tube 53093 48 16**

H109 L480 D90
GU10 - 3x 35 W incl.
Class 1 - IP20




brushed aluminium - metal

4. **Runner plate/spiral 53094 48 16**

H109 L240 D240
GU10 - 4x 35 W incl.
Class 1 - IP20



brushed aluminium - metal



1.



2.



4.



3.

1. Runner single spot 53090 31 16

H107 L110 D90
 GU10 - 1x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 white - metal



2. Runner bar/tube 53092 31 16

H109 L305 D90
 GU10 - 2x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 white - metal



3. Runner bar/tube 53093 31 16

H109 L480 D90
 GU10 - 3x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 white - metal




4. Runner plate/spiral 53094 31 16

H109 L240 D240
 GU10 - 4x 35 W incl.
 Class 1 - IP20
 white - metal







1.



2.



3.



4.

1. **Skien pendant LED 40892 67 16**
H1500 D335
Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
Class II - IP20
mat glass - glass



2. **Var pendant LED 40895 87 16**
H1500 D350
Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
Class II - IP20
grey - metal




3. **Var pendant LED 40895 38 16**
H1500 D350
Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
Class II - IP20
cream - metal




4. **Var pendant LED 40895 53 16**
H1500 D350
Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
Class II - IP20
orange - metal






1.



2.



3.

1. **Fado pendant LED 40898 33 16**
 H1500 D355
 Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
 Class II - IP20
 green - metal



2. **Fado pendant LED 40898 38 16**
 H1500 D355
 Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
 Class II - IP20
 green/cream - metal



3. **Fado pendant LED 40898 87 16**
 H1500 D355
 Power LED - 1x 4,5 W incl. 430 lm
 Class II - IP20
 grey - metal





1.



2.



3.



4.

1. Cypress single spot LED 53220 11 16

H120 L76 D135

Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm

Class I - IP20

chrome - synthetics

**2. Cypress bar/tube LED 53222 11 16**

H139 L355 D135

Power LED - 1x 3 W incl. 330 lm

Class I - IP20

chrome - synthetics

**3. Cypress plate/spiral LED 53229 11 16**

H139 L325 D323

Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm

Class I - IP20

chrome - synthetics

**4. Cypress special form LED 53224 11 16**

H139 L967 D160

Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm

Class I - IP20

chrome - synthetics





1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. Clockwork single spot LED 53170 31 16

H90 L110 D110
Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
Class 1 - IP20
white - metal


2. Clockwork single spot LED 53170 48 16

H90 L110 D110
Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm
Class 1 - IP20
aluminium - metal


3. Clockwork bar/tube LED 53172 31 16

H90 L255 D93
Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
Class 1 - IP20
white - metal


4. Clockwork bar/tube LED 53172 48 16

H90 L255 D93
Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
Class 1 - IP20
aluminium - metal


5. Clockwork bar/tube LED 53174 31 16

H90 L628 D93
Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
Class 1 - IP20
white - metal


6. Clockwork bar/tube LED 53174 48 16

H90 L628 D93
Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm
Class 1 - IP20
aluminium - metal





1.



2.




3.



4.



5.



6.

1. **Millenium single spot LED 53190 31 16**

H127 L110 D110

Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm

Class 1 - IP20

white - metal



3. **Millenium bar/tube LED 53192 31 16**

H127 L260 D70

Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm

Class 1 - IP20

white - metal



2. **Millenium single spot LED 53190 48 16**

H127 L110 D110

Power LED - 1x 4 W incl. 280 lm

Class 1 - IP20

aluminium - metal



4. **Millenium bar/tube LED 53192 48 16**

H127 L260 D70

Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm

Class 1 - IP20

aluminium - metal



5. **Millenium bar/tube LED 53194 31 16**

H149 L1006 **D106**

Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm

Class 1 - IP20

white - metal



6. **Millenium bar/tube LED 53194 48 16**

H149 L1006 **D160**

Power LED - 4x 4 W incl. 1120 lm

Class 1 - IP20

aluminium - metal





1.



2.



3.



4.

 1. **Afzelia plate/spiral LED 53200 31 16**

H90 L90 D90
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 1 - IP20
 white - metal


 2. **Afzelia plate/spiral LED 53200 48 16**

H90 L90 D90
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 1 - IP20
 aluminium - metal


 3. **Afzelia plate/spiral LED 53202 31 16**

H90 L176 D90
 Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
 Class 1 - IP20
 white - metal


 4. **Afzelia plate/spiral LED 53202 48 16**

H90 L176 D90
 Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
 Class 1 - IP20
 aluminium - metal





1.



2.



3.



4.

1. **Rimur single spot LED 53270 31 16**
 H112 L70 D138
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 1 - IP20
 white - metal



2. **Rimur single spot LED 53270 48 16**
 H112 L70 D138
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 1 - IP20
 aluminium - metal



3. **Rimur bar/tube LED 53272 31 16**
 H95 L243 D70
 Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
 Class 1 - IP20
 white - metal



4. **Rimur bar/tube LED 53272 48 16**
 H95 L243 D70
 Power LED - 2x 3 W incl. 330 lm
 Class 1 - IP20
 aluminium - metal





1.



2.



3.



4.

1. Rimur plate/spiral LED 53279 31 16

H95 D199

Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm

Class 1 - IP20

white - metal


2. Rimur plate/spiral LED 53279 48 16

H95 D199

Power LED - 3x 3 W incl. 500 lm

Class 1 - IP20

aluminium - metal


3. Rimur bar/tube LED 53274 31 16

H95 L633 D70

Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm

Class 1 - IP20

white - metal


4. Rimur bar/tube LED 53274 48 16

H95 L633 D70

Power LED - 4x 3 W incl. 670 lm

Class 1 - IP20

aluminium - metal





1. **Ellipse recessed LED 59031 11 16**
 H39 D91
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 2&3 - IP20
 chrome - aluminium



3. **Ellipse recessed LED 59031 31 16**
 H39 D100
 Power LED - 2x 4 W incl. 560 lm
 Class 2&3 - IP20
 white - aluminium



5. **Galileo recessed LED 59081 17 16**
 H39 L100 D100
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 2&3 - IP20
 mat chrome - aluminium



2. **Ellipse recessed LED 59031 17 16**
 H39 D91
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 2&3 - IP20
 mat chrome - aluminium



4. **Galileo recessed LED 59081 11 16**
 H39 L100 D100
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 2&3 - IP20
 chrome - aluminium



6. **Galileo recessed LED 59081 31 16**
 H39 L100 D100
 Power LED - 1x 3 W incl. 170 lm
 Class 2&3 - IP20
 white - aluminium





1.



2.

1. **Watch wall lamp LED 33620 31 16**

H207 L105 D30
Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
Class I - IP20
white - metal

2. **Watch wall lamp LED 33620 48 16**

H207 L105 D30
Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
Class I - IP20
aluminium - metal



1.



2.



3.

1. Countdown wall lamp LED 33621 31 16

H172 L170 D30
Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
Class I - IP20
white - metal

2. Countdown wall lamp LED 33621 48 16

H172 L170 D30
Power LED - 1x 2,5 W incl. 190 lm
Class I - IP20
aluminium - metal

3. Date wall lamp 33622 31 16

H200 L200 D35
Power LED - 1x 1 W 210 lm
Class I - IP20
white - metal



1.



2.



3.

1. **Acamar recessed 59300 17 16**
 H39 L100 D100
 GU10 - 1x 35 W Incl.
 Class 2 - IP23
 mat chrome - metal



2. **Nash recessed 59273 17 16**
 H100 D84
 Power LED - 1x 3,5 W Incl.
 Class 2 - IP23
 mat chrome - aluminium



3. **Nash recessed 59273 31 16**
 H100 D84
 Power LED - 1x 3,5 W Incl.
 Class 2 - IP23
 white - aluminium





1.



2.



3.



5.



4.

1. **Buckeye wall lamp LED 33051 11 16**
 H140 L151 D80
 Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
 Class 2 - IP20
 white-glass

2. **Celadon wall lamp LED 33052 17 16**
 H100 L179 D80
 Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
 Class 2 - IP20
 white-glass

3. **Oval wall lamp LED 31074 31 16**
 H159 L135 D93
 Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
 Class 2 - IP20
 white-glass


4. **Oval wall lamp LED 31074 87 16**
 H159 L135 D93
 Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
 Class 2 - IP20
 white/grey-glass

5. **Oval wall lamp LED 31074 56 16**
 H159 L135 D93
 Power LED - 1x 3,0 W incl. 270 lm
 Class 2 - IP20
 mat opal-glass


PHILIPS

Keuken





1.



2.



3.

1. **Lovely under cabinet 33810 31 16**
H740 L28 D35
Power LED - 1x 9 W incl.
Class 2 - IP20
white - synthetics



2. **Lovely under cabinet 33809 31 16**
H480 L28 D35
Power LED - 1x 6 W incl.
Class 2 - IP20
white - synthetics




3. **Lovely under cabinet 33811 31 16**
H879 L28 D35
Power LED - 1x 11 W incl.
Class 2 - IP20
white - synthetics






1.



2.



3.

1. **Aromatic under cabinet 33491 31 16**

H45 L605 D23
 TL G5 - 1x 14 W incl.
 Class 2 - IP20
 white - synthetics

2. **Aromatic under cabinet 33490 31 16**

H45 L345 D23
 TL G5 - 1x 8 W incl.
 Class 2 - IP20
 white - synthetics

3. **Aromatic under cabinet 33492 31 16**

H45 L905 D23
 TL G5 1x21 W incl.
 Class 2 - IP20
 white - synthetics






1.



2.



3.




1. **Etoile under cabinet 59704 17 16**
 H50 L160 D160
 G9 - 2x 20 W incl.
 Class 2&3 - IP20
 mat chrome - metal



2. **Delicious under cabinet 59701 17 16**
 H54 L90 D143
 G9 - 2x 20 W incl.
 Class 2&3 - IP20
 mat chrome - metal



3. **Divine under cabinet 33802 17 16**
 H55 L90 D144
 Power LED - 2x 2 W incl. 200 lm
 Class 3 - IP20
 mat chrome - metal



1.



2.

1. **Sensation under cabinet 59700 17 16**

H30 D75

G9 - 2x 14 W incl.

Class 2&3 - IP20

mat chrome - synthetics



2. **Exquisite under cabinet 33470 17 16**

H37 L600 D100

TL G5 1x 14 W incl.

Class 2 - IP20

mat chrome - metal





1.



2.



3.



4.



5.



6.

1. **Finesse under cabinet 33450 17 16**
H60 L600 D150
TL G5 1x 14 W incl.
Class I - IP20
mat chrome - metal



2. **Finesse under cabinet 33452 17 16**
H60 L600 D150
G9 - 2x 20 W incl.
Class I - IP20
mat chrome - metal



3. **Finesse under cabinet 33801 17 16**
H55 L601 D158
Power LED - 3x 2 W incl. 290 lm
Class I - IP20
mat chrome - metal



4. **Finesse under cabinet 33451 17 16**
H60 L300 D150
G9 - 1x 20 W incl.
Class I - IP20
mat chrome - metal

5. **Finesse koppelsnoer 33462 31 16**
L2000 D30

white - synthetics

6. **Finesse aansluitsnoer 33460 31 16**
L2000 D30

white - synthetics

PHILIPS

Badkamer





1.



3.



2.

1. **Hotstone 34049 11 16**
H67 L146 D147
LED - 2x 2,5W incl. - 350lm
15.000 hrs - Class II - IP44
metal - synthetics

2. **Hotstone 34050 11 16**
H59 L346 D144
LED - 4x 2,5W incl. - 2x 350lm
15.000 hrs - Class II - IP44
metal - synthetics

3. **Care 34107 11 16**
H180 L91 D134
E14 - 1x 12W incl. - 737lm
Class II - IP44
glass - metal



1.



2.



3.



4.

1. **Fit 34058 11 16**
 H63 L333 D64
 LED - 2x 2,5W incl. - 350lm
 15.000 hrs - Class II - IP44
 metal - synthetics



2. **Fit 34059 11 16**
 H63 L483 D67
 LED - 3x 2,5W incl. - 520lm
 15.000 hrs - Class II - IP44
 metal - synthetics



3. **Vitalise 34093 11 16**
 H60 L388 D77
 G5 - 1x 8W incl. - 470lm
 Class II - IP44
 glass - metal



4. **Vitalise 34094 11 16**
 H60 L616 D77
 G5 - 1x 13W incl. - 1000lm
 Class II - IP44
 glass - metal





1.



2.



3.

-
1. **Salts ceiling lamp 32010 17 16**
 H100 D315
 E27 - 1x 20 W incl.
 Class I - IP44
 mat chrome - metal

2. **Fountain ceiling lamp 32020 67 16**
 H95 D350
 E27 - 1x 20 W incl.
 Class I - IP21
 mat glass - glass

-
3. **Pool ceiling lamp 32081 31 16**
 H110 D270
 E27 - 1x 20 W incl.
 Class II - IP44
 white - glass

1.



2.



1.

Baume 32053 31 16

H71 L262 D262
LED - 3x 2,5W incl. - 530lm
15.000 hrs - Class II - IP44
synthetics

2.

Cool 32063 31 16

H78 L352 D352
LED - 3x 4W incl. - 820lm
15.000 hrs - Class II - IP44
metal - synthetics

3.

Seru 32065 31 16

H66 L364 D340
LED - 3x 4,7W incl. - 1060lm
15.000 hrs - Class II - IP44
metal - synthetics



1.



2.

1. **Beach 32070 17 16**
H55 L360 D360
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300lm
Class I - IP44
synthetics - metal

2. **Thermen 32082 87 16**
H65 L400 D400
2GX13 - 1x 40W incl. - 3300lm
Class I - IP44
glass - metal



1.

-
1. **Spa 32005 31 16**
H120 L260 D260
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class II - IP44
glass



1.



2.

1. **Roots recessed 59902 17 16**

H39 D100
GU10 - 3x 35W incl.
Class II - IP23
mat chrome - metal

2. **Roots recessed 59902 11 16**

H39 D100
GU10 - 3x 35 W incl.
Class II - IP23
chrome - metal




1.



2.



3.



2.

1. **Wash 59905 11 16**
 L105 D105 R150 C90 x90
 GU10 - 1x 35W incl.
 Class II - IP44
 metal



2. **Wash 59905 17 16**
 L105 D105 R150 C90 x90
 GU10 - 1x 35W incl. -
 Class II - IP44
 metal



3. **Tub 59925 17 16**
 L92 D92 R57 C80 x80
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP65
 glass



PHILIPS

Werkkamer





1.



2.



3.



4.

1.

Authentis 40341 31 16

H2062 L1175 D110
G5 - 1x 28W incl. - 2625lm
Class I - IP20
metal - synthetics



2.

Authentis 40341 48 16

H2062 L1175 D110
G5 - 1x 28W incl. - 2625lm
Class I - IP20
metal - synthetics



3.

Attract 40714 31 16

H1500 L925 D120
G5 - 2x 21W incl. - 2x 1920lm
Class I - IP20
metal - synthetics



4.

Attract 40714 48 16

H1500 L925 D120
G5 - 2x 21W incl. - 2x 1920lm
Class I - IP20
metal - synthetics





1.



2.

1. **Glad 40399 31 16**
H1800 L280 D280
E27 - 1x 20W incl. - 1200lm
Class I - IP20
glass



2. **Merry 40768 31 16**
H1900 L505 D505
E27 - 2x 20W incl. - 1200lm
Class I - IP20
synthetics





1.



2.



3.

1. **Blade table lamp 67422 87 16**

H356 L392 D126
 Power LED - 1x 6 W Incl. 250 lm
 Class II - IP20
 grey - synthetics

2. **Lamina table lamp 67424 30 16**

H310 L410 D160
 Power LED - 1x 3 W Incl. 150 lm
 Class II - IP20
 black - synthetics

3. **Lamina table lamp 67424 31 16**

H310 L410 D160
 Power LED - 1x 3 W Incl. 150 lm
 Class II - IP20
 white - synthetics



PHILIPS

Buiten





1.



2.

1. **Dunetop 16253 93 16**
H359 L60 D156
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics

2. **Dunetop 16254 93 16**
H800 L60 D163
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.



3.



4.



5.



1. H90 L99 D149
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - stainless steel



2. **Bumblebee 16319 47 16**
 H784 L99 D115
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - stainless steel

3. **Nightwind 16379 47 16**
 H401 L65 D84
 Power LED - 1x 5W incl. - 200lm
 Class II - IP44
 stainless steel - synthetics

4. **Nightwind 16380 47 16**
 H190 L70 D126
 Power LED - 2x 5W incl. - 200lm
 Class I - IP44
 stainless steel - synthetics



5. **Nightwind 16381 47 16**
 H785 L100 D100
 Power LED - 1x 5W incl. - 200lm
 Class I - IP44
 stainless steel - synthetics



3.



1.




2.

1. **Serene 16850 93 16**
H241 L128 D178
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

2. **Serene 16851 93 16**
H395 L127 D164
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3. **Serene 16852 93 16**
H790 L127 D164
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.

-
1. **Pheasant 16825 87 16**
H42 L160 D236
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics



-
2. **Pheasant 16826 87 16**
H400 L160 D42
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics





1.



2.



3.



4.



5.

1. **June wall lantern 16246 93 16**
 H195 L195 D135
 E27 - 1x 12 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium



2. **June wall lantern 16245 93 16**
 H195 L195 D135
 E27 - 1x 12 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium

3. **Nightingale wall lantern 17102 47 16**
 H160 L97 D82
 GU10 - 2x 35 W incl.
 Class I - IP44
 inox - stainless steel



4. **Bluesky 17266 30 16**
 H85 L158 D140
 Class II - IP44
 black - synthetics



5. **Virga wall lantern LED 17287 30 16**
 H122 L92 D103
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class I - IP44
 black - aluminium





1.



3.



2.

1. **Riverside 16320 93 16**
H114 L124 D82
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

2. **Riverside 16321 93 16**
H793 L120 D105
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3. **Waterfall 16856 87 16**
H99 L186 D179
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics



1.



2.



3.

-
1. **Tranquility 16820 93 16**
H213 L213 D68
Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



-
2. **Tranquility 16821 93 16**
H68 L165 D165
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - synthetics

-
3. **Greenyard wall lantern LED 17264 47 16**
H178 L338 D44
Power LED - 2x 2,5 W incl. 370 lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel



1.




2.

1. **Sunlounge 16818 93 16**
H186 L76 D130
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

2. **Sunlounge 16819 93 16**
H265 L76 D125
Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



1.



3.

2.



1. **Treeline 16860 87 16**
 H148 L56 D165
 Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



3. **Birdseye 17215 47 16**
 H64 L205 D108
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Treeline 16860 93 16**
 H148 L56 D165
 Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics







1.



2.



3.



4.

1. **Flagstone 17209 30 16**
 H118 L136 D88
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Flagstone 17209 47 16**
 H118 L136 D88
 Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics




3. **Watermill 17254 47 16**
 H107 L174 D67
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



4. **Watermill 17254 93 16**
 H107 L174 D67
 Power LED - 2x 2,5W incl. - 120lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



1.



2.



3.



1.

Singbird 16858 47 16

H82 L398 D85
Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics



2.

Morningdew 17208 47 16

H62 L329 D117
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3.

Morningdew 17208 93 16

H62 L329 D117
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

1.



1.

Sunkiss 16859 47 16

H180 L283 D48

Power LED - 6x 2,5W incl. - 120lm

Class I - IP44

aluminium - stainless steel





1.



2.



3.

1. **Flowerbed 16900 93 16**
 H85 L235 D137
 G24Q1 - 1x 13W incl. - 900lm
 Class II - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Flowerbed 16916 93 16**
 H780 L120 D79
 2G7 - 1x 11W incl. - 900lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics

3. **Flowerbed 16915 93 16**
 H399 L120 D79
 2G7 - 1x 11W incl. - 900lm
 Class II - IP44
 aluminium - synthetics



1.



2.




3.

1. **Patio wall lantern 15280 54 16**
 H235 L140 D197
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium

2. **Patio pedestal 15282 54 16**
 H471 L153 D153
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium

3. **Patio post 15283 54 16**
 H1041 L153 D153
 E27 - 1x 53 W Incl.
 Class I - IP44
 black/grey - aluminium



- | | | | | | |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | <p>Hare 16287 47 16
H400 L100 D100
E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 3. | <p>Bamboo 16338 47 16
H319 L64 D87
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class II - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 5. | <p>Bamboo 16341 47 16
H438 L100 D100
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> |
| 2. | <p>Hare 16288 47 16
H800 L100 D100
E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 4. | <p>Bamboo 16340 47 16
H319 L64 D95
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class II - IP44
stainless steel - synthetics</p> | 6. | <p>Bamboo 16342 47 16
H842 L100 D100
E27 - 1x 11W incl. - 600lm
Class I - IP44
stainless steel - synthetics</p> |





1.



2.



3.



4.

1. **Veranda wall lantern 16412 47 16**
H180 L102 D125
E27 - 1x 20 W Incl.
Class II - IP44
inox - metal

2. **Veranda wall lantern 16411 47 16**
H180 L102 D125
E27 - 1x 20 W Incl.
Class II - IP44
inox - synthetics

3. **Veranda pedestal 16414 47 16**
H400 L100 D100
E27 - 1x 20 W Incl.
Class I - IP44
inox - stainless steel

4. **Veranda post 16413 47 16**
H800 L100 D100
E27 - 1x 20 W Incl.
Class I - IP44
inox - stainless steel



1.



2.



3.



4.

1. **Bridge wall lantern 16352 93 16**
 H245 L118 D101
 E27 - 1x 15 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium



2. **Bridge wall lantern 16351 93 16**
 H212 L118 D101
 E27 - 1x 15 W incl.
 Class II - IP44
 anthracite - aluminium

3. **Bridge pedestal 16353 93 16**
 H402 L121 D121
 E27 - 1x 14 W incl.
 Class I - IP44
 anthracite - aluminium

4. **Bridge post 16354 93 16**
 H802 L121 D121
 E27 - 1x 14 W incl.
 Class I - IP44
 anthracite - aluminium



1.



3.



2.



4.

1. **Raccoon wall lantern LED 17274 93 16**
 H205 L162 D75
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 anthracite - synthetics



2. **Raccoon wall lantern LED 17274 47 16**
 H205 L162 D75
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 inox - synthetics



3. **Raccoon wall lantern LED 17273 93 16**
 H205 L162 D66
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 anthracite - synthetics

4. **Raccoon wall lantern LED 17273 47 16**
 H205 L162 D66
 Power LED - 1x 3 W incl. 270 lm
 Class II - IP44
 inox - synthetics



1.



2.



3.



1.

Meander 16404 93 16

H276 L200 D98
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics

3.

Hazel 16928 47 16

H138 L138 D191
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics



2.

Meander 16405 93 16

H276 L200 D98
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics





1.

2.



3.

1. **Orchard 16902 47 16**
 H320 L320 D85
 2GX13 - 1x 22W incl. - 1800lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel




3. **Vine 17253 47 16**
 H250 L282 D126
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel



2. **Orchard 16903 47 16**
 H320 L320 D69
 2GX13 - 1x 22W incl. - 1800lm
 Class II - IP44
 synthetics - stainless steel




1.



2.



3.



4.



1.

Olive 16917 47 16
H315 L127 D108
E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
Class II - IP44
aluminium - synthetics

3.

Fence 17216 47 16
H241 L87 D131
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel

2.

Seedling 17166 47 16
H150 L309 D108
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class II - IP44
synthetics - stainless steel

1.

Border 16942 87 16
H93 L268 D148
E27 - 1x 23W incl. - 1430lm
Class I - IP44
aluminium - synthetics





1.



2.



3.



4.



5.

1. **Rosebud 16939 87 16**
 H256 L199 D250
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



2. **Rosebud 16941 87 16**
 H263 L199 D260
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class I - IP44
 aluminium - synthetics



3. **Botanic 17515 87 16**
 H402 L166 D98
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass



4. **Botanic 17516 87 16**
 H404 L166 D98
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass



5. **Botanic 17517 87 16**
 H438 L166 D120
 E27 - 2x 23W incl. - 1430lm
 Class I - IP44
 aluminium - glass





1.

2.



1. **Pebble 16861 31 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP23
 aluminium - synthetics

2. **Pebble 16861 87 16**
 L110 D110 R49 C85 x85
 Power LED - 2x 7,5W incl. - 350lm
 Class III - IP23
 aluminium - synthetics



1.



2.




-
1. **Sole 16812 47 16**
L103 D103 R90 C83 x83
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - stainless steel

-
2. **Ground 16814 47 16**
L144 D74 R88 C53 x123
Power LED - 1x 7,5W incl. - 350lm
Class II - IP67
aluminium - stainless steel



1.



2.



-
1. **Lawn 16944 47 16**
 L195 D195 R328 C190 x190
 E27 - 1x 20W incl. - 1250lm
 Class II - IP67
 aluminium - synthetics

-
2. **Timber 17074 47 16**
 L105 D105 R222 C105 x105
 GU10 - 1x 35W incl.
 Class I - IP67
 synthetics - stainless steel



1.



2.

-
1. **Path 17243 47 16**
 L110 D220 R98
 E27 - 1x 18W incl. - 1100lm
 Class II - IP67
 stainless steel - synthetics

-
2. **Rock 17108 47 16**
 H230 L70 D70
 Class I - IP44
 inox - stainless steel

Product overzicht

Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.
15280 54 16	83	16821 93 16	76	17253 47 16	89	32610 48 16	14
15282 54 16	83	16825 87 16	73	17254 47 16	79	33051 11 16	48
15283 54 16	83	16826 87 16	73	17254 93 16	79	33052 17 16	48
16245 93 16	74	16850 93 16	72	17264 47 16	76	33100 31 16	14
16246 93 16	74	16851 93 16	72	17266 30 16	74	33232 17 16	20
16253 93 16	70	16852 93 16	72	17273 47 16	87	33261 17 16	17
16254 93 16	70	16856 87 16	75	17273 93 16	87	33422 31 16	15
16287 47 16	84	16858 47 16	80	17274 47 16	87	33450 17 16	54
16288 47 16	84	16859 47 16	81	17274 93 16	87	33451 17 16	54
16318 47 16	71	16860 87 16	78	17287 30 16	74	33452 17 16	54
16319 47 16	71	16860 93 16	78	17515 87 16	91	33460 31 16	54
16320 93 16	75	16861 31 16	92	17516 87 16	91	33462 31 16	54
16321 93 16	75	16861 87 16	92	17517 87 16	91	33470 17 16	53
16338 47 16	84	16900 93 16	82	30185 31 16	15	33490 31 16	51
16340 47 16	84	16902 47 16	89	30422 31 16	15	33491 31 16	51
16341 47 16	84	16903 47 16	89	31074 31 16	48	33492 31 16	51
16342 47 16	84	16915 93 16	82	31074 56 16	48	33620 31 16	45
16351 93 16	86	16916 93 16	82	31074 87 16	48	33620 48 16	45
16352 93 16	86	16917 47 16	90	31607 48 16	12	33621 31 16	46
16353 93 16	86	16928 47 16	88	31608 48 16	12	33621 48 16	46
16354 93 16	86	16939 87 16	91	31610 17 16	11	33622 31 16	46
16379 47 16	71	16941 87 16	91	31610 31 16	11	33801 17 16	54
16380 47 16	71	16942 87 16	90	32005 31 16	61	33802 17 16	52
16381 47 16	71	16944 47 16	94	32010 17 16	58	33809 31 16	50
16404 93 16	88	17074 47 16	94	32020 67 16	58	33810 31 16	50
16405 93 16	88	17102 47 16	74	32053 31 16	59	33811 31 16	50
16411 47 16	85	17108 47 16	95	32063 31 16	59	34049 11 16	56
16412 47 16	85	17166 47 16	90	32065 31 16	59	34050 11 16	56
16413 47 16	85	17208 47 16	80	32070 17 16	60	34058 11 16	57
16414 47 16	85	17208 93 16	80	32081 31 16	58	34059 11 16	57
16812 47 16	93	17209 30 16	79	32082 87 16	60	34093 11 16	57
16814 47 16	93	17209 47 16	79	32157 31 16	13	34094 11 16	57
16818 93 16	77	17215 47 16	78	32158 31 16	13	34107 11 16	56
16819 93 16	77	17216 47 16	90	32159 31 16	19	36052 17 16	22
16820 93 16	76	17243 47 16	95	32159 48 16	19	36052 31 16	22

Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.	Art.Nr.	Pag.
40233 31 16	10	53150 48 16	8	55522 48 16	31	59040 17 16	20
40233 48 16	10	53152 48 16	8	55523 48 16	31	59081 11 16	44
40235 17 16	9	53154 48 16	8	55524 48 16	31	59081 17 16	44
40339 48 16	10	53159 48 16	8	56330 30 16	32	59081 31 16	44
40340 48 16	10	53160 31 16	19	56330 31 16	32	59273 17 16	47
40341 31 16	66	53162 31 16	19	56332 30 16	32	59273 31 16	47
40341 48 16	66	53170 31 16	39	56332 31 16	32	59300 17 16	47
40399 31 16	67	53170 48 16	39	56333 30 16	32	59700 17 16	53
40714 31 16	66	53172 31 16	39	56333 31 16	32	59701 17 16	52
40714 48 16	66	53172 48 16	39	56420 48 16	21	59704 17 16	52
40768 31 16	67	53174 31 16	39	56422 48 16	21	59830 31 16	30
40855 56 16	9	53174 48 16	39	56424 48 16	21	59830 48 16	30
40892 67 16	36	53190 31 16	40	57915 31 16	23	59843 31 16	33
40895 38 16	36	53190 48 16	40	57916 31 16	23	59843 48 16	33
40895 53 16	36	53192 31 16	40	57917 31 16	23	59855 31 16	28
40895 87 16	36	53192 48 16	40	57945 17 16	24	59902 11 16	62
40898 33 16	37	53194 31 16	40	57945 31 16	24	59902 17 16	62
40898 38 16	37	53194 48 16	40	57946 17 16	24	59905 11 16	63
40898 87 16	37	53200 31 16	41	57946 31 16	24	59905 17 16	63
45590 17 16	16	53200 48 16	41	57947 17 16	24	59925 17 16	63
45590 31 16	16	53202 31 16	41	57947 31 16	24	67422 87 16	68
45591 17 16	16	53202 48 16	41	57962 31 16	27	67424 30 16	68
45591 31 16	16	53220 11 16	38	57962 48 16	27	67424 31 16	68
53060 48 16	25	53222 11 16	38	57963 31 16	27	69050 48 16	9
53062 48 16	25	53224 11 16	38	57963 48 16	27	69067 31 16	12
53063 48 16	25	53229 11 16	38	57971 17 16	29	69068 31 16	12
53069 48 16	25	53270 31 16	42	57983 31 16	30	69085 31 16	18
53090 31 16	35	53270 48 16	42	57983 48 16	30	69085 87 16	18
53090 48 16	34	53272 31 16	42	57987 31 16	28	69087 31 16	17
53092 31 16	35	53272 48 16	42	57989 17 16	28	69087 87 16	17
53092 48 16	34	53274 31 16	43	57996 31 16	26		
53093 31 16	35	53274 48 16	43	57996 48 16	26		
53093 48 16	34	53279 31 16	43	59031 11 16	44		
53094 31 16	35	53279 48 16	43	59031 17 16	44		
53094 48 16	34	55520 48 16	31	59031 31 16	44		

Product overzicht

Name	Pag.	Name	Pag.	Name	Pag.
Acamar recessed	47	Cypress single spot LED	38	Fireside	17
Afzelia plate/spiral LED	41	Cypress special form LED	38	Lovely under cabinet	50
Alive	9	Date wall lamp	46	Meander	88
Alphar	9	Lakeport	20	Merope recessed LED	33
Amaze	10	Delicious under cabinet	52	Merry	67
Aquila	30	Divine under cabinet	52	Metric	17
Aromatic under cabinet	51	Dunetop	70	Milio	18
Attract	66	Ellipse recessed LED	44	Millenium bar/tube LED	40
Authentis	66	Etoile under cabinet	52	Millenium single spot LED	40
Avior	20	Exquise under cabinet	53	Morningdew	80
Balance	9	Fado pendant LED	37	Nash recessed	47
Bamboo	84	Fair	10	Nightingale wall lantern	74
Baume	59	Fast bar spot	25	Nightwind	71
Beach	60	Fast pendant	25	Nio	11
Being	14	Fast single spot	25	Novum	22
Birdseye	78	Fast special form	25	Olive	90
Blade table lamp	68	Fence	90	Orchard	89
Bluesky	74	Finesse aansluitnoer	54	Oval wall lamp LED	48
Border	90	Finesse koppelsnoer	54	Particon	8
Botanic	91	Finesse under cabinet	54	Path	95
Bridge pedestal	86	Fit	57	Patio pedestal	83
Bridge post	86	Flagstone	79	Patio post	83
Bridge wall lantern	86	Flowerbed	82	Patio wall lantern	83
Bridge wall lantern	86	Fountain ceiling lamp	58	Peace	15
Buckeye wall lamp LED	48	Galax	16	Pebble	92
Bumblebee	71	Galileo recessed LED	44	Pheasant	73
Care	56	Glad	67	Pillar ceiling plate	32
Carnet	28	Greenyard wall lantern LED	76	Pillar plate/spiral	32
Celadon wall lamp LED	48	Ground	93	Playful	14
Clockwork bar/tube LED	39	Hare	84	Pool ceiling lamp	58
Clockwork single spot LED	39	Hazel	88	Quart	12
Cool	59	Hotstone	56	Raccoon wall lantern LED	87
Countdown wall lamp LED	46	June wall lantern	74	Raccoon wall lantern LED	87
Cypress bar/tube LED	38	Lamina table lamp	68	Race ceiling plate	31
Cypress plate/spiral LED	38	Lawn	94	Rimux bar/tube LED	42

Name	Pag.	Name	Pag.
Rimus plate/spiral LED	43	Universa	24
Rimus single spot LED	42	Vaganza	23
Riverside	75	Var pendant LED	36
Rock	95	Veranda pedestal	85
Roots recessed	62	Veranda post	85
Rosebud	91	Veranda wall lantern	85
Row	12	Vine	89
Runner bar/tube	34	Virga wall lantern LED	74
Runner plate/spiral	34	Vitalise	57
Runner single spot	34	Wash	63
Salts ceiling lamp	58	Watch wall lamp LED	45
Sculptor	27	Waterfall	75
Seedling	90	Watermill	79
Sensation under cabinet	53	Yed	26
Sequence	19	Zaia	28
Serene	72		
Seru	59		
Singbird	80		
Skien pendant LED	36		
Skyon	28		
Sole	93		
Spa	61		
Stardust	29		
Styla	13		
Sunkiss	81		
Sunlounge	77		
Syma	13		
Syon	19		
Talitha	30		
Teqno	21		
Thermen	60		
Timber	94		
Tranquility	76		
Treeline	78		
Tub	63		

Symbolenkaart

Verklaring van IP-nummers (beschermingsklasse)

IP 00 

	eerste cijfer bescherming tegen solide voorwerpen	symbool	tweede cijfer bescherming tegen binnendringen van water	symbool
0	niet beschermd		niet beschermd	
1	voorwerpen > 50mm		druppelend water	☾
2	voorwerpen > 12mm		druppelend water indien tot 15° gekanteld	
3	voorwerpen > 2,5mm		sproeiend water	☾
4	voorwerpen > 1mm		opspattend water	☾
5	stofvrij	⬢	waterstralen	☾ ☾
6	stofdicht	⬢	stortbuien	☾ ☾
7			tijdelijke onderdompeling	☾☾

Voorbeeld: IP44 ☾ betekend beschermd tegen voorwerpen > 1mm en opspattend water (spatwaterdichtheid)

Verklaring van passief infrarood - buitenverlichting







PIR 140°

De detectievelidhoek van de bewegingssensor bedraagt 140°. Indien gemonteerd op een hoogte van 2,5 m reageert de infraroodsensor op elke beweging binnen een afstand van 6 m.

- ⚙ Instelling van de lichtgevoeligheid traploos van 5 tot 5.000 lux (volledige duisternis, schemering of daglicht.)
- ⌚ Tijdinstelling traploos instelbaar van 5 s tot 5 min.























Verklaring van de symbolen

-  Aan/uit schakelaar
-  Artikel is dimbaar
-  Geschikt voor wanddimmer
-  Niet dimbaar
-  In hoogte verstelbaar
-  Richtbare lichtbron
-  Kan vrij draaien
-  Geschikt voor horizontale en verticale montage
-  Geschikt voor wand en plafond montage
-  Infrarood sensor
-  Licht in twee richtingen
-  Boven en onder verticaal te monteren

Uitleg van gebruikte kleuren

- Art.Nr. 12345 **67** 89
- 06 brons
 - 11 chroom
 - 17 mat chroom
 - 30 zwart
 - 31 wit
 - 47 inox
 - 48 geborsteld aluminium
 - 56 wit
 - 60 helder glas
 - 67 mat glas
 - 87 grijs
 - 93 antraciet

Uitleg van de lampen

- G4 
- G9 
- GU10 
- GU10 
- E14 
- E14 
- E14 
- E14 
- E27 
- E27 
- E27 
- GX53 
- G53 
- 2GX13 
- G5 
- T5 
- 2G11 
- 2G7 
- G23 
- G24Q1 

Uitleg van Power LED




LED, driver en bekabeling inclusief
Warm Wit licht 2700K, CRI >85 Levens-
duur: 20.000 uur (tenzij anders aan-
gegeven in de technische data),
13.000 schakelingen

2,5W LED = 115Lm =  15W 

7,5W LED = 350Lm =  40W 

15W LED = 435Lm =  50W 

Het grootste deel van de reeks LED-producten is dimbaar. Dit is aangeduid met het -symbool. De dimmer dient een faseafsnijdende dimmer te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen:

Philips Nederland B.V.

Divisie Licht
Postbus 90050
5600 PB Eindhoven
E-mail: lichtmail@philips.com
www.lighting.philips.nl

Licht infoservice
Tel. +31 (0) 40 27 87 500
E-mail: licht.infoservice@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795

Documentatieservice
Tel. +31 (0) 40 27 87 501
E-mail: licht.documentatieservice@philips.com
Fax +31 (0) 40 27 86 795



©2014 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthouder. De informatie in dit document maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, wordt geacht nauwkeurig en betrouwbaar te zijn en kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. De uitgever aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gevolg van het gebruik ervan. De publicatie van deze informatie ontsluit noch bevat enige licentie die is onderworpen aan het octrooirecht of enig ander recht op industriële of intellectuele eigendom.

Bestelnummer document: 3222 635 67626

10/2014

Wijzigingen voorbehouden.