

Libra led



Gegevens

| | | |
|--------------------|---|--|
| Type | : | Indal Libra led (2565, 2566, 2570, 2571) |
| Lichtbron | : | Indal RetroLed techniek met 12, 16, 20, 24 of 28 neutraal witte leds |
| Lenstypes | : | Narrow, Standard, Wide |
| Optiek | : | DIRECTA™ lenstechniek (straatoptiek) |
| Opgenomen vermogen | : | zie tabel |
| Dimmogelijkheid | : | 1-10V of Dynadimmer(stand alone), DALI op aanvraag. |
| Behuizing | : | Spuitgiet aluminium |
| Kleur | : | Ral 9007 |
| Slagvastheid | : | IK 08 behuizing/ IK 09 afscherming |
| Beschermingsklasse | : | IP65 (opt.IP66) |
| Klasse | : | std. I, optioneel II |
| Systeem levensduur | : | 95,000 uur bij 250/350mA |
| L=80 verwacht | : | 70,000 uur bij 500mA, 50,000 uur bij 700mA |

vedere info : www.philips.nl/indal
De led-engines zijn continu onderhevig aan verbetering,
Laat daarom altijd een berekening maken met de nieuwste data.

Lichtstroom

Bedreven op:

Aantal LEDs

| | 250mA | | | 350mA | | | 500mA | | | 700mA | | |
|---------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|-------|
| | Pled | Psys | Lumen | Pled | Psys | Lumen | Pled | Psys | Lumen | Pled | Psys | Lumen |
| 12 std. | 8W | 10W | 1050 | 11W | 14W | 1400 | 16W | 19W | 1850 | 23W | 26W | 2150 |
| 16 std. | 11W | 13W | 1400 | 15W | 17W | 1850 | 22W | 26W | 2450 | 30W | 36W | 2900 |
| 20 std. | 14W | 16W | 1750 | 19W | 22W | 2350 | 27W | 33W | 3050 | 38W | 43W | 3600 |
| 24 std. | 16W | 19W | 2100 | 23W | 26W | 2800 | 33W | 38W | 3650 | 45W | 51W | 4300 |
| 28 std. | 19W | 22W | 2450 | 27W | 30W | 3250 | 38W | 44W | 4250 | 53W | 60W | 5050 |

Pled is het opgenomen vermogen van de Led's!

Psys is het opgenomen vermogen van de hele armatuur!