

UrbanSky BSP390



1. Algemene Beschrijving

Straat- en stadsverlichtingsarmaturen ontworpen voor pendelmontage aan een draagkabel als uithouderinstallatie of wandmontage door een gerenommeerde designbureau voor een brede reeks aan applicaties.

Deze pendelarmatuur met geleidingsverlichting is uitgerust met een vervangbare modulaire LED-module voorzien van een multi-layer optiektechniek voor een optimale lichtverdeling en een aanzienlijke energiebesparing.

Ze wordt zonder lijm geassembleerd en eenvoudig volledig te demonteren. Geschikt voor doorvoerbedrading, dimbaar en in serie aansluitbaar tot 11 elementen op alle moderne regel- en verlichtingsbeheersystemen.

De armaturen, de LED-lichtbronnen en drivers en beheersystemen zijn van hetzelfde merk. De driver en LED-module zijn makkelijk toegankelijk via 4 schroeven aan de onderkant, voor vervanging en onderhoud. Upgrade naar een nieuwe generatie LEDs moet mogelijk zijn tijdens of bij het einde van de LED-levensduur.

2. Eigenschappen voeding

- Type driver: regelend, geïntegreerd en vervangbaar voor LED-module
- Ingangsspanning: 220 - 240 VAC / 50-60 Hz
- Aanloopstroom driver: 108 A / 140 μ s
- Geïntegreerde dimming protocols :Lumistep, Dynadimmer, MainDiming, DALI
- Lichtregeling: 1-10V, RF

3. Specificaties


- Levensduur: L80B10 100.000 uur (GRN), 70.000 uur (ECO)
- Lichtstroom: 2.880 – 11.895 (Afhankelijk van de uitvoering)
- Systemvermogen: 31 - 136 W
- Vervangbare en op te waarden modulaire geïntegreerde LED-modules, non-self ballasted LED-module
- Kleurweergave-index: Ra 84 (3000 K) RA 76 (4000 K)
- Bedrijfstemperatuur: $-30^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +35^{\circ}\text{C}$
- Keurmerken: IP66, IK08
- Gloeidraadtest: 850 $^{\circ}\text{C}$ (temperatuur 850 $^{\circ}\text{C}$, tijd 5 s)

4. Installatie

- Hangende draad montage
- Aanbevolen montagehoogte: 6-8 m
- Max SCx: 0.069 m²
- Instelbare lichtverdeling: meerdere opties
- Pre-bekabelde armatuur

5. Afmetingen (lxbxh)

- behuizing: 561 mm x 500 mm x 105 mm
- met kabelklemstuk: 561 mm x 500 mm x 221 mm



6. Afbeelding



7. Aanvullende informatie

<http://www.ecat.lighting.philips.nl//led-lampen-armaturen/functionele-verlichting/urbansky-bsp390/66098/cat/?t1=ProductList>