

LED Pendelarmatuur SmartBalance SP480



1. Algemene Beschrijving

Rechthoekig en zeer plat LED- pendelarmatuur met LED-panels voor toepassing in kantoren, vergaderruimtes en representatieve ruimtes. De armatuur is vervaardigd uit wit polycarbonaat en uitgerust met een polycarbonaat micro-lensoptiek. Een speciale lens in de armatuur projecteert het licht naar een hoog reflecterend oppervlak aan de binnenzijde van de behuizing welke het reflecteert door de micro-lensoptiek. De micro-lensoptiek zorgt voor een zeer comfortabel en diffuus lichtbeeld.

Het armatuur voldoet aan de norm voor kantoorverlichting (N-EN 12464), ook in termen van helderheidsbeperking. De armatuur is standaard voorzien van een dimbare (DALI) driver. Er is ook een variant met direct/indirecte verlichting.

2. Elektrische aansluiting

De pendelvariant is voorzien van een aansluitsnoer, welke op eenvoudige wijze op de netspanning aangesloten kan worden.

3. Specificaties

- Lumenoutput: 3000 lumen, 3500 lumen, 4000 lumen (direct/indirect)
- Efficacy : ≥ 82 Lm/W
- Kleurtemperatuur : 840, 830
- UGR : MLO , <17 , ACC-MLO, <19
- Dimbaar, DALI
- Levensduur: 50.000 uur, L70
- Bedrijfstemperatuur: $+ 10^{\circ}\text{C} \leq \text{Ta} \leq 40^{\circ}\text{C}$


4. Opties

- noodverlichting, geïntegreerd
- Actilume draadloos

5. Varianten

- pendel, 3000 lumen, directe verlichting
- pendel, 3500 lumen, directe verlichting
- pendel, 4000 lumen, directe/indirecte verlichting

6. Afmetingen



7. Afbeelding



8. Aanvullende informatie

<http://www.ecat.lighting.philips.nl/armaturen-binnenverlichting/pendelarmaturen/smartbalance-sm480p/69354/cat/?t1=ProductList>