


SportHal LED-armatuur BCS/BPS375



LED-armatuur voor gebruik in sporthallen en gymzalen

1. Algemene beschrijving

Balvast LED-armatuur voor gebruik in sporthallen en gymzalen, bestaande uit 2-of 3 banen met elk 5 LED-boards. Armaturen zijn als opbouw-armatuur of pendel-armatuur te monteren. Door de opstaande randen kunnen de LED's niet door ballen etc. geraakt worden. Armatuur is dimbaar via Dali-protocol. Armaturen zijn uitgerust met een Philips Xitanium 75W Dali driver.

2. Beschrijving van de armatuur

De armatuur bestaat uit 2- of 3 banen met 5 LED-boards. Er is keuze uit verschillende lichtstromen: 11000 lm, 16500 lm, 13200 lm en 19800 lm., en twee optieken: WB (breedstralend) en WB-NB (combinatie breedstralend-narrow beam). Op aanvraag kunnen de armaturen ook met decentrale noodverlichting worden uitgevoerd. Deze noodverlichting heeft een lichtstroom van 600 lumen.

3. Beschrijving – eigenschappen van de optiek

De LED panelen zijn voorzien van een geïntegreerde optiek uit polycarbonaat met diverse bundelbreedtes (zie punt 2).

4. Elektrische aansluiting

De armatuur wordt elektrisch aangesloten door middel van de gemonteerde elektrische push-in connector.

Detail informatie

Type	BCS375, BPS375
Lichtbron	LED
Vermogen	94 W tot 154 W (afhankelijk van de uitvoering)
Lichtopbrengst	11000 lm, 16500 lm, 13200 lm, 19800 lm
Kleurtemperatuur	4000 K
Kleurweergave (Ra)	> 80
Levensduur	50.000 uur bij T a 25°C (L80 B50)
Bedrijfstemperatuur	-25°C < T a < +35°C
Driver	Ingebouwd
Netspanning	220-240 V / 50-60 Hz (DC werking mogelijk voor centrale noodverlichting)
Dimmen	DALI (PSD) of niet-dimbaar (PSU)
Materiaal	Plaatstalen basis, optiek polycarbonaat
Kleur	Wit (WH)
Aansluiting	Push-in connector

5. Accessoires

NVT

6. Afbeelding

