
































## Overstapkaart

Gemakkelijk overstappen van conventionele verlichting naar CoreLine of Ledinaire LED armaturen

Type	Conventionele armaturen <i>Uitgefaseerd</i>		Alternatief 1: CoreLine <i>Voor elke ruimte een oplossing</i>		Alternatief 2: Ledinaire <i>Eenvoud voor een scherpe prijs</i>	
	Foto	Productnaam	Foto	Productnaam	Foto	Productnaam
Inbouw armaturen		Impala - TBS160		CoreLine Inbouw RC134B		Ledinaire Panel RC065B
				CoreLine Panel RC132V		
Opbouw armaturen		Efix - TCS260		CoreLine Opbouw SM134V/W20L120		
				CoreLine Opbouw SM134V/W60L60		
Downlight		Europa 2 - FBS120		CoreLine SlimDownlight DN135B/135C		Ledinaire SlimDownlight DN065B
				CoreLine Downlight DN140B		Ledinaire Downlight DN060B
Waterdicht		Pacific - TCW216		CoreLine Waterdicht WT120C		Ledinaire Waterdicht WT060C
Batten/balk		TMX204		CoreLine Batten BN124C		Ledinaire Batten BN012C
Inbouwspot		Zadora - BBG463		CoreLine Inbouwspot RS140B/141B/142B		Ledinaire ClearAccent Spot RS060B/061B
Beveiligings-armatuur		FWC 120/121		CoreLine FWC LED BWC110/120		
Wand-Plafond opbouw		Gondola FWG201		CoreLine Wand & plafond-armatuur WL130/131V		Ledinaire Wand & Plafond-armatuur WLO60V
Schijnwerper		Tempo 2/3		CoreLine Tempo BVP110/125/130		Ledinaire Schijnwerper BVP105/106
Highbay		Cabana BY150P		CoreLine Highbay BY120P/121P		

# Kies de juiste oplossing voor jouw project



## CoreLine

**Alternatief 1**  
*Voor elke ruimte een oplossing*



## Ledinaire

**Alternatief 2**  
*Eenvoud voor een scherpe prijs*

Reeks	Complete reeks met 14 standaard types	Selectief aanbod van 9 standaard types
Lumen behoud (L70)	50.000 uur	30.000 uur
Garantie	5 jaar	3 jaar
Specificaties	Ruime keus aan projectspecificaties: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Office compliant UGR &lt;19</li> <li>• Interact Ready (slimme verlichting)</li> <li>• DALI sturing</li> <li>• Incl. Noodverlichting</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Basisspecificaties (lumen en kleurtemperatuur)</li> <li>• Vaste lumenpakketten</li> </ul>
Online hulpmiddelen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lichtplan calculator</li> <li>• Installatievideo's</li> <li>• Applicatiebundels</li> </ul>	
Prijsniveau	● ● ● ○ ○	● ● ○ ○ ○
Kijk voor een volledig overzicht <b>inclusief bestelcodes</b> op:	<a href="http://www.philips.nl/coreline">www.philips.nl/coreline</a>	<a href="http://www.philips.nl/ledinaire">www.philips.nl/ledinaire</a>

