

PHILIPS

Ledinaire



Vertrouwd



Betrouwbaar



Grote waarde

VAKMAN
SCHAP
INNOVATIE

Eenvoud voor een scherpe prijs



Echte professionals kiezen voor de nieuwe **Philips Ledinaire Highbay** voor hun dagelijkse verlichtingstaken

Vertrouwde prestaties. Elke dag.

De nieuwe **Ledinaire highbay** is een uiterst efficiënte en betrouwbare LED-verlichting. Ontworpen als 1 op 1 vervanging voor HPI 250W/400W armaturen, biedt het alle voordelen van LED verlichting - minder energieverbruik, langere servicetijd en minder onderhoud. De comfortabele diffuse verlichting maakt het product geschikt voor elke toepassing.

Kenmerken en voordelen

- ✓ **Energiebesparing** tot 55 % in vergelijking met HID-systemen
- ✓ **1 op 1 vervanging** voor conventionele highbays
- ✓ **Probleemloze installatie** met enkelpuntsophanging
- ✓ **50.000 uur levensduur** bij L65
- ✓ IP gekeurde aansluitconnector voor een **veilige installatie**

Toepassingen

- ✓ Algemene productiehallen
- ✓ Magazijnen en logistieke centra
- ✓ Tentoonstellingszalen en lounges met hoog plafond



Blikvangers van het product:

- ✓ Grote energiebesparing
- ✓ 1 op 1 vervanging
- ✓ 50.000 uur levensduur bij L65



BY239P LED100



Optionele reflector


Productgegevens

	BY020P LED100S	BY021P LED200S
Lichtopbrengst	10.000 lm	20.000 lm
Vermogen	95W	190W
Systeemefficiëntie	103 lm/W	105 lm/W
CCT	4000K	
CRI	> 80	
IP/IK classificatie	IP65 / IK06	
Veiligheidsklasse	Klasse I	
Werktemperatuur	-20°C to +45°C (Ta 35°C)	
Levensduur	50.000 uur (L65B50) bij 35°C	
Optiek	WB (110°); NB met reflector* (80°)	
Netspanning	220-240V, 50/60 Hz	
Vermogensfactor	> 0,90	
THD	<10 %	
Montage/installatie	Ophanging (haak meegeleverd in de doos)	
Materiaal behuizing	Aluminium spuitgietwerk	
Afmetingen	Ø244 mm / H50mm	Ø344mm / H60mm
Gewicht	1,4 kg	3,1 kg
Reflector*	BY020Z AC	BY021Z AC


*De reflector moet apart besteld worden

Afmetingen

LED100



LED200



Bestelgegevens

Productnaam	Vermogen (W)	Levensduur (h)	Lichtopbrengst (lm)	Kleurtemperatuur (K)	CRI	EOC
BY020P LED100S/840 PSU WB GR	97	50.000 uur	10.000	4000	≥ 80	871016333996299
BY021P LED200S/840 PSU WB GR	190	50.000 uur	19.500	4000	≥ 80	871016333998699
BY020Z AC		NB reflector voor gebruikt met BY020P LED100				871016333992499
BY021Z AC		NB reflector voor gebruikt met BY020P LED200				871016333994899